



LF6015009016

#### TEHALIT LF ΚΑΝΑΛΙ ΔΙΑΝΟΜΗΣ 150x60mm

##### Τεχνικά χαρακτηριστικά

###### Διαστάσεις

|                   |                             |
|-------------------|-----------------------------|
| Ύψος              | 60 mm                       |
| Πλάτος            | 150 mm                      |
| Μήκος             | 2000 mm                     |
| Εσωτερική διατομή | 7122 - 7122 mm <sup>2</sup> |

###### Χωρητικότητα

|                                                               |    |
|---------------------------------------------------------------|----|
| Μέγιστος αριθμός καλωδίων (Ø11mm, 50% γεμάτο, χωρίς συσκευές) | 30 |
|---------------------------------------------------------------|----|

###### Υλικά

|             |                          |
|-------------|--------------------------|
| Υλικό       | Πολυβινυλοχλωρίδιο (PVC) |
| Μεταχείριση | Ακατέργαστο              |
| Κωδικός RAL | 9016                     |
| Χρώμα       | Λευκό                    |

###### Ασφάλεια

|                           |      |
|---------------------------|------|
| Αντοχή σε κρούση IK       | IK07 |
| Κατηγορία προστασίας (IP) | IP30 |

###### Standards

|                                                                |     |
|----------------------------------------------------------------|-----|
| Κατάλληλο για λειτουργική ακεραιότητα σύμφωνα με το DIN4102-12 | Όχι |
|----------------------------------------------------------------|-----|

###### Συνθήκες χρήσης

|                         |            |
|-------------------------|------------|
| Θερμοκρασία λειτουργίας | -5 - 60 °C |
|-------------------------|------------|

###### Συνδεσιμότητα

|                    |                             |
|--------------------|-----------------------------|
| Σύνδεσμος καναλιού | Προεξοπλισμένο με συζεύκτες |
|--------------------|-----------------------------|

###### Εξοπλισμός

|                                          |       |
|------------------------------------------|-------|
| Αριθμός κατατμήσεων                      | 0     |
| Αριθμός τμημάτων                         | 1 - 4 |
| Αριθμός συνδεόμενων κατατμήσεων          | 3     |
| Περιλαμβάνεται κλιπ συγκράτησης καλωδίων | Ναι   |
| Με προστατευτικό φιλμ                    | Όχι   |

###### Βιωσιμότητα

|                               |     |
|-------------------------------|-----|
| Σύμφωνο με REACh - Χωρίς SVHC | Ναι |
| Συμμόρφωση RoHS               | Ναι |

##### Εικονογραφήσεις | Σχέδια

