



6765098989



Steckdose m. Schutzko.-Stift, Kontroll-LED u. erh.BS S.1/B.x polarweiß, glänzend

Technische Eigenschaften

Elektrischer Strom

| | |
|-----------|------|
| Nennstrom | 16 A |
|-----------|------|

Spannung

| | |
|--------------|-------------|
| Nennspannung | 250 V |
| Nennspannung | 250 - 250 V |

Frequenz

| | |
|----------|------------|
| Frequenz | 50 - 60 Hz |
|----------|------------|

Werkstoff

| | |
|------------|-------------|
| Farbe | Polarweiß |
| RAL Nummer | 9010 |
| Glanzgrad | Glänzend |
| Werkstoff | Thermoplast |
| Oberfläche | Unbehandelt |

Abmessungen

| | |
|-----------------------------|----------|
| Höhe | 71 mm |
| Breite | 71 mm |
| Tiefe | 41,60 mm |
| Einbautiefe Unterputz-Dosen | 31 mm |
| Einbautiefe | 32 mm |

Installation, Montage

| | |
|-------------|-----------|
| Montage auf | Unterputz |
|-------------|-----------|

Konnektivität

| | |
|--------------|--|
| Anschlussart | Schraubanschluss |
| Montageart | Schraubbefestigung Krallenbefestigung |

Ausstattung

| | |
|---------------------------------|--------------------|
| Anschluss-/Steckertyp Steckdose | Schutzkontaktstift |
| Verdrehter Zentraleinsatz | Nein |
| Mit Klappdeckel | Nein |
| Mit Schutzleiterkontakt rund | Ja |
| Mit Signallampe | Nein |
| Mit Schloss | Nein |

Zubehör

| | |
|-----------------------|------|
| Mit Beschriftungsfeld | Nein |
|-----------------------|------|

Kapazität

| | |
|---------------|---|
| Anzahl Module | 1 |
|---------------|---|

Bedienelemente und Anzeigen

| | |
|---|---------------------------------------|
| Art der Beleuchtung für die Installationsgeräte | Integrierte Bedienungskontrollleuchte |
|---|---------------------------------------|

Sicherheit

| | |
|--------------------------------|------|
| Mit erhöhtem Berührungsschutz | Ja |
| IP-Klasse (Ingress Protection) | IP20 |

Funktionen

| | |
|------------------------------|------|
| Mit Orientierungsbeleuchtung | Nein |
| Mit Funktionsbeleuchtung | Ja |

Texte

| | |
|-----------|---------------|
| Aufdruck | Ohne Aufdruck |
| Abdeckung | Zentralplatte |

| Texte | |
|-----------------------|---------------------------|
| Schutz | Erhöhter Berührungsschutz |
| Anschlussart | Mit Schraub-Liftklemmen |
| Geeignet für | |
| Berker S.x/B.x | |
| Nachhaltigkeit | |
| RoHS-konform | Ja |