



TU402



## QL ΤΗΛΕΧΕΙΡΙΣΤΗΡΙΟ 2 ΕΝΤΟΛΩΝ

### Τεχνικά χαρακτηριστικά

#### Συχνότητα

|                              |               |
|------------------------------|---------------|
| Μετάδοση συχνότητας          | 868 - 868 MHz |
| Συχνότητα εκπομπής ασυρμάτου | 868,30 MHz    |

#### Τάση

|                  |         |
|------------------|---------|
| Τάση λειτουργίας | 6 - 6 V |
|------------------|---------|

#### Λειτουργίες

|                                                               |       |
|---------------------------------------------------------------|-------|
| Μέγιστη εμβέλεια ραδιοφωνικής μετάδοσης σε εξωτερικούς χώρους | 100 m |
|---------------------------------------------------------------|-------|

#### Συνδεσιμότητα

|                                   |              |
|-----------------------------------|--------------|
| Πρωτόκολλο ασύρματης επικοινωνίας | KNX ασύρματο |
| Κατηγορία δέκτη                   | 2            |

#### Έλεγχοι και ενδείξεις

|                 |   |
|-----------------|---|
| Αριθμός μπουτόν | 2 |
|-----------------|---|

#### Ασφάλεια

|                           |      |
|---------------------------|------|
| Κατηγορία προστασίας (IP) | IP50 |
|---------------------------|------|

#### Συνθήκες χρήσης

|                         |             |
|-------------------------|-------------|
| Θερμοκρασία λειτουργίας | -10 - 45 °C |
|-------------------------|-------------|

#### Διαστάσεις

|        |          |
|--------|----------|
| Ύψος   | 83 mm    |
| Πλάτος | 46,5 mm  |
| Βάθος  | 15,80 mm |

#### Εξοπλισμός

|             |     |
|-------------|-----|
| Με μπαταρία | Ναι |
|-------------|-----|

#### Μπαταρία

|                             |          |
|-----------------------------|----------|
| Διάρκεια ζωής της μπαταρίας | 5 χρόνια |
|-----------------------------|----------|

#### Κείμενο

|            |                                                                                                                                                       |
|------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Λειτουργία | Easy πρόσθετες λειτουργίες: +6<br>σενάρια, λειτουργία on/off, 1 μπουτόν<br>ελέγχου up/down<br>Λειτουργία επαναφοράς (στις<br>εργοστασιακές ρυθμίσεις) |
|------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

#### Βιωσιμότητα

|                 |     |
|-----------------|-----|
| Συμμόρφωση RoHS | Ναι |
|-----------------|-----|