



XVR111C\_noir

WITTY ONE ΣΤΑΘΜΟΣ ΦΟΡΤΙΣΗΣ 7KW ΜΕ ΚΑΛΩΔΙΟ M3T2 6.5M 1Φ 32A RFID +BLUETOOTH

Τεχνικά χαρακτηριστικά

Ισχύς

|                           |            |
|---------------------------|------------|
| Ισχύς ανά σημείο φόρτισης | 7 kW       |
| Ισχύς σύνδεσης            | 0,1 - 7 kW |

Συχνότητα

|           |            |
|-----------|------------|
| Συχνότητα | 50 - 60 Hz |
|-----------|------------|

Τροφοδοσία

|  |   |
|--|---|
| Αριθμός φάσεων για την παροχή ρεύματος | 1 |
|--|---|

Ηλεκτρικό ρεύμα

|                  |      |
|------------------|------|
| Ονομαστικό ρεύμα | 32 A |
|------------------|------|

Συνδεσιμότητα

|                          |   |
|--------------------------|---|
| Αριθμός σημείων φόρτισης | 1 |
|--------------------------|---|

Λειτουργίες

|                       |     |
|-----------------------|-----|
| Με διαχείριση φορτίου | Όχι |
|-----------------------|-----|

Εξοπλισμός

|   |     |
|---|-----|
| Αριθμός οικιακών πριζών   | 0   |
| Με αυτόματη ασφάλεια  | Όχι |
| Με απελευθέρωση έκτακτης ανάγκης σε περίπτωση διακοπής ρεύματος | Ναι |

Σύνδεση

|                |         |
|----------------|---------|
| Τύπος σύνδεσης | Τύπος 2 |
|----------------|---------|

Διαστάσεις

|            |              |
|------------|--------------|
| Διαστάσεις | 370 x 250 mm |
| Ύψος       | 370 mm       |
| Πλάτος     | 250 mm       |
| Βάθος      | 150 mm       |

Εγκατάσταση, τοποθέτηση

|            |                     |
|------------|---------------------|
| Τοποθέτηση | Επίτοιχη τοποθέτηση |
|------------|---------------------|

Ασφάλεια

|                           |      |
|---------------------------|------|
| Κατηγορία προστασίας (IP) | IP55 |
| Αντοχή σε κρούση IK       | IK10 |

Συνθήκες χρήσης

|                         |             |
|-------------------------|-------------|
| Θερμοκρασία λειτουργίας | -25 - 50 °C |
|-------------------------|-------------|

Τάση

|                 |             |
|-----------------|-------------|
| Ονομαστική τάση | 230 - 230 V |
|-----------------|-------------|

Υλικά

|       |          |
|-------|----------|
| Υλικό | Πλαστικό |
|-------|----------|

Εικονογραφήσεις | Σχέδια

