



WHT44605AL

**kallysto + Front für UP-Kombinat.: 6-fach KNX Taster Secure ohne Knöpfe Schwarz**

**Technische Eigenschaften**

**Installation, Montage**

|             |                      |
|-------------|----------------------|
| Montage auf | Unterputz<br>Aufputz |
|-------------|----------------------|

**Einsatzbedingungen**

|                    |            |
|--------------------|------------|
| Betriebstemperatur | -5 - 45 °C |
|--------------------|------------|

**Elektrischer Strom**

|                                 |       |
|---------------------------------|-------|
| Stromaufnahme Bus Datentransfer | 30 mA |
|---------------------------------|-------|

**Anschluss**

|                       |                    |
|-----------------------|--------------------|
| Anschluss-/Steckertyp | Busanschlussklemme |
|-----------------------|--------------------|

**Funktionen**

|                    |    |
|--------------------|----|
| Mit Raumthermostat | Ja |
|--------------------|----|

**Spannung**

|                  |           |
|------------------|-----------|
| Betriebsspannung | 21 - 32 V |
|------------------|-----------|

**Leistung**

|               |       |
|---------------|-------|
| Stromaufnahme | 30 mA |
|---------------|-------|

**Abmessungen**

|                             |         |
|-----------------------------|---------|
| Einbautiefe                 | 11.1 mm |
| Einbautiefe Unterputz-Dosen | 16 mm   |
| Höhe                        | 59.6 mm |
| Breite                      | 59.6 mm |
| Tiefe                       | 27.1 mm |

**Ausstattung**

|                              |   |
|------------------------------|---|
| Anzahl der Betätigungspunkte | 6 |
|------------------------------|---|

**Bedienelemente und Anzeigen**

|                 |      |
|-----------------|------|
| Mit LED Anzeige | Nein |
|-----------------|------|

**Werkstoff**

|            |             |
|------------|-------------|
| Farbe      | Schwarz     |
| RAL Nummer | 9005        |
| Werkstoff  | Thermoplast |
| Glanzgrad  | Matt        |

**Zubehör**

|                       |      |
|-----------------------|------|
| Mit Beschriftungsfeld | Nein |
|-----------------------|------|

**Bildschirm**

|             |      |
|-------------|------|
| Mit Display | Nein |
|-------------|------|

**Texte**

|             |  |
|-------------|--|
| Betriebsart | Betriebsart für Jalousie, Rolllade/Markise oder Lüftungsklappe einstellbar<br>Beliebiger Mixbetrieb aus Antriebs- und Schaltfunktionen möglich |
|-------------|--|