



WAW1035RG



Wippe 1fach mit Aufdruck "Heizung", "0", klare Linse,A.x/C.x, rot gl

#### Technische Eigenschaften

##### Architektur

|                       |       |
|-----------------------|-------|
| Steuer-/Bedienelement | Wippe |
|-----------------------|-------|

##### Bedienelemente und Anzeigen

|                   |   |
|-------------------|---|
| Anzahl der Tasten | 1 |
|-------------------|---|

##### Werkstoff

|            |             |
|------------|-------------|
| Farbe      | Rot         |
| RAL Nummer | 3020        |
| Glanzgrad  | Glänzend    |
| Werkstoff  | Thermoplast |
| Oberfläche | Unbehandelt |

##### Abmessungen

|        |       |
|--------|-------|
| Höhe   | 55 mm |
| Breite | 55 mm |
| Tiefe  | 21 mm |

##### Kapazität

|               |   |
|---------------|---|
| Anzahl Module | 0 |
|---------------|---|

##### Anschluss

|                       |      |
|-----------------------|------|
| Anschluss-/Steckertyp | Ohne |
|-----------------------|------|

##### Konnektivität

|                        |                  |
|------------------------|------------------|
| Mit Bussystem KNX-Funk | Nein             |
| Montageart             | Klemmbefestigung |

##### Ausstattung

|                              |    |
|------------------------------|----|
| Kontrollfenster/Lichtauslass | Ja |
|------------------------------|----|

##### Zubehör

|                       |      |
|-----------------------|------|
| Mit Beschriftungsfeld | Nein |
|-----------------------|------|

##### Sicherheit

|                                  |                                      |
|----------------------------------|--------------------------------------|
| IP-Klasse (Ingress Protection)   | IP20                                 |
| Stoßfestigkeit IK                | IK05                                 |
| Verwendbar in höheren IP-Klassen | IP44 in Kombination mit Dichtungsset |

##### Einsatzbedingungen

|                    |            |
|--------------------|------------|
| Betriebstemperatur | -5 - 40 °C |
|--------------------|------------|

##### Texte

|                      |                            |
|----------------------|----------------------------|
| Aufdruck             | Mit Aufdruck "Heizung - 0" |
| Montageart           | Klemmbefestigung           |
| Abdeckung            | ohne Abdeckung             |
| Wippschalter/-taster | Für Wippschalter/-taster   |

##### Kennzeichnung

|                  |               |
|------------------|---------------|
| Zusammenstellung | Steuerelement |
|------------------|---------------|

##### Geeignet für

|                       |  |
|-----------------------|--|
| A.1 / A.8 / C.1 / C.8 |  |
|-----------------------|--|

##### Nachhaltigkeit

|                 |    |
|-----------------|----|
| Halogenfrei     | Ja |
| REACH-SVHC frei | Ja |
| RoHS-konform    | Ja |