




WLW2001WG

### Bilanciere doppio con serigrafia freccia R.Classic bianco polare lucido

#### Caratteristiche tecniche

##### Architettura

|                               |                   |
|-------------------------------|-------------------|
| Elemento di controllo/comando | Doppio bilanciare |
|-------------------------------|-------------------|

##### Controlli e indicatori

|                 |   |
|-----------------|---|
| Numero di tasti | 2 |
|-----------------|---|

##### Materiali

|                       |                         |
|-----------------------|-------------------------|
| Colore                | Bianco polare           |
| Codice RAL            | 9010                    |
| finitura superficiale | Lucido                  |
| Materiale             | Materiale termoplastico |
| Trattamento           | Non trattato            |

##### Serie

|            |          |
|------------|----------|
| Altezza    | 57,80 mm |
| Larghezza  | 57,80 mm |
| Profondità | 20 mm    |

##### Numero di moduli

|                  |   |
|------------------|---|
| Numero di moduli | 0 |
|------------------|---|

##### Connessione

|                    |       |
|--------------------|-------|
| Tipo di connettore | Senza |
|--------------------|-------|

##### Connettività

|                                 |                      |
|---------------------------------|----------------------|
| Tipo di montaggio/installazione | Fissaggio a morsetto |
|---------------------------------|----------------------|

##### Equipaggiamento

|                                      |    |
|--------------------------------------|----|
| Finestra di monitoraggio uscita/luce | No |
|--------------------------------------|----|

##### Acessori

|                           |    |
|---------------------------|----|
| Con campo per l'etichetta | No |
|---------------------------|----|

##### Protezione

|                                         |      |
|-----------------------------------------|------|
| Classe di protezione dall'ingresso (IP) | IP20 |
| Resistenza agli urti IK                 | IK05 |

##### Testo

|                                    |                                             |
|------------------------------------|---------------------------------------------|
| Stampa                             | Con stampa frecce                           |
| Tipo di montaggio                  | Fissaggio con morsetto                      |
| Pulsante                           | Anche per applicazioni KNX: pulsante doppio |
| Interruttore/pulsante a bilanciare | Per interruttori/pulsanti a bilanciare      |

##### Identificazione

|                           |                       |
|---------------------------|-----------------------|
| Disposizione di montaggio | Elemento di controllo |
|---------------------------|-----------------------|

##### Adatto per

|                       |  |
|-----------------------|--|
| R.x / SERIE R.CLASSIC |  |
|-----------------------|--|

##### Sostenibilità

|                              |    |
|------------------------------|----|
| Senza alogeni                | Sì |
| Conformità REACH - SVHC free | Sì |
| Conformità ROHS              | Sì |