



WNT954B



IP55

## Wippe 2fach für Taster BA AP, mit zwei Linsen, W.1 IP55, grau

### Technische Eigenschaften

#### Architektur

|                       |                |
|-----------------------|----------------|
| Steuer-/Bedienelement | Geteilte Wippe |
|-----------------------|----------------|

#### Bedienelemente und Anzeigen

|                   |   |
|-------------------|---|
| Anzahl der Tasten | 2 |
|-------------------|---|

#### Werkstoff

|            |             |
|------------|-------------|
| Farbe      | Polarweiß   |
| RAL Nummer | 9010        |
| Glanzgrad  | Matt        |
| Werkstoff  | Kunststoff  |
| Oberfläche | Unbehandelt |

#### Abmessungen

|        |       |
|--------|-------|
| Höhe   | 71 mm |
| Breite | 71 mm |
| Tiefe  | 27 mm |

#### Kapazität

|               |   |
|---------------|---|
| Anzahl Module | 4 |
|---------------|---|

#### Anschluss

|                       |                    |
|-----------------------|--------------------|
| Anschluss-/Steckertyp | Bajonettverschluss |
|-----------------------|--------------------|

#### Konnektivität

|            |                    |
|------------|--------------------|
| Montageart | Schraubbefestigung |
|------------|--------------------|

#### Ausstattung

|                              |    |
|------------------------------|----|
| Kontrollfenster/Lichtauslass | Ja |
|------------------------------|----|

#### Zubehör

|                       |      |
|-----------------------|------|
| Mit Beschriftungsfeld | Nein |
|-----------------------|------|

#### Sicherheit

|                                  |                                  |
|----------------------------------|----------------------------------|
| IP-Klasse (Ingress Protection)   | IP55                             |
| Stoßfestigkeit IK                | IK05                             |
| Verwendbar in höheren IP-Klassen | IP55 mit geschlossener Abdeckung |

#### Einsatzbedingungen

|                    |             |
|--------------------|-------------|
| Betriebstemperatur | -15 - 30 °C |
|--------------------|-------------|

#### Texte

|             |                                                                  |
|-------------|------------------------------------------------------------------|
| Montageart  | Montage in Gehäuse AP oder UP                                    |
| Beleuchtung | Für Beleuchtung und Kontrollschaltung                            |
| Drucktaster | Auch für KNX-Anwendungen: Taster 2-fach und Gruppentaster 2-fach |

#### Kennzeichnung

|                  |                        |
|------------------|------------------------|
| Zusammenstellung | Basiselement mit Wippe |
|------------------|------------------------|

#### Geeignet für

|     |  |
|-----|--|
| W.1 |  |
|-----|--|

#### Nachhaltigkeit

|                 |    |
|-----------------|----|
| Halogenfrei     | Ja |
| REACH-SVHC frei | Ja |
| RoHS-konform    | Ja |