



WNA161



IP55

**Toma Schuko, gris**

**Características técnicas**

**Tensión**

Tensión asignada	250 V
------------------	-------

**Corriente eléctrica**

Corriente nominal asignada	16 A
----------------------------	------

**Condiciones de uso**

Temperatura de funcionamiento	-15 - 30 °C
-------------------------------	-------------

**Frecuencia**

Frecuencia	50 - 60 Hz
------------	------------

**Materiales**

Colour	Gris
Código RAL	7011
Acabado de la superficie	Mate
Material	Termoplástico
Tratamiento	Sin tratamiento
Contiene material reciclado (% del peso total del plástico)	0 %

**Dimensiones**

Altura	70 mm
Anchura	70 mm
Profundidad	43 mm
Número de unidades	1
Profundidad de montaje cajas de empotrar	0 mm
Profundidad del montaje	22 mm
Altura de la banda P-touch para el campo de etiquetado	0 mm

**Conexión**

Tipo de conector/toma de corriente	Borne de tornillo
Sección transversal de conductor flexible sin manguito de extremo de cable	1,0 - 2,5 mm <sup>2</sup>

**Instalación, montaje**

Montaje en	Empotrado Montaje en superficie
Posición de montaje/conexión	Horizontal

**Conectividad**

Tipo de conexión	Borne de tornillo
Con soporte para montaje con garras	No
Tipo de montaje	Montaje con tornillos

**Equipo**

Toma de tipo conector/toma de corriente	SCHUKO
Mecanismo central girado	No
Con tapa abatible	Sí
Con contacto de tierra de protección redondo	No
Con lámpara de señal	No
Con cierre	No

**Accesorios**

Tiene espacio de etiquetado	No
-----------------------------	----

---

**Accesorios**

Preequipado con Toma de corriente

---

**Tapa, puerta**

Tipo de tapa Tapa abisagrada con auto-cierre, puede ser fijada en la posición final

---

**Capacidad**

Número de módulos 1

---

**Seguridad**

Con protección de contacto mejorada Sí

Resistencia al impacto IK IK07

Clase de protección de entrada (IP) IP55

Utilizable en una clase de protección IP superior IP55 con tapa cerrada

---

**Funciones**

Con iluminación orientable No

Con iluminación funcional No

---

**Identificación**

Con impresión No

---

**Texto**

Tapa Cubierta total

Protección Protección reforzada contra el contacto accidental

Tipo de conexión Con bornes de conexión rápida

Etiqueta Sin etiquetado

---

**Características técnicas**

cubyko

---

**Sostenibilidad**

Sin halógenos Sí

Conforme RoHS Sí

---