




WNC195



**Steckdose SCHUKO AP mit grünem Klappdeckel und Symbol E-Bike, W.1 IP55, grau**

**Technische Eigenschaften**

**Spannung**

Nennspannung 250 V

**Elektrischer Strom**

Nennstrom 16 A

**Einsatzbedingungen**

Betriebstemperatur -15 - 30 °C

**Frequenz**

Frequenz 50 - 60 Hz

**Werkstoff**

Farbe Grün

RAL Nummer 7011

Glanzgrad Matt

Werkstoff Thermoplast

Oberfläche Epoxiert

Enthält recyceltes Material (% des gesamten Kunststoffgewichts) 0 %

**Abmessungen**

Höhe 76 mm

Breite 76 mm

Tiefe 63,10 mm

Anzahl Einheiten 1

Einbautiefe Unterputz-Dosen 0 mm

Einbautiefe 65 mm

Höhe des P-Touch-Bandes für das Beschriftungsfeld 0 mm

**Anschluss**

Anschluss-/Steckertyp Steckklemme

Leiterquerschnitt 1,0 - 2,5 mm<sup>2</sup>

Anschlussquerschnitt flexibler Leiter ohne Aderendhülse 1,0 - 2,5 mm<sup>2</sup>

**Installation, Montage**

Montage auf Aufputz

Einbau-/Anschlussort Waagrecht

**Konnektivität**

Anschlussart Steckanschluss

Mit Krallenbefestigung Nein

Montageart Schraubbefestigung

**Ausstattung**

Anschluss-/Steckertyp Steckdose SCHUKO

Verdreher Zentraleinsatz Nein

Mit Klappdeckel Ja

Mit Schutzleiterkontakt rund Nein

Mit Signallampe Nein

Mit Schloss Nein

**Zubehör**

Mit Beschriftungsfeld Nein

Vorbestückt mit Steckdose

**Abdeckung, Tür**

Deckelausführung Selbstschließender Klappdeckel, kann in Endposition arretiert werden

---

**Kapazität**

Anzahl Module	1
---------------	---

---

**Sicherheit**

Mit erhöhtem Berührungsschutz	Nein
Stoßfestigkeit IK	IK07
IP-Klasse (Ingress Protection)	IP55
Verwendbar in höheren IP-Klassen	IP55 mit geschlossener Abdeckung

---

**Funktionen**

Mit Orientierungsbeleuchtung	Nein
Mit Funktionsbeleuchtung	Nein

---

**Kennzeichnung**

Mit Aufdruck	Nein
--------------	------

---

**Texte**

Aufdruck	Mit Aufdruck Symbol "E-Bike"
Abdeckung	Komplettgehäuse
Schutz	Ohne erhöhten Berührungsschutz
Anschlussart	Mit Steckklemme
Beschriftung	Ohne Beschriftung
Anschluss mit Kabelschuh	Mit Wago 2-Leiter Verbindungsklemme für Verdrahtung Mit 2 Einrastplätzen für Wago 2-Leiter Verbindungsklemmen im Gehäuseboden

---

**Geeignet für**

cubyko	
--------	--

---

**Nachhaltigkeit**

Halogenfrei	Ja
RoHS-konform	Ja