



WAN7021WG



Abdeckung 2fach I/O für Taster Matter vernetzbar, A.x/C.x, lichtweiß glänzend

Technische Eigenschaften

Architektur

|                       |                |
|-----------------------|----------------|
| Steuer-/Bedienelement | Geteilte Wippe |
|-----------------------|----------------|

Bedienelemente und Anzeigen

|                   |   |
|-------------------|---|
| Anzahl der Tasten | 2 |
|-------------------|---|

Werkstoff

|            |             |
|------------|-------------|
| Farbe      | Lichtweiß   |
| RAL Nummer | 9016        |
| Glanzgrad  | Glänzend    |
| Werkstoff  | Thermoplast |
| Oberfläche | Unbehandelt |

Abmessungen

|        |       |
|--------|-------|
| Höhe   | 55 mm |
| Breite | 55 mm |
| Tiefe  | 8 mm  |

Kapazität

|               |   |
|---------------|---|
| Anzahl Module | 0 |
|---------------|---|

Anschluss

|                       |      |
|-----------------------|------|
| Anschluss-/Steckertyp | Ohne |
|-----------------------|------|

Konnektivität

|                        |                 |
|------------------------|-----------------|
| Mit Bussystem KNX-Funk | Nein            |
| Montageart             | Einrastfunktion |

Ausstattung

|                              |    |
|------------------------------|----|
| Kontrollfenster/Lichtauslass | Ja |
|------------------------------|----|

Zubehör

|                       |      |
|-----------------------|------|
| Mit Beschriftungsfeld | Nein |
|-----------------------|------|

Sicherheit

|                                |      |
|--------------------------------|------|
| IP-Klasse (Ingress Protection) | IP20 |
| Stoßfestigkeit IK              | IK04 |

Einsatzbedingungen

|                    |            |
|--------------------|------------|
| Betriebstemperatur | -5 - 40 °C |
|--------------------|------------|

Texte

|                      |                                |
|----------------------|--------------------------------|
| Aufdruck             | Mit Aufdruck "0 - 1"           |
| Montageart           | Abdeckung für Steckbefestigung |
| Beleuchtung          | Beleuchtbar durch Status-LED   |
| Abdeckung            | ohne Abdeckung                 |
| Drucktaster          | Ja                             |
| Wippschalter/-taster | Für Wippschalter/-taster       |

Kennzeichnung

|                  |               |
|------------------|---------------|
| Zusammenstellung | Zentralplatte |
|------------------|---------------|

Geeignet für

|                       |  |
|-----------------------|--|
| A.1 / A.8 / C.1 / C.8 |  |
|-----------------------|--|

Nachhaltigkeit

|                 |    |
|-----------------|----|
| Halogenfrei     | Ja |
| REACH-SVHC frei | Ja |
| RoHS-konform    | Ja |