

Socle de raccordement avec relais (230 V)

(FR)

Zoccolo di cablaggio con relè (230 V)

(IT)

Meldersockel Relaisausgang (230 V)

(DE)

Aansluitvoet met relais (230 V)

(NL)

Connection base with relay

(GB)




RXA05X

(FR)






1. Présentation

Le socle de raccordement RXA05X permet de commander un éclairage, ou toute autre application pilotable à l'aide d'un contact sec inverseur en cas de détection.


2. Installation



Type de câble	Ø du câble	
	Min (mm ²)	Max (mm ²)
Rigide	1	1,5
Souple	1	1,5
Souple avec embout	1	1,5
Longueur de câble max	< 50 m	
Longueur de dénudage	5 mm +/- 1mm	
Pouvoir de coupure (charge résistive)	2 A/24 VDC ou 2 A/250 VAC	
Puissance de coupure maximal (charge résistive)	48 W/500 VA	



3. Démontage du détecteur



4. Caractéristiques techniques

- Usage : intérieur
- Pouvoir de coupure (charge résistive) : 2 A/24 VDC ou 2 A/250 VAC
- Puissance de coupure (charge résistive) : 48 W/500 VA
- Section max des câbles : 1,5 mm²
- Température de fonctionnement: - 10 °C/+ 55 °C
- Dimension (D x H) : 110 x 28 mm
- Indice de protection mécanique : IP32
- Poids : 125 grammes

5. Garantie

24 mois contre tous vices de matières ou de fabrication, à partir de leur date de production. En cas de défectuosité, le produit doit être remis au grossiste habituel. La garantie ne s'applique que si la procédure de retour via l'installateur est respectée et si après expertise notre service contrôle qualité ne détecte pas un défaut dû à une mise en œuvre et/ou une utilisation non conforme. Les remarques éventuelles expliquant la défectuosité devront accompagner le produit.

Traitement des appareils électriques et électroniques en fin de vie (Applicable dans les pays de l'Union Européenne et autres pays européens disposant d'un système de collecte). Ce symbole, apposé sur le produit ou sur son emballage, indique que ce produit ne doit pas être traité avec les déchets ménagers. Il doit être remis à un point de collecte approprié pour le recyclage des équipements électriques et électroniques. En vous assurant que ce produit est bien mis au rebut de manière appropriée, vous aiderez à prévenir les conséquences négatives pour l'environnement et la santé humaine. Pour toute information supplémentaire au sujet du recyclage de ce produit, vous pouvez vous adresser à votre municipalité, déchèterie ou au magasin où vous avez acheté le produit.

Eco organisme: Recylum

Recommandations
Tout accès aux zones internes, au-delà des zones décrites dans la présente notice sont à proscrire et annulent la garantie et toute autre forme de prise en charge. En effet, ces manipulations peuvent être dommageables aux parties et/ou aux composants électroniques. Ces produits ont été définis afin de ne pas avoir à y accéder dans le cadre de la mise en œuvre et des opérations de maintenance du produit.

Par la présente, Hager Security SAS déclare que l'équipement radioélectrique, référence RXA05X est conforme aux exigences de la directive RE-D 2014/53/EU. Le texte complet de la Déclaration de UE Conformité est disponible à l'adresse internet : www.hager.com.





Document non contractuel, soumis à modifications sans préavis.

(IT)






1. Presentazione

Lo zoccolo di cablaggio RXA05X permette di comandare un'illuminazione, o qualsiasi altra applicazione pilotabile mediante un contatto secco invertitore in caso di rilevazione.

2. Installazione




Tipo di cavo	Ø del cavo	
	Min (mm ²)	Max (mm ²)
Rigido	1	1,5
Flessibile	1	1,5
Flessibile con connessione	1	1,5
Longhezza massima del cavo	< 50 m	
Longhezza della spellatura	5 mm +/- 1mm	
Potere di interruzione (carica resistiva)	2 A/24 VDC oppure 2 A/250 VAC	
Potenza di interruzione massima (carica resistiva)	48 W/500 VA	



3. Smontaggio del rivelatore

- Se il bloccaggio opzionale del rivelatore non è attivato: liberate il rivelatore ruotando l'anello di bloccaggio in senso antiorario.
- Se il bloccaggio opzionale del rivelatore è attivato: **A.** introducete un cacciavite piatto nella tacca, **B.** liberate il rivelatore ruotando l'anello di bloccaggio in senso antiorario.



4. Caratteristiche tecniche

- Uso: interno
- Potere di interruzione (carica resistiva): 2 A/24 VDC oppure 2 A/250 VAC
- Potenza di interruzione (carica resistiva): 48 W/500 VA
- Sezione massima dei cavi: 1,5 mm²
- Temperatura di funzionamento: - 10 °C/+ 55 °C
- Dimensione (D x H): 110 x 28 mm
- Indice di protezione meccanica: IP32
- Peso: 125 grammi

5. Garanzia

24 mesi contro tutti i difetti di materiale o di fabbricazione, a partire dalla data di produzione. In caso di difetti, il prodotto deve essere restituito al grossista da cui è avvenuto l'acquisto. La garanzia ha valore solo se viene rispettata la procedura di reso tramite installatore e grossista e se dopo la verifica del nostro servizio controllo qualità non vengono riscontrati, difetti dovuti ad una errata messa in opera e/o ad una utilizzazione non conforme alla regola dell'arte, ad una modifica del prodotto. Le eventuali note informative del difetto dovranno essere allegate al prodotto reso.

Smaltimento degli apparecchi elettrici ed elettronici alla fine della loro vita utile (Applicable nei paesi dell'Unione Europea e in altri paesi europei che dispongono di un sistema di raccolta). Questo simbolo, applicato sul prodotto o sull'imballo, indica che il prodotto non deve essere smaltito con i rifiuti indifferenziati. Deve essere affidato a un apposito centro di raccolta per il riciclaggio delle apparecchiature elettriche ed elettroniche. Accertandosi che il prodotto sia smaltito correttamente, si aiuta a prevenire conseguenze nocive per l'ambiente e la salute delle persone. Per ulteriori informazioni sul riciclaggio del prodotto, è possibile rivolgersi al proprio comune, al centro di raccolta rifiuti locale o al punto vendita in cui si è acquistato il prodotto.

Eco - organismo : Recylum

Raccomandazioni
Le parti interne del prodotto, al di fuori di quelle descritte nel presente manuale, non devono essere toccate; il mancato rispetto della presente disposizione può invalidare la garanzia e qualsiasi altra forma di responsabilità da parte del costruttore. Infatti, tali interventi possono danneggiare le parti e/o i componenti elettronici. Questi prodotti sono stati concepiti in modo da non dover essere toccati durante la messa in funzione e durante le operazioni di manutenzione del prodotto.

Con la presente, Hager Security SAS dichiara che l'apparecchiatura radioelettrica con codice RXA05X è conforme ai requisiti essenziali della direttiva RE-D 2014/53/EU. Il testo completo della dichiarazione UE di conformità è disponibile all'indirizzo internet: www.hager.com.




Documento non contrattuale, soggetto a modifiche senza preavviso.

(DE)



1. Eigenschaften

Der Meldersockel RXA05X ermöglicht im Alarmfall das Ansteuern eines externen Geräts mit Hilfe eines Relaisausgangs.

2. Installation



Kabeltyp	Durchmesser des Kabels	
	Min (mm ²)	Max (mm ²)
Starr	1	1,5
Flexibel	1	1,5
Flexibel mit Adernendhülse	1	1,5
Maximale Kabellänge	< 50 m	
Länge der Abisolierung	5 mm +/- 1mm	
Kontaktbelastbarkeit	2 A/24 VDC oder 2 A/250 VAC	
Schaltleistung	48 W/500 VA	



- Beim Anschluss eines Geräts mit 230 V ist es zur Einhaltung der elektrischen Sicherheitsnormen unbedingt erforderlich, die werkzeuglose Demontage des Melders durch Ausschneiden der Verriegelungskerbe zu verhindern.
- Das Öffnen ist nun nur noch mit einem flachen Schraubenzieher möglich.

