

witty – a energia sempre à mão

Soluções de carregamento para veículos elétricos

witty start | witty solar
witty share | witty park



:hager

Mais e-mobilidade representa...

Baixas emissões de CO2

Menos poluição sonora

Menos poeiras

Melhor qualidade do ar

Maior autonomia energética




A transição para a mobilidade elétrica já começou! Faça parte desta transição, com a Hager.

A mobilidade elétrica é o mercado do futuro. Tem existido um aumento, ano após ano, de matrículas de veículos elétricos. O aumento de veículos elétricos significa mais procura por postos de carregamento.

Com o witty start, witty solar, witty share e witty park, encontra uma oferta de postos de carregamento de veículos elétricos para todo o tipo de instalações, sendo este um ótimo ponto de partida para a sua transição para a mobilidade elétrica. Aposte neste segmento de mercado, onde encontra uma taxa de crescimento constante!



Índice



06

A gama witty

8

Que witty escolher para cada aplicação?



10

witty para a sua habitação

12

witty start




14

witty solar

22

witty para edifícios multifamiliares e terciário




24

witty share



28

witty park



34

Resumo da oferta witty



Fácil como um, dois, três, quatro A gama witty

A gama witty da Hager é composta por postos de carregamento para veículos elétricos pensados para todos os requisitos de carregamento e para todas as instalações. Com o witty start, witty solar, witty share e witty park não só cobrimos diferentes especificidades dos nossos clientes mas, mais importante, as suas necessidades de instalação e um comissionamento simples e rápido.



witty start



witty solar



witty share



witty park

O witty certo para a aplicação certa

A escolha correta do posto de carregamento depende das circunstâncias e requisitos dos seus clientes. A gama witty tem a solução certa para cada local.

Para a sua habitação

Para edifícios multifamiliares e terciário



witty start A solução para começar

- Carregamento fácil e seguro
- Tomada de carregamento Tipo 2
- Capacidade de carregamento: regulável até 22kW
- Bloqueio por interruptor de chave

witty solar A solução completa

- Comutação dinâmica do carregamento entre monofásico e trifásico
- Até três postos de carregamento em rede
- Carregamento normal, com otimização solar ou apenas fotovoltaico
- Acesso via cartão RFID
- Tomada de carregamento Modo 3 do Tipo 2 até 32A
- Proteção integrada de sobrecarga

witty share A solução para partilhar

- Até 20 pontos de carregamento por gestor de carga
- Permite regulação da corrente máxima
- Gestão de carga estática e dinâmica
- Comunicação via OCPP 1.6 JSON
- Conformidade com o ISO 15118
- Controlo de acesso via RFID

witty park O flexível

- Carregamento confortável e seguro
- Duas tomadas de carregamento Modo 3 Tipo 2 com capacidade de carregamento de 22kW
- Duas tomadas de carregamento SCHUKO® 10A
- Controlo de acesso através de cartões RFID

Soluções de carregamento para a sua habitação


O posto de carregamento elétrico witty start é a sua entrada no mundo da mobilidade elétrica, com opções de carregamento até 22kW. Se pretender uma solução mais completa, o witty solar permite a integração do seu sistema fotovoltaico no carregamento do veículo elétrico. Em conjunto com um sistema de armazenamento de energia, poderia ter acesso a uma solução completa e orientada para o futuro, que permitiria maximizar a sua autossuficiência energética.



Simplemente arranque

Com o witty start é fácil começar. O posto de carregamento para veículos elétricos pode ser instalado de forma rápida e segura.

Independentemente do local e/ou do suporte, graças ao rasgo na parte posterior do invólucro, os cabos podem ser instalados facilmente.



Mais informações em hager.com/pt



01

Tomada de carregamento Tipo 2

Todos os veículos elétricos com capacidade de carga até 22kW, podem ser carregados com uma tomada do Tipo 2.

02

Controlo de acesso, através de um interruptor de chave

É necessária uma chave para aceder ao posto de carregamento elétrico e para desencorajar o uso indevido. Se preferir, pode anular o controlo de acesso e ter o posto sempre acessível.

03

Invólucro robusto

O witty start está pensado para ser usado também no exterior. O grau de proteção IP55, a resistência aos raios UV e o índice de proteção contra impactos mecânicos IK10 protegem eficazmente o posto de carregamento contra raios solares, chuva e granizo.

04

Parametrização simples, sem programação

O posto de carregamento elétrico, quando lhe é entregue, está pré-regulado e pronto a funcionar. Se necessário, a corrente máxima de carregamento pode ser facilmente ajustada no potenciómetro. São possíveis seis configurações, entre 10A e 32A.

05

Proteção diferencial 6mA DC integrada

Esta característica oferece uma segurança máxima ao carregar veículos elétricos e veículos híbridos plug-in com o posto de carregamento witty start. Uma solução mais económica para si e para os seus clientes. Com esta gama não é necessário proteger o posto de carregamento elétrico com diferenciais do tipo B.

06

Área espaçosa para ligações

O interior do posto de carregamento dispõe de bastante espaço para toda a cablagem e de terminais de ligação rápida, que tornam a ligação dos cabos de alimentação mais simples e mais segura.



07

Entrada de cabos com cerra-cabos

A entrada dos cabos facilita a instalação do posto de carregamento e garante uma ligação segura.

08

Canal para cabos na parte posterior

Os cabos de alimentação são facilmente arrumados e encaminhados, independentemente de chegarem por cima, por baixo ou pelo painel traseiro do posto de carregamento.

A solução completa witty solar

O witty solar mantém o design do witty start, mas expande as suas vantagens. Orientado para o futuro, permite carregamentos otimizados e maximiza a eficiência do sistema fotovoltaico instalado. A interação entre produção, armazenamento (se disponível) e carregamento de veículos elétricos, é assegurada por um gestor de energia associado ao witty solar e garante a utilização de toda a sua produção fotovoltaica, minimizando os seus custos com o consumo de energia da rede.



Comutação dinâmica do carregamento entre monofásico e trifásico

Quando a produção fotovoltaica não é suficiente para um carregamento trifásico, o witty solar pode comutar automaticamente para modo monofásico, permitindo uma carga que, apesar de mais lenta, maximiza a economia e a utilização da energia produzida.

Até três postos de carregamento ligados em rede

Ideal para famílias maiores e orientado para o segmento premium residencial, o gestor de energia do witty solar pode gerir até três postos de carregamento. O sistema flow coordena a distribuição da energia solar pelos seus equipamentos e otimiza o carregamento dos veículos. Dependendo da capacidade global, o witty solar pode carregar até três veículos elétricos simultaneamente.



Fácil de instalar

- Entrada flexível de cabos, que podem chegar por cima, por baixo ou pelo painel traseiro
- Compartimento espaçoso para arrumação dos cabos e ligações com terminais de ligação rápida

Corrente de carregamento variável

- Comutação dinâmica entre monofásico e trifásico, para um carregamento otimizado
- Carregamento variável, com uma capacidade até 22kW, e proteção contra sobrecargas na instalação

Modos de carregamento flexíveis

- Modo Boost
- Modo Solar
- Modo Solar Safe
- Modo Solar Eco

Segurança Máxima

- Proteção de 6mA DC integrada
- Apenas é necessária uma proteção diferencial a montante do Tipo A, e não do Tipo B
- Controlo de acesso através de cartão RFID

Mais informações em [hager.com/pt](https://www.hager.com/pt)



A solução para gerir o consumo e produção na sua habitação


Uma solução sustentável para veículos elétricos, onde está incluído um posto de carregamento totalmente automático e com otimização dinâmica entre monofásico e trifásico.

Permite forçar o carregamento sempre que necessário, e gerir o seu acesso através de cartões RFID.

Esta solução global garante, também, a proteção contra sobrecargas e blackouts, para utilização segura do carregamento de veículos elétricos, gerindo e otimizando todas as fontes e cargas da instalação, mesmo que sejam interrompidas todas as ligações de rede.

Constituição dos kits

	witty solar 1x22kW 3P RFID	witty solar 1x7kW 1P RFID	Controlador de Gestão de Energia	Central de medida 3P 80A 4M ModBus MID	Central de medida 1P 40A 1M ModBus MID	Cabo witty 3P 32A 7,5m
	XEV1K22T2S	XEV1K07T2S	XEM470	ECR380D	ECR140D	XEVA734
XEV1K22T2SEMCC	•		•	•		•
XEV1K22T2SEMC	•		•	•		
XEV1K07T2SEMC		•	•		•	



Interface intuitivo

Um interface intuitivo, que lhe permite visualizar e controlar a sua instalação via App ou portal. De uma forma simples e rápida, tem acesso a toda a informação que necessita, tal como o consumo solicitado pela cargas instaladas,

onde se englobam o carregamento dos VE, quanto está a consumir da rede e quanto está a produzir no seu sistema fotovoltaico. Se a sua instalação também tem baterias, poderá igualmente gerir essa informação.

Também compatível com o nosso Domovea.



Modos de carga

Modo Boost: O carregamento do seu VE inicia-se assim que o liga ao witty solar, independentemente da fonte de energia disponível.


Modo Solar Safe: Início imediato do carregamento, até um valor mínimo de energia definido, independentemente da fonte de energia. O seu VE fica imediatamente pronto a arrancar, com uma autonomia pré-definida, e o carregamento será concluído com o excedente da produção fotovoltaica.

Modo Solar: O seu VE é carregado apenas com o excedente da sua produção fotovoltaica, com base no consumo efetivo da instalação.

Modo Solar Eco: Defina a hora a que quer sair e o valor mínimo de energia que pretende carregar no seu VE até essa hora. O sistema carregará com o excedente da produção fotovoltaica e, caso necessite, complementarará com outra fonte de energia, para garantir a disponibilidade à hora de saída.


flow em resumo

Um sistema que assenta na interação otimizada entre múltiplas fontes de energia e a gestão dos consumos da instalação, com destaque para o carregamento de veículos elétricos.



01 Monitorização de 3 fontes de energia

O sistema flow permite a integração de diferentes fontes de energia, de modo a otimizar o carregamento do veículo elétrico de acordo com as necessidades e preferências do utilizador. Por exemplo, a energia da rede só deverá ser usada no carregamento do VE se a produção fotovoltaica for insuficiente e se a bateria de armazenamento de energia não estiver disponível. Em resumo, a gestão é feita de modo a maximizar as poupanças.



02 Monitorização e deslastragem de cargas

O CGE permite visualizar e controlar, em tempo real, todos os fluxos de energia da instalação, via smartphone, tablet ou PC. Além de gerir as fontes de energia e os carregadores witty solar, o CGE também pode comunicar com o módulo HTG320H, via MODBUS. Este módulo permite o comando de equipamentos SGReady e PV-Ready, tais como bombas de calor ou caldeiras, podendo criar ciclos de deslastragem, de modo a não ultrapassar a potência contratada ou a evitar apagões.




03 Gestão de até 3 postos de carregamento

O Controlador de Gestão de Energia pode gerir até 3 postos de carregamento witty solar em simultâneo, realizando uma gestão dinâmica de carga contínua. Desta forma, consegue balancear as correntes consumidas pelos carregadores, e assim evitar situações de sobrecarga.

A gestão da sua instalação

O witty solar é a solução que procura. Permite, por exemplo, vários modos de carregamento adaptados às suas necessidades e uma comutação dinâmica entre monofásico e trifásico. Ao mesmo tempo - quando associado ao seu controlador de gestão de carga flow - a gestão da sua instalação nunca foi tão simples. Tudo isto com a possibilidade de ter, na mesma instalação, até 3 witty solar ligados, até 3 fontes de energia diferentes e gestão de equipamentos compatíveis com SGReady e PVready.



Mais informações em hager.com/pt



01

Botão sensor

Para desbloqueio manual das definições programadas e arranque imediato em Modo Boost.

02

LED indicador de estado

O LED frontal indica o modo de funcionamento do posto.

03

Controlo de acesso através de cartão RFID

Protege o seu carregador contra acessos não autorizados.

04

Invólucro robusto

O witty solar está pensado para ser usado também no exterior. O grau de protecção IP55, a resistência aos raios UV e o índice de protecção contra impactos mecânicos IK10 protegem eficazmente o posto de carregamento contra raios solares, chuva e granizo.

05

Potenciómetro

Para ajustar manualmente a corrente máxima de carregamento: sete níveis, de 6A até 32A.

06

Comutação dinâmica entre monofásico e trifásico

Para um carregamento otimizado.

07

Proteção diferencial 6mA DC integrada

Esta característica oferece uma segurança máxima ao carregar veículos elétricos e veículos híbridos plug-in com o posto de carregamento witty solar. Uma solução mais económica para si e para os seus clientes. Com esta gama não é necessário proteger o posto de carregamento elétrico com diferenciais do tipo B.

08

Tomada de carregamento Tipo 2

Todos os veículos elétricos com capacidade de carga até 22kW, podem ser carregados com uma tomada do Tipo 2.



Acessórios importantes: Cabos e pedestais

Para carregar com o witty, necessita de um cabo de carregamento, que pode encontrar disponível na nossa oferta, como acessório. Com os nossos pedestais de design retangular ou redondo, pode transformar o posto de carregamento dos seus clientes numa solução de alta qualidade. Os pedestais estão disponíveis em versões para instalar um ou dois witty.

Para edifícios multifamiliares e terciário


Para fazer face à transição para a mobilidade elétrica, os postos de carregamento devem ser instalados em larga escala e ser alimentados e protegidos por infraestruturas elétricas dimensionadas para cobrir esta necessidade. Além da instalação no segmento residencial, o terciário poderá trazer muitas oportunidades para a expansão do seu negócio. Para edifícios multifamiliares e terciário, poderá sempre contar com as nossas soluções witty share e witty park.



Partilhar é agora mais fácil

O witty share é uma solução inteligente e simples, para todos os carregamentos onde seja necessário partilhar a energia disponível: é extremamente fácil de instalar, resistente, robusto e muito fácil de utilizar. Este posto de carregamento pré-configurado oferece diferentes opções de instalação - montagem mural ou em pedestal - e está em conformidade com todas as normas em vigor, inclusive possui validação e autorização para integração na Rede Mobi.E.

Com as funções adicionais disponíveis para este witty, poderá criar uma solução ainda mais completa.



Mais informações
em hager.com/pt



01

Tomada de carregamento Tipo 2

Todos os veículos elétricos com capacidade de carga até 22kW, podem ser carregados com uma tomada do Tipo 2.

02

Terminais de ligação rápida

Graças aos terminais de ligação rápida, as ligações são ainda mais simples e mais seguras.

03

Proteção diferencial 6mA DC integrada

Esta característica oferece uma segurança máxima ao carregar veículos elétricos e veículos híbridos plug-in com o posto de carregamento witty share. Uma solução mais económica para si e para os seus clientes. Com esta gama não é necessário proteger o posto de carregamento elétrico com diferenciais do tipo B.

04

Kit MID

Acessório composto por um contador de energia com certificação MID e um cabo dedicado, para ligação direta ao posto witty share.

05

Área espaçosa para ligações

O interior do posto de carregamento dispõe de bastante espaço para toda a cablagem. Uma simples chave de parafusos é tudo o que é necessário para ligar todos os componentes.

06


Entrada de cabos com cerra-cabos

A entrada dos cabos facilita a instalação do posto de carregamento e garante uma ligação segura. A calha DIN no interior oferece a possibilidade de instalar um produto modular, como um contador, diretamente dentro do posto.

07

Canal para cabos na parte posterior

Os cabos de alimentação são facilmente arrumados e encaminhados, independentemente de chegarem por cima, por baixo ou pelo painel traseiro do posto de carregamento.



Acessórios importantes:

Cabos e pedestais

Para carregar com o witty, necessita de um cabo de carregamento, que pode encontrar disponível na nossa oferta, como acessório. Com os nossos pedestais de design retangular ou redondo, pode transformar o posto de carregamento dos seus clientes numa solução de alta qualidade. Os pedestais estão disponíveis em versões para instalar um ou dois witty.

Conheça o Gestor Local de Carga

O módulo de gestão local de carga (GLC) permite a monitorização constante da fonte de alimentação e regula dinamicamente a energia fornecida aos seus witty (share ou park), dependendo da energia disponível na rede.

Otimizando o fluxo de energia para os postos de carregamento de acordo com o consumo da instalação e a potência contratada, evita que fique sem energia devido a uma sobrecarga elétrica, mantendo assim a continuidade de serviço.



Potente

- Pode gerir até 20 pontos de carregamento witty (share e park) simultaneamente
- Possibilidade de configurar até 2 zonas de consumo no mesmo GLC, por exemplo, 2 pisos distintos de um parque de estacionamento

Abrangente

- Compatível com o postos de carregamento Hager witty share e witty park
- Compatível com cartões RFID

Fácil operação


- Plug and Play - configuração automática do posto de carregamento permite um processo de configuração rápido, fácil e seguro
- Suporte extensivo também disponível pela Hager

Flexível

- O GLC ajustará dinamicamente os pontos de carregamento em modo dinâmico ou estático
- Dependendo da tipologia da instalação, o GLC pode ser instalado usando diferentes soluções



O GLC regula dinamicamente os níveis de energia para otimizar o seu witty share ou witty park.



Instalação fácil através de soluções bem pensadas

O GLC permite medição de energia, via leitura directa até 63A ou através de TI's para correntes superiores. O instalador pode simplesmente instalar o posto de carregamento na parede e colocar o GLC no quadro elétrico. Isso permitirá medir o consumo total da instalação e regular dinamicamente a corrente disponível para os vários postos de carregamento.

O instalador irá então personalizar as definições do GLC, de acordo com as características da instalação, nomeadamente corrente máxima, mapeamento de fases, entradas e saídas auxiliares e gestão de acessos por cartões RFID.

Finalmente, o instalador irá também configurar a comunicação por ethernet ou wifi, parâmetros OCPP e, se necessário, activar a função plug&charge (ISO 15118).

Obtenha o controle total

O GLC permite diagnóstico em tempo real do funcionamento interno dos diversos postos de carregamento. Por exemplo: temperaturas internas, humidade, configurações em uso, estado dos equipamentos e erros registados.

Pode também obter relatórios de utilização por posto, por sessão e energias consumidas.

Evitar apagões

Este módulo de Gestão de Local de Carga vai monitorizar e ajustar continuamente os níveis de carregamento de cada PCVE. Deste modo, são evitados cortes de energia na instalação devido a sobrecargas.

Posto de carregamento witty park

O dobro da potência witty park

O witty park é a solução de topo da gama witty. A sua simplicidade de utilização, a sua estética e, acima de tudo, a sua capacidade de carregar dois veículos elétricos simultaneamente, com uma saída máxima de 44kW em AC, fazem do witty park o posto de carregamento ideal para áreas de estacionamento.



witty park: com duas tomadas de carga do Tipo 2s.

Carregamento simultâneo

O witty park possui dois pontos de carregamento opostos, cada um com potência de 22kW, permitindo um carregamento duplo extremamente rápido e eficiente. Duas tomadas Modo 3 - com obturadores - podem alimentar todos os modelos mais comuns de veículos elétricos, com carga monofásica ou trifásica até 32A. Duas outras tomadas SCHUKO® Modo 2 fornecem aos veículos com baterias/potências menores, como bicicletas ou trotinetes elétricas, com correntes monofásicas até 10A.

Instalação mural ou em pedestal

O witty park pode ser instalado na parede ou em pedestal. Esta característica tem como vantagem maior flexibilidade no local onde é instalado.



Segurança

- A tecnologia RFID (identificação por radiofrequência) impede o carregamento não autorizado

Pronto para OCPP


- Controlo remoto dos pontos de carregamento: comunicação contínua e atualização do estado de funcionamento

Fácil de utilizar


- Instruções de utilização com símbolos na parte frontal do posto de carregamento
- Múltiplos indicadores visuais através da barra LED, individual por cada veículo
- Visualização do consumo por ponto de carregamento
- Ligue e comece a carregar imediatamente

Instalação simplificada para uso partilhado

O witty park oferece uma proteção IP54, feito em aço robusto, especificamente projetado para uma durabilidade máxima e pensado para uma instalação no exterior.



Mais informações em hager.com/pt



01

Tomadas de carregamento Modo 3 e Modo 2

A tomada de carregamento Modo 3 - do Tipo 2 - pode ser utilizada para carregar todos os veículos elétricos com uma potência de carregamento entre 3,7kW (monofásico) e 22kW (trifásico). A tomada de carregamento Modo 2 pode ser utilizada para carregar todos os veículos elétricos com uma potência de carregamento até 2,3kW.

02

Terminais de ligação rápida

Graças aos terminais de ligação rápida, as ligações são ainda mais simples e mais seguras.

03

Área espaçosa para ligações

O interior do posto de carregamento dispõe de bastante espaço para toda a cablagem. Uma simples chave de parafusos é tudo o que é necessário para ligar todos os componentes.

04

Entrada de cabos com cerra-cabos

A entrada dos cabos facilita a instalação do posto de carregamento e garante uma ligação segura.

05

Acessório para passagem de cabos na zona posterior

Graças ao acessório para passagem de cabos na zona posterior, pode efetuar a alimentação do posto garantindo uma segurança total. Desta forma, o witty park adapta-se perfeitamente às condições no local.



Acessórios importantes:

Cabos e pedestal

Para carregar com o witty, necessita de um cabo de carregamento, que pode encontrar disponível na nossa oferta, como acessório. Com o pedestal witty park de design retangular e contemporâneo, pode transformar o posto de carregamento dos seus clientes na solução ideal para instalação em parques de estacionamento.

Abraçar a responsabilidade

Em tempos de avanço da globalização e da diminuição de consumo dos recursos naturais, a responsabilidade das empresas está a tornar-se cada vez mais importante. Não importa o que fazemos, temos de considerar as consequências em todas as nossas ações.

A questão da sustentabilidade está profundamente ancorada no nosso ADN: queremos desenvolver-nos de forma a deixarmos um planeta saudável aos nossos descendentes. É por isso que, em 2007, nos comprometemos com o Pacto Global das Nações Unidas, a maior iniciativa voluntária do mundo para promover a responsabilidade das empresas.


No nosso relatório anual sobre os progressos realizados, registamos as medidas que implementámos de acordo com o Pacto Global.



United Nations
Global Compact

Agir de forma sustentável

Como uma empresa gerida por proprietários com valores claros, já estamos a pensar na próxima geração. Investimos na educação e formação dos nossos colaboradores, produzimos da forma mais eficiente possível, embalamos predominantemente com materiais reciclados, otimizamos continuamente os nossos processos logísticos e utilizamos energia de forma absolutamente eficaz. Medimos as nossas emissões diretas e indiretas de gases com efeito de estufa de acordo com as normas internacionais e tomamos inúmeras iniciativas para as reduzir. E3 é o nome desta máxima das nossas ações. Três vezes E para Ética, Environment (Ambiente) e Energia.



Criar transparência

De forma a tornar a avaliação do ciclo de vida dos nossos produtos compreensível, iremos, no futuro, fornecer-lhes um documento que contenha toda a informação sobre o seu impacto ecológico: PEP (Profil Environmental Produit). Este perfil ambiental documenta o ciclo completo de vida do produto.

Resumo da gama witty



witty start

Para vivendas instalação interior/ exterior



witty solar

Para vivendas com painéis FV e se necessário baterias. Instalação interior/ exterior



witty share

Edifícios multifamiliares e para o terciário



witty park

Para o terciário

Controlo de carga	✓	✓	✓	✓
Autenticação com chave	✓			
Autenticação com RFID		✓	✓	✓
Carregamento por excedente de FV	●	✓		
Diferentes modos de carga		✓	✓	
App de controlo e visualização		✓		
Gestão básica de carga			✓	
Gestão dinâmica de carga	●	●	●	●
Ligação Back-end			●	●
Comutação automática carregamento 1F / 3F		✓		
Entrada auxiliar para autorização ou deslastragem	✓		✓	✓
Capacidade de carregamento até 22kW	✓	✓	✓	✓
Limitação da potência consumida, via potênciometro	✓	✓	✓	✓
Proteção integrada 6mA DC	✓	✓	✓	
Forçagem manual de carregamento via BP frontal	✓	✓		

✓ = disponível

● opcional



Referência	XEV1K07T2	XEV1K11T2
Utilização	garagem, estacionamento ou no exterior em lugares destinados ao estacionamento em edifícios coletivos de habitação ou em edifícios de escritórios com parqueamentos privados	
Fixação	mural ou em pedestal	
Tipo de carga	Modo 3 - até 7kW	Modo 3 - até 22kW
Pontos de carga	1	
Acesso à carga	autorização por chave ou acesso livre	
Tipo de tomada	tomada Tipo 2 com obturadores	
Tensão e corrente nominal	230V AC - 32A	400V AC - 32A
Alimentação	monofásica	trifásica
Potência de carga (intensidade regulável por programação ou potenciômetro)	2,6kW até 7kW	6,9kW até 22kW
Conectividade	-	
Comunicação com veículo	PWM	
Proteção circuito potência	não incluído, prever: - 1 interruptor diferencial (ou bloco diferencial compatível com o disjuntor) de 30mA 40A do tipo A/HI - 1 bobina MZ203 proteção diferencial de 6mA DC incluída	
Proteção circuito elétrico de controlo	integrada no posto de carregamento	
Indicação luminosa de carga	barra luminosa de indicação do estado do carregamento (LED 4 cores)	
Material	Policarbonato PC-ASA bicolor cinzento RAL7035 e cinzento RAL7021	
Grau de protecção IP e IK	IP55 / IK10	
Borne de ligação	10mm ² em unifilar ou 16mm ² em multifilar Compatibilidade electroquímica apenas com cabos de cobre Não usar cabos de alumínio cobreado	
T.º de funcionamento	-25°C a +55°C	
Peso	6,2kg	
Dimensões	a.549 x l.250 x p.173mm	
Normas e certificações	bornes: IEC 61851 / tomada T2S: IEC 62196-2; Z.E. READY 1.4 e E.V. READY 1.4	
Outros	- carga imediata ou derogada, com forçagem possível - entrada auxiliar para ativação/desativação da carga à distância - limitação da corrente de carga manual ou via gestor dinâmico de carga - não integra controlo de acessos por RFID	



XEV1K07T2



XEVA100



XEVA110



XEVA130



XEVA200



XEV304



XEVA711

Designação	Características	Ref.
Posto de carregamento	- monofásico até 7kW	XEV1K07T2
- Modo 3 - Acesso livre ou por chave e proteção diferencial de 6mA DC incluída	- trifásico até 22kW	XEV1K11T2
Suporte para cabo instalação na face frontal do witty start ou numa parede	a.250 x l.120 x p.60mm	XEVA100
Etiquetas frontais (substituição)	livre /chave	XEVA300
Pedestal rectangular aço inoxidável - para XEV1K...	- pedestal rectangular simples para 1 posto - pedestal rectangular duplo para 2 postos	XEVA110 XEVA115
fixação direta ao chão ou ao kit suporte	- kit suporte para XEVA11x	XEVA140
Pedestal circular aço inoxidável - para XEV1K...	- pedestal simples para 1 posto - pedestal duplo para 2 postos - base para XEVA13x	XEVA130 XEVA135 XEVA150
fixação direta ao chão	- placa perfuração para XEVA13x	XEVA160
Kit de ligação à terra - para pedestais	aço inoxidável	XEVA116
Placa electrónica para GDC para os postos de carregamento XEV1K...	instalar na placa de controlo	XEVA200
Gestor Dinâmico de Carga 3 módulos	- monofásico fornecido com 1 toro EK028 - trifásico fornecido com 3 toros EK028	XEV304 XEV305
Cabo witty para carregamento em Modo 3	20A 1P 5m 20A 1P 7,5m 32A 1P 5m 32A 1P 7,5m 20A 3P 5m 20A 3P 7,5m 32A 3P 5m 32A 3P 7,5m	XEVA711 XEVA712 XEVA713 XEVA714 XEVA731 XEVA732 XEVA733 XEVA734

Características técnicas witty solar



Referência	XEV1K07T2S	XEV1K22T2S
Utilização	garagens, parqueamentos ou no exterior em lugares destinados ao estacionamento em edifícios de habitação unifamiliares	
Fixação	mural ou em pedestal	
Tipo de carga	Modo 3 - até 7kW	Modo 3 - até 22kW
Pontos de carga	1	
Acesso à carga	autorização por cartão RFID, app ou acesso livre	
Tipo de tomada	tomada tipo 2 com obturadores	
Tensão e corrente nominal	230V AC - 32A	400V AC - 32A
Alimentação	monofásica	trifásica
Potência de carga (intensidade regulável por programação ou potenciômetro)	2,6kW até 7kW	6,9kW até 22kW
Conectividade	Ethernet	
Comunicação com veículo	PWM e ISO 15118	
Proteção circuito potência	não incluído, prever: - 1 interruptor diferencial (ou bloco diferencial compatível com o disjuntor) de 30mA 40A do tipo A/II - 1 bobina MZ203 protecção diferencial de 6mA DC incluída	
Proteção circuito eléctrico de controlo	integrada no posto de carregamento	
Indicação luminosa de carga	barra luminosa de indicação do estado do carregamento (LED 4 cores)	
Material	Policarbonato PC-ASA bicolor cinzento RAL7035 e cinzento RAL7021	
Grau de protecção IP e IK	IP55 / IK10	
Borne de ligação	10mm ² em unifilar ou 16mm ² em multifilar Compatibilidade electroquímica apenas com cabos de cobre Não usar cabos de alumínio cobreado	
T.º de funcionamento	-25°C a +55°C	
Peso	6,2kg	
Dimensões	a.549 x l.250 x p.173mm	
Normas e certificações	IEC 61851-1; ISO 15118; ISO 14443A/B; ISO 15693	
Outros	- gestão dinâmica de carga de até 3 carregadores - permite integração de sistemas fotovoltaicos e de armazenamento de energia - controlo e visualização via app ou portal Flow - compatível com domovea	



XEV1K07T2S



XEM470



XEVA110



XEVA400



XEVA711



XEVA100



XEVA130

Designação	Características	Ref.
witty solar	- monofásico até 7kW	XEV1K07T2S
- Modo 3	- trifásico até 22kW	XEV1K22T2S
- Acesso livre ou via cartão RFID e protecção diferencial de 6mA DC incluída		
Kit witty solar	- monofásico até 7kW RFID	XEV1K07T2SEMC
	- trifásico até 22kW RFID	XEV1K22T2SEMC
	- trifásico até 22kW RFID e cabo	XEV1K22T2SEMCC
Acessórios	placa de comunicação para XEV1K	XEVA260
	kit RFID para XEV1K	XEVA265
	flow - Controlador de Gestão de Energia	XEM470
	Módulo de comunicação Modbus	HTC320H
	Central medida 1P 40A Modbus MID	ECR140D
	Central medida 3P 80A Modbus MID	ECR380D
Suporte para cabo instalação na face frontal do witty solar ou numa parede	a.250 x l.120 x p.60mm	XEVA100
Etiquetas frontais (substituição)	livre / RFID / App	XEVA310
Pedestal rectangular aço inoxidável	- pedestal rectangular simples para 1 posto	XEVA110
- para XEV1K...	- pedestal rectangular duplo para 2 postos	XEVA115
fixação direta ao chão ou ao kit suporte	- kit suporte para XEVA11x	XEVA140
Pedestal circular aço inoxidável	- pedestal simples para 1 posto	XEVA130
- para XEV1K...	- pedestal duplo para 2 postos	XEVA135
fixação direta ao chão	- base para XEVA13x	XEVA150
	- placa perfuração para XEVA13x	XEVA160
Kit de ligação à terra	aço inoxidável	XEVA116
- para pedestais		
Kit de cartões RFID	- 20 cartões RFID utilizador	XEVA400
	- 3 cartões RFID administrador	XEVA410
Cabo witty para carregamento em Modo 3	20A 1P 5m	XEVA711
	20A 1P 7,5m	XEVA712
	32A 1P 5m	XEVA713
	32A 1P 7,5m	XEVA714
	20A 3P 5m	XEVA731
	20A 3P 7,5m	XEVA732
	32A 3P 5m	XEVA733
	32A 3P 7,5m	XEVA734



Referência	XEV1R22T2
Utilização	garagens, parqueamentos ou no exterior em lugares destinados ao estacionamento em edifícios colectivos de habitação, superfícies comerciais ou edifícios de escritórios.
Fixação	mural ou em pedestal
Tipo de carga	Modo 3: 4-7kW (1P) a 11-22 kW (3P)
Pontos de carga	1
Acesso à carga	livre / cartão RFID / OCPP / Plug & Charge (ISO15118)
Tipo de tomada	tomada tipo 2 com obturadores
Tensão e corrente nominal	230V / 400V AC - 32A
Alimentação	monofásica / trifásica
Conectividade	Ethernet e WiFi
Comunicação com veículo	PWM ou ISO 15118
Comunicação com OPC/DPC	WLAN ou LAN OCPP/IP e/ou GLC (Gestor Local de Carga) (OCPP: 1.6 JSON)
Protecção circuito potência	protecção diferencial de 6mA DC incluída
Indicação luminosa de carga	barra luminosa de indicação do estado do carregamento (LED 4 cores)
Material	Polycarbonato PC-ASA bicolor cinzento RAL7035 e cinzento RAL7021
Grau de protecção IP e IK	IP55 / IK10
T.º de funcionamento	-25°C a +55°C
Peso	6,2Kg
Dimensões	a.549 x l.250 x p.173mm
Gestão básica de carga (deslastragem)	entradas/saídas 230V para gestão básica de carga e sinalização de funcionamento
Gestão dinâmica de carga, gestão de utilizadores e prioridades	via GLC (Gestor Local de Carga)
Normas e certificações	bornes: IEC 61851 / tomada T2S: IEC 62196-2; Z.E./E.V. READY 1.4; ISO15118



XEV1R22T2



XEVA100



XEVA110



XEVA130



XEM510



XEVA431



XEVA400



XEVA711

Designação	Características	Ref.
Posto de carregamento	- trifásico até 22kW	XEV1R22T2
- Modo 3 - Acesso livre ou via cartão RFID e protecção diferencial de 6mA DC incluída		
Suporte para cabo	a.250 x l.120 x p.60mm	XEVA100
instalação na face frontal do witty start ou numa parede		
Etiquetas frontais (substituição)	livre / RFID / OCPP	XEVA310
Pedestal retangular aço inoxidável	- pedestal retangular simples para 1 posto	XEVA110
- para XEV1K...	- pedestal retangular duplo para 2 postos	XEVA115
fixação directa ao chão ou ao kit suporte	- kit suporte para XEVA11x	XEVA140
Pedestal circular aço inoxidável	- pedestal simples para 1 posto	XEVA130
- para XEV1K...	- pedestal duplo para 2 postos	XEVA135
fixação directa ao chão	- base para XEVA13x	XEVA150
	- placa perfuração para XEVA13x	XEVA160
Kit de ligação à terra	aço inoxidável	XEVA116
- para pedestais		
Gestor local de carga	- para 10 pontos de carga	XEM510
3 módulos	- para 20 pontos de carga	XEM520
Kit MID	- monofásico	XEVA431
compatível com witty share	- trifásico	XEVA433
Kit de cartões RFID	- 20 cartões RFID utilizador	XEVA400
	- 3 cartões RFID administrador	XEVA410
Cabo witty para carregamento em Modo 3	20A 1P 5m	XEVA711
	20A 1P 7,5m	XEVA712
	32A 1P 5m	XEVA713
	32A 1P 7,5m	XEVA714
	20A 3P 5m	XEVA731
	20A 3P 7,5m	XEVA732
	32A 3P 5m	XEVA733
	32A 3P 7,5m	XEVA734



Referência	XEV653C
Utilização	garagens, parqueamentos ou no exterior em lugares destinados ao estacionamento em edifícios coletivos de habitação, superfícies comerciais ou edifícios de escritórios
Fixação	mural ou em pedestal
Tipo de carga	Modo 3: 9 a 22kW, regulável Modo 2: 2,3kW
Pontos de carga	2 + 2 (1 ponto em cada lado, em simultâneo)
Acesso à carga	livre, por cartão RFID ou via OCPP
Tipo de tomada	2 tomadas do tipo 2 com obturadores + 2 tomadas Schuko
Tensão e corrente nominal	230V / 400V AC - 32A
Alimentação	monofásica / trifásica
Conectividade	Ethernet
Comunicação com veículo	PWM
Comunicação com OPC/DPC	LAN OCPP/IP e/ou GLC (Gestor Local de Carga) (OCPP: 1.6 JSON)
Contador de energia	1 contador de energia por ponto de carga
Indicação luminosa de carga	barra luminosa de indicação do estado do carregamento (LED 3 cores)
Material	aço inoxidável, bicolor branco RAL9010 e cinzento RAL7011
Grau de proteção IP e IK	IP54 / IK10
T.º de funcionamento	-25°C a +40°C
Peso	30kg
Dimensões	a.765 x l.355 x p.202mm
Gestão básica de carga (deslastragem)	entrada auxiliar 230V para comando remoto ou deslastragem
Gestão dinâmica de carga, gestão de utilizadores e prioridades	via GLC (Gestor Local de Carga)
Normas e certificações	bornes: IEC 61851 / tomada T2S: IEC 62196-2; Z.E. READY 1.2 e E.V. READY 1.2



XEV653C



XEV426



XEV427



XEM510



XEVA400




XEVA711

Designação	Características	Ref.
witty park	- trifásico até 2 x 22kW - 2x Modo 3 + 2x Modo 2 - Acesso livre ou via cartão RFID	XEV653C*
Pedestal	- aço inoxidável - permite instalar um quadro no seu interior - para XEV653C	XEV426*
Suporte de fixação mural	- para fixação à parede, com espaço adicional para cablagem - aço inoxidável - para XEV653C	XEV427*
Base para pedestal	- para pedestal XEV426 - aço inoxidável - para XEV426	XEV428*
Gestor local de carga	- para 10 pontos de carga 3 módulos - para 20 pontos de carga	XEM510 XEM520
Kit de cartões RFID	- 20 cartões RFID utilizador - 3 cartões RFID administrador	XEVA400 XEVA410
Cabo witty	20A 1P 5m para carregamento em Modo 3 20A 1P 7,5m 32A 1P 5m 32A 1P 7,5m 20A 3P 5m 20A 3P 7,5m 32A 3P 5m 32A 3P 7,5m	XEVA711 XEVA712 XEVA713 XEVA714 XEVA731 XEVA732 XEVA733 XEVA734

* disponibilidade a confirmar

Conjunto de peças de substituição compatíveis com postos de carregamento de veículos elétricos witty start



Referência	Designação	start		solar		share
		XEV1K07T2	XEV1K11T2	XEV1K07T2Sx	XEV1K22T2Sx	XEV1R22T2
XEVS100	tampa de substituição	•	•	•	•	•
XEVS110	base de substituição para tomada M3	•	•	•	•	-
XEVS500	fechadura + chaves de substituição	•	•	-	-	-
XEVS120	tampa frontal de substituição	•	•	•	•	•
XEVS130	aro da tampa frontal	•	•	•	•	•
XEVS140	base de substituição	•	•	•	•	•
XEVS150	passa cabos de substituição	•	•	•	•	•
XEVS020	PCBA LED XEV1Kxxx	•	•	•	•	-
XEVS205	tomada M3T2S com bloqueio e motor 3P	-	•	-	•	•
XEVS201	tomada M3T2S com bloqueio 1P	•	-	•	-	-
XEVS200	tomada M3T2S com bloqueio 3P	-	•	-	•	•
XEVS215	motor para tomada M3T2S	•	•	•	•	•
XEVS400	bornes de alimentação substituição 1P+N+PE	•	-	•	-	-
XEVS410	bornes de alimentação substituição 3P+N+PE	-	•	-	•	-
XEVS030	PCBA LED XEV1Rxxx	-	-	-	-	•
XEVS116	base de substituição para tomada modo 3	-	-	-	-	•

For you, with you.

A proximidade do cliente é um dos nossos valores fundamentais. Na verdade, as nossas soluções estão sempre um passo à frente porque sabemos que os nossos clientes precisam das soluções de amanhã hoje. Pode contar com Hager para estar ao seu lado com ajuda e conselhos, qualquer que seja o projeto. Com a Hager, é fácil fazer negócios!





Hager - Sistemas Eléctricos Modulares, S.A.

Sintra Business Park, Edifício 5, Fracção A
Zona Industrial da Abrunheira
2710-089 Sintra
Tel.: +351 214458450

Agência Norte
Rua Professor Mota Pinto, 143
4100-356 Porto
Tel.: +351 228346650

info@hager.pt
hager.com/pt

