



Zum Gunterstal-66640 Blieskastel
Tel.: 06842/945-0, Fax 06842/945-4445, E-Mail : svb@hager.de

CE

A				Farbkennzeichnung der Leiter (in Anlehnung an VDE0113 Teil1):
B	Projektname:	FP73W6N-L	Ausführungsplan	Außenleiter: Neutralleiter: Steuerspannung 230V AC: Steuerspannung 24V DC: Steuerspannung 24V AC: Fremdspannung: Messung: Sensorleitung:
	Kom-Nr./Angebots-Nr.:			schwarz hellblau rot dunkelblau braun orange weiss violett
	Bezeichnung Ort:	FP73W6N-L		
C	Auftragsnummer:		Klemmenfabrikat:	
	Baujahr:	Ausführungsstand 03.2020	HAGER	

Technische Daten der Schaltgerätekombination:

Bemessungsbetriebsspannung / -frequenz:	Un: 400V / 50Hz	Netzform:
Bemessungsstrom der Schaltgerätekombination:	InA: 160A	
Bemessungsstoßspannungsfestigkeit:	Uimp: 6kV	Schutzklasse: 2 schutzisoliert
Bemessungsisolationsspannung:	Ui: 400V	Schutzart: IP44
Bemessungsbelastungsfaktor:	RDF: 1	Schranktiefe: 205mm
Bemessungsstoßstromfestigkeit:	Ipk: 25kA	Farbe: RAL9010
Bemessungskurzzeitstromfestigkeit:	Icw: 10kA	Umgebungs-temperatur: 25°C
Bedingte Bemessungskurzschlußstromfestigkeit: (Icc nur bei Kurzschlußschutzeinrichtung (SCPD) in Einspeisung)	Icc:	
Bemessungsschaltvermögen Leitungsschutzschalter:	-	

Energie-Schaltgerätekombination, nach DIN EN 61439-1/-2

Für dieses Dokument und den darin dargestellten Inhalt behalten wir uns alle Rechte vor. Die Vervielfältigung des Inhaltes ist ohne unsere ausdrückliche Zustimmung nicht gestattet. Copyright: Hager Vertriebsgesellschaft mbH&Co.KG

3			Plan-Nr.		Projektname: FP73W6N-L		Index: a
2			Datum	18.03.2020			= FP73W6N-L
1			Erstellt		Angebotsnr.:		+ FP73W6N-L
Änderung	Änderungsdatum	Geändert	Bestätigt				
Massstab: 1	Ik3:	Ik1:	Netzform:		Deckblatt		Blatt: 1 / 1

FP73SN2

A

A

B

B

C

C

D

D

E


E

F

F

G

G



ohne Abdeckhaube

			Plan-Nr.	
3			Datum	12.05.2019
2			Erstellt	Koch Michael
1			Bestätigt	
Änderung	Änderungsdatum	Geändert		
Massstab:	1/5	Ik3:	Ik1:	Netzform:

Projektname: FP73W6N-L

Angebotsnr.:

Zeichnungen


:hager Vertriebsgesellschaft
mbH & Co. KG
Telefon: +49 231 935050-2900
Telefax: +49 231 935050-2986
E-Mail: dortmund@hager.de

Index: a

= FP73W6N-L

+ FP73W6N-L

Blatt: 1 / 3



mit Abdeckung

3			Plan-Nr.	
2			Datum	12.05.2019
1			Erstellt	Koch Michael
Änderung	Änderungsdatum	Geändert	Bestätigt	
Massstab: 1/6,25	Ik3:	Ik1:	Netzform:	

Projektname: FP73W6N-L

Angebotsnr.:

Zeichnungen


:hager Vertriebsgesellschaft
mbH & Co. KG
Telefon: +49 231 935050-2900
Telefax: +49 231 935050-2986
E-Mail: dortmund@hager.de

Index: a

= FP73W6N-L

+ FP73W6N-L

Blatt: 2 / 3



Außentür

3			Plan-Nr.	
2			Datum	12.05.2019
1			Erstellt	Koch Michael
Änderung	Änderungsdatum	Geändert	Bestätigt	
Massstab: 1/5	Ik3:	Ik1:	Netzform:	

Projektname: FP73W6N-L

Angebotsnr.:

Zeichnungen

:hager Vertriebsgesellschaft
mbH & Co. KG
Telefon: +49 231 935050-2900
Telefax: +49 231 935050-2986
E-Mail: dortmund@hager.de

Index: a

= FP73W6N-L

+ FP73W6N-L

Blatt: 3 / 3