

## Solution de charge pour véhicules électriques et hybrides dans les locaux d'habitation ou professionnels



<b>Utilisation</b>	Garage, abris couverts ou place extérieure destinés aux stationnements dans les bâtiments collectifs d'habitation ou dans les bâtiments à usage de bureaux, parkings
<b>Fixation</b>	Murale ou sur pied
<b>Type de charge</b>	Accélérée - de 9 à 22kW ou lente - 2,3kW
<b>Point de charge</b>	1
<b>Accès à la charge</b>	Autorisation de charge par carte RFID
<b>Type de prise</b>	Prise de type 2S + type E
<b>Certification</b>	Z.E. READY

Référence : **XEV202C**

Caractéristiques techniques	
Tension et courant assigné	400 V AC - 32A
Alimentation	1 x 5G
Puissance de charge	De 9kW à 22kW (T2S) ou 2,3kW (Type E), intensité réglable par sélecteur
Mode de charge	Mode 3 ou Mode 2
Connectivité	Embarque une carte Ethernet
Comptage	Livré avec un compteur impulsif à installer dans l'armoire <b>Prévoir un emplacement dans l'armoire pour l'installer et le raccorder en 2 x 1.5mm2</b>
Protection électrique	<b>Non livrée</b> - Prévoir disjoncteur 4x40A + différentiel 30mA de type B + bobine à émission
Voyant de charge	Bandeau lumineux d'état de la charge (LED 3 couleurs)
Matériau	Coffret métallique + enveloppe PVC + BMC + SMC
Couleur	RAL 7035
Degré de protection IP	IP54
Résistance au choc IK	IK10
Plage de température de fonct <sup>nt</sup>	-30°C à +50°C
Bornier de raccordement	10 mm <sup>2</sup> , <b>compatibilité électrochimique uniquement avec câbles cuivre, Ne pas raccorder en câbles Cuivre-Alu</b>
Poids	15,8kg
Dimensions	l.480 x h.346 x p.233mm
Normes - Certifications	Bornes : IEC 61851 - Prises : NF EN 62196-2
Autres	Charge immédiate ou reportée et forçage possible Délestage dynamique via la TIC issue du compteur ou du simulateur de TIC Entrée + 24V pour pilotage : arrêt / limitation mini ZE / pleine charge <b>Limitation du courant de charge uniquement sur les prises T2S</b> Panier de rangement de la fiche intégré Enrouleur de câble intégré

### Options / Extras / Variantes

Simulateur de télé-information	Permet de recréer le signal de la télé-information à partir d'un compteur électromécanique
--------------------------------	--

### Informations Montage / Installation

Livrée avec notice de montage et manuel utilisateur

### Garantie

2 ans (à compter de la date de fabrication)