


L520TGxx-xxx

Feinsicherung 5 x 20 mm, Ausführung T – träge, Glasrohr mit Löschmittel
micro-fuse 5 x 20 mm, type T – time-lag, glass tube with filling
DIN 41571-3

Lab.-Nr / Lab.-no.: P17-050

20.04.2017

Abmessungen / dimensions




Aufbau / construction

Glasrohr / glass tube undurchsichtig / non-transparent
Kontaktkappen / end caps Messing, vernickelt / brass, nickel-plated

Eigenschaften / properties

DIN 41571-3
5 x 20 mm
250 V
T träge / time-lag

Zeit/Strom-Kennlinien / time-current characteristics



Bestell-Nr. article-no.	Bemessungs- Strom rated current	Bemessungs- ausschaltvermögen rated breaking capacity	Spannungsfall voltage drop	Leistungsabgabe power dissipation	Schmelzintegral I ² t _s value
			mV	W	A ² s
L520TG01-600	1,6 A	300 A – AC 250 V	200	0,8	16
L520TG02-000	2 A	300 A – AC 250 V	190	0,9	26
L520TG02-500	2,5 A	300 A – AC 250 V	180	1,1	45
L520TG03-150	3,15 A	300 A – AC 250 V	140	1,3	72
L520TG04-000	4 A	300 A – AC 250 V	135	1,4	130
L520TG05-000	5 A	300 A – AC 250 V	130	1,2	150
L520TG06-300	6,3 A	300 A – AC 250 V	125	1,3	240
L520TG08-000	8 A	300 A – AC 250 V	120	1,6	390
L520TG10-000	10 A	300 A – AC 250 V	115	1,9	620
L520TG16-000	16 A	300 A – AC 250 V	80	3,8	1800