























Golf





EN The Assembly (DBO) designated markings must be completed as specified in IEC/EN 61439-3 clause 6.1.
FR Le marquage de l'installation à basse-tension (DBO) doit être renseigné avec les spécifications techniques indiquées dans la norme IEC/EN 61439-3 paragraphe 6.1.
DE Die Schaltgerätekombination (DBO) muss mit den Aufschriften nach IEC/EN 61439-3 Abschnitt 6.1 gekennzeichnet werden.
NL De voor Assemblage (DBO) bestende markeringen moeten worden ingevuld zoals gespecificeerd in IEC/EN 61439-3 paragraaf 6.1.
DA DBO-mærkningerne (markeringerne) skal udfyldes som specificeret i IEC/EN 61439-3 punkt 6.1.
FI Maalikokäytöön tarkoitettu jakokeskuksen merkinnät on täytettävä IEC/EN 61439-3:n lausekkeen 6.1 mukaisesti.
NO Enhetsens (fordelingskort) merking må være komplett som spesifisert i IEC/EN 61439-3 klausul 6.1.
SV Kopplingsutrustningen måste märkas med etikett i enlighet med IEC / EN 61439-3 avsnitt 6.1.
IT Le marcature designate per l'assemblaggio (DBO) devono essere integrate come specificato nella norma IEC/EN 61439-3 sezione 6.1.
ES El conjunto de la aparatura debe estar señalizado/marcado de acuerdo con la norma IEC 61439-3 sección 6.1.
PT As marcações designadas devem ser realizadas conforme especificado na norma IEC/EN 61439-3 cláusula 6.1 para o Conjunto (DBO).
CZ Označení určena pro montáž (DBO) musí být vyplněny podle specifikace normy IEC/EN 61439-3, článku 6.1.
HR Oznake za sklapanje (DBO) moraju biti navedene prema preporukama iz IEC/EN 61439-3, klausule 6.1.
HU A berendezés (DBO) felirati megjelölésének összhangban kell lennie az IEC/EN 61439-3 szabvány 6.1 pontjában foglaltakkal.
LT Montāžas (DBO) apzīmējumi jāizveido IEC/NE 61439-3 6.1. punkta prasībām.
LV Montāžas (DBO) markējumos jāiekļauj Standarta IEC/EN 61439-3 6.1. punktā norādītā informācija.
PL Rozdzielnica musi być oznakowana zgodnie z IEC/EN 61439-3 rozdziałem 6.1.
RO Marcajele destinate ansamblurilor (DBO) trebuie completate conform precizărilor din standartul IEC/EN 61439-3 punctul 6.1.
RU Должна быть выполнена маркировка для сборки (Распределительный щиты, обслуживаемые лицами без специальной квалификации (DBO)) в соответствии с требованиями стандарта IEC/EN 61439-3, пункт 6.1.
BG Обозначенията за монтаж (DBO) трябва да отговарят на изискванията, посочени в IEC/EN 61439-3, точка 6.1.
EL Οι σημάνσεις συναρμολόγησης (DBO) πρέπει να συμφωνούν με τη ρήτρα 6.1 του προτύπου IEC/EN 61439-3.
SK Označenie určené pre montáž (DBO) musia byť vyplnené podľa špecifikácie normy IEC/EN 61439-3, článku 6.1.
EE Koostele (DBO) lisatud märgised peavad vastama standardi IEC/EN 61439-3 punktile 6.1.
IS Merkingar samsetningar (DBO) verða að vera útfylltar eins og tilgreint er í ákvæði 6.1 í IEC/EN 61439-3.

Attention!
It is critical that any enclosure is sized and selected to accomodate and dissipate heat rise generated from all installed devices.
The table (right) provides maximum permissible heat dissipation for each golf enclosure size. Please ensure that you calculate internal heat generated from your installation and select the correct enclosure accordingly

* ΔT is the temperature difference between the upper limiting temperature of the installed equipment and the ambient air temperature of the distribution board.

Thermal dissipation loss in W: $P = f(\Delta T)$ *

Reference	Admissible thermal dissipation loss for wall mounted distribution boards at temperature rise ΔT				
	10K	15K	20K	25K	30K
VF104..	2,5	4,1	5,9	7,7	9,7
VF108..	2,8	4,6	6,5	8,6	10,8
VS112..	4,3	7,1	10,1	13,3	16,7
VS212..	5,6	9,2	13,2	17,4	21,8
VS312..	6,9	11,4	16,3	21,5	27,0
VS412..	8,5	14,0	20,0	26,4	33,1
VS118..	5,8	9,5	13,7	18,0	22,6
VS218..	7,4	12,3	17,6	23,2	29,1
VS318..	9,1	15,0	21,5	28,3	35,6
VS418..	10,1	16,8	23,7	33,1	40,9