

SPB205D, SPB405D
Surge protection device ...

SPB205D, SPB405D
Surge protection device 2P/4P 15 kA type 2 with fault indication

Protector de sobretensión 2P/4P 15 kA tipo 2 con indicador de defecto

Überspannungsableiter 2P/4P 15 kA Typ 2 mit Defektanzeige

Parafoudre 2P/4P 15 kA type 2 avec affichage des défauts

Zabezpieczenia przepięciowe 2P/4P 15 kA typ 2 ze wskaźnikiem uszkodzenia



EN Safety Information

Electrical equipment may only be installed and assembled by a qualified electrician in accordance with the relevant installation standards, regulations, directives and safety and accident prevention regulation of the country.

Failure to comply with these installation instructions may result in damage to the device, fire or other dangers.

Design and layout of the device

- 1 Connecting terminals L, N
- 2 Overvoltage protection status indicator
- 3 Connecting terminal PE

Function

The devices divert overvoltages occurring in the network into the earth. In the event of a fault (e.g. through ageing due to multiple, very high overvoltages), the status indicator switches to red. The defective device must be exchanged.

Correct use

- Overvoltage protection, type 2, in 1 or 3-phase TT and TN-S networks
- Mounting indoors on DIN rail after TH 35 7.5-15 according to IEC 60715:2017 / EN 60715:2017

Information for electricians

Installation and electrical connection

DANGER!
Electric shock when live parts are touched!
An electric shock can lead to death!

- Isolate all connection cables before working on the device and cover any live parts in the area!

- Fix the device on the DIN rail.
- Conductor length according to Figure 3, comply with the stripping length and tightening torque.
- Single-phase connection according to Figure 5 or 3-phase according to Figure 6, taking the maximum backup fuse into account.

Note
A backup fuse is only essential when the upstream fuse is larger than the maximum stated backup fuse for the surge protection device of 63 A or 125 A*.

ES Indicaciones de seguridad

La instalación y el montaje de dispositivos eléctricos deben ser efectuados exclusivamente por personal electricista de acuerdo con las normas de instalación, directivas, instrucciones, disposiciones y normas de prevención de accidentes pertinentes del país.

Si no se tienen en cuenta las indicaciones de instalación, podría dañarse el equipo, producirse un incendio o surgir otros peligros.

Estructura del dispositivo

- 1 Terminales de conexión L, N
- 2 Protección contra sobretensiones con indicación de estado
- 3 Terminal de conexión PE

Función

Los dispositivos descargan a tierra las sobretensiones que aparecen en la red. En caso de defecto (p. ej., debido a envejecimiento por sobretensiones frecuentes y muy altas) la indicación de estado cambia a rojo, en este caso debe sustituirse el dispositivo.

Uso previsto

- Protección contra sobretensiones tipo 2 en redes TT y TN-S monofásicas y trifásicas.
- Montaje en interiores en carril DIN según TH 35 7,5-15 conforme a IEC 60715:2017 / EN 60715:2017

Información para el electricista

Montaje y conexión eléctrica

¡PELIGRO!
Descarga eléctrica si se tocan piezas bajo tensión.
¡La descarga eléctrica puede provocar la muerte!

- Desconecte los cables de conexión antes de trabajar con el dispositivo y cubra los componentes bajo tensión situados en el entorno.

- Fije el dispositivo al carril DIN.
- Mantenga la longitud de conductor según figura 3, la longitud de aislamiento y el par de apriete.
- Conexión monofásica según figura 5, o trifásica según figura 6 teniendo en cuenta el máximo fusible previo.

DE Sicherheitshinweise

Einbau und Montage elektrischer Geräte dürfen nur durch eine Elektrofachkraft gemäß den einschlägigen Installationsnormen, Richtlinien, Vorschriften, Bestimmungen und Unfallverhütungsvorschriften des Landes erfolgen.

Bei Nichtbeachten der Installationshinweise können Schäden am Gerät, Brand oder andere Gefahren entstehen.

Geräteaufbau

- 1 Anschlussklemmen L, N
- 2 Überspannungsschutz Statusanzeige
- 3 Anschlussklemme PE

Funktion

Die Geräte leiten im Netz auftretende Überspannungen gegen Erde ab. Im Fehlerfall (z. B. durch Alterung aufgrund vielfacher und sehr hoher Überspannungen) wechselt die Statusanzeige auf rot. Das defekte Gerät muss ausgetauscht werden.

Bestimmungsgemäßer Gebrauch

- Überspannungsschutz Typ 2 in 1- oder 3-phasigen TT und TN-S Netzen.
- Montage im Innenbereich auf Hutschiene nach TH 35 7,5-15 gemäß IEC 60715:2017 / EN 60715:2017

Informationen für die Elektro-kraft

Montage und elektrischer Anschluss

GEFAHR!
Elektrischer Schlag bei Berühren spannungsführender Teile!
Elektrischer Schlag kann zum Tod führen!

- Vor Arbeiten am Gerät Anschlussleitungen freischalten und spannungsführende Teile in der Umgebung abdecken!

- Das Gerät auf der Hutschiene auf-schnappen.
- Leiterlänge gemäß Bild 3, Abisolierlänge und Anzugsdrehmoment einhalten.
- Anschluss einphasig gemäß Bild 5 oder 3-phasig gemäß Bild 6 unter Berücksichtigung der maximalen Vorsicherung.

FR Consignes de sécurité

L'installation et le montage d'appareils électriques doivent uniquement être effectués par des électriciens qualifiés, en conformité avec les normes d'installation et dans le respect des directives, dispositions et consignes de sécurité et de prévention des accidents en vigueur dans le pays.

Le non-respect des consignes d'installation peut entraîner des dommages sur l'appareil, un incendie ou présenter d'autres dangers.

Composition de l'appareil

- 1 Bornes de raccordement L, N
- 2 Voyant d'état de protection contre les surtensions
- 3 Borne de raccordement PE

Fonction

Les appareils dérivent les sur-tensions du réseau à la terre. En cas d'erreur (par ex. par usure en raison de nombreuses surtensions très élevées) l'indication d'état devient rouge. L'appareil défectueux doit être remplacé.

Utilisation conforme

- Protection contre les surtensions type 2 dans des réseaux monophasés et triphasés TT et TN-S.
- Montage sur rail DIN dans la zone intérieure selon TH 35 7,5-15 conformément à CEI 60715:2017/EN 60715:2017

Informations destinées aux électriciens

Montage et raccordement électrique

DANGER !
Choc électrique en cas de contact avec les pièces sous tension !
Un choc électrique peut provoquer la mort!

- Avant d'intervenir sur l'appareil, déconnecter les câbles de raccordement et recouvrir les pièces conductrices avoisinantes!

- Encliqueter l'appareil sur le rail DIN.
- Respecter la longueur du conducteur selon l'image 3, la longueur de dénudage et le couple de serrage.
- Raccordement monophasé selon l'image 5 ou triphasé selon l'image 6 en tenant compte du fusible en amont maximal.

PL Zasady bezpieczeństwa

Zabudowy i montażu urządzeń elektrycznych może dokonać tylko wykwalifikowany instalator zgodnie z właściwymi dla danego kraju normami dot. instalacji, dyrektywami, warunkami i przepisami BHP.

Nieprzestrzeganie wskazówek dotyczących instalacji może doprowadzić do uszkodzenia urządzenia, pożaru lub innych niebezpieczeństw.

Budowa urządzenia

- 1 Zaciski przyłączeniowe L, N
- 2 Wskaźnik stanu ochrony przepięciowej
- 3 Zacisk przyłączeniowy PE

Funkcja

Urządzenia odprowadzają do gruntu przepięcia występujące w sieci. W razie awarii (np. wskutek zmian starzeniowych spowodowanych wielokrotnym występowaniem bardzo wysokich przepięć) wskaźnik stanu zmienia kolor na czerwony. Uszkodzone urządzenie należy wymienić.

Użycie zgodne z przeznaczeniem

- Ochrona przepięciowa typu 2 w 1- lub 3-fazowej sieci TT i TN-S.
- Montaż w pomieszczeniu wewnętrznym na szynie kanału według TH 35 7,5-15 zgodnie z IEC 60715:2017 / EN 60715:2017

Informacje dla specjalisty elektryka


Montaż i podłączanie instalacji elektrycznej

NIEBEZPIECZEŃSTWO!
Niebezpieczeństwo porażenia prądem przy dotknięciu elementów znajdujących się pod napięciem!
Porażenie prądem grozi śmiercią!

- Przed rozpoczęciem prac przy urządzeniu należy odłączyć przewody podłączające od sieci, a także osłonić sąsiednie elementy znajdujące się pod napięciem!

- Zamocować urządzenie na szynie kanału.
- Nie przekraczać długości przewodu podanej na rys. 3, długości ze zdjętą izolacją i momentu dociągania.
- Przyłącze jednofazowe zgodnie z rys. 5 lub 3-fazowe zgodnie z rys. 6, z uwzględnieniem maksymalnego zabezpieczenia wstępnego.

03




DIN VDE 0100-534
IEC 60364-5-53


(A)	c	≤ 0,5 m
(B)	a+b+c	

F1 A/gG	S ₂ mm ²	S ₃ mm ²	F2 AgG □/■/□
25	4	6	-
35	4	6	-/32
40	4	6	-/32
50	6	6	-/32
63	10	10	-/32
> 63	10	10	63/32


04



05



06



Status indicator	Meaning
Green	OK The device is ready for operation
Red	Defective, the device must be exchanged

Note
During insulation measurements, the overvoltage protection may trigger and should therefore be disconnected beforehand. Otherwise, incorrect measurements are possible.

Appendix

Technical data

Test Standards/regulations.....	EN 61643-11, IEC 61643-11
IEC/EN type classification	T2
Network	TT/TNS
Nominal voltage U _N	240/415 V (50/60 Hz)
Maximum continuous operating voltage U _C L-N/N-PE	275 V
Voltage protection level U _p L-N/N-PE/L-PE	1.3/1.5/1.5 kV
Nominal discharge current I _n (8/20 μs) L-N/N-PE	5/20 kA
Maximum discharge current I _{max} (8/20 μs) L-N/N-PE	15/40 kA
Short-circuit current rating I _{SCCR}	10 kA
Follow current interrupt rating I _{fi} (N-PE)	100 A
Residual current I _{PE}	≤0.5 μA
Number of ports	One Port
Back up protection integrated	No
Max. backup protection	
Branch wiring	63 A (gG, B, C)
V-type through wiring	25 A (gG, B, C)
Branch wiring with earth and short circuit-proof cable routing	125 A (gG)
Ambient temperature (operation)	-40/+85 °C
Permissible humidity (operation)	5% - 95%
IP protection	IP20
Conductor stripping length	12 mm
Conductor cross section	flexible □ 1.5 - 10 mm ² solid ■ 1.5 - 10 mm ²
Connection method	Screw connection
Screw thread	M4
Screw driver	PZ2
Tightening torque L, N / PE	1.5 Nm
Altitude (above mean sea level)	≤4000 m
Dimensions (WxHxD)	
SPB205D	17.7 x 86.8 x 65.5 mm
SPB405D	35.3 x 86.8 x 65.5 mm



Nota
Es obligatorio un fusible previo si el fusible anterior es mayor que el fusible previo máximo entre 63 A y 125 A* especificado para el protector de sobretensión.

Indicación de estado	Significado
verde	OK el dispositivo está listo para funcionar
rojo	Defecto, debe sustituirse el dispositivo



Nota
En las mediciones de aislamiento se puede activar la protección contra sobretensiones y debería desconectarse previamente. En caso contrario son posibles mediciones incorrectas.

Anexo

Datos técnicos

Normas de comprobación	EN 61643-11, IEC 61643-11
IEC-Prüfklasse / EN Typ	T2
Clase de comprobación IEC / EN Tipo	T2
Formas de red	TT/TNS
Tensión nominal U _N	240/415 V (50/60 Hz)
Höchste Dauerspannung U _C L-N/N-PE	275 V
Schutzpegel U _p L-N/N-PE/L-PE	1,3/1,5/1,5 kV
Nenn-Ableitstrom I _n (8/20 μs) L-N/N-PE	5/20 kA
Max. Ableitstrom I _{max} (8/20 μs) L-N/N-PE	15/40 kA
Kurzschlussfestigkeit I _{SCCR}	10 kA
Folgestromlöschfähigkeit I _{fi} N-PE	100 A
Schutzleiterstrom I _{PE}	≤0,5 μA
Anzahl der Ports	One Port
Integrierte Vorsicherung	nein
Max. Vorsicherung	
Stichverdrahtung	63 A (gG, B, C)
V-Durchgangsverdrahtung	25 A (gG, B, C)
Stichverdrahtung mit erd- und kurzschlussicherer Leitungsverlegung	125 A (gG)
Umgebungstemperatur (Betrieb)	-40/+85 °C
Zulässige Luftfeuchtigkeit (Betrieb)	5% - 95%
Schutzart	IP20
Leiter Abisolierlänge	12 mm
Leiterquerschnitt	flexibel □ 1,5 - 10 mm ² starr ■ 1,5 - 10 mm ²
Anschlussart	Schraubklemmen
Schraubengröße	M4
Schraubendreher	PZ2
Anzugsdrehmoment L, N / PE	1,5 Nm
Höhenlage	≤4000 m
Abmessungen (BxHxT)	
SPB205D	17,7 x 86,8 x 65,5 mm
SPB405D	35,3 x 86,8 x 65,5 mm



Hinweis
Eine Vorsicherung ist nur dann zwingend erforderlich, wenn die vorgeschaltete Sicherung größer ist als die für den Überspannungsableiter maximal angegebene Vorsicherung von 63 A bzw. 125 A*.

Statusanzeige	Bedeutung
grün	OK das Gerät ist betriebsbereit
rot	Defekt, das Gerät muss ausgetauscht werden



Hinweis
Bei Isolationsmessungen kann der Überspannungsschutz auslösen und sollte vorher abgeklemmt werden. Andernfalls sind Fehlmessungen möglich.

Anhang

Technische Daten

Prüfnormen	EN 61643-11, IEC 61643-11
IEC-Prüfklasse / EN Typ	T2
Netzformen	TT/TNS
Nennspannung U _N	240/415 V (50/60 Hz)
Höchste Dauerspannung U _C L-N/N-PE	275 V
Schutzpegel U _p L-N/N-PE/L-PE	1,3/1,5/1,5 kV
Nenn-Ableitstrom I _n (8/20 μs) L-N/N-PE	5/20 kA
Max. Ableitstrom I _{max} (8/20 μs) L-N/N-PE	15/40 kA
Kurzschlussfestigkeit I _{SCCR}	10 kA
Folgestromlöschfähigkeit I _{fi} N-PE	100 A
Schutzleiterstrom I _{PE}	≤0,5 μA
Anzahl der Ports	One Port
Integrierte Vorsicherung	nein
Max. Vorsicherung	
Stichverdrahtung	63 A (gG, B, C)
V-Durchgangsverdrahtung	25 A (gG, B, C)
Stichverdrahtung mit erd- und kurzschlussicherer Leitungsverlegung	125 A (gG)
Umgebungstemperatur (Betrieb)	-40/+85 °C
Zulässige Luftfeuchtigkeit (Betrieb)	5% - 95%
Schutzart	IP20
Leiter Abisolierlänge	12 mm
Leiterquerschnitt	flexibel □ 1,5 - 10 mm ² starr ■ 1,5 - 10 mm ²
Anschlussart	Schraubklemmen
Schraubengröße	M4
Schraubendreher	PZ2
Anzugsdrehmoment L, N / PE	1,5 Nm
Höhenlage	≤4000 m
Abmessungen (BxHxT)	
SPB205D	17,7 x 86,8 x 65,5 mm
SPB405D	35,3 x 86,8 x 65,5 mm



Remarque
Un fusible en amont n'est obligatoire que si le fusible amont est supérieur au fusible en amont maximal de 63 A ou 125 A* indiqué pour le parafoudre.

Voyant d'état	Signification
vert	OK l'appareil est opérationnel
rouge	Défaut, l'appareil doit être remplacé



Remarque
Pour les mesures d'isolement, la protection contre les surtensions peut être déclenchée et doit être déconnectée au préalable. Autrement, les mesures risquent d'être faussées.

Annexe

Caractéristiques techniques

Normes de contrôle	EN 61643-11, CEI 61643-11
Classe de contrôle CEI/EN type	T2
Régimes	TT/TNS
Tension nominale U _N	240/415 V (50/60 Hz)
Tension maximale de régime permanent U _C L-N/N-PE	275 V
Niveau de protection en tension U _p L-N/N-PE/L-PE	1,3/1,5/1,5 kV
Courant nominal de décharge I _n (8/20 μs) L-N/N-PE	5/20 kA
Courant maximal de décharge I _{max} (8/20 μs) L-N/N-PE	15/40 kA
Courant de court-circuit assigné I _{SCCR}	10 kA
Valeur assignée d'interruption d'un courant de suite I _{fi} N-PE	100 A
Nombre de ports	Un port
Fusible en amont intégré	non
Fusible en amont max.	
Câblage en dérivation	63 A (gG, B, C)
Câblage simple en V	25 A (gG, B, C)
* câblage en dérivation avec mise à la terre et pose de conducteurs protégée contre les courts-circuits	125 A (gG)
Température ambiante (en fonctionnement)	-40/+85 °C
Humidité admissible (en fonctionnement)	5% - 95%
Degré de protection	IP20
Longueur du câble	12 mm
Section du conducteur ... flexible □ 1,5-10 mm ² ... rigide ■ 1,5-10 mm ²	
Type de raccordement	bornes à vis
Taille de vis	M4
Tournevis	PZ2
Couple de serrage L, N/PE	1,5 Nm
Altitude	≤4000 m
Dimensions (LxHxP)	
SPB205D	17,7 x 86,8 x 65,5 mm
SPB405D	35,3 x 86,8 x 65,5 mm



Wskazówka
Zabezpieczenie wstępne jest niezbędne tylko wtedy, gdy poprzedzający bezpiecznik jest większy niż maksymalne dobezpieczenie wstępne przewidywane dla zabezpieczenia przepięciowego; wartość dla dobezpieczenia wstępnego wynosi 63 A lub 125 A*.

Wskaźnik stanu	Znaczenie
zielony	OK – urządzenie jest gotowe do pracy
czerwony	Uszkodzenie – urządzenie należy wymienić



Wskazówka
Podczas pomiaru izolacyjności może dojść do aktywowania się ochrony przepięciowej – należy ją przedtem odłączyć od zacisku. Inaczej pomiary mogą się okazać błędne.

Załącznik

Dane techniczne

Normy kontrolne	EN 61643-11, IEC 61643-11
Klasa kontrolna IEC / EN typ	T2
Formy sieci	TT/TNS
Napięcie znamionowe U _N	240/415 V (50/60 Hz)
Maksymalne napięcie ciągłe U _C L-N/N-PE	275 V
Poziom ochrony U _p L-N/N-PE/L-PE	1,3/1,5/1,5 kV
Znamionowy prąd upływowy I _n (8/20 μs) L-N/N-PE	5/20 kA
Maks. prąd upływowy I _{max} (8/20 μs) L-N/N-PE	15/40 kA
Wytrzymałość na zwarcie I _{SCCR}	10 kA
Zdolność wygaszania prądu następczego I _{fi} N-PE	100 A
Prąd w przewodzie ochronnym I _{PE}	≤0,5 μA
Liczba portów	One Port
Zintegrowane zabezpieczenia wstępne	nie
Maks. zabezpieczenie wstępne	
Okablowanie stroikowe	63 A (gG, B, C)
Okablowanie przelotowe V	25 A (gG, B, C)
* Ułożenie okablowania stroikowego w sposób zabezpieczający przed zwarciami doziemnymi i zwiarciami	125 A (gG)
Temperatura otoczenia (praca)	-40/+85 °C
Dopuszczalny poziom wilgotności powietrza (praca)	5 - 95%
Stopień ochrony	IP20
Długość zdjętej izolacji z przewodu	12 mm
Przekrój przewodu	elastyczny □ 1,5 - 10 mm ² sztywny ■ 1,5 - 10 mm ²
Rodzaj przyłącza	Zaciski śrubowe
Rozmiar śrub	M4
Śrubokręt	PZ2
Moment dociągania L, N/PE	1,5 Nm
Wysokość dozwolonego montażu	≤4000 m
Wymiary (szer. x wys. x gł.)	
SPB205D	17,7 x 86,8 x 65,5 mm
SPB405D	35,3 x 86,8 x 65,5 mm