


Sevvo expert +

gaines ICTA 3422 diamètres 16 à 40 avec et sans tire-fil

Gaines ICTA (Isolant Cintrable Transversalement élastique Annelé) pour vos cheminements encastres dans les bâtiments résidentiels et tertiaires

Caractéristiques techniques

Matière première	<ul style="list-style-type: none">• Polyoléfine spéciale additivée
Couleurs	<ul style="list-style-type: none">• Blanc RAL 9010 (courants forts)• Vert RAL 6024 (courants faibles VDI, selon norme NF C 15-100)
Lubrification	<ul style="list-style-type: none">• Super glisse par silicone non inflammable hydrofuge• Ne graisse pas les doigts• Ne sèche pas dans le temps
Sans halogène	<ul style="list-style-type: none">• Selon la norme NF EN 50642• Teneur totale en halogène inférieure à 0,4%
Utilisation extérieure	<ul style="list-style-type: none">• Oui, mais non permanente
Résistance à l'écrasement	<ul style="list-style-type: none">• 750 N à 23°C
Résistance aux chocs	<ul style="list-style-type: none">• 6 joules à -5°C
Températures d'utilisation	<ul style="list-style-type: none">• Mini -5°C Maxi +90°C
Réaction au feu	<ul style="list-style-type: none">• Non propagateur de la flamme selon NF EN 61386-1
Résistance à l'isolement	<ul style="list-style-type: none">• ≥100 MΩ sous 500 Vcc pendant 1 min
Rigidité diélectrique	<ul style="list-style-type: none">• 2000 Volts sous 50 Hz pendant 15 min
Marquage	<ul style="list-style-type: none">• Métrique décroissant pour les diamètres 16 à 32 mm
Tire-fil	
B34516, B34520, B34525, B34532, B34540, B34220, B34225	<ul style="list-style-type: none">• En acier cranté émaillé bleu• Diamètre 0,85 mm
Résistance à la traction	<ul style="list-style-type: none">• Max. 500 N
Repérage des diamètres	<ul style="list-style-type: none">• Par liserés de couleurs sur gaine blanche : bleu pour Ø16, rouge pour Ø20 et vert pour Ø25• Pour la gaine verte, sur étiquette











Normes

Certifié norme NF EN 61386-1
Certifié norme EN 61386-22

Sevvo expert +

gaines ICTA 3422 diamètres 16 à 40 avec et sans tire-fil

	Gaines			Composants				
	ICTA 3422 sans tire-fil	ICTA 3422 avec tire-fil	ICTA 3422 avec tire-fil	Bague de repérage	Bouchon RT2012	Manchon ouvert	Manchon fermé	Réducteur
								
Ø mm	E STF	E ATF	E VDI ATF	REPERAGE	BOUCHON RT	MANCHON O	MANCHON F	REDUCTEUR
16	B34516	B34616		B29416	B29316	B29016	B29116	
20	B34520	B34620	B34220	B29420	B29320	B29020	B29120	B29620 ⁽¹⁾
25	B34525	B34625	B34225	B29425	B29325	B29025	B29125	B29625 ⁽²⁾
32	B34532	B34632			B29332	B29032	B29132	
40	B34540	B34640			B29340		B29140	

⁽¹⁾ Passer du diamètre 20 au diamètre 16, sauf sur la gaine verte

⁽²⁾ Passer du diamètre 25 au diamètre 20

Outils de coupe

Pince 4F et lame de rechange

Outil multifonctionnel, à inserts interchangeables pour couper les moulures et cornières PVC, tubes et gaines rigides, flexibles, pour les diamètres 16, 20 et 25


Pince 4F B01036



Lame 4F B01038
Longueur lame 6 cm

Sevvo expert +


gainés ICTA 3422 diamètres 16 à 40 avec et sans tire-fil



Diamètre	B Ø interne mm	C Ø externe mm	D Section globale mm ²	E* Section utile préconisée mm ²
Ø16	10,7	16	89,87	29,96
Ø20	14,2	20	158,29	52,76
Ø25	18,2	25	260,02	86,67
Ø32	24,2	32	459,73	153,24
Ø40	32,4	40	824,06	274,69


*1/3 de la section intérieur, tel qu'indiqué dans la norme NF C15-100

Couronnes



Diamètre	Colisage mm	A Hauteur mm	B Diamètre interne mm	C Diamètre externe mm	Poids avec tire-fil kg	Poids sans tire-fil kg
Ø16	100	208	260	470	4,9	4,5
Ø20	100	160	260	600	6,1	5,7
Ø25	100	250	245	600	8,8	8,4
Ø32	50	224	245	590	5,8	5,6
Ø40	50	320	245	600	7,4	7,2

Palettes




Diamètre	Quantité m	A Hauteur mm	B Largeur mm	C Profondeur mm	Poids avec tire-fil kg	Poids sans tire-fil kg
Ø16	3000	1180	940	1410	155,5	167,5
Ø20	2400	1100	1200	1200	154,6	164,2
Ø25	1600	1140	1200	1200	152,2	158,6
Ø32	800	1036	1180	1180	107,4	110,6
Ø40	600	1100	1200	1200	104,2	106,6

Sevvo expert +


gaines ICTA 3422 diamètres 16 à 40 avec et sans tire-fil

Bagues de repérage




	Référence	Colisage sachet pce	Colisage carton pce
Diamètre			
Ø16	B29416	20	100
Ø20	B29420	20	100
Ø25	B29425	12	60

Bouchons RT2012




	Référence	Colisage sachet pce	Colisage carton pce	A	B	C	D
Diamètre				mm	mm	mm	mm
Ø16	B29316	20	100	15	18	10,8	7
Ø20	B29320	20	100	16	22	14,1	9
Ø25	B29325	12	60	16	27	18,7	14
Ø32	B29332	10	40	20	34	24,0	19
Ø40	B29340	10	20	24	42	32,4	24

Manchons ouverts




	Référence	Colisage sachet pce	Colisage carton pce	A	B	C
Diamètre				Encombrement max. mm	Diamètre fermé mm	Longueur mm
Ø16	B29316	10	50	23,3	20,5	48
Ø20	B29320	10	40	27,3	24,5	50
Ø25	B29325	10	30	31,2	29,5	52
Ø32	B29332	10	20	39,2	36,5	55

Manchons fermés



	Référence	Colisage sachet pce	Colisage carton pce	A	B	C
Diamètre				mm	mm	mm
Ø16	B29116	10	50	80	38	18,7
Ø20	B29120	10	50	80	38	22,7
Ø25	B29125	10	40	80	38	28,0
Ø32	B29132	10	20	102	48	35,5
Ø40	B29140	1	10	100	47	44,0

Réducteurs



	Référence	Colisage sachet pce	Colisage carton pce	A	B	C	D
Diamètre				mm	mm	mm	mm
Ø20	B29620 ⁽¹⁾	5	10	79,5	38	22,7	18,7
Ø25	B29625 ⁽²⁾	5	10	81,6	38	28,0	22,7

⁽¹⁾ Passer du diamètre 20 au diamètre 16

⁽²⁾ Passer du diamètre 25 au diamètre 20

Sevvo expert +

gaines ICTA 3422 diamètres 16 à 40 avec et sans tire-fil

Marquages

Marquage CE

Les produits rentrant dans la Directive 2014/35/UE du 26 février 2014, entrée en vigueur le 20 avril 2016 (décret n°2015-1083 du 27 août 2015) sont conformes aux exigences de sécurité et portent le marquage CE selon les modalités prévues par la Directive.

Marquage produit

Le marquage des produits ne se limite pas à garantir la conformité aux normes. Il a été conçu pour identifier facilement les données suivantes : type et dimensions du produit, certifications obtenues, éventuelles caractéristiques spécifiques et lot de production.

Lorsque pour des raisons techniques, il s'avère impossible d'appliquer toutes les données du marquage directement sur le produit, elles sont reportées intégralement sur l'étiquette du colisage.

- 1 NF-USE
- 2 20
- 3 ICTA 3422
- 4 EN 61386-22
- 5 IBOCO
- 6 669
- 7 
- 8 CODE B34020
- 9 
8029027021555


- 1 Marquage NF
- 2 Ø extérieur conduit
- 3 Dénomination et classification
- 4 Conformité norme
- 5 Marque commerciale
- 6 Numéro d'identification site du fabricant
- 7 Marquage CE
- 8 Code produit
- 9 Gencode produit

Conformité aux principales normes nationales et internationales

EN 61386-1 et EN 61386-22

Les gaines ICTA 3422 de diamètres 16, 20, 25, 32, 40 les manchons, bouchons RT 2012 et bagues de repérage sont conformes à ces normes.

Listes des produits certifiés selon les normes EN 61386-1 et EN 61386-22

Désignation	
ICTA 3422 E+ STF	•
ICTA 3422 E+ ATF	•
ICTA 3422 E+ ATF V	•
REDUCTEUR	•
MANCHON O	<input type="checkbox"/>
MANCHON F	•
BOUCHON RT	<input type="checkbox"/>
REPERAGE	<input type="checkbox"/>

- Certifié
- Réalisé en conformité avec les normes EN 61386-1 /EN 61386-22