

VOCE DI CAPITOLATO

LINEA DI PRODOTTO	
Sistemi di minicanali porta apparecchi e porta cavi con coperchio a cerniera e base autoadesiva	TMR



PROPOSTA DI VALORE
Una gamma completa di minicanali con coperchio a cerniera e base autoadesiva dotata di scatole per derivazione e porta apparecchi, che consente di soddisfare le differenti esigenze di un impianto elettrico.

CARATTERISTICA TECNICA IN EVIDENZA	BENEFICIO
Tipologia di prodotto	Canali porta apparecchi e porta cavi in materiale plastico
Applicazioni	Installazione a parete e/o soffitto
Colori	Bianco RAL 9001
Materiale	PVC per canali, coperchi e separatori ABS per i componenti di percorso
Halogen Free	No
Resistenza UV	No
Grado di protezione EN 60529	IP40
Temperatura minima di immagazzinamento e trasporto	-15°C
Temperatura minima di installazione e utilizzo	+15°C
Temperatura massima di utilizzo	+60°C

VOCE DI CAPITOLATO
Minicanale tipo Bocchiotti o similare con coperchio a cerniera e base autoadesiva e funzioni porta cavi e porta apparecchi, realizzato in PVC rigido non propagante la fiamma, idoneo per installazioni a parete e soffitto di impianti elettrici e/o sistemi di comunicazione con tensioni fino a 1000 V in corrente alternata e/o 1500 V in corrente continua. Canalina completa scatole porta apparecchi conformi ai principali standard europei. Coperchio smontabile solo con attrezzo (idoneità all'installazione in ambiente aperto al pubblico secondo la norma CEI 64-8). Scatole di derivazione con setti separatori amovibili su due livelli. Scatole porta apparecchi con profondità 50-53 mm per alloggiamento dei frutti di rete. Grado di protezione assicurato dall'involucro (secondo la norma EN 60529): IP40. Grado di resistenza agli urti durante l'installazione e l'utilizzo: 2 Joule.

ATTRIBUTI TECNICI	
Grado di resistenza agli urti EN 50085-1 par. 6.2	2 Joule
Resistenza agli impatti EN 62262	IK07

Autoestinguenza del materiale secondo la Norma UL94	V0
Resistenza alla propagazione della fiamma secondo la norma EN 60695-11-2 (Fiamma premiscelata da 1KW)	Non propagante la fiamma
Resistenza al filo incandescente Glow Wire Test EN 60695-2-11	960°C per canali, coperchi e separatori 650°C per i componenti di percorso
Proprietà elettriche isolanti	Sì (tensione nominale fino a 1000 V AC)
Dichiarazione di conformità	Conforme ai requisiti della Direttiva 2014/35/UE
Conformità RoHS	Conforme alla Direttiva 2015/863/EU (RoHS)
Resistenza Meccanica	Smontabilità dei coperchi con attrezzo

CODICI PRODOTTO	DESCRIZIONI PRODOTTO
B00613	TMR 12X12 W MINI ADES.
B09614	TMR 12X7 W MINI ADES.
B00621	TMR 16x12 W MINI ADES.
B07800	CDM 83 W COP.DER.MIN.
B09597	DSM B DERIV.MINI
B09596	DSM W DERIV. MINI
B04186	SDM W SCAT.DER.MIN
B04283	SMN 3 AP W SCATOLA AUTOPORTANTE
B04284	SMN 4 AP W SCATOLA AUTOPORTANTE
B06808	SMN 4-3 W SCATOLA P. APP MINICANALI
B05241	SMN 60 W SCATOLA P.APP
B06806	SMN B SCATOLA P.APP
B06804	SMN W SCATOLA P.APP
B05183	SRMN B SCATOLA P.APP
B05181	SRMN W SCATOLA P.APP