







- (DE) Zutrittsmodul RFID, intercom modular
- (EN) RFID access module, intercom modular
- (FR) Module d'accès RFID, intercom modular
- (IT) Modulo di accesso RFID, intercom modular

- (DE) Montageanleitung
- (EN) Mounting instructions
- (FR) Notice d'instructions
- (IT) Istruzioni di montaggio

RTN555X

RFID access module, intercom modular



Zerstörungsgefahr!

Vor Installationsarbeiten freischalten.
Wiedereinschalten erst nach Abschluss der Installation.



Risk of damage!


Disconnect before performing any installation work.
Complete the installation steps before switching the equipment on again.

Risque de dommages matériels !

Déconnecter l'équipement avant toute intervention sur l'installation.
Procéder aux étapes d'installation avant de remettre l'équipement sous tension.

Rischio di danni all'apparecchiatura!

Scollegare prima di eseguire qualsiasi operazione di installazione.
Completare le fasi di installazione prima di riaccendere l'apparecchiatura.



For device connection, refer to RTN550X installation instructions.

Pour le raccordement de l'appareil, se référer aux instructions d'installation RTN550X.

Per il collegamento del dispositivo, fare riferimento alle istruzioni di installazione dell'RTN550X.

RTN550X

RTN555X

RTN555X

Relays 1&2
(NC | COM | NO)
Relay Inputs 1&2
(INPUT | GND)

B

Spannungsversorgung über RTN550X	Power supply: via RTN550X	Alimentation électrique: via RTN550X	Alimentatore di tensione tramite RTN550X	12 V DC
Leistungsaufnahme	Power consumption	Puissance absorbée	Potenza assorbita	≈ 0,7 W
Relaisausgänge, potenzialfrei (Wechsler)	Relay outputs, potential-free change-over contact	Sorties relais, contact inverseur libre de potentiel	Uscite a relè, contatto di commutazione a potenziale zero	2
Relaiseingänge, potenzialfrei	Relay inputs, potential-free	Entrées relais, libres de potentiel	Ingressi a relè, a potenziale zero	2
Relaisschaltstrom (max.)	Relay switching current (max.)	Courant de commutation du relais (max.)	Corrente di interruzione relè (max.)	1 A (24 V AC/DC)
Anschlussklemmen Relais	Relay connecting terminals	Bornes de raccordement de relais	Morsetti di collegamento dei relè	0,2 ... 0,8 mm ²
RFID-Kartenleser	RFID card reader	Lecteur de carte RFID	Lettore tessera RFID	13,56 MHz/125 kHz
Funk Sendeleistung (max.)	Radio transmission power (max.)	Puissance d'émission radio (max.)	Potenza di radiotrasmissione (max.)	83,42 dBµA/m @13,56 MHz 32,44 dBµA/m @125 kHz
Verschlüsselte Datenübertragung nach	Encrypted data transmission according to	Transmission de données cryptées selon	Trasmissione di dati criptati secondo	EN 50486:2008
Betriebstemperatur	Operating temperature	Température de fonctionnement	Temperatura d'esercizio	-20 ... 70 °C
Relative Luftfeuchtigkeit	Relative humidity	Humidité relative	Umidità relativa	10 ... 90%
IP Schutzart bei Einbau in Rahmen modular (Best.-Nr. REM..X)	IP degree of protection when installed in a modular frame (Ref. no. REM..X)	Indice de protection IP en cas d'installation dans un cadre de recouvrement modulaire (réf. no REM..X)	Grado di protezione IP se installato in un telaio modulare (cod. REM..X)	IP54
IK Schlagfestigkeit	IK impact resistance	Résistance aux chocs IK	IK Resistenza agli urti	IK07

Reinigung und Pflege

Zur Reinigung der Oberflächen wird ein fusselfreies Tuch mit warmem Wasser und ein wenig Spülmittel empfohlen. Hartnäckig anhaftende Fettrückstände können mit Alkoholreiniger entfernt werden.



Keine scheuernden Poliermittel verwenden. Diese können Zerstörungen durch Mikrokratzer an der Oberfläche verursachen.

Keine zitrushaltigen Glasreiniger verwenden. Dadurch können Metallkomponenten an den Oberflächen oxidieren.

Vereinfachte EU-Konformitätserklärung

Hiermit erklärt Hager Controls, dass dieser Funkanlagentyp der Richtlinie 2014/53/EU entspricht. Der vollständige Text der EU-Konformitätserklärung ist unter der folgenden Internetadresse verfügbar: **hager.com**

Cleaning and care

To clean the surfaces, we recommend using a lint-free cloth with warm water and a little detergent. Tough and resistant grease residues can be removed with an alcohol-based cleaning agent.



Do not use any abrasive polishing agents. These can cause destruction through microscratches on the surface.

Do not use a citrus-based glass cleaner. This can cause the metal components on the surfaces to oxidise.

Simplified EU declaration of conformity

Hereby declares Hager Controls that the above mentioned radio system type is in compliance with the directive 2014/53/EU. The full text of the EU declaration of conformity is available at the following internet address: **hager.com**

Nettoyage et entretien

Pour le nettoyage des surfaces, il est recommandé d'utiliser un chiffon non pelucheux avec de l'eau chaude et un peu de liquide vaisselle. Les résidus graisseux tenaces peuvent être éliminés avec un nettoyeur à base d'alcool.



Ne pas utiliser de produits de polissage abrasifs. Ils peuvent occasionner des détériorations en raison de micro-rayures sur la surface.

Ne pas utiliser de produit à vitres à base d'agrumes. Cela provoquerait une oxydation des composants métalliques sur les surfaces.

Déclaration UE de conformité simplifiée

Par la présente, Hager Controls déclare que le type de système radio mentionné ci-dessus est conforme à la directive 2014/53/UE. Le texte intégral de la déclaration UE de conformité est disponible à l'adresse Internet suivante : **hager.com**

Pulizia e manutenzione

Per la pulizia della superficie si consiglia un panno privo di pelucchi con acqua calda e un po' di detersivo. I residui di grasso più ostinati possono essere rimossi con un detergente a base di alcol.



Non utilizzare lucidanti abrasivi. Questi possono causare danni irrimediabili dovuti micrograffi sulla superficie.

Non utilizzare detergenti per vetri contenenti agrumi. Ciò può causare l'ossidazione dei componenti metallici sulle superfici.

Dichiarazione di conformità UE semplificata

Con la presente Hager Controls dichiara che il tipo di sistema radio sopra citato è conforme alla direttiva 2014/53/UE. Il testo completo della dichiarazione di conformità UE è disponibile al seguente indirizzo internet: **hager.com**



**Mehr Informationen |
More Information |
Plus d'informations |
Ulteriori informazioni**



<https://hgr.io/r/RTN555X>

