



Vertriebs
GmbH & Co. KG

Zum Gunterstal - 66440 Blieskastel
Tel.: 06842/945-9600 - Fax: 06842/945-7731

CE

Projektname: VH48BV3
Kom-Nr./Angebots-NR.:
Bezeichnung Ort:
Auftragsnummer:
Baujahr: März 2025

Ausführungsplan

Klemmenfabrikat:
HAGER

Farbkennzeichnung der Leiter (in Anlehnung an VDE0113 Teil1):

Außenleiter: schwarz
Neutralleiter: hellblau
Steuerspannung 230V AC: rot
Steuerspannung 24V DC: dunkelblau
Steuerspannung 24V AC: braun
Fremdspannung: orange
Messung: weiss
Sensorleitung: violett


Technische Daten der Schaltgerätekombination:

Bemessungsbetriebsspannung / -Frequenz:	Un: 400V / 50Hz	Netzform:	TN-S
Bemessungsstrom der Schaltgerätekombination:	InA: 63A		
Bemessungsstoßspannungsfestigkeit:	Uimp: 4kV	Schutzklasse:	2 schutzisoliert
Bemessungsisolationsspannung:	Ui: 230V	Schutzart:	IP30
Bemessungsbelastungsfaktor:	RDF: 0.6	Schranktiefe:	
Bemessungsstoßstromfestigkeit:	Ipk: 17kA	Farbe:	RAL9010
Bemessungskurzzeitstromfestigkeit:	Icw: 3kA	Umgebungs- temperatur:	25°C
Bedingte Bemessungskurzschlußstromfestigkeit: (Ik3 nur bei Kurzschlußschutzeinrichtung (SCPD) in Einspeisung)	Icc: kA		
Bemessungsschaltvermögen Leitungsschutzschalter:	-		

Installationsverteiler, nach DIN EN 61439-1/-3

Für dieses Dokument und den darin dargestellten Inhalt behalten wir uns alle Rechte vor. Die Vervielfältigung des Inhaltes ist ohne unsere ausdrückliche Zustimmung nicht gestattet. Hager Vertriebsgesellschaft mbH&Co.KG

3			Projektname: VH48BV3			= + VH48BV3
2						
1						
Änderung	Änderungsdatum	Geändert		Deckblatt		Blatt: 1 / 1
Massstab: 1	Ik3:	Ik1:	TN-S			



Kabel BMK		W1			W2																
Kabel Typ																					
Querschnitt																					
Abgang BMK		E1			A1																
F		F																			
Bezeichnung Abgänge		Einspeisung																			
G		G																			
3						Projektname:					= + VH48BV3										
2						VH48BV3															
1																					
Änderung		Änderungsdatum		Geändert		Hauptstromlaufplan					Blatt: 1 / 1										
Massstab:		Ik3:		Ik1:									TN-S								
1		2		3		4		5		6		7		8		9		10		11	

