


Schutzgeräte, Phasenschienen, Kleinverteiler Bestellübersicht




:hager




**quickconnect Anschluss Technik:
Stecken statt schrauben**

 Hager Austria YouTube



Stecken statt schrauben quickconnect

Sicherheit wird heute großgeschrieben. „Zeit“ leider oft klein. Deshalb haben wir ein paar geniale Montagehilfen entwickelt, die maximalen Schutz mit hohem Tempo verbinden. Schieben Sie Ihre Installation nicht auf die lange Bank, sondern auf die schnelle Schiene – mit der quickconnect Anschluss Technik von Hager!



Pluspunkte:

- Wartungsfrei dank gleichbleibender Klemmkraft
- Werkzeugloser Anschluss ohne Aderendhülsen für Litzen
- Einfach verschienen und bei Bedarf tauschen
- Hoher Berührungsschutz dank kompletter Isolation
- Separate Prüföffnung für den Spannungstest

Einfach verschienen & bei Bedarf tauschen



Dank den eingangsseitigen Bi Connect Klemmen wird die Phasenschiene nur noch gesteckt.



Schnelles Lösen aus dem Verbund mit dem Quick-Snap Schieber.



Offener Quick-Snap Schieber ermöglicht eine einfache Produktentnahme.



Einfache Demontage der Phasenschiene durch eine Hebelbewegung mittels Schraubenzieher.



Platzersparnis zwischen den Reihen für mehr Verdrahtungsraum.

FI-Schalter 2- und 4-polig

Hinweis:
mit Nennstrom vorsicherbar (für Überlast)

Eigenschaften quickconnect:
Stecktechnik (Phasenschiene) am Zugang



CJS440D

FI-Schalter Typ A, 6kA

Bezeichnung	PLE	quickconnect Best.Nr.	Schraubtechnik Best.Nr.
2-polig 50A, 30mA	2	CDS225D	CDA225D
2-polig 40A, 30mA	2	CDS240D	CDA240D
4-polig 25A, 30mA	4	CDS425D	CDA425D
4-polig 40A, 30mA	4	CDS440D	CDA440D
4-polig 40A, 30mA	4		CDA445D
4-polig 40A, 30mA G	4	CJS440D	CJG440D
4-polig 63A, 30mA	4	CDS463D	
4-polig 40A, 100mA G	4		CJG444D
4-polig 40A, 100mA S	4		CNA440D



CJG644D

FI-Schalter Typ A, 10kA

Bezeichnung	PLE	Schraubtechnik Best.Nr.
2-polig 25A, 30mA	2	CDA525D
2-polig 40A, 30mA	2	CDA540D
4-polig 25A, 30mA	4	CDA625D
4-polig 40A, 30mA	4	CDA640D
4-polig 63A, 30mA	4	CDA663D
4-polig 100A, 30mA	4	CDA684D
2-polig 40A, 30mA G	2	CJG540D
4-polig 40A, 30mA G	4	CJG640D
4-polig 63A, 30mA G	4	CJG668D
4-polig 40A, 100mA	4	CEA640D
4-polig 63A, 100mA	4	CEA663D
4-polig 100A, 100mA	4	CEA684D
4-polig 40A, 100mA G	4	CJG644D
4-polig 63A, 100mA G	4	CJG669D
2-polig 40A, 100mA S	2	CNA540D
4-polig 63A, 100mA S	4	CNA663D
4-polig 100A, 100mA S	4	CNA684D
2-polig 25A, 300mA	2	CFA525D
2-polig 40A, 300mA	2	CFA540D
4-polig 25A, 300mA	4	CFA625D
4-polig 40A, 300mA	4	CFA640D
4-polig 63A, 300mA	4	CFA663D
4-polig 100A, 300mA	4	CFA684D
4-polig 40A, 300mA S	4	CPA640D
4-polig 63A, 300mA S	4	CPA663D
4-polig 100A, 300mA S	4	CPA984D
4-polig 40A, 500mA	4	CGA640D
4-polig 63A, 500mA	4	CGA663D
4-polig 100A, 500mA	4	CGA684D

FI-Schalter 2- und 4-polig



CDH640D

FI-Schalter Typ A 10kA, (High-Immun)

Bezeichnung	PLE	Schraubtechnik Best.Nr.
4-polig 40A, 30mA	4	CDH640D
4-polig 63A, 30mA	4	CDH663D
4-polig 40A, 100mA	4	CEH640D
4-polig 63A, 100mA	4	CEH663D
4-polig 63A, 300mA S	4	CPH663D



CDB640D

FI-Schalter Typ B / B+ 10kA

Bezeichnung	PLE	Schraubtechnik Typ B+ Best.Nr.	Schraubtechnik Typ B Best.Nr.
2-polig 40A, 30mA	2		CDB540E
4-polig 40A, 30mA	4	CDB640D	CDB640E
4-polig 63A, 30mA	4	CDB663D	CDB663E
4-polig 63A, 100mA	4		CEB663E
2-polig 40A, 300mA	2		CFB540E
4-polig 40A, 300mA	4	CFB640D	CFB640E
4-polig 63A, 300mA	4	CFB663D	CFB663E
4-polig 100A, 300mA	4		CFB684E
4-polig 40A, 300mA S	4		CPB640E
4-polig 63A, 300mA S	4		CPB663E
2-polig 40A, 500mA	2		CEB540E
4-polig 40A, 500mA	4		CEB640E
4-polig 63A, 500mA	4		CEB663E



CDF640D

FI-Schalter Typ F 10kA

Bezeichnung	PLE	Schraubtechnik Best.Nr.
2-polig 25A, 30mA	2	CDF525D
2-polig 40A, 30mA	2	CDF540D
4-polig 25A, 30mA	4	CDF625D
4-polig 40A, 30mA	4	CDF640D
4-polig 63A, 30mA	4	CDF663D

LS-Schalter

Eigenschaften quickconnect:
Stecktechnik am Abgang bis 20A
Stecktechnik (Phasenschiene) am Zugang



LS-Schalter 1-polig 6kA

Bezeichnung	PLE	quickconnect Best.Nr.	Schraubtechnik Best.Nr.
6A / B	1	MBS106	MBN106
10A / B	1	MBS110	MBN110
13A / B	1	MBS113	MBN113
16A / B	1	MBS116	MBN116
20A / B	1	MBS120	MBN120
25A / B	1	MBS125	MBN125
32A / B	1	MBS132	MBN132
40A / B	1	MBS140	MBN140
6A / C	1	MCS106	MCN106
10A / C	1	MCS110	MCN110
13A / C	1	MCS113	MCN113
16A / C	1	MCS116	MCN116
20A / C	1	MCS120	MCN120
25A / C	1	MCS125	MCN125
32A / C	1	MCS132	MCN132
40A / C	1	MCS140	MCN140



LS-Schalter 3-polig 6kA

Bezeichnung	PLE	quickconnect Best.Nr.	Schraubtechnik Best.Nr.
6A / B	3	MBS306	MBN306
10A / B	3	MBS310	MBN310
13A / B	3	MBS313	MBN313
16A / B	3	MBS316	MBN316
20A / B	3	MBS320	MBN320
25A / B	3	MBS325	MBN325
32A / B	3	MBS332	MBN332
40A / B	3	MBS340	MBN340
6A / C	3	MCS306	MCN306
10A / C	3	MCS310	MCN310
13A / C	3	MCS313	MCN313
16A / C	3	MCS316	MCN316
20A / C	3	MCS320	MCN320
25A / C	3	MCS325	MCN325
32A / C	3	MCS332	MCN332
40A / C	3	MCS340	MCN340



LS-Schalter 1+N 6kA

Bezeichnung	PLE	quickconnect Best.Nr.	Schraubtechnik Best.Nr.
6A / B	2	MBS506	MBN506
10A / B	2	MBS510	MBN510
13A / B	2	MBS513	MBN513
16A / B	2	MBS516	MBN516
20A / B	2	MBS520	MBN520
25A / B	2	MBS525	MBN525
32A / B	2	MBS532	MBN532
40A / B	2		MBN540

LS-Schalter



LS-Schalter 1+N 6kA

Bezeichnung	PLE	quickconnect Best.Nr.	Schraubtechnik Best.Nr.
6A / C	2	MCS506	MCN506
10A / C	2	MCS510	MCN510
13A / C	2	MCS513	MCN513
16A / C	2	MCS516	MCN516
20A / C	2	MCS520	MCN520
25A / C	2	MCS525	MCN525
32A / C	2	MCS532	MCN532
40A / C	2		MCN540



LS-Schalter 3+N 6kA

Bezeichnung	PLE	quickconnect Best.Nr.	Schraubtechnik Best.Nr.
6A / B	4	MBS606	MBN606
10A / B	4	MBS610	MBN610
13A / B	4	MBS613	MBN613
16A / B	4	MBS616	MBN616
20A / B	4	MBS620	MBN620
25A / B	4	MBS625	MBN625
32A / B	4	MBS632	MBN632
40A / B	4	MBS640	MBN640
6A / C	4	MCS606	MCN606
10A / C	4	MCS610	MCN610
13A / C	4	MCS613	MCN613
16A / C	4	MCS616	MCN616
20A / C	4	MCS620	MCN620
25A / C	4	MCS625	MCN625
32A / C	4	MCS632	MCN632
40A / C	4	MCS640	MCN640

LS-Schalter Schmalbau



LS-Schalter 1+N 1PLE 6kA

Eigenschaften Quickconnect:
Stecktechnik am Abgang

Bezeichnung	PLE	quickconnect Best.Nr.	Schraubtechnik Best.Nr.
6A / B	1	MKS506	MKN506
10A / B	1	MKS510	MKN510
13A / B	1	MKS513	MKN513
16A / B	1	MKS516	MKN516
20A / B	1		MKN520
25A / B	1		MKN525
32A / B	1		MKN532
40A / B	1		MKN540

Bezeichnung	PLE	quickconnect Best.Nr.	Schraubtechnik Best.Nr.
6A / C	1	MLS506	MLN506
10A / C	1	MLS510	MLN510
13A / C	1	MLS513	MLN513
16A / C	1	MLS516	MLN516
20A / C	1		MLN520
25A / C	1		MLN525
32A / C	1		MLN532
40A / C	1		MLN540



FI/LS-Schalter 1+N



ADS916D

FI/LS-Schalter 1P+N 30mA Typ A
quickconnect 6kA / Schraubtechnik 10kA

Eigenschaften quickconnect:
Stecktechnik am Abgang bis 20A
Stecktechnik (Phasenschiene) am Zugang

Bezeichnung	PLE	quickconnect Best.Nr.	Schraubtechnik Best.Nr.
6A / B	2	ADS906D	ADA506D
10A / B	2	ADS910D	ADA510D
13A / B	2	ADS913D	ADA513D
16A / B	2	ADS916D	ADA516D
20A / B	2	ADS920D	ADA520D
25A / B	2	ADS925D	ADA525D
32A / B	2	ADS932D	ADA532D
6A / B / G	2	ADS906G	
10A / B / G	2	ADS910G	ADG510D
13A / B / G	2	ADS913G	ADG513D
16A / B / G	2	ADS916G	ADG516D
20A / B / G	2	ADS920G	ADG520D
25A / B / G	2		ADG525D
32A / B / G	2		ADG532D
6A / C	2	ADS956D	ADA556D
10A / C	2	ADS960D	ADA560D
13A / C	2	ADS963D	ADA563D
16A / C	2	ADS966D	ADA566D
20A / C	2	ADS970D	ADA570D
25A / C	2	ADS975D	ADA575D
32A / C	2	ADS982D	ADA582D
6A / C / G	2	ADS956G	
10A / C / G	2	ADS960G	ADG560D
13A / C / G	2	ADS963G	ADG563D
16A / C / G	2	ADS966G	ADG566D
20A / C / G	2	ADS970G	ADG570D
25A / C / G	2		ADG575D
32A / C / G	2		ADG582D



ADF916D

FI/LS-Schalter 1P+N 30mA Typ F 6kA

Eigenschaften quickconnect:
Stecktechnik am Abgang und am Zugang

Bezeichnung	PLE	quickconnect Best.Nr.
6A / B	2	ADF906D
10A / B	2	ADF910D
13A / B	2	ADF913D
16A / B	2	ADF916D
20A / B	2	ADF920D
6A / C	2	ADF956D
10A / C	2	ADF960D
13A / C	2	ADF963D
16A / C	2	ADF966D
20A / C	2	ADF970D

FI/LS-Schalter 3x1+N



ADZ316D

FI/LS-Schalter 3x1+N 30mA 6kA

Eigenschaften quickconnect:
Stecktechnik am Abgang und am Zugang

Bezeichnung	PLE	quickconnect Best.Nr.
10A / B	4	ADZ310D
13A / B	4	ADZ313D
16A / B	4	ADZ316D
10A / C	4	ADZ360D
13A / C	4	ADZ363D
16A / C	4	ADZ366D

FI/LS-Schalter 4-polig



ADM416QC

FI/LS-Schalter 4-polig 30mA Typ A
quickconnect 6kA / Schraubtechnik 10kA

Eigenschaften quickconnect:
Stecktechnik am Abgang und am Zugang

Bezeichnung	PLE	quickconnect Best.Nr.	Schraubtechnik Best.Nr.
6A / B	4		ADX406D
10A / B	4	ADM410QC	ADX410D
13A / B	4	ADM413QC	ADX413D
16A / B	4	ADM416QC	ADX416D
20A / B	4	ADM420QC	ADX420D
25A / B	4		ADX425D
32A / B	4		ADX432D
40A / B	4		ADX440D
6A / C	4		ADX456D
10A / C	4	ADM460QC	ADX460D
13A / C	4	ADM463QC	ADX463D
16A / C	4	ADM466QC	ADX466D
20A / C	4	ADM470QC	ADX470D
25A / C	4		ADX475D
32A / C	4		ADX482D
40A / C	4		ADX490D



ADR466C

FI/LS-Schalter 4-polig Typ A 30mA 10kA, (High-Immun)

Bezeichnung	PLE	Schraubtechnik Best.Nr.
10A / C	4	ADR460C
13A / C	4	ADR463C
16A / C	4	ADR466C
20A / C	4	ADR470C
25A / C	4	ADR475C
32A / C	4	ADR482C
40A / C	4	ADR490C

FI/LS-Schalter 4-polig



AEX416D

FI/LS-Schalter 4-polig 100mA Typ A 10kA

Bezeichnung	PLE	Schraubtechnik Best.Nr.
16A / B	4	AEX416D
20A / B	4	AEX420D
25A / B	4	AEX425D
32A / B	4	AEX432D
16A / C	4	AEX466C
20A / C	4	AEX470C
25A / C	4	AEX475C
32A / C	4	AEX482C



AFX416D

FI/LS-Schalter 4-polig 300mA Typ A 10kA

Bezeichnung	PLE	Schraubtechnik Best.Nr.
10A / B	4	AFX410D
13A / B	4	AFX413D
16A / B	4	AFX416D
20A / B	4	AFX420D
25A / B	4	AFX425D
32A / B	4	AFX432D
40A / B	4	AFX440D
10A / C	4	AFX460D
13A / C	4	AFX463D
16A / C	4	AFX466D
20A / C	4	AFX470D
25A / C	4	AFX475D
32A / C	4	AFX482D
40A / C	4	AFX490D

Fehlerlichtbogenschutzeinrichtung AFDD



ARF516D

Eigenschaften quickconnect:

Stecktechnik am Abgang und am Zugang

AFDD mit FI/LS 1P+N quickconnect 6kA / Schraubtechnik 10kA

Bezeichnung	PLE	quickconnect Best.Nr.	Schraubtechnik Best.Nr.
6A / B	4		ARF506D
10A / B	4		ARF510D
13A / B	4		ARF513D
16A / B	4		ARF516D
20A / B	4		ARF520D
25A / B	4		ARF525D

6A / C	4	ARF956D	ARF556D
10A / C	4	ARF960D	ARF560D
13A / C	4	ARF963D	ARF563D
16A / C	4	ARF966D	ARF566D
20A / C	4		ARF570D
25A / C	4		ARF575D



ARC916D

AFDD mit LS 1P+N

quickconnect 6kA / Schraubtechnik 10kA

Bezeichnung	PLE	quickconnect Best.Nr.	Schraubtechnik Best.Nr.
10A / B	2	ARC910D	ARC510D
13A / B	2	ARC913D	ARC513D
16A / B	2	ARC916D	ARC516D
20A / B	2	ARC920D	ARC520D
25A / B	2		ARC525D

10A / C	2	ARC960D	ARC560D
13A / C	2	ARC963D	ARC563D
16A / C	2	ARC966D	ARC566D
20A / C	2	ARC970D	ARC570D
25A / C	2		ARC575D

Zubehör Schutzgeräte



MZ201

Hilfsschalter & Signalkontakt

Eigenschaften:
für FI 10kA (außer Typ B >63A)
für LS MBx, MCx (MZ201)
für FI/LS 1P+N & 4-polig
für AFDD

Bezeichnung	PLE	Schraubtechnik Best.Nr.
Hilfsschalter	0,5	MZ201
Signalkontakt	0,5	MZ202



KRN163

Neutralleiterdurchführung

Bezeichnung	PLE	Schraubtechnik Best.Nr.
Neutralleiterdurchführung	1	KRN163



Per Klick auf
die Artikelseite

Kompakt-Phasenschienen Gabel 10mm² für Schutzgerätekombinationen mit LS (1+N in 2PLE)

4-polig für Einspeisung über FI und LS (MBx, MCx,NBx,NCx,NDx) und AFDD-LS (ARCx)

Bezeichnung	PLE	Endkappen	quickbusbar	schraubbar	Best.Nr.
dreiphasige Verschiebung, für Einspeisung über FI 4-polig und 4x LS 1+N oder AFDD-LS 1+N	12	inklusive	ja	ja	KDS463AT
dreiphasige Verschiebung, für Einspeisung über FI 4-polig danach 1x LS 3+N und 2x LS 1+N oder AFDD-LS 1+N	12	inklusive	ja	ja	KDS463AS
dreiphasige Verschiebung, für Einspeisung über FI 4-polig danach 5x LS 3+N und 1x LS 1+N oder AFDD-LS 1+N	26	inklusive	ja	ja	KDS463U

Kompakt-Phasenschienen Gabel 16mm² für Schutzgerätekombinationen mit LS (1+N in 2PLE)

4-polig für Einspeisung über FI (Cxx) und LS (MBx, MCx,NBx,NCx,NDx) und AFDD-LS (ARCx)

Bezeichnung	PLE	Endkappen	quickbusbar	schraubbar	Best.Nr.
dreiphasige Verschiebung, für Einspeisung über FI 4-polig und 27x LS 1+N oder AFDD-LS 1+N	58	KZN024	ja	ja	KDN450E


Kompakt-Phasenschienen Gabel 10mm² für Schutzgeräte (1+N in 2PLE)

4-polig für LS (MBx, MCx,NBx,NCx,NDx), FI/LS (ADAx,ADSx,ADGx,ADFx) und AFDD-LS (ARCx)

Bezeichnung	PLE	Endkappen	quickbusbar	schraubbar	Best.Nr.
dreiphasige Verschiebung, für 6x LS 1+N, FI/LS 1+N oder AFDD-LS 1+N	12	inklusive	ja	ja	KDS563A
dreiphasige Verschiebung, für 12x LS 1+N, FI/LS 1+N oder AFDD-LS 1+N	24	inklusive	ja	ja	KDS563C
dreiphasige Verschiebung, für 13x LS 1+N, FI/LS 1+N oder AFDD-LS 1+N	26	inklusive	ja	ja	KDS563U

Kompakt-Phasenschienen Gabel 16mm² für Schutzgeräte (1+N in 2PLE)


4-polig für LS (MBx, MCx,NBx,NCx,NDx), FI/LS (ADAx,ADSx,ADGx,ADFx) und AFDD-LS (ARCx)




Bezeichnung	PLE	Endkappen	quickbusbar	schraubbar	Best.Nr.
dreiphasige Verschienung, für 27x LS 1+N, FI/LS 1+N oder AFDD-LS 1+N	54	KZN024	ja	ja	KDN451E

Kompakt-Phasenschienen Gabel 10mm² für Schutzgeräte (3+N)

4-polig für LS (MBx, MCx,NBx,NCx,NDx) und FI/LS (ADZx, ADXx,ADRx,AEXx,AFXx,ADMx)




Bezeichnung	PLE	Endkappen	quickbusbar	schraubbar	Best.Nr.
dreiphasige Verschienung, für 3x LS 3+N oder FI/LS 4-polig	12	inklusive	ja	ja	KDS463A




dreiphasige Verschienung, für 6x LS 3+N oder FI/LS 4-polig	24	inklusive	ja	ja	KDS463C
--	----	-----------	----	----	----------------

Kompakt-Phasenschienen Gabel 10mm² für Schutzgeräte AFDD-FI/LS (3 PLE)

2-polig für AFDD-FI/LS (ARFx)




Bezeichnung	PLE	Endkappen	quickbusbar	schraubbar	Best.Nr.
für 4x AFDD-FI/LS	12	KZN023	ja	ja	KDN263AZ



für 3x AFDD-FI/LS mit Hilfschalter MZ201	10	KZN023	ja	ja	KDN263AS
--	----	--------	----	----	-----------------


4-polig für AFDD-FI/LS (ARFx)



Bezeichnung	PLE	Endkappen	quickbusbar	schraubbar	Best.Nr.
dreiphasige Verschienung, für Einspeisung über FI 4-polig und 26x LS 1+N oder AFDD-LS 1+N	24	KZN024	ja	ja	KDN463BZ

Kompakt-Phasenschienen Gabel 10mm² für Schutzgerätekombinationen mit LS (1-polig)

3-polig für Einspeisung über FI (Cxx) und LS (MBx, MCx,NBx,NCx,NDx)





Bezeichnung	PLE	Endkappen	quickbusbar	schraubbar	Best.Nr.
dreiphasige Verschienung, für Einspeisung über FI 4-polig und 26x LS 1+N oder AFDD-LS 1+N	12	KZN023	ja	ja	KDN363F

4-polig für Einspeisung über FI (Cxx) und LS (MKx,MLx)

Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten - Stand 01.01.2026 / Aktuelle Preise finden Sie online unter hager.at

Kompakt-Phasenschienen Stift 10mm² für Schutzgeräte LS-Schmalbau (1+N in 1PLE)

4-polig für LS (MKx,MLx)

	Bezeichnung	PLE	Endkappen	quickbusbar	schraubbar	Best.Nr.
	dreiphasige Verschienung, für 12x LS-Schmalbaugeräte inkl. Berührungsschutzabdeckungen für 10x Stifte	12	inklusive	-	ja	KBN663A
	dreiphasige Verschienung, für 24x LS-Schmalbaugeräte	24	inklusive	-	ja	KBN663C
	Benötigtes Zubehör: Anschlussklemme 1-polig Stift 1x35mm² (4 Stück für KBN663A/C)					KF83D

Phasenschienen Gabel 10mm² für Schutzgerätekombinationen universal ausbrechbar

3-polig

Bezeichnung	PLE	Endkappen	quickbusbar	schraubbar	Best.Nr.
 dreiphasige Verschönerung ausbrechbar für Schutzgräbe	57	KZN024	ja	ja	KDR363B

4-polig

Bezeichnung	PLE	Endkappen	quickbusbar	schraubbar	Best.Nr.
 dreiphasige Verschiebung inkl. Nullleiterschiene ausbrechbar für Schutzgräte	57	KZN024	ja	ja	KDR463B

Berührungsschutzabdeckung



für alle Phasenschienen Gabel und Stift

	Bezeichnung Berührungsschutzabdeckung für 5 Gabeln/Stifte	Best.Nr. KZ059
---	---	--------------------------------





Phasenschienen für Schutzgeräte (3+N) senkrecht

4-polig für FI (Cxx)

Bezeichnung	PLE	Hutschiene- Abstand (mm)	Endkappen	quickbusbar	schraubbar	Best.Nr.
 dreiphasige Verschiebung über 2 Hutschienen	4	125	inklusive	–	ja	KCF663L
 dreiphasige Verschiebung über 3 Hutschienen	4	125	inklusive	–	ja	KCF668L

Phasenschienen für Schutzgeräte (3+N) senkrecht

4-polig für FI/LS (ADZx, ADXx,ADRx,AEXx,AFXx,ADMx)

Bezeichnung	PLE	Hutschiene- Abstand (mm)	Endkappen	quickbusbar	schraubbar	Best.Nr.
 dreiphasige Verschiebung über 2 Hutschienen	4	125	inklusive	–	ja	KCF663S
 dreiphasige Verschiebung über 3 Hutschienen	4	125	inklusive	–	ja	KCF668S



Per Klick auf
die Artikelseite

Hager Ready Ihr digitaler Assistent

Sparen Sie wichtige Zeit auf der Baustelle! Mit dem digitalen Assistenten Hager Ready konfigurieren Sie in wenigen Klicks Projektlisten & Beschriftungen, werfen einen Blick auf den Produktkatalog oder speichern für Ihr Projekt relevante Fotos einfach in der App. Bequem per Smartphone, Tablet oder PC.



Verwalten Sie Ihre Projekte von einer zentralen Stelle aus. Speichern Sie Informationen wie Dokumentationen, Stücklisten und Beschriftungsstreifen projektspezifisch ab.



Hager Ready erstellt Beschriftungsstreifen für alle Modulargeräte sowie die Legende für die Verteilertür als PDF zum Ausdrucken.




Loggen Sie sich mit Ihrem myHager-Konto in der App an, um Zugriff auf Ihre Projekte zu erhalten – egal von welchem Gerät aus.



Teilen Sie Ihre Projekte mit Ihren Kollegen. Das vereinfacht die Jobübergabe und verbessert das Teamwork – egal ob Sie Smartphone oder PC bevorzugen, Hager Ready gibt es für beide Endgeräte.



Mit Hager Ready haben Sie auch ohne Internetempfang den gesamten Produktkatalog sowie alle heruntergeladenen Broschüren, Dokumente oder Bedienungsanleitungen jederzeit zur Hand.



Komplettverteiler



Bezeichnung	PLE	Aufputz	Unterputz	Hohlwand	Aufputz	PLE	Best.-Nr.	Typ	PLE	Best.-Nr.
		Best.-Nr.	Best.-Nr.	Best.-Nr.	Best.-Nr.					
Kleinverteiler, 1-reihig	12	VA12BN	VU12AT	VH12AT	VE112DN	3	VE103D	1-reihig	2	GD102N
Kleinverteiler, 2-reihig	24	VA24BN	VU24AT	VH24AT	VE212DN			1-reihig	4	GD104N
Kleinverteiler, 3-reihig	36	VA36BN	VU36AT	VH36AT	VE312DN	6	VE106D	1-reihig	6	GD106N
Kleinverteiler, 4-reihig	48	VA48BN	VU48AT	VH48AT	VE412DN			1-reihig	8	GD108N
Kleinverteiler, 5-reihig	60	VA60CN	VU60AT	VH60AT		10	VE110D	1-reihig	10	GD110N

Multimediaverleiter

Verteiler mit
Steckdose
und geschlitzter
Kunststofftür



Bezeichnung	PLE	Aufputz	Unterputz	Hohlwand
		Best.-Nr.	Best.-Nr.	Best.-Nr.
3-reihig	36	VA36WWH	VU36WWH	VH36WWH
4-reihig	48	VA48WWH	VU48WWH	VH48WWH
5-reihig	60	VA60WWH	VU60WWH	VH60WWH

Hybridverteiler

Verteiler 5-reihig
mit Steckdose
und geschlitzter
Kunststofftür



Bezeichnung	PLE	Aufputz	Unterputz	Hohlwand
		Best.-Nr.	Best.-Nr.	Best.-Nr.
2-reihig + 2 Montageplatten	24	VA602WWH	VU602WWH	VH602WWH
3-reihig + 1 Montageplatte	36	VA603WWH	VU603WWH	VH603WWH



Per Klick auf
die Artikelseite

Voll geladen mit Stil

Elegant, handlich und sicher: die Ladestationen witty one und witty plus von Hager vereinen Stil, Funktion und Normenkonformität in einem Gehäuse.

- Ladeleistung bis 11 kW (witty one) / 22 kW (witty plus)
- Einfache Montage dank Montageplatte & mehreren Kabeinführungen
- Schutzart IP55/IK10, integrierter 6 mA DC-Fehlerschutz
- Hager Charge App für Elektriker & Endkunde (updatefähig über Bluetooth)
- Dienstwagenabrechnung (witty plus)

Mehr Informationen auf hager.at/witty-familie



:hager



Hager Electro Ges.m.b.H.
Dieselgasse 3
2333 Leopoldsdorf bei Wien

Telefon 02235/44600

servicecenter-austria@hager.com
hager.at