

VOCE DI CAPITOLATO

LINEA DI PRODOTTO	
BUILDING AUTOMATION	Modulo interfaccia universale KNX



PROPOSTA DI VALORE
Il modulo interfaccia universale permette il comando di attuatori tramite il bus KNX e viene configurato attraverso il sw standard ETS

CARATTERISTICA TECNICA IN EVIDENZA	BENEFICIO
INGRESSI E USCITE FINO A 8	Il dispositivo può essere configurato con 8 ingressi, 8 uscite (per LED) o 4 ingressi e 4 uscite (per LED).

VOCE DI CAPITOLATO
Il modulo interfaccia ha 8 canali che possono essere configurati come ingressi e/o come uscite per il collegamento di LED, 3 configurazioni possibili (dipende dall'applicativo ETS installato): -8 ingressi -8 uscite per LED -4 ingressi e 4 uscite per LED Gli ingressi possono essere configurati con le seguenti funzioni: - interruttori, pulsanti, regolatori luce e veneziane, comandi di forzatura Contenuto: con morsetto di collegamento bus. Colore: nero. Tipo Hager serie TYB o similare.

ATTRIBUTI TECNICI	
TENSIONE DI ALIMENTAZIONE	24 V DC (+6/-4V)
USCITA LED	I _{max} 0.85 mA
LUNGHEZZA CAVO PER OGNI INGRESSO / USCITA LED	≤ 10 m
CORRENTE MAX ASSORBITA KNX	6 mA
COLORE	Nero

CODICI PRODOTTO	DESCRIZIONI PRODOTTO
TYB708D	Modulo KNX Univ 8In / 8Out / 4In + 4Out

ACCESSORI	
CODICE PRODOTTO	DESCRIZIONI PRODOTTO
TG008	Morsetto Rosso-Nero Per Cavo Bus KNX - Fino A 4 Derivazioni - Set 50 Pezzi
TG018	Cavo Bus KNX - Y(St) Yx2X2X0.8Mm L=100M
TG019	Cavo Bus KNX - Y(St) Yx2X2X0.8Mm L=500M
TG025	Morsetto Giallo-Bianco Per Cavo Bus KNX - Fino A 4 Derivazioni - Set 50 Pezzi
TG029	MORSETTO BUS DISPOSITIVO DI PROTEZIONE
TG308	Kit Di 4 Led Rossi Per Txb322 E Txb344
TGZ181	Cavo KNX Eib J-H(ST)Hh 2X2X0.8Mm L=100M Classe CPR B2CAs1d1a1 Senza Alogeni
TGZ185	Cavo KNX Eib J-H(ST)Hh 2X2X0.8Mm L=500M Classe CPR B2CAs1d1a1 Senza Alogeni