


Courbes de déclenchement différentiel instantané :

Sensibilités 300 mA, 500 mA et 1000 mA type F (& option HI) avec un déclenchement instantané (0ms)


Ce réglage instantané couvre totalement les requis en temps de déclenchement des normes NF/EN 61009-1:2012-12 §5.3.8 & NF/EN 62423 §9.1.



Courbes de déclenchement différentiel sélectif :

Sensibilités 300 mA, 500 mA et 1000 mA type F (& option HI) avec un déclenchement sélectif (60ms)


Ce réglage sélectif couvre totalement les requis en temps de déclenchement des normes NF/EN 61009-1:2012-12 §5.3.8 & NF/EN 62423 §9.1.



Courbes de déclenchement différentiel retardé :

Sensibilités 300 mA, 500 mA et 1000 mA type F (& option HI) avec un déclenchement retardé (150 ms)

Ce réglage retardé est défini par des temps de déclenchement constructeurs tels que permis par l'annexe B §4.2.4.2 de la norme NF/EN 60947-2:2017. De plus, les critères spécifiques au type F, qui ne peuvent alors que partiellement couvrir la NF/EN 62423 §9.1, sont également définis par le constructeur.



!/\ Ce réglage est à utiliser lorsqu'une sélectivité (partielle ou totale) telle que décrite dans la NFC15-100 §535.4 et la NFC14-100 §5.1.6 est recherchée.