

## DEKLARACJA ZGODNOŚCI UE

### TŁUMACZENIE DEKLARACJI ZGODNOŚCI UE PRODUCENTA



Numer: **528/FG/2026**  
Wersja: **1.1**  
Aktualizacja: **26.06.2026**

Numer deklaracji Producenta: **25.3729.11.25**  
Data deklaracji Producenta: **04.11.2025**

**Przedstawiciel Producenta:** **Hager Polska Sp. z o.o.**  
**43-100 Tychy, ul. Fabryczna 10, Polska**

**Producent:** **Hager Electro GmbH & Co. KG**  
**66440 Blieskastel, Zum Gunterstal, Niemcy**

**Przedstawiciel Producenta, na wyłączną odpowiedzialność Producenta, deklaruje zgodność wyrobu (-ów):**

**Nazwa:** **Rozłączniki bezpiecznikowe listwowe NH i akcesoria, seria LV**  
**Typ / model / rodzina wyrobów:** **FV+, LV8...**

---

**Wymieniony powyżej przedmiot niniejszej deklaracji jest zgodny z odpowiednimi wymaganiami unijnego prawodawstwa harmonizacyjnego:**

|                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|-------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>2014/35/UE</b> | Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/35/UE z dnia 26 lutego 2014 r. w sprawie harmonizacji ustawodawstw państw członkowskich odnoszących się do udostępniania na rynku sprzętu elektrycznego przewidzianego do stosowania w określonych granicach napięcia                                       |
| <b>2014/30/UE</b> | Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/30/UE z dnia 26 lutego 2014 r. w sprawie harmonizacji ustawodawstw państw członkowskich odnoszących się do kompatybilności elektromagnetycznej (wersja przekształcona)                                                                                      |
| <b>2011/65/UE</b> | Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2011/65/UE z dnia 8 czerwca 2011 r. w sprawie ograniczenia stosowania niektórych niebezpiecznych substancji w sprzęcie elektrycznym i elektronicznym (wersja przekształcona), zmieniona przez Dyrektywę delegowaną Komisji (UE) 2015/863 z dnia 31 marca 2015 r. |

---

**Odniesienia do odpowiednich norm zharmonizowanych, które zastosowano, lub do innych specyfikacji technicznych, w stosunku do których deklarowana jest zgodność:**

|                                  |                                                                                                                                                                                                                      |
|----------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>PN-EN IEC 60947-1:2021-07</b> | Aparatura rozdzielcza i sterownicza niskonapięciowa -- Część 1: Postanowienia ogólne<br>EN IEC 60947-1:2021 [IDT], IEC 60947-1:2020 [IDT]                                                                            |
| <b>PN-EN IEC 60947-3:2021-07</b> | Aparatura rozdzielcza i sterownicza niskonapięciowa -- Część 3: Rozłączniki, odłączniki, rozłączniki izolacyjne i zestawy łączników z bezpiecznikami topikowymi<br>EN IEC 60947-3:2021 [IDT], IEC 60947-3:2020 [IDT] |
| <b>PN-EN IEC 63000:2019-01</b>   | Dokumentacja techniczna do oceny produktów elektrycznych i elektronicznych w odniesieniu do ograniczenia substancji niebezpiecznych<br>EN IEC 63000:2018 [IDT], IEC 63000:2016 [IDT]                                 |

**Informacje dodatkowe:**

- Wyroby wymienione w niniejszej deklaracji muszą być stosowane wraz z dedykowanymi, zgodnymi z normami akcesoriami,
  - niniejsza deklaracja zgodności jest zgodna z treścią deklaracji zgodności UE Producenta nr **25.3729.11.25** z 04.11.2025,
  - potwierdza oznakowanie wyrobów znakiem **CE**.
- 

Tychy, 26.06.2026

Magdalena Studzińska  
Product Marketing Manager

**Załącznik nr 1 do DEKLARACJI ZGODNOŚCI UE numer: 528/FG/2026, wersja 1.1**

**Zestawienie szczegółowe typów (numerów katalogowych) wyrobów, których dotyczy deklaracja zgodności**



**Rozłączniki bezpiecznikowe listwowe NH i akcesoria**

| Numer katalogowy      | Opis                                                                             |
|-----------------------|----------------------------------------------------------------------------------|
| <b>LV8SDR1260STP</b>  | FV+ listwa bliźniacza NH3 3P 1250A 690VAC szyny 185mm zac.śr.M12                 |
| <b>LV8SDR800STP</b>   | FV+ listwa bliźniacza NH2 3P 800A 690VAC szyny 185mm zac.śr.M12                  |
| <b>LV8SG00HRTGPS</b>  | FV+ rozłącznik bezp.listw. NH00 3P 160A 690VAC szyny 185mm zac.kl.95mm2 wsp.pod. |
| <b>LV8SG00HSTPSUS</b> | FV+ rozłącznik bezp.listw. NH00 3P 160A 690VAC EKW szyny 185mm zac.M8 wsp.pod.   |
| <b>LV8SG00HSTGPS</b>  | FV+ rozłącznik bezp.listw. NH00 3P 160A 690VAC szyny 185mm zac.śr.M8 wsp.pod.    |
| <b>LV8SG00RTPS</b>    | FV+ rozłącznik bezp.listw. NH00 3P 160A 690VAC szyny 185mm zac.kl.95mm2          |
| <b>LV8SG00STPS</b>    | FV+ rozłącznik bezp.listw. NH00 3P 160A 690VAC szyny 185mm zac.śr.M8             |
| <b>LV8SG1STPS</b>     | FV+ rozłącznik bezp.listw. NH1 3P 250A 690VAC szyny 185mm zac.śr.M12             |
| <b>LV8SG1STPSUS</b>   | FV+ rozłącznik bezp.listw. NH1 3P 250A 690VAC EKW szyny 185mm zac.śr.M12         |
| <b>LV8SG2STPS</b>     | FV+ rozłącznik bezp.listw. NH2 3P 400A 690VAC szyny 185mm zac.śr.M12             |
| <b>LV8SG2STPSUS</b>   | FV+ rozłącznik bezp.listw. NH2 3P 400A 690VAC EKW szyny 185mm zac.śr.M12         |
| <b>LV8SG3STPS</b>     | FV+ rozłącznik bezp.listw. NH3 3P 630A 690VAC szyny 185mm zac.śr.M12             |
| <b>LV8SG3STPSUS</b>   | FV+ rozłącznik bezp.listw. NH3 3P 630A 690VAC EKW szyny 185mm zac.śr.M12         |
| <b>LV8SR1VPVKS</b>    | FV+ rozłącznik bezp.listw. NH1 3P 250A 690VAC szyny 185mm zac.pryzm.V            |
| <b>LV8SR2VPVKS</b>    | FV+ rozłącznik bezp.listw. NH2 3P 400A 690VAC szyny 185mm zac.pryzm.V            |
| <b>LV8SR3VPVKS</b>    | FV+ rozłącznik bezp.listw. NH3 3P 630A 690VAC szyny 185mm zac.pryzm.V            |
| <b>LV8STG1000STP</b>  | FV+ listwa zasilająca NH3 1000A 690VAC szyny 185mm zwieracze nożowe zac.śr.M12   |
| <b>LV8STG1000TP</b>   | FV+ rozłącznik sprzęgłowy NH3 1000A 690VAC szyny 185mm zwier. nożowe zac.śr.M12  |
| <b>LV8X</b>           | FV+ Atrapa rozłącznika bezpiecznikowego NH1-3                                    |
| <b>LV8X00</b>         | FV+ Atrapa rozłącznika bezpiecznikowego NH00 185 mm                              |
| <b>LV8X00H</b>        | FV+ Atrapa rozłącznika bezpiecznikowego NH00 185 mm podwyższona                  |
| <b>LV8Z00AHB</b>      | FV+ Nośnik aparatów zaślepka NH00 długość 95 mm bez wycięcia                     |
| <b>LV8Z00AHBL</b>     | FV+ Nośnik aparatu pomiarowego zaślepka NH00/100/185 długość 135mm               |
| <b>LV8Z00HA</b>       | FV+ Osłona przed dotykiem dla podniesionych rozłączników NH00 185 mm             |
| <b>LV8Z00HH</b>       | FV+ Haki prądowe do szyn zasilających (3 szt.) NH00 szyny 185mm grubość 5-10mm   |
| <b>LV8Z00HKA</b>      | FV+ Zestaw haków z elementem plastikowym 3 szt.                                  |
| <b>LV8ZGA</b>         | FV+ Nośnik do aparatów 45-90 mm NH1-3                                            |
| <b>LV8ZLP</b>         | FV+ Blokada kłódkowa NH00, NH1-3 zestaw 3 sztuk                                  |
| <b>LV8ZMB</b>         | FV+ Nośnik aparatów NH1-3 zaślepka wysokość 120 mm                               |
| <b>LV8ZMG</b>         | FV+ Nośnik aparatów pomiarowych 96 x 96 mm NH1-3 wysokość 120 mm                 |
| <b>LV8ZMKB</b>        | FV+ Nośnik aparatów krótki NH1-3 wysokość 97mm do urządzeń pomiarowych 72x72mm   |
| <b>LV8ZTP</b>         | FV+ Blokada kłódkowa do NH bliźniaczego zestaw 3 sztuk                           |