


DE

Montageanleitung



DE Sicherheitshinweise



Einbau und Montage dürfen nur durch eine Elektrofachkraft oder durch eine elektrisch unterwiesene Person erfolgen.

Die nachfolgend beschriebene Montagereihenfolge der Produkte ist fingersicher ausgelegt und unbedingt einzuhalten.

Arbeiten unter Spannung dürfen ausschließlich gemäß den jeweils normativen und arbeitsschutzrechtlichen Vorschriften festgelegten Bedingungen erfolgen. Für Deutschland gelten die DIN VDE 0105-100 und die DGUV 3. Die 5 Sicherheitsregeln sind einzuhalten.

Bestimmungsgemäße Verwendung




- Die Produkte sind für die in den Normen DIN VDE 0603-1 und VDE-AR-N 4100 beschriebenen und durch Prüfung bestätigten Anwendungen und Umgebungsbedingungen geeignet.
- Die in dieser Montageanleitung gezeigten Produkte sind zum Einsatz im netzseitigen Anschlussraum / unteren Anschlussraum geeignet.
- Das Produkt ist nur geeignet zur Montage auf 12x5 mm Sammelschienen. Die Sammelschienen N und L3 werden elektrisch kontaktiert.


Technische Merkmale

Ω	V
A	8


Bemessungsspannung	230 V AC
Bemessungsstoßspannung nach DIN IEC 60664-1	4 kV
Überspannungskategorie	III
Verschmutzungsgrad	2
Bemessungsausschaltvermögen	 25 kA
Bemessungsstrom gesamt:	
– ZYxxxLS & KU9S16	 6 A
– ZY12M & KU9S110	 10 A




KU9S16HE
KU9S110HE




KU9S16HZ
KU9S110HZ



ZY3N1LS
ZY5N1LS




ZY3N2LS
ZY5N2LS




U815



1,5 PLE



1,5 PLE



1,5 PLE

