



TRC321B



IP20



QL ΑΣΥΡΜΑΤΟΣ ΑΙΣΘΗΤΗΡΑΣ ΦΩΤΕΙΝΟΤΗΤΑΣ

Τεχνικά χαρακτηριστικά

Αρχιτεκτονική

Σύστημα bus	Ραδιοσυχνότητες
-------------	-----------------

Ρυθμίσεις

Υποστηριζόμενη λειτουργία διαμόρφωσης	ETS easy quicklink
---------------------------------------	--------------------------

Ηλεκτρικό ρεύμα

Αριθμός κυκλωμάτων εισόδου	1
----------------------------	---

Εξοπλισμός

Απαραίτητη εξωτερική τάση σήματος	Όχι
-----------------------------------	-----

Συνδεσιμότητα

Με ασύρματο σύστημα KNX	Ναι
-------------------------	-----

Εξοπλισμός

Αμφίδρομη ραδιοσυχνότητα	Όχι
--------------------------	-----

Με μπαταρία	Ναι
-------------	-----

Με έλεγχο HVAC	Όχι
----------------	-----

Συχνότητα

Μετάδοση συχνότητας	868 - 868 MHz
---------------------	---------------

Εγκατάσταση, τοποθέτηση

Τοποθέτηση	Επίτοιχη τοποθέτηση
------------	---------------------

Φωτισμός

Έλεγχος LED	Ναι
-------------	-----

Υλικά

Χρώμα	Λευκό
-------	-------

Ασφάλεια

Κατηγορία προστασίας (IP)	IP20
---------------------------	------

Συνθήκες χρήσης

Θερμοκρασία λειτουργίας	0 - 50 °C
-------------------------	-----------

Τάση

Τάση εισόδου	3 - 3 V
--------------	---------

Τύπος τροφοδοσίας τάσης	DC
-------------------------	----

Διαστάσεις

Μήκος	138 mm
-------	--------

Ύψος	30,50 mm
------	----------

Βάθος	30 mm
-------	-------

Κείμενο

Τρόπος εγκατάστασης	Για κάλυμμα συστήματος αναρρόφησης στο τζάμι του ταμπλό
---------------------	---