

Tercia AP-C45

Prises courants faibles à clipsage 45



Compatible avec toute notre gamme d'équipement de bureau Tercia

L'offre la plus complète du marché, conçue pour une intégration facilitée sur

- les goulottes d'installation Tercia Clip45
- les colonnes, les colonnettes Tercia CLS-C45, CLE-C45 et CLM-C45
- les boîtes de sol Tercia BDS-C45
- les nourrices Tercia NRC-C45

Du sur-mesure ?

Toutes nos gammes sont personnalisables pour satisfaire vos besoins et envies



Teintes spécifiques
Sous et sur-formats
Equipements personnalisés

**Contactez
votre commercial**



Tercia AP-C45

Prises courants faibles à clipsage 45

Prises RJ45

Caractéristiques techniques

Catégorie	6 FTP 6A STP
Matière première enjoliveur	Polycarbonate
Autoextinguibilité enjoliveur	+650°C
Classe en catégorie 5e	D à 100 MHz
Classe en catégorie 6a	Ea à 500 MHz
Raccordement	Contacts auto-dénudants sans outil
Code couleur du raccordement	Normalisé EIA/TIA 568 A&B
Nombre de postes	1 ou 2
Type de sortie	90° ou 45°
Couleurs	- Blanc RAL 9010 - Noir RAL 9011 - Alucolor
Longueur de dénudage pour le raccordement	60 mm
Compatibilités	- RJ45 - RJ11 - RJ12
Montage dans support	- A l'horizontal - En vertical
Nombre de points d'accroche	8
Noyau	3M
Repérage	Porte étiquette transparent



Normes
Conforme : ISO 11801 éd.2.0 : 50173
Marquage produits CE
Tenue au fil incandescent essais réalisés selon NF EN 60695-2-10 / 60695-2-11
Conformité RoHS 2011/65/UE et RoHS 2015/863/EU selon EN50581:2012

650°C enjoliveur

Sans vis

RoHS REACH

Sans halogène

PEP

Clipsage 45

2 modules à clipsage horizontal ou vertical

	6FTP			6A STP		
	Sortie 90°		Sortie 45°	Sortie 90°		Sortie 45°
	Simple	Double	Simple	Simple	Double	Simple
						
	CAT6/ FTP-2M 90°	2xCAT6/ FTP-2M 90°	CAT6/ FTP-2M 45°	CAT6A/ STP-2M 90°	2xCAT6A/ STP-2M 90°	CAT6A/ STP-2M 45°
Blanc RAL 9010	B46040	B46045	B46070	B46050	B46055	B46075
Noir RAL 9011	B46042	B46047	B46072	B46052	B46057	B46077
Alucolor	B46043	B46048	B46073	B46053	B46058	B46078

Obturbateurs

22,5x45 1 module	45x45 2 modules
OBTUR-1M	OBTUR-2M
B46090	B46080
B46092	B46082
B46093	B46083

Tercia AP-C45

Prises courants faibles à clipsage 45

Plastrons Keystone

Caractéristiques techniques

Type	- Keystone (Type 01) - Keystone (Type 53) standard 3M
Matière première enjoliveur	Polycarbonate
Autoextinguibilité enjoliveur	+650°C
Couleurs	- Blanc RAL 9010 - Noir RAL 9011 - Alucolor
Nombre de postes	1 ou 2
Type de sortie	90° ou 45°
Compatibilités	- RJ45 - RJ11 - RJ12 - Câbles (jack, RCA, USB, BNC, etc.)
Montage dans support	- A l'horizontal - En vertical
Nombre de points d'accroche	8
Repérage	Porte étiquette transparent



650°C
enjoliveur

Sans vis

RoHS
REACH

Sans
halogène

PEP

Clipsage 45

Normes
Conforme : ISO 11801 éd.2.0 : 50173
Marquage produits CE
Tenue au fil incandescent essais réalisés
selon NF EN 60695-2-10 / 60695-2-11
Conformité RoHS 2011/65/UE et RoHS
2015/863/EU selon EN50581:2012

2 modules à clipsage horizontal ou vertical

Keystone (Type 01)		Keystone (Type 53) Standard 3M	
Sortie 90°		Sortie 45°	Sortie 45°
Simple	Double	Double	Double
KEYSTONE 1P 90° 2M	KEYSTONE 2P 90° 2M	KEYSTONE 2P 45° 2M	KEST 3M 2P 45° 2M
Blanc RAL 9010	B46130	B46135	B46140
Noir RAL 9011	B46132	B46136	B46142
Alucolor	B46133	B46137	B46143

Obturbateurs

22,5x45 1 module	45x45 2 modules
OBTUR-1M	OBTUR-2M
B46090	B46080
B46092	B46082
B46093	B46083

Tercia AP-C45

Prises courants faibles à clipsage 45

Prises standards Keystone

Caractéristiques techniques

Types	- Jack 3.5 vers Jack 3.5 - Jack 3.5 vers RCA - RCA femelle jaune, rouge ou blanc - USB type A 3.0 - BNC - RJ12 - Obturateur
Types de connexion	Par fiche
Support	Tous les plastrons Keystone Type 01



Normes
Conformité RoHS 2011/65/UE et RoHS 2015/863/EU selon EN50581:2012

Prises standards Keystone (Type 01)

Jack 3.5		RCA Femelle			USB Type A 3.0	BNC	RJ12	Obturateur
Vers Jack 3.5	Vers RCA	Jaune	Rouge	Blanc				
JACK-JACK	JACK-RCA	RCA J	RCA R	RCA B	USB-A	BNC	RJ12	KEYS-OBT
GMKAUDIO1 ^{NC}	GMKAUDIO2 ^{NC}	GMKRCAGE ^{NC}	GMKRCART ^{NC}	GMKRCAWS ^{NC}	GMKUSB3A ^{NC}	GMKBNCWS ^{NC}	GMKRJ12 ^{NC}	GMKBLIND ^{NC}

NC : Nous consulter, produits disponibles uniquement sur demande

Tercia AP-C45

Prises courants faibles à clipsage 45

Système et kits Sub-D

Caractéristiques techniques

Types de câbles	- Femelle Femelle HDMI - Femelle Femelle VGA - Femelle DisplayPort
Longueur de câble	20 cm
Types de connexion	Par fiche
Support	1 module à clipsage horizontal
Couleurs supports	- Blanc RAL 9010 - Noir RAL 9011 - Alucolor



Sans vis



RoHS
REACH



Sans
halogène



PEP



Clipsage 45




Normes
Conformité RoHS 2011/65/UE et RoHS 2015/863/EU selon EN50581:2012

Modules à clipsage horizontal seuls		Câbles de connexion seuls			Kits 1 module à clipsage horizontal blanc + câble		
1 module		HDMI	VGA	DisplayPort	Module + HDMI	Module + VGA	Module + DisplayPort
							
SUPPORT SUB-D 1M		CABLE SUB-D HDMI FF	CABLE SUB-D VGA FF	CABLE SUB-D DISPLAYP FF	HDMI T 1M	VGA SUB-D 1M	DISPLAYPORT 1M
Blanc RAL 9010	B46100	B46110	B46111	B46112	B46105	B46106	B46107
Noir RAL 9011	B46102	B46110	B46111	B46112			
Alucolor	B46103	B46110	B46111	B46112			


Tercia AP-C45

Prises courants faibles à clipsage 45


Support Sub-D
Dimensions




Plastron Keystone
Dimensions



Prises RJ45
Types de câbles




Obturbateurs
Dimensions




Mod.	A	B	C
1	22,5	45	24
2	45	45	24


Prises RJ45
Dimensions



Prises RJ45 Cat 6A
raccordement



Prises RJ45 Cat 6
raccordement




Prises courants faibles à clipsage 45

Tercia AP-C45

Prises courants faibles à clipsage 45




Prises RJ45 Cat 6 FTP
Raccordement F/FTP (STP)



Tercia AP-C45

Prises courants faibles à clipsage 45

Prises RJ45 Cat 6A STP - Part 1/2
Raccordement



Tercia AP-C45

Prises courants faibles à clipsage 45

Prises RJ45 Cat 6A STP - Part 2/2
Raccordement

