



Tercia AP-C45

Prises courants forts à clipsage 45



Compatible avec toute notre gamme d'équipement de bureau Tercia

L'offre la plus complète du marché, conçue pour une intégration facilitée sur

- les goulottes d'installation Tercia Clip45
- les colonnes, les colonnettes Tercia CLS-C45, CLE-C45 et CLM-C45
- les boîtes de sol Tercia BDS-C45
- les nourrices Tercia NRC-C45

Du sur-mesure ?

Toutes nos gammes sont personnalisables pour satisfaire vos besoins et envies



Teintes spécifiques
Sous et sur-formats
Équipements personnalisés

**Contactez
votre commercial**





Tercia AP-C45

Prises courants forts à clipsage 45

Une gamme complète d'appareillages courants forts : prises simples, doubles, triples, standard ou détrompées, disponibles en 7 couleurs pour la réalisation de tous vos chantiers Tercia.

Prises courants forts 2PC+T


Caractéristiques techniques

Matière première socle	• Polycarbonate	
Matières premières enjoliveur	• PC	
Autoextinguibilité socle	• +850°C/30s pour les pièces isolantes maintenant en place les parties sous tension	
Autoextinguibilité enjoliveur	• +650°C/30s pour les autres pièces en matières isolantes	
Tension nominale	• 250 V AC	
Intensité nominale	• 16 A	
Température de stockage et d'utilisation	• -5 à +40°C	
Couleurs	• Blanc RAL 9010 • Rouge RAL 3020 • Rouge détrompée RAL 3020 • Alucolor • Noir RAL 9011 • Orange RAL 2009 • Vert RAL 6024 • Bleu RAL 5017	
Bornes de raccordement	• Bilatérales • Automatiques	
Nombre de bornes de raccordement	• 6 bornes doubles pour fils rigides ou souples	
Capacité des bornes de raccordement	• 2x2,5 mm² maxi	
Repérage des bornes de raccordement	• Leviers ergonomiques de couleurs pour phase, neutre et Terre	
Longueur de dénudage pour le raccordement	• 10 mm	





Normes

Certifié NF C 61-314:2017 
+ IEC EN 63000:2018
Marquage produit CE et NF
Tenue au fil incandescent essais réalisés selon NF EN 60695-2-10 / 60695-2-11
Conformité RoHS 2011/65/UE et RoHS 2015/863/EU selon EN50581:2012



Le système Plug & Play Tercia AP-C45 est la meilleure solution pour réaliser vos chantiers en un temps record sans compromis sur la sécurité.





Guides de choix système Plug&Play

Prises 2PC+T

</

Connecteurs WIELAND GST18 et WAGO WINSTA

Connecteurs compatibles Wieland GST18				Connecteurs compatibles Wago Winsta			
Sortie 90°		Sortie 180° pour boîte de sol		Sortie 90°		Sortie 180° pour boîte de sol	
Mâle	Femelle	Mâle	Femelle	Mâle	Femelle	Mâle	Femelle
ECM WIELAND	SCF WIELAND	ECDM WIELAND	SCDF WIELAND	ECM WAGO	SCF WAGO	ECDM WAGO	SCDF WAGO
B46122	B46123	B46126	B46127	B46120	B46121	B46124	B46125

Composants malins Plug&Play

Composants			
Jonction électrique pour prises	Jonction mécanique pour prises	Serre-câbles	Obturbateur de connectique
JONCT/ PC-SG	JONCT/ PC-MECA	SERCABLE	OBT/ PC-SG
B46095	GKWHQ ^{NC}	B46097	GKWHP ^{NC}

NC : Nous consulter, produits disponibles uniquement sur demande

Câblage pour systèmes Wieland GST18 et Wago Winsta

Câbles pré-équipés de connecteurs
Connecteurs à câbler
Systèmes de distribution

Contactez-nous

Tercia AP-C45

Prises courants forts à clipsage 45

Interrupteur bipolaire lumineux pour équiper vos postes de travail

Caractéristiques techniques

Type de commande	• Touche simple
Repérage	• 0 et 1
Fréquence assignée	• 50/60 Hz
Tension nominale	• 250 V
Intensité nominale	• 16A
Couleur enjoliveur	• Blanc RAL 9010 • Noir RAL 9011 • Alucolor
Touche à voyant	• Orange
Nombre de points d'accroche	• 4
Type de connexion	• Sans vis
Température stockage	• -5° à +40°C
Voyant	• Led non interchangeable



Normes
Conformité RoHS 2011/65/UE et RoHS 2015/863/EU selon EN 50 581:2012



IK05

IP40

Sans vis

16 A

250 V

Sans halogène

RoHS REACH

PEP

Clipsage 45

Interrupteur bipolaire lumineux		Obturbateurs	
2 modules		22,5x45 1 module	45x45 2 modules
			
INTERBIP 2M		OBTUR-1M	OBTUR-2M
Blanc RAL 9010	B46060	B46090	B46080
Noir RAL 9011	B46062	B46092	B46082
Alucolor	B46063	B46093	B46083



Compatible
Tercia NRC-C45 nourrices à équiper

Tercia AP-C45

Prises courants forts à clipsage 45

Sorties de câble 45x45

Caractéristiques techniques

Nombre de sortie	• 1
Type	• Retenue de câble
Couleurs	• Blanc RAL 9010 • Alucolor • Noir RAL 9011
Matière	• Polycarbonate (PC)
Retenue de câble	• Par bride 2 vis
Nombre de points d'accroche	• 4




Normes
Conformité RoHS 2011/65/UE et RoHS 2015/863/EU selon EN 50 581:2012

Sorties de câble		Obturbateurs	
45x45		22,5x45	45x45
2 modules		1 module	2 modules
SORTCABL 2M		OBTUR-1M	OBTUR-2M
Blanc RAL 9010	B46087	B46090	B46080
Noir RAL 9011	B46088	B46092	B46082
Alucolor	B46089	B46093	B46083


Tercia AP-C45

Prises courants forts à clipsage 45


Tercia AP-C45 prise 2P+T simple
Dimensions




Tercia AP-C45 prise 2P+T double
Dimensions



Tercia AP-C45 prise 2P+T triple
Dimensions




Support pour disjoncteur modulaire
2 modules
Dimensions




Obturbateurs 1 et 2 modules
Dimensions


	A	B	C
2 modules B45080 B45082 B45083	45	45	24
1 module B45090 B45092 B45093	22,5	45	24




Sortie de câble
Dimensions



Interrupteur bipolaire lumineux
Dimensions



Interrupteur bipolaire lumineux
Schéma de câblage



Tercia AP-C45


Prises courants forts à clipsage 45

Marquage


Marquage produit

Le marquage des produits ne se limite pas à garantir la conformité aux normes. Il a été conçu pour identifier facilement les données suivantes : producteur, type et dimensions du produit, certifications obtenues, éventuelles caractéristiques spécifiques et lot de production. A titre d'exemple, le marquage appliqué sur le corps des Tercia AP-C45. Lorsque, pour des raisons techniques, il s'avère impossible d'appliquer toutes les données du marquage directement sur le produit, elles seront reportées intégralement sur l'étiquette du colisage.

Prises 2PC+T simple, double, triple



Interrupteur bipolaire lumineux



- 1 Valeurs nominales
- 2 Nom de la gamme
- 3 Code produit
- 4 Identification internationale du producteur
- 5 Adresse siège social fabricant
- 6 Logo NF
- 7 Logo VDE
- 8 Code de traçabilité
- 9 Gencode produit
- 10 Schéma de câblage
- 11 Marquage CE

Tercia AP-C45

Prises courants forts à clipsage 45

Conformités appareillages Tercia AP-C45 NF C 61-314:2017 + IEC EN 63000:2018

Les prises de courant Tercia AP-C45 Iboco ont obtenu la marque de conformité à la norme NF C61-314 : 2017 + IEC EN 63000:2018 , prises de courant à usage domestique et analogue. Système 6 A / 250 V et 16 A / 250 V. Cette norme s'applique aux fiches et aux socles fixes ou mobiles avec obturateurs pour courant alternatif seulement avec ou sans contact de terre, de tension assignée 250 V et de courants assignés égaux à 6 A et à 16 A, destinés aux usages domestique et analogue, à l'intérieur ou à l'extérieur des bâtiments.

Le courant assigné est limité à 16 A pour les socles fixes équipés de bornes sans vis. La présente norme ne traite pas des exigences pour les boîtes de montage encastrées, mais seulement des exigences pour les boîtes de montage en saillie nécessaires pour les essais du socle. Cette norme remplace la norme NF C61-314 : 2008.

Certifications par désignation produit

Désignation	 NF C 61-314:2017 + IEC EN63000:2018
AP-C45 SG-PC A	•
AP-C45 SG-PC B	•
AP-C45 SG-PC N	•
AP-C45 SG-PC O	•
AP-C45 SG-PC R	•
AP-C45 SG-PC V	•
AP-C45 SG-PCDT R	•
AP-C45 SG-2PC A	•
AP-C45 SG-2PC B	•
AP-C45 SG-2PC N	•

• Certifié selon normes NF C 61-314:2017 + IEC EN 63000:2018

Désignation	 NF C 61-314:2017 + IEC EN 63000:2018
AP-C45 SG-2PC O	•
AP-C45 SG-2PC R	•
AP-C45 SG-2PC V	•
AP-C45 SG-2PCDT R	•
AP-C45 SG-3PC A	•
AP-C45 SG-3PC B	•
AP-C45 SG-3PC N	•
AP-C45 SG-3PC O	•
AP-C45 SG-3PC R	•
AP-C45 SG-3PC V	•
AP-C45 SG-3PCDT R	•