

Tercia Clip45

sans
halogène

Système de goulottes d'installation ABS PC sans halogène à clipsage direct pour appareillages 45x45

Un système de cheminement complet et flexible pour vos projets d'infrastructures : réseaux de transport ferroviaires (gares, stations de métro,...), aéroports et certains établissements recevant du public. Des goulottes équipables avec tous types d'appareillages (clipsage 45, prise CE...) quelle que soit la marque et tous leurs composants permettant de réaliser des cheminements en plinthe, en allège, à la verticale et à l'horizontale.

Caractéristiques techniques

Matière première	• ABS PC sans halogène
Couleurs	• Blanc RAL 9010
Longueur	• Standard 2 m (livrée filmée avec socle + couvercle)
Profondeur	• 55 mm pour plus de capacité, passage des câbles à l'arrière des prises
Socle	• Perforé pour faciliter la fixation • Livré avec éclisses intégrées pour un alignement parfait • Compartiments indépendants
Cloison	• Perforée trous oblongs 40x16 mm pour le passage des câbles • Prédécoupée à la base pour le montage des supports
Couvercle(s)	• 2 couvercles pour la 2 compartiments, 3 couvercles pour la 3 compartiments • Largeur 45 mm (livrés filmés) • Ouverture du couvercle à l'aide d'un outil
Forme	• Rectangulaire pour tout type de cheminements
Composants	• Gamme complète de composants système et d'installation sans halogène • JCA 45 : respect de la norme IP4X, installation de chaque côté des prises ou blocs de prises



Meilleur pour
l'environnement !

Normes

Certifié norme EN 50085-1
Certifié norme EN 50085-2-1
Ouverture du couvercle à l'aide d'un outil
Marquage produits CE



Fil incandescent 2mm	▪ 960°C suivant IEC 60695-2-12
RoHS	▪ Conforme à la Directive Européenne 2011/65/EU
Certification LCIE aux normes EN 50085-2-1	▪ N° de Licence : NF004_1228 ▪ IP40 ▪ IK08 système (longueur et composants) ▪ Ouverture du couvercle avec outil
Marquage produit CE	▪ Suivant la norme

Tercia Clip45

sans
halogène

Système de goulottes d'installation ABS PC sans halogène à clipsage direct pour appareillages 45x45

- Selon les indications des plans techniques, les câbles courants forts et faibles cheminent dans une goulotte d'installation à clipsage direct 45 en ABS-PC sans halogène de dimension :
 - 134x55mm, de couleur RAL9010, comportant 2 compartiments et 2 couvercles
 - 164x55mm, de couleur RAL9010, comportant 3 compartiments et 3 couvercles
- Cette goulotte doit être impérativement **certifiée à la norme EN 50085-2-1** (certificat à l'appui)
- **Elle devra être équipée d'éclisses pour un alignement parfait des socles**
- **Les socles et couvercles seront classifiés 960°, essai au fil incandescent de 2 mm selon la norme IEC 60695-2-12**
- Sa matière doit être autoextinguible et **classée M1** (certificat à l'appui)
- **La protection contre les chocs est assurée par un indice IK08** sur le système complet, goulotte + composants (certificat à l'appui)
- La **goulotte doit être équipée de tous ses composants en ABS sans halogène** (angles intérieur, extérieur, plat, embout, té de dérivation, jonction couvercle/appareillage, etc.) afin de respecter la norme et l'IP40 déclaré par le fabricant. **L'emploi de silicone est proscrit.**
- **Les angles intérieurs du système de goulotte ont une variabilité de 82° à 140° les extérieurs de 70° à 140°** pour compenser les imperfections des murs et épouser parfaitement, si nécessaire, les angles ouverts et fermés des pièces
- Les joints de socle et de couvercles sont obligatoirement indépendants pour l'esthétisme de l'installation
- L'ensemble des pièces de formes (angles, embouts, joints de socles, etc...) ne doivent pas s'accrocher à l'arrière des couvercles pour faciliter la pose et la maintenance.
- **La profondeur 55 minimale** de la goulotte ainsi que l'emploi des accessoires VDI du fabricant de goulotte doit permettre de respecter les rayons de courbure des câbles VDI mis en œuvre et ce, afin de garantir la performance des réseaux
- Des **jonctions couvercles/appareillages JCA 45 sont obligatoirement mises en œuvre** afin de respecter le nonaccès aux conducteurs et aux parties actives conformément aux exigences de la norme d'installation NF C15-100 § 521.2 , 529,3 (l'IP4X)
- **Les goulottes 2 et 3 compartiments auront les cloisons operculées** afin de garantir le cheminement inter-compartiments. Dans les goulottes 3 compartiments les appareillages seront installés dans le compartiment central, le compartiment du haut étant réservé aux courants forts et celui du bas aux courants faibles.
- **Dans les salles techniques des prises d'entraxe 60mm ou de brochage CE doivent être installées sur la même goulotte pour conserver le même esthétisme des installations.** Ces prises sont installées sur les supports du fabricant de goulotte, directement clipsés sur le corps de goulotte. Leur fixation est assurée par 2 vis pour en garantir la tenue à l'arrachement
- **Sur les goulottes installées en plinthe, l'axe des prises est positionné à 5 cm mini du sol fini** afin de respecter la norme d'installation NF C 15-100
- En fonction de la planéité du sol un joint souple de l'offre du fabricant pourra être demandé pour garantir une finition parfaite de l'installation



Compatible
Tercia Ap-c45

