Katalog 2026

Schalterprogramme



Better buildings
Better tomorrows
hager

Better buildings.
Better tomorrows.

Gemeinsam gestalten wir die elektrische Welt von morgen





“Wir wollen Ihr bevorzugter Partner für die intelligente und nachhaltige Elektrifizierung von Gebäuden sein. Gemeinsam schaffen wir eine bessere Zukunft.”



Sabine Busse
CEO Hager Group

Liebe Kunden, Partner und Freunde von Hager,

Gebäude sind ein wesentlicher Bestandteil unseres Lebens. Wir verbringen etwa 90 Prozent unserer Zeit in ihnen. Die intelligente und nachhaltige Elektrifizierung von Gebäuden ist daher eine der entscheidenden Entwicklungen unserer Zeit. Hager ist seit mehr als 70 Jahren Vorreiter in diesem Bereich. Diese Rolle ist heute wichtiger denn je, denn Gebäude sind für fast 38% der weltweiten CO_2-Emissionen verantwortlich.
Als Experten für die elektrische Infrastruktur von Gebäuden spielen wir eine aktive Rolle bei der Elektrifizierung unserer Gesellschaft. Dazu liefern wir sichere, einfache und intelligente Lösungen, mit denen sich jedes Gebäude nachhaltiger und energieeffizienter gestalten lässt.

Bei Hager investieren wir erheblich in Produktinnovationen und entwickeln zukunftsfähige Lösungen, die bewährte Qualität mit wegweisenden Resultaten verbinden. Gleichzeitig sind wir uns bewusst, dass Technologie allein nicht ausreicht. Wahrer Fortschritt entsteht durch Zusammenarbeit. Hager war schon immer in engem Kontakt mit Ihnen, unseren Kunden und Partnern.

Indem wir diese Partnerschaften stärken und Sie bei jedem Schritt mit unserem Fachwissen unterstützen, führen wir dieses Vertrauen in eine neue Ära. So stellen wir sicher, dass wir die Herausforderungen von morgen gemeinsam mit Zuversicht meistern können. Das ist unsere Überzeugung: Bessere Gebäude. Bessere Zukunft. Vielen Dank für Ihr anhaltendes Vertrauen in unsere Partnerschaft.



Mit den besten Grüßen,
Sabine Busse, CEO Hager Group

Inhalt



Neuheiten

Design A.1 | A.8 | C.1 | C.8:
Ein Schaltersystem. Einfach besser.

Seite 8

Schalterprogramme



Design A.1 | A.8 | C.1 | C.8 | Einsätze

Seite 24



Design A.1 | Rahmen

Seite 128



Design A.8 | Rahmen

Seite 144



Serie 1930 | Rahmen

Seite 228



Serie Glas | Rahmen

Seite 238



Serie R.classic | Rahmen

Seite 244

Anhang



Alphanumerischer Anhang

Seite 334



Unternehmen, Nachhaltigkeit und Design

Seite 348



Digitale Services & Tools und Kontakt

Seite 354

Alle Informationen zur Hager Vertriebsgesellschaft, Standorte und Ansprechpartner sowie aktuellen Preisen finden Sie auf: **hager.de**



Design C.1 | Rahmen

Seite 164



Design C.8 | Rahmen

Seite 176



Serie 1930 | Serie Glas | Serie R.classic | Einsätze

Seite 192



Design TS

Seite 252



Feuchtraum-installation Unterputz Einsätze

Seite 258




Feuchtraum-installation Aufputz Einsätze

Seite 288


Ein Schaltersystem. Einfach besser.

Zeitlose Lösungen mit höchsten Ansprüchen an Design, Technik und Nachhaltigkeit. Unsere Schaltersortimente bieten eine breite Vielfalt an Formen, Farben und Materialien und ermöglichen eine einfache Integration in jedes Innenraumkonzept. Premium-Qualität in Design, Haptik und Verarbeitung kombiniert mit einer mühelosen Installation dank intuitiver, vernetzter Lösungen.

Ein System. Endlose Möglichkeiten.
Entwickelt für heute - und morgen.



Design A.1
81,5 x 81,5 mm



Design A.8
88 x 88 mm




Design C.1
81,5 x 81,5 mm




Design C.8
88 x 88 mm

Design A.1
Übersicht



Lichtweiß matt

DESIGN AWARD 2026



Lichtweiß
glänzend



Nachtschwarz
matt



Nachtschwarz
glänzend



Anthrazit
matt




Titan
metallisch

Produktbeispiele



Abmessungen

Rahmen waagerecht und senkrecht
1-fach: B 81,5 x H 81,5 mm
2-fach: B 152,5 x H 81,5 mm
3-fach: B 223,5 x H 81,5 mm
4-fach: B 294,5 x H 81,5 mm
5-fach: B 365,5 x H 81,5 mm




Materialien | Farben

Thermoplast*

Lichtweiß matt	ähnlich RAL 9016
Lichtweiß glänzend	ähnlich RAL 9016
Nachtschwarz matt	ähnlich RAL 9005
Nachtschwarz glänzend	ähnlich RAL 9005
Anthrazit matt	ähnlich RAL 7021
Titan metallisch	ähnlich RAL 9006
Rot glänzend	ähnlich RAL 3020

* Thermoplast, aus 50% Post-Consumer-Rezyklat

Design A.8 Übersicht



Rahmen in Glas schwarz glänzend/
Einsatz in Thermoplast nachtschwarz glänzend



Lichtweiß matt



Lichtweiß glänzend



Nachtschwarz matt



Nachtschwarz glänzend



Anthrazit matt



Titan metallisch



Glas weiß matt




Aluminium matt,
gebürstet




Edelstahl matt,
gebürstet

Produktbeispiele



Abmessungen

Rahmen waagerecht und senkrecht
1-fach: B 88 x H 88 mm
2-fach: B 159 x H 88 mm
3-fach: B 230 x H 88 mm
4-fach: B 301 x H 88 mm
5-fach: B 372 x H 88 mm



Materialien | Farben

Thermoplast*

Lichtweiß matt	ähnlich RAL 9016
Lichtweiß glänzend	ähnlich RAL 9016
Nachtschwarz matt	ähnlich RAL 9005
Nachtschwarz glänzend	ähnlich RAL 9005
Anthrazit matt	ähnlich RAL 7021
Titan metallisch	ähnlich RAL 9006
Rot glänzend	ähnlich RAL 3020

Glas

Weiß matt	ähnlich RAL 9016
Schwarz glänzend	ähnlich RAL 9005

Metall

Aluminium matt, gebürstet	ähnlich RAL 9007
Edelstahl matt, gebürstet	ähnlich RAL 9022

* Thermoplast, aus 50% Post-Consumer-Rezyklat

Design C.1 Übersicht



Anthrazit matt

DESIGN AWARD 2026



Lichtweiß matt



Lichtweiß glänzend



Nachtschwarz matt



Nachtschwarz glänzend




Titan metallisch

Produktbeispiele



Abmessungen

Rahmen waagerecht und senkrecht
1-fach: B 81,5 x H 81,5 mm
2-fach: B 152,5 x H 81,5 mm
3-fach: B 223,5 x H 81,5 mm
4-fach: B 294,5 x H 81,5 mm
5-fach: B 365,5 x H 81,5 mm



Materialien | Farben

Thermoplast*

Lichtweiß matt	ähnlich RAL 9016
Lichtweiß glänzend	ähnlich RAL 9016
Nachtschwarz matt	ähnlich RAL 9005
Nachtschwarz glänzend	ähnlich RAL 9005
Anthrazit matt	ähnlich RAL 7021
Titan metallisch	ähnlich RAL 9006
Rot glänzend	ähnlich RAL 3020

* Thermoplast, aus 50% Post-Consumer-Rezyklat

Design C.8 Übersicht



Aluminium matt, gebürstet



Lichtweiß matt



Lichtweiß glänzend



Nachtschwarz matt



Nachtschwarz glänzend



Anthrazit matt



Titan metallisch



Glas weiß matt



Glas schwarz glänzend




Edelstahl matt, gebürstet

Produktbeispiele



Abmessungen

Rahmen waagerecht und senkrecht
1-fach: B 88 x H 88 mm
2-fach: B 159 x H 88 mm
3-fach: B 230 x H 88 mm
4-fach: B 301 x H 88 mm
5-fach: B 372 x H 88 mm



Materialien | Farben

Thermoplast*	
Lichtweiß matt	ähnlich RAL 9016
Lichtweiß glänzend	ähnlich RAL 9016
Nachtschwarz matt	ähnlich RAL 9005
Nachtschwarz glänzend	ähnlich RAL 9005
Anthrazit matt	ähnlich RAL 7021
Titan metallisch	ähnlich RAL 9006
Rot glänzend	ähnlich RAL 3020

Glas	
Weiß matt	ähnlich RAL 9016
Schwarz glänzend	ähnlich RAL 9005

Metall	
Aluminium matt, gebürstet	ähnlich RAL 9007
Edelstahl matt, gebürstet	ähnlich RAL 9022


* Thermoplast, aus 50% Post-Consumer-Rezyklat


Bessere Materialien.
Bessere Methoden.
Bessere Wirkung.



1 Recycelte Kunststoffkomponenten.

Das neue Standardprogramm bietet eine größere Auswahl an Designs und Oberflächen - und das zum gleichen Listenpreis wie das vorherige Programm. Es bietet nicht nur mehr Flexibilität zum gleichen Preis, die sichtbaren Bestandteile (Wippen und Rahmen) werden auch aus recycelten Kunststoffen hergestellt, die von vertrauenswürdigen Partnern stammen. Ob schwarz oder weiß, matt oder glänzend: Alle sichtbaren Bauteile bestehen zu 50 % aus Post-Consumer-Rezyklat (PCR).* Unser Ziel ist es, in den ersten fünf Produktionsjahren bis zu 1.793 Tonnen CO_2-Äquivalent** einzusparen.



Sichtbare Bauteile:
Wippe
Rahmen

*Gemäß Verfahren zur Validierung von Umweltansprüchen (Environmental Claim Validation Procedure, ECVP) für recycelte Bestandteile, UL ECVP 2809-2, zweite Ausgabe vom 20. Juni 2024. Recycelte Bestandteile sind gemäß ISO 14021 definiert.

**Im Vergleich zum gleichwertigen Produkt unter Verwendung von 100 % neuem Material. Diese Berechnung erfolgt für das gesamte Portfolio auf Grundlage der Daten aus der Lebenszyklusbewertung (Life Cycle Assessment, LCA) und der prognostizierten Verkaufsmengen über einen Zeitraum von 5 Jahren.

2 Reduzierter Einsatz von Schadstoffen.

Unser neues Schalter- und Steckdosensystem wurde nach der Designphilosophie „Cradle to Cradle®“ entwickelt. Unsere Kunden profitieren von Materialien, die gezielt für mehr Sicherheit und Nachhaltigkeit entwickelt wurden. Diese Zertifizierung bestätigt, dass die Produkte strenge Standards für Chemikaliensicherheit und Transparenz erfüllen. Im Rahmen dieser Verpflichtung ist die Verwendung von Schadstoffen wie PFAS, halogenierten und phosphorsäureesterbasierten Flammschutzmitteln sowie PVC in den zertifizierten Produkten eingeschränkt.*

*Produkte, die gemäß Cradle to Cradle Certified® Bronze zertifiziert sind, sind in unserem E-Katalog zusammen mit den entsprechenden Zertifikaten aufgeführt.



Das Zertifikat finden Sie hier:
www.hager.de/c2c

3 Kunststofffreie Verpackung.

Die Verpackung unseres neuen Schalter- und Steckdosensystems ist so ausgelegt, dass kein Kunststoff mehr verwendet wird. Die neue Verpackung besteht aus recyceltem Karton oder Papier, um den gleichen Schutz ohne Kompromisse bei der Leistung zu bieten. Die Verpackung ist leicht zu falten und kann recycelt werden, was einen wichtigen Schritt hin zu einer Kreislaufwirtschaft darstellt.*

*Kunststofffreie Verpackungen sind für unsere Klassiker (Serie 1930, Serie Glas, Serie R.classic) und für das Programm W.1 nicht erhältlich.

4 Blue Planet Commitment.

Bei Hager haben wir einen Maßnahmenplan für unser Blue Planet Commitment erstellt, um unsere Umweltziele konsequent zu erreichen. Er konzentriert sich auf die Reduzierung von CO_2-Emissionen, die Erkundung neuer Wege im Eco-Design sowie die transparente Dokumentation über unsere ökologischen, sozialen und ethischen Verpflichtungen.

Erfahren Sie mehr über unser Blue Planet Commitment unter
hager.com/global/en/sustainability/environment

Eindeutige Bestellnummernstruktur

Rahmen


(Übersicht entält nur eine Auswahl des Portfolios)

Produktplattform	Funktion	Merkmal I		Merkmal II		Farbe/Material	
		n_1 Design	n_2 X-fach	n_3	n_4	α_1 / $\alpha_1\alpha_2$ / $\alpha_1\alpha_2\alpha_3$	
WA A.x/C.x	**D-**Rahmen und Aufputzgehäuse	**6** A.1	**1** 1-fach	**00**	Keine Besonderheit	**AT**	Anthrazit matt
		7 C.1	**2** 2-fach	**01**	Beschriftungsfeld	**BG**	Nachtschwarz glänzend
		8 A.8	**3** 3-fach	**02**	Beschriftungsfeld im waagerechten Rahmen	**BM**	Nachtschwarz matt
		9 C.8	**4** 4-fach	**03**	Beschriftungsfeld im senkrechten Rahmen	**TA**	Titan metallisch
			5 5-fach	**20**	Beleuchtbar – Ambiente + Downlight	**WG**	Lichtweiß glänzend
						WM	Lichtweiß matt
						RG	Rot glänzend
						ES*	Edelstahl matt gebürstet
						ESH*	Edelstahl matt gebürstet waagerecht
						ESV*	Edelstahl matt gebürstet senkrecht
						GBG*	Glas schwarz glänzend
						GWM*	Glas weiß matt
						AL*	Aluminium matt gebürstet
						ALH*	Aluminium matt gebürstet waagerecht
						ALV*	Aluminium matt gebürstet senkrecht
						W	Weiß (hell/transparent/sonstiges)


* Nur für A.8- und C.8-Design

Einfach bestellen: 2 Bestellnummeran für eine komplette Steckdose

Lichtweiß glänzend
WAD6100WG



Nachtschwarz matt
WAD6100BM



Nachtschwarz glänzend
WAD6100BG



Verfügbar unter derselben Bestellnummer, indem die letzten beiden Buchstaben in WAS1100 geändert werden**

WM lichtweiß matt
WG lichtweiß glänzend
BM nachtschwarz matt
BG nachtschwarz glänzend

Leicht zu merken:

Die Bestellnummern von Hager sind systematisch strukturiert, perfekt lesbar und leicht zu merken: 3 Buchstaben, gefolgt von 4 numerischen Zeichen und 1, 2 oder 3 Buchstaben zur Angabe von Farbe und/oder Material.

Einsätze und technische Komponenten

(Übersicht entält nur eine Auswahl des Portfolios)

Produktplattform	Funktion	Merkmal I		Merkmal II - Besonderheiten		Farbe/Material
		n_1	n_2	n_3	n_4	α_1 / $\alpha_1\alpha_2$ / $\alpha_1\alpha_2\alpha_3$
WA A.x/C.x	**S**-Steckdose (SCHUKO)	**11** Steckklemme – ohne Berührungsschutz **12** Steckklemme – mit Berührungsschutz **13** Schraubklemme – ohne Berührungsschutz **14** Schraubklemme – mit Berührungsschutz **40** Steckklemme mit Berührungsschutz + USB C-C		Weitere Funktionen		**AT** Anthrazit matt **BG** Nachtschwarz glänzend **BM** Nachtschwarz matt **TA** Titan metallisch **WG** Lichtweiß glänzend **WM** Lichtweiß matt **RG** Rot matt **AP**[1)] Orange glänzend **GR**[1)] Grün glänzend **W**[2)] Weiß transparent **M**[2)] Mehrfarbig (RGB) [1)] Nur für Steckdosen [2)] Nur für Zubehör [3)] Farbe nicht angegeben (nicht Design relevant)
	E kompletter Schalter	**10** Notrufsysteme **38** Doppel-Wechselschalter		Weitere Funktionen		
		51 Taster E10		**81** für Treppenlicht		
	A Zubehör (Leuchte, Wanddose)	**11** Dichtungsset **23/25** LED-Modul **30** Trennsteg für Aufputzgehäuse **31** Zugentlastung für Aufputzgehäuse **40** Folie LED-Signal **51** Notruf-Set		Weitere Funktionen		
	W Wippe	**10** 1-fach **11** 1-fach, Beschriftungsfeld/Aufdruck Klingelsymbol **12** 1-fach, großes Beschriftungsfeld **20** 2-fach **30** 3-fach		Weitere Funktionen		
	F-Funktion (Zentralstücke/ Kommunikations-technik und weitere Funktionen	**10** Zentralstück		**01** Blindverschluss **20** Aufdruck Hotelcard, klare Linse **48** Zugschalter und Taster		
		11 Zentralstück **13** Zentralstück für Schlüssel **15** Zentralstück für USB-C-Steckdose **21** Zentralplatte		Weitere Funktionen		
	C Vernetzbare Elektronik[3)]	**10** Anwendungsmodul		**10** Tastenmodul vernetzbar, 1-fach **20** Tastenmodul vernetzbar, 2-fach **61** Bewegungsmelder vernetzbar, Einbauhöhe 1,1 m **62** Bewegungsmelder vernetzbar, Einbauhöhe 2,2 m		
		20 Wandsender vernetzbar mit Batterie		**10** 1-fach **20** 4-fach		
	N Elektronik	**10** Anwendungsmodul Bewegungsmelder[3)]		**61** Einbauhöhe 1,1 m **62** Einbauhöhe 2,2 m		
		50 Temperaturregler		**10** Heizen **11** Heizen/Kühlen		
		60 Radio Touch DAB **61** Radio Touch DAB bluetooth		**10** Mit Lautsprecher **11** Ohne Lautsprecher		
		62 Lautsprecher		**11**		
		70 Abdeckplatte für Elektronik Einsätze (inkl. vernetzbarer Einsätze)		**10** 1-fach **20** 2-fach **30** Bewegungsmelder **40** Bewegungsmelder mit Taste **50** Symbol Pfeile 1-fach **51** Symbol Pfeile 2-fach **60** Drehdimmer **70** Hotelcard-Schalter	
	K KNX	**10** KNX-Tastsensorik[3)] **70** Abdeckung KNX-Tastsensorik **71** Abdeckung KNX-Tastsensorik, mit Aufdruck **72** Abdeckung KNX-Tastsensorik, mit Hintergrundbeleuchtung		**11** 1-fach **14** 4-fach **16** 6-fach **18** 8-fach		
		50 KNX Raumcontroller		**10**		

Montageprinzip A.x/C.x

WAD → Rahmen

WADn$_1$n$_2$

↓

6 Design A.1



7 Design C.1



8 Design A.8



9 Design C.8



WADn$_1$n$_2$

↓

1-fach

2-fach



3-fach



4-fach



5-fach



WADn$_1$n$_2$A$_1$A$_2$XX

↓

WM

Lichtweiß matt

WG

Lichtweiß glänzend

BM



Nacht-schwarz matt

BG



Nacht-schwarz glänzend

AT



Anthrazit matt

TA



Titan metallisch

WAS → Steckdosen

WASxxxxα$_1$α$_2$









WAF → Funktionen (Zentralstücke/Zentraleinsätze)

WAFxxxxα$_1$α$_2$









WAW → Wippen

WAWxxxxα$_1$α$_2$







WAA → Zubehör


WAAxxxxα$_1$α$_2$








Auswahlhilfe Design A.1



Wechselschalter
Einzel-Wippschalter / Taster

Typ	lichtweiß matt
Einsatz	WDE3036
Wippe	WAW1000WM
Rahmen	WAD6100WM



Wechselschalter mit Leuchtanzeige
Einzel-Wippschalter / Taster

Typ	lichtweiß matt
Einsatz	WDE3036
Wippe	WAW1031WM
Rahmen	WAD6100WM
LED-Modul	WDE1675W



SCHUKO-Steckdose,
erhöhter Berührungsschutz

Typ	lichtweiß matt
Steckdose	WAS1200WM
Rahmen	WAD6100WM




USB-Ladesteckdose TYP-C 2-fach
20 W Power Delivery

Typ	lichtweiß matt
USB-Spannungs-versorgung	WAS4155WM
Zentralstück	WAF1104WM
Rahmen	WAD6100WM




Elektro-Raumtemperaturregler, 230 V/16A Heizung
Raumtemperaturregler

Typ	lichtweiß matt
Raumtem-peraturregler	WAN5010WM
Rahmen	WAD6100WM




Taster
vernetzbar, 1-fach

Typ	lichtweiß matt
Schalt-Einsatz	WDN2010
Taster vernetzbar	WAC1010
Abdeckplatte	WAN7010WM
Rahmen	WAD6100WM



Serienschalter
Doppel-Wippschalter / Taster

Typ	lichtweiß matt
Einsatz	WDE3035
Wippe 2-fach	WAW2000WM
Rahmen	WAD6100WM




Jalousieschalter
Jalousieschalter/-taster

Typ	lichtweiß matt
Einsatz	WDE503520
Wippe 2-fach	WAW2001WM
Rahmen	WAD6100WM



SCHUKO-Steckdose USB-C+C
Steckdose + USB-C+C

Typ	lichtweiß matt
Steckdose	WAS4055WM
Rahmen	WAD6100WM




Bewegungsmelder
Einbauhöhe 1,1 m

Typ	lichtweiß matt
Schalt-Einsatz	WDN2010
Bewegungs-melder	WAN1061
Abdeckung	WAN7030WM
Rahmen	WAD6100WM



HDMI-Steckdose
Multimedia-Technologie

Typ	lichtweiß matt
Einsatz für Kommunika-tionstechnik	WAF4379WM
Rahmen	WAD6100WM



KNX Taster, 6-fach
Tastsensorik KNX Secure

Typ	lichtweiß matt
Bussystem-Tastsensor	WAK1016
Abdeckung	WAK7016WM
Rahmen	WAD6100WM

A.1 | A.8 | C.1 | C.8 Einsätze

Mit einer standardisierten Einbaugröße von 55 x 55 mm sind alle Einsätze mit den Designserien A.1-, A.8-, C.1- und C.8 kompatibel. Dies gewährleistet maximale Flexibilität und nahtlose Integration. Mit rund 300 funktionalen Optionen und einer breiten Auswahl an Farben und Oberflächen erfüllt dieses System die Anforderungen nahezu aller Anwendungen und Designkonzepte.



	Seite
SCHUKO Steckdose	26
SCHUKO-Steckdose mit Beschriftungsfeld	28
SCHUKO-Steckdose mit USB-Ladegerät	30
SCHUKO-Steckdose mit Fehlerstromschutzschalter	31
SCHUKO-Steckdose für Sonderanwendungen	32
SCHUKO-Steckdose mit Klappdeckel	35
SCHUKO-Steckdose mit Klappdeckel und Schloss	38
SCHUKO-Einzelsteckdose mit vollständiger Abdeckplatte	39
SCHUKO-Doppelsteckdose mit vollständiger Abdeckplatte	40
Steckdose mit Schutzkontaktstift	42
Steckdose mit Schutzkontaktstift und Klappdeckel	44
Steckdose ohne Schutzkontakt	45
Steckdose British Standard	46
USA/CANADA NEMA Steckdosentyp	47
USB-Ladesteckdose 1-fach	48
Einzel-Wippschalter /-Taster	50
Doppel-Wippschalter / Taster	55
Ein-/Ausschalter mehrpolig	58
Zugschalter/Zugtaster	60
Schlüsselschalter/-taster	61
Zeitschaltuhr	63
Elektronischer Lichtsteuerung	64
Drehdimmer	68
Lichtsignal	69
Lichtsignal E10	70

	Seite
Ergänzungsprodukt	72
Hotelanwendungen	74
Klinikinstallation	75
Barrierefreie Anwendung	78
Bewegungsmelder	80
Jalousie-Drehschalter	83
Jalousieschalter/-taster	84
Jalousie-Schlüsselschalter/ -taster für Schließzylinder	85
Jalousie-Taster, 4 Schließer	87
Jalousieschalter für Zentralstücke mit Schloss	88
Elektronische Jalousiesteuerung	90
HLK-Regelung	93
Telekommunikation	96
Datenkommunikation	98
Tragplatte für Modularbuchsen - Datenkommunikation	101
Zentralplatte für Modularbuchsen - Datenkommunikation	104
Antennentechnik	106
Ergänzungsprodukt – Kommunikations-/ Multimediatechnik	108
Lautsprecher – Multimedia-Anwendung	110
Multimedia Anwendung	112
Unterhaltungselektronik	114
Tastsensor Einsatz UP KNX Secure	116
Abdeckungen für Tastsensoren KNX Secure	118
Taster Basic UP KNX Secure	123
Abdeckung für Taster	124
Raumtemperaturregler KNX Secure	126



WAS1100WM

Steckdose • SCHUKO • Mit Steckklemme

Nennspannung:	250 V	- Durchverdrahtung möglich
Frequenz:	50 - 60 Hz	
Bemessungsstrom IN:	16 A	
Einbautiefe:	32 mm	
Leiterquerschnitt:	1,5 - 2,5 mm²	
Anschlussart:	Steckverbindung	
Werkstoff:	Thermoplast	

Farbe	Glanzgrad	Oberfläche	VPE	Best.-Nr.
A.1 | A.8 | C.1 | C.8				
Anthrazit	Matt	Lackiert	10	**WAS1100AT**
Nachtschwarz	Glänzend	Unbehandelt	10	**WAS1100BG**
Nachtschwarz	Matt	Unbehandelt	10	**WAS1100BM**
Titan	Metallisch	Lackiert	10	**WAS1100TA**
Lichtweiß	Glänzend	Unbehandelt	10	**WAS1100WG**
Lichtweiß	Matt	Unbehandelt	10	**WAS1100WM**



WAS1300WM

Steckdose • SCHUKO • Mit Schraubklemmen

Nennspannung:	250 V	- Durchverdrahtung möglich
Frequenz:	50 - 60 Hz	
Bemessungsstrom IN:	16 A	
Einbautiefe:	32 mm	
Leiterquerschnitt:	1,5 - 2,5 mm²	
Anschlussart:	Schraubanschluss	
Werkstoff:	Thermoplast	

Farbe	Glanzgrad	Oberfläche	VPE	Best.-Nr.
A.1 | A.8 | C.1 | C.8				
Anthrazit	Matt	Lackiert	10	**WAS1300AT**
Nachtschwarz	Glänzend	Unbehandelt	10	**WAS1300BG**
Nachtschwarz	Matt	Unbehandelt	10	**WAS1300BM**
Titan	Metallisch	Lackiert	10	**WAS1300TA**
Lichtweiß	Glänzend	Unbehandelt	10	**WAS1300WG**
Lichtweiß	Matt	Unbehandelt	10	**WAS1300WM**



WAS1200WM

Steckdose • SCHUKO • Mit erhöhtem Berührungsschutz • Mit Steckklemme

Nennspannung:	250 V	- Durchverdrahtung möglich
Frequenz:	50 - 60 Hz	
Bemessungsstrom IN:	16 A	
Einbautiefe:	32 mm	
Leiterquerschnitt:	1,5 - 2,5 mm²	
Anschlussart:	Steckverbindung	
Werkstoff:	Thermoplast	

Farbe	Glanzgrad	Oberfläche	VPE	Best.-Nr.
A.1 | A.8 | C.1 | C.8				
Anthrazit	Matt	Lackiert	10	**WAS1200AT**
Nachtschwarz	Glänzend	Unbehandelt	10	**WAS1200BG**
Nachtschwarz	Matt	Unbehandelt	10	**WAS1200BM**
Titan	Metallisch	Lackiert	10	**WAS1200TA**
Lichtweiß	Glänzend	Unbehandelt	10	**WAS1200WG**
Lichtweiß	Matt	Unbehandelt	10	**WAS1200WM**

Steckdose • SCHUKO • Mit erhöhtem Berührungsschutz • Mit Schraubklemmen


WAS1400WM

Nennspannung:	250 V	- Durchverdrahtung möglich
Frequenz:	50 - 60 Hz	
Bemessungsstrom IN:	16 A	
Einbautiefe:	32 mm	
Leiterquerschnitt:	1,5 - 2,5 mm²	
Anschlussart:	Schraubanschluss	
Werkstoff:	Thermoplast	

Farbe	Glanzgrad	Oberfläche	VPE	Best.-Nr.
A.1 | A.8 | C.1 | C.8				
Anthrazit	Matt	Lackiert	10	**WAS1400AT**
Nachtschwarz	Glänzend	Unbehandelt	10	**WAS1400BG**
Nachtschwarz	Matt	Unbehandelt	10	**WAS1400BM**
Titan	Metallisch	Lackiert	10	**WAS1400TA**
Lichtweiß	Glänzend	Unbehandelt	10	**WAS1400WG**
Lichtweiß	Matt	Unbehandelt	10	**WAS1400WM**

Steckdose • SCHUKO • Mit erhöhtem Berührungsschutz • Mit Orientierungsbeleuchtung • Mit Schraubklemmen


WAS1462WM

Nennspannung:	250 V	- Mit Kontroll-LED für Ein
Frequenz:	50 - 60 Hz	- Durchverdrahtung möglich
Bemessungsstrom IN:	16 A	
Einbautiefe:	32 mm	
Leiterquerschnitt:	1,5 - 2,5 mm²	
Anschlussart:	Schraubanschluss	
Werkstoff:	Thermoplast	

Farbe	Glanzgrad	Oberfläche	VPE	Best.-Nr.
A.1 | A.8 | C.1 | C.8				
Anthrazit	Matt	Lackiert	10	**WAS1462AT**
Nachtschwarz	Glänzend	Unbehandelt	10	**WAS1462BG**
Nachtschwarz	Matt	Unbehandelt	10	**WAS1462BM**
Titan	Metallisch	Lackiert	10	**WAS1462TA**
Lichtweiß	Glänzend	Unbehandelt	10	**WAS1462WG**
Lichtweiß	Matt	Unbehandelt	10	**WAS1462WM**

Steckdose • SCHUKO • Feste Montageposition bei 45° • Verdrehter Zentraleinsatz • Mit Steckklemme


WAS1105WM

Nennspannung:	250 V	- Durchverdrahtung möglich
Frequenz:	50 - 60 Hz	
Bemessungsstrom IN:	16 A	
Einbautiefe:	32 mm	
Leiterquerschnitt:	1,5 - 2,5 mm²	
Anschlussart:	Steckverbindung	
Werkstoff:	Thermoplast	

Farbe	Glanzgrad	Oberfläche	VPE	Best.-Nr.
A.1 | A.8 | C.1 | C.8				
Anthrazit	Matt	Lackiert	10	**WAS1105AT**
Nachtschwarz	Glänzend	Unbehandelt	10	**WAS1105BG**
Nachtschwarz	Matt	Unbehandelt	10	**WAS1105BM**
Titan	Metallisch	Lackiert	10	**WAS1105TA**
Lichtweiß	Glänzend	Unbehandelt	10	**WAS1105WG**
Lichtweiß	Matt	Unbehandelt	10	**WAS1105WM**



WAS1101WM

Steckdose • SCHUKO • Mit Beschriftungsfeld • Mit Steckklemme

Nennspannung:	250 V	- Durchverdrahtung möglich
Frequenz:	50 - 60 Hz	
Bemessungsstrom IN:	16 A	
Einbautiefe:	32 mm	
Leiterquerschnitt:	1,5 - 2,5 mm²	
Anschlussart:	Steckverbindung	
Höhe des P-Touch-Bandes für das Beschriftungsfeld:	6 mm	
Werkstoff:	Thermoplast	

Farbe	Glanzgrad	Oberfläche	VPE	Best.-Nr.
A.1 | A.8 | C.1 | C.8				
Anthrazit	Matt	Lackiert	10	**WAS1101AT**
Nachtschwarz	Glänzend	Unbehandelt	10	**WAS1101BG**
Nachtschwarz	Matt	Unbehandelt	10	**WAS1101BM**
Titan	Metallisch	Lackiert	10	**WAS1101TA**
Lichtweiß	Glänzend	Unbehandelt	10	**WAS1101WG**
Lichtweiß	Matt	Unbehandelt	10	**WAS1101WM**



WAS1201WM

Steckdose • SCHUKO • Mit Beschriftungsfeld • Mit erhöhtem Berührungsschutz • Mit Steckklemme

Nennspannung:	250 V	- Durchverdrahtung möglich
Frequenz:	50 - 60 Hz	
Bemessungsstrom IN:	16 A	
Einbautiefe:	32 mm	
Leiterquerschnitt:	1,5 - 2,5 mm²	
Anschlussart:	Steckverbindung	
Höhe des P-Touch-Bandes für das Beschriftungsfeld:	6 mm	
Werkstoff:	Thermoplast	

Farbe	Glanzgrad	Oberfläche	VPE	Best.-Nr.
A.1 | A.8 | C.1 | C.8				
Anthrazit	Matt	Lackiert	10	**WAS1201AT**
Nachtschwarz	Glänzend	Unbehandelt	10	**WAS1201BG**
Nachtschwarz	Matt	Unbehandelt	10	**WAS1201BM**
Titan	Metallisch	Lackiert	10	**WAS1201TA**
Lichtweiß	Glänzend	Unbehandelt	10	**WAS1201WG**
Lichtweiß	Matt	Unbehandelt	10	**WAS1201WM**



WAS1401WM

Steckdose • SCHUKO • Mit Beschriftungsfeld • Mit erhöhtem Berührungsschutz • Mit Schraubklemmen

Nennspannung:	250 V	- Durchverdrahtung möglich
Frequenz:	50 - 60 Hz	
Bemessungsstrom IN:	16 A	
Einbautiefe:	32 mm	
Leiterquerschnitt:	1,5 - 2,5 mm²	
Anschlussart:	Schraubanschluss	
Höhe des P-Touch-Bandes für das Beschriftungsfeld:	6 mm	
Werkstoff:	Thermoplast	

Farbe	Glanzgrad	Oberfläche	VPE	Best.-Nr.
A.1 | A.8 | C.1 | C.8				
Anthrazit	Matt	Lackiert	10	**WAS1401AT**
Nachtschwarz	Glänzend	Unbehandelt	10	**WAS1401BG**
Nachtschwarz	Matt	Unbehandelt	10	**WAS1401BM**
Titan	Metallisch	Lackiert	10	**WAS1401TA**
Lichtweiß	Glänzend	Unbehandelt	10	**WAS1401WG**
Lichtweiß	Matt	Unbehandelt	10	**WAS1401WM**

Steckdose • SCHUKO • Mit Beschriftungsfeld • Mit erhöhtem Berührungsschutz • Mit Schraubklemmen

Nennspannung:	250 V
Frequenz:	50 - 60 Hz
Bemessungsstrom IN:	16 A
Einbautiefe:	32 mm
Leiterquerschnitt:	1,5 - 2,5 mm²
Anschlussart:	Schraubanschluss
Höhe des P-Touch-Bandes für das Beschriftungsfeld:	6 mm
Werkstoff:	Thermoplast

- Mit Kontroll-LED für Ein
- Durchverdrahtung möglich



WAS1402WM

Farbe	Glanzgrad	Oberfläche	VPE	Best.-Nr.
A.1 | A.8 | C.1 | C.8				
Anthrazit	Matt	Lackiert	10	**WAS1402AT**
Nachtschwarz	Glänzend	Unbehandelt	10	**WAS1402BG**
Nachtschwarz	Matt	Unbehandelt	10	**WAS1402BM**
Titan	Metallisch	Lackiert	10	**WAS1402TA**
Lichtweiß	Glänzend	Unbehandelt	10	**WAS1402WG**
Lichtweiß	Matt	Unbehandelt	10	**WAS1402WM**



WAS4055WM

Steckdose • SCHUKO • Mit erhöhtem Berührungsschutz • Mit Steckklemme

Nennspannung:	250 V	- Durchverdrahtung möglich
Frequenz:	50 - 60 Hz	
Bemessungsstrom IN:	16 A	
Anschluss-/Steckertyp USB:	C+C	
Ausgangsstrom:	3,0 A	
Ausgangsspannung:	5,0 -9,0 V	
Ausgangsleistung:	20 W	
Einbautiefe:	32 mm	
Leiterquerschnitt:	1,5 - 2,5 mm²	
Anschlussart:	Steckverbindung	
Werkstoff:	Thermoplast	

Farbe	Glanzgrad	Oberfläche	VPE	**Best.-Nr.**
A.1 | A.8 | C.1 | C.8				
Anthrazit	Matt	Lackiert	1	**WAS4055AT**
Nachtschwarz	Glänzend	Unbehandelt	1	**WAS4055BG**
Nachtschwarz	Matt	Unbehandelt	1	**WAS4055BM**
Titan	Metallisch	Lackiert	1	**WAS4055TA**
Lichtweiß	Glänzend	Unbehandelt	1	**WAS4055WG**
Lichtweiß	Matt	Unbehandelt	1	**WAS4055WM**

Steckdose • SCHUKO • Mit erhöhtem Berührungsschutz • Mit Steckklemme

Nennspannung:	250 V	- Durchverdrahtung möglich
Frequenz:	50 - 60 Hz	
Bemessungsstrom IN:	16 A	
Einbautiefe:	32 mm	
Leiterquerschnitt:	1,5 - 2,5 mm²	
Anschlussart:	Steckverbindung	
Werkstoff:	Thermoplast	

Farbe	Glanzgrad	Oberfläche	VPE	Best.-Nr.
A.1 | A.8 | C.1 | C.8				
Anthrazit	Matt	Lackiert	1	**WAS1261AT**
Nachtschwarz	Glänzend	Unbehandelt	1	**WAS1261BG**
Nachtschwarz	Matt	Unbehandelt	1	**WAS1261BM**
Titan	Metallisch	Lackiert	1	**WAS1261TA**
Lichtweiß	Glänzend	Unbehandelt	1	**WAS1261WG**
Lichtweiß	Matt	Unbehandelt	1	**WAS1261WM**


WAS1261WM

Zentralplatte für Fehlerstromschutzschalter

Werkstoff:	Thermoplast	- Zentralplatte
Zusammenstellung:	Zentralplatte für Zwischenring	

Farbe	Glanzgrad	Oberfläche	VPE	Best.-Nr.
A.1 | A.8 | C.1 | C.8				
Lichtweiß	Glänzend	Unbehandelt	10	**WDA2097WG**



WDA2097WG

FI-Schutzschalter (RCCB)

Nennspannung:	230 V	- Mit Steckklemme
Frequenz:	50 - 60 Hz	- Zum Schutz von nachgeschalteten Verbrauchern
Schließ- und Abschaltvermögen Idm:	3 kA	- Mit Klemm-/Schraubbefestigung
Stoßstromfestigkeit (Stoßstromform 8/20 µs):	0,25 kA	- Für Unterputz- und Hohlwandmontage
Anschlussquerschnitt des Ein- u. Ausgangs mit Schrauben, bei flexiblem Leiter:	2,50 - 2,50 mm²	- Typ A für Wechsel- und pulsierende Gleichströme
Betriebstemperatur:	-25 - 40 °C	
Einbautiefe:	31 mm	

Polanzahl	Bemessungsstrom IN	Bemessungsfehler-strom Idn	Fehlerstromtyp	VPE	Best.-Nr.
A.1 | A.8 | C.1 | C.8					
2	16 A	30 mA	A	1	**WDE284401**


WDE284401




WAS1100AP

Steckdose • SCHUKO • Mit Steckklemme

Nennspannung:	250 V	- Durchverdrahtung möglich
Frequenz:	50 - 60 Hz	
Bemessungsstrom IN:	16 A	
Einbautiefe:	32 mm	
Leiterquerschnitt:	1,5 - 2,5 mm²	
Anschlussart:	Steckverbindung	
Werkstoff:	Thermoplast	

Farbe	Glanzgrad	Oberfläche	VPE	Best.-Nr.
A.1 | A.8 | C.1 | C.8				
Orange	Glänzend	Lackiert	10	**WAS1100AP**
Grün	Glänzend	Lackiert	10	**WAS1100GR**
Rot	Glänzend	Lackiert	10	**WAS1100RG**




WAS1131GR

Steckdose • SCHUKO • Mit Aufdruck • Mit Steckklemme

Nennspannung:	250 V	- Durchverdrahtung möglich
Frequenz:	50 - 60 Hz	
Bemessungsstrom IN:	16 A	
Einbautiefe:	32 mm	
Leiterquerschnitt:	1,5 - 2,5 mm²	
Anschlussart:	Steckverbindung	
Werkstoff:	Thermoplast	

Farbe	Glanzgrad	Aufdruck	Oberfläche	VPE	Best.-Nr.
A.1 | A.8 | C.1 | C.8					
Grün	Glänzend	Mit Aufdruck „SV“	Lackiert	10	**WAS1131GR**
Orange	Glänzend	Mit Aufdruck „ZSV“	Lackiert	10	**WAS1132AP**
Orange	Glänzend	Mit Aufdruck „BSV“	Lackiert	10	**WAS1133AP**




WAS1200AP

Steckdose • SCHUKO • Mit erhöhtem Berührungsschutz • Mit Steckklemme

Nennspannung:	250 V	- Durchverdrahtung möglich
Frequenz:	50 - 60 Hz	
Bemessungsstrom IN:	16 A	
Einbautiefe:	32 mm	
Leiterquerschnitt:	1,5 - 2,5 mm²	
Anschlussart:	Steckverbindung	
Werkstoff:	Thermoplast	

Farbe	Glanzgrad	Oberfläche	VPE	Best.-Nr.
A.1 | A.8 | C.1 | C.8				
Orange	Glänzend	Lackiert	10	**WAS1200AP**
Rot	Glänzend	Lackiert	10	**WAS1200RG**



WAS1200GR

Steckdose • SCHUKO • Mit erhöhtem Berührungsschutz • Mit Steckklemme

Nennspannung:	250 V	- Durchverdrahtung möglich
Frequenz:	50 - 60 Hz	
Bemessungsstrom IN:	16 A	
Einbautiefe:	32 mm	
Leiterquerschnitt:	1,5 - 2,5 mm²	
Anschlussart:	Steckverbindung	
Werkstoff:	Thermoplast	

Farbe	Glanzgrad	Oberfläche	VPE	Best.-Nr.
A.1 | A.8 | C.1 | C.8				
Grün	Matt	Lackiert	10	**WAS1200GR**

Steckdose • SCHUKO • Mit erhöhtem Berührungsschutz • Mit Aufdruck • Mit Steckklemme

Nennspannung: 250 V - Durchverdrahtung möglich
Frequenz: 50 - 60 Hz
Bemessungsstrom IN: 16 A
Einbautiefe: 32 mm
Leiterquerschnitt: 1,5 - 2,5 mm²
Anschlussart: Steckverbindung
Werkstoff: Thermoplast

Farbe	Glanzgrad	Aufdruck	Oberfläche	VPE	Best.-Nr.
A.1 | A.8 | C.1 | C.8					
Orange	Glänzend	Mit Aufdruck „BSV“	Lackiert	10	**WAS1233AP**




WAS1233AP

Steckdose • SCHUKO • Mit Beschriftungsfeld • Mit Steckklemme

Nennspannung: 250 V - Durchverdrahtung möglich
Frequenz: 50 - 60 Hz
Bemessungsstrom IN: 16 A
Einbautiefe: 32 mm
Leiterquerschnitt: 1,5 - 2,5 mm²
Anschlussart: Steckverbindung
Höhe des P-Touch-Bandes für das Beschriftungsfeld: 6 mm
Werkstoff: Thermoplast


Farbe	Glanzgrad	Oberfläche	VPE	Best.-Nr.
A.1 | A.8 | C.1 | C.8				
Orange	Glänzend	Lackiert	10	**WAS1101AP**
Grün	Glänzend	Lackiert	10	**WAS1101GR**
Rot	Glänzend	Lackiert	10	**WAS1101RG**


WAS1101AP

Steckdose • SCHUKO • Mit Beschriftungsfeld • Mit Aufdruck • Mit Steckklemme

Nennspannung: 250 V - Durchverdrahtung möglich
Frequenz: 50 - 60 Hz
Bemessungsstrom IN: 16 A
Einbautiefe: 32 mm
Leiterquerschnitt: 1,5 - 2,5 mm²
Anschlussart: Steckverbindung
Höhe des P-Touch-Bandes für das Beschriftungsfeld: 6 mm
Werkstoff: Thermoplast

Farbe	Glanzgrad	Aufdruck	Oberfläche	VPE	Best.-Nr.
A.1 | A.8 | C.1 | C.8					
Grün	Glänzend	Mit Aufdruck „SV“	Lackiert	10	**WAS1136GR**
Orange	Glänzend	Mit Aufdruck „ZSV“	Lackiert	10	**WAS1139AP**
Orange	Glänzend	Mit Aufdruck „BSV“	Lackiert	10	**WAS1140AP**




WAS1136GR

Steckdose • SCHUKO • Mit Beschriftungsfeld • Mit erhöhtem Berührungsschutz • Mit Aufdruck • Mit Steckklemme

Nennspannung: 250 V - Durchverdrahtung möglich
Frequenz: 50 - 60 Hz
Bemessungsstrom IN: 16 A
Einbautiefe: 32 mm
Leiterquerschnitt: 1,5 - 2,5 mm²
Anschlussart: Steckverbindung
Höhe des P-Touch-Bandes für das Beschriftungsfeld: 6 mm
Werkstoff: Thermoplast

Farbe	Glanzgrad	Aufdruck	Oberfläche	VPE	Best.-Nr.
A.1 | A.8 | C.1 | C.8					
Rot	Glänzend	Mit Aufdruck „EDV“	Lackiert	10	**WAS1234RG**



WAS1234RG



WAS1435RG

Steckdose • SCHUKO • Mit Beschriftungsfeld • Mit erhöhtem Berührungsschutz • Mit Aufdruck • Mit Schraubklemmen

Nennspannung:	250 V	- Mit Kontroll-LED für Ein
Frequenz:	50 - 60 Hz	- Durchverdrahtung möglich
Bemessungsstrom IN:	16 A	
Einbautiefe:	32 mm	
Leiterquerschnitt:	1,5 - 2,5 mm²	
Anschlussart:	Schraubanschluss	
Höhe des P-Touch-Bandes für das Beschriftungsfeld:	6 mm	
Werkstoff:	Thermoplast	

Farbe	Glanzgrad	Aufdruck	Oberfläche	VPE	Best.-Nr.
A.1 | A.8 | C.1 | C.8					
Rot	Glänzend	Mit Aufdruck „EDV“	Lackiert	10	**WAS1435RG**
Grün	Glänzend	Mit Aufdruck „SV“	Lackiert	10	**WAS1437GR**
Orange	Glänzend	Mit Aufdruck „ZSV“	Lackiert	10	**WAS1439AP**
Orange	Glänzend	Mit Aufdruck „BSV“	Lackiert	10	**WAS1441AP**

Steckdose • SCHUKO • Mit Steckklemme • Mit Klappdeckel

Nennspannung:	250 V	- Durchverdrahtung möglich
Frequenz:	50 - 60 Hz	
Bemessungsstrom IN:	16 A	
Einbautiefe:	32 mm	
Leiterquerschnitt:	1,5 - 2,5 mm²	
Anschlussart:	Steckverbindung	
Werkstoff:	Thermoplast	



WAS1110WM

Farbe	Glanzgrad	Oberfläche	VPE	Best.-Nr.
A.1 | A.8 | C.1 | C.8				
Anthrazit	Matt	Lackiert	10	**WAS1110AT**
Nachtschwarz	Glänzend	Unbehandelt	10	**WAS1110BG**
Nachtschwarz	Matt	Unbehandelt	10	**WAS1110BM**
Titan	Metallisch	Lackiert	10	**WAS1110TA**
Lichtweiß	Glänzend	Unbehandelt	10	**WAS1110WG**
Lichtweiß	Matt	Unbehandelt	10	**WAS1110WM**

Steckdose • SCHUKO • Mit Steckklemme • Mit Klappdeckel

Nennspannung:	250 V	- Durchverdrahtung möglich
Frequenz:	50 - 60 Hz	
Bemessungsstrom IN:	16 A	
Einbautiefe:	32 mm	
Leiterquerschnitt:	1,5 - 2,5 mm²	
Anschlussart:	Steckverbindung	
Verwendbar in höheren IP-Klassen:	IP44 in Kombination mit Dichtungsset	
Werkstoff:	Thermoplast	



WAS1112WM

Farbe	Glanzgrad	Oberfläche	VPE	Best.-Nr.
A.1 | A.8 | C.1 | C.8				
Anthrazit	Matt	Lackiert	10	**WAS1112AT**
Nachtschwarz	Glänzend	Unbehandelt	10	**WAS1112BG**
Nachtschwarz	Matt	Unbehandelt	10	**WAS1112BM**
Titan	Metallisch	Lackiert	10	**WAS1112TA**
Lichtweiß	Glänzend	Unbehandelt	10	**WAS1112WG**
Lichtweiß	Matt	Unbehandelt	10	**WAS1112WM**

Steckdose • SCHUKO • Mit Schraubklemmen • Mit Klappdeckel

Nennspannung:	250 V	- Durchverdrahtung möglich
Frequenz:	50 - 60 Hz	
Bemessungsstrom IN:	16 A	
Einbautiefe:	32 mm	
Leiterquerschnitt:	1,5 - 2,5 mm²	
Anschlussart:	Schraubanschluss	
Verwendbar in höheren IP-Klassen:	IP44 in Kombination mit Dichtungsset	
Werkstoff:	Thermoplast	



WAS1312WM

Farbe	Glanzgrad	Oberfläche	VPE	Best.-Nr.
A.1 | A.8 | C.1 | C.8				
Anthrazit	Matt	Lackiert	10	**WAS1312AT**
Nachtschwarz	Glänzend	Unbehandelt	10	**WAS1312BG**
Nachtschwarz	Matt	Unbehandelt	10	**WAS1312BM**
Titan	Metallisch	Lackiert	10	**WAS1312TA**
Lichtweiß	Glänzend	Unbehandelt	10	**WAS1312WG**
Lichtweiß	Matt	Unbehandelt	10	**WAS1312WM**



WAS1212WM

Steckdose • SCHUKO • Mit erhöhtem Berührungsschutz • Mit Steckklemme • Mit Klappdeckel

Nennspannung:	250 V	- Durchverdrahtung möglich
Frequenz:	50 - 60 Hz	
Bemessungsstrom IN:	16 A	
Einbautiefe:	32 mm	
Leiterquerschnitt:	1,5 - 2,5 mm²	
Anschlussart:	Steckverbindung	
Verwendbar in höheren IP-Klassen:	IP44 in Kombination mit Dichtungsset	
Werkstoff:	Thermoplast	

Farbe	Glanzgrad	Oberfläche	VPE	Best.-Nr.
A.1 | A.8 | C.1 | C.8				
Anthrazit	Matt	Lackiert	10	**WAS1212AT**
Nachtschwarz	Glänzend	Unbehandelt	10	**WAS1212BG**
Nachtschwarz	Matt	Unbehandelt	10	**WAS1212BM**
Titan	Metallisch	Lackiert	10	**WAS1212TA**
Lichtweiß	Glänzend	Unbehandelt	10	**WAS1212WG**
Lichtweiß	Matt	Unbehandelt	10	**WAS1212WM**



WAS1412WM

Steckdose • SCHUKO • Mit erhöhtem Berührungsschutz • Mit Schraubklemmen • Mit Klappdeckel

Nennspannung:	250 V	- Durchverdrahtung möglich
Frequenz:	50 - 60 Hz	
Bemessungsstrom IN:	16 A	
Einbautiefe:	32 mm	
Leiterquerschnitt:	1,5 - 2,5 mm²	
Anschlussart:	Schraubanschluss	
Verwendbar in höheren IP-Klassen:	IP44 in Kombination mit Dichtungsset	
Werkstoff:	Thermoplast	

Farbe	Glanzgrad	Oberfläche	VPE	Best.-Nr.
A.1 | A.8 | C.1 | C.8				
Anthrazit	Matt	Lackiert	10	**WAS1412AT**
Nachtschwarz	Glänzend	Unbehandelt	10	**WAS1412BG**
Nachtschwarz	Matt	Unbehandelt	10	**WAS1412BM**
Titan	Metallisch	Lackiert	10	**WAS1412TA**
Lichtweiß	Glänzend	Unbehandelt	10	**WAS1412WG**
Lichtweiß	Matt	Unbehandelt	10	**WAS1412WM**



WAS1213WM

Steckdose • SCHUKO • Flexible Montage in 45°-Schritten • Mit erhöhtem Berührungsschutz • Mit Steckklemme • Mit Klappdeckel

Nennspannung:	250 V	- Durchverdrahtung möglich
Frequenz:	50 - 60 Hz	
Bemessungsstrom IN:	16 A	
Einbautiefe:	32 mm	
Leiterquerschnitt:	1,5 - 2,5 mm²	
Anschlussart:	Steckverbindung	
Verwendbar in höheren IP-Klassen:	IP44 in Kombination mit Dichtungsset	
Werkstoff:	Thermoplast	

Farbe	Glanzgrad	Oberfläche	VPE	Best.-Nr.
A.1 | A.8 | C.1 | C.8				
Anthrazit	Matt	Lackiert	10	**WAS1213AT**
Nachtschwarz	Glänzend	Unbehandelt	10	**WAS1213BG**
Nachtschwarz	Matt	Unbehandelt	10	**WAS1213BM**
Titan	Metallisch	Lackiert	10	**WAS1213TA**
Lichtweiß	Glänzend	Unbehandelt	10	**WAS1213WG**
Lichtweiß	Matt	Unbehandelt	10	**WAS1213WM**

Steckdose • SCHUKO • Flexible Montage in 45°-Schritten • Mit Beschriftungsfeld • Mit erhöhtem Berührungsschutz • Mit Steckklemme • Mit Klappdeckel

Nennspannung:	250 V	- Durchverdrahtung möglich
Frequenz:	50 - 60 Hz	
Bemessungsstrom IN:	16 A	
Einbautiefe:	32 mm	
Leiterquerschnitt:	1,5 - 2,5 mm²	
Anschlussart:	Steckverbindung	
Verwendbar in höheren IP-Klassen:	IP44 in Kombination mit Dichtungsset	
Höhe des P-Touch-Bandes für das Beschriftungsfeld:	6 mm	
Werkstoff:	Thermoplast	



WAS1214WM

Farbe	Glanzgrad	Oberfläche	VPE	Best.-Nr.
A.1 | A.8 | C.1 | C.8				
Anthrazit	Matt	Lackiert	10	**WAS1214AT**
Nachtschwarz	Glänzend	Unbehandelt	10	**WAS1214BG**
Nachtschwarz	Matt	Unbehandelt	10	**WAS1214BM**
Titan	Metallisch	Lackiert	10	**WAS1214TA**
Lichtweiß	Glänzend	Unbehandelt	10	**WAS1214WG**
Lichtweiß	Matt	Unbehandelt	10	**WAS1214WM**

Zubehör • Dichtungsset

Betriebstemperatur:	-5 - 40 °C	- Für flächenbündigen Einbau geeignet
Abmessungen:	77.9 x 77.6 mm	
Montageart:	Klemmbefestigung	

Bezeichnung	VPE	Best.-Nr.
A.1 | A.8 | C.1 | C.8		
Dicht.set f. Steckd./Z-st. A.x/C.x	1	**WAA1101**



WAA1101

Zubehör

Betriebstemperatur:	-5 - +35 °C	- Klemmbefestigung
Abmessungen:	26.50 x 17 mm	
Montageart:	Klemmbefestigung	

Bezeichnung	VPE	Best.-Nr.
Aufsteck-Verlängerungskralle Zubehör	50	**WDA3481**



WDA3481



WAS1115WM

Steckdose • SCHUKO • Mit Steckklemme • Mit Klappdeckel • Schloss mit Schlüssel

Nennspannung:	250 V	- Durchverdrahtung möglich
Frequenz:	50 - 60 Hz	
Bemessungsstrom IN:	16 A	
Einbautiefe:	32 mm	
Leiterquerschnitt:	1,5 - 2,5 mm²	
Anschlussart:	Steckverbindung	
Verwendbar in höheren IP-Klassen:	IP44 in Kombination mit Dichtungsset	
Werkstoff:	Thermoplast	

Farbe	Glanzgrad	Oberfläche	VPE	Best.-Nr.
A.1 | A.8 | C.1 | C.8				
Anthrazit	Matt	Lackiert	1	**WAS1115AT**
Nachtschwarz	Glänzend	Unbehandelt	1	**WAS1115BG**
Nachtschwarz	Matt	Unbehandelt	1	**WAS1115BM**
Titan	Metallisch	Lackiert	1	**WAS1115TA**
Lichtweiß	Glänzend	Unbehandelt	1	**WAS1115WG**
Lichtweiß	Matt	Unbehandelt	1	**WAS1115WM**



WAS1415WM

Steckdose • SCHUKO • Mit erhöhtem Berührungsschutz • Mit Schraubklemmen • Mit Klappdeckel • Schloss mit Schlüssel

Nennspannung:	250 V	- Durchverdrahtung möglich
Frequenz:	50 - 60 Hz	
Bemessungsstrom IN:	16 A	
Einbautiefe:	32 mm	
Leiterquerschnitt:	1,5 - 2,5 mm²	
Anschlussart:	Schraubanschluss	
Verwendbar in höheren IP-Klassen:	IP44 in Kombination mit Dichtungsset	
Werkstoff:	Thermoplast	

Farbe	Glanzgrad	Oberfläche	VPE	Best.-Nr.
A.1 | A.8 | C.1 | C.8				
Anthrazit	Matt	Lackiert	1	**WAS1415AT**
Nachtschwarz	Glänzend	Unbehandelt	1	**WAS1415BG**
Nachtschwarz	Matt	Unbehandelt	1	**WAS1415BM**
Titan	Metallisch	Lackiert	1	**WAS1415TA**
Lichtweiß	Glänzend	Unbehandelt	1	**WAS1415WG**
Lichtweiß	Matt	Unbehandelt	1	**WAS1415WM**

Steckdose • SCHUKO • Mit Abdeckplatte • Mit Steckklemme



WAS1120WM

Nennspannung:	250 V	- Durchverdrahtung möglich
Frequenz:	50 - 60 Hz	
Bemessungsstrom IN:	16 A	
Einbautiefe:	32 mm	
Leiterquerschnitt:	1,5 - 2,5 mm²	
Anschlussart:	Steckverbindung	
Werkstoff:	Thermoplast	

Farbe	Glanzgrad	Oberfläche	VPE	Best.-Nr.
A.1				
Anthrazit	Matt	Lackiert	10	**WAS1120AT**
Nachtschwarz	Glänzend	Unbehandelt	10	**WAS1120BG**
Nachtschwarz	Matt	Unbehandelt	10	**WAS1120BM**
Titan	Metallisch	Lackiert	10	**WAS1120TA**
Lichtweiß	Glänzend	Unbehandelt	10	**WAS1120WG**
Lichtweiß	Matt	Unbehandelt	10	**WAS1120WM**
C.1				
Anthrazit	Matt	Lackiert	10	**WAS1121AT**
Nachtschwarz	Glänzend	Unbehandelt	10	**WAS1121BG**
Nachtschwarz	Matt	Unbehandelt	10	**WAS1121BM**
Titan	Metallisch	Lackiert	10	**WAS1121TA**
Lichtweiß	Glänzend	Unbehandelt	10	**WAS1121WG**
Lichtweiß	Matt	Unbehandelt	10	**WAS1121WM**

Steckdose • SCHUKO • Mit Abdeckplatte • Mit erhöhtem Berührungsschutz • Mit Steckklemme



WAS1220WM

Nennspannung:	250 V	- Durchverdrahtung möglich
Frequenz:	50 - 60 Hz	
Bemessungsstrom IN:	16 A	
Einbautiefe:	32 mm	
Leiterquerschnitt:	1,5 - 2,5 mm²	
Anschlussart:	Steckverbindung	
Werkstoff:	Thermoplast	

Farbe	Glanzgrad	Oberfläche	VPE	Best.-Nr.
A.1				
Anthrazit	Matt	Lackiert	10	**WAS1220AT**
Nachtschwarz	Glänzend	Unbehandelt	10	**WAS1220BG**
Nachtschwarz	Matt	Unbehandelt	10	**WAS1220BM**
Titan	Metallisch	Lackiert	10	**WAS1220TA**
Lichtweiß	Glänzend	Unbehandelt	10	**WAS1220WG**
Lichtweiß	Matt	Unbehandelt	10	**WAS1220WM**
C.1				
Anthrazit	Matt	Lackiert	10	**WAS1221AT**
Nachtschwarz	Glänzend	Unbehandelt	10	**WAS1221BG**
Nachtschwarz	Matt	Unbehandelt	10	**WAS1221BM**
Titan	Metallisch	Lackiert	10	**WAS1221TA**
Lichtweiß	Glänzend	Unbehandelt	10	**WAS1221WG**
Lichtweiß	Matt	Unbehandelt	10	**WAS1221WM**



Steckdose • SCHUKO • Mit Abdeckplatte, verdrahtet • Mit Steckklemme

Nennspannung:	250 V	- 2x 1-fach, durchverdrahtet
Frequenz:	50 - 60 Hz	
Bemessungsstrom IN:	16 A	
Einbautiefe:	32 mm	
Leiterquerschnitt:	1,5 - 2,5 mm²	
Anschlussart:	Steckverbindung	
Werkstoff:	Thermoplast	

WAS2123WM

x2

Farbe	Glanzgrad	Oberfläche	VPE	Best.-Nr.
A.1				
Anthrazit	Matt	Lackiert	5	**WAS2123AT**
Nachtschwarz	Glänzend	Unbehandelt	5	**WAS2123BG**
Nachtschwarz	Matt	Unbehandelt	5	**WAS2123BM**
Titan	Metallisch	Lackiert	5	**WAS2123TA**
Lichtweiß	Glänzend	Unbehandelt	5	**WAS2123WG**
Lichtweiß	Matt	Unbehandelt	5	**WAS2123WM**



Steckdose • SCHUKO • Mit erhöhter Abdeckplatte • Mit Steckklemme

Nennspannung:	250 V	- Durchverdrahtung möglich
Frequenz:	50 - 60 Hz	
Bemessungsstrom IN:	16 A	
Einbautiefe:	32 mm	
Leiterquerschnitt:	1,5 - 2,5 mm²	
Anschlussart:	Steckverbindung	
Werkstoff:	Thermoplast	

WAS2175WM

x2

Farbe	Glanzgrad	Oberfläche	VPE	Best.-Nr.
A.1				
Anthrazit	Matt	Lackiert	10	**WAS2175AT**
Nachtschwarz	Glänzend	Unbehandelt	10	**WAS2175BG**
Nachtschwarz	Matt	Unbehandelt	10	**WAS2175BM**
Titan	Metallisch	Lackiert	10	**WAS2175TA**
Lichtweiß	Glänzend	Unbehandelt	10	**WAS2175WG**
Lichtweiß	Matt	Unbehandelt	10	**WAS2175WM**
A.8				
Anthrazit	Matt	Lackiert	10	**WAS2177AT**
Nachtschwarz	Glänzend	Unbehandelt	10	**WAS2177BG**
Nachtschwarz	Matt	Unbehandelt	10	**WAS2177BM**
Titan	Metallisch	Lackiert	10	**WAS2177TA**
Lichtweiß	Glänzend	Unbehandelt	10	**WAS2177WG**
Lichtweiß	Matt	Unbehandelt	10	**WAS2177WM**

Steckdose • SCHUKO • Mit erhöhter Abdeckplatte • Mit erhöhtem Berührungsschutz • Mit Steckklemme

Nennspannung:	250 V	- Durchverdrahtung möglich
Frequenz:	50 - 60 Hz	
Bemessungsstrom IN:	16 A	
Einbautiefe:	32 mm	
Leiterquerschnitt:	1,5 - 2,5 mm²	
Anschlussart:	Steckverbindung	
Werkstoff:	Thermoplast	



WAS2275WM

Farbe	Glanzgrad	Oberfläche	VPE	Best.-Nr.
A.1				
Anthrazit	Matt	Lackiert	10	**WAS2275AT**
Nachtschwarz	Glänzend	Unbehandelt	10	**WAS2275BG**
Nachtschwarz	Matt	Unbehandelt	10	**WAS2275BM**
Titan	Metallisch	Lackiert	10	**WAS2275TA**
Lichtweiß	Glänzend	Unbehandelt	10	**WAS2275WG**
Lichtweiß	Matt	Unbehandelt	10	**WAS2275WM**
A.8				
Anthrazit	Matt	Lackiert	10	**WAS2277AT**
Nachtschwarz	Glänzend	Unbehandelt	10	**WAS2277BG**
Nachtschwarz	Matt	Unbehandelt	10	**WAS2277BM**
Titan	Metallisch	Lackiert	10	**WAS2277TA**
Lichtweiß	Glänzend	Unbehandelt	10	**WAS2277WG**
Lichtweiß	Matt	Unbehandelt	10	**WAS2277WM**



WAS1500WM

Steckdose • Schutzkontaktstift • Mit Steckklemme

Nennspannung:	250 V	- Durchverdrahtung möglich
Frequenz:	50 - 60 Hz	
Bemessungsstrom IN:	16 A	
Einbautiefe:	32 mm	
Leiterquerschnitt:	1,5 - 2,5 mm²	
Anschlussart:	Steckverbindung	
Werkstoff:	Thermoplast	

Farbe	Glanzgrad	Oberfläche	VPE	Best.-Nr.
A.1 | A.8 | C.1 | C.8				
Anthrazit	Matt	Lackiert	10	**WAS1500AT**
Nachtschwarz	Glänzend	Unbehandelt	10	**WAS1500BG**
Nachtschwarz	Matt	Unbehandelt	10	**WAS1500BM**
Titan	Metallisch	Lackiert	10	**WAS1500TA**
Lichtweiß	Glänzend	Unbehandelt	10	**WAS1500WG**
Lichtweiß	Matt	Unbehandelt	10	**WAS1500WM**



WAS1600WM

SAFETY PLUS

Steckdose • Schutzkontaktstift • Mit erhöhtem Berührungsschutz • Mit Steckklemme

Nennspannung:	250 V	- Durchverdrahtung möglich
Frequenz:	50 - 60 Hz	
Bemessungsstrom IN:	16 A	
Einbautiefe:	32 mm	
Leiterquerschnitt:	1,5 - 2,5 mm²	
Anschlussart:	Steckverbindung	
Werkstoff:	Thermoplast	

Farbe	Glanzgrad	Oberfläche	VPE	Best.-Nr.
A.1 | A.8 | C.1 | C.8				
Anthrazit	Matt	Lackiert	10	**WAS1600AT**
Nachtschwarz	Glänzend	Unbehandelt	10	**WAS1600BG**
Nachtschwarz	Matt	Unbehandelt	10	**WAS1600BM**
Titan	Metallisch	Lackiert	10	**WAS1600TA**
Lichtweiß	Glänzend	Unbehandelt	10	**WAS1600WG**
Lichtweiß	Matt	Unbehandelt	10	**WAS1600WM**



WAS1863WM

SAFETY PLUS

Steckdose • Schutzkontaktstift • Mit erhöhtem Berührungsschutz • Mit Schraubklemmen

Nennspannung:	250 V	- Mit Kontroll-LED für Ein
Frequenz:	50 - 60 Hz	- Durchverdrahtung möglich
Bemessungsstrom IN:	16 A	
Einbautiefe:	32 mm	
Leiterquerschnitt:	1,5 - 2,5 mm²	
Anschlussart:	Schraubanschluss	
Werkstoff:	Thermoplast	

Farbe	Glanzgrad	Oberfläche	VPE	Best.-Nr.
A.1 | A.8 | C.1 | C.8				
Orange	Glänzend	Lackiert	10	**WAS1863AP**
Anthrazit	Matt	Lackiert	10	**WAS1863AT**
Nachtschwarz	Glänzend	Unbehandelt	10	**WAS1863BG**
Nachtschwarz	Matt	Unbehandelt	10	**WAS1863BM**
Grün	Glänzend	Lackiert	10	**WAS1863GR**
Rot	Glänzend	Lackiert	10	**WAS1863RG**
Titan	Metallisch	Lackiert	10	**WAS1863TA**
Lichtweiß	Glänzend	Unbehandelt	10	**WAS1863WG**
Lichtweiß	Matt	Unbehandelt	10	**WAS1863WM**

Steckdose • Schutzkontaktstift • Mit erhöhtem Berührungsschutz • Mit Orientierungsbeleuchtung • Mit Schraubklemmen

Nennspannung:	250 V	- Mit Kontroll-LED für Ein	
Frequenz:	50 - 60 Hz	- Durchverdrahtung möglich	
Bemessungsstrom IN:	16 A		
Einbautiefe:	32 mm		
Leiterquerschnitt:	1,5 - 2,5 mm²		
Anschlussart:	Schraubanschluss		
Werkstoff:	Thermoplast		



WAS1862WM

Farbe	Glanzgrad	Oberfläche	VPE	**Best.-Nr.**
A.1 | A.8 | C.1 | C.8				
Anthrazit	Matt	Lackiert	10	**WAS1862AT**
Nachtschwarz	Glänzend	Unbehandelt	10	**WAS1862BG**
Nachtschwarz	Matt	Unbehandelt	10	**WAS1862BM**
Titan	Metallisch	Lackiert	10	**WAS1862TA**
Lichtweiß	Glänzend	Unbehandelt	10	**WAS1862WG**
Lichtweiß	Matt	Unbehandelt	10	**WAS1862WM**



WAS1812WM

Steckdose • Schutzkontaktstift • Mit Schraubklemmen • Mit Klappdeckel

Nennspannung:	250 V	- Durchverdrahtung möglich
Frequenz:	50 - 60 Hz	
Bemessungsstrom IN:	16 A	
Einbautiefe:	32 mm	
Leiterquerschnitt:	1,5 - 2,5 mm²	
Anschlussart:	Schraubanschluss	
Verwendbar in höheren IP-Klassen:	IP44 in Kombination mit Dichtungsset	
Werkstoff:	Thermoplast	

Farbe	Glanzgrad	Oberfläche	VPE	Best.-Nr.
A.1 | A.8 | C.1 | C.8				
Anthrazit	Matt	Lackiert	10	**WAS1812AT**
Nachtschwarz	Glänzend	Unbehandelt	10	**WAS1812BG**
Nachtschwarz	Matt	Unbehandelt	10	**WAS1812BM**
Titan	Metallisch	Lackiert	10	**WAS1812TA**
Lichtweiß	Glänzend	Unbehandelt	10	**WAS1812WG**
Lichtweiß	Matt	Unbehandelt	10	**WAS1812WM**



WAS1615WM

Steckdose • Schutzkontaktstift • Mit erhöhtem Berührungsschutz • Mit Steckklemme • Mit Klappdeckel • Schloss mit Schlüssel

Nennspannung:	250 V	- Durchverdrahtung möglich
Frequenz:	50 - 60 Hz	
Bemessungsstrom IN:	16 A	
Einbautiefe:	32 mm	
Leiterquerschnitt:	1,5 - 2,5 mm²	
Anschlussart:	Steckverbindung	
Verwendbar in höheren IP-Klassen:	IP44 in Kombination mit Dichtungsset	
Werkstoff:	Thermoplast	

Farbe	Glanzgrad	Oberfläche	VPE	Best.-Nr.
A.1 | A.8 | C.1 | C.8				
Anthrazit	Matt	Lackiert	1	**WAS1615AT**
Nachtschwarz	Glänzend	Unbehandelt	1	**WAS1615BG**
Nachtschwarz	Matt	Unbehandelt	1	**WAS1615BM**
Titan	Metallisch	Lackiert	1	**WAS1615TA**
Lichtweiß	Glänzend	Unbehandelt	1	**WAS1615WG**
Lichtweiß	Matt	Unbehandelt	1	**WAS1615WM**

Steckdose • ohne Schutzkontakt • Mit Steckklemme


WAS5100WM

Nennspannung:	250 V	- Durchverdrahtung möglich
Frequenz:	50 - 60 Hz	
Bemessungsstrom IN:	16 A	
Einbautiefe:	32 mm	
Leiterquerschnitt:	1,5 - 2,5 mm²	
Anschlussart:	Steckverbindung	
Werkstoff:	Thermoplast	

Farbe	Glanzgrad	Oberfläche	VPE	Best.-Nr.
A.1 | A.8 | C.1 | C.8				
Anthrazit	Matt	Lackiert	10	**WAS5100AT**
Nachtschwarz	Glänzend	Unbehandelt	10	**WAS5100BG**
Nachtschwarz	Matt	Unbehandelt	10	**WAS5100BM**
Titan	Metallisch	Lackiert	10	**WAS5100TA**
Lichtweiß	Glänzend	Unbehandelt	10	**WAS5100WG**
Lichtweiß	Matt	Unbehandelt	10	**WAS5100WM**

Steckdose • ohne Schutzkontakt • Mit erhöhtem Berührungsschutz • Mit Steckklemme


WAS5200WM

Nennspannung:	250 V	- Durchverdrahtung möglich
Frequenz:	50 - 60 Hz	
Bemessungsstrom IN:	16 A	
Einbautiefe:	32 mm	
Leiterquerschnitt:	1,5 - 2,5 mm²	
Anschlussart:	Steckverbindung	
Werkstoff:	Thermoplast	

Farbe	Glanzgrad	Oberfläche	VPE	Best.-Nr.
A.1 | A.8 | C.1 | C.8				
Anthrazit	Matt	Lackiert	10	**WAS5200AT**
Nachtschwarz	Glänzend	Unbehandelt	10	**WAS5200BG**
Nachtschwarz	Matt	Unbehandelt	10	**WAS5200BM**
Titan	Metallisch	Lackiert	10	**WAS5200TA**
Lichtweiß	Glänzend	Unbehandelt	10	**WAS5200WG**
Lichtweiß	Matt	Unbehandelt	10	**WAS5200WM**




WAS6200WM

Steckdose • Steckdose Britischer Standard • Mit Schraubklemmen

Nennspannung:	250 V	- Durchverdrahtung möglich
Frequenz:	50 - 60 Hz	
Bemessungsstrom IN:	13 A	
Einbautiefe:	32 mm	
Leiterquerschnitt:	1,5 - 2,5 mm²	
Anschlussart:	Schraubanschluss	
Werkstoff:	Thermoplast	

Farbe	Glanzgrad	Oberfläche	VPE	Best.-Nr.
A.1 | A.8 | C.1 | C.8				
Anthrazit	Matt	Lackiert	10	**WAS6200AT**
Nachtschwarz	Glänzend	Unbehandelt	10	**WAS6200BG**
Nachtschwarz	Matt	Unbehandelt	10	**WAS6200BM**
Titan	Metallisch	Lackiert	10	**WAS6200TA**
Lichtweiß	Glänzend	Unbehandelt	10	**WAS6200WG**
Lichtweiß	Matt	Unbehandelt	10	**WAS6200WM**



WAS7700WM

Zentralstück für Steckdose • Steckdose Britischer Standard

Werkstoff:	Thermoplast

Farbe	Glanzgrad	Oberfläche	VPE	Best.-Nr.
A.1 | A.8 | C.1 | C.8				
Anthrazit	Matt	Lackiert	10	**WAS7700AT**
Nachtschwarz	Glänzend	Unbehandelt	10	**WAS7700BG**
Nachtschwarz	Matt	Unbehandelt	10	**WAS7700BM**
Titan	Metallisch	Lackiert	10	**WAS7700TA**
Lichtweiß	Glänzend	Unbehandelt	10	**WAS7700WG**
Lichtweiß	Matt	Unbehandelt	10	**WAS7700WM**

Steckdose • NEMA • 5-15 R • Mit Schraubklemmen/Ohne Spreizkrallen

Nennspannung:	125 V	- Durchverdrahtung möglich
Frequenz:	50 - 60 Hz	- 2-polig + Erde
Bemessungsstrom IN:	15 A	
Einbautiefe:	32 mm	
Leiterquerschnitt:	1,5 - 2,5 mm²	
Anschlussart:	Schraubanschluss	
Werkstoff:	Thermoplast	

Farbe	Glanzgrad	Oberfläche	VPE	Best.-Nr.
A.1 | A.8 | C.1 | C.8				
Nachtschwarz	Glänzend	Unbehandelt	10	**WAS6000BG**
Lichtweiß	Glänzend	Unbehandelt	10	**WAS6000WG**



WAS6000WG

Steckdose • NEMA • 5-20 R • Mit Schraubklemmen/Ohne Spreizkrallen

Nennspannung:	125 V	- Durchverdrahtung möglich
Frequenz:	50 - 60 Hz	- 2-polig + Erde
Bemessungsstrom IN:	20 A	
Einbautiefe:	32 mm	
Leiterquerschnitt:	1,5 - 2,5 mm²	
Anschlussart:	Schraubanschluss	
Werkstoff:	Thermoplast	

Farbe	Glanzgrad	Oberfläche	VPE	Best.-Nr.
A.1 | A.8 | C.1 | C.8				
Nachtschwarz	Glänzend	Unbehandelt	10	**WAS6100BG**
Lichtweiß	Glänzend	Unbehandelt	10	**WAS6100WG**



WAS6100WG



WAS4154

USB-Spannungsversorgung • Anzahl der Ausgänge 1

Eingangsspannung:	198-275 V
Ausgangsspannung:	5-20 V
Ausgangsstrom:	3250 mA
Ausgangsleistung:	65 W
Anschluss-/Steckertyp USB:	C

Bezeichnung	Farbe	VPE	Best.-Nr.
A.1 | A.8 | C.1 | C.8			
USB PD Power Modul 65W für Z-ST A.x/C.x	Schwarz	1	**WAS4154**

WAF1511WM

Zentralstück • Anzahl der Anschlüsse 1 • USB-C • Mit Geradeauslass

Werkstoff:	Thermoplast
Montageart:	Schraubbefestigung

Farbe	Glanzgrad	VPE	Best.-Nr.
A.1 | A.8 | C.1 | C.8			
Anthrazit	Matt	10	**WAF1511AT**
Nachtschwarz	Glänzend	10	**WAF1511BG**
Nachtschwarz	Matt	10	**WAF1511BM**
Titan	Metallisch	10	**WAF1511TA**
Lichtweiß	Glänzend	10	**WAF1511WG**
Lichtweiß	Matt	10	**WAF1511WM**

USB-Spannungsversorgung • Anzahl der Ausgänge 2



WAS4155WM

Eingangsspannung:	230-230 V
Ausgangsspannung:	5-12 V
Ausgangsstrom:	3000 mA
Ausgangsleistung:	20 W
Anschluss-/Steckertyp USB:	C+C

Bezeichnung	Farbe	VPE	Best.-Nr.
A.1 | A.8 | C.1 | C.8			
Ladesteckdose USB C 2f PD schwarz matt	Nachtschwarz	1	**WAS4155BM**
Ladesteckdose USB C 2f PD weiß matt	Lichtweiß	1	**WAS4155WM**

Zentralstück • USB-C/TAE/Lautsprecheranschluss • Mit Geradeauslass




WAF1104WM

Werkstoff:	Thermoplast
Montageart:	Schraubbefestigung

Farbe	Glanzgrad	VPE	Best.-Nr.
A.1 | A.8 | C.1 | C.8			
Anthrazit	Matt	10	**WAF1104AT**
Nachtschwarz	Glänzend	10	**WAF1104BG**
Nachtschwarz	Matt	10	**WAF1104BM**
Titan	Metallisch	10	**WAF1104TA**
Lichtweiß	Glänzend	10	**WAF1104WG**
Lichtweiß	Matt	10	**WAF1104WM**

Dichtungssets gewährleisten Schutzart IP44 für eine sichere Installation in Feuchträumen.



WDE3036

Wippschalter • Mit Steckklemme

Nennspannung: 250 V
Frequenz: 50 - 60 Hz
Verwendbar in höheren IP-Klassen: IP44 in Kombination mit Dichtungsset

Bezeichnung	Schaltstrom	VPE	Best.-Nr.
A.1 | A.8 | C.1 | C.8			
Wechselschalter UP 10 AX	10 AX (100W LED (SBL))	10	**WDE3036**
Wechselschalter UP 16 AX	16 AX (200W LED (SBL))	10	**WDE303616**
Kreuzschalter UP 10 AX	10 AX (100W LED (SBL))	10	**WDE3037**
Kreuzschalter UP 16 AX	16 AX (200W LED (SBL))	10	**WDE303716**
Wechselschalter f. Hohlwandmont UP 10AX	10 AX (100W LED (SBL))	10	**WDE613036**



WDE303601

Wippschalter • Mit Steckklemme

Nennspannung: 250 V - Mit Klemm-/Schraubbefestigung
Frequenz: 50 - 60 Hz
Verwendbar in höheren IP-Klassen: IP44 in Kombination mit Dichtungsset

Bezeichnung	Schaltstrom	VPE	Best.-Nr.
A.1 | A.8 | C.1 | C.8 | Serie 1930 / Serie Glas | Serie R.classic			
Wechselschalter Tragring rund UP 10 AX	10 AX (100W LED (SBL))	10	**WDE303601**
Wechselschalter Tragring rund UP 16 AX	16 AX (200W LED (SBL))	10	**WDE30360116**
Kreuzschalter UP Tragring rund 10AX/250V	10 AX (100W LED (SBL))	10	**WDE303701**
Kreuzschalter Tragring rund UP 16 AX	16 AX (200W LED (SBL))	10	**WDE30370116**



WDE303116

Wippschalter • Mit Steckklemme

Nennspannung: 250 V - Für Beleuchtung und Kontrollschaltung
Frequenz: 50 - 60 Hz
Verwendbar in höheren IP-Klassen: IP44 in Kombination mit Dichtungsset
Anschluss-/Steckertyp: Steckklemme

Bezeichnung	Schaltstrom	VPE	Best.-Nr.
A.1 | A.8 | C.1 | C.8			
Ausschalter UP 16AX 250 V	16 AX (200W LED (SBL))	10	**WDE303116**
Wechselschalter f. Hohlwandmont UP 16 AX	16 AX (200W LED (SBL))	10	**WDE30365016**



WDE36003

Wippschalter • Mit Steckklemme • Ohne Aufdruck

Nennspannung: 24 V - Verschraubbar
Frequenz: 0-60 Hz - Mit Spreizkrallen
Verwendbar in höheren IP-Klassen: IP44 in Kombination mit Dichtungsset - Für Beleuchtung mit LED-Modul
Anschluss-/Steckertyp: Steckklemme
Mit vergoldeten Kontakten: Ja

Bezeichnung	Schaltstrom	VPE	Best.-Nr.
A.1 | A.8 | C.1 | C.8			
Wechselschalter UP 24V	2 A	10	**WDE36003**

Einsatz - Taster • Einzeltaster • Mit Steckklemme

Nennspannung: 250 V
Frequenz: 50 - 60 Hz
Schaltstrom: 10 A
Werkstoff: Metall | Kunststoff



WDE5031

Bezeichnung	Schaltart/Variante	VPE	Best.-Nr.
A.1 | A.8 | C.1 | C.8			
Taster Schließer 2 Meldekontakten UP 10A	Schließer, mit 2 separaten Meldekontakten	10	**WDE503101**
Taster Ö/S getre. Eingangsklemmen UP 10A	1x Schließer, 1x Öffner, getrennte Eingangsklemmen	10	**WDE503203**
Taster Schließer Hohlwandmontage UP 10A	Schließer	10	**WDE615031**
A.1 | A.8 | C.1 | C.8			
Taster 1polig Schließer UP 10A	Schließer	10	**WDE5031**
Taster Wechsel Wipp-Einsatz UP 10A	Wechsler, verwendbar als Öffner oder Schließer	10	**WDE5036**

Einsatz - Taster • Einzeltaster • Mit Steckklemme

Einbautiefe: 31 mm



WDE503601

Bezeichnung	Schaltart/Variante	VPE	Best.-Nr.
A.1 | A.8 | C.1 | C.8			
Wipptaster 1fach UP 24V	Wechsel	10	**WDE56003**
A.1 | A.8 | C.1 | C.8 | Serie 1930 / Serie Glas | Serie R.classic			
Wipptaster UP Tragring rund 1-polig 10A	Aus/Wechsel	10	**WDE503601**

Wippe • Für Wippschalter/-taster

Werkstoff: Thermoplast
Montageart: Klemmbefestigung
Verwendbar in höheren IP-Klassen: IP44 in Kombination mit Dichtungsset




WAW1000WM

Farbe	Glanzgrad	Oberfläche	VPE	Best.-Nr.
A.1 | A.8 | C.1 | C.8				
Anthrazit	Matt	Lackiert	10	**WAW1000AT**
Nachtschwarz	Glänzend	Unbehandelt	10	**WAW1000BG**
Nachtschwarz	Matt	Unbehandelt	10	**WAW1000BM**
Titan	Metallisch	Lackiert	10	**WAW1000TA**
Lichtweiß	Glänzend	Unbehandelt	10	**WAW1000WG**
Lichtweiß	Matt	Unbehandelt	10	**WAW1000WM**

Wippe • Für Wippschalter/-taster • Mit Beschriftungsfeld

Werkstoff: Thermoplast
Montageart: Klemmbefestigung
Verwendbar in höheren IP-Klassen: IP44 in Kombination mit Dichtungsset
:



WAW1100WM

Farbe	Glanzgrad	Oberfläche	VPE	Best.-Nr.
A.1 | A.8 | C.1 | C.8				
Anthrazit	Matt	Lackiert	10	**WAW1100AT**
Nachtschwarz	Glänzend	Unbehandelt	10	**WAW1100BG**
Nachtschwarz	Matt	Unbehandelt	10	**WAW1100BM**
Titan	Metallisch	Lackiert	10	**WAW1100TA**
Lichtweiß	Glänzend	Unbehandelt	10	**WAW1100WG**
Lichtweiß	Matt	Unbehandelt	10	**WAW1100WM**



WAW1031WM

Wippe • Für Wippschalter/-taster • Kontrollfenster/Lichtauslass

Werkstoff: Thermoplast - Für Beleuchtung
Montageart: Klemmbefestigung
Verwendbar in höheren IP-Klassen: IP44 in Kombination mit Dichtungsset

Farbe	Glanzgrad	Oberfläche	VPE	Best.-Nr.
A.1 | A.8 | C.1 | C.8				
Anthrazit	Matt	Lackiert	10	**WAW1031AT**
Nachtschwarz	Glänzend	Unbehandelt	10	**WAW1031BG**
Nachtschwarz	Matt	Unbehandelt	10	**WAW1031BM**
Titan	Metallisch	Lackiert	10	**WAW1031TA**
Lichtweiß	Glänzend	Unbehandelt	10	**WAW1031WG**
Lichtweiß	Matt	Unbehandelt	10	**WAW1031WM**




WAW1131WM

Wippe • Für Wippschalter/-taster • Kontrollfenster/Lichtauslass • Mit Beschriftungsfeld

Werkstoff: Thermoplast
Montageart: Klemmbefestigung
Verwendbar in höheren IP-Klassen: IP44 in Kombination mit Dichtungsset

Farbe	Glanzgrad	Oberfläche	VPE	Best.-Nr.
A.1 | A.8 | C.1 | C.8				
Anthrazit	Matt	Lackiert	10	**WAW1131AT**
Nachtschwarz	Glänzend	Unbehandelt	10	**WAW1131BG**
Nachtschwarz	Matt	Unbehandelt	10	**WAW1131BM**
Titan	Metallisch	Lackiert	10	**WAW1131TA**
Lichtweiß	Glänzend	Unbehandelt	10	**WAW1131WG**
Lichtweiß	Matt	Unbehandelt	10	**WAW1131WM**



WAW1231WM

Wippe • Für Wippschalter/-taster • Kontrollfenster/Lichtauslass • Mit großem Beschriftungsfeld

Werkstoff: Thermoplast
Montageart: Klemmbefestigung
Verwendbar in höheren IP-Klassen: IP44 in Kombination mit Dichtungsset

Farbe	Glanzgrad	Oberfläche	VPE	Best.-Nr.
A.1 | A.8 | C.1 | C.8				
Anthrazit	Matt	Lackiert	10	**WAW1231AT**
Nachtschwarz	Glänzend	Unbehandelt	10	**WAW1231BG**
Nachtschwarz	Matt	Unbehandelt	10	**WAW1231BM**
Titan	Metallisch	Lackiert	10	**WAW1231TA**
Lichtweiß	Glänzend	Unbehandelt	10	**WAW1231WG**
Lichtweiß	Matt	Unbehandelt	10	**WAW1231WM**

WAW1007WG

Wippe • Für Wippschalter/-taster


Werkstoff: Thermoplast
Montageart: Schraubbefestigung
Verwendbar in höheren IP-Klassen: IP44 in Kombination mit Dichtungsset

Farbe	Glanzgrad	Oberfläche	VPE	Best.-Nr.
A.1 | A.8 | C.1 | C.8				
Lichtweiß	Glänzend	Lackiert	10	**WAW1007WG**

Wippe • Für Wippschalter/-taster • Kontrollfenster/Lichtauslass

Werkstoff: Thermoplast - Für Beleuchtung
Montageart: Schraubbefestigung
Verwendbar in höheren IP-Klassen: IP44 in Kombination mit Dichtungsset

Farbe	Glanzgrad	Oberfläche	VPE	Best.-Nr.
A.1 | A.8 | C.1 | C.8				
Lichtweiß	Glänzend	Lackiert	10	**WAW1037WG**


WAW1037WG

Wippe • Mit Aufdruck • Für Wippschalter/-taster • Mit Aufdruck Symbol Klingel

Werkstoff: Thermoplast
Montageart: Klemmbefestigung
Verwendbar in höheren IP-Klassen: IP44 in Kombination mit Dichtungsset

Farbe	Glanzgrad	Oberfläche	VPE	Best.-Nr.
A.1 | A.8 | C.1 | C.8				
Anthrazit	Matt	Lackiert	10	**WAW1011AT**
Nachtschwarz	Glänzend	Unbehandelt	10	**WAW1011BG**
Nachtschwarz	Matt	Unbehandelt	10	**WAW1011BM**
Titan	Metallisch	Lackiert	10	**WAW1011TA**
Lichtweiß	Glänzend	Unbehandelt	10	**WAW1011WG**
Lichtweiß	Matt	Unbehandelt	10	**WAW1011WM**


WAW1011WM

Wippe • Mit Aufdruck • Für Wippschalter/-taster • Mit Aufdruck Symbol Schlüssel

Werkstoff: Thermoplast
Montageart: Klemmbefestigung
Verwendbar in höheren IP-Klassen: IP44 in Kombination mit Dichtungsset

Farbe	Glanzgrad	Oberfläche	VPE	Best.-Nr.
A.1 | A.8 | C.1 | C.8				
Anthrazit	Matt	Lackiert	10	**WAW1013AT**
Nachtschwarz	Glänzend	Unbehandelt	10	**WAW1013BG**
Nachtschwarz	Matt	Unbehandelt	10	**WAW1013BM**
Titan	Metallisch	Lackiert	10	**WAW1013TA**
Lichtweiß	Glänzend	Unbehandelt	10	**WAW1013WG**
Lichtweiß	Matt	Unbehandelt	10	**WAW1013WM**


WAW1013WM

Wippe • Mit Aufdruck • Für Wippschalter/-taster • Mit Aufdruck Symbol Licht

Werkstoff: Thermoplast
Montageart: Klemmbefestigung
Verwendbar in höheren IP-Klassen: IP44 in Kombination mit Dichtungsset
:

Farbe	Glanzgrad	Oberfläche	VPE	Best.-Nr.
A.1 | A.8 | C.1 | C.8				
Anthrazit	Matt	Lackiert	10	**WAW1012AT**
Nachtschwarz	Glänzend	Unbehandelt	10	**WAW1012BG**
Nachtschwarz	Matt	Unbehandelt	10	**WAW1012BM**
Titan	Metallisch	Lackiert	10	**WAW1012TA**
Lichtweiß	Glänzend	Unbehandelt	10	**WAW1012WG**
Lichtweiß	Matt	Unbehandelt	10	**WAW1012WM**


WAW1012WM



WAW1032WM

Wippe • Mit Aufdruck • Für Wippschalter/-taster • Kontrollfenster/Lichtauslass • Mit Aufdruck Symbol Licht

Werkstoff: Thermoplast
Montageart: Klemmbefestigung
Verwendbar in höheren IP-Klassen: IP44 in Kombination mit Dichtungsset

Farbe	Glanzgrad	Oberfläche	VPE	Best.-Nr.
A.1 | A.8 | C.1 | C.8				
Anthrazit	Matt	Lackiert	10	**WAW1032AT**
Nachtschwarz	Glänzend	Unbehandelt	10	**WAW1032BG**
Nachtschwarz	Matt	Unbehandelt	10	**WAW1032BM**
Titan	Metallisch	Lackiert	10	**WAW1032TA**
Lichtweiß	Glänzend	Unbehandelt	10	**WAW1032WG**
Lichtweiß	Matt	Unbehandelt	10	**WAW1032WM**




WAW1133WM

Wippe • Mit Aufdruck • Für Wippschalter/-taster • Kontrollfenster/Lichtauslass • Mit Beschriftungsfeld • Mit Aufdruck Symbol Klingel

Werkstoff: Thermoplast - Für Beleuchtung
Montageart: Klemmbefestigung
Verwendbar in höheren IP-Klassen: IP44 in Kombination mit Dichtungsset

Farbe	Glanzgrad	Oberfläche	VPE	Best.-Nr.
A.1 | A.8 | C.1 | C.8				
Anthrazit	Matt	Lackiert	10	**WAW1133AT**
Nachtschwarz	Glänzend	Unbehandelt	10	**WAW1133BG**
Nachtschwarz	Matt	Unbehandelt	10	**WAW1133BM**
Titan	Metallisch	Lackiert	10	**WAW1133TA**
Lichtweiß	Glänzend	Unbehandelt	10	**WAW1133WG**
Lichtweiß	Matt	Unbehandelt	10	**WAW1133WM**



WAW1233WM

Wippe • Mit Aufdruck • Für Wippschalter/-taster • Kontrollfenster/Lichtauslass • Mit großem Beschriftungsfeld • Mit Aufdruck Symbol Klingel

Werkstoff: Thermoplast
Montageart: Klemmbefestigung
Verwendbar in höheren IP-Klassen: IP44 in Kombination mit Dichtungsset

Farbe	Glanzgrad	Oberfläche	VPE	Best.-Nr.
A.1 | A.8 | C.1 | C.8				
Anthrazit	Matt	Lackiert	10	**WAW1233AT**
Nachtschwarz	Glänzend	Unbehandelt	10	**WAW1233BG**
Nachtschwarz	Matt	Unbehandelt	10	**WAW1233BM**
Titan	Metallisch	Lackiert	10	**WAW1233TA**
Lichtweiß	Glänzend	Unbehandelt	10	**WAW1233WG**
Lichtweiß	Matt	Unbehandelt	10	**WAW1233WM**



WAA1101

Zubehör • Dichtungsset

Betriebstemperatur: -5 - 40 °C - Für flächenbündigen Einbau geeignet
Abmessungen: 77.9 x 77.6 mm
Montageart: Klemmbefestigung

Bezeichnung	VPE	Best.-Nr.
A.1 | A.8 | C.1 | C.8		
Dicht.set f. Steckd./Z-st. A.x/C.x	1	**WAA1101**
Dicht.set f. f. Schalter/Taster A.x/C.x	1	**WAA1102**
Dicht.set Schlüsselsch./Taster A.x/C.x	1	**WAA1103**

Wippschalter • Mit Steckklemme

Nennspannung:	250 V	- Für Schraub- und Spreizbefestigung in 60er und 70er Dose
Frequenz:	50 - 60 Hz	
Anschluss-/Steckertyp:	Steckklemme	


Bezeichnung	Schaltstrom	VPE	Best.-Nr.
A.1 | A.8 | C.1 | C.8 | Serie 1930 / Serie Glas | Serie R.classic			
Serienschalter UP Tragring r. 10AX/250V	10 AX (100W LED (SBL))	10	**WDE303501**
Serienschalter Tragring rund UP 16 AX	16 AX (200W LED (SBL))	10	**WDE30350116**


WDE303501

Wippschalter • Mit Steckklemme

Nennspannung:	250 V	- Für Beleuchtung und Kontrollschaltung
Frequenz:	50 - 60 Hz	
Anschluss-/Steckertyp:	Steckklemme	

Bezeichnung	Schaltstrom	VPE	Best.-Nr.
A.1 | A.8 | C.1 | C.8			
Serienschalter UP 10 AX	10 AX (100W LED (SBL))	10	**WDE3035**
Serienschalter UP 16 AX	16 AX (200W LED (SBL))	10	**WDE303516**
Serienschalter f. Hohlwandmont. UP 16 AX	16 AX (200W LED (SBL))	10	**WDE30355016**


WDE3035

Wippschalter • Mit Schraubklemmen

Nennspannung:	250 V	- Für Schraub- und Spreizbefestigung in 60er und 70er Dose
Frequenz:	50 - 60 Hz	
Anschluss-/Steckertyp:	Schraubanschluss	

Bezeichnung	Schaltstrom	VPE	Best.-Nr.
A.1 | A.8 | C.1 | C.8			
Doppel-Wechselschalter UP 10 AX	10 AX (100W LED (SBL))	10	**WDE303808**
Serien Wechsel-Schalter/Taster RL UP 10A	10 AX (100W LED (SBL))	10	**WDE50380801**
Serien Wechsel-Schalter/Taster LR UP 10A	10 AX (100W LED (SBL))	10	**WDE50380802**


WDE303808

Wippschalter • Mit Steckklemme • Ohne Aufdruck

Nennspannung:	24 V	- Für Schraub- und Spreizbefestigung in 60er und 70er Dose
Frequenz:	0-60 Hz	
Anschluss-/Steckertyp:	Steckklemme	- Ohne Beleuchtung (nicht beleuchtbar)
Mit vergoldeten Kontakten:	Ja	

Bezeichnung	Schaltstrom	VPE	Best.-Nr.
A.1 | A.8 | C.1 | C.8			
Serienschalter 2fach UP 24V	2 A	10	**WDE35003**


WDE35003

Einsatz - Taster • Gruppentaster • Mit Schraubklemmen

Nennspannung:	250 V	- Für Schraub- und Spreizbefestigung in 60er und 70er Dose
Frequenz:	50 - 60 Hz	
Schaltstrom:	10 A	
Werkstoff:	Metall | Kunststoff	
Einbautiefe:	32 mm	

Bezeichnung	Schaltart/Variante	VPE	Best.-Nr.
A.1 | A.8 | C.1 | C.8			
Gruppen-Taster 4 S 0-Stellung UP 10A	Mit 0-Stellung	10	**WDE503404**


WDE503404




WDE34343

Einsatz - Taster • Gruppentaster • Mit Schraubklemmen

Nennspannung:	24 V	- Für Schraub- und Spreizbefestigung in 60er und 70er Dose
Frequenz:	0-60 Hz	
Schaltstrom:	2 A	- Ohne Beleuchtung (nicht beleuchtbar)
Werkstoff:	Thermoplast | Metall	
Einbautiefe:	31 mm	

Bezeichnung	Schaltart/Variante	VPE	Best.-Nr.
A.1 | A.8 | C.1 | C.8			
Gruppen-Taster 4 Schließer UP 24V	4x Schließer, gemeinsame Eingangsklemme	10	**WDE34343**



WDE503511

Einsatz - Taster • Serientaster • Mit Steckklemme

Nennspannung:	250 V	- Mit Klemm-/Schraubbefestigung
Frequenz:	50 - 60 Hz	
Schaltstrom:	10 A	
Werkstoff:	Metall | Kunststoff	
Einbautiefe:	32 mm	

Bezeichnung	Schaltart/Variante	VPE	Best.-Nr.
A.1 | A.8 | C.1 | C.8 | Serie 1930 / Serie Glas | Serie R.classic			
Serientaster UP Tragring rund 10A/250V	2x Schließer, gemeinsame Eingangsklemme	10	**WDE503511**



WDE5035

Einsatz - Taster • Serientaster • Mit Steckklemme

Nennspannung:	250 V
Frequenz:	50 - 60 Hz
Schaltstrom:	10 A
Werkstoff:	Metall | Kunststoff

Bezeichnung	Schaltart/Variante	VPE	Best.-Nr.
A.1 | A.8 | C.1 | C.8			
Serientaster Ö/S getr Eingangskl. UP 10A	1x Schließer, 1x Öffner, getrennte Eingangs-klemmen	10	**WDE503501**
Serientaster 2 S getr Eingangskl. UP 10A	2x Schließer, getrennte Eingangsklemmen	10	**WDE503503**
A.1 | A.8 | C.1 | C.8			
Serientaster 2 S gem. Eingangskl. UP 10A	2x Schließer, gemeinsame Eingangsklemme	10	**WDE5035**



WDE503808

Einsatz - Taster • Serientaster • Mit Schraubklemmen

Nennspannung:	250 V	- Für Schraub- und Spreizbefestigung in 60er und 70er Dose
Frequenz:	50 - 60 Hz	
Schaltstrom:	10 A	- Für Beleuchtung
Werkstoff:	Metall | Kunststoff	
Einbautiefe:	32 mm	

Bezeichnung	Schaltart/Variante	VPE	Best.-Nr.
A.1 | A.8 | C.1 | C.8			
Serientaster 2 W getr Eingangskl. UP 10A	2x Wechsler, verwendbar als Öffner oder Schließer mit getrennten Eingangsklemmen	10	**WDE503808**



WDE55003

Einsatz - Taster • Serientaster • Mit Steckklemme

Nennspannung:	24 V	- Für Schraub- und Spreizbefestigung in 60er und 70er Dose
Frequenz:	0-60 Hz	
Schaltstrom:	2 A	- Für Beleuchtung mit LED-Modul
Werkstoff:	Thermoplast | Metall	
Einbautiefe:	31 mm	

Bezeichnung	Schaltart/Variante	VPE	Best.-Nr.
A.1 | A.8 | C.1 | C.8			
Serientaster 2 Schließer UP 24V	2-polig Aus/Wechsel	10	**WDE55003**

Wippe • Für Wippschalter/-taster

Werkstoff: Thermoplast
Montageart: Klemmbefestigung
:

Farbe	Glanzgrad	Oberfläche	VPE	Best.-Nr.
A.1 | A.8 | C.1 | C.8				
Anthrazit	Matt	Lackiert	10	**WAW2000AT**
Nachtschwarz	Glänzend	Unbehandelt	10	**WAW2000BG**
Nachtschwarz	Matt	Unbehandelt	10	**WAW2000BM**
Titan	Metallisch	Lackiert	10	**WAW2000TA**
Lichtweiß	Glänzend	Unbehandelt	10	**WAW2000WG**
Lichtweiß	Matt	Unbehandelt	10	**WAW2000WM**



WAW2000WM

Wippe • Für Wippschalter/-taster • Kontrollfenster/Lichtauslass

Werkstoff: Thermoplast - Für Beleuchtung
Montageart: Klemmbefestigung

Farbe	Glanzgrad	Oberfläche	VPE	Best.-Nr.
A.1 | A.8 | C.1 | C.8				
Anthrazit	Matt	Lackiert	10	**WAW2031AT**
Nachtschwarz	Glänzend	Unbehandelt	10	**WAW2031BG**
Nachtschwarz	Matt	Unbehandelt	10	**WAW2031BM**
Titan	Metallisch	Lackiert	10	**WAW2031TA**
Lichtweiß	Glänzend	Unbehandelt	10	**WAW2031WG**
Lichtweiß	Matt	Unbehandelt	10	**WAW2031WM**



WAW2031WM



Wippe • Für Wippschalter/-taster

Werkstoff: Thermoplast
Montageart: Schraubbefestigung
:

Farbe	Glanzgrad	Oberfläche	VPE	Best.-Nr.
A.1 | A.8 | C.1 | C.8				
Lichtweiß	Glänzend	Lackiert	10	**WAW2037WG**

WAW2037WG



WDE3032

Wippschalter • Mit Steckklemme

Nennspannung:	250 V	- Mit Spreizkrallen
Frequenz:	50 - 60 Hz	- Für Beleuchtung und Kontrollschaltung
Verwendbar in höheren IP-Klassen:	IP44 in Kombination mit Dichtungsset	
Anschluss-/Steckertyp:	Schraubanschluss	

Bezeichnung	Schaltstrom	VPE	Best.-Nr.
A.1 | A.8 | C.1 | C.8			
Ausschalter UP 2-polig 10AX 250V	10 AX (100W LED (SBL))	10	**WDE3032**



WDE303212

Wippschalter • Mit Schraubklemmen

Nennspannung:	250 V	- Mit Klemm-/Schraubbefestigung
Frequenz:	50 - 60 Hz	- Für Beleuchtung und Kontrollschaltung
Verwendbar in höheren IP-Klassen:	IP44 in Kombination mit Dichtungsset	
Anschluss-/Steckertyp:	Schraubanschluss	

Bezeichnung	Schaltstrom	VPE	Best.-Nr.
A.1 | A.8 | C.1 | C.8			
Ausschalter UP 2-polig 16AX 250V	16 AX (200W LED (SBL))	10	**WDE303212**



WDE303303

Wippschalter • Mit Schraubklemmen

Nennspannung:	400 V	- Mit Klemm-/Schraubbefestigung
Frequenz:	50 - 60 Hz	- Für Beleuchtung und Kontrollschaltung
Anschluss-/Steckertyp:	Schraubanschluss	

Bezeichnung	Schaltstrom	VPE	Best.-Nr.
A.1 | A.8 | C.1 | C.8			
Ausschalter UP 3-polig 16AX 400V	16 A	10	**WDE303303**



WAW1014WM

Wippe • Mit Aufdruck • Für Wippschalter/-taster • Mit Aufdruck „0“

Werkstoff:	Thermoplast
Montageart:	Klemmbefestigung
Verwendbar in höheren IP-Klassen:	IP44 in Kombination mit Dichtungsset

Farbe	Glanzgrad	Oberfläche	VPE	Best.-Nr.
A.1 | A.8 | C.1 | C.8				
Anthrazit	Matt	Lackiert	10	**WAW1014AT**
Nachtschwarz	Glänzend	Unbehandelt	10	**WAW1014BG**
Nachtschwarz	Matt	Unbehandelt	10	**WAW1014BM**
Rot	Glänzend	Lackiert	10	**WAW1014RG**
Titan	Metallisch	Lackiert	10	**WAW1014TA**
Lichtweiß	Glänzend	Unbehandelt	10	**WAW1014WG**
Lichtweiß	Matt	Unbehandelt	10	**WAW1014WM**

Wippe • Mit Aufdruck • Für Wippschalter/-taster • Kontrollfenster/Lichtauslass • Mit Aufdruck „0“

Werkstoff: Thermoplast - Für Beleuchtung
Montageart: Klemmbefestigung
Verwendbar in höheren IP-Klassen: IP44 in Kombination mit Dichtungsset

Farbe	Glanzgrad	Oberfläche	VPE	Best.-Nr.
A.1 | A.8 | C.1 | C.8				
Anthrazit	Matt	Lackiert	10	**WAW1034AT**
Nachtschwarz	Glänzend	Unbehandelt	10	**WAW1034BG**
Nachtschwarz	Matt	Unbehandelt	10	**WAW1034BM**
Titan	Metallisch	Lackiert	10	**WAW1034TA**
Lichtweiß	Glänzend	Unbehandelt	10	**WAW1034WG**
Lichtweiß	Matt	Unbehandelt	10	**WAW1034WM**



WAW1034WM

Wippe • Mit Aufdruck • Für Wippschalter/-taster • Mit Aufdruck „0“

Werkstoff: Thermoplast
Montageart: Schraubbefestigung
Verwendbar in höheren IP-Klassen: IP44 in Kombination mit Dichtungsset

Farbe	Glanzgrad	Oberfläche	VPE	Best.-Nr.
A.1 | A.8 | C.1 | C.8				
Lichtweiß	Glänzend	Unbehandelt	10	**WAW1018WG**



WAW1018WG

Wippe • Mit Aufdruck • Für Wippschalter/-taster • Kontrollfenster/Lichtauslass • Mit Aufdruck „0“

Werkstoff: Thermoplast
Montageart: Schraubbefestigung
Verwendbar in höheren IP-Klassen: IP44 in Kombination mit Dichtungsset

Farbe	Glanzgrad	Oberfläche	VPE	Best.-Nr.
A.1 | A.8 | C.1 | C.8				
Lichtweiß	Glänzend	Unbehandelt	10	**WAW1038WG**



WAW1038WG



WDE395619

Einsatz - Taster • Einzeltaster • Mit Steckklemme

Nennspannung:	250 V	- Mit Spreizkrallen
Frequenz:	50 - 60 Hz	- Für Wand- und Deckenmontage
Schaltstrom:	10 A	- Für Beleuchtung und Kontrollschaltung
Werkstoff:	Metall | Kunststoff	
Einbautiefe:	31,20 mm	

Bezeichnung	Schaltart/Variante	VPE	Best.-Nr.
A.1 | A.8 | C.1 | C.8			
Wechsel-Zugtaster UP Meldekontakt	Wechsler, mit separatem Meldekontakt	10	**WDE395619**





WDE3966

Zugschalter • Mit Steckklemme

Frequenz:	50 - 60 Hz	- Für Wand- und Deckenmontage
Bemessungsstrom IN:	10 A	- Für Beleuchtung und Kontrollschaltung
Anschluss-/Steckertyp:	Schraubanschluss	- Aus/Wechsel

Bezeichnung	Schaltstrom	VPE	Best.-Nr.
A.1 | A.8 | C.1 | C.8			
Aus/Wechsel-Zugschalter UP Meldekontakt	10 AX (100W LED (SBL))	10	**WDE3966**





WAF1048WM

Zentralstück für Schalter oder Taster

Werkstoff:	Thermoplast	- ohne Abdeckung

Farbe	Glanzgrad	Oberfläche	VPE	Best.-Nr.
A.1 | A.8 | C.1 | C.8				
Anthrazit	Matt	Lackiert	10	**WAF1048AT**
Nachtschwarz	Glänzend	Unbehandelt	10	**WAF1048BG**
Nachtschwarz	Matt	Unbehandelt	10	**WAF1048BM**
Titan	Metallisch	Lackiert	10	**WAF1048TA**
Lichtweiß	Glänzend	Unbehandelt	10	**WAF1048WG**
Lichtweiß	Matt	Unbehandelt	10	**WAF1048WM**

Einsatz - Taster • Einzeltaster • Mit Schraubklemmen

Nennspannung:	250 V	- Für Zentralstück mit Drehknopf
Frequenz:	50 - 60 Hz	- Für Schraubbefestigung
Schaltstrom:	10 A	- Ohne Spreizkrallen
Werkstoff:	Metall | Kunststoff	
Einbautiefe:	31,30 mm	

Bezeichnung	Schaltart/Variante	VPE	Best.-Nr.
A.1 | A.8 | C.1 | C.8			
Schlüss.taster 1p Erd f Profil-zyli IP44	Taster Wechsler 2-polig	10	**WDE385620**




WDE385620

IP44

Schlüsselschalter • Mit Schraubklemmen • Schaltungsart Schalter 2-polig

Nennspannung:	250 V	- Mit Schraubklemmen
Frequenz:	50 - 60 Hz	- Ohne Beleuchtung (nicht beleuchtbar)
Bemessungsstrom IN:	16 A	- 2-polig Aus/Wechsel
Verwendbar in höheren IP-Klassen:	IP44 in Kombination mit Dichtungsset	
Anschluss-/Steckertyp:	Schraubanschluss	

Bezeichnung	Schaltstrom	VPE	Best.-Nr.
A.1 | A.8 | C.1 | C.8			
Schlüsselschalter 2p f. Profil-H.zylind	16 AX (100W LED (SBL))	10	**WDE382610**




WDE382610

Schlüsselschalter • Mit Schraubklemmen • Schaltungsart Wechselschalter

Nennspannung:	250 V	- Mit Schraubklemmen
Frequenz:	50 - 60 Hz	- Aus/Wechsel
Bemessungsstrom IN:	16 A	
Verwendbar in höheren IP-Klassen:	IP44 in Kombination mit Dichtungsset	
Anschluss-/Steckertyp:	Schraubanschluss	

Bezeichnung	Schaltstrom	VPE	Best.-Nr.
A.1 | A.8 | C.1 | C.8			
Schlüsselschal 1p Erdung f Profil-H.zyli	16 AX (200W LED (SBL))	10	**WDE383620**



WDE383620

Zentralstück für Schalter oder Taster

Werkstoff:	Thermoplast	- ohne Abdeckung
Verwendbar in höheren IP-Klassen:	IP44 in Kombination mit Dichtungsset	

Farbe	Glanzgrad	Oberfläche	VPE	Best.-Nr.
A.1 | A.8 | C.1 | C.8				
Anthrazit	Matt	Lackiert	10	**WAF1312AT**
Nachtschwarz	Glänzend	Unbehandelt	10	**WAF1312BG**
Nachtschwarz	Matt	Unbehandelt	10	**WAF1312BM**
Titan	Metallisch	Lackiert	10	**WAF1312TA**
Lichtweiß	Glänzend	Unbehandelt	10	**WAF1312WG**
Lichtweiß	Matt	Unbehandelt	10	**WAF1312WM**



WAF1312WM



WDA7171

Einsatz für Schließsystem • Zylinderschloss

Bezeichnung	VPE	Best.-Nr.
Profil-Halbzylinder Zubehör Schlüssel	1	**WDA7171**
Profil-Halbzylinder Zubehör für Schlüs	1	**WDA7172**

Zeitschaltuhr

Nennspannung:	250 V	- 2-polig Aus
Schaltstrom:	16 A	- Mit Schraubklemmen
Einbautiefe:	32,30 mm	- Mit Durchgangsklemme
IP-Klasse (Ingress Protection):	IP20	- Ohne Spreizkrallen

Bezeichnung	Laufzeit	VPE	Best.-Nr.
A.1 | A.8 | C.1 | C.8			
Mech Zeitschaltuhr UP 2p Laufzeit 15min	15 min	1	**WDE2040**
Mech Zeitschaltuhr UP 2p Laufzeit 120min	120 min	1	**WDE2041**




WDE2040



Zentralstück für Zeitschaltuhr • Mit Aufdruck „0 - 120 min“

Werkstoff: Thermoplast

Farbe	Glanzgrad	Oberfläche	VPE	Best.-Nr.
A.1 | A.8 | C.1 | C.8				
Anthrazit	Matt	Lackiert	1	**WAF1313AT**
Nachtschwarz	Glänzend	Unbehandelt	1	**WAF1313BG**
Nachtschwarz	Matt	Unbehandelt	1	**WAF1313BM**
Titan	Metallisch	Lackiert	1	**WAF1313TA**
Lichtweiß	Glänzend	Unbehandelt	1	**WAF1313WG**
Lichtweiß	Matt	Unbehandelt	1	**WAF1313WM**




WAF1313WM

Zentralstück für Zeitschaltuhr • Mit Aufdruck „0 - 15 min“

Werkstoff: Thermoplast

Farbe	Glanzgrad	Oberfläche	VPE	Best.-Nr.
A.1 | A.8 | C.1 | C.8				
Anthrazit	Matt	Lackiert	1	**WAF1314AT**
Nachtschwarz	Glänzend	Unbehandelt	1	**WAF1314BG**
Nachtschwarz	Matt	Unbehandelt	1	**WAF1314BM**
Titan	Metallisch	Lackiert	1	**WAF1314TA**
Lichtweiß	Glänzend	Unbehandelt	1	**WAF1314WG**
Lichtweiß	Matt	Unbehandelt	1	**WAF1314WM**



WAF1314WM



WDN2010

Schalt-/Relais-Einsatz elektronisch • Anzahl Kanäle 1

Betriebsspannung:	230 - 230 V
Frequenz:	50 - 60 Hz
Leistungsaufnahme standby:	0,1 W
230 V Glüh- und Halogenlampen:	2300 W
Leuchtstofflampen in duo-Schaltung:	1500 W
Minimale Kontaktlast:	10 W
Betriebstemperatur:	-5 - 40 °C
Einbautiefe:	22 mm

- EIN-/AUSSCHALTEN des 1-fach-Relais mit Drucktastern und Anwendungsmodul für Bewegungsmelder, mit Zusatzsteuereingang

Bezeichnung	VPE	Best.-Nr.
A.1 | A.8 | C.1 | C.8		
Schalt-Einsatz UP 1f 10 A f. A.x/C.x	1	**WDN2010**



WDN2020

Schalt-/Relais-Einsatz elektronisch • Anzahl Kanäle 2

Betriebsspannung:	230 - 230 V
Frequenz:	50 - 60 Hz
Leistungsaufnahme standby:	0,1 W
230 V Glüh- und Halogenlampen:	750 W
Minimale Kontaktlast:	10 W
Betriebstemperatur:	-5 - 40 °C
Einbautiefe:	22 mm

- EIN-/AUSSCHALTEN des 2-fach-Relais, verwendet mit dem Anwendungsmodul für Drucktasten, mit zusätzlichen Steuereingängen

Bezeichnung	VPE	Best.-Nr.
A.1 | A.8 | C.1 | C.8		
Schalt-Einsatz UP 2f 4 A f. A.x/C.x	1	**WDN2020**



WDN2061

Elektronik-Gerät für Installationsschalterprogramme

Betriebsspannung:	220 - 240 V
Frequenz:	50 - 60 Hz
Einbautiefe:	20 mm

- Netzteil oder Slave mit Drucktasten und Anwendungsmodul für Bewegungsmelder

Bezeichnung	Farbe	Glanzgrad	VPE	Best.-Nr.
A.1 | A.8 | C.1 | C.8				
Netzteil UP o. Lastanschl f. A.x/C.x	Grau	Matt	1	**WDN2061**



WAC1020

Taster • Vernetzbar • Matter-Standard

Kontrollfenster/Lichtauslass:	Ja
Steuerspannung AC:	0-0 V
Versorgungsspannung:	230 V +/- 10%

- Lokale Steuerung der angeschlossenen Last mit den Tasten oder Verlängerungsleitungen und über das Matter-System
- Einstellungen der LED-Anzeige: Zustandsanzeige, Orientierungslicht, ausgeschaltet, Steuerung über Matter
- Bei Verwendung mit Netzteileinsatz: Slave zum Auslösen eines Master-Geräts (bis zu 5 Slaves möglich) und Matter-Tasten
- Bei Verwendung mit Dimmereinsatz: Dimmstufe speichern/Lastart auswählen, LED-Anzeigeeinstellungen, Steuerung über Matter und Matter-Tasten
- Bei Verwendung mit Schalteinsatz: Immer eingeschaltet, um den Relaisausgang dauerhaft zu schließen, Matter-Tasten und LED-Anzeigeeinstellungen

Bezeichnung	VPE	Best.-Nr.
A.1 | A.8 | C.1 | C.8		
Tastermodule UP 2fach vernetzbar A.x/C.x	1	**WAC1020**

Taster • Vernetzbar • Matter-Standard

Kontrollfenster/Lichtauslass:	Ja
Steuerspannung AC:	0-0 V
Versorgungsspannung:	230 V +/- 10%

- Lokale Steuerung der angeschlossenen Last mit den Tasten oder Verlängerungsleitungen und über das Matter-System
- Einstellungen der LED-Anzeige: Zustandsanzeige, Orientierungslicht, ausgeschaltet, Steuerung über Matter
- Bei Verwendung mit Netzteileinsatz: Slave zum Auslösen eines Master-Geräts (bis zu 5 Slaves möglich) und Matter-Tasten
- Bei Verwendung mit Dimmereinsatz: Dimmstufe speichern/Lastart auswählen, LED-Anzeigeeinstellungen, Steuerung über Matter
- Bei Verwendung mit Jalousiesteuereinsatz: Jalousie-Kalibrierung, Master-/Slave-Modus, Party-Modus, LED-Anzeige-Einstellungen und Steuerung über Matter
- Bei Verwendung mit Schalteinsatz: Immer eingeschaltet, um den Relaisausgang dauerhaft zu schließen, Matter-Tasten und LED-Anzeigeeinstellungen



WAC1010

Bezeichnung	VPE	Best.-Nr.
A.1 | A.8 | C.1 | C.8		
Tastermodule UP 1fach vernetzbar A.x/C.x	1	**WAC1010**

Taster • Vernetzbar • Matter-Standard

Kontrollfenster/Lichtauslass:	Ja
Steuerspannung AC:	2,5 - 3 V
Versorgungsspannung:	1x Lithium Batterie CR2430 3 V
Montageart:	Selbstklebend | Aufputz

- Matter-Tasten zum Steuern von Szenen und Automatisierung in einem Matter-System



WAC2020

Bezeichnung	VPE	Best.-Nr.
A.1 | A.8 | C.1 | C.8		
Wandsender Matter AP m. Batt 2f A.x/C.x	1	**WAC2020**

Taster • Vernetzbar • Matter-Standard

Kontrollfenster/Lichtauslass:	Ja
Steuerspannung AC:	2,5 - 3 V
Versorgungsspannung:	1x Lithium Batterie CR2430 3 V
Montageart:	Selbstklebend | Aufputz

- Matter-Tasten zum Steuern von Szenen und Automatisierung in einem Matter-System



WAC2010

Bezeichnung	VPE	Best.-Nr.
A.1 | A.8 | C.1 | C.8		
Wandsender Matter AP m. Batt 1f A.x/C.x	1	**WAC2010**



WAN7011WM

Abdeckung für Taster • Mit Aufdruck „0 - 1“ • Kontrollfenster/Lichtauslass

Anzahl der Tasten: 1 - Beleuchtbar durch Status-LED
Werkstoff: Thermoplast

Farbe	Glanzgrad	Oberfläche	VPE	Best.-Nr.
A.1 | A.8 | C.1 | C.8				
Anthrazit	Matt	Lackiert	10	**WAN7011AT**
Nachtschwarz	Glänzend	Unbehandelt	10	**WAN7011BG**
Nachtschwarz	Matt	Unbehandelt	10	**WAN7011BM**
Titan	Metallisch	Lackiert	10	**WAN7011TA**
Lichtweiß	Glänzend	Unbehandelt	10	**WAN7011WG**
Lichtweiß	Matt	Unbehandelt	10	**WAN7011WM**



WAN7010WM

Abdeckung für Taster • Kontrollfenster/Lichtauslass

Anzahl der Tasten: 1
Werkstoff: Thermoplast

Farbe	Glanzgrad	Oberfläche	VPE	Best.-Nr.
A.1 | A.8 | C.1 | C.8				
Anthrazit	Matt	Lackiert	10	**WAN7010AT**
Nachtschwarz	Glänzend	Unbehandelt	10	**WAN7010BG**
Nachtschwarz	Matt	Unbehandelt	10	**WAN7010BM**
Titan	Metallisch	Lackiert	10	**WAN7010TA**
Lichtweiß	Glänzend	Unbehandelt	10	**WAN7010WG**
Lichtweiß	Matt	Unbehandelt	10	**WAN7010WM**



WAN7021WM

Abdeckung für Taster • Mit Aufdruck „0 - 1“ • Kontrollfenster/Lichtauslass

Anzahl der Tasten: 2 - Beleuchtbar durch Status-LED
Werkstoff: Thermoplast

Farbe	Glanzgrad	Oberfläche	VPE	Best.-Nr.
A.1 | A.8 | C.1 | C.8				
Anthrazit	Matt	Lackiert	10	**WAN7021AT**
Nachtschwarz	Glänzend	Unbehandelt	10	**WAN7021BG**
Nachtschwarz	Matt	Unbehandelt	10	**WAN7021BM**
Titan	Metallisch	Lackiert	10	**WAN7021TA**
Lichtweiß	Glänzend	Unbehandelt	10	**WAN7021WG**
Lichtweiß	Matt	Unbehandelt	10	**WAN7021WM**



WAN7020WM

Abdeckung für Taster • Kontrollfenster/Lichtauslass

Anzahl der Tasten: 2
Werkstoff: Thermoplast

Farbe	Glanzgrad	Oberfläche	VPE	Best.-Nr.
A.1 | A.8 | C.1 | C.8				
Anthrazit	Matt	Lackiert	10	**WAN7020AT**
Nachtschwarz	Glänzend	Unbehandelt	10	**WAN7020BG**
Nachtschwarz	Matt	Unbehandelt	10	**WAN7020BM**
Titan	Metallisch	Lackiert	10	**WAN7020TA**
Lichtweiß	Glänzend	Unbehandelt	10	**WAN7020WG**
Lichtweiß	Matt	Unbehandelt	10	**WAN7020WM**

Zubehör

Betriebstemperatur:	-5 - 40 °C	- Verschraubbar
Montageart:	Schraubbefestigung	

Bezeichnung	VPE	Best.-Nr.
D.sicherung Schraube f. Elektronikmodule	1	**WDN9011**



WDN9011



WAC4010

Dimmer • Vernetzbar • Matter-Standard

Betriebsspannung:	230 - 230 V	- Phasenan- oder Phasenabschnitt je nach Lastart, selbstlernend
Frequenz:	50 - 60 Hz	
Einbautiefe:	30,6 mm	- Kurzschlussfest und überlastsicher (elektronische Sicherung)
Leistungsaufnahme standby:	0,35 W	
230 V Glüh- und Halogenlampen:	200 W	- Für Unterputzmontage
Glühlampenlast:	20 - 200 W	
Betriebstemperatur:	-5 - 45 °C	
Leiterquerschnitt:	0,5 - 2,5 mm²	

Bezeichnung	VPE	Best.-Nr.
A.1 | A.8 | C.1 | C.8		
Einsatz f. Dr.dim. vernetzbar A.x/C.x	1	**WAC4010**



WDN4020

Dimmer

Betriebsspannung:	230 - 230 V	- Phasenabschnitt
Frequenz:	50 - 60 Hz	- Kurzschlussfest und überlastsicher (elektronische Sicherung)
Einbautiefe:	24 mm	
Stromverbrauch während des Betriebs:	2 W	- Für Montage in UP-Gerätedose
Leistungsaufnahme standby:	0 W	- Mit Schraubklemmen
230 V Glüh- und Halogenlampen:	200 W	
Glühlampenlast:	3 - 200 W	
Betriebstemperatur:	0 - 35 °C	
Leiterquerschnitt:	0,5 - 2,5 mm²	

Bezeichnung	VPE	Best.-Nr.
A.1 | A.8 | C.1 | C.8		
Drehdimmer (R, LED), Unterputz, A.x/C.x	1	**WDN4020**



WAC7061WM

Zentralstück für Dimmer • Vernetzbar

Werkstoff: Thermoplast

Farbe	Glanzgrad	Oberfläche	VPE	Best.-Nr.
A.1 | A.8 | C.1 | C.8				
Anthrazit	Matt	Lackiert	1	**WAC7061AT**
Nachtschwarz	Glänzend	Unbehandelt	1	**WAC7061BG**
Nachtschwarz	Matt	Unbehandelt	1	**WAC7061BM**
Titan	Metallisch	Lackiert	1	**WAC7061TA**
Lichtweiß	Glänzend	Unbehandelt	1	**WAC7061WG**
Lichtweiß	Matt	Unbehandelt	1	**WAC7061WM**



WAN7060WM

Zentralstück für Dimmer

Farbe	Glanzgrad	Oberfläche	VPE	Best.-Nr.
A.1 | A.8 | C.1 | C.8				
Anthrazit	Matt	Lackiert	10	**WAN7060AT**
Nachtschwarz	Glänzend	Unbehandelt	10	**WAN7060BG**
Schwarz	Matt	Unbehandelt	10	**WAN7060BM**
Titan	Metallisch	Lackiert	10	**WAN7060TA**
Lichtweiß	Glänzend	Unbehandelt	10	**WAN7060WG**
Lichtweiß	Matt	Unbehandelt	10	**WAN7060WM**

LED-Signallicht / Drucktaster

Nennspannung: 230 V - Großes Beschriftungsfeld
Werkstoff: Thermoplast
Leiterquerschnitt: 1 - 2,5 mm²

Bezeichnung	Farbe	Glühlampenlast	VPE	Best.-Nr.
A.1 | A.8 | C.1 | C.8				
LED-Signall. weiße Bel. Ax/Cx liweiß gl	Lichtweiß	0,5-1 W	1	**WAF6582WG**
LED-Signall. RGB Bel. Ax/Cx lichtweiß gl	Lichtweiß	1-2 W	1	**WAF6583WG**
LED-Signall. rt/gn Bel. Ax/Cx liweiß gl	Lichtweiß	0,3-0,5 W	1	**WAF6584WG**



WAF6582WG

Beschriftungsfeld

Werkstoff: Kunststoff

Bezeichnung	Farbe	VPE	Best.-Nr.
A.1 | A.8 | C.1 | C.8 | W.1			
Folie LED-Signaleinsatz Herren A.x/C.x	Natur	1	**WAA4091**
Folie LED-Signaleinsatz Damen A.x/C.x	Natur	1	**WAA4092**
Folie LED-SignaleinsatzRollstuhl A.x/C.x	Natur	1	**WAA4093**




WAA4091

Beschriftungsfeld • Mit Aufdruck Symbol für z. B. Bitte nicht stören / Zimmer reinigen

Werkstoff: Kunststoff

Bezeichnung	Farbe	VPE	Best.-Nr.
A.1 | A.8 | C.1 | C.8 | W.1			
Folie LED 2 Symbole Rot/Grün A.x/C.x	Natur	1	**WAA4094**




WAA4094

Beschriftungsfeld • Mit Aufdruck Symbol für z. B. Warten / Eintreten

Werkstoff: Kunststoff

Bezeichnung	Farbe	VPE	Best.-Nr.
A.1 | A.8 | C.1 | C.8 | W.1			
Folie LED 2 Symb. WARTEN/BETRETEN Ax/Cx	Natur	1	**WAA4095**



WAA4095



WAE5181WM

Einsatz - Taster • Einzeltaster • Mit Schraubklemmen

Nennspannung:	250 V	- Das verwendete Zentralstück bestimmt die Funktion Schalter oder Taster
Frequenz:	50 - 60 Hz	
Schaltstrom:	2 A	- Verschraubbar
Werkstoff:	Thermoplast	- Für Unterputzmontage
Einbautiefe:	28,2 mm	- Für Beleuchtung mit LED-Modul
		- Ohne Dichtung

Bezeichnung	Farbe	Glanzgrad	Schaltart/Variante	VPE	Best.-Nr.
A.1 | A.8 | C.8					
TA E10 kpl. f. TH SK A.1 ant matt lack	Anthrazit	Matt	1-polig	10	**WAE5181AT**
TA E10 kpl. f. TH SK A.1 nachtschwarz gl	Nachtschwarz	Glänzend	1-polig	10	**WAE5181BG**
TA E10 kpl. f. TH SK A.1 sw matt	Nachtschwarz	Matt	1-polig	10	**WAE5181BM**
TA E10 kpl. f. TH SK A.1 titan met lack	Titan	Metallisch	1-polig	10	**WAE5181TA**
TA E10 kpl. f. TH SK A.1 lichtweiß glänz	Lichtweiß	Glänzend	1-polig	10	**WAE5181WG**
TA E10 kpl. f. TH SK A.1 lichtweiß matt	Lichtweiß	Matt	1-polig	10	**WAE5181WM**



WDA4527G

Haube für Lichtsignal

Haube für Lichtsignal:	Beleuchtungshaube flach
Montageart:	Klemmbefestigung

Farbe	Durchmesser	VPE	Best.-Nr.
Grün	30 mm	10	**WDA4527G**
Rot	30 mm	10	**WDA4527R**
Weiß	30 mm	10	**WDA4527T**
Gelb	30 mm	10	**WDA4527Y**



WDE5101

LED-Signallicht / Drucktaster

Nennspannung:	230 V	- Für Beleuchtung und Kontrollschaltung
Werkstoff:	Metall | Kunststoff	
Leiterquerschnitt:	1,5 - 2,5 mm²	

Bezeichnung	Glühlampenlast	VPE	Best.-Nr.
A.1 | A.8 | C.1 | C.8			
Drucktaster und Lichtsignal E10 UP 2A	2 - 2 W	10	**WDE5101**
Drucktaster/Lichtsignal E10 Kont. UP 2A	2 - 2 W	10	**WDE510110**



WDA1527G

Knopf und Knebel • Für Wipptaster

Werkstoff:	Duroplast

Bezeichnung	Farbe	Glanzgrad	VPE	Best.-Nr.
Taster-Knopf für DT und LS E10 grün	Grün	Glänzend	10	**WDA1527G**
Tasterknopf rot Neutral E10	Rot	Glänzend	10	**WDA1527R**
Taster-Knopf für DT und LS E10 Klar	Weiß	Glänzend	10	**WDA1527T**

Zentralstück für Lichtsignal • Art der Lampenfassung E10

Werkstoff: Thermoplast - Klemmbefestigung
Ausschnitt Durchmesser: 27,2 mm - Ohne Beschriftung

Farbe	VPE	Best.-Nr.
A.1 | A.8 | C.1 | C.8		
Anthrazit	10	**WAF3554AT**
Nachtschwarz	10	**WAF3554BG**
Nachtschwarz	10	**WAF3554BM**
Titan	10	**WAF3554TA**
Lichtweiß	10	**WAF3554WG**
Lichtweiß	10	**WAF3554WM**

WAF3554WM

Beleuchtungseinsatz

Bezeichnung	Bemessungsstrom IN	Farbe	VPE	Best.-Nr.
Glimmlampe E10 Zubehör für Taster	1,35 mA	Orange	10	**WDA2127P**
LED-Leuchtmittel E10 blau	4 mA	Blau	20	**WDA2727B**
LED-Leuchtmittel E10 grün	4 mA	Grün	20	**WDA2727G**
LED-Leuchtmittel E10 rot	4 mA	Rot	20	**WDA2727R**
LED-Leuchtmittel E10 weiß	4 mA	Weiß	20	**WDA2727W**
LED-Leuchtmittel E10 gelb	4 mA	Gelb	20	**WDA2727Y**



WDA2127P



WAF1001WM

Blindverschluss

Werkstoff: Thermoplast
Zusammenstellung: Basiselement mit Zentralstück
Montageart: Schraubbefestigung
Mit Krallenbefestigung: Nein
Verwendbar in höheren IP-Klassen: IP44 in Kombination mit Dichtungsset

Bezeichnung	Farbe	Glanzgrad	Oberfläche	VPE	Best.-Nr.
A.1 | A.8 | C.1 | C.8					
Blindverschl. m. Z.-st. Ax/Cx ant mt la	Anthrazit	Matt	Lackiert	10	**WAF1001AT**
Blindverschl. m. Z.-st. Ax/Cx sw gl	Nachtschwarz	Glänzend	Unbehandelt	10	**WAF1001BG**
Blindverschl. m. Z.-st. Ax/Cx sw matt	Nachtschwarz	Matt	Unbehandelt	10	**WAF1001BM**
Bl.verschl. Z.-st. Ax/Cx titan met lack	Titan	Metallisch	Lackiert	10	**WAF1001TA**
Blindverschl. m. Z.-st. Ax/Cx liweiß gl	Lichtweiß	Glänzend	Unbehandelt	10	**WAF1001WG**
Blindverschl. m. Z.-st. Ax/Cx litweiß mt	Lichtweiß	Matt	Unbehandelt	10	**WAF1001WM**



WDF4400

Tragplatte • Anzahl der Anschlüsse 1

Abmessungen Öffnung (B x H): 71,0 x 71,0 mm
Werkstoff: Metall | Kunststoff

Bezeichnung	VPE	Best.-Nr.
A.1 | A.8 | C.1 | C.8		
Kabelauslassdose Modul-Einsätze	10	**WDF4400**
A.1 | A.8 | C.1 | C.8 | Serie 1930 / Serie Glas | Serie R.classic		
Kabelauslass ER Modul-Einsätze mit Zug	10	**WDF4411**



WAF4400WM

Zentralstück • Anzahl der Anschlüsse 1 • Anschlussklemme • Mit Geradeauslass

Werkstoff: Thermoplast
Montageart: Schraubbefestigung

Farbe	Glanzgrad	VPE	Best.-Nr.
A.1 | A.8 | C.1 | C.8			
Anthrazit	Matt	10	**WAF4400AT**
Nachtschwarz	Glänzend	10	**WAF4400BG**
Nachtschwarz	Matt	10	**WAF4400BM**
Titan	Metallisch	10	**WAF4400TA**
Lichtweiß	Glänzend	10	**WAF4400WG**
Lichtweiß	Matt	10	**WAF4400WM**



WAA8100

Beschriftungsfeld

Werkstoff: Kunststoff

Bezeichnung	Farbe	VPE	Best.-Nr.
A.1 | A.8 | C.1 | C.8			
Beschriftungsf. Tragring A.x/C.x	Weiß	10	**WAA8100**

Beleuchtungseinsatz

Betriebstemperatur: -5 - 40 °C

Bezeichnung	Bemessungsstrom IN	Farbe	VPE	Best.-Nr.
A.1 | A.8 | C.1 | C.8				
LED-Modul N-Kl. 230V 0,4mA RGB	0,0004 A	Schwarz	10	**WAA2530M**
LED-Modul 230V AC 0,4mA weiß	0,0004 A	Weiß	10	**WDE1600W**
LED-Modul 230V AC 0,4mA grau	0,0004 A	Grau	10	**WDE1675W**
Serien-LED-Modul mit N-Klemme 230V 0,4mA	0,0004 A	Schwarz	1	**WDE1680W**
LED-Modul N-Klemme Kontrolleuchte 12-48V	0,0009 A	Blau	10	**WDE1687W**



WAA2530M

Zubehör • Dichtungsset

Betriebstemperatur: -5 - 40 °C - Für flächenbündigen Einbau geeignet
Abmessungen: 77.9 x 77.6 mm
Montageart: Klemmbefestigung

Bezeichnung	VPE	Best.-Nr.
A.1 | A.8 | C.1 | C.8		
Dicht.set f. Steckd./Z-st. A.x/C.x	1	**WAA1101**



WAA1101

Zubehör

Betriebstemperatur: -5 - +35 °C - Klemmbefestigung
Abmessungen: 71 x 71 mm
Montageart: Klemmbefestigung

Bezeichnung	VPE	Best.-Nr.
Schutzhaube für SCHUKO und Schalter grau	10	**WDA3600**



WDA3600

Zubehör

Betriebstemperatur: -5 - +35 °C - Schraubbefestigung über Sockel
Abmessungen: 12.50 x 12.60 mm
Montageart: Schraubbefestigung

Bezeichnung	VPE	Best.-Nr.
Austausch-Kralle Zubehör	1	**WDA3400**



WDA3400

Zubehör

Betriebstemperatur: -5 - +35 °C - Klemmbefestigung
Abmessungen: 26.50 x 17 mm
Montageart: Klemmbefestigung

Bezeichnung	VPE	Best.-Nr.
Aufsteck-Verlängerungskralle Zubehör	50	**WDA3481**



WDA3481



WAN7070WM

Einsatz - Taster • Einzeltaster

Nennspannung:	250 V	- Das verwendete Zentralstück bestimmt die Funktion Schalter oder Taster
Frequenz:	50 - 60 Hz	
Schaltstrom:	10 A	- Verschraubbar
230 V Glüh- und Halogenlampen:	1500 W	- Für Unterputzmontage
Leuchtstofflampen in duo-Schaltung:	1500 W	- Beleuchtbar durch Status-LED
Werkstoff:	Thermoplast	- Ohne Dichtung
Einbautiefe:	28,2 mm	

Bezeichnung	Farbe	Glanzgrad	Schaltart/Variante	VPE	Best.-Nr.
A.1 | A.8 | C.1 | C.8					
Elek. Hotel-Card-Sch. A.x/C.x ant matt	Anthrazit	Matt	1-polig	1	**WAN7070AT**
Elek. Hotel-Card-Sch. A.x/C.x schwarz g	Nachtschwarz	Glänzend	1-polig	1	**WAN7070BG**
Elek. Hotel-Card-Sch. A.x/C.x schwarz ma	Nachtschwarz	Matt	1-polig	1	**WAN7070BM**
Elek. Hotel-Card-Sch. A.x/C.x titan met	Titan	Metallisch	1-polig	1	**WAN7070TA**
Elek. Hotel-Card-Sch. A.x/C.x lweiß gl	Lichtweiß	Glänzend	1-polig	1	**WAN7070WG**
Elek. Hotel-Card-Sch. A.x/C.x lweiß matt	Lichtweiß	Matt	1-polig	1	**WAN7070WM**



WDE5051

Einsatz - Taster • Einzeltaster • Mit Steckklemme

Nennspannung:	250 V
Frequenz:	50 - 60 Hz
Werkstoff:	Metall | Kunststoff
Einbautiefe:	31,20 mm

Bezeichnung	Schaltart/Variante	VPE	Best.-Nr.
A.1 | A.8 | C.1 | C.8			
Taster S f. Hotelc.-Schaltaufsatz UP 10A	Schließer	10	**WDE5051**
Taster S f. Hotelc.-S.aufsatz 2 M UP 10A	Schließer, mit 2 separaten Meldekontakten	10	**WDE505101**
A.1 | A.8 | C.1 | C.8			
Taster S f. Hotelc.-Schaltaufsatz UP 2A	Schließer	10	**WDE505102**
Taster S f. Hotelc.-S.aufsatz 2 M UP 2A	Schließer, mit 2 separaten Meldekontakten	10	**WDE505103**
Taster S+Ö f. Hotelc-S.aufsatz 2 M UP 2A	1x Schließer, 1x Öffner, getrennte Eingangs-klemmen	10	**WDE505201**
Taster W f. Hotelc.-Schaltaufsatz UP 2A	Wechsler, verwendbar als Öffner oder Schließer	10	**WDE505601**



WAF1020WM

Zentralstück für Hotelcard-Schalter • Kontrollfenster/Lichtauslass

Werkstoff:	Thermoplast

Farbe	Glanzgrad	Oberfläche	VPE	Best.-Nr.
A.1 | A.8 | C.1 | C.8				
Anthrazit	Matt	Lackiert	10	**WAF1020AT**
Nachtschwarz	Glänzend	Unbehandelt	10	**WAF1020BG**
Nachtschwarz	Matt	Unbehandelt	10	**WAF1020BM**
Titan	Metallisch	Lackiert	10	**WAF1020TA**
Lichtweiß	Glänzend	Unbehandelt	10	**WAF1020WG**
Lichtweiß	Matt	Unbehandelt	10	**WAF1020WM**


Vorkonfektionierte Produktsets bestehend aus Abdeckrahmen und Zentralplatte erleichtern die Bestellung und ermöglichen eine schnelle, unkomplizierte Installation.

Schaltgeräte

Betriebsspannung: 24 - 24 V
Einbautiefe: 33,3 mm
Betriebstemperatur: -5 - 40 °C

- Zentralstück für Steckbefestigung
- Mit Schraubklemmen

Bezeichnung	Farbe	Glanzgrad	VPE	Best.-Nr.
A.1				
USV RA f. Notr. A.1 lichtweiß glänzend	Lichtweiß	Glänzend	1	**WAA5151WG**



WAA5151WG

Schaltgeräte • Ruftaste

Betriebsspannung: 24 - 24 V
Einbautiefe: 16 mm
Betriebstemperatur: -5 - 40 °C

- Zentralstück für Steckbefestigung
- Mit Schraubklemmen

Bezeichnung	Farbe	Glanzgrad	VPE	Best.-Nr.
A.1				
Ruftaster mit Rahmen A.1 lichtweiß gl	Lichtweiß	Glänzend	1	**WAE1012WG**




WAE1012WG

Schaltgeräte • Komplettsatz

Betriebsspannung: 24 - 24 V
Einbautiefe: 36 mm
Betriebstemperatur: -5 - 40 °C

- Abstellen des Notrufes über Abstelltaster am Notfallort
- Spannungsversorgung über Netzteil mit 24 V DC
- Akustische und visuelle Signalisierung eines Notrufes am Lichtsignal nach Betätigung des Zugtasters
- Zentralstück für Steckbefestigung
- Mit Schraubklemmen

Bezeichnung	Farbe	Glanzgrad	VPE	Best.-Nr.
A.1				
Notruf-Set mit Rah. A.1 lichtweiß gl	Lichtweiß	Glänzend	1	**WAE1011WG**




WAE1011WG

Schaltgeräte • Netzbetrieb

Betriebsspannung: 24 - 24 V
Eingangsspannung: 100-240 V
Einbautiefe: 33,3 mm
Betriebstemperatur: -5 - 40 °C

- Zentralstück für Steckbefestigung
- Mit Schraubklemmen

Bezeichnung	Farbe	Glanzgrad	VPE	Best.-Nr.
A.1				
Netzteil mit Rahmen A.1 lichtweiß gl	Lichtweiß	Glänzend	1	**WAE1017WG**



WAE1017WG

Schaltgeräte • Montageset Zugschnur


Betriebsspannung: 24 - 24 V
Einbautiefe: 36 mm
Betriebstemperatur: -5 - 40 °C

- Für Wand- und Deckenmontage
- Zentralstück für Steckbefestigung
- Mit Schraubklemmen

Bezeichnung	Farbe	Glanzgrad	VPE	Best.-Nr.
A.1				
Zugtaster mit Rahmen A.1 lichtweiß gl	Lichtweiß	Glänzend	1	**WAE1014WG**



WAE1014WG



WAE1018WG

Schaltgeräte • Resetkontakt

Betriebsspannung: 24 - 24 V - Zentralstück für Steckbefestigung
Einbautiefe: 16 mm - Mit Schraubklemmen
Betriebstemperatur: -5 - 40 °C

Bezeichnung	Farbe	Glanzgrad	VPE	Best.-Nr.
A.1				
Abstelltaster mit Rah. A.1 lichtweiß gl	Lichtweiß	Glänzend	1	**WAE1018WG**




WAF6084WG

Schaltgeräte • Zimmerleuchte/Summer

Betriebsspannung: 24 - 24 V - Zentralstück für Steckbefestigung
Einbautiefe: 16 mm - Mit Schraubklemmen
Betriebstemperatur: -5 - 40 °C

Bezeichnung	Farbe	Glanzgrad	VPE	Best.-Nr.
A.1				
Lichtsignal mit Rahmen A.1 lichtweiß gl	Lichtweiß	Glänzend	1	**WAF6084WG**



WAE1013WG

Schaltgeräte • Signalisierungsset

Betriebsspannung: 24 - 24 V - Zentralstück für Steckbefestigung
Einbautiefe: 16 mm - Mit Schraubklemmen
Betriebstemperatur: -5 - 40 °C

Bezeichnung	Farbe	Glanzgrad	VPE	Best.-Nr.
A.1				
Abst./Anw.TA RA A.1 lichtweiß glänzend	Lichtweiß	Glänzend	1	**WAE1013WG**



WDF5612

Potentialausgleichsdose

Farbe: Grau - Mit gelber Isolierhülle und Quetschanschluss
Werkstoff: Metall | Kunststoff

Bezeichnung	VPE	Best.-Nr.
A.1 | A.8 | C.1 | C.8		
Potenzialausgleich-Winkelstecker	1	**WDF5612**



WDF5611

Potentialausgleichsdose • Einbaubuchse


Farbe: Grau - Mit Schraubklemme
Werkstoff: Metall | Kunststoff

Bezeichnung	VPE	Best.-Nr.
A.1 | A.8 | C.1 | C.8		
Potenzialausgleich-Einbaubuchse	1	**WDF5611**


Potentialausgleichsdose • Steckdose 1-fach

Farbe: Grau - Mit Schraubklemmen
Werkstoff: Metall | Kunststoff

Bezeichnung	VPE	Best.-Nr.
A.1 | A.8 | C.1 | C.8		
Doppel-Potenzialausgleich-Std Modul	10	**WDF5600**




WDF5600



Zentralplatte für Steckdose

Werkstoff: Thermoplast

Farbe	Glanzgrad	Oberfläche	VPE	Best.-Nr.
A.1 | A.8 | C.1 | C.8				
Lichtweiß	Glänzend	Unbehandelt	10	**WAF2087WG**
Lichtweiß	Matt	Unbehandelt	10	**WAF2087WM**



WAF2087WM


Zentralstück • Anzahl der Anschlüsse 1 • Durchmesser der Öffnung 18,8 mm • Mit Geradeauslass

Werkstoff: Thermoplast
Montageart: Schraubbefestigung

Farbe	Glanzgrad	VPE	Best.-Nr.
A.1 | A.8 | C.1 | C.8			
Anthrazit	Matt	10	**WAF1171AT**
Nachtschwarz	Glänzend	10	**WAF1171BG**
Nachtschwarz	Matt	10	**WAF1171BM**
Titan	Metallisch	10	**WAF1171TA**
Lichtweiß	Glänzend	10	**WAF1171WG**
Lichtweiß	Matt	10	**WAF1171WM**



WAF1171WM



WDE3036

Wippschalter • Mit Steckklemme

Nennspannung: 250 V
Frequenz: 50 - 60 Hz
Verwendbar in höheren IP-Klassen: IP44 in Kombination mit Dichtungsset

Bezeichnung	Schaltstrom	VPE	Best.-Nr.
A.1 | A.8 | C.1 | C.8			
Wechselschalter UP 10 AX	10 AX (100W LED (SBL))	10	**WDE3036**
Wechselschalter UP 16 AX	16 AX (200W LED (SBL))	10	**WDE303616**
Kreuzschalter UP 10 AX	10 AX (100W LED (SBL))	10	**WDE3037**
Wechselschalter f. Hohlwandmont UP 10AX	10 AX (100W LED (SBL))	10	**WDE613036**



WDE5031

Einsatz - Taster • Einzeltaster • Mit Steckklemme

Nennspannung: 250 V
Frequenz: 50 - 60 Hz
Schaltstrom: 10 A
Werkstoff: Metall | Kunststoff

Bezeichnung	Schaltart/Variante	VPE	Best.-Nr.
A.1 | A.8 | C.1 | C.8			
Taster Schließer 2 Meldekontakten UP 10A	Schließer, mit 2 separaten Meldekontakten	10	**WDE503101**
Taster Ö/S getre. Eingangsklemmen UP 10A	1x Schließer, 1x Öffner, getrennte Eingangs-klemmen	10	**WDE503203**
Taster Schließer Hohlwandmontage UP 10A	Schließer	10	**WDE615031**
A.1 | A.8 | C.1 | C.8|			
Taster 1polig Schließer UP 10A	Schließer	10	**WDE5031**
Taster Wechsel Wipp-Einsatz UP 10A	Wechsler, verwendbar als Öffner oder Schließer	10	**WDE5036**



WAS1219WM

Steckdose • SCHUKO • Mit erhöhtem Berührungsschutz • Mit Steckklemme • Mit Klappdeckel

Nennspannung: 250 V - Durchverdrahtung möglich
Frequenz: 50 - 60 Hz
Bemessungsstrom IN: 16 A
Einbautiefe: 32 mm
Leiterquerschnitt: 1,5 - 2,5 mm²
Anschlussart: Steckverbindung
Werkstoff: Thermoplast

Farbe	Glanzgrad	Oberfläche	VPE	Best.-Nr.
A.1 | A.8 | C.1 | C.8				
Lichtweiß	Glänzend	Unbehandelt	10	**WAS1219WG**
Lichtweiß	Matt	Unbehandelt	10	**WAS1219WM**



WAW1096WG

Wippe • Für Wippschalter/-taster • Kontrollfenster/Lichtauslass

Werkstoff: Thermoplast - Führung für Mundstab
Montageart: Klemmbefestigung
Verwendbar in höheren IP-Klassen: IP44 in Kombination mit Dichtungsset

Farbe	Glanzgrad	Oberfläche	VPE	Best.-Nr.
A.1 | A.8 | C.1 | C.8				
Lichtweiß	Glänzend	Unbehandelt	10	**WAW1096WG**

Wippe • Mit Aufdruck • Für Wippschalter/-taster • Mit fühlbarem Symbol • Kontrollfenster/Lichtauslass • Mit Aufdruck Symbol Klingel

Werkstoff: Thermoplast
Montageart: Klemmbefestigung
Verwendbar in höheren IP-Klassen: IP44 in Kombination mit Dichtungsset

Farbe	Glanzgrad	Oberfläche	VPE	Best.-Nr.
A.1 | A.8 | C.1 | C.8				
Lichtweiß	Glänzend	Unbehandelt	10	**WAW1091WG**




WAW1091WG

Wippe • Mit Aufdruck • Für Wippschalter/-taster • Mit fühlbarem Symbol • Kontrollfenster/Lichtauslass • Mit Aufdruck Symbol Schlüssel

Werkstoff: Thermoplast
Montageart: Klemmbefestigung
Verwendbar in höheren IP-Klassen: IP44 in Kombination mit Dichtungsset

Farbe	Glanzgrad	Oberfläche	VPE	Best.-Nr.
A.1 | A.8 | C.1 | C.8				
Lichtweiß	Glänzend	Unbehandelt	10	**WAW1093WG**



WAW1093WG

Wippe • Mit Aufdruck • Für Wippschalter/-taster • Mit fühlbarem Symbol • Kontrollfenster/Lichtauslass • Mit Aufdruck Symbol Licht

Werkstoff: Thermoplast
Montageart: Klemmbefestigung
Verwendbar in höheren IP-Klassen: IP44 in Kombination mit Dichtungsset

Farbe	Glanzgrad	Oberfläche	VPE	Best.-Nr.
A.1 | A.8 | C.1 | C.8				
Lichtweiß	Glänzend	Unbehandelt	10	**WAW1092WG**



WAW1092WG



WDN2010

Schalt-/Relais-Einsatz elektronisch • Anzahl Kanäle 1

Betriebsspannung:	230 - 230 V
Frequenz:	50 - 60 Hz
Leistungsaufnahme standby:	0,1 W
230 V Glüh- und Halogenlampen:	2300 W
Leuchtstofflampen in duo-Schaltung:	1500 W
Minimale Kontaktlast:	10 W
Betriebstemperatur:	-5 - 40 °C
Einbautiefe:	22 mm

- EIN-/AUSSCHALTEN des 1-fach-Relais mit Drucktastern und Anwendungsmodul für Bewegungsmelder, mit Zusatzsteuereingang

Bezeichnung	VPE	Best.-Nr.
A.1 | A.8 | C.1 | C.8		
Schalt-Einsatz UP 1f 10 A f. A.x/C.x	1	**WDN2010**



WDN2061

Elektronik-Gerät für Installationsschalterprogramme

Betriebsspannung:	220 - 240 V
Frequenz:	50 - 60 Hz
Einbautiefe:	20 mm

- Netzteil oder Slave mit Drucktasten und Anwendungsmodul für Bewegungsmelder

Bezeichnung	Farbe	Glanzgrad	VPE	Best.-Nr.
A.1 | A.8 | C.1 | C.8				
Netzteil UP o. Lastanschl f. A.x/C.x	Grau	Matt	1	**WDN2061**



WDN2030

Dimmer

Betriebsspannung:	230 - 230 V
Frequenz:	50 - 60 Hz
Einbautiefe:	32 mm
Leistungsaufnahme standby:	0,2 W
230 V Glüh- und Halogenlampen:	350 W
Betriebstemperatur:	-5 - 45 °C
Leiterquerschnitt:	1 - 2,5 mm²

- Dimmer 1-fach mit Drucktasten, Bewegungsmeldern und Anwendungsmodul für Bewegungsmelder, mit Zusatzsteuereingang
- Optimierung des Dimmverhaltens durch Feineinstellung der Lastart und speziellen Einstell-Modi

Bezeichnung	VPE	Best.-Nr.
A.1 | A.8 | C.1 | C.8		
Dimmer-Einsatz UP 1f f. A.x/C.x	1	**WDN2030**



WAN1061

Bewegungsmelder

Montagehöhe:	1,0 - 1,1 m
Aufbauhöhe:	12 mm
Erfassungsdurchmesser am Boden:	8-16 m
Erfassungswinkel einstellbar:	90 - 180 °
Werkstoff:	Kunststoff
Max. Reichweite frontal:	12 m
Max. Reichweite zu einer Seite:	16 m
Ansprechhelligkeit einstellbar:	5-1000 lx
Betriebstemperatur:	-5 - 45 °C

- Automatische Steuerung mit dem Bewegungsmelder/der lokalen Taste
- Infrarot-Bewegungsmelder 180°, feste Abschaltverzögerung 180 s, Lux-Einstellungen, Teach-in-Modus, Taste ein/aus/automatisch
- Bei Verwendung mit Netzteileinsatz: Slave zum Auslösen eines Master-Geräts (bis zu 5 Slaves möglich)
- Bei Verwendung mit Dimmereinsatz: Dimmstufe speichern/Lastart auswählen
- Bei Verwendung mit Schalt/Dimmeinsatz: Master-Detektor

Glanzgrad	Oberfläche	VPE	Best.-Nr.
A.1 | A.8 | C.1 | C.8			
Matt	Unbehandelt	1	**WAN1061**

Bewegungsmelder • Vernetzbar • Matter-Standard

Montagehöhe:	1,0 - 1,1 m
Aufbauhöhe:	12 mm
Erfassungsdurchmesser am Boden:	8-16 m
Erfassungswinkel einstellbar:	90 - 180 °
Werkstoff:	Kunststoff
Max. Reichweite frontal:	12 m
Max. Reichweite zu einer Seite:	16 m
Ansprechhelligkeit einstellbar:	5-1000 lx
Betriebstemperatur:	-5 - 45 °C

- Automatische Steuerung mit dem Bewegungsmelder/der lokalen Taste und über das Matter-System
- Infrarot-Bewegungsmelder 180°, einstellbare Abschaltverzögerung, Lux-Einstellungen, Teach-in-Modus, Taste ein/aus/automatisch, Matter-Sensor zur Lux-Pegelerkennung
- Bei Verwendung mit Netzteileinsatz: Slave zum Auslösen eines Master-Geräts (bis zu 5 Slaves möglich) und Matter-Sensoren
- Bei Verwendung mit Schalteinsatz: Immer eingeschaltet, um den Relaisausgang dauerhaft zu schließen
- Bei Verwendung mit Dimmereinsatz: Dimmstufe speichern/Lastart auswählen, Steuerung über Matter



WAC1061

Glanzgrad	Oberfläche	VPE	Best.-Nr.
A.1 | A.8 | C.1 | C.8			
Matt	Unbehandelt	1	**WAC1061**

Bewegungsmelder

Montagehöhe:	2,0 - 2,2 m
Aufbauhöhe:	12 mm
Erfassungsdurchmesser am Boden:	8-12 m
Erfassungswinkel einstellbar:	90 - 180 °
Werkstoff:	Kunststoff
Max. Reichweite frontal:	12 m
Max. Reichweite zu einer Seite:	12 m
Ansprechhelligkeit einstellbar:	5-1000 lx
Betriebstemperatur:	-5 - 45 °C

- Automatische Steuerung mit dem Bewegungsmelder/der lokalen Taste
- Infrarot-Bewegungsmelder 180°, feste Abschaltverzögerung 180 s, Lux-Einstellungen, Teach-in-Modus, Taste ein/aus/automatisch
- Bei Verwendung mit Netzteileinsatz: Slave zum Auslösen eines Master-Geräts (bis zu 5 Slaves möglich)
- Bei Verwendung mit Dimmereinsatz: Dimmstufe speichern/Lastart auswählen
- Bei Verwendung mit Schalt/Dimmeinsatz: Master-Detektor



WAN1062

Glanzgrad	Oberfläche	VPE	Best.-Nr.
A.1 | A.8 | C.1 | C.8			
Matt	Unbehandelt	1	**WAN1062**

Bewegungsmelder • Vernetzbar • Matter-Standard


Montagehöhe:	2,0 - 2,2 m
Aufbauhöhe:	12 mm
Erfassungsdurchmesser am Boden:	8-12 m
Erfassungswinkel einstellbar:	90 - 180 °
Werkstoff:	Kunststoff
Max. Reichweite frontal:	12 m
Max. Reichweite zu einer Seite:	12 m
Ansprechhelligkeit einstellbar:	5-1000 lx
Betriebstemperatur:	-5 - 45 °C

- Automatische Steuerung mit dem Bewegungsmelder/der lokalen Taste und über das Matter-System
- Infrarot-Bewegungsmelder 180°, einstellbare Abschaltverzögerung, Lux-Einstellungen, Teach-in-Modus, Taste ein/aus/automatisch, Matter-Sensor zur Lux-Pegelerkennung
- Bei Verwendung mit Netzteileinsatz: Slave zum Auslösen eines Master-Geräts (bis zu 5 Slaves möglich) und Matter-Sensoren
- Bei Verwendung mit Schalteinsatz: Immer eingeschaltet, um den Relaisausgang dauerhaft zu schließen
- Bei Verwendung mit Dimmereinsatz: Dimmstufe speichern/Lastart auswählen, Steuerung über Matter



WAC1062

Glanzgrad	Oberfläche	VPE	Best.-Nr.
A.1 | A.8 | C.1 | C.8			
Matt	Unbehandelt	1	**WAC1062**




WAN7030WM

Zentralstück für Bewegungsmelder

Werkstoff: Thermoplast

Bezeichnung	Farbe	Glanzgrad	Oberfläche	VPE	Best.-Nr.
A.1 | A.8 | C.1 | C.8					
Bwgsm. Aufs 1,1m/2,2m A.x/C.x ant matt	Anthrazit	Matt	Lackiert	10	**WAN7030AT**
Bwgsm. Aufs 1,1m/2,2m A.x/C.x schwarz gl	Nachtschwarz	Glänzend	Unbehandelt	10	**WAN7030BG**
Bwgsm. Aufs 1,1m/2,2m A.x/C.x schwarz m	Nachtschwarz	Matt	Unbehandelt	10	**WAN7030BM**
Bwgsm. Aufs 1,1m/2,2m A.x/C.x titan met	Titan	Metallisch	Lackiert	10	**WAN7030TA**
Bwgsm. Aufs 1,1m/2,2m A.x/C.x lweiß gl	Lichtweiß	Glänzend	Unbehandelt	10	**WAN7030WG**
Bwgsm. Aufs 1,1m/2,2m A.x/C.x lweiß matt	Lichtweiß	Matt	Unbehandelt	10	**WAN7030WM**



WAN7040WM

Zentralstück für Bewegungsmelder

Werkstoff: Thermoplast

Bezeichnung	Farbe	Glanzgrad	Oberfläche	VPE	Best.-Nr.
A.1 | A.8 | C.1 | C.8					
Bwgsm. Aufs 1,1m/2,2m Taste A.x/C.x ant	Anthrazit	Matt	Lackiert	10	**WAN7040AT**
Bwgsm. Aufs 1,1m/2,2m Taste Ax/Cx sw gl	Nachtschwarz	Glänzend	Unbehandelt	10	**WAN7040BG**
Bwgsm. Aufs 1,1m/2,2m Taste Ax/Cx sw ma	Nachtschwarz	Matt	Unbehandelt	10	**WAN7040BM**
Bwgsm. Aufs 1,1m/2,2m Taste Ax/Cx titan	Titan	Metallisch	Lackiert	10	**WAN7040TA**
Bwgsm. Aufs 1,1m/2,2m Taste Ax/Cx lw gl	Lichtweiß	Glänzend	Unbehandelt	10	**WAN7040WG**
Bwgsm. Aufs 1,1m/2,2m Taste Ax/Cx lw ma	Lichtweiß	Matt	Unbehandelt	10	**WAN7040WM**

Jalousieschalter/-taster • Schalter 1-polig

Werkstoff:	Metall | Kunststoff	- Mit 0-Stellung
Nennspannung:	250 V	- Mit Schraubklemmen
Schaltstrom:	10 AX (100W LED (SBL))	- Mit Tastrastfunktion
Betriebstemperatur:	-5 - +35 °C	

Bezeichnung	Farbe	Glanzgrad	VPE	Best.-Nr.
A.1 | A.8 | C.1 | C.8				
Jalousie-Drehschalter 1-p. Tastrast	Lichtgrau	Matt	10	**WDE384103**



WDE384103



Jalousieschalter/-taster • Schalter 2-polig

Werkstoff:	Metall | Kunststoff	- Mit 0-Stellung
Nennspannung:	250 V	- Mit Schraubklemmen
Schaltstrom:	10 AX (100W LED (SBL))	- Mit Tastrastfunktion
Betriebstemperatur:	-5 - +35 °C	

Bezeichnung	Farbe	Glanzgrad	VPE	Best.-Nr.
A.1 | A.8 | C.1 | C.8				
Jalousie-Drehschalter 2-p. Tastrast	Lichtgrau	Matt	10	**WDE384203**




WDE384203



Zentralstück für Schalter oder Taster • Mit aufgedruckten Pfeilsymbolen

Werkstoff:	Thermoplast
Abnehmbarer Schlüssel:	Nein

Farbe	Glanzgrad	Oberfläche	VPE	Best.-Nr.
A.1 | A.8 | C.1 | C.8				
Anthrazit	Matt	Lackiert	1	**WAF1317AT**
Nachtschwarz	Glänzend	Unbehandelt	1	**WAF1317BG**
Nachtschwarz	Matt	Unbehandelt	1	**WAF1317BM**
Titan	Metallisch	Lackiert	1	**WAF1317TA**
Lichtweiß	Glänzend	Unbehandelt	1	**WAF1317WG**
Lichtweiß	Matt	Unbehandelt	1	**WAF1317WM**



WAF1317WM

Zubehör

Betriebstemperatur:	-5 - +35 °C	- Klemmbefestigung
Abmessungen:	38 x 38 mm	
Montageart:	Einrastfunktion	

Bezeichnung	VPE	Best.-Nr.
Arretierungss. für Jal.-Drehs. R.x/clas	10	**WLA6600**



WLA6600




WDE503520

Jalousieschalter/-taster

Werkstoff:	Metall | Kunststoff	- Mit mechanischer und elektrischer Verriegelung als Sperre gegen beidseitiges Eintasten
Nennspannung:	250 V	
Schaltstrom:	10 A	- Mit Steckklemme
Betriebstemperatur:	-5 - +35 °C	
Frequenz:	50 - 60 Hz	

Bezeichnung	Farbe	Glanzgrad	VPE	Best.-Nr.
A.1 | A.8 | C.1 | C.8				
Jalousietaster Wipp-Einsatz UP 10A	Grau	Matt	10	**WDE503520**



WDE303520

Jalousieschalter/-taster • Schalter 1-polig

Werkstoff:	Metall | Kunststoff	- Mit mechanischer und elektrischer Verriegelung als Sperre gegen beidseitiges Einschalten
Nennspannung:	250 V	
Schaltstrom:	10 AX (100W LED (SBL))	- Mit Steckklemme
Betriebstemperatur:	-5 - +35 °C	

Bezeichnung	Farbe	Glanzgrad	VPE	Best.-Nr.
A.1 | A.8 | C.1 | C.8				
Jalousieschalter 1polig UP 10 AX	Grau	Matt	10	**WDE303520**



WAW1002WM

Wippe • Mit Aufdruck • Für Wippschalter/-taster • Mit aufgedruckten Pfeilsymbolen

Werkstoff:	Thermoplast
Montageart:	Klemmbefestigung
Verwendbar in höheren IP-Klassen:	IP44 in Kombination mit Dichtungsset

Farbe	Glanzgrad	Oberfläche	VPE	Best.-Nr.
A.1 | A.8 | C.1 | C.8				
Anthrazit	Matt	Lackiert	10	**WAW1002AT**
Nachtschwarz	Glänzend	Unbehandelt	10	**WAW1002BG**
Nachtschwarz	Matt	Unbehandelt	10	**WAW1002BM**
Titan	Metallisch	Lackiert	10	**WAW1002TA**
Lichtweiß	Glänzend	Unbehandelt	10	**WAW1002WG**
Lichtweiß	Matt	Unbehandelt	10	**WAW1002WM**



WAW2001WM

Wippe • Mit Aufdruck • Für Wippschalter/-taster • Mit aufgedrucktem Pfeilsymbol

Werkstoff:	Thermoplast
Montageart:	Klemmbefestigung

Farbe	Glanzgrad	Oberfläche	VPE	Best.-Nr.
A.1 | A.8 | C.1 | C.8				
Anthrazit	Matt	Lackiert	10	**WAW2001AT**
Nachtschwarz	Glänzend	Unbehandelt	10	**WAW2001BG**
Nachtschwarz	Matt	Unbehandelt	10	**WAW2001BM**
Titan	Metallisch	Lackiert	10	**WAW2001TA**
Lichtweiß	Glänzend	Unbehandelt	10	**WAW2001WG**
Lichtweiß	Matt	Unbehandelt	10	**WAW2001WM**

Jalousieschalter/-taster • Taster 1-polig

Werkstoff:	Metall | Kunststoff	- 1-polig
Nennspannung:	250 V	- Mit Schraubklemmen
Schaltstrom:	10 A	
Betriebstemperatur:	-5 - +35 °C	


Bezeichnung	Farbe	Glanzgrad	VPE	Best.-Nr.
A.1 | A.8 | C.1 | C.8				
Jal-Schlüsseltas.1p f. Profil-H. zylinder	Lichtgrau	Matt	10	**WDE383110**
Jal-Schlü.sch 1p Erdung Profil-H.zylind	Lichtgrau	Matt	10	**WDE383120**


WDE383110

Jalousieschalter/-taster • Schalter 1-polig

Werkstoff:	Metall | Kunststoff	- 1-polig
Nennspannung:	250 V	- Mit 0-Stellung
Schaltstrom:	10 A	- Mit Schraubklemmen
Betriebstemperatur:	-5 - +35 °C	- Mit Tastrastfunktion

Bezeichnung	Farbe	Glanzgrad	VPE	Best.-Nr.
A.1 | A.8 | C.1 | C.8				
Jal-Schlüs.sch 1p f Erd. Profil. zyl IP44	Lichtgrau	Matt	10	**WDE382120**



WDE382120

IP44

Jalousieschalter/-taster • Taster 2-polig

Werkstoff:	Metall | Kunststoff	- 2-polig
Nennspannung:	250 V	- Mit Schraubklemmen
Schaltstrom:	10 A	
Betriebstemperatur:	-5 - +35 °C	


Bezeichnung	Farbe	Glanzgrad	VPE	Best.-Nr.
A.1 | A.8 | C.1 | C.8				
Jal-Schlüsselsch 2p f. Profil-H. zylinder	Lichtgrau	Matt	10	**WDE383210**


WDE383210

Jalousieschalter/-taster • Schalter 2-polig

Werkstoff:	Metall | Kunststoff	- 2-polig
Nennspannung:	250 V	- Mit 0-Stellung
Schaltstrom:	10 A	- Mit Schraubklemmen
Betriebstemperatur:	-5 - +35 °C	- Mit Tastrastfunktion

Bezeichnung	Farbe	Glanzgrad	VPE	Best.-Nr.
A.1 | A.8 | C.1 | C.8				
Jal-Schlüsselsch 2p f. Profil-H. zylinder	Lichtgrau	Matt	10	**WDE382210**


WDE382210



WAF1311WM

Zentralstück für Schalter oder Taster • Mit aufgedruckten Pfeilsymbolen

Werkstoff:	Thermoplast	- ohne Abdeckung
Verwendbar in höheren IP-Klassen:	IP44 in Kombination mit Dichtungsset	

Farbe	Glanzgrad	Oberfläche	VPE	Best.-Nr.
A.1 | A.8 | C.1 | C.8				
Anthrazit	Matt	Lackiert	10	**WAF1311AT**
Nachtschwarz	Glänzend	Unbehandelt	10	**WAF1311BG**
Nachtschwarz	Matt	Unbehandelt	10	**WAF1311BM**
Titan	Metallisch	Lackiert	10	**WAF1311TA**
Lichtweiß	Glänzend	Unbehandelt	10	**WAF1311WG**
Lichtweiß	Matt	Unbehandelt	10	**WAF1311WM**

Einsatz - Taster • Gruppentaster • Mit Schraubklemmen



WDE503404

Nennspannung:	250 V	- Für Schraub- und Spreizbefestigung in 60er und 70er Dose
Frequenz:	50 - 60 Hz	
Schaltstrom:	10 A	
Werkstoff:	Metall | Kunststoff	
Einbautiefe:	32 mm	

Bezeichnung	Schaltart/Variante	VPE	Best.-Nr.
A.1 | A.8 | C.1 | C.8			
Gruppen-Taster 4 S 0-Stellung UP 10A	Mit 0-Stellung	10	**WDE503404**



Wippe • Mit Aufdruck • Für Wippschalter/-taster • Mit aufgedruckten Pfeilsymbolen



WAW2002WM

Werkstoff:	Thermoplast
Montageart:	Klemmbefestigung

Farbe	Glanzgrad	Oberfläche	VPE	Best.-Nr.
A.1 | A.8 | C.1 | C.8				
Anthrazit	Matt	Lackiert	10	**WAW2002AT**
Nachtschwarz	Glänzend	Unbehandelt	10	**WAW2002BG**
Nachtschwarz	Matt	Unbehandelt	10	**WAW2002BM**
Titan	Metallisch	Lackiert	10	**WAW2002TA**
Lichtweiß	Glänzend	Unbehandelt	10	**WAW2002WG**
Lichtweiß	Matt	Unbehandelt	10	**WAW2002WM**



WDE385103



Jalousieschalter/-taster • Schalter 1-polig

Werkstoff:	Metall | Kunststoff	- Mit 0-Stellung
Nennspannung:	250 V	- Mit Schraubklemmen
Schaltstrom:	10 AX (100W LED (SBL))	- Mit Tastrastfunktion
Betriebstemperatur:	-5 - +35 °C	

Bezeichnung	Farbe	Glanzgrad	VPE	Best.-Nr.
A.1 | A.8 | C.1 | C.8				
Jalousie-Schalter 1p für Z.stück Schloss	Lichtgrau	Matt	10	**WDE385103**



WDE385203



Jalousieschalter/-taster • Schalter 2-polig

Werkstoff:	Metall | Kunststoff	- Mit 0-Stellung
Nennspannung:	250 V	- Mit Schraubklemmen
Schaltstrom:	10 AX (100W LED (SBL))	- Mit Tastrastfunktion
Betriebstemperatur:	-5 - +35 °C	

Bezeichnung	Farbe	Glanzgrad	VPE	Best.-Nr.
A.1 | A.8 | C.1 | C.8				
Jalousie-Schalter 2p für Z.stück Schloss	Lichtgrau	Matt	10	**WDE385203**



WAF1319WM

Zentralstück für Schalter oder Taster • Mit aufgedruckten Pfeilsymbolen

Werkstoff:	Thermoplast
Abnehmbarer Schlüssel:	Ja, in 0-Stellung

Farbe	Glanzgrad	Oberfläche	VPE	Best.-Nr.
A.1 | A.8 | C.1 | C.8				
Anthrazit	Matt	Lackiert	1	**WAF1319AT**
Nachtschwarz	Glänzend	Unbehandelt	1	**WAF1319BG**
Nachtschwarz	Matt	Unbehandelt	1	**WAF1319BM**
Titan	Metallisch	Lackiert	1	**WAF1319TA**
Lichtweiß	Glänzend	Unbehandelt	1	**WAF1319WG**
Lichtweiß	Matt	Unbehandelt	1	**WAF1319WM**



WAF1320WM

Zentralstück für Schalter oder Taster • Mit aufgedruckten Pfeilsymbolen • Mit Tastrastfunktion

Werkstoff:	Thermoplast
Abnehmbarer Schlüssel:	Ja, in 0-Stellung

Farbe	Glanzgrad	Oberfläche	VPE	Best.-Nr.
A.1 | A.8 | C.1 | C.8				
Anthrazit	Matt	Lackiert	1	**WAF1320AT**
Nachtschwarz	Glänzend	Unbehandelt	1	**WAF1320BG**
Nachtschwarz	Matt	Unbehandelt	1	**WAF1320BM**
Titan	Metallisch	Lackiert	1	**WAF1320TA**
Lichtweiß	Glänzend	Unbehandelt	1	**WAF1320WG**
Lichtweiß	Matt	Unbehandelt	1	**WAF1320WM**

Zentralstück für Schalter oder Taster • Mit aufgedruckten Pfeilsymbolen • Mit Tastrastfunktion



WAF1321WM

Werkstoff: Thermoplast
Abnehmbarer Schlüssel: Ja, in 3 Positionen

Farbe	Glanzgrad	Oberfläche	VPE	Best.-Nr.
A.1 | A.8 | C.1 | C.8				
Anthrazit	Matt	Lackiert	1	**WAF1321AT**
Nachtschwarz	Glänzend	Unbehandelt	1	**WAF1321BG**
Nachtschwarz	Matt	Unbehandelt	1	**WAF1321BM**
Titan	Metallisch	Lackiert	1	**WAF1321TA**
Lichtweiß	Glänzend	Unbehandelt	1	**WAF1321WG**
Lichtweiß	Matt	Unbehandelt	1	**WAF1321WM**



WDN2040

Jalousieschalter/-taster

Nennspannung:	230 V
Betriebstemperatur:	-5 - 45 °C
unbegrenzt erweiterbare Eingänge:	Ja
Frequenz:	50 - 60 Hz

- Jalousiesteuerung 1-fach mit Drucktaster-Anwendungsmodul, mit Zusatzsteuerungseingang
- Automatische Kalibrierung

Bezeichnung	VPE	Best.-Nr.
A.1 | A.8 | C.1 | C.8		
Jalousie-Einsatz UP 1f f. A.x/C.x	1	**WDN2040**



WAC1020

Taster • Vernetzbar • Matter-Standard

Kontrollfenster/Lichtauslass:	Ja
Steuerspannung AC:	0-0 V
Versorgungsspannung:	230 V +/- 10%

- Lokale Steuerung der angeschlossenen Last mit den Tasten oder Verlängerungsleitungen und über das Matter-System
- Einstellungen der LED-Anzeige: Zustandsanzeige, Orientierungslicht, ausgeschaltet, Steuerung über Matter
- Bei Verwendung mit Netzteileinsatz: Slave zum Auslösen eines Master-Geräts (bis zu 5 Slaves möglich) und Matter-Tasten
- Bei Verwendung mit Dimmereinsatz: Dimmstufe speichern/Lastart auswählen, LED-Anzeigeeinstellungen, Steuerung über Matter und Matter-Tasten
- Bei Verwendung mit Schalteinsatz: Immer eingeschaltet, um den Relaisausgang dauerhaft zu schließen, Matter-Tasten und LED-Anzeigeeinstellungen

Bezeichnung	VPE	Best.-Nr.
A.1 | A.8 | C.1 | C.8		
Tastermodule UP 2fach vernetzbar A.x/C.x	1	**WAC1020**



WAC1010

Taster • Vernetzbar • Matter-Standard

Kontrollfenster/Lichtauslass:	Ja
Steuerspannung AC:	0-0 V
Versorgungsspannung:	230 V +/- 10%

- Lokale Steuerung der angeschlossenen Last mit den Tasten oder Verlängerungsleitungen und über das Matter-System
- Einstellungen der LED-Anzeige: Zustandsanzeige, Orientierungslicht, ausgeschaltet, Steuerung über Matter
- Bei Verwendung mit Netzteileinsatz: Slave zum Auslösen eines Master-Geräts (bis zu 5 Slaves möglich) und Matter-Tasten
- Bei Verwendung mit Dimmereinsatz: Dimmstufe speichern/Lastart auswählen, LED-Anzeigeeinstellungen, Steuerung über Matter
- Bei Verwendung mit Jalousiesteuereinsatz: Jalousie-Kalibrierung, Master-/Slave-Modus, Party-Modus, LED-Anzeige-Einstellungen und Steuerung über Matter
- Bei Verwendung mit Schalteinsatz: Immer eingeschaltet, um den Relaisausgang dauerhaft zu schließen, Matter-Tasten und LED-Anzeigeeinstellungen

Bezeichnung	VPE	Best.-Nr.
A.1 | A.8 | C.1 | C.8		
Tastermodule UP 1fach vernetzbar A.x/C.x	1	**WAC1010**



WAC2020

Taster • Vernetzbar • Matter-Standard

Kontrollfenster/Lichtauslass:	Ja
Steuerspannung AC:	2,5 - 3 V
Versorgungsspannung:	1x Lithium Batterie CR2430 3 V
Montageart:	Selbstklebend | Aufputz

- Matter-Tasten zum Steuern von Szenen und Automatisierung in einem Matter-System

Bezeichnung	VPE	Best.-Nr.
A.1 | A.8 | C.1 | C.8		
Wandsender Matter AP m. Batt 2f A.x/C.x	1	**WAC2020**

Taster • Vernetzbar • Matter-Standard

Kontrollfenster/Lichtauslass: Ja
Steuerspannung AC: 2,5 - 3 V
Versorgungsspannung: 1x Lithium Batterie CR2430 3 V
Montageart: Selbstklebend | Aufputz

- Matter-Tasten zum Steuern von Szenen und Automatisierung in einem Matter-System

Bezeichnung	VPE	Best.-Nr.
A.1 | A.8 | C.1 | C.8		
Wandsender Matter AP m. Batt 1f A.x/C.x	1	**WAC2010**


WAC2010

Abdeckung für Taster • Mit aufgedruckten Pfeilsymbolen • Kontrollfenster/Lichtauslass

Anzahl der Tasten: 1
Werkstoff: Thermoplast

Farbe	Glanzgrad	Oberfläche	VPE	Best.-Nr.
A.1 | A.8 | C.1 | C.8				
Anthrazit	Matt	Lackiert	10	**WAN7050AT**
Nachtschwarz	Glänzend	Unbehandelt	10	**WAN7050BG**
Nachtschwarz	Matt	Unbehandelt	10	**WAN7050BM**
Titan	Metallisch	Lackiert	10	**WAN7050TA**
Lichtweiß	Glänzend	Unbehandelt	10	**WAN7050WG**
Lichtweiß	Matt	Unbehandelt	10	**WAN7050WM**


WAN7050WM

Abdeckung für Taster • Mit aufgedruckten Pfeilsymbolen • Kontrollfenster/Lichtauslass

Anzahl der Tasten: 2
Werkstoff: Thermoplast

- Beleuchtbar durch Status-LED

Farbe	Glanzgrad	Oberfläche	VPE	Best.-Nr.
A.1 | A.8 | C.1 | C.8				
Anthrazit	Matt	Lackiert	10	**WAN7051AT**
Nachtschwarz	Glänzend	Unbehandelt	10	**WAN7051BG**
Nachtschwarz	Matt	Unbehandelt	10	**WAN7051BM**
Titan	Metallisch	Lackiert	10	**WAN7051TA**
Lichtweiß	Glänzend	Unbehandelt	10	**WAN7051WG**
Lichtweiß	Matt	Unbehandelt	10	**WAN7051WM**


WAN7051WM

Abdeckung für Taster • Kontrollfenster/Lichtauslass

Anzahl der Tasten: 2
Werkstoff: Thermoplast

Farbe	Glanzgrad	Oberfläche	VPE	Best.-Nr.
A.1 | A.8 | C.1 | C.8				
Anthrazit	Matt	Lackiert	10	**WAN7020AT**
Nachtschwarz	Glänzend	Unbehandelt	10	**WAN7020BG**
Nachtschwarz	Matt	Unbehandelt	10	**WAN7020BM**
Titan	Metallisch	Lackiert	10	**WAN7020TA**
Lichtweiß	Glänzend	Unbehandelt	10	**WAN7020WG**
Lichtweiß	Matt	Unbehandelt	10	**WAN7020WM**


WAN7020WM



WDN9011

Zubehör

Betriebstemperatur:	-5 - 40 °C	- Verschraubbar
Montageart:	Schraubbefestigung	

Bezeichnung	VPE	Best.-Nr.
D.sicherung Schraube f. Elektronikmodule	1	**WDN9011**

Raumtemperaturregler • Zentralstück und Regulierknopf



WAN5010WM

Schaltstrom:	16 A	- Schraubbefestigung über Tragplatte	
Nennspannung:	210 - 250 V	- Mit Schraubklemmen	
Frequenz:	50 - 60 Hz	- Mit thermischer Rückführung über Software	
Bemessungsstrom IN:	16 A	- Mit Aufdruck	
Sollwert Komforttemperatur:	5 - 40 °C		
Schalt-Temperaturdifferenz:	0,50 K		
Fühlerart:	Temperatursensor		
Energieeffizienzklasse:	I (1%)		

Farbe	Glanzgrad	Art der HLK-Steuerung	VPE	Best.-Nr.
A.1 | A.8 | C.1 | C.8				
Anthrazit	Matt	Heizung	1	**WAN5010AT**
Nachtschwarz	Glänzend	Heizung	1	**WAN5010BG**
Nachtschwarz	Matt	Heizung	1	**WAN5010BM**
Titan	Metallisch	Heizung	1	**WAN5010TA**
Lichtweiß	Glänzend	Heizung	1	**WAN5010WG**
Lichtweiß	Matt	Heizung	1	**WAN5010WM**

Raumtemperaturregler • Zentralstück und Regulierknopf



WAN5011WM

Schaltstrom:	0,065 A	- Schraubbefestigung über Tragplatte	
Nennspannung:	210 - 250 V	- Mit Schraubklemmen	
Frequenz:	50 - 60 Hz	- Mit thermischer Rückführung über Software	
Bemessungsstrom IN:	0,065 A	- Mit Aufdruck	
Sollwert Komforttemperatur:	5 - 30 °C		
Schalt-Temperaturdifferenz:	0,50 K		
Fühlerart:	Temperatursensor		
Energieeffizienzklasse:	I (1%)		

Farbe	Glanzgrad	Art der HLK-Steuerung	VPE	Best.-Nr.
A.1 | A.8 | C.1 | C.8				
Anthrazit	Matt	Heizung | Kühlung	1	**WAN5011AT**
Nachtschwarz	Glänzend	Heizung | Kühlung	1	**WAN5011BG**
Nachtschwarz	Matt	Heizung | Kühlung	1	**WAN5011BM**
Titan	Metallisch	Heizung | Kühlung	1	**WAN5011TA**
Lichtweiß	Glänzend	Heizung | Kühlung	1	**WAN5011WG**
Lichtweiß	Matt	Heizung | Kühlung	1	**WAN5011WM**

Wippschalter • Mit Steckklemme



WDE3032

Nennspannung:	250 V	- Mit Spreizkrallen	
Frequenz:	50 - 60 Hz	- Für Beleuchtung und Kontrollschaltung	
Verwendbar in höheren IP-Klassen:	IP44 in Kombination mit Dichtungsset		
Anschluss-/Steckertyp:	Schraubanschluss		

Bezeichnung	Schaltstrom	VPE	Best.-Nr.
A.1 | A.8 | C.1 | C.8			
Ausschalter UP 2-polig 10AX 250V	10 AX (100W LED (SBL))	10	**WDE3032**




WDE303212

Wippschalter • Mit Schraubklemmen

Nennspannung:	250 V	- Mit Klemm-/Schraubbefestigung
Frequenz:	50 - 60 Hz	- Für Beleuchtung und Kontrollschaltung
Verwendbar in höheren IP-Klassen:	IP44 in Kombination mit Dichtungsset	
Anschluss-/Steckertyp:	Schraubanschluss	

Bezeichnung	Schaltstrom	VPE	Best.-Nr.
A.1 | A.8 | C.1 | C.8			
Ausschalter UP 2-polig 16AX 250V	16 AX (200W LED (SBL))	10	**WDE303212**



WDE303303

Wippschalter • Mit Schraubklemmen

Nennspannung:	400 V	- Mit Klemm-/Schraubbefestigung
Frequenz:	50 - 60 Hz	- Für Beleuchtung und Kontrollschaltung
Anschluss-/Steckertyp:	Schraubanschluss	

Bezeichnung	Schaltstrom	VPE	Best.-Nr.
A.1 | A.8 | C.1 | C.8			
Ausschalter UP 3-polig 16AX 400V	16 A	10	**WDE303303**



WDE5031

Einsatz - Taster • Einzeltaster • Mit Steckklemme

Nennspannung:	250 V
Frequenz:	50 - 60 Hz
Schaltstrom:	10 A
Werkstoff:	Metall | Kunststoff

Bezeichnung	Schaltart/Variante	VPE	Best.-Nr.
A.1 | A.8 | C.1 | C.8			
Taster Schließer 2 Meldekontakten UP 10A	Schließer, mit 2 separaten Meldekontakten	10	**WDE503101**
Taster Ö/S getre. Eingangsklemmen UP 10A	1x Schließer, 1x Öffner, getrennte Eingangs-klemmen	10	**WDE503203**
Taster Schließer Hohlwandmontage UP 10A	Schließer	10	**WDE615031**
A.1 | A.8 | C.1 | C.8			
Taster 1polig Schließer UP 10A	Schließer	10	**WDE5031**
Taster Wechsel Wipp-Einsatz UP 10A	Wechsler, verwendbar als Öffner oder Schließer	10	**WDE5036**



WAW1035RG

Wippe • Mit Aufdruck • Für Wippschalter/-taster • Kontrollfenster/Lichtauslass • Mit Aufdruck „Heizung - 0“

Werkstoff:	Thermoplast
Montageart:	Klemmbefestigung
Verwendbar in höheren IP-Klassen:	IP44 in Kombination mit Dichtungsset

Farbe	Glanzgrad	Oberfläche	VPE	Best.-Nr.
A.1 | A.8 | C.1 | C.8				
Rot	Glänzend	Lackiert	10	**WAW1035RG**

Dreistufen-Schalter

Nennspannung: 250 V - Mit Schraubklemmen
Bemessungsstrom IN: 10 A
Anschluss-/Steckertyp: Schraubanschluss

Bezeichnung	VPE	Best.-Nr.
A.1 | A.8 | C.1 | C.8		
3-Stufenschalter UP Stellung 0-1-2-3	10	**WDE386103**
3-Stufenschalter UP Stellung 2-1-3	10	**WDE386113**




WDE386103



Zentralstück für Schalter oder Taster • Symbol „3-Stufenschalter“

Werkstoff: Thermoplast - ohne Abdeckung
Abnehmbarer Schlüssel: Nein

Farbe	Glanzgrad	Oberfläche	VPE	Best.-Nr.
A.1 | A.8 | C.1 | C.8				
Anthrazit	Matt	Lackiert	1	**WAF1316AT**
Nachtschwarz	Glänzend	Unbehandelt	1	**WAF1316BG**
Nachtschwarz	Matt	Unbehandelt	1	**WAF1316BM**
Titan	Metallisch	Lackiert	1	**WAF1316TA**
Lichtweiß	Glänzend	Unbehandelt	1	**WAF1316WG**
Lichtweiß	Matt	Unbehandelt	1	**WAF1316WM**




WAF1316WM

Zentralstück für Schalter oder Taster • Mit Aufdruck „0 - 1 - 2 - 3“

Werkstoff: Thermoplast - ohne Abdeckung
Abnehmbarer Schlüssel: Nein

Farbe	Glanzgrad	Oberfläche	VPE	Best.-Nr.
A.1 | A.8 | C.1 | C.8				
Anthrazit	Matt	Lackiert	1	**WAF1315AT**
Nachtschwarz	Glänzend	Unbehandelt	1	**WAF1315BG**
Nachtschwarz	Matt	Unbehandelt	1	**WAF1315BM**
Titan	Metallisch	Lackiert	1	**WAF1315TA**
Lichtweiß	Glänzend	Unbehandelt	1	**WAF1315WG**
Lichtweiß	Matt	Unbehandelt	1	**WAF1315WM**



WAF1315WM


Zubehör • Dichtungsset

Betriebstemperatur: -5 - 40 °C - Für flächenbündigen Einbau geeignet
Abmessungen: 77.9 x 77.6 mm
Montageart: Klemmbefestigung

Bezeichnung	VPE	Best.-Nr.
A.1 | A.8 | C.1 | C.8		
Dicht.set f. f. Schalter/Taster A.x/C.x	1	**WAA1102**



WAA1102




WDF4011WG

TAE

Einsatz für Kommunikationstechnik • TAE/2x6/6 NFF • Anzahl der Anschlüsse 3 • Mit Tragring

Leiterquerschnitt: 0 - 0 mm² - Mit Geradeauslass
Werkstoff: Metall | Kunststoff
Einbautiefe: 22 mm

Bezeichnung	Farbe	Glanzgrad	VPE	Best.-Nr.
A.1 | A.8 | C.1 | C.8 | Serie 1930 / Serie Glas | Serie R.classic				
TAE-Anschlussdose 2 X 6/6NFF Modul-Ein	Polarweiß	Matt	10	**WDF4011WG**




WDF4000WG

TAE

Einsatz für Kommunikationstechnik • TAE/3x6 NFN • Anzahl der Anschlüsse 3 • Mit Tragring

Leiterquerschnitt: 0 - 0 mm² - Mit Geradeauslass
Werkstoff: Metall | Kunststoff
Einbautiefe: 22 mm

Bezeichnung	Farbe	Glanzgrad	VPE	Best.-Nr.
A.1 | A.8 | C.1 | C.8 |Serie 1930 / Serie Glas | Serie R.classic				
TAE-Anschlussdose 3 x 6NFN Modueins. pw	Polarweiß	Matt	10	**WDF4000WG**



WDF4104

TAE
UAE

Datenanschlussdose/-module • Anzahl der Anschlüsse 2 • Cat3 • Mit Geradeauslass

Übertragungsbandbreite: 16 - 16 MHz - Mit Spreizkrallen
Nennspannung: 125 V - Gehäuse ungeschirmt
Bemessungsstrom IN: 1 A - Mit Schraubklemmen
Einbautiefe: 22 mm

Bezeichnung	VPE	Best.-Nr.
A.1 | A.8 | C.1 | C.8 | Serie 1930 / Serie Glas | Serie R.classic		
UAE 8(6)/TAE 6 F+N-Anschlussd. Modul. pw	10	**WDF4104**



WAF1104WM

Zentralstück • USB-C/TAE/Lautsprecheranschluss • Mit Geradeauslass


Werkstoff: Thermoplast
Montageart: Schraubbefestigung

Farbe	Glanzgrad	VPE	Best.-Nr.
A.1 | A.8 | C.1 | C.8			
Anthrazit	Matt	10	**WAF1104AT**
Nachtschwarz	Glänzend	10	**WAF1104BG**
Nachtschwarz	Matt	10	**WAF1104BM**
Titan	Metallisch	10	**WAF1104TA**
Lichtweiß	Glänzend	10	**WAF1104WG**
Lichtweiß	Matt	10	**WAF1104WM**

Zentral • Anzahl der Anschlüsse 2 • USB-C/TAE/Lautsprecheranschluss • Mit Geradeauslass


Werkstoff:	Thermoplast
Montageart:	Schraubbefestigung
Zusammenstellung:	Zentralplatte für Zwischenring

Farbe	Glanzgrad	VPE	Best.-Nr.
A.1 | A.8 | C.1 | C.8			
Anthrazit	Matt	10	**WAF2105AT**
Nachtschwarz	Glänzend	10	**WAF2105BG**
Nachtschwarz	Matt	10	**WAF2105BM**
Titan	Metallisch	10	**WAF2105TA**
Lichtweiß	Glänzend	10	**WAF2105WG**
Lichtweiß	Matt	10	**WAF2105WM**



WAF2105WM





WDF41073

UAE

Datenanschlussdose/-module • Anzahl der Anschlüsse 1 • Cat3 • Mit 45° Schrägauslass

Übertragungsbandbreite:	16 - 16 MHz	- Mit Spreizkrallen
Nennspannung:	125 V	- Cat.3
Bemessungsstrom IN:	1 A	- Gehäuse ungeschirmt
Einbautiefe:	22 mm	- Mit Schraubklemmen

Bezeichnung	VPE	Best.-Nr.
A.1 | A.8 | C.1 | C.8 | Serie 1930 / Serie Glas | Serie R.classic		
UAE-Anschlussdose 8-p. Modul weiß	10	**WDF41073**



WDF410766

UAE

Datenanschlussdose/-module • Anzahl der Anschlüsse 1 • Cat6 • Mit 45° Schrägauslass

Übertragungsbandbreite:	250 - 250 MHz	- Geeignet für PoE+
Nennspannung:	72 V	- Ohne Spreizkrallen
Bemessungsstrom IN:	0,50 A	- Gehäuse geschirmt
Einbautiefe:	31 mm	- Äußere Ösen am Tragring abbrechbar für runde Designs
		- Mit LSA+ Klemmen

Bezeichnung	VPE	Best.-Nr.
A.1 | A.8 | C.1 | C.8 | Serie 1930 / Serie Glas | Serie R.classic		
UAE-Std. 8-p. geschirmt Cat.6 Class E	10	**WDF410766**




WDF41076

UAE

Datenanschlussdose/-module • Anzahl der Anschlüsse 1 • Cat6a • Mit 45° Schrägauslass

Übertragungsbandbreite:	500 - 500 MHz	- Geeignet für PoE+
Nennspannung:	72 V	- Schraubbefestigung über Tragplatte
Bemessungsstrom IN:	0,50 A	- Ohne Spreizkrallen
Einbautiefe:	31 mm	- Gehäuse geschirmt
		- Äußere Ösen am Tragring abbrechbar für runde Designs
		- Mit LSA+ Klemmen

Bezeichnung	VPE	Best.-Nr.
A.1 | A.8 | C.1 | C.8 | Serie 1930 / Serie Glas | Serie R.classic		
UAE-Anschlussdose 8-polig geschirmt	10	**WDF41076**



WDF41083

UAE

Datenanschlussdose/-module • Anzahl der Anschlüsse 2 • Cat3 • Mit 45° Schrägauslass

Übertragungsbandbreite:	16 - 16 MHz	- Mit Spreizkrallen
Nennspannung:	125 V	- Cat.3
Bemessungsstrom IN:	1 A	- Mit Schraubklemmen
Einbautiefe:	22 mm	

Bezeichnung	VPE	Best.-Nr.
A.1 | A.8 | C.1 | C.8 | Serie 1930 / Serie Glas | Serie R.classic		
UAE-Steckdose 8/8-polig Modul weiß	10	**WDF41083**

Datenanschlussdose/-module • Anzahl der Anschlüsse 2 • Cat6 • Mit 45° Schrägauslass

Übertragungsbandbreite:	250 - 250 MHz	- Geeignet für PoE+
Nennspannung:	72 V	- Ohne Spreizkrallen
Bemessungsstrom IN:	1 A	- Gehäuse geschirmt
Einbautiefe:	31 mm	- Äußere Ösen am Tragring abbrechbar für runde Designs
		- Mit LSA+ Klemmen

Bezeichnung	VPE	Best.-Nr.
A.1 | A.8 | C.1 | C.8 | Serie 1930 / Serie Glas | Serie R.classic		
UAE-Std. 8/8-p. geschirmt Cat.6 ClassE	10	**WDF410866**



WDF410866

UAE

Datenanschlussdose/-module • Anzahl der Anschlüsse 2 • Cat6a • Mit 45° Schrägauslass

Übertragungsbandbreite:	500 - 500 MHz	- Geeignet für PoE+
Nennspannung:	72 V	- Schraubbefestigung über Tragplatte
Bemessungsstrom IN:	1 A	- Ohne Spreizkrallen
Einbautiefe:	31 mm	- Gehäuse geschirmt
		- Äußere Ösen am Tragring abbrechbar für runde Designs
		- Mit LSA+ Klemmen

Bezeichnung	VPE	Best.-Nr.
A.1 | A.8 | C.1 | C.8 | Serie 1930 / Serie Glas | Serie R.classic		
UAE-Steckdose 8/8-p. geschirmt Cat.6A	10	**WDF410862**



WDF410862

UAE

Datenanschlussdose/-module • Anzahl der Anschlüsse 2 • Cat6a • Mit Geradeauslass

Übertragungsbandbreite:	500 - 500 MHz	- Geeignet für PoE+
Nennspannung:	72 V	- Für Schraubbefestigung
Bemessungsstrom IN:	0,50 A	- Ohne Spreizkrallen
Einbautiefe:	35 mm	- Kat.6A iso, Klasse EA, abgeschirmt
		- Äußere Ösen am Tragring abbrechbar für runde Designs
		- Mit IDC-Klemmen

Bezeichnung	VPE	Best.-Nr.
A.1 | A.8 | C.1 | C.8 | Serie 1930 / Serie Glas | Serie R.classic		
Modulare UAE-Steckdose 8/8-p. geschirmt	1	**WDF410863**


WDF410863

UAE

Zentralstück • RJ45 • Mit Schrägauslass

Werkstoff:	Thermoplast
Montageart:	Schraubbefestigung

Farbe	Glanzgrad	VPE	Best.-Nr.
A.1 | A.8 | C.1 | C.8			
Anthrazit	Matt	10	**WAF1107AT**
Nachtschwarz	Glänzend	10	**WAF1107BG**
Nachtschwarz	Matt	10	**WAF1107BM**
Titan	Metallisch	10	**WAF1107TA**
Lichtweiß	Glänzend	10	**WAF1107WG**
Lichtweiß	Matt	10	**WAF1107WM**


WAF1107WM



WAF2108WM

Zentralplatte • Anzahl der Anschlüsse 2 • RJ45 • Mit Schrägauslass

Werkstoff: Thermoplast
Montageart: Schraubbefestigung
Zusammenstellung: Zentralplatte für Zwischenring

Farbe	Glanzgrad	VPE	Best.-Nr.
A.1 | A.8 | C.1 | C.8			
Anthrazit	Matt	10	**WAF2108AT**
Nachtschwarz	Glänzend	10	**WAF2108BG**
Nachtschwarz	Matt	10	**WAF2108BM**
Titan	Metallisch	10	**WAF2108TA**
Lichtweiß	Glänzend	10	**WAF2108WG**
Lichtweiß	Matt	10	**WAF2108WM**



WAF1108WM

Zentralstück • Anzahl der Anschlüsse 2 • RJ45 • Mit Schrägauslass

Werkstoff: Thermoplast
Montageart: Schraubbefestigung

Farbe	Glanzgrad	VPE	Best.-Nr.
A.1 | A.8 | C.1 | C.8			
Anthrazit	Matt	10	**WAF1108AT**
Nachtschwarz	Glänzend	10	**WAF1108BG**
Nachtschwarz	Matt	10	**WAF1108BM**
Titan	Metallisch	10	**WAF1108TA**
Lichtweiß	Glänzend	10	**WAF1108WG**
Lichtweiß	Matt	10	**WAF1108WM**

Tragplatte • Anzahl der Anschlüsse 1 • Schwarz

Abmessungen Öffnung (B x H): 14,8 x 20,5 mm
Werkstoff: Metall | Kunststoff
Anzahl der Ausgänge: 1
Passende Hersteller Modular Jacks: 3M


Bezeichnung	VPE	Best.-Nr.
A.1 | A.8 | C.1 | C.8		
Tragplatte schwarzer Aufnahme 1-f. Modul	10	**WDF4617S**


WDF4617S

Tragplatte • Anzahl der Anschlüsse 1 • Grün

Abmessungen Öffnung (B x H): 17,0 x 18,0 mm
Werkstoff: Metall | Kunststoff
Anzahl der Ausgänge: 1
Passende Hersteller Modular Jacks: Commscope-Systimax


Bezeichnung	VPE	Best.-Nr.
A.1 | A.8 | C.1 | C.8		
Tragplatte grüner Aufnahme 1-fach Modul	10	**WDF4614G**


WDF4614G

Tragplatte • Anzahl der Anschlüsse 1 • Rot

Abmessungen Öffnung (B x H): 15,5 x 19,5 mm
Werkstoff: Metall | Kunststoff
Anzahl der Ausgänge: 1
Passende Hersteller Modular Jacks: Abitana | AMP | Assmann | Axyco | Dätwyler | Dr. Ing. Sieger | EFB Electronic | Erni | Hubbell | ICS | Leoni Kerpen | Nexans | Premium Line Systems | Radiall | Rutenbeck | Setec | Telegärtner | ZA-Tec


Bezeichnung	VPE	Best.-Nr.
A.1 | A.8 | C.1 | C.8		
Tragplatte roter Aufnahme 1-fach Modul	10	**WDF4611R**


WDF4611R

Tragplatte • Anzahl der Anschlüsse 1 • Weiß

Abmessungen Öffnung (B x H): 14,9 x 20,7 mm
Werkstoff: Metall | Kunststoff
Anzahl der Ausgänge: 1
Passende Hersteller Modular Jacks: AMP | Brand-Rex | CobiNet | EFB Electronic


Bezeichnung	VPE	Best.-Nr.
A.1 | A.8 | C.1 | C.8 |		
Tragplatte weißer Aufnahme 1-fach Modul	10	**WDF4612W**


WDF4612W

Tragplatte • Anzahl der Anschlüsse 2 • Schwarz

Abmessungen Öffnung (B x H): 14,8 x 20,5 mm
Werkstoff: Metall | Kunststoff
Anzahl der Ausgänge: 2
Passende Hersteller Modular Jacks: 3M

Bezeichnung	VPE	Best.-Nr.
A.1 | A.8 | C.1 | C.8		
Tragplatte schwarzer Aufnahme 2-f. Modul	10	**WDF4717S**



WDF4717S


WDF4715N

Tragplatte • Anzahl der Anschlüsse 2 • Braun

Abmessungen Öffnung (B x H): 14,9 x 19,5 mm
Werkstoff: Metall | Kunststoff
Anzahl der Ausgänge: 2
Passende Hersteller Modular Jacks: Harting | Krone | Reichle & De-Massari | Thomas & Betts
Passende Hersteller LWL-Kupplungen: Krone | 3M | mvk


Bezeichnung	VPE	Best.-Nr.
A.1 | A.8 | C.1 | C.8		
Tragplatte brauner Aufnahme 2-fach Modul	10	**WDF4715N**


WDF4714G

Tragplatte • Anzahl der Anschlüsse 2 • Grün

Abmessungen Öffnung (B x H): 17,0 x 18,0 mm
Werkstoff: Metall | Kunststoff
Anzahl der Ausgänge: 2
Passende Hersteller Modular Jacks: Commscope-Systimax


Bezeichnung	VPE	Best.-Nr.
A.1 | A.8 | C.1 | C.8 |		
Tragplatte grüner Aufnahme 2-fach Modul	10	**WDF4714G**


WDF4716P

Tragplatte • Anzahl der Anschlüsse 2 • Orange

Abmessungen Öffnung (B x H): 14,9 x 19,4 mm
Werkstoff: Metall | Kunststoff
Anzahl der Ausgänge: 2
Passende Hersteller Modular Jacks: BTR | Dätwyler


Bezeichnung	VPE	Best.-Nr.
A.1 | A.8 | C.1 | C.8		
Tragplatte oranger Aufnahme 2-fach Modul	10	**WDF4716P**


WDF4711R

Tragplatte • Anzahl der Anschlüsse 2 • Rot

Abmessungen Öffnung (B x H): 15,5 x 19,5 mm
Werkstoff: Metall | Kunststoff
Anzahl der Ausgänge: 2
Passende Hersteller Modular Jacks: Abitana | AMP | Assmann | Axyco | Dätwyler | Dr. Ing. Sieger | EFB Electronic | Erni | Hubbell | ICS | Leoni Kerpen | Nexans | Premium Line Systems | Radiall | Rutenbeck | Setec | Telegärtner | ZA-Tec

Bezeichnung	VPE	Best.-Nr.
A.1 | A.8 | C.1 | C.8		
Tragplatte roter Aufnahme 2-fach Modul	10	**WDF4711R**


WDF4712W

Tragplatte • Anzahl der Anschlüsse 2 • Weiß

Abmessungen Öffnung (B x H): 14,9 x 20,7 mm
Werkstoff: Metall | Kunststoff
Anzahl der Ausgänge: 2
Passende Hersteller Modular Jacks: AMP | Brand-Rex | CobiNet | EFB Electronic

Bezeichnung	VPE	Best.-Nr.
A.1 | A.8 | C.1 | C.8		
Tragplatte weißer Aufnahme 2-fach Modul	10	**WDF4712W**

Zentralstück • Anzahl der Anschlüsse 1 • Keystone • Mit Staubschutz • Mit Geradeauslass

Werkstoff: Thermoplast
Montageart: Schraubbefestigung
Höhe des P-Touch-Bandes für das Beschriftungsfeld: 6 mm



WAF1160WM

Farbe	Glanzgrad	VPE	Best.-Nr.
A.1 | A.8 | C.1 | C.8			
Anthrazit	Matt	10	**WAF1160AT**
Nachtschwarz	Glänzend	10	**WAF1160BG**
Nachtschwarz	Matt	10	**WAF1160BM**
Titan	Metallisch	10	**WAF1160TA**
Lichtweiß	Glänzend	10	**WAF1160WG**
Lichtweiß	Matt	10	**WAF1160WM**

Zentralstück • Anzahl der Anschlüsse 2 • Keystone • Mit Staubschutz • Mit Geradeauslass

Werkstoff: Thermoplast
Montageart: Schraubbefestigung
Höhe des P-Touch-Bandes für das Beschriftungsfeld: 6 mm



WAF1161WM

Farbe	Glanzgrad	VPE	Best.-Nr.
A.1 | A.8 | C.1 | C.8			
Anthrazit	Matt	10	**WAF1161AT**
Nachtschwarz	Glänzend	10	**WAF1161BG**
Nachtschwarz	Matt	10	**WAF1161BM**
Titan	Metallisch	10	**WAF1161TA**
Lichtweiß	Glänzend	10	**WAF1161WG**
Lichtweiß	Matt	10	**WAF1161WM**


WAF2163WM

Tragplatte • Anzahl der Anschlüsse 1 • R&M • Mit Schrägauslass

Werkstoff: Thermoplast
Montageart: Schraubbefestigung
Zusammenstellung: Zentralplatte für Zwischenring

Farbe	Glanzgrad	VPE	Best.-Nr.
A.1 | A.8 | C.1 | C.8			
Anthrazit	Matt	10	**WAF2163AT**
Nachtschwarz	Glänzend	10	**WAF2163BG**
Nachtschwarz	Matt	10	**WAF2163BM**
Titan	Metallisch	10	**WAF2163TA**
Lichtweiß	Glänzend	10	**WAF2163WG**
Lichtweiß	Matt	10	**WAF2163WM**


WAF2167WM

Tragplatte• Anzahl der Anschlüsse 1/2 • LC • Mit 30° Schrägauslass

Werkstoff: Thermoplast
Montageart: Schraubbefestigung
Zusammenstellung: Zentralplatte für Zwischenring

Farbe	Glanzgrad	VPE	Best.-Nr.
A.1 | A.8 | C.1 | C.8			
Lichtweiß	Glänzend	10	**WAF2167WG**
Lichtweiß	Matt	10	**WAF2167WM**


WAF2164WM

Tragplatte • Anzahl der Anschlüsse 2 • AMP • Mit Schrägauslass

Werkstoff: Thermoplast
Montageart: Schraubbefestigung
Zusammenstellung: Zentralplatte für Zwischenring

Farbe	Glanzgrad	VPE	Best.-Nr.
A.1 | A.8 | C.1 | C.8			
Anthrazit	Matt	10	**WAF2164AT**
Nachtschwarz	Glänzend	10	**WAF2164BG**
Nachtschwarz	Matt	10	**WAF2164BM**
Titan	Metallisch	10	**WAF2164TA**
Lichtweiß	Glänzend	10	**WAF2164WG**
Lichtweiß	Matt	10	**WAF2164WM**


WAF2165WM

Tragplatte • Anzahl der Anschlüsse 2 • Krone • Mit Schrägauslass

Werkstoff: Thermoplast
Montageart: Schraubbefestigung
Zusammenstellung: Zentralplatte für Zwischenring

Farbe	Glanzgrad	VPE	Best.-Nr.
A.1 | A.8 | C.1 | C.8			
Anthrazit	Matt	10	**WAF2165AT**
Nachtschwarz	Glänzend	10	**WAF2165BG**
Nachtschwarz	Matt	10	**WAF2165BM**
Rot	Glänzend	10	**WAF2165RG**
Titan	Metallisch	10	**WAF2165TA**
Lichtweiß	Glänzend	10	**WAF2165WG**
Lichtweiß	Matt	10	**WAF2165WM**

Tragplatte • Anzahl der Anschlüsse 2 • LC • Mit 30° Schrägauslass

Werkstoff: Thermoplast
Montageart: Schraubbefestigung
Zusammenstellung: Zentralplatte für Zwischenring

Farbe	Glanzgrad	VPE	Best.-Nr.
A.1 | A.8 | C.1 | C.8			
Lichtweiß	Glänzend	10	**WAF2166WG**
Lichtweiß	Matt	10	**WAF2166WM**


WAF2166WM

Tragplatte • Anzahl der Anschlüsse 2 • R&M • Mit Schrägauslass

Werkstoff: Thermoplast
Montageart: Schraubbefestigung
Zusammenstellung: Zentralplatte für Zwischenring
Passende Hersteller Modular Jacks: Reichle & De-Massari

Farbe	Glanzgrad	VPE	Best.-Nr.
A.1 | A.8 | C.1 | C.8			
Lichtweiß	Glänzend	10	**WAF2190WG**
Lichtweiß	Matt	10	**WAF2190WM**


WAF2190WM

Tragplatte • Anzahl der Anschlüsse 3 • MINI-COM • Mit Schrägauslass

Werkstoff: Thermoplast
Montageart: Schraubbefestigung
Zusammenstellung: Zentralplatte für Zwischenring

Farbe	Glanzgrad	VPE	Best.-Nr.
A.1 | A.8 | C.1 | C.8			
Anthrazit	Matt	10	**WAF2162AT**
Nachtschwarz	Glänzend	10	**WAF2162BG**
Nachtschwarz	Matt	10	**WAF2162BM**
Titan	Metallisch	10	**WAF2162TA**
Lichtweiß	Glänzend	10	**WAF2162WG**
Lichtweiß	Matt	10	**WAF2162WM**


WAF2162WM



WDF4592

TV

Antennensteckdose • Enddose • Anzahl der Ausgänge 2

Anschlussdämpfung bei 860 MHz:	4 dB	- HDTV geeignet
Breitbandtechnologie:	5 - 2400 MHz	- Gleichspannungsdurchlässig (IN / IEC-Buchse female)
		- Mit Steckklemme
		- Äußere Ösen am Tragring abbrechbar für runde Designs

Bezeichnung	Montage auf	VPE	Best.-Nr.
A.1 | A.8 | C.1 | C.8 | Serie 1930 / Serie Glas | Serie R.classic			
Antennen-Std. TV FM Einzeldose	Unterputz	10	**WDF4592**



WDF4593

TV

Antennensteckdose • Enddose • Anzahl der Ausgänge 3

Anschlussdämpfung bei 860 MHz:	5,50 dB	- HDTV geeignet
Breitbandtechnologie:	5 - 2400 MHz	- Gleichspannungsdurchlässig
		- Mit Steckklemme
		- Äußere Ösen am Tragring abbrechbar für runde Designs

Bezeichnung	Montage auf	VPE	Best.-Nr.
A.1 | A.8 | C.1 | C.8 | Serie 1930 / Serie Glas | Serie R.classic			
Antennen-Steckdose SAT TV FM Einzeldose	Unterputz	10	**WDF4593**




WDF45921

TV

Antennensteckdose • Durchgangsdose • Anzahl der Ausgänge 2

Breitbandtechnologie:	5 - 2400 MHz	- HDTV geeignet
		- Mit Steckklemme
		- Äußere Ösen am Tragring abbrechbar für runde Designs

Bezeichnung	Montage auf	VPE	Best.-Nr.
A.1 | A.8 | C.1 | C.8 | Serie 1930 / Serie Glas | Serie R.classic			
Antennen-Std. TV FM 8dB Durchgangsdose	Unterputz	10	**WDF45921**
Antennen-Std. TV FM 13dB Durchg.-Dose	Unterputz	10	**WDF45922**
Antennen-Std. TV FM 20dB Durchg.-Dose	Unterputz	10	**WDF45923**



WAF1168WM

Zentralstück • Anzahl der Anschlüsse 2/3 • Koax • Mit Geradeauslass

Werkstoff:	Thermoplast
Montageart:	Schraubbefestigung

Farbe	Glanzgrad	VPE	Best.-Nr.
A.1 | A.8 | C.1 | C.8			
Anthrazit	Matt	10	**WAF1168AT**
Nachtschwarz	Glänzend	10	**WAF1168BG**
Nachtschwarz	Matt	10	**WAF1168BM**
Titan	Metallisch	10	**WAF1168TA**
Lichtweiß	Glänzend	10	**WAF1168WG**
Lichtweiß	Matt	10	**WAF1168WM**

Zentralplatte • Anzahl der Anschlüsse 4 • Koax • Mit Geradeauslass

Werkstoff: Thermoplast
Montageart: Schraubbefestigung
Zusammenstellung: Zentralplatte für Zwischenring


Farbe	Glanzgrad	VPE	Best.-Nr.
A.1 | A.8 | C.1 | C.8			
Anthrazit	Matt	10	**WAF2170AT**
Nachtschwarz	Glänzend	10	**WAF2170BG**
Nachtschwarz	Matt	10	**WAF2170BM**
Titan	Metallisch	10	**WAF2170TA**
Lichtweiß	Glänzend	10	**WAF2170WG**
Lichtweiß	Matt	10	**WAF2170WM**


WAF2170WM

Zentralstück • Anzahl der Anschlüsse 4 • Koax • Mit Geradeauslass

Werkstoff: Thermoplast
Montageart: Schraubbefestigung

Farbe	Glanzgrad	VPE	Best.-Nr.
A.1 | A.8 | C.1 | C.8			
Anthrazit	Matt	10	**WAF1169AT**
Nachtschwarz	Glänzend	10	**WAF1169BG**
Nachtschwarz	Matt	10	**WAF1169BM**
Titan	Metallisch	10	**WAF1169TA**
Lichtweiß	Glänzend	10	**WAF1169WG**
Lichtweiß	Matt	10	**WAF1169WM**


WAF1169WM

Zentralstück • Anzahl der Anschlüsse 4/3/2 • Koax • Mit Geradeauslass

Werkstoff: Thermoplast
Montageart: Schraubbefestigung

Farbe	Glanzgrad	VPE	Best.-Nr.
A.1 | A.8 | C.1 | C.8			
Anthrazit	Matt	10	**WAF1189AT**
Nachtschwarz	Glänzend	10	**WAF1189BG**
Nachtschwarz	Matt	10	**WAF1189BM**
Titan	Metallisch	10	**WAF1189TA**
Lichtweiß	Glänzend	10	**WAF1189WG**
Lichtweiß	Matt	10	**WAF1189WM**


WAF1189WM



WAF1171WM

Zentralstück • Anzahl der Anschlüsse 1 • Durchmesser der Öffnung 18,8 mm • Mit Geradeauslass

Werkstoff: Thermoplast
Montageart: Schraubbefestigung

Farbe	Glanzgrad	VPE	Best.-Nr.
A.1 | A.8 | C.1 | C.8			
Anthrazit	Matt	10	**WAF1171AT**
Nachtschwarz	Glänzend	10	**WAF1171BG**
Nachtschwarz	Matt	10	**WAF1171BM**
Titan	Metallisch	10	**WAF1171TA**
Lichtweiß	Glänzend	10	**WAF1171WG**
Lichtweiß	Matt	10	**WAF1171WM**



WAF1172WM

Zentralstück • Anzahl der Anschlüsse 1 • Durchmesser der Öffnung 22,5 mm • Mit Geradeauslass

Werkstoff: Thermoplast
Montageart: Schraubbefestigung

Farbe	Glanzgrad	VPE	Best.-Nr.
A.1 | A.8 | C.1 | C.8			
Anthrazit	Matt	10	**WAF1172AT**
Nachtschwarz	Glänzend	10	**WAF1172BG**
Nachtschwarz	Matt	10	**WAF1172BM**
Titan	Metallisch	10	**WAF1172TA**
Lichtweiß	Glänzend	10	**WAF1172WG**
Lichtweiß	Matt	10	**WAF1172WM**



WAF7091WM

Adapter- / Zwischenring • Höhe der Öffnung 45 mm


Werkstoff: Thermoplast - Ohne Zentralstück

Bezeichnung	Farbe	Glanzgrad	VPE	Best.-Nr.
A.1 | A.8 | C.1 | C.8				
Zwischenr. f. ZPL 45x45 Ax/Cx ant mt la	Anthrazit	Matt	10	**WAF7091AT**
Zwischenr. f. ZPL 45x45 Ax/Cx schwarz gl	Nachtschwarz	Glänzend	10	**WAF7091BG**
Zwischenr. f. ZPL 45x45 Ax/Cx sw matt	Nachtschwarz	Matt	10	**WAF7091BM**
Z.-ring f. ZPL 45 Ax/Cx titan met lack	Titan	Metallisch	10	**WAF7091TA**
Zwischenr. f. ZPL 45x45 Ax/Cx liweiß gl	Lichtweiß	Glänzend	10	**WAF7091WG**
Zwischenr. f. ZPL 45x45 Ax/Cx liweiß mt	Lichtweiß	Matt	10	**WAF7091WM**

Adapter- / Zwischenring • Höhe der Öffnung 50 mm

Werkstoff: Thermoplast - Für Fremdhersteller-Zentralstücke mit Außenmaß 50 x 50 mm

Bezeichnung	Farbe	Glanzgrad	VPE	Best.-Nr.
A.1 | A.8 | C.1 | C.8				
Z.-ring f. ZS/ZPL 50x50 Ax/Cx ant mt la	Anthrazit	Matt	10	**WAF7073AT**
Z.-ring f. ZS/ZPL 50x50 Ax/Cx schwarz gl	Nachtschwarz	Glänzend	10	**WAF7073BG**
Z.-ring f. ZS/ZPL 50x50 Ax/Cx sw matt	Nachtschwarz	Matt	10	**WAF7073BM**
ZR f. ZS/ZPL 50x50 Ax/Cx titan met lack	Titan	Metallisch	10	**WAF7073TA**
Z.-ring f. ZS/ZPL 50x50 Ax/Cx liweiß gl	Lichtweiß	Glänzend	10	**WAF7073WG**
Zwischenr. f. ZPL 50x50mm Ax/Cx liwß mt	Lichtweiß	Matt	10	**WAF7073WM**




WAF7073WM

Adapter- / Zwischenring • Höhe der Öffnung 51 mm

Werkstoff: Thermoplast - Zentralstück 50 x 50 mm

Bezeichnung	Farbe	Glanzgrad	VPE	Best.-Nr.
A.1 | A.8 | C.1 | C.8				
Zwischenr. f. ZPL 51x51 Ax/Cx ant mt la	Anthrazit	Matt	10	**WAF7074AT**
Zwischenr. f. ZPL 51x51 Ax/Cx schwarz gl	Nachtschwarz	Glänzend	10	**WAF7074BG**
Zwischenr. f. ZPL 51x51 Ax/Cx sw matt	Nachtschwarz	Matt	10	**WAF7074BM**
Z.-ring f. ZPL 51 Ax/Cx titan met lack	Titan	Metallisch	10	**WAF7074TA**
Zwischenr. f. ZPL 51x51 Ax/Cx liweiß gl	Lichtweiß	Glänzend	10	**WAF7074WG**
Zwischenr. f. ZPL 51x51 Ax/Cx liweiß mt	Lichtweiß	Matt	10	**WAF7074WM**



WAF7074WM


Beschriftungsfeld

Werkstoff: Thermoplast

Bezeichnung	Farbe	VPE	Best.-Nr.
A.1 | A.8 | C.1 | C.8			
Beschriftungsfeld für Zw.-ring, lw.gl.	Lichtweiß	10	**WDA8100WG**



WDA8100WG




WDF4800PW1

Einsatz für Kommunikationstechnik • Lautsprecheranschluss • Anzahl der Anschlüsse 1 • Mit Tragplatte

Leiterquerschnitt: 10 - 10 mm² - Mit Geradeauslass
Werkstoff: Metall | Kunststoff
Einbautiefe: 32 mm

Bezeichnung	Farbe	Glanzgrad	VPE	Best.-Nr.
A.1 | A.8 | C.1 | C.8 | Serie 1930 / Serie Glas | Serie R.classic				
Lautsprecher-Anschlussd. Modul antharzit	Anthrazit	Matt	10	**WDF4800AT1**
Lautsprecher-Anschlussd. Modul polarweiß	Polarweiß	Matt	10	**WDF4800PW1**



WDF4800PW2

Einsatz für Kommunikationstechnik • Lautsprecheranschluss • Anzahl der Anschlüsse 2 • Mit Tragplatte

Leiterquerschnitt: 10 - 10 mm² - Mit Geradeauslass
Werkstoff: Metall | Kunststoff
Einbautiefe: 32 mm

Bezeichnung	Farbe	Glanzgrad	VPE	Best.-Nr.
A.1 | A.8 | C.1 | C.8 | Serie 1930 / Serie Glas | Serie R.classic				
Stereo-Lautspr. Anschlussd. Modul anth	Anthrazit	Matt	10	**WDF4800AT2**
Stereo-Lautsp. Anschlussd. Mod. weiß	Polarweiß	Matt	10	**WDF4800PW2**



WDF48001

Einsatz für Kommunikationstechnik • Lautsprecheranschluss • Anzahl der Anschlüsse 2 • Mit Tragring

Leiterquerschnitt: 10 - 10 mm² - Mit Geradeauslass
Werkstoff: Metall | Kunststoff - Mit Spreizkrallen
Einbautiefe: 31 mm - Bananen-Steckbuchsen auch für Schraubanschluss geeignet
- Mit 2 Bananen-Steckbuchsen Metall, vergoldete Ausführung
- Mit 2 Bananen-Steckern Metall, vergoldete Ausführung

Bezeichnung	Farbe	Glanzgrad	VPE	Best.-Nr.
A.1 | A.8 | C.1 | C.8				
Lautsprecher-Steckdose Moduleinsatz	Grau	Matt	10	**WDF48001**



WAF1106WM

Zentralstück • Anzahl der Anschlüsse 1 • TDO • Mit Geradeauslass

Werkstoff: Thermoplast
Montageart: Schraubbefestigung

Farbe	Glanzgrad	VPE	Best.-Nr.
A.1 | A.8 | C.1 | C.8			
Anthrazit	Matt	10	**WAF1106AT**
Nachtschwarz	Glänzend	10	**WAF1106BG**
Nachtschwarz	Matt	10	**WAF1106BM**
Titan	Metallisch	10	**WAF1106TA**
Lichtweiß	Glänzend	10	**WAF1106WG**
Lichtweiß	Matt	10	**WAF1106WM**

Technische Änderungen vorbehalten/Stand 01.10.2026

Zentralstück • Anzahl der Anschlüsse 1 • USB-C/TAE/Lautsprecheranschluss • Mit Geradeauslass

Werkstoff: Thermoplast
Montageart: Schraubbefestigung




WAF1104WM

Farbe	Glanzgrad	VPE	Best.-Nr.
A.1 | A.8 | C.1 | C.8			
Anthrazit	Matt	10	**WAF1104AT**
Nachtschwarz	Glänzend	10	**WAF1104BG**
Nachtschwarz	Matt	10	**WAF1104BM**
Titan	Metallisch	10	**WAF1104TA**
Lichtweiß	Glänzend	10	**WAF1104WG**
Lichtweiß	Matt	10	**WAF1104WM**

Zentralstück • Anzahl der Anschlüsse 1/2 • Lautsprecheranschluss • Mit Geradeauslass

Werkstoff: Thermoplast
Montageart: Schraubbefestigung




WAF1176WM

Farbe	Glanzgrad	VPE	Best.-Nr.
A.1 | A.8 | C.1 | C.8			
Anthrazit	Matt	10	**WAF1176AT**
Nachtschwarz	Glänzend	10	**WAF1176BG**
Nachtschwarz	Matt	10	**WAF1176BM**
Titan	Metallisch	10	**WAF1176TA**
Lichtweiß	Glänzend	10	**WAF1176WG**
Lichtweiß	Matt	10	**WAF1176WM**

Zentralplatte • Anzahl der Anschlüsse 2 • USB-C/TAE/Lautsprecheranschluss • Mit Geradeauslass

Werkstoff: Thermoplast
Montageart: Schraubbefestigung
Zusammenstellung: Zentralplatte für Zwischenring



WAF2105WM



Farbe	Glanzgrad	VPE	Best.-Nr.
A.1 | A.8 | C.1 | C.8			
Anthrazit	Matt	10	**WAF2105AT**
Nachtschwarz	Glänzend	10	**WAF2105BG**
Nachtschwarz	Matt	10	**WAF2105BM**
Titan	Metallisch	10	**WAF2105TA**
Lichtweiß	Glänzend	10	**WAF2105WG**
Lichtweiß	Matt	10	**WAF2105WM**



WAF4379WM

HDMI

Einsatz für Kommunikationstechnik • HDMI • Anzahl der Anschlüsse 1 • Mit Tragplatte

Frequenz: 50 - 85 Hz - Mit Geradeauslass
Werkstoff: Thermoplast
Einbautiefe: 32 mm

Bezeichnung	Farbe	Glanzgrad	VPE	Best.-Nr.
A.1 | A.8 | C.1 | C.8				
High Def. Steckd. Ax/Cx anthr matt lack	Anthrazit	Matt	10	**WAF4379AT**
High Def. Steckd. Ax/Cx n.schwarz gl	Nachtschwarz	Glänzend	10	**WAF4379BG**
High Def. Steckd. Ax/Cx n.schwarz matt	Nachtschwarz	Matt	10	**WAF4379BM**
High Def. Steckd. Ax/Cx titan met lack	Titan	Metallisch	10	**WAF4379TA**
High Def. Steckd. Ax/Cx lichtweiß glänz	Lichtweiß	Glänzend	10	**WAF4379WG**
High Def. Steckd. Ax/Cx lichtweiß matt	Lichtweiß	Matt	10	**WAF4379WM**



WAF4380WM

HDMI

Einsatz für Kommunikationstechnik • HDMI • Anzahl der Anschlüsse 1 • Mit 90° gedrehtem hinteren Steckeranschluss • Mit Tragplatte

Frequenz: 50 - 85 Hz - Mit Geradeauslass
Werkstoff: Thermoplast
Einbautiefe: 32 mm

Bezeichnung	Farbe	Glanzgrad	VPE	Best.-Nr.
A.1 | A.8 | C.1 | C.8				
HD Std. 90° St.-ansch. Ax/Cx ant mt lack	Anthrazit	Matt	10	**WAF4380AT**
HD Std. 90° St.-ansch. Ax/Cx schwarz gl	Nachtschwarz	Glänzend	10	**WAF4380BG**
HD Std. 90° St.-ansch. Ax/Cx schwarz mt	Nachtschwarz	Matt	10	**WAF4380BM**
HD Std. 90° St.-ansch. Ax/Cx tit met	Titan	Metallisch	10	**WAF4380TA**
HD Std. 90° St.-ansch. Ax/Cx liweiß gl	Lichtweiß	Glänzend	10	**WAF4380WG**
HD Std. 90° St.-ansch. Ax/Cx liweiß matt	Lichtweiß	Matt	10	**WAF4380WM**



WAF4381WM

Einsatz für Kommunikationstechnik • Buchse/USB • Anzahl der Anschlüsse 2 • Mit Tragplatte

Tonfrequenz: 20 - 20000 Hz - Mit Geradeauslass
Werkstoff: Thermoplast - Klinken Doppelbuchse vergoldet 3,5 mm, Stereo
Einbautiefe: 32 mm - USB Doppelbuchse Typ A, USB 3.0 fähig

Bezeichnung	Farbe	Glanzgrad	VPE	Best.-Nr.
A.1 | A.8 | C.1 | C.8				
USB/35mm Audio Steckd. Ax/Cx ant mt lack	Anthrazit	Matt	10	**WAF4381AT**
USB/35mm Audio Steckd. Ax/Cx schwarz gl	Nachtschwarz	Glänzend	10	**WAF4381BG**
USB/35mm Audio Steckd. Ax/Cx schwarz mt	Nachtschwarz	Matt	10	**WAF4381BM**
USB/35mm Aud. Std. Ax/Cx titan met lack	Titan	Metallisch	10	**WAF4381TA**
USB/35mm Audio Steckd. Ax/Cx liweiß gl	Lichtweiß	Glänzend	10	**WAF4381WG**
USB/35mm Audio Steckd. Ax/Cx liweiß matt	Lichtweiß	Matt	10	**WAF4381WM**

Technische Änderungen vorbehalten/Stand 01.10.2026

Zentralstück • Anzahl der Anschlüsse 1 • XLR • Durchmesser der Öffnung 23,6 mm • Mit Geradeauslass

Werkstoff: Thermoplast
Montageart: Schraubbefestigung


WAF1177WM

Farbe	Glanzgrad	VPE	Best.-Nr.
A.1 | A.8 | C.1 | C.8			
Anthrazit	Matt	10	**WAF1177AT**
Nachtschwarz	Glänzend	10	**WAF1177BG**
Nachtschwarz	Matt	10	**WAF1177BM**
Titan	Metallisch	10	**WAF1177TA**
Lichtweiß	Glänzend	10	**WAF1177WG**
Lichtweiß	Matt	10	**WAF1177WM**



WAN6011WM

Radio Touch

Betriebsspannung:	230 - 230 V	- Mit Schraubklemmen
Frequenz:	50 - 60 Hz	- Mit 2 Lautsprecher-Anschlüssen
Funk Empfangsfrequenz:	87,5 - 108,0 MHz	- Schraubbefestigung über Tragplatte
Ausführung Bedientableau:	Digital	- Einzel- und Kombinationsmontage
Anzahl Speicherplätze:	16	- Wecker mit Schlummerfunktion
Einbautiefe:	33 mm	- Schlaf-Timer
		- Countdown
		- Lautstärkeregelung
		- Nebenstelleneingang für separate Ein-/Ausschaltung

Farbe	Glanzgrad	VPE	**Best.-Nr.**
Anthrazit	Matt	1	**WAN6011AT**
Nachtschwarz	Glänzend	1	**WAN6011BG**
Nachtschwarz	Matt	1	**WAN6011BM**
Titan	Metallisch	1	**WAN6011TA**
Lichtweiß	Glänzend	1	**WAN6011WG**
Lichtweiß	Matt	1	**WAN6011WM**



WAN6010WM

Radio Touch

Betriebsspannung:	230 - 230 V	- Mit Schraubklemmen
Frequenz:	50 - 60 Hz	- Mit 2 Lautsprecher-Anschlüssen
Funk Empfangsfrequenz:	87,5 - 108,0 MHz	- Schraubbefestigung über Tragplatte
Ausführung Bedientableau:	Digital	- Einzel- und Kombinationsmontage
Anzahl Speicherplätze:	16	- Wecker mit Schlummerfunktion
Einbautiefe:	33 mm	- Schlaf-Timer
		- Countdown
		- Lautstärkeregelung
		- Nebenstelleneingang für separate Ein-/Ausschaltung

Farbe	Glanzgrad	VPE	**Best.-Nr.**
Anthrazit	Matt	1	**WAN6010AT**
Nachtschwarz	Glänzend	1	**WAN6010BG**
Nachtschwarz	Matt	1	**WAN6010BM**
Titan	Metallisch	1	**WAN6010TA**
Lichtweiß	Glänzend	1	**WAN6010WG**
Lichtweiß	Matt	1	**WAN6010WM**



WAN6111WM

Radio Touch • Bluetooth

Betriebsspannung:	230 - 230 V	- Mit Schraubklemmen
Frequenz:	50 - 60 Hz	- Mit 2 Lautsprecher-Anschlüssen
Funk Empfangsfrequenz:	87,5 - 108,0 MHz	- Schraubbefestigung über Tragplatte
Ausführung Bedientableau:	Digital	- Einzel- und Kombinationsmontage
Anzahl Speicherplätze:	16	- Wecker mit Schlummerfunktion
Einbautiefe:	33 mm	- Schlaf-Timer
		- Countdown
		- Lautstärkeregelung
		- Nebenstelleneingang für separate Ein-/Ausschaltung

Farbe	Glanzgrad	VPE	**Best.-Nr.**
Anthrazit	Matt	1	**WAN6111AT**
Nachtschwarz	Glänzend	1	**WAN6111BG**
Nachtschwarz	Matt	1	**WAN6111BM**
Titan	Metallisch	1	**WAN6111TA**
Lichtweiß	Glänzend	1	**WAN6111WG**
Lichtweiß	Matt	1	**WAN6111WM**

Technische Änderungen vorbehalten/Stand 01.10.2026

Radio Touch • Bluetooth




WAN6110WM

Betriebsspannung:	230 - 230 V
Frequenz:	50 - 60 Hz
Funk Empfangsfrequenz:	87,5 - 108,0 MHz
Ausführung Bedientableau:	Digital
Anzahl Speicherplätze:	16
Einbautiefe:	33 mm

- Mit Schraubklemmen
- Mit 2 Lautsprecher-Anschlüssen
- Schraubbefestigung über Tragplatte
- Einzel- und Kombinationsmontage
- Wecker mit Schlummerfunktion
- Schlaf-Timer
- Countdown
- Lautstärkeregelung
- Nebenstelleneingang für separate Ein-/Ausschaltung

Farbe	Glanzgrad	VPE	Best.-Nr.
Anthrazit	Matt	1	**WAN6110AT**
Nachtschwarz	Glänzend	1	**WAN6110BG**
Nachtschwarz	Matt	1	**WAN6110BM**
Titan	Metallisch	1	**WAN6110TA**
Lichtweiß	Glänzend	1	**WAN6110WG**
Lichtweiß	Matt	1	**WAN6110WM**

Lautsprecher




WAN6211WM

Frequenz:	170 - 18000 Hz
Einbautiefe:	35 mm
Musikleistung:	4 W

- Ohne Spreizkrallen

Bezeichnung	Farbe	Glanzgrad	VPE	Best.-Nr.
A.1 | A.8 | C.1 | C.8				
Lspr. Radio Touch A.x/C.x anthrazit matt	Anthrazit	Matt	1	**WAN6211AT**
Lspr. Radio Touch A.x/C.x schwarz glänz	Nachtschwarz	Glänzend	1	**WAN6211BG**
Lspr. Radio Touch A.x/C.x schwarz matt	Nachtschwarz	Matt	1	**WAN6211BM**
Lspr. Radio Touch A.x/C.x titan met	Titan	Metallisch	1	**WAN6211TA**
Lspr. Radio Touch A.x/C.x lichtweiß gl	Lichtweiß	Glänzend	1	**WAN6211WG**
Lspr. Radio Touch A.x/C.x lichtweiß matt	Lichtweiß	Matt	1	**WAN6211WM**




WAK1011

Tastsensor • Bussystem KNX Secure • Anzahl der Betätigungspunkte 1

Betriebsspannung:	21 - 32 V
Betriebstemperatur:	-5 - 40 °C
Busankopplung inklusive:	Ja
Einbautiefe:	28 mm
Stromaufnahme Bus Datentransfer:	30 mA
Anschluss-/Steckertyp:	Steckanschluss

- KNX Funktionen: Schalten, Wert senden, SzenenAufruf
- Klemmbefestigung
- Verschraubung jedes Modul-Einsatzes über beiliegenden Adapter mit der Einbaudose
- Betriebsart für Jalousie oder Rolllade einstellbar
- Betriebsart nur Rollladen
- Betriebsart für Jalousie oder Rolllade/Markise einstellbar
- Betriebsarten: Komfort, Nachtabsenkung und Frostschutz
- Betriebsarten Aus/automatisch/manuell
- Temperaturmessung über internen und/oder externen Fühler mit Mittelwertbildung

Farbe	Werkstoff	VPE	Best.-Nr.
A.1 | A.8 | C.1 | C.8			
Weiß	Kunststoff	1	**WAK1011**




WAK1014

Tastsensor • Bussystem KNX Secure • Anzahl der Betätigungspunkte 4

Betriebsspannung:	21 - 32 V
Betriebstemperatur:	-5 - 40 °C
Busankopplung inklusive:	Ja
Einbautiefe:	28 mm
Stromaufnahme Bus Datentransfer:	30 mA
Anschluss-/Steckertyp:	Steckanschluss

- KNX Funktionen: Schalten, Wert senden, SzenenAufruf
- Klemmbefestigung
- Verschraubung jedes Modul-Einsatzes über beiliegenden Adapter mit der Einbaudose
- Betriebsart für Jalousie oder Rolllade einstellbar
- Betriebsart nur Rollladen
- Betriebsart für Jalousie oder Rolllade/Markise einstellbar
- Betriebsarten: Komfort, Nachtabsenkung und Frostschutz
- Betriebsarten Aus/automatisch/manuell
- Temperaturmessung über internen und/oder externen Fühler mit Mittelwertbildung

Farbe	Werkstoff	VPE	Best.-Nr.
A.1 | A.8 | C.1 | C.8			
Weiß	Kunststoff	1	**WAK1014**




WAK1016

Tastsensor • Bussystem KNX Secure • Anzahl der Betätigungspunkte 6

Betriebsspannung:	21 - 32 V
Betriebstemperatur:	-5 - 40 °C
Busankopplung inklusive:	Ja
Einbautiefe:	28 mm
Stromaufnahme Bus Datentransfer:	30 mA
Anschluss-/Steckertyp:	Steckanschluss

- KNX Funktionen: Schalten, Wert senden, SzenenAufruf
- Klemmbefestigung
- Verschraubung jedes Modul-Einsatzes über beiliegenden Adapter mit der Einbaudose
- Betriebsart für Jalousie oder Rolllade einstellbar
- Betriebsart nur Rollladen
- Betriebsart für Jalousie oder Rolllade/Markise einstellbar
- Betriebsarten: Komfort, Nachtabsenkung und Frostschutz
- Betriebsarten Aus/automatisch/manuell
- Temperaturmessung über internen und/oder externen Fühler mit Mittelwertbildung

Farbe	Werkstoff	VPE	Best.-Nr.
A.1 | A.8 | C.1 | C.8			
Weiß	Kunststoff	1	**WAK1016**



WAK1018

Tastsensor • Bussystem KNX Secure • Anzahl der Betätigungspunkte 8

Betriebsspannung:	21 - 32 V
Betriebstemperatur:	-5 - 40 °C
Busankopplung inklusive:	Ja
Einbautiefe:	28 mm
Stromaufnahme Bus Datentransfer:	30 mA
Anschluss-/Steckertyp:	Steckanschluss

- KNX Funktionen: Schalten, Wert senden, SzenenAufruf
- Klemmbefestigung
- Verschraubung jedes Modul-Einsatzes über beiliegenden Adapter mit der Einbaudose
- Betriebsart für Jalousie oder Rolllade einstellbar
- Betriebsart nur Rollladen
- Betriebsart für Jalousie oder Rolllade/Markise einstellbar
- Betriebsarten: Komfort, Nachtabsenkung und Frostschutz
- Betriebsarten Aus/automatisch/manuell
- Temperaturmessung über internen und/oder externen Fühler mit Mittelwertbildung

Farbe	Werkstoff	VPE	Best.-Nr.
A.1 | A.8 | C.1 | C.8			
Weiß	Kunststoff	1	**WAK1018**

Zubehör

Betriebstemperatur:	-5 - 40 °C	- Verschraubbar
Montageart:	Schraubbefestigung	

Bezeichnung	VPE	Best.-Nr.
Sicherungsschraube für KNX Tastsensoren	1	**WDA9091**




WDA9091

WAK7011WM

Abdeckung für Taster

Anzahl der Tasten: 1
Werkstoff: Thermoplast

Farbe	Glanzgrad	Oberfläche	VPE	Best.-Nr.
A.1 | A.8 | C.1 | C.8				
Anthrazit	Matt	Lackiert	1	**WAK7011AT**
Nachtschwarz	Glänzend	Unbehandelt	1	**WAK7011BG**
Nachtschwarz	Matt	Unbehandelt	1	**WAK7011BM**
Titan	Metallisch	Lackiert	1	**WAK7011TA**
Lichtweiß	Glänzend	Unbehandelt	1	**WAK7011WG**
Lichtweiß	Matt	Unbehandelt	1	**WAK7011WM**



WAK7211WM



Abdeckung für Taster • Mit Anzeige • Diverse Symbole • Kontrollfenster/Lichtauslass

Anzahl der Tasten: 1
Werkstoff: Thermoplast

Farbe	Glanzgrad	Oberfläche	VPE	Best.-Nr.
A.1 | A.8 | C.1 | C.8				
Anthrazit	Matt	Lackiert	1	**WAK7211AT**
Nachtschwarz	Glänzend	Unbehandelt	1	**WAK7211BG**
Nachtschwarz	Matt	Unbehandelt	1	**WAK7211BM**
Titan	Metallisch	Lackiert	1	**WAK7211TA**
Lichtweiß	Glänzend	Unbehandelt	1	**WAK7211WG**
Lichtweiß	Matt	Unbehandelt	1	**WAK7211WM**

WAK7014WM

Abdeckung für Taster

Anzahl der Tasten: 4
Werkstoff: Thermoplast

Farbe	Glanzgrad	Oberfläche	VPE	Best.-Nr.
A.1 | A.8 | C.1 | C.8				
Anthrazit	Matt	Lackiert	1	**WAK7014AT**
Nachtschwarz	Glänzend	Unbehandelt	1	**WAK7014BG**
Nachtschwarz	Matt	Unbehandelt	1	**WAK7014BM**
Titan	Metallisch	Lackiert	1	**WAK7014TA**
Lichtweiß	Glänzend	Unbehandelt	1	**WAK7014WG**
Lichtweiß	Matt	Unbehandelt	1	**WAK7014WM**



WAK7214WM



Abdeckung für Taster • Mit Anzeige • Diverse Symbole • Kontrollfenster/Lichtauslass

Anzahl der Tasten: 4
Werkstoff: Thermoplast

Farbe	Glanzgrad	Oberfläche	VPE	Best.-Nr.
A.1 | A.8 | C.1 | C.8				
Anthrazit	Matt	Lackiert	1	**WAK7214AT**
Nachtschwarz	Glänzend	Unbehandelt	1	**WAK7214BG**
Nachtschwarz	Matt	Unbehandelt	1	**WAK7214BM**
Titan	Metallisch	Lackiert	1	**WAK7214TA**
Lichtweiß	Glänzend	Unbehandelt	1	**WAK7214WG**
Lichtweiß	Matt	Unbehandelt	1	**WAK7214WM**

Abdeckung für Taster • Mit Anzeige • Mit Aufdruck für EIN/AUS

Anzahl der Tasten: 4
Werkstoff: Thermoplast

Farbe	Glanzgrad	Oberfläche	VPE	Best.-Nr.
A.1 | A.8 | C.1 | C.8				
Nachtschwarz	Glänzend	Unbehandelt	1	**WAK7144BG**
Nachtschwarz	Matt	Unbehandelt	1	**WAK7144BM**
Lichtweiß	Glänzend	Unbehandelt	1	**WAK7144WG**
Lichtweiß	Matt	Unbehandelt	1	**WAK7144WM**


WAK7144WM

Abdeckung für Taster • Mit Anzeige • Mit Aufdruck

Anzahl der Tasten: 4
Werkstoff: Thermoplast


Farbe	Glanzgrad	Oberfläche	VPE	Best.-Nr.
A.1 | A.8 | C.1 | C.8				
Nachtschwarz	Glänzend	Unbehandelt	1	**WAK7134BG**
Nachtschwarz	Matt	Unbehandelt	1	**WAK7134BM**
Lichtweiß	Glänzend	Unbehandelt	1	**WAK7134WG**
Lichtweiß	Matt	Unbehandelt	1	**WAK7134WM**


WAK7134WM

Abdeckung für Taster • Mit Anzeige • Mit aufgedruckten Pfeilsymbolen

Anzahl der Tasten: 4
Werkstoff: Thermoplast

Farbe	Glanzgrad	Oberfläche	VPE	Best.-Nr.
A.1 | A.8 | C.1 | C.8				
Nachtschwarz	Glänzend	Unbehandelt	1	**WAK7154BG**
Nachtschwarz	Matt	Unbehandelt	1	**WAK7154BM**
Lichtweiß	Glänzend	Unbehandelt	1	**WAK7154WG**
Lichtweiß	Matt	Unbehandelt	1	**WAK7154WM**


WAK7154WM

Abdeckung für Taster • Mit Anzeige • Mit Aufdruck Symbol Licht

Anzahl der Tasten: 4
Werkstoff: Thermoplast

Farbe	Glanzgrad	Oberfläche	VPE	Best.-Nr.
A.1 | A.8 | C.1 | C.8				
Nachtschwarz	Glänzend	Unbehandelt	1	**WAK7124BG**
Nachtschwarz	Matt	Unbehandelt	1	**WAK7124BM**
Lichtweiß	Glänzend	Unbehandelt	1	**WAK7124WG**
Lichtweiß	Matt	Unbehandelt	1	**WAK7124WM**


WAK7124WM

WAK7016WM

Abdeckung für Taster

Anzahl der Tasten: 6
Werkstoff: Thermoplast
:

Farbe	Glanzgrad	Oberfläche	VPE	Best.-Nr.
A.1 | A.8 | C.1 | C.8				
Anthrazit	Matt	Lackiert	1	**WAK7016AT**
Nachtschwarz	Glänzend	Unbehandelt	1	**WAK7016BG**
Nachtschwarz	Matt	Unbehandelt	1	**WAK7016BM**
Titan	Metallisch	Lackiert	1	**WAK7016TA**
Lichtweiß	Glänzend	Unbehandelt	1	**WAK7016WG**
Lichtweiß	Matt	Unbehandelt	1	**WAK7016WM**




WAK7216WM



Abdeckung für Taster • Mit Anzeige • Diverse Symbole • Kontrollfenster/Lichtauslass

Anzahl der Tasten: 6
Werkstoff: Thermoplast

Farbe	Glanzgrad	Oberfläche	VPE	Best.-Nr.
A.1 | A.8 | C.1 | C.8				
Anthrazit	Matt	Lackiert	1	**WAK7216AT**
Nachtschwarz	Glänzend	Unbehandelt	1	**WAK7216BG**
Nachtschwarz	Matt	Unbehandelt	1	**WAK7216BM**
Titan	Metallisch	Lackiert	1	**WAK7216TA**
Lichtweiß	Glänzend	Unbehandelt	1	**WAK7216WG**
Lichtweiß	Matt	Unbehandelt	1	**WAK7216WM**



WAK7146WM

Abdeckung für Taster • Mit Anzeige • Mit Aufdruck für EIN/AUS

Anzahl der Tasten: 6
Werkstoff: Thermoplast

Farbe	Glanzgrad	Oberfläche	VPE	Best.-Nr.
A.1 | A.8 | C.1 | C.8				
Nachtschwarz	Glänzend	Unbehandelt	1	**WAK7146BG**
Nachtschwarz	Matt	Unbehandelt	1	**WAK7146BM**
Lichtweiß	Glänzend	Unbehandelt	1	**WAK7146WG**
Lichtweiß	Matt	Unbehandelt	1	**WAK7146WM**



WAK7136WM

Abdeckung für Taster • Mit Anzeige • Mit Aufdruck

Anzahl der Tasten: 6
Werkstoff: Thermoplast

Farbe	Glanzgrad	Oberfläche	VPE	Best.-Nr.
A.1 | A.8 | C.1 | C.8				
Nachtschwarz	Glänzend	Unbehandelt	1	**WAK7136BG**
Nachtschwarz	Matt	Unbehandelt	1	**WAK7136BM**
Lichtweiß	Glänzend	Unbehandelt	1	**WAK7136WG**
Lichtweiß	Matt	Unbehandelt	1	**WAK7136WM**

Abdeckung für Taster • Mit Anzeige • Mit aufgedruckten Pfeilsymbolen

Anzahl der Tasten: 6
Werkstoff: Thermoplast

Farbe	Glanzgrad	Oberfläche	VPE	Best.-Nr.
A.1 | A.8 | C.1 | C.8				
Nachtschwarz	Glänzend	Unbehandelt	1	**WAK7156BG**
Nachtschwarz	Matt	Unbehandelt	1	**WAK7156BM**
Lichtweiß	Glänzend	Unbehandelt	1	**WAK7156WG**
Lichtweiß	Matt	Unbehandelt	1	**WAK7156WM**



WAK7156WM

Abdeckung für Taster • Mit Anzeige • Mit Aufdruck Symbol Licht

Anzahl der Tasten: 6
Werkstoff: Thermoplast

Farbe	Glanzgrad	Oberfläche	VPE	Best.-Nr.
A.1 | A.8 | C.1 | C.8				
Nachtschwarz	Glänzend	Unbehandelt	1	**WAK7126BG**
Nachtschwarz	Matt	Unbehandelt	1	**WAK7126BM**
Lichtweiß	Glänzend	Unbehandelt	1	**WAK7126WG**
Lichtweiß	Matt	Unbehandelt	1	**WAK7126WM**



WAK7126WM

Abdeckung für Taster

Anzahl der Tasten: 8
Werkstoff: Thermoplast

Farbe	Glanzgrad	Oberfläche	VPE	Best.-Nr.
A.1 | A.8 | C.1 | C.8				
Anthrazit	Matt	Lackiert	1	**WAK7018AT**
Nachtschwarz	Glänzend	Unbehandelt	1	**WAK7018BG**
Nachtschwarz	Matt	Unbehandelt	1	**WAK7018BM**
Titan	Metallisch	Lackiert	1	**WAK7018TA**
Lichtweiß	Glänzend	Unbehandelt	1	**WAK7018WG**
Lichtweiß	Matt	Unbehandelt	1	**WAK7018WM**

WAK7018WM

Abdeckung für Taster • Mit Anzeige • Diverse Symbole • Kontrollfenster/Lichtauslass


Anzahl der Tasten: 8
Werkstoff: Thermoplast

Farbe	Glanzgrad	Oberfläche	VPE	Best.-Nr.
A.1 | A.8 | C.1 | C.8				
Anthrazit	Matt	Lackiert	1	**WAK7218AT**
Nachtschwarz	Glänzend	Unbehandelt	1	**WAK7218BG**
Nachtschwarz	Matt	Unbehandelt	1	**WAK7218BM**
Titan	Metallisch	Lackiert	1	**WAK7218TA**
Lichtweiß	Glänzend	Unbehandelt	1	**WAK7218WG**
Lichtweiß	Matt	Unbehandelt	1	**WAK7218WM**



WAK7218WM





WAK7148WM

Abdeckung für Taster • Mit Anzeige • Mit Aufdruck für EIN/AUS

Anzahl der Tasten: 8
Werkstoff: Thermoplast

Farbe	Glanzgrad	Oberfläche	VPE	Best.-Nr.
A.1 | A.8 | C.1 | C.8				
Nachtschwarz	Glänzend	Unbehandelt	1	**WAK7148BG**
Nachtschwarz	Matt	Unbehandelt	1	**WAK7148BM**
Lichtweiß	Glänzend	Unbehandelt	1	**WAK7148WG**
Lichtweiß	Matt	Unbehandelt	1	**WAK7148WM**



WAK7138WM

Abdeckung für Taster • Mit Anzeige • Mit Aufdruck

Anzahl der Tasten: 8
Werkstoff: Thermoplast

Farbe	Glanzgrad	Oberfläche	VPE	Best.-Nr.
A.1 | A.8 | C.1 | C.8				
Nachtschwarz	Glänzend	Unbehandelt	1	**WAK7138BG**
Nachtschwarz	Matt	Unbehandelt	1	**WAK7138BM**
Lichtweiß	Glänzend	Unbehandelt	1	**WAK7138WG**
Lichtweiß	Matt	Unbehandelt	1	**WAK7138WM**



WAK7158WM

Abdeckung für Taster • Mit Anzeige • Mit aufgedruckten Pfeilsymbolen

Anzahl der Tasten: 8
Werkstoff: Thermoplast

Farbe	Glanzgrad	Oberfläche	VPE	Best.-Nr.
A.1 | A.8 | C.1 | C.8				
Nachtschwarz	Glänzend	Unbehandelt	1	**WAK7158BG**
Nachtschwarz	Matt	Unbehandelt	1	**WAK7158BM**
Lichtweiß	Glänzend	Unbehandelt	1	**WAK7158WG**
Lichtweiß	Matt	Unbehandelt	1	**WAK7158WM**



WAK7128WM

Abdeckung für Taster • Mit Anzeige • Mit Aufdruck Symbol Licht

Anzahl der Tasten: 8
Werkstoff: Thermoplast

Farbe	Glanzgrad	Oberfläche	VPE	Best.-Nr.
A.1 | A.8 | C.1 | C.8				
Nachtschwarz	Glänzend	Unbehandelt	1	**WAK7128BG**
Nachtschwarz	Matt	Unbehandelt	1	**WAK7128BM**
Lichtweiß	Glänzend	Unbehandelt	1	**WAK7128WG**
Lichtweiß	Matt	Unbehandelt	1	**WAK7128WM**

Tastsensor • Bussystem KNX Secure • Anzahl der Betätigungspunkte 2

Betriebsspannung:	21 - 32 V	- KNX Funktionen: Schalten, Wert senden, SzenenAufruf
Betriebstemperatur:	-5 - 40 °C	- Klemmbefestigung
Busankopplung inklusive:	Ja	- Verschraubung jedes Modul-Einsatzes über beiliegenden Adapter mit der Einbaudose
Einbautiefe:	28 mm	- Betriebsart für Jalousie oder Rolllade einstellbar
Stromaufnahme Bus Datentransfer:	20 mA	- Betriebsarten: Komfort, Nachtabsenkung und Frostschutz
Anschluss-/Steckertyp:	Steckanschluss	- Betriebsarten Aus/automatisch/manuell
		- Temperaturmessung über internen Temperaturfühler



WAK2011

Farbe	Werkstoff	VPE	Best.-Nr.
A.1 | A.8 | C.1 | C.8			
Schwarz	Kunststoff	1	**WAK2011**

Tastsensor • Bussystem KNX Secure • Anzahl der Betätigungspunkte 4

Betriebsspannung:	21 - 32 V	- KNX Funktionen: Schalten, Wert senden, SzenenAufruf
Betriebstemperatur:	-5 - 40 °C	- Klemmbefestigung
Busankopplung inklusive:	Ja	- Verschraubung jedes Modul-Einsatzes über beiliegenden Adapter mit der Einbaudose
Einbautiefe:	28 mm	- Betriebsart für Jalousie oder Rolllade einstellbar
Stromaufnahme Bus Datentransfer:	20 mA	- Betriebsarten: Komfort, Nachtabsenkung und Frostschutz
Anschluss-/Steckertyp:	Steckanschluss	- Betriebsarten Aus/automatisch/manuell
		- Temperaturmessung über internen Temperaturfühler



WAK2012

Farbe	Werkstoff	VPE	Best.-Nr.
A.1 | A.8 | C.1 | C.8			
Schwarz	Kunststoff	1	**WAK2012**

Zubehör

Betriebstemperatur:	-5 - 40 °C	- Verschraubbar
Montageart:	Schraubbefestigung	

Bezeichnung	VPE	Best.-Nr.
D.sicherung Schraube f. Elektronikmodule	1	**WDN9011**



WDN9011



WAN7011WM

Abdeckung für Taster • Mit Aufdruck „0 - 1“ • Kontrollfenster/Lichtauslass

Anzahl der Tasten: 1 - Beleuchtbar durch Status-LED
Werkstoff: Thermoplast

Farbe	Glanzgrad	Oberfläche	VPE	Best.-Nr.
A.1 | A.8 | C.1 | C.8				
Anthrazit	Matt	Lackiert	10	**WAN7011AT**
Nachtschwarz	Glänzend	Unbehandelt	10	**WAN7011BG**
Nachtschwarz	Matt	Unbehandelt	10	**WAN7011BM**
Titan	Metallisch	Lackiert	10	**WAN7011TA**
Lichtweiß	Glänzend	Unbehandelt	10	**WAN7011WG**
Lichtweiß	Matt	Unbehandelt	10	**WAN7011WM**



WAN7050WM

Abdeckung für Taster • Mit aufgedruckten Pfeilsymbolen • Kontrollfenster/Lichtauslass

Anzahl der Tasten: 1
Werkstoff: Thermoplast

Farbe	Glanzgrad	Oberfläche	VPE	Best.-Nr.
A.1 | A.8 | C.1 | C.8				
Anthrazit	Matt	Lackiert	10	**WAN7050AT**
Nachtschwarz	Glänzend	Unbehandelt	10	**WAN7050BG**
Nachtschwarz	Matt	Unbehandelt	10	**WAN7050BM**
Titan	Metallisch	Lackiert	10	**WAN7050TA**
Lichtweiß	Glänzend	Unbehandelt	10	**WAN7050WG**
Lichtweiß	Matt	Unbehandelt	10	**WAN7050WM**



WAN7010WM

Abdeckung für Taster • Kontrollfenster/Lichtauslass

Anzahl der Tasten: 1
Werkstoff: Thermoplast

Farbe	Glanzgrad	Oberfläche	VPE	Best.-Nr.
A.1 | A.8 | C.1 | C.8				
Anthrazit	Matt	Lackiert	10	**WAN7010AT**
Nachtschwarz	Glänzend	Unbehandelt	10	**WAN7010BG**
Nachtschwarz	Matt	Unbehandelt	10	**WAN7010BM**
Titan	Metallisch	Lackiert	10	**WAN7010TA**
Lichtweiß	Glänzend	Unbehandelt	10	**WAN7010WG**
Lichtweiß	Matt	Unbehandelt	10	**WAN7010WM**



WAN7021WM

Abdeckung für Taster • Mit Aufdruck „0 - 1“ • Kontrollfenster/Lichtauslass

Anzahl der Tasten: 2 - Beleuchtbar durch Status-LED
Werkstoff: Thermoplast

Farbe	Glanzgrad	Oberfläche	VPE	Best.-Nr.
A.1 | A.8 | C.1 | C.8				
Anthrazit	Matt	Lackiert	10	**WAN7021AT**
Nachtschwarz	Glänzend	Unbehandelt	10	**WAN7021BG**
Nachtschwarz	Matt	Unbehandelt	10	**WAN7021BM**
Titan	Metallisch	Lackiert	10	**WAN7021TA**
Lichtweiß	Glänzend	Unbehandelt	10	**WAN7021WG**
Lichtweiß	Matt	Unbehandelt	10	**WAN7021WM**

Abdeckung für Taster • Mit aufgedruckten Pfeilsymbolen • Kontrollfenster/Lichtauslass

Anzahl der Tasten: 2 - Beleuchtbar durch Status-LED
Werkstoff: Thermoplast

Farbe	Glanzgrad	Oberfläche	VPE	Best.-Nr.
A.1 | A.8 | C.1 | C.8				
Anthrazit	Matt	Lackiert	10	**WAN7051AT**
Nachtschwarz	Glänzend	Unbehandelt	10	**WAN7051BG**
Nachtschwarz	Matt	Unbehandelt	10	**WAN7051BM**
Titan	Metallisch	Lackiert	10	**WAN7051TA**
Lichtweiß	Glänzend	Unbehandelt	10	**WAN7051WG**
Lichtweiß	Matt	Unbehandelt	10	**WAN7051WM**



WAN7051WM

Abdeckung für Taster • Kontrollfenster/Lichtauslass

Anzahl der Tasten: 2
Werkstoff: Thermoplast

Farbe	Glanzgrad	Oberfläche	VPE	Best.-Nr.
A.1 | A.8 | C.1 | C.8				
Anthrazit	Matt	Lackiert	10	**WAN7020AT**
Nachtschwarz	Glänzend	Unbehandelt	10	**WAN7020BG**
Nachtschwarz	Matt	Unbehandelt	10	**WAN7020BM**
Titan	Metallisch	Lackiert	10	**WAN7020TA**
Lichtweiß	Glänzend	Unbehandelt	10	**WAN7020WG**
Lichtweiß	Matt	Unbehandelt	10	**WAN7020WM**



WAN7020WM



WAK5010WM

Raumtemperaturregler


Betriebsspannung über Bus:	21 - 32 V
Einbautiefe:	10 mm
Betriebstemperatur:	-5 - 45 °C
Energieeffizienzklasse: :	IV (2%)

- Raumtemperaturregelung mit Heiz- und Kühlfunktion
- Ansteuerung von A/C Systemen inkl. Lüfterstärke und Klappenverstellung
- Integrierte Sensoren für Temperatur, Feuchte und Näherung
- Bis zu 12 parametrierbare Tasten für Schalten, Dimmen, Jalousie und RGB(W)
- Audiogerätesteuerung inklusive Anzeige von Titel, Album, Künstler
- Integrierte Logikfunktionen und Szenensteuerung

Bezeichnung	VPE	**Best.-Nr.**
A.1 | A.8 | C.1 | C.8		
Raumcontroller KNX TFT A.x/C.x nsch	1	**WAK5010BM**
Raumcontroller KNX TFT A.x/C.x lw	1	**WAK5010WM**


A.1
Rahmen

Quadratisch, präzise, vielseitig. Mit seinem kompakten Rahmenmaß von 81 mm und der klaren, kantigen Form definiert A.1 modernes Schalterdesign. Die präzise Verarbeitung und die klare Formensprache machen ihn zur idealen Lösung. Dank seiner Bauform ist er für die Installation im Brüstungskanalsystem optimal geeignet. Alle Einsätze und Rahmen sind frei kombinierbar und ermöglichen eine Vielzahl an Gestaltungsoptionen. Trotz dieser Vielfalt bleibt die Auswahl dank klarer Angebotsstruktur einfach und übersichtlich. Kompakt und klar überzeugt der A.1 durch klare Linien und eine dezente Präsenz an der Wand. Erhältlich ist der A.1 in hochwertigem Kunststoff – in verschiedenen Farbvarianten und kombinierbar mit passenden Einsätzen für eine durchgängige Gestaltung.




	Seite
Designübersicht A.1	130
Thermoplast, lichtweiß	132
Thermoplast, nachtschwarz	135
Thermoplast, anthrazit	138
Thermoplast, titan	140
Thermoplast, rot	142

Design A.1
Übersicht



Lichtweiß matt

DESIGN AWARD 2026



Lichtweiß glänzend



Nachtschwarz matt



Nachtschwarz glänzend



Anthrazit matt




Titan metallisch

Produktbeispiele



Abmessungen

Rahmen waagerecht und senkrecht
1-fach: B 81,5 x H 81,5 mm
2-fach: B 152,5 x H 81,5 mm
3-fach: B 223,5 x H 81,5 mm
4-fach: B 294,5 x H 81,5 mm
5-fach: B 365,5 x H 81,5 mm



Materialien | Farben


Thermoplast*

Lichtweiß matt	ähnlich RAL 9016
Lichtweiß glänzend	ähnlich RAL 9016
Nachtschwarz matt	ähnlich RAL 9005
Nachtschwarz glänzend	ähnlich RAL 9005
Anthrazit matt	ähnlich RAL 7021
Titan metallisch	ähnlich RAL 9006
Rot glänzend	ähnlich RAL 3020

* Thermoplast, aus 50% Post-Consumer-Rezyklat

Rahmen A.1
Thermoplast, lichtweiß

Nachhaltige Verpackungen aus Monomaterial – recycelt, nicht zu trennen und einfach zu entsorgen.




WAD6100WG

Rahmen • Lichtweiß • Glänzend

Werkstoff: Thermoplast - Für Unterputzmontage
Verwendbar in höheren IP-Klassen: IP44 in Kombination mit Dichtungsset

Bezeichnung	Anzahl der Einsätze	Einbau-/Anschlussort	VPE	Best.-Nr.
A.1 Thermoplast				
Rahmen 1fach A.1 lichtweiß glänzend	1	Waagerecht | Senkrecht	10	**WAD6100WG**
Rahmen 2fach A.1 lichtweiß glänzend	2	Waagerecht | Senkrecht	10	**WAD6200WG**
Rahmen 3fach A.1 lichtweiß glänzend	3	Waagerecht | Senkrecht	10	**WAD6300WG**
Rahmen 4fach A.1 lichtweiß glänzend	4	Waagerecht | Senkrecht	2	**WAD6400WG**
Rahmen 5fach A.1 lichtweiß glänzend	5	Waagerecht | Senkrecht	2	**WAD6500WG**




WAD6101WG

Rahmen • Lichtweiß • Glänzend • Mit Beschriftungsfeld

Werkstoff: Thermoplast - Für Unterputzmontage
Verwendbar in höheren IP-Klassen: IP44 in Kombination mit Dichtungsset
Höhe des P-Touch-Bandes für das Beschriftungsfeld: 6 mm

Bezeichnung	Anzahl der Einsätze	Einbau-/Anschlussort	VPE	Best.-Nr.
A.1 Thermoplast				
Rahmen 1f. Beschr.feld A.1 lichtweiß gl	1	Waagerecht	10	**WAD6101WG**
RA 2fach waager. Beschr.feld A.1 lwß gl	2	Waagerecht	10	**WAD6202WG**
RA 2fach senkr. Beschr.feld A.1 liwß gl	2	Senkrecht	10	**WAD6203WG**
RA 3fach waager. Beschr.feld A.1 liwß gl	3	Waagerecht	10	**WAD6302WG**
RA 3fach senkr. Beschr.feld A.1 liwß gl	3	Senkrecht	10	**WAD6303WG**
RA 4fach waager. Beschr.feld A.1 liwß gl	4	Waagerecht	2	**WAD6402WG**
RA 4fach senkr. Beschr.feld A.1 liwß gl	4	Senkrecht	2	**WAD6403WG**
RA 5fach waager. Beschr.feld A.1 liwß gl	5	Waagerecht	2	**WAD6502WG**
RA 5fach senkr. Beschr.feld A.1 liwß gl	5	Senkrecht	2	**WAD6503WG**



WAD6100WM

Rahmen • Lichtweiß • Matt


Werkstoff: Thermoplast - Für Unterputzmontage
Verwendbar in höheren IP-Klassen: IP44 in Kombination mit Dichtungsset

Bezeichnung	Anzahl der Einsätze	Einbau-/Anschlussort	VPE	Best.-Nr.
A.1 Thermoplast				
Rahmen 1fach A.1 lichtweiß matt	1	Waagerecht | Senkrecht	10	**WAD6100WM**
Rahmen 2fach A.1 lichtweiß matt	2	Waagerecht | Senkrecht	10	**WAD6200WM**
Rahmen 3fach A.1 lichtweiß matt	3	Waagerecht | Senkrecht	10	**WAD6300WM**
Rahmen 4fach A.1 lichtweiß matt	4	Waagerecht | Senkrecht	2	**WAD6400WM**
Rahmen 5fach A.1 lichtweiß matt	5	Waagerecht | Senkrecht	2	**WAD6500WM**

Rahmen • Lichtweiß • Matt • Mit Beschriftungsfeld

Werkstoff: Thermoplast - Für Unterputzmontage
Verwendbar in höheren IP-Klassen: IP44 in Kombination mit Dichtungsset
Höhe des P-Touch-Bandes für das Beschriftungsfeld: 6 mm

Bezeichnung	Anzahl der Einsätze	Einbau-/Anschlussort	VPE	Best.-Nr.
A.1 Thermoplast				
Rahmen 1f. Beschr.feld A.1 lichtweiß mt	1	Waagerecht	10	**WAD6101WM**
RA 2fach waager. Beschr.feld A.1 liwß mt	2	Waagerecht	10	**WAD6202WM**
RA 2fach senkr. Beschr.feld A.1 liwß mt	2	Senkrecht	10	**WAD6203WM**
RA 3fach waager. Beschr.feld A.1 liwß mt	3	Waagerecht	10	**WAD6302WM**
RA 3fach senkr. Beschr.feld A.1 liwß mt	3	Senkrecht	10	**WAD6303WM**
RA 4fach waager. Beschr.feld A.1 liwß mt	4	Waagerecht	2	**WAD6402WM**
RA 4fach senkr. Beschr.feld A.1 liwß mt	4	Senkrecht	2	**WAD6403WM**
RA 5fach waager. Beschr.feld A.1 liwß mt	5	Waagerecht	2	**WAD6502WM**
RA 5fach senkr. Beschr.feld A.1 liwß mt	5	Senkrecht	2	**WAD6503WM**




WAD6101WM

Rahmen • Für Beleuchtung und Kontrollschaltung • Lichtweiß • Glänzend

Werkstoff: Thermoplast - Für Unterputzmontage

Bezeichnung	Anzahl der Einsätze	Einbau-/Anschlussort	VPE	Best.-Nr.
A.1 Thermoplast				
LED-Rahmen 1fach A.1 lichtweiß glänzend	1	Waagerecht | Senkrecht	1	**WAD6120WG**




WAD6120WG


Rahmen • Für Beleuchtung und Kontrollschaltung • Lichtweiß • Matt

Werkstoff: Thermoplast - Für Unterputzmontage

Bezeichnung	Anzahl der Einsätze	Einbau-/Anschlussort	VPE	Best.-Nr.
A.1 Thermoplast				
LED-Rahmen 1fach A.1 lichtweiß matt	1	Waagerecht | Senkrecht	1	**WAD6120WM**



WAD6120WM



WAA2321W

Beleuchtungseinsatz

Betriebstemperatur: -5 - 40 °C


Bezeichnung	VPE	Best.-Nr.
A.1 | A.8 | C.1 | C.8		
LED-Modul f. Amb./Down-Bel. Ax/Cx transp	1	**WAA2321W**

Nachhaltige Verpackungen aus Monomaterial – recycelt, nicht zu trennen und einfach zu entsorgen.

Rahmen • Nachtschwarz • Glänzend

Werkstoff: Thermoplast - Für Unterputzmontage
Verwendbar in höheren IP-Klassen: IP44 in Kombination mit Dichtungsset

Bezeichnung	Anzahl der Einsätze	Einbau-/Anschlussort	VPE	Best.-Nr.
A.1 Thermoplast				
Rahmen 1fach A.1 nacht-schwarz glänzend	1	Waagerecht | Senkrecht	10	**WAD6100BG**
Rahmen 2fach A.1 nacht-schwarz glänzend	2	Waagerecht | Senkrecht	10	**WAD6200BG**
Rahmen 3fach A.1 nacht-schwarz glänzend	3	Waagerecht | Senkrecht	10	**WAD6300BG**
Rahmen 4fach A.1 nacht-schwarz glänzend	4	Waagerecht | Senkrecht	2	**WAD6400BG**
Rahmen 5fach A.1 nacht-schwarz glänzend	5	Waagerecht | Senkrecht	2	**WAD6500BG**



WAD6100BG

Rahmen • Nachtschwarz • Glänzend • Mit Beschriftungsfeld

Werkstoff: Thermoplast - Für Unterputzmontage
Verwendbar in höheren IP-Klassen: IP44 in Kombination mit Dichtungsset
Höhe des P-Touch-Bandes für das Beschriftungsfeld: 6 mm

Bezeichnung	Anzahl der Einsätze	Einbau-/Anschlussort	VPE	Best.-Nr.
A.1 Thermoplast				
RA 1f. Beschr.feld A.1 nacht-schwarz gl	1	Waagerecht	10	**WAD6101BG**
RA 2fach waager. Beschr.feld A.1 sw gl	2	Waagerecht	10	**WAD6202BG**
RA 2fach senkr. Beschr.feld A.1 sw gl	2	Senkrecht	10	**WAD6203BG**
RA 3fach waager. Beschr.feld A.1 sw gl	3	Waagerecht	10	**WAD6302BG**
RA 3fach senkr. Beschr.feld A.1 sw gl	3	Senkrecht	10	**WAD6303BG**
RA 4fach waager. Beschr.feld A.1 sw gl	4	Waagerecht	2	**WAD6402BG**
RA 4fach senkr. Beschr.feld A.1 sw gl	4	Senkrecht	2	**WAD6403BG**
RA 5fach waager. Beschr.feld A.1 sw gl	5	Waagerecht	2	**WAD6502BG**
RA 5fach senkr. Beschr.feld A.1 sw gl	5	Senkrecht	2	**WAD6503BG**




WAD6101BG

Rahmen • Nachtschwarz • Matt

Werkstoff: Thermoplast - Für Unterputzmontage
Verwendbar in höheren IP-Klassen: IP44 in Kombination mit Dichtungsset

Bezeichnung	Anzahl der Einsätze	Einbau-/Anschlussort	VPE	Best.-Nr.
A.1 Thermoplast				
Rahmen 1fach A.1 nacht-schwarz matt	1	Waagerecht | Senkrecht	10	**WAD6100BM**
Rahmen 2fach A.1 nacht-schwarz matt	2	Waagerecht | Senkrecht	10	**WAD6200BM**
Rahmen 3fach A.1 nacht-schwarz matt	3	Waagerecht | Senkrecht	10	**WAD6300BM**
Rahmen 4fach A.1 nacht-schwarz matt	4	Waagerecht | Senkrecht	2	**WAD6400BM**
Rahmen 5fach A.1 nacht-schwarz matt	5	Waagerecht | Senkrecht	2	**WAD6500BM**



WAD6100BM




WAD6101BM

Rahmen • Nachtschwarz • Matt • Mit Beschriftungsfeld

Werkstoff: Thermoplast - Für Unterputzmontage
Verwendbar in höheren IP-Klassen: IP44 in Kombination mit Dichtungsset
Höhe des P-Touch-Bandes für das Beschriftungsfeld: 6 mm

Bezeichnung	Anzahl der Einsätze	Einbau-/Anschlussort	VPE	Best.-Nr.
A.1 Thermoplast				
RA 1f. Beschr.feld A.1 nacht-schwarz matt	1	Waagerecht	10	**WAD6101BM**
RA 2fach waager. Beschr.feld A.1 sw matt	2	Waagerecht	10	**WAD6202BM**
RA 2fach senkr. Beschr.feld A.1 sw matt	2	Senkrecht	10	**WAD6203BM**
RA 3fach waager. Beschr.feld A.1 sw matt	3	Waagerecht	10	**WAD6302BM**
RA 3fach senkr. Beschr.feld A.1 sw matt	3	Senkrecht	10	**WAD6303BM**
RA 4fach waager. Beschr.feld A.1 sw matt	4	Waagerecht	2	**WAD6402BM**
RA 4fach senkr. Beschr.feld A.1 sw matt	4	Senkrecht	2	**WAD6403BM**
RA 5fach waager. Beschr.feld A.1 sw matt	5	Waagerecht	2	**WAD6502BM**
RA 5fach senkr. Beschr.feld A.1 sw matt	5	Senkrecht	2	**WAD6503BM**




WAD6120BG

Rahmen • Für Beleuchtung und Kontrollschaltung • Nachtschwarz • Glänzend

Werkstoff: Thermoplast - Für Unterputzmontage

Bezeichnung	Anzahl der Einsätze	Einbau-/Anschlussort	VPE	Best.-Nr.
A.1 Thermoplast				
LED-Rahmen 1fach A.1 nacht-schwarz glänz	1	Waagerecht | Senkrecht	1	**WAD6120BG**



WAD6120BM

Rahmen • Für Beleuchtung und Kontrollschaltung • Nachtschwarz • Matt

Werkstoff: Thermoplast - Für Unterputzmontage

Bezeichnung	Anzahl der Einsätze	Einbau-/Anschlussort	VPE	Best.-Nr.
A.1 Thermoplast				
LED-Rahmen 1fach A.1 nacht-schwarz matt	1	Waagerecht | Senkrecht	1	**WAD6120BM**

Beleuchtungseinsatz

Betriebstemperatur: -5 - 40 °C

Bezeichnung	VPE	Best.-Nr.
A.1 | A.8 | C.1 | C.8		
LED-Modul f. Amb./Down-Bel. Ax/Cx transp	1	**WAA2321W**



WAA2321W

Nachhaltige Verpackungen aus Monomaterial – recycelt, nicht zu trennen und einfach zu entsorgen.



WAD6100AT

Rahmen • Anthrazit • Matt

Werkstoff: Thermoplast - Für Unterputzmontage
Verwendbar in höheren IP-Klassen: IP44 in Kombination mit Dichtungsset

Bezeichnung	Anzahl der Einsätze	Einbau-/Anschlussort	VPE	Best.-Nr.
A.1 Thermoplast				
Rahmen 1fach A.1 anthrazit matt lack	1	Waagerecht | Senkrecht	10	**WAD6100AT**
Rahmen 2fach A.1 anthrazit matt lackiert	2	Waagerecht | Senkrecht	10	**WAD6200AT**
Rahmen 3fach A.1 anthrazit matt lackiert	3	Waagerecht | Senkrecht	10	**WAD6300AT**
Rahmen 4fach A.1 anthrazit matt lackiert	4	Waagerecht | Senkrecht	2	**WAD6400AT**
Rahmen 5fach A.1 anthrazit matt lackiert	5	Waagerecht | Senkrecht	2	**WAD6500AT**



WAD6101AT

Rahmen • Anthrazit • Matt • Mit Beschriftungsfeld

Werkstoff: Thermoplast - Für Unterputzmontage
Verwendbar in höheren IP-Klassen: IP44 in Kombination mit Dichtungsset
Höhe des P-Touch-Bandes für das Beschriftungsfeld: 6 mm

Bezeichnung	Anzahl der Einsätze	Einbau-/Anschlussort	VPE	Best.-Nr.
A.1 Thermoplast				
Rahmen 1f. Beschr.feld A.1 anthr matt la	1	Waagerecht	10	**WAD6101AT**
RA 2fach waager. B.feld A.1 ant matt la	2	Waagerecht	10	**WAD6202AT**
RA 2fach senkr. B.feld A.1 ant matt lack	2	Senkrecht	10	**WAD6203AT**
RA 3fach waager. B.feld A.1 ant matt la	3	Waagerecht	10	**WAD6302AT**
RA 3fach senkr. B.feld A.1 ant matt lack	3	Senkrecht	10	**WAD6303AT**
RA 4fach waager. B.feld A.1 ant matt la	4	Waagerecht	2	**WAD6402AT**
RA 4fach senkr. Beschr.feld A.1 ant mt l	4	Senkrecht	2	**WAD6403AT**
RA 5fach waager. B.feld A.1 ant matt la	5	Waagerecht	2	**WAD6502AT**
RA 5fach senkr. Beschr.feld A.1 ant mt l	5	Senkrecht	2	**WAD6503AT**



WAD6120AT

Rahmen • Für Beleuchtung und Kontrollschaltung • Anthrazit • Matt

Werkstoff: Thermoplast - Für Unterputzmontage

Bezeichnung	Anzahl der Einsätze	Einbau-/Anschlussort	VPE	Best.-Nr.
A.1 Thermoplast				
LED-Rahmen 1fach A.1 anthrazit matt lack	1	Waagerecht | Senkrecht	1	**WAD6120AT**

Beleuchtungseinsatz


Betriebstemperatur: -5 - 40 °C

Bezeichnung	VPE	Best.-Nr.
A.1 | A.8 | C.1 | C.8		
LED-Modul f. Amb./Down-Bel. Ax/Cx transp	1	**WAA2321W**



WAA2321W

Nachhaltige Verpackungen aus Monomaterial – recycelt, nicht zu trennen und einfach zu entsorgen.




WAD6100TA

Rahmen • Titan • Metallisch

Werkstoff: Thermoplast - Für Unterputzmontage
Verwendbar in höheren IP-Klassen: IP44 in Kombination mit Dichtungsset

Bezeichnung	Anzahl der Einsätze	Einbau-/Anschlussort	VPE	Best.-Nr.
A.1 Thermoplast				
Rahmen 1fach A.1 titan met lack	1	Waagerecht | Senkrecht	10	**WAD6100TA**
Rahmen 2fach A.1 titan met lack	2	Waagerecht | Senkrecht	10	**WAD6200TA**
Rahmen 3fach A.1 titan met lack	3	Waagerecht | Senkrecht	10	**WAD6300TA**
Rahmen 4fach A.1 titan met lack	4	Waagerecht | Senkrecht	2	**WAD6400TA**
Rahmen 5fach A.1 titan met lack	5	Waagerecht | Senkrecht	2	**WAD6500TA**




WAD6101TA

Rahmen • Titan • Metallisch • Mit Beschriftungsfeld

Werkstoff: Thermoplast - Für Unterputzmontage
Verwendbar in höheren IP-Klassen: IP44 in Kombination mit Dichtungsset
Höhe des P-Touch-Bandes für das Beschriftungsfeld: 6 mm

Bezeichnung	Anzahl der Einsätze	Einbau-/Anschlussort	VPE	Best.-Nr.
A.1 Thermoplast				
Rahmen 1f. Beschr.feld A.1 titan mt lack	1	Waagerecht	10	**WAD6101TA**
RA 2f. waager. B.feld A.1 titan met lack	2	Waagerecht	10	**WAD6202TA**
RA 2f. senkr. B.feld A.1 titan met lack	2	Senkrecht	10	**WAD6203TA**
RA 3f. waager. B.feld A.1 titan met lack	3	Waagerecht	10	**WAD6302TA**
RA 3f. senkr. B.feld A.1 titan met lack	3	Senkrecht	10	**WAD6303TA**
RA 4f. waager. B.feld A.1 titan met lack	4	Waagerecht	2	**WAD6402TA**
RA 4f. senkr. B.feld A.1titan met lack	4	Senkrecht	2	**WAD6403TA**
RA 5f. waager. B.feld A.1titan met lack	5	Waagerecht	2	**WAD6502TA**
RA 5f. senkr. B.feld A.1 titan met lack	5	Senkrecht	2	**WAD6503TA**



WAD6120TA

Rahmen • Für Beleuchtung und Kontrollschaltung • Titan • Metallisch

Werkstoff: Thermoplast - Für Unterputzmontage

Bezeichnung	Anzahl der Einsätze	Einbau-/Anschlussort	VPE	Best.-Nr.
A.1 Thermoplast				
LED-Rahmen 1fach A.1 titan met lack	1	Waagerecht | Senkrecht	1	**WAD6120TA**

Beleuchtungseinsatz

Betriebstemperatur: -5 - 40 °C


Bezeichnung	VPE	Best.-Nr.
A.1 | A.8 | C.1 | C.8		
LED-Modul f. Amb./Down-Bel. Ax/Cx transp	1	**WAA2321W**



WAA2321W

Rahmen A.1
Thermoplast, rot

Nachhaltige Verpackungen aus Monomaterial – recycelt, nicht zu trennen und einfach zu entsorgen.



WAD6100RG

Rahmen • Rot • Glänzend


Werkstoff: Thermoplast - Für Unterputzmontage
Verwendbar in höheren IP-Klassen: IP44 in Kombination mit Dichtungsset

Bezeichnung	Anzahl der Einsätze	Einbau-/Anschlussort	VPE	Best.-Nr.
A.1 Thermoplast				
Rahmen 1fach A.1 rot glänzend	1	Waagerecht | Senkrecht	10	**WAD6100RG**
Rahmen 2fach A.1 rot glänzend	2	Waagerecht | Senkrecht	2	**WAD6200RG**
Rahmen 3fach A.1 rot glänzend	3	Waagerecht | Senkrecht	2	**WAD6300RG**
Rahmen 4fach A.1 rot glänzend	4	Waagerecht | Senkrecht	2	**WAD6400RG**
Rahmen 5fach A.1 rot glänzend	5	Waagerecht | Senkrecht	2	**WAD6500RG**

Technische Änderungen vorbehalten/Stand 01.10.2026


Design A.8 Rahmen

Von unserem neuen Schalterprogramm dürfen Sie in jeder Hinsicht mehr erwarten. Mehr Gestaltungsfreiheit dank frei kombinierbarer Einsätze und Rahmen. Mehr Einfachheit bei der Bestellung dank klarer Angebotsstruktur. Im Fall des A.8 dürfen Sie auch mehr Größe erwarten mit einem Rahmenmaß von 88 mm. Die klare Formensprache mit präzisen Kanten verleiht dem A.8 eine moderne Eleganz. Den A.8 erhalten Sie in verschiedenen Materialien und in zahlreichen Farben, sowie Oberflächen.



	Seite
Designübersicht A.8	146
Thermoplast, lichtweiß	148
Thermoplast, nachtschwarz	151
Thermoplast, anthrazit	153
Thermoplast, titan	154
Thermoplast, rot	155
Aluminium	156
Glas, weiß	157
Glas schwarz	158
Edelstahl	159
Aufputzgehäuse	160

Design A.8
Übersicht



Rahmen in Glas schwarz glänzend/
Einsatz in Thermoplast nachtschwarz glänzend



Lichtweiß matt



Lichtweiß glänzend



Nachtschwarz matt



Nachtschwarz glänzend



Anthrazit matt



Titan metallisch



Glas weiß matt




Aluminium matt,
gebürstet




Edelstahl matt,
gebürstet

Produktbeispiele



Abmessungen

Rahmen waagerecht und senkrecht
1-fach: B 88 x H 88 mm
2-fach: B 159 x H 88 mm
3-fach: B 230 x H 88 mm
4-fach: B 301 x H 88 mm
5-fach: B 372 x H 88 mm




Materialien | Farben

Thermoplast*	
Lichtweiß matt	ähnlich RAL 9016
Lichtweiß glänzend	ähnlich RAL 9016
Nachtschwarz matt	ähnlich RAL 9005
Nachtschwarz glänzend	ähnlich RAL 9005
Anthrazit matt	ähnlich RAL 7021
Titan metallisch	ähnlich RAL 9006
Rot glänzend	ähnlich RAL 3020
Glas	
Weiß matt	ähnlich RAL 9016
Schwarz glänzend	ähnlich RAL 9005
Metall	
Aluminium matt, gebürstet	ähnlich RAL 9007
Edelstahl matt, gebürstet	ähnlich RAL 9022

* Thermoplast, aus 50% Post-Consumer-Rezyklat

Nachhaltige Verpackungen aus Monomaterial – recycelt, nicht zu trennen und einfach zu entsorgen.



WAD8100WG

Rahmen • Lichtweiß • Glänzend

Werkstoff: Thermoplast - Für Unterputzmontage
Verwendbar in höheren IP-Klassen: IP44 in Kombination mit Dichtungsset

Bezeichnung	Anzahl der Einsätze	Einbau-/Anschlussort	VPE	Best.-Nr.
A.8 Thermoplast				
Rahmen 1fach A.8 lichtweiß glänzend	1	Waagerecht | Senkrecht	10	**WAD8100WG**
Rahmen 2fach A.8 lichtweiß glänzend	2	Waagerecht | Senkrecht	10	**WAD8200WG**
Rahmen 3fach A.8 lichtweiß glänzend	3	Waagerecht | Senkrecht	10	**WAD8300WG**
Rahmen 4fach A.8 lichtweiß glänzend	4	Waagerecht | Senkrecht	2	**WAD8400WG**
Rahmen 5fach A.8 lichtweiß glänzend	5	Waagerecht | Senkrecht	2	**WAD8500WG**




WAD8101WG

Rahmen • Lichtweiß • Glänzend • Mit Beschriftungsfeld

Werkstoff: Thermoplast - Für Unterputzmontage
Verwendbar in höheren IP-Klassen: IP44 in Kombination mit Dichtungsset
Höhe des P-Touch-Bandes für das Beschriftungsfeld: 6 mm

Bezeichnung	Anzahl der Einsätze	Einbau-/Anschlussort	VPE	Best.-Nr.
A.8 Thermoplast				
Rahmen 1f. Beschr.feld A.8 lichtweiß gl	1	Waagerecht	10	**WAD8101WG**
RA 2fach waager. Beschr.feld A.8 liwß gl	2	Waagerecht	10	**WAD8202WG**
RA 2fach senkr. Beschr.feld A.8 liwß gl	2	Senkrecht	10	**WAD8203WG**
RA 3fach waager. Beschr.feld A.8 lwß gl	3	Waagerecht	10	**WAD8302WG**
RA 3fach senkr. Beschr.feld A.8 liwß gl	3	Senkrecht	10	**WAD8303WG**
RA 4fach waager. Beschr.feld A.8 lwß gl	4	Waagerecht	2	**WAD8402WG**
RA 4fach senkr. Beschr.feld A.8 liwß gl	4	Senkrecht	2	**WAD8403WG**
RA 5fach waager. Beschr.feld A.8 liwß gl	5	Waagerecht	2	**WAD8502WG**
RA 5fach senkr. Beschr.feld A.8 lwß gl	5	Senkrecht	2	**WAD8503WG**



WAD8100WM

Rahmen • Lichtweiß • Matt


Werkstoff: Thermoplast - Für Unterputzmontage
Verwendbar in höheren IP-Klassen: IP44 in Kombination mit Dichtungsset

Bezeichnung	Anzahl der Einsätze	Einbau-/Anschlussort	VPE	Best.-Nr.
A.8 Thermoplast				
Rahmen 1fach A.8 lichtweiß matt	1	Waagerecht | Senkrecht	10	**WAD8100WM**
Rahmen 2fach A.8 lichtweiß matt	2	Waagerecht | Senkrecht	10	**WAD8200WM**
Rahmen 3fach A.8 lichtweiß matt	3	Waagerecht | Senkrecht	10	**WAD8300WM**
Rahmen 4fach A.8 lichtweiß matt	4	Waagerecht | Senkrecht	2	**WAD8400WM**
Rahmen 5fach A.8 lichtweiß matt	5	Waagerecht | Senkrecht	2	**WAD8500WM**

Rahmen • Lichtweiß • Matt • Mit Beschriftungsfeld

Werkstoff: Thermoplast - Für Unterputzmontage
Verwendbar in höheren IP-Klassen: IP44 in Kombination mit Dichtungsset
Höhe des P-Touch-Bandes für das Beschriftungsfeld: 6 mm

Bezeichnung	Anzahl der Einsätze	Einbau-/Anschlussort	VPE	Best.-Nr.
A.8 Thermoplast				
Rahmen 1f. Beschr.feld A.8 lichtweiß mt	1	Waagerecht	10	**WAD8101WM**
RA 2fach waager. Beschr.feld A.8 liwß mt	2	Waagerecht	10	**WAD8202WM**
RA 2fach senkr. Beschr.feld A.8 liwß mt	2	Senkrecht	10	**WAD8203WM**
RA 3fach waager. Beschr.feld A.8 liwß mt	3	Waagerecht	10	**WAD8302WM**
RA 3fach senkr. Beschr.feld A.8 lweiß mt	3	Senkrecht	10	**WAD8303WM**
RA 4fach waager. Beschr.feld A.8 liwß mt	4	Waagerecht	2	**WAD8402WM**
RA 4fach senkr. Beschr.feld A.8 liwß mt	4	Senkrecht	2	**WAD8403WM**
RA 5fach waager. Beschr.feld A.8 lweiß m	5	Waagerecht	2	**WAD8502WM**
RA 5fach senkr. Beschr.feld A.8 liwß mt	5	Senkrecht	2	**WAD8503WM**




WAD8101WM

Rahmen • Für Beleuchtung und Kontrollschaltung • Lichtweiß • Glänzend

Werkstoff: Thermoplast - Für Unterputzmontage

Bezeichnung	Anzahl der Einsätze	Einbau-/Anschlussort	VPE	Best.-Nr.
A.8 Thermoplast				
LED-Rahmen 1fach A.8 lichtweiß gl	1	Waagerecht | Senkrecht	1	**WAD8120WG**




WAD8120WG


Rahmen • Für Beleuchtung und Kontrollschaltung • Lichtweiß • Matt

Werkstoff: Thermoplast - Für Unterputzmontage

Bezeichnung	Anzahl der Einsätze	Einbau-/Anschlussort	VPE	Best.-Nr.
A.8 Thermoplast				
LED-Rahmen 1fach A.8 lichtweiß matt	1	Waagerecht | Senkrecht	1	**WAD8120WM**



WAD8120WM



WAA2321W

Beleuchtungseinsatz

Betriebstemperatur: -5 - 40 °C


Bezeichnung	VPE	Best.-Nr.
A.1 | A.8 | C.1 | C.8		
LED-Modul f. Amb./Down-Bel. Ax/Cx transp	1	**WAA2321W**

Nachhaltige Verpackungen aus Monomaterial – recycelt, nicht zu trennen und einfach zu entsorgen.

Rahmen • Nachtschwarz • Glänzend

Werkstoff: Thermoplast - Für Unterputzmontage
Verwendbar in höheren IP-Klassen: IP44 in Kombination mit Dichtungsset

Bezeichnung	Anzahl der Einsätze	Einbau-/Anschlussort	VPE	Best.-Nr.
A.8 Thermoplast				
Rahmen 1fach A.8 nachtschwarz glänzend	1	Waagerecht | Senkrecht	10	**WAD8100BG**
Rahmen 2fach A.8 nachtschwarz glänzend	2	Waagerecht | Senkrecht	10	**WAD8200BG**
Rahmen 3fach A.8 nachtschwarz glänzend	3	Waagerecht | Senkrecht	10	**WAD8300BG**
Rahmen 4fach A.8 nachtschwarz glänzend	4	Waagerecht | Senkrecht	2	**WAD8400BG**
Rahmen 5fach A.8 nachtschwarz glänzend	5	Waagerecht | Senkrecht	2	**WAD8500BG**



WAD8100BG

Rahmen • Nachtschwarz • Glänzend • Mit Beschriftungsfeld

Werkstoff: Thermoplast - Für Unterputzmontage
Verwendbar in höheren IP-Klassen: IP44 in Kombination mit Dichtungsset
Höhe des P-Touch-Bandes für das Beschriftungsfeld: 6 mm

Bezeichnung	Anzahl der Einsätze	Einbau-/Anschlussort	VPE	Best.-Nr.
A.8 Thermoplast				
RA 1f. Beschr.feld A.8 nachtschwarz gl	1	Waagerecht	10	**WAD8101BG**
RA 2fach waager. Beschr.feld A.8 sw gl	2	Waagerecht	10	**WAD8202BG**
RA 2fach senkr. Beschr.feld A.8 sw gl	2	Senkrecht	10	**WAD8203BG**
RA 3fach waager. Beschr.feld A.8 sw gl	3	Waagerecht	10	**WAD8302BG**
RA 3fach senkr. Beschr.feld A.8 sw gl	3	Senkrecht	10	**WAD8303BG**
RA 4fach waager. Beschr.feld A.8 sw gl	4	Waagerecht	2	**WAD8402BG**
RA 4fach senkr. Beschr.feld A.8 sw gl	4	Senkrecht	2	**WAD8403BG**
RA 5fach waager. Beschr.feld A.8 sw gl	5	Waagerecht	2	**WAD8502BG**
RA 5fach senkr. Beschr.feld A.8 sw gl	5	Senkrecht	2	**WAD8503BG**




WAD8101BG

Rahmen • Nachtschwarz • Matt

Werkstoff: Thermoplast - Für Unterputzmontage
Verwendbar in höheren IP-Klassen: IP44 in Kombination mit Dichtungsset

Bezeichnung	Anzahl der Einsätze	Einbau-/Anschlussort	VPE	Best.-Nr.
A.8 Thermoplast				
Rahmen 1fach A.8 nachtschwarz matt	1	Waagerecht | Senkrecht	10	**WAD8100BM**
Rahmen 2fach A.8 nachtschwarz matt	2	Waagerecht | Senkrecht	10	**WAD8200BM**
Rahmen 3fach A.8 nachtschwarz matt	3	Waagerecht | Senkrecht	10	**WAD8300BM**
Rahmen 4fach A.8 nachtschwarz matt	4	Waagerecht | Senkrecht	2	**WAD8400BM**
Rahmen 5fach A.8 nachtschwarz matt	5	Waagerecht | Senkrecht	2	**WAD8500BM**



WAD8100BM




WAD8101BM

Rahmen • Nachtschwarz • Matt • Mit Beschriftungsfeld

Werkstoff: Thermoplast - Für Unterputzmontage
Verwendbar in höheren IP-Klassen: IP44 in Kombination mit Dichtungsset
Höhe des P-Touch-Bandes für das Beschriftungsfeld: 6 mm

Bezeichnung	Anzahl der Einsätze	Einbau-/Anschlussort	VPE	Best.-Nr.
A.8 Thermoplast				
RA 1f. Beschr.feld A.8 nachtschwarz matt	1	Waagerecht	10	**WAD8101BM**
RA 2fach waager. Beschr.feld A.8 sw matt	2	Waagerecht	10	**WAD8202BM**
RA 2fach senkr. Beschr.feld A.8 sw matt	2	Senkrecht	10	**WAD8203BM**
RA 3fach waager. Beschr.feld A.8 sw matt	3	Waagerecht	10	**WAD8302BM**
RA 3fach senkr. Beschr.feld A.8 sw matt	3	Senkrecht	10	**WAD8303BM**
RA 4fach waager. Beschr.feld A.8 sw matt	4	Waagerecht	2	**WAD8402BM**
RA 4fach senkr. Beschr.feld A.8 sw matt	4	Senkrecht	2	**WAD8403BM**
RA 5fach waager. Beschr.feld A.8 sw matt	5	Waagerecht	2	**WAD8502BM**
RA 5fach senkr. Beschr.feld A.8 sw matt	5	Senkrecht	2	**WAD8503BM**




WAD8120BG

Rahmen • Für Beleuchtung und Kontrollschaltung • Nachtschwarz • Glänzend

Werkstoff: Thermoplast - Für Unterputzmontage

Bezeichnung	Anzahl der Einsätze	Einbau-/Anschlussort	VPE	Best.-Nr.
A.8 Thermoplast				
LED-Rahmen 1fach A.8 nachtschwarz gl	1	Waagerecht | Senkrecht	1	**WAD8120BG**




WAD8120BM

Rahmen • Für Beleuchtung und Kontrollschaltung • Nachtschwarz • Matt

Werkstoff: Thermoplast - Für Unterputzmontage

Bezeichnung	Anzahl der Einsätze	Einbau-/Anschlussort	VPE	Best.-Nr.
A.8 Thermoplast				
LED-Rahmen 1fach A.8 nachtschwarz matt	1	Waagerecht | Senkrecht	1	**WAD8120BM**



WAA2321W

Beleuchtungseinsatz

Betriebstemperatur: -5 - 40 °C


Bezeichnung	VPE	Best.-Nr.
A.1 | A.8 | C.1 | C.8		
LED-Modul f. Amb./Down-Bel. Ax/Cx transp	1	**WAA2321W**

Nachhaltige Verpackungen aus Monomaterial – recycelt, nicht zu trennen und einfach zu entsorgen.

Rahmen • Anthrazit • Matt

Werkstoff: Thermoplast - Für Unterputzmontage
Verwendbar in höheren IP-Klassen: IP44 in Kombination mit Dichtungsset

Bezeichnung	Anzahl der Einsätze	Einbau-/Anschlussort	VPE	Best.-Nr.
A.8 Thermoplast				
Rahmen 1fach A.8 anthrazit matt lackiert	1	Waagerecht | Senkrecht	10	**WAD8100AT**
Rahmen 2fach A.8 anthrazit matt lackiert	2	Waagerecht | Senkrecht	10	**WAD8200AT**
Rahmen 3fach A.8 anthrazit matt lackiert	3	Waagerecht | Senkrecht	10	**WAD8300AT**
Rahmen 4fach A.8 anthrazit matt lackiert	4	Waagerecht | Senkrecht	2	**WAD8400AT**
Rahmen 5fach A.8 anthrazit matt lackiert	5	Waagerecht | Senkrecht	2	**WAD8500AT**



WAD8100AT

Rahmen • Anthrazit • Matt • Mit Beschriftungsfeld

Werkstoff: Thermoplast - Für Unterputzmontage
Verwendbar in höheren IP-Klassen: IP44 in Kombination mit Dichtungsset
Höhe des P-Touch-Bandes für das Beschriftungsfeld: 6 mm

Bezeichnung	Anzahl der Einsätze	Einbau-/Anschlussort	VPE	Best.-Nr.
A.8 Thermoplast				
Rahmen 1f. Beschr.feld A.8 anthr matt la	1	Waagerecht	10	**WAD8101AT**
RA 2fach waager. B.feld A.8 ant matt la	2	Waagerecht	10	**WAD8202AT**
RA 2fach senkr. Beschr.feld A.8 ant mt l	2	Senkrecht	10	**WAD8203AT**
RA 3fach waager. B.feld A.8 ant matt la	3	Waagerecht	10	**WAD8302AT**
RA 3fach senkr. Beschr.feld A.8 ant mt l	3	Senkrecht	10	**WAD8303AT**
RA 4fach waager. B.feld A.8 ant matt la	4	Waagerecht	2	**WAD8402AT**
RA 4fach senkr. Beschr.feld A.8 ant mt l	4	Senkrecht	2	**WAD8403AT**
RA 5fach waager. Beschr.feld A.8 ant mt	5	Waagerecht	2	**WAD8502AT**
RA 5fach senkr. B.feld A.8 ant matt la	5	Senkrecht	2	**WAD8503AT**




WAD8101AT

Rahmen • Für Beleuchtung und Kontrollschaltung • Anthrazit • Matt

Werkstoff: Thermoplast - Für Unterputzmontage

Bezeichnung	Anzahl der Einsätze	Einbau-/Anschlussort	VPE	Best.-Nr.
A.8 Thermoplast				
LED-Rahmen 1fach A.8 anthrazit matt la	1	Waagerecht | Senkrecht	1	**WAD8120AT**



WAD8120AT

Beleuchtungseinsatz


Betriebstemperatur: -5 - 40 °C

Bezeichnung	VPE	Best.-Nr.
A.1 | A.8 | C.1 | C.8		
LED-Modul f. Amb./Down-Bel. Ax/Cx transp	1	**WAA2321W**



WAA2321W

Nachhaltige Verpackungen aus Monomaterial – recycelt, nicht zu trennen und einfach zu entsorgen.



WAD8100TA

Rahmen • Titan • Metallisch

Werkstoff: Thermoplast - Für Unterputzmontage
Verwendbar in höheren IP-Klassen: IP44 in Kombination mit Dichtungsset

Bezeichnung	Anzahl der Einsätze	Einbau-/Anschlussort	VPE	Best.-Nr.
A.8 Thermoplast				
Rahmen 1fach A.8 titan met lack	1	Waagerecht | Senkrecht	10	**WAD8100TA**
Rahmen 2fach A.8 titan met lack	2	Waagerecht | Senkrecht	10	**WAD8200TA**
Rahmen 3fach A.8 titan met lack	3	Waagerecht | Senkrecht	10	**WAD8300TA**
Rahmen 4fach A.8 titan met lack	4	Waagerecht | Senkrecht	2	**WAD8400TA**
Rahmen 5fach A.8 titan met lack	5	Waagerecht | Senkrecht	2	**WAD8500TA**




WAD8101TA

Rahmen • Titan • Metallisch • Mit Beschriftungsfeld

Werkstoff: Thermoplast - Für Unterputzmontage
Verwendbar in höheren IP-Klassen: IP44 in Kombination mit Dichtungsset
Höhe des P-Touch-Bandes für das Beschriftungsfeld: 6 mm

Bezeichnung	Anzahl der Einsätze	Einbau-/Anschlussort	VPE	Best.-Nr.
A.8 Thermoplast				
RA 1f. Beschr.feld A.8 titan met lack	1	Waagerecht	10	**WAD8101TA**
RA 2f. waager. B.feld A.8 titan met la	2	Waagerecht	10	**WAD8202TA**
RA 2f. senkr. B.feld A.8 titan met lack	2	Senkrecht	10	**WAD8203TA**
RA 3f. waager. B.feld A.8 titan met lack	3	Waagerecht	10	**WAD8302TA**
RA 3f. senkr. B.feld A.8 titan met lack	3	Senkrecht	10	**WAD8303TA**
RA 4f. waager. B.feld A.8 titan met lack	4	Waagerecht	2	**WAD8402TA**
RA 4f. senkr. B.feld A.8 titan met lack	4	Senkrecht	2	**WAD8403TA**
RA 5f. waager. B.feld A.8 titan met lack	5	Waagerecht	2	**WAD8502TA**
RA 5f. senkr. B.feld A.8 titan met lack	5	Senkrecht	2	**WAD8503TA**



WAD8120TA

Rahmen • Für Beleuchtung und Kontrollschaltung • Titan • Metallisch

Werkstoff: Thermoplast - Für Unterputzmontage

Bezeichnung	Anzahl der Einsätze	Einbau-/Anschlussort	VPE	Best.-Nr.
A.8 Thermoplast				
LED-Rahmen 1fach A.8 titan met lack	1	Waagerecht | Senkrecht	1	**WAD8120TA**



WAA2321W

Beleuchtungseinsatz

Betriebstemperatur: -5 - 40 °C

Bezeichnung	VPE	Best.-Nr.
A.1 | A.8 | C.1 | C.8		
LED-Modul f. Amb./Down-Bel. Ax/Cx transp	1	**WAA2321W**

Nachhaltige Verpackungen aus Monomaterial – recycelt, nicht zu trennen und einfach zu entsorgen.

Rahmen • Rot • Glänzend


Werkstoff:	Thermoplast	- Für Unterputzmontage
Verwendbar in höheren IP-Klassen:	IP44 in Kombination mit Dichtungsset	

Bezeichnung	Anzahl der Einsätze	Einbau-/Anschlussort	VPE	Best.-Nr.
A.8 Thermoplast				
Rahmen 2fach A.8 rot glänzend	2	Waagerecht | Senkrecht	2	**WAD8200RG**
Rahmen 3fach A.8 rot glänzend	3	Waagerecht | Senkrecht	2	**WAD8300RG**
Rahmen 4fach A.8 rot glänzend	4	Waagerecht | Senkrecht	2	**WAD8400RG**
Rahmen 5fach A.8 rot glänzend	5	Waagerecht | Senkrecht	2	**WAD8500RG**



WAD8200RG

Nachhaltige Verpackungen aus Monomaterial – recycelt, nicht zu trennen und einfach zu entsorgen.




WAD8100AL

Rahmen • Aluminium • Matt

Werkstoff: Aluminium - Für Unterputzmontage
Verwendbar in höheren IP-Klassen: IP44 in Kombination mit Dichtungsset

Bezeichnung	Anzahl der Einsätze	Einbau-/Anschlussort	VPE	Best.-Nr.
A.8 Aluminium				
RA 1f. A.8 al matt Aluminium gebürstet	1	Waagerecht | Senkrecht	1	**WAD8100AL**
RA 2fach waager. A.8 al matt Alu gebrst	2	Waagerecht	1	**WAD8200ALH**
RA 2fach senkr. A.8 al matt Alu gebrst	2	Senkrecht	1	**WAD8200ALV**
RA 3fach waager. A.8 al matt Alu gebrst	3	Waagerecht	1	**WAD8300ALH**
RA 3fach senkr. A.8 al matt Alu gebrst	3	Senkrecht	1	**WAD8300ALV**
RA 4fach waager. A.8 al matt Alu gebrst	4	Waagerecht	1	**WAD8400ALH**
RA 4fach senkr. A.8 al matt Alu gebrst	4	Senkrecht	1	**WAD8400ALV**
RA 5fach waager. A.8 al matt Alu gebrst	5	Waagerecht	1	**WAD8500ALH**
RA 5fach senkr. A.8 al matt Alu gebrst	5	Senkrecht	1	**WAD8500ALV**



WAD8120AL

Rahmen • Für Beleuchtung und Kontrollschaltung • Aluminium • Matt

Werkstoff: Aluminium - Für Unterputzmontage

Bezeichnung	Anzahl der Einsätze	Einbau-/Anschlussort	VPE	Best.-Nr.
A.8 Aluminium				
LED-RA 1f. A.8 al matt Alu gebürstet	1	Waagerecht | Senkrecht	1	**WAD8120AL**



WAA2321W

Beleuchtungseinsatz

Betriebstemperatur: -5 - 40 °C


Bezeichnung	VPE	Best.-Nr.
A.1 | A.8 | C.1 | C.8		
LED-Modul f. Amb./Down-Bel. Ax/Cx transp	1	**WAA2321W**

Nachhaltige Verpackungen aus Monomaterial – recycelt, nicht zu trennen und einfach zu entsorgen.

Rahmen • Weiß • Matt

Werkstoff: Glas - Für Unterputzmontage
Verwendbar in höheren IP-Klassen: IP44 in Kombination mit Dichtungsset

Bezeichnung	Anzahl der Einsätze	Einbau-/Anschlussort	VPE	Best.-Nr.
A.8 Glas				
Rahmen 1fach A.8 Glas lichtweiß matt	1	Waagerecht | Senkrecht	1	**WAD8100GWM**
Rahmen 2fach A.8 Glas lichtweiß matt	2	Waagerecht | Senkrecht	1	**WAD8200GWM**
Rahmen 3fach A.8 Glas lichtweiß matt	3	Waagerecht | Senkrecht	1	**WAD8300GWM**
Rahmen 4fach A.8 Glas lichtweiß matt	4	Waagerecht | Senkrecht	1	**WAD8400GWM**
Rahmen 5fach A.8 Glas lichtweiß matt	5	Waagerecht | Senkrecht	1	**WAD8500GWM**




WAD8100GWM

Rahmen • Für Beleuchtung und Kontrollschaltung • Weiß • Matt

Werkstoff: Glas - Für Unterputzmontage

Bezeichnung	Anzahl der Einsätze	Einbau-/Anschlussort	VPE	Best.-Nr.
A.8 Glas				
LED-Rahmen 1fach A.8 Glas lichtweiß matt	1	Waagerecht | Senkrecht	1	**WAD8120GWM**



WAD8120GWM

Beleuchtungseinsatz


Betriebstemperatur: -5 - 40 °C

Bezeichnung	VPE	Best.-Nr.
A.1 | A.8 | C.1 | C.8		
LED-Modul f. Amb./Down-Bel. Ax/Cx transp	1	**WAA2321W**



WAA2321W

Nachhaltige Verpackungen aus Monomaterial – recycelt, nicht zu trennen und einfach zu entsorgen.




WAD8120GBG

Rahmen • Für Beleuchtung und Kontrollschaltung • Schwarz • Glänzend

Werkstoff: Glas - Für Unterputzmontage

Bezeichnung	Anzahl der Einsätze	Einbau-/Anschlussort	VPE	Best.-Nr.
A.8 Glas				
LED-Rahmen 1fach A.8 Glas schwarz gl	1	Waagerecht | Senkrecht	1	**WAD8120GBG**




WAD8100GBG

Rahmen • Ohne Beleuchtung (nicht beleuchtbar) • Schwarz • Glänzend

Werkstoff: Glas - Für Unterputzmontage
Verwendbar in höheren IP-Klassen: IP44 in Kombination mit Dichtungsset

Bezeichnung	Anzahl der Einsätze	Einbau-/Anschlussort	VPE	Best.-Nr.
A.8 Glas				
Rahmen 1fach A.8 Glas schwarz glänzend	1	Waagerecht | Senkrecht	1	**WAD8100GBG**
Rahmen 2fach A.8 Glas schwarz glänzend	2	Waagerecht | Senkrecht	1	**WAD8200GBG**
Rahmen 3fach A.8 Glas schwarz glänzend	3	Waagerecht | Senkrecht	1	**WAD8300GBG**
Rahmen 4fach A.8 Glas schwarz glänzend	4	Waagerecht | Senkrecht	1	**WAD8400GBG**
Rahmen 5fach A.8 Glas schwarz glänzend	5	Waagerecht | Senkrecht	1	**WAD8500GBG**



WAA2321W

Beleuchtungseinsatz

Betriebstemperatur: -5 - 40 °C


Bezeichnung	VPE	Best.-Nr.
A.1 | A.8 | C.1 | C.8		
LED-Modul f. Amb./Down-Bel. Ax/Cx transp	1	**WAA2321W**

Nachhaltige Verpackungen aus Monomaterial – recycelt, nicht zu trennen und einfach zu entsorgen.

Rahmen • Edelstahl • Matt

Werkstoff: Edelstahl - Für Unterputzmontage
Verwendbar in höheren IP-Klassen: IP44 in Kombination mit Dichtungsset

Bezeichnung	Anzahl der Einsätze	Einbau-/Anschlussort	VPE	Best.-Nr.
A.8 Edelstahl				
RA 1f. A.8 edelstahl mt Metall gebürstet	1	Waagerecht | Senkrecht	1	**WAD8100ES**
RA 2f. waager. A.8 edels. m. Met. gebrst	2	Waagerecht	1	**WAD8200ESH**
RA 2f. senkr. A.8 edels. mt. Met. gebrst	2	Senkrecht	1	**WAD8200ESV**
RA 3f. waager. A.8 edels. m. Met. gebrst	3	Waagerecht	1	**WAD8300ESH**
RA 3f. senkr. A.8 edels. mt. Met. gebrst	3	Senkrecht	1	**WAD8300ESV**
RA 4f. waager. A.8 edels. m. Met. gebrst	4	Waagerecht	1	**WAD8400ESH**
RA 4f. senkr. A.8 edels. mt. Met. gebrst	4	Senkrecht	1	**WAD8400ESV**
RA 5f. waager. A.8 edels. m. Met. gebrst	5	Waagerecht	1	**WAD8500ESH**
RA 5f. senkr. A.8 edels. mt. Met. gebrst	5	Senkrecht	1	**WAD8500ESV**




WAD8100ES

Rahmen • Für Beleuchtung und Kontrollschaltung • Edelstahl • Matt

Werkstoff: Edelstahl - Für Unterputzmontage

Bezeichnung	Anzahl der Einsätze	Einbau-/Anschlussort	VPE	Best.-Nr.
A.8 Edelstahl				
LED-RA 1f. A.8 edelst. matt Met. gebrst	1	Waagerecht | Senkrecht	1	**WAD8120ES**



WAD8120ES

Beleuchtungseinsatz

Betriebstemperatur: -5 - 40 °C

Bezeichnung	VPE	Best.-Nr.
A.1 | A.8 | C.1 | C.8		
LED-Modul f. Amb./Down-Bel. Ax/Cx transp	1	**WAA2321W**



WAA2321W



WAD8111WM

Aufputzgehäuse/-rahmen • Anzahl Einheiten 1

Werkstoff:	Thermoplast
Tiefe:	40 mm
Einbau-/Anschlussort:	Waagerecht | Senkrecht
Mit Rahmenabdeckung:	Ja
Format Geräteeinbaumöglichkeit:	Universal

Bezeichnung	Abmessungen	Farbe	Glanzgrad	VPE	Best.-Nr.
Geh. 1f. fl. Ausführung AP A.8 ant mt la	88 x 88 mm	Anthrazit	Matt	10	**WAD8111AT**
Geh. 1f. fl. Ausführung AP A.8 sw gl	88 x 88 mm	Nachtschwarz	Glänzend	10	**WAD8111BG**
Geh. 1f. fl. Ausführung AP A.8 sw mt	88 x 88 mm	Nachtschwarz	Matt	10	**WAD8111BM**
Geh. 1f fl. Ausf. AP A.8 titan met lack	88 x 88 mm	Titan	Metallisch	10	**WAD8111TA**
Geh. 1f. fl. Ausführung AP A.8 liweiß gl	88 x 88 mm	Lichtweiß	Glänzend	10	**WAD8111WG**
Geh. 1f. fl. Ausführung AP A.8 liweiß mt	88 x 88 mm	Lichtweiß	Matt	10	**WAD8111WM**



WAD8110WM

Aufputzgehäuse/-rahmen • Anzahl Einheiten 1

Werkstoff:	Thermoplast
Tiefe:	54 mm
Einbau-/Anschlussort:	Waagerecht | Senkrecht
Mit Rahmenabdeckung:	Ja
Format Geräteeinbaumöglichkeit:	Universal

Bezeichnung	Abmessungen	Farbe	Glanzgrad	VPE	Best.-Nr.
Geh. 1fach ho. Ausf. AP A.8 ant matt la	88 x 88 mm	Anthrazit	Matt	10	**WAD8110AT**
Geh. 1fach hohe Ausf. AP A.8 schwarz gl	88 x 88 mm	Nachtschwarz	Glänzend	10	**WAD8110BG**
Geh. 1fach hohe Ausf. AP A.8 sw mt	88 x 88 mm	Nachtschwarz	Matt	10	**WAD8110BM**
Geh. 1f ho. Ausf. AP A.8 titan met lack	88 x 88 mm	Titan	Metallisch	10	**WAD8110TA**
Geh. 1fach ho. Ausf. AP A.8 lichtweiß gl	88 x 88 mm	Lichtweiß	Glänzend	10	**WAD8110WG**
Geh. 1fach ho. Ausf. AP A.8 lichtweiß mt	88 x 88 mm	Lichtweiß	Matt	10	**WAD8110WM**



WAD8211WM

Aufputzgehäuse/-rahmen • Anzahl Einheiten 2

Werkstoff:	Thermoplast
Tiefe:	40 mm
Einbau-/Anschlussort:	Waagerecht | Senkrecht
Mit Rahmenabdeckung:	Ja
Format Geräteeinbaumöglichkeit:	Universal

Bezeichnung	Abmessungen	Farbe	Glanzgrad	VPE	Best.-Nr.
Geh. 2f. fl. Ausführung AP A.8 ant mt la	159 x 88 mm	Anthrazit	Matt	5	**WAD8211AT**
Geh. 2f. fl. Ausführung AP A.8 sw gl	159 x 88 mm	Nachtschwarz	Glänzend	5	**WAD8211BG**
Geh. 2f. fl. Ausführung AP A.8 sw matt	159 x 88 mm	Nachtschwarz	Matt	5	**WAD8211BM**
Gehäuse 2f flach AP A.8 titan met lack	159 x 88 mm	Titan	Metallisch	5	**WAD8211TA**
Geh. 2f. fl. Ausführung AP A.8 liweiß gl	159 x 88 mm	Lichtweiß	Glänzend	5	**WAD8211WG**
Geh. 2f. fl. Ausführung AP A.8 liweiß mt	159 x 88 mm	Lichtweiß	Matt	5	**WAD8211WM**

Aufputzgehäuse/-rahmen • Anzahl Einheiten 2

Werkstoff: Thermoplast
Tiefe: 54 mm
Einbau-/Anschlussort: Waagerecht | Senkrecht
Mit Rahmenabdeckung: Ja
Format Geräteeinbaumöglichkeit: Universal

Bezeichnung	Abmessungen	Farbe	Glanzgrad	VPE	Best.-Nr.
Geh. 2f. ho. Ausführung AP A.8 ant mt la	159 x 88 mm	Anthrazit	Matt	5	**WAD8210AT**
Geh. 2f. ho. Ausführung AP A.8 sw gl	159 x 88 mm	Nachtschwarz	Glänzend	5	**WAD8210BG**
Geh. 2f. ho. Ausführung AP A.8 sw matt	159 x 88 mm	Nachtschwarz	Matt	5	**WAD8210BM**
Gehäuse 2f hoch AP A.8 titan met lack	159 x 88 mm	Titan	Metallisch	5	**WAD8210TA**
Geh. 2f. ho. Ausführung AP A.8 liweiß gl	159 x 88 mm	Lichtweiß	Glänzend	5	**WAD8210WG**
Geh. 2f. ho. Ausführung AP A.8 liweiß mt	159 x 88 mm	Lichtweiß	Matt	5	**WAD8210WM**



WAD8210WM

Aufputzgehäuse/-rahmen • Anzahl Einheiten 2

Werkstoff: Thermoplast
Tiefe: 70,6 mm
Einbau-/Anschlussort: Im Gehäuse
Mit Rahmenabdeckung: Nein
Format Geräteeinbaumöglichkeit: Universal

Bezeichnung	Abmessungen	Farbe	Glanzgrad	VPE	Best.-Nr.
Eckgehäuse 2fach A.8 anthrazit matt lack	158 x 88 mm	Anthrazit	Matt	1	**WAD8215AT**
Eckgehäuse 2fach A.8 nachtschwarz gl	158 x 88 mm	Nachtschwarz	Glänzend	1	**WAD8215BG**
Eckgehäuse 2fach A.8 nachtschwarz matt	158 x 88 mm	Nachtschwarz	Matt	1	**WAD8215BM**
Eckgehäuse 2fach A.8 titan met lack	158 x 88 mm	Titan	Metallisch	1	**WAD8215TA**
Eckgehäuse 2fach A.8 lichtweiß glänzend	158 x 88 mm	Lichtweiß	Glänzend	1	**WAD8215WG**
Eckgehäuse 2fach A.8 lichtweiß matt	158 x 88 mm	Lichtweiß	Matt	1	**WAD8215WM**



WAD8215WM

Aufputzgehäuse/-rahmen • Anzahl Einheiten 3

Werkstoff: Thermoplast
Tiefe: 40 mm
Einbau-/Anschlussort: Waagerecht | Senkrecht
Mit Rahmenabdeckung: Ja
Format Geräteeinbaumöglichkeit: Universal

Bezeichnung	Abmessungen	Farbe	Glanzgrad	VPE	Best.-Nr.
Geh. 3f. fl. Ausführung AP A.8 ant mt la	230 x 88 mm	Anthrazit	Matt	5	**WAD8311AT**
Geh. 3f. fl. Ausführung AP A.8 sw gl	230 x 88 mm	Nachtschwarz	Glänzend	5	**WAD8311BG**
Geh. 3f. fl. Ausführung AP A.8 sw matt	230 x 88 mm	Nachtschwarz	Matt	5	**WAD8311BM**
Geh. 3f flach AP A.8 titan met lack	230 x 88 mm	Titan	Metallisch	5	**WAD8311TA**
Geh. 3f. fl. Ausführung AP A.8 liweiß gl	230 x 88 mm	Lichtweiß	Glänzend	5	**WAD8311WG**
Geh. 3f. fl. Ausführung AP A.8 liweiß mt	230 x 88 mm	Lichtweiß	Matt	5	**WAD8311WM**



WAD8311WM



WAD8310WM

Aufputzgehäuse/-rahmen • Anzahl Einheiten 3

Werkstoff:	Thermoplast
Tiefe:	54 mm
Einbau-/Anschlussort:	Waagerecht | Senkrecht
Mit Rahmenabdeckung:	Ja
Format Geräteeinbaumöglichkeit:	Universal

Bezeichnung	Abmessungen	Farbe	Glanzgrad	VPE	Best.-Nr.
Geh. 3f. ho. Ausführung AP A.8 ant mt la	230 x 88 mm	Anthrazit	Matt	1	**WAD8310AT**
Geh. 3f. ho. Ausführung AP A.8 sw gl	230 x 88 mm	Nachtschwarz	Glänzend	1	**WAD8310BG**
Geh. 3f. ho. Ausführung AP A.8 sw matt	230 x 88 mm	Nachtschwarz	Matt	1	**WAD8310BM**
Geh. 3f hoch AP A.8 titan met lack	230 x 88 mm	Titan	Metallisch	1	**WAD8310TA**
Geh. 3f. ho. Ausführung AP A.8 liweiß gl	230 x 88 mm	Lichtweiß	Glänzend	1	**WAD8310WG**
Geh. 3f. ho. Ausführung AP A.8 liweiß mt	230 x 88 mm	Lichtweiß	Matt	1	**WAD8310WM**

WAA3040WG

Zubehör • Trennsteg

Betriebstemperatur:	-5 - 40 °C	- Ohne Aufdruck
Abmessungen:	39 x 77 mm	- Für Aufputzmontage oder Montage Auf Unterputzdosen geeignet
Montageart:	Klemmbefestigung	

Bezeichnung	VPE	Best.-Nr.
Trennsteg f. Geh. 2-/3f AP Ax/Cx liwß gl	10	**WAA3040WG**

Zubehör • Abscheider/Isolator



Betriebstemperatur:	-5 - 40 °C	- Ohne Aufdruck
Abmessungen:	42 x 66 mm	- Für Aufputzmontage oder Montage Auf Unterputzdosen
Montageart:	Klemmbefestigung	geeignet

Bezeichnung	VPE	Best.-Nr.
Trennsteg f. Eckgeh. AP Ax/Cx liweiß gl	10	**WAA3045WG**

WAA3045WG

Zubehör • Zugentlastung



Betriebstemperatur:	-5 - 40 °C	- Ohne Aufdruck
Abmessungen:	17 x 20 mm	- Für Aufputzmontage oder Montage Auf Unterputzdosen
Montageart:	Schraubbefestigung	geeignet

Bezeichnung	VPE	Best.-Nr.
Zugentlastung für Eckgeh. AP Ax/Cx grau	10	**WAA3145**

WAA3145

C.1
Rahmen

Die C.1 Designlinie vereint kompakte Formen, hochwertige Verarbeitung und eine zeitlose, harmonisch abgerundete Ästhetik. Mit einem Rahmenmaß von nur 81 mm setzt es neue Maßstäbe für moderne Elektroinstallationen. Die sanft abgerundeten Rahmen und die dezente Rahmenanschrägung verleihen dem C.1 eine weiche, elegante Optik. So fügt er sich stilvoll in jedes Wandbild ein und ergänzt verschiedenste Raumkonzepte. Die klare Formensprache, die strukturierte Angebotsvielfalt und die zahlreichen Kombinationsmöglichkeiten erleichtern die Planung und Bestellung erheblich. Klassisch, modern oder minimalistisch passt sich der C.1 dank seiner kompakten Form und einer Vielzahl an Farben und Oberflächen mühelos jedem Interior-Konzept an – bei der erstklassigen Funktionalität auf außergewöhnliches Design trifft.



	Seite
Designübersicht C.1	166
Thermoplast, lichtweiß	168
Thermoplast, nachtschwarz	170
Thermoplast, anthrazit	172
Thermoplast, titan	173
Thermoplast, rot	174

Design C.1
Übersicht



Anthrazit matt

DESIGN AWARD 2026



Lichtweiß matt



Lichtweiß glänzend



Nachtschwarz matt



Nachtschwarz glänzend




Titan metallisch

Produktbeispiele



Abmessungen

Rahmen waagerecht und senkrecht
1-fach: B 81,5 x H 81,5 mm
2-fach: B 152,5 x H 81,5 mm
3-fach: B 223,5 x H 81,5 mm
4-fach: B 294,5 x H 81,5 mm
5-fach: B 365,5 x H 81,5 mm




Materialien | Farben

Thermoplast*

Lichtweiß matt	ähnlich RAL 9016
Lichtweiß glänzend	ähnlich RAL 9016
Nachtschwarz matt	ähnlich RAL 9005
Nachtschwarz glänzend	ähnlich RAL 9005
Anthrazit matt	ähnlich RAL 7021
Titan metallisch	ähnlich RAL 9006
Rot glänzend	ähnlich RAL 3020

* Thermoplast, aus 50% Post-Consumer-Rezyklat

Nachhaltige Verpackungen aus Monomaterial – recycelt, nicht zu trennen und einfach zu entsorgen.




WAD7100WG

Rahmen • Lichtweiß • Glänzend

Werkstoff: Thermoplast - Für Unterputzmontage
Verwendbar in höheren IP-Klassen: IP44 in Kombination mit Dichtungsset

Bezeichnung	Anzahl der Einsätze	Einbau-/Anschlussort	VPE	Best.-Nr.
C.1 Thermoplast				
Rahmen 1fach C.1 lichtweiß glänzend	1	Waagerecht | Senkrecht	10	**WAD7100WG**
Rahmen 2fach C.1 lichtweiß glänzend	2	Waagerecht | Senkrecht	10	**WAD7200WG**
Rahmen 3fach C.1 lichtweiß glänzend	3	Waagerecht | Senkrecht	10	**WAD7300WG**
Rahmen 4fach C.1 lichtweiß glänzend	4	Waagerecht | Senkrecht	2	**WAD7400WG**
Rahmen 5fach C.1 lichtweiß glänzend	5	Waagerecht | Senkrecht	2	**WAD7500WG**




WAD7100WM

Rahmen • Lichtweiß • Matt

Werkstoff: Thermoplast - Für Unterputzmontage
Verwendbar in höheren IP-Klassen: IP44 in Kombination mit Dichtungsset

Bezeichnung	Anzahl der Einsätze	Einbau-/Anschlussort	VPE	Best.-Nr.
C.1 Thermoplast				
Rahmen 1fach C.1 lichtweiß matt	1	Waagerecht | Senkrecht	10	**WAD7100WM**
Rahmen 2fach C.1 lichtweiß matt	2	Waagerecht | Senkrecht	10	**WAD7200WM**
Rahmen 3fach C.1 lichtweiß matt	3	Waagerecht | Senkrecht	10	**WAD7300WM**
Rahmen 4fach C.1 lichtweiß matt	4	Waagerecht | Senkrecht	2	**WAD7400WM**
Rahmen 5fach C.1 lichtweiß matt	5	Waagerecht | Senkrecht	2	**WAD7500WM**



WAD7120WG

Rahmen • Für Beleuchtung und Kontrollschaltung • Lichtweiß • Glänzend


Werkstoff: Thermoplast - Für Unterputzmontage

Bezeichnung	Anzahl der Einsätze	Einbau-/Anschlussort	VPE	Best.-Nr.
C.1 Thermoplast				
LED-Rahmen 1fach C.1 lichtweiß glänzend	1	Waagerecht | Senkrecht	1	**WAD7120WG**

Rahmen • Für Beleuchtung und Kontrollschaltung • Lichtweiß • Matt

Werkstoff: Thermoplast - Für Unterputzmontage

Bezeichnung	Anzahl der Einsätze	Einbau-/Anschlussort	VPE	Best.-Nr.
C.1 Thermoplast				
LED-Rahmen 1fach C.1 lichtweiß matt	1	Waagerecht | Senkrecht	1	**WAD7120WM**



WAD7120WM

Beleuchtungseinsatz


Betriebstemperatur: -5 - 40 °C

Bezeichnung	VPE	Best.-Nr.
A.1 | A.8 | C.1 | C.8		
LED-Modul f. Amb./Down-Bel. Ax/Cx transp	1	**WAA2321W**



WAA2321W

Nachhaltige Verpackungen aus Monomaterial – recycelt, nicht zu trennen und einfach zu entsorgen.




WAD7100BG

Rahmen • Nachtschwarz • Glänzend

Werkstoff: Thermoplast - Für Unterputzmontage
Verwendbar in höheren IP-Klassen: IP44 in Kombination mit Dichtungsset

Bezeichnung	Anzahl der Einsätze	Einbau-/Anschlussort	VPE	Best.-Nr.
C.1 Thermoplast				
Rahmen 1fach C.1 nacht-schwarz glänzend	1	Waagerecht | Senkrecht	10	**WAD7100BG**
Rahmen 2fach C.1 nacht-schwarz glänzend	2	Waagerecht | Senkrecht	10	**WAD7200BG**
Rahmen 3fach C.1 nacht-schwarz glänzend	3	Waagerecht | Senkrecht	10	**WAD7300BG**
Rahmen 4fach C.1 nacht-schwarz glänzend	4	Waagerecht | Senkrecht	2	**WAD7400BG**
Rahmen 5fach C.1 nacht-schwarz glänzend	5	Waagerecht | Senkrecht	2	**WAD7500BG**




WAD7100BM

Rahmen • Nachtschwarz • Matt

Werkstoff: Thermoplast - Für Unterputzmontage
Verwendbar in höheren IP-Klassen: IP44 in Kombination mit Dichtungsset

Bezeichnung	Anzahl der Einsätze	Einbau-/Anschlussort	VPE	Best.-Nr.
C.1 Thermoplast				
Rahmen 1fach C.1 nacht-schwarz matt	1	Waagerecht | Senkrecht	10	**WAD7100BM**
Rahmen 2fach C.1 nacht-schwarz matt	2	Waagerecht | Senkrecht	10	**WAD7200BM**
Rahmen 3fach C.1 nacht-schwarz matt	3	Waagerecht | Senkrecht	10	**WAD7300BM**
Rahmen 4fach C.1 nacht-schwarz matt	4	Waagerecht | Senkrecht	2	**WAD7400BM**
Rahmen 5fach C.1 nacht-schwarz matt	5	Waagerecht | Senkrecht	2	**WAD7500BM**



WAD7120BG

Rahmen • Für Beleuchtung und Kontrollschaltung • Nachtschwarz • Glänzend


Werkstoff: Thermoplast - Für Unterputzmontage

Bezeichnung	Anzahl der Einsätze	Einbau-/Anschlussort	VPE	Best.-Nr.
C.1 Thermoplast				
LED-Rahmen 1fach C.1 nacht-schwarz gl	1	Waagerecht | Senkrecht	1	**WAD7120BG**

Rahmen • Für Beleuchtung und Kontrollschaltung • Nachtschwarz • Matt

Werkstoff: Thermoplast - Für Unterputzmontage

Bezeichnung	Anzahl der Einsätze	Einbau-/Anschlussort	VPE	Best.-Nr.
C.1 Thermoplast				
LED-Rahmen 1fach C.1 nacht-schwarz matt	1	Waagerecht | Senkrecht	1	**WAD7120BM**




WAD7120BM

Beleuchtungseinsatz

Betriebstemperatur: -5 - 40 °C

Bezeichnung	VPE	Best.-Nr.
A.1 | A.8 | C.1 | C.8		
LED-Modul f. Amb./Down-Bel. Ax/Cx transp	1	**WAA2321W**



WAA2321W

Rahmen C.1
Thermoplast, anthrazit

Nachhaltige Verpackungen aus Monomaterial – recycelt, nicht zu trennen und einfach zu entsorgen.




WAD7100AT

Rahmen • Anthrazit • Matt

Werkstoff: Thermoplast - Für Unterputzmontage
Verwendbar in höheren IP-Klassen: IP44 in Kombination mit Dichtungsset

Bezeichnung	Anzahl der Einsätze	Einbau-/Anschlussort	VPE	Best.-Nr.
C.1 Thermoplast				
Rahmen 1fach C.1 anthrazit matt lackiert	1	Waagerecht | Senkrecht	10	**WAD7100AT**
Rahmen 2fach C.1 anthrazit matt lackiert	2	Waagerecht | Senkrecht	10	**WAD7200AT**
Rahmen 3fach C.1 anthrazit matt lackiert	3	Waagerecht | Senkrecht	10	**WAD7300AT**
Rahmen 4fach C.1 anthrazit matt lackiert	4	Waagerecht | Senkrecht	2	**WAD7400AT**
Rahmen 5fach C.1 anthrazit matt lackiert	5	Waagerecht | Senkrecht	2	**WAD7500AT**



WAD7120AT

Rahmen • Für Beleuchtung und Kontrollschaltung • Anthrazit • Matt

Werkstoff: Thermoplast - Für Unterputzmontage

Bezeichnung	Anzahl der Einsätze	Einbau-/Anschlussort	VPE	Best.-Nr.
C.1 Thermoplast				
LED-Rahmen 1fach C.1 anthrazit matt lack	1	Waagerecht | Senkrecht	1	**WAD7120AT**



WAA2321W

Beleuchtungseinsatz

Betriebstemperatur: -5 - 40 °C


Bezeichnung	VPE	Best.-Nr.
A.1 | A.8 | C.1 | C.8		
LED-Modul f. Amb./Down-Bel. Ax/Cx transp	1	**WAA2321W**

Nachhaltige Verpackungen aus Monomaterial – recycelt, nicht zu trennen und einfach zu entsorgen.

Rahmen • Titan • Metallisch

Werkstoff: Thermoplast - Für Unterputzmontage
Verwendbar in höheren IP-Klassen: IP44 in Kombination mit Dichtungsset

Bezeichnung	Anzahl der Einsätze	Einbau-/Anschlussort	VPE	Best.-Nr.
C.1 Thermoplast				
Rahmen 1fach C.1 titan met lack	1	Waagerecht | Senkrecht	10	**WAD7100TA**
Rahmen 2fach C.1 titan met lack	2	Waagerecht | Senkrecht	10	**WAD7200TA**
Rahmen 3fach C.1 titan met lack	3	Waagerecht | Senkrecht	10	**WAD7300TA**
Rahmen 4fach C.1 titan met lack	4	Waagerecht | Senkrecht	2	**WAD7400TA**
Rahmen 5fach C.1 titan met lack	5	Waagerecht | Senkrecht	2	**WAD7500TA**




WAD7100TA

Rahmen • Für Beleuchtung und Kontrollschaltung • Titan • Metallisch

Werkstoff: Thermoplast - Für Unterputzmontage

Bezeichnung	Anzahl der Einsätze	Einbau-/Anschlussort	VPE	Best.-Nr.
C.1 Thermoplast				
LED-Rahmen 1fach C.1 titan met lack	1	Waagerecht | Senkrecht	1	**WAD7120TA**




WAD7120TA

Beleuchtungseinsatz


Betriebstemperatur: -5 - 40 °C

Bezeichnung	VPE	Best.-Nr.
A.1 | A.8 | C.1 | C.8		
LED-Modul f. Amb./Down-Bel. Ax/Cx transp	1	**WAA2321W**



WAA2321W

Nachhaltige Verpackungen aus Monomaterial – recycelt, nicht zu trennen und einfach zu entsorgen.



WAD7100RG

Rahmen • Rot • Glänzend

Werkstoff:	Thermoplast	- Für Unterputzmontage
Verwendbar in höheren IP-Klassen:	IP44 in Kombination mit Dichtungsset	

Bezeichnung	Anzahl der Einsätze	Einbau-/Anschlussort	VPE	Best.-Nr.
C.1 Thermoplast				
Rahmen 1fach C.1 rot glänzend	1	Waagerecht | Senkrecht	10	**WAD7100RG**
Rahmen 2fach C.1 rot glänzend	2	Waagerecht | Senkrecht	2	**WAD7200RG**
Rahmen 3fach C.1 rot glänzend	3	Waagerecht | Senkrecht	2	**WAD7300RG**
Rahmen 4fach C.1 rot glänzend	4	Waagerecht | Senkrecht	2	**WAD7400RG**
Rahmen 5fach C.1 rot glänzend	5	Waagerecht | Senkrecht	2	**WAD7500RG**

C.8
Rahmen

Unser neues Schalterprogramm bietet in jeder Hinsicht mehr. Genießen Sie mehr Ausführungsfreiheit mit frei kombinierbaren Einsätzen und Abdeckrahmen. Mehr Einfachheit bei der Bestellung mit einer klaren, transparenten Angebotsstruktur. Und mit dem C.8 sorgt das 88-mm-Rahmenmaß für eine beeindruckende optische Wirkung. Ebenso wie die kleinere Ausführung C.1 schmeichelt auch der C.8 mit seinen abgerundeten Rahmen dem Auge. Im Zusammenspiel mit der leichten Anschrägung des Rahmens entsteht so eine neue Leichtigkeit auf der Wand. Den C.8 erhalten Sie in verschiedenen Materialien und in zahlreichen Farben, sowie Oberflächen.



	Seite
Designübersicht C.8	178
Thermoplast, lichtweiß	180
Thermoplast, nachtschwarz	182
Thermoplast, anthrazit	184
Thermoplast, titan	185
Thermoplast, rot	186
Aluminium	187
Glas, weiß	188
Glas schwarz	189
Edelstahl	190

Design C.8
Übersicht



Aluminium matt, gebürstet

DESIGN AWARD 2026



Lichtweiß matt



Lichtweiß glänzend



Nachtschwarz matt



Nachtschwarz glänzend



Anthrazit matt



Titan metallisch



Glas weiß matt



Glas schwarz glänzend




Edelstahl matt, gebürstet

Produktbeispiele



Abmessungen

Rahmen waagerecht und senkrecht
1-fach: B 88 x H 88 mm
2-fach: B 159 x H 88 mm
3-fach: B 230 x H 88 mm
4-fach: B 301 x H 88 mm
5-fach: B 372 x H 88 mm




Materialien | Farben

Thermoplast*	
Lichtweiß matt	ähnlich RAL 9016
Lichtweiß glänzend	ähnlich RAL 9016
Nachtschwarz matt	ähnlich RAL 9005
Nachtschwarz glänzend	ähnlich RAL 9005
Anthrazit matt	ähnlich RAL 7021
Titan metallisch	ähnlich RAL 9006
Rot glänzend	ähnlich RAL 3020
Glas	
Weiß matt	ähnlich RAL 9016
Schwarz glänzend	ähnlich RAL 9005
Metall	
Aluminium matt, gebürstet	ähnlich RAL 9007
Edelstahl matt, gebürstet	ähnlich RAL 9022

* Thermoplast, aus 50% Post-Consumer-Rezyklat

Nachhaltige Verpackungen aus Monomaterial – recycelt, nicht zu trennen und einfach zu entsorgen.




WAD9100WG

Rahmen • Lichtweiß • Glänzend

Werkstoff: Thermoplast - Für Unterputzmontage
Verwendbar in höheren IP-Klassen: IP44 in Kombination mit Dichtungsset

Bezeichnung	Anzahl der Einsätze	Einbau-/Anschlussort	VPE	Best.-Nr.
C.8 Thermoplast				
Rahmen 1fach C.8 lichtweiß glänzend	1	Waagerecht | Senkrecht	10	**WAD9100WG**
Rahmen 2fach C.8 lichtweiß glänzend	2	Waagerecht | Senkrecht	10	**WAD9200WG**
Rahmen 3fach C.8 lichtweiß glänzend	3	Waagerecht | Senkrecht	10	**WAD9300WG**
Rahmen 4fach C.8 lichtweiß glänzend	4	Waagerecht | Senkrecht	2	**WAD9400WG**
Rahmen 5fach C.8 lichtweiß glänzend	5	Waagerecht | Senkrecht	2	**WAD9500WG**




WAD9100WM

Rahmen • Lichtweiß • Matt

Werkstoff: Thermoplast - Für Unterputzmontage
Verwendbar in höheren IP-Klassen: IP44 in Kombination mit Dichtungsset

Bezeichnung	Anzahl der Einsätze	Einbau-/Anschlussort	VPE	Best.-Nr.
C.8 Thermoplast				
Rahmen 1fach C.8 lichtweiß matt	1	Waagerecht | Senkrecht	10	**WAD9100WM**
Rahmen 2fach C.8 lichtweiß matt	2	Waagerecht | Senkrecht	10	**WAD9200WM**
Rahmen 3fach C.8 lichtweiß matt	3	Waagerecht | Senkrecht	10	**WAD9300WM**
Rahmen 4fach C.8 lichtweiß matt	4	Waagerecht | Senkrecht	2	**WAD9400WM**
Rahmen 5fach C.8 lichtweiß matt	5	Waagerecht | Senkrecht	2	**WAD9500WM**



WAD9120WG

Rahmen • Für Beleuchtung und Kontrollschaltung • Lichtweiß • Glänzend

Werkstoff: Thermoplast - Für Unterputzmontage

Bezeichnung	Anzahl der Einsätze	Einbau-/Anschlussort	VPE	Best.-Nr.
C.8 Thermoplast				
LED-Rahmen 1fach C.8 lichtweiß glänzend	1	Waagerecht | Senkrecht	1	**WAD9120WG**

Rahmen • Für Beleuchtung und Kontrollschaltung • Lichtweiß • Matt

Werkstoff: Thermoplast - Für Unterputzmontage


Bezeichnung	Anzahl der Einsätze	Einbau-/Anschlussort	VPE	Best.-Nr.
C.8 Thermoplast				
LED-Rahmen 1fach C.8 lichtweiß matt	1	Waagerecht | Senkrecht	1	**WAD9120WM**

WAD9120WM

Beleuchtungseinsatz


Betriebstemperatur: -5 - 40 °C

Bezeichnung	VPE	Best.-Nr.
A.1 | A.8 | C.1 | C.8		
LED-Modul f. Amb./Down-Bel. Ax/Cx transp	1	**WAA2321W**



WAA2321W

Nachhaltige Verpackungen aus Monomaterial – recycelt, nicht zu trennen und einfach zu entsorgen.




WAD9100BG

Rahmen • Nachtschwarz • Glänzend

Werkstoff: Thermoplast - Für Unterputzmontage
Verwendbar in höheren IP-Klassen: IP44 in Kombination mit Dichtungsset

Bezeichnung	Anzahl der Einsätze	Einbau-/Anschlussort	VPE	Best.-Nr.
C.8 Thermoplast				
Rahmen 1fach C.8 nacht-schwarz glänzend	1	Waagerecht | Senkrecht	10	**WAD9100BG**
Rahmen 2fach C.8 nacht-schwarz glänzend	2	Waagerecht | Senkrecht	10	**WAD9200BG**
Rahmen 3fach C.8 nacht-schwarz glänzend	3	Waagerecht | Senkrecht	10	**WAD9300BG**
Rahmen 4fach C.8 nacht-schwarz glänzend	4	Waagerecht | Senkrecht	2	**WAD9400BG**
Rahmen 5fach C.8 nacht-schwarz glänzend	5	Waagerecht | Senkrecht	2	**WAD9500BG**




WAD9100BM

Rahmen • Nachtschwarz • Matt

Werkstoff: Thermoplast - Für Unterputzmontage
Verwendbar in höheren IP-Klassen: IP44 in Kombination mit Dichtungsset

Bezeichnung	Anzahl der Einsätze	Einbau-/Anschlussort	VPE	Best.-Nr.
C.8 Thermoplast				
Rahmen 1fach C.8 nacht-schwarz matt	1	Waagerecht | Senkrecht	10	**WAD9100BM**
Rahmen 2fach C.8 nacht-schwarz matt	2	Waagerecht | Senkrecht	10	**WAD9200BM**
Rahmen 3fach C.8 nacht-schwarz matt	3	Waagerecht | Senkrecht	10	**WAD9300BM**
Rahmen 4fach C.8 nacht-schwarz matt	4	Waagerecht | Senkrecht	2	**WAD9400BM**
Rahmen 5fach C.8 nacht-schwarz matt	5	Waagerecht | Senkrecht	2	**WAD9500BM**



WAD9120BG

Rahmen • Für Beleuchtung und Kontrollschaltung • Nachtschwarz • Glänzend


Werkstoff: Thermoplast - Für Unterputzmontage

Bezeichnung	Anzahl der Einsätze	Einbau-/Anschlussort	VPE	Best.-Nr.
C.8 Thermoplast				
LED-Rahmen 1fach C.8 nacht-schwarz gl	1	Waagerecht | Senkrecht	1	**WAD9120BG**

Rahmen • Für Beleuchtung und Kontrollschaltung • Nachtschwarz • Matt

Werkstoff: Thermoplast - Für Unterputzmontage

Bezeichnung	Anzahl der Einsätze	Einbau-/Anschlussort	VPE	Best.-Nr.
C.8 Thermoplast				
LED-Rahmen 1fach C.8 nacht-schwarz matt	1	Waagerecht | Senkrecht	1	**WAD9120BM**




WAD9120BM

Beleuchtungseinsatz

Betriebstemperatur: -5 - 40 °C


Bezeichnung	VPE	Best.-Nr.
A.1 | A.8 | C.1 | C.8		
LED-Modul f. Amb./Down-Bel. Ax/Cx transp	1	**WAA2321W**



WAA2321W

Rahmen C.8
Thermoplast, anthrazit

Nachhaltige Verpackungen aus Monomaterial – recycelt, nicht zu trennen und einfach zu entsorgen.




WAD9100AT

Rahmen • Anthrazit • Matt

Werkstoff: Thermoplast - Für Unterputzmontage
Verwendbar in höheren IP-Klassen: IP44 in Kombination mit Dichtungsset

Bezeichnung	Anzahl der Einsätze	Einbau-/Anschlussort	VPE	Best.-Nr.
C.8 Thermoplast				
Rahmen 1fach C.8 anthrazit matt lackiert	1	Waagerecht | Senkrecht	10	**WAD9100AT**
Rahmen 2fach C.8 anthrazit matt lackiert	2	Waagerecht | Senkrecht	10	**WAD9200AT**
Rahmen 3fach C.8 anthrazit matt lackiert	3	Waagerecht | Senkrecht	10	**WAD9300AT**
Rahmen 4fach C.8 anthrazit matt lackiert	4	Waagerecht | Senkrecht	2	**WAD9400AT**
Rahmen 5fach C.8 anthrazit matt lackiert	5	Waagerecht | Senkrecht	2	**WAD9500AT**




WAD9120AT

Rahmen • Für Beleuchtung und Kontrollschaltung • Anthrazit • Matt

Werkstoff: Thermoplast - Für Unterputzmontage

Bezeichnung	Anzahl der Einsätze	Einbau-/Anschlussort	VPE	Best.-Nr.
C.8 Thermoplast				
LED-Rahmen 1fach C.8 anthrazit matt lack	1	Waagerecht | Senkrecht	1	**WAD9120AT**



WAA2321W

Beleuchtungseinsatz

Betriebstemperatur: -5 - 40 °C


Bezeichnung	VPE	Best.-Nr.
A.1 | A.8 | C.1 | C.8		
LED-Modul f. Amb./Down-Bel. Ax/Cx transp	1	**WAA2321W**

Nachhaltige Verpackungen aus Monomaterial – recycelt, nicht zu trennen und einfach zu entsorgen.

Rahmen • Titan • Metallisch

Werkstoff: Thermoplast - Für Unterputzmontage
Verwendbar in höheren IP-Klassen: IP44 in Kombination mit Dichtungsset

Bezeichnung	Anzahl der Einsätze	Einbau-/Anschlussort	VPE	Best.-Nr.
C.8 Thermoplast				
Rahmen 1fach C.8 titan met lack	1	Waagerecht | Senkrecht	10	**WAD9100TA**
Rahmen 2fach C.8 titan met lack	2	Waagerecht | Senkrecht	10	**WAD9200TA**
Rahmen 3fach C.8 titan met lack	3	Waagerecht | Senkrecht	10	**WAD9300TA**
Rahmen 4fach C.8 titan met lack	4	Waagerecht | Senkrecht	2	**WAD9400TA**
Rahmen 5fach C.8 titan met lack	5	Waagerecht | Senkrecht	2	**WAD9500TA**




WAD9100TA

Rahmen • Für Beleuchtung und Kontrollschaltung • Titan • Metallisch

Werkstoff: Thermoplast - Für Unterputzmontage

Bezeichnung	Anzahl der Einsätze	Einbau-/Anschlussort	VPE	Best.-Nr.
C.8 Thermoplast				
LED-Rahmen 1fach C.8 titan met lack	1	Waagerecht | Senkrecht	1	**WAD9120TA**




WAD9120TA

Beleuchtungseinsatz

Betriebstemperatur: -5 - 40 °C


Bezeichnung	VPE	Best.-Nr.
A.1 | A.8 | C.1 | C.8		
LED-Modul f. Amb./Down-Bel. Ax/Cx transp	1	**WAA2321W**



WAA2321W

Rahmen C.8
Thermoplast, rot

Nachhaltige Verpackungen aus Monomaterial – recycelt, nicht zu trennen und einfach zu entsorgen.



WAD9100RG

Rahmen • Rot • Glänzend

Werkstoff:	Thermoplast	- Für Unterputzmontage
Verwendbar in höheren IP-Klassen:	IP44 in Kombination mit Dichtungsset	


Bezeichnung	Anzahl der Einsätze	Einbau-/Anschlussort	VPE	Best.-Nr.
C.8 Thermoplast				
Rahmen 1fach C.8 rot glänzend	1	Waagerecht | Senkrecht	10	**WAD9100RG**
Rahmen 2fach C.8 rot glänzend	2	Waagerecht | Senkrecht	2	**WAD9200RG**
Rahmen 3fach C.8 rot glänzend	3	Waagerecht | Senkrecht	2	**WAD9300RG**
Rahmen 4fach C.8 rot glänzend	4	Waagerecht | Senkrecht	2	**WAD9400RG**
Rahmen 5fach C.8 rot glänzend	5	Waagerecht | Senkrecht	2	**WAD9500RG**

Nachhaltige Verpackungen aus Monomaterial – recycelt, nicht zu trennen und einfach zu entsorgen.

Rahmen • Aluminium • Matt

Werkstoff: Aluminium - Für Unterputzmontage
Verwendbar in höheren IP-Klassen: IP44 in Kombination mit Dichtungsset

Bezeichnung	Anzahl der Einsätze	Einbau-/Anschlussort	VPE	Best.-Nr.
C.8 Aluminium				
RA 1f. C.8 al matt Aluminium gebrst	1	Waagerecht | Senkrecht	1	**WAD9100AL**
RA 2fach waager. C.8 al matt Alu gebrst	2	Waagerecht	1	**WAD9200ALH**
RA 2fach senkr. C.8 al matt Alu gebrst	2	Senkrecht	1	**WAD9200ALV**
RA 3fach waager. C.8 al matt Alu gebrst	3	Waagerecht	1	**WAD9300ALH**
RA 3fach senkr. C.8 al matt Alu gebrst	3	Senkrecht	1	**WAD9300ALV**
RA 4fach waager. C.8 al matt Alu gebrst	4	Waagerecht	1	**WAD9400ALH**
RA 4fach senkr. C.8 al matt Alu gebrst	4	Senkrecht	1	**WAD9400ALV**
RA 5fach waager. C.8 al matt Alu gebrst	5	Waagerecht	1	**WAD9500ALH**
RA 5fach senkr. C.8 al matt Alu gebrst	5	Senkrecht	1	**WAD9500ALV**




WAD9100AL

Rahmen • Für Beleuchtung und Kontrollschaltung • Aluminium • Matt

Werkstoff: Aluminium - Für Unterputzmontage

Bezeichnung	Anzahl der Einsätze	Einbau-/Anschlussort	VPE	Best.-Nr.
C.8 Aluminium				
LED-RA 1f. C.8 al matt Alu gebrst	1	Waagerecht | Senkrecht	1	**WAD9120AL**




WAD9120AL

Beleuchtungseinsatz


Betriebstemperatur: -5 - 40 °C

Bezeichnung	VPE	Best.-Nr.
A.1 | A.8 | C.1 | C.8		
LED-Modul f. Amb./Down-Bel. Ax/Cx transp	1	**WAA2321W**



WAA2321W

Nachhaltige Verpackungen aus Monomaterial – recycelt, nicht zu trennen und einfach zu entsorgen.




WAD9100GWM

Rahmen • Weiß • Matt

Werkstoff: Glas - Für Unterputzmontage
Verwendbar in höheren IP-Klassen: IP44 in Kombination mit Dichtungsset

Bezeichnung	Anzahl der Einsätze	Einbau-/Anschlussort	VPE	Best.-Nr.
C.8 Glas				
Rahmen 1fach C.8 Glas lichtweiß matt	1	Waagerecht | Senkrecht	1	**WAD9100GWM**
Rahmen 2fach C.8 Glas lichtweiß matt	2	Waagerecht | Senkrecht	1	**WAD9200GWM**
Rahmen 3fach C.8 Glas lichtweiß matt	3	Waagerecht | Senkrecht	1	**WAD9300GWM**
Rahmen 4fach C.8 Glas lichtweiß matt	4	Waagerecht | Senkrecht	1	**WAD9400GWM**
Rahmen 5fach C.8 Glas lichtweiß matt	5	Waagerecht | Senkrecht	1	**WAD9500GWM**



WAD9120GWM

Rahmen • Für Beleuchtung und Kontrollschaltung • Weiß • Matt

Werkstoff: Glas - Für Unterputzmontage

Bezeichnung	Anzahl der Einsätze	Einbau-/Anschlussort	VPE	Best.-Nr.
C.8 Glas				
LED-Rahmen 1fach C.8 Glas lichtweiß matt	1	Waagerecht | Senkrecht	1	**WAD9120GWM**



WAA2321W

Beleuchtungseinsatz

Betriebstemperatur: -5 - 40 °C


Bezeichnung	VPE	Best.-Nr.
A.1 | A.8 | C.1 | C.8		
LED-Modul f. Amb./Down-Bel. Ax/Cx transp	1	**WAA2321W**

Nachhaltige Verpackungen aus Monomaterial – recycelt, nicht zu trennen und einfach zu entsorgen.

Rahmen • Für Beleuchtung und Kontrollschaltung • Schwarz • Glänzend

Werkstoff: Glas - Für Unterputzmontage

Bezeichnung	Anzahl der Einsätze	Einbau-/Anschlussort	VPE	Best.-Nr.
C.8 Glas				
LED-Rahmen 1fach C.8 Glas schwarz gl	1	Waagerecht | Senkrecht	1	**WAD9120GBG**




WAD9120GBG

Rahmen • Ohne Beleuchtung (nicht beleuchtbar) • Schwarz • Glänzend

Werkstoff: Glas - Für Unterputzmontage
Verwendbar in höheren IP-Klassen: IP44 in Kombination mit Dichtungsset

Bezeichnung	Anzahl der Einsätze	Einbau-/Anschlussort	VPE	Best.-Nr.
C.8 Glas				
Rahmen 1fach C.8 Glas schwarz glänzend	1	Waagerecht | Senkrecht	1	**WAD9100GBG**
Rahmen 2fach C.8 Glas schwarz glänzend	2	Waagerecht | Senkrecht	1	**WAD9200GBG**
Rahmen 3fach C.8 Glas schwarz glänzend	3	Waagerecht | Senkrecht	1	**WAD9300GBG**
Rahmen 4fach C.8 Glas schwarz glänzend	4	Waagerecht | Senkrecht	1	**WAD9400GBG**
Rahmen 5fach C.8 Glas schwarz glänzend	5	Waagerecht | Senkrecht	1	**WAD9500GBG**




WAD9100GBG

Beleuchtungseinsatz


Betriebstemperatur: -5 - 40 °C

Bezeichnung	VPE	Best.-Nr.
A.1 | A.8 | C.1 | C.8		
LED-Modul f. Amb./Down-Bel. Ax/Cx transp	1	**WAA2321W**



WAA2321W

Nachhaltige Verpackungen aus Monomaterial – recycelt, nicht zu trennen und einfach zu entsorgen.




WAD9100ES

Rahmen • Edelstahl • Matt

Werkstoff: Edelstahl - Für Unterputzmontage
Verwendbar in höheren IP-Klassen: IP44 in Kombination mit Dichtungsset

Bezeichnung	Anzahl der Einsätze	Einbau-/Anschlussort	VPE	Best.-Nr.
C.8 Edelstahl				
RA 1f. C.8 edelst. matt Met. gebrst	1	Waagerecht | Senkrecht	1	**WAD9100ES**
RA 2f. waager. C.8 edels. mt. Met. gebr	2	Waagerecht	1	**WAD9200ESH**
RA 2f. senkr. C.8 edels. mt. Met. gebrst	2	Senkrecht	1	**WAD9200ESV**
RA 3f. waager. C.8 edels. mt. Met. gebr	3	Waagerecht	1	**WAD9300ESH**
RA 3f. senkr. C.8 edels. mt. Met. gebrst	3	Senkrecht	1	**WAD9300ESV**
RA 4f. waager. C.8 edels. mt. Met. gebr	4	Waagerecht	1	**WAD9400ESH**
RA 4f. senkr. C.8 edels. mt. Met. gebrst	4	Senkrecht	1	**WAD9400ESV**
RA 5f. waager. C.8 edels. mt Met. gebrst	5	Waagerecht	1	**WAD9500ESH**
RA 5f. senkr. C.8 edels. mt. Met. gebrst	5	Senkrecht	1	**WAD9500ESV**



WAD9120ES

Rahmen • Für Beleuchtung und Kontrollschaltung • Edelstahl • Matt

Werkstoff: Edelstahl - Für Unterputzmontage

Bezeichnung	Anzahl der Einsätze	Einbau-/Anschlussort	VPE	Best.-Nr.
C.8 Edelstahl				
LED-RA 1f. C.8 edelst. matt Met. gebrst	1	Waagerecht | Senkrecht	1	**WAD9120ES**



WAA2321W

Beleuchtungseinsatz

Betriebstemperatur: -5 - 40 °C

Bezeichnung	VPE	Best.-Nr.
A.1 | A.8 | C.1 | C.8		
LED-Modul f. Amb./Down-Bel. Ax/Cx transp	1	**WAA2321W**

Serie 1930 | Serie Glas | Serie R.classic Einsätze

Die Serie 1930 und Serie Glas sind vom Bauhaus-Design inspiriert und und setzen klassische Designprinzipien in einem modernen Stil um. Ikonische Drehschalter in Rundrahmen treffen auf eine Vielzahl moderner Geräte wie USB-Ladesteckdosen. Sie verbinden klassisches Design mit zeitgemäßer Funktionalität. Die Serie R.classic überträgt die klassische Designsprache der Serie 1930 in die Zukunft. Runde Schalter mit einem einfachen Drehknopf, die sogar auf einen Rahmen verzichten: Einfach und schön.



	Seite
SCHUKO Steckdose	194
Steckdose SCHUKO mit Klappdeckel	196
Steckdose mit Schutzkontaktstift	197
Steckdose mit Schutzkontaktstift und Klappdeckel	199
USB-Ladegeräte	200
Einzel-Wippschalter / Taster	201
Doppel-Wippschalter / Taster	203
Ein-/Ausschalter	204
Schalter/Taster	205
Drehdimmer	210
Jalousie-Drehschalter	211
HLK-Regelung	212
Telekommunikation	214
Datenkommunikation	216
Antennentechnik	219
Lautsprecher – Multimedialösungen	221
Multimedia Anwendung	222
Lichtsignal E10	223
Hotelanwendungen	225
Ergänzungsprodukt	226



WLS1463WG

Steckdose • SCHUKO • Mit Beschriftungsfeld • Mit erhöhtem Berührungsschutz • Mit Schraub-Liftklemmen

Nennspannung:	250 V	- Durchverdrahtung möglich
Frequenz:	50 - 60 Hz	
Bemessungsstrom IN:	16 A	
Einbautiefe:	32 mm	
Leiterquerschnitt:	1,5 - 2,5 mm²	
Anschlussart:	Schraubanschluss	
Werkstoff:	Thermoplast	

Farbe	Glanzgrad	Oberfläche	VPE	Best.-Nr.
Serie R.classic				
Schwarz	Glänzend	Unbehandelt	10	**WLS1463BG**
Polarweiß	Glänzend	Unbehandelt	10	**WLS1463WG**



WTS1100WG

Steckdose • SCHUKO • Verdrehter Zentraleinsatz • Mit Steckklemme

Nennspannung:	250 V	- Durchverdrahtung möglich
Frequenz:	50 - 60 Hz	
Bemessungsstrom IN:	16 A	
Anschluss-/Steckertyp USB:	SCHUKO	
Einbautiefe:	32 mm	
Leiterquerschnitt:	1,5 - 2,5 mm²	
Anschlussart:	Steckanschluss	
Werkstoff:	Duroplast	

Farbe	Glanzgrad	Oberfläche	VPE	Best.-Nr.
Serie 1930 / Serie Glas				
Schwarz	Glänzend	Unbehandelt	10	**WTS1100BG**
Polarweiß	Glänzend	Unbehandelt	10	**WTS1100WG**



WTS1300WG

Steckdose • SCHUKO • Verdrehter Zentraleinsatz • Mit Schraub-Liftklemmen

Nennspannung:	250 V	- Durchverdrahtung möglich
Frequenz:	50 - 60 Hz	
Bemessungsstrom IN:	16 A	
Anschluss-/Steckertyp USB:	SCHUKO	
Einbautiefe:	32 mm	
Leiterquerschnitt:	1,5 - 2,5 mm²	
Anschlussart:	Schraubanschluss	
Werkstoff:	Duroplast	

Farbe	Glanzgrad	Oberfläche	VPE	Best.-Nr.
Serie 1930 / Serie Glas				
Schwarz	Glänzend	Unbehandelt	10	**WTS1300BG**
Polarweiß	Glänzend	Unbehandelt	10	**WTS1300WG**



WTS1200WG

Steckdose • SCHUKO • Verdrehter Zentraleinsatz • Mit erhöhtem Berührungsschutz • Mit Steckklemme

Nennspannung:	250 V	- Durchverdrahtung möglich
Frequenz:	50 - 60 Hz	
Bemessungsstrom IN:	16 A	
Anschluss-/Steckertyp USB:	SCHUKO	
Einbautiefe:	32 mm	
Leiterquerschnitt:	1,5 - 2,5 mm²	
Anschlussart:	Steckanschluss	
Werkstoff:	Duroplast	

Farbe	Glanzgrad	Oberfläche	VPE	Best.-Nr.
Serie 1930 / Serie Glas				
Schwarz	Glänzend	Unbehandelt	10	**WTS1200BG**
Polarweiß	Glänzend	Unbehandelt	10	**WTS1200WG**

Steckdose • SCHUKO • Flexible Montage in 45°-Schritten • Mit Steckklemme

Nennspannung:	250 V	- Durchverdrahtung möglich
Frequenz:	50 - 60 Hz	
Bemessungsstrom IN:	16 A	
Einbautiefe:	32 mm	
Leiterquerschnitt:	1,5 - 2,5 mm²	
Anschlussart:	Steckanschluss	
Werkstoff:	Thermoplast	



WLS1100WG

Farbe	Glanzgrad	Oberfläche	VPE	Best.-Nr.
Serie R.classic				
Schwarz	Glänzend	Unbehandelt	10	**WLS1100BG**
Polarweiß	Glänzend	Unbehandelt	10	**WLS1100WG**

Steckdose • SCHUKO • Flexible Montage in 45°-Schritten • Mit Schraub-Liftklemmen

Nennspannung:	250 V	- Durchverdrahtung möglich
Frequenz:	50 - 60 Hz	
Bemessungsstrom IN:	16 A	
Einbautiefe:	32 mm	
Leiterquerschnitt:	1,5 - 2,5 mm²	
Anschlussart:	Schraubanschluss	
Werkstoff:	Thermoplast	



WLS1300WG

Farbe	Glanzgrad	Oberfläche	VPE	Best.-Nr.
Serie R.classic				
Schwarz	Glänzend	Unbehandelt	10	**WLS1300BG**
Polarweiß	Glänzend	Unbehandelt	10	**WLS1300WG**


Steckdose • SCHUKO • Flexible Montage in 45°-Schritten • Mit erhöhtem Berührungsschutz • Mit Steckklemme

Nennspannung:	250 V	- Durchverdrahtung möglich
Frequenz:	50 - 60 Hz	
Bemessungsstrom IN:	16 A	
Einbautiefe:	32 mm	
Leiterquerschnitt:	1,5 - 2,5 mm²	
Anschlussart:	Steckanschluss	
Werkstoff:	Thermoplast	



WLS1200WG

Farbe	Glanzgrad	Oberfläche	VPE	Best.-Nr.
Serie R.classic				
Schwarz	Glänzend	Unbehandelt	10	**WLS1200BG**
Polarweiß	Glänzend	Unbehandelt	10	**WLS1200WG**



WLS1211WG

Steckdose • SCHUKO • Flexible Montage in 45°-Schritten • Mit erhöhtem Berührungsschutz • Mit Steckklemme • Mit Klappdeckel

Nennspannung:	250 V	- Durchverdrahtung möglich
Frequenz:	50 - 60 Hz	
Bemessungsstrom IN:	16 A	
Anschluss-/Steckertyp USB:	SCHUKO	
Einbautiefe:	32 mm	
Leiterquerschnitt:	1,5 - 2,5 mm²	
Anschlussart:	Steckanschluss	
Werkstoff:	Thermoplast	

Farbe	Glanzgrad	Oberfläche	VPE	Best.-Nr.
Serie R.classic				
Schwarz	Glänzend	Unbehandelt	10	**WLS1211BG**
Polarweiß	Glänzend	Unbehandelt	10	**WLS1211WG**

Steckdose • Schutzkontaktstift • Mit erhöhtem Berührungsschutz • Mit Schraub-Liftklemmen



WLS1863WG

Nennspannung:	250 V	- Durchverdrahtung möglich
Frequenz:	50 - 60 Hz	
Bemessungsstrom IN:	16 A	
Einbautiefe:	32 mm	
Leiterquerschnitt:	1,5 - 2,5 mm²	
Anschlussart:	Schraubanschluss	
Werkstoff:	Thermoplast	

Farbe	Glanzgrad	Oberfläche	VPE	Best.-Nr.
Serie R.classic				
Schwarz	Glänzend	Unbehandelt	10	**WLS1863BG**
Polarweiß	Glänzend	Unbehandelt	10	**WLS1863WG**

Steckdose • Schutzkontaktstift • Verdrehter Zentraleinsatz • Mit erhöhtem Berührungsschutz • Mit Steckklemme



WTS1600WG

Nennspannung:	250 V	- Durchverdrahtung möglich
Frequenz:	50 - 60 Hz	
Bemessungsstrom IN:	16 A	
Anschluss-/Steckertyp USB:	Französische Norm NF	
Leiterquerschnitt:	1,5 - 2,5 mm²	
Anschlussart:	Steckanschluss	
Werkstoff:	Duroplast	

Farbe	Glanzgrad	Oberfläche	VPE	Best.-Nr.
Serie 1930 / Serie Glas				
Schwarz	Glänzend	Unbehandelt	10	**WTS1600BG**
Polarweiß	Glänzend	Unbehandelt	10	**WTS1600WG**

Steckdose • Schutzkontaktstift • Verdrehter Zentraleinsatz • Mit erhöhtem Berührungsschutz • Mit Schraub-Liftklemmen



WTS1800WG

Nennspannung:	250 V	- Durchverdrahtung möglich
Frequenz:	50 - 60 Hz	
Bemessungsstrom IN:	16 A	
Anschluss-/Steckertyp USB:	Französische Norm NF	
Leiterquerschnitt:	1,5 - 2,5 mm²	
Anschlussart:	Schraubanschluss	
Werkstoff:	Duroplast	

Farbe	Glanzgrad	Oberfläche	VPE	Best.-Nr.
Serie 1930 / Serie Glas				
Schwarz	Glänzend	Unbehandelt	10	**WTS1800BG**
Polarweiß	Glänzend	Unbehandelt	10	**WTS1800WG**

Steckdose • Schutzkontaktstift • Flexible Montage in 45°-Schritten • Mit erhöhtem Berührungs-schutz • Mit Steckklemme



WLS1600WG

Nennspannung:	250 V	- Durchverdrahtung möglich
Frequenz:	50 - 50 Hz	
Bemessungsstrom IN:	16 A	
Einbautiefe:	32 mm	
Leiterquerschnitt:	1,5 - 2,5 mm²	
Anschlussart:	Steckanschluss	
Werkstoff:	Thermoplast	

Farbe	Glanzgrad	Oberfläche	VPE	Best.-Nr.
Serie R.classic				
Schwarz	Glänzend	Unbehandelt	10	**WLS1600BG**
Polarweiß	Glänzend	Unbehandelt	10	**WLS1600WG**



WLS1800WG

Steckdose • Schutzkontaktstift • Flexible Montage in 45°-Schritten • Mit erhöhtem Berührungsschutz • Mit Schraub-Liftklemmen

Nennspannung:	250 V	- Durchverdrahtung möglich
Frequenz:	50 - 60 Hz	
Bemessungsstrom IN:	16 A	
Einbautiefe:	31,40 mm	
Leiterquerschnitt:	1,5 - 2,5 mm²	
Anschlussart:	Schraubanschluss	
Werkstoff:	Thermoplast	

Farbe	Glanzgrad	Oberfläche	VPE	**Best.-Nr.**
Serie R.classic				
Schwarz	Glänzend	Unbehandelt	10	**WLS1800BG**
Polarweiß	Glänzend	Unbehandelt	10	**WLS1800WG**

Steckdose • Schutzkontaktstift • Flexible Montage in 45°-Schritten • Mit erhöhtem Berührungsschutz • Mit Schraub-Liftklemmen • Mit Klappdeckel

Nennspannung:	250 V	- Durchverdrahtung möglich
Frequenz:	50 - 60 Hz	
Bemessungsstrom IN:	16 A	
Einbautiefe:	31,30 mm	
Leiterquerschnitt:	1,5 - 2,5 mm²	
Anschlussart:	Schraubanschluss	
Werkstoff:	Thermoplast	



WLS1811WG

Farbe	Glanzgrad	Aufdruck	Oberfläche	VPE	Best.-Nr.
Serie R.classic					
Schwarz	Glänzend	Mit Aufdruck	Unbehandelt	10	**WLS1811BG**
Polarweiß	Glänzend	Mit Aufdruck	Unbehandelt	10	**WLS1811WG**



WTS4155WM

USB-Spannungsversorgung • Anzahl der Ausgänge 2

Eingangsspannung:	196 - 253 V
Ausgangsspannung:	5-12 V
Ausgangsstrom:	3000 mA
Ausgangsleistung:	65 W
Anschluss-/Steckertyp USB:	C+C

Bezeichnung	VPE	Best.-Nr.
Serie 1930 / Serie Glas | Serie R.classic		
USB Unterputz, C+C PD20W, rund, ant matt	1	**WTS4155BM**
USB Unterputz, C+C PD20W, rund, pw matt	1	**WTS4155WM**





WTF4000WG

Zentralstück • Anzahl der Anschlüsse 1 • TAE/Lautsprecheranschluss/USB-C • Mit Geradeauslass

Montageart:	Schraubbefestigung

Farbe	Glanzgrad	VPE	Best.-Nr.
Serie 1930 / Serie Glas			
Schwarz	Glänzend	10	**WTF4000BG**
Polarweiß	Glänzend	10	**WTF4000WG**



Wippschalter • Mit Steckklemme

Nennspannung: 250 V - Mit Klemm-/Schraubbefestigung
Frequenz: 50 - 60 Hz
Verwendbar in höheren IP-Klassen: IP44 in Kombination mit Dichtungsset

Bezeichnung	Schaltstrom	VPE	Best.-Nr.
A.1 | A.8 | C.1 | C.8 | Serie 1930 / Serie Glas | Serie R.classic			
Wechselschalter Tragring rund UP 10 AX	10 AX (100W LED (SBL))	10	**WDE303601**
Wechselschalter Tragring rund UP 16 AX	16 AX (200W LED (SBL))	10	**WDE30360116**
Kreuzschalter UP Tragring rund 10AX/250V	10 AX (100W LED (SBL))	10	**WDE303701**
Kreuzschalter Tragring rund UP 16 AX	16 AX (200W LED (SBL))	10	**WDE30370116**



WDE303601

Einsatz - Taster • Einzeltaster • Mit Steckklemme

Nennspannung: 250 V - Mit Klemm-/Schraubbefestigung
Frequenz: 50 - 60 Hz
Schaltstrom: 10 A
Werkstoff: Metall | Kunststoff
Einbautiefe: 31 mm

Bezeichnung	Schaltart/Variante	VPE	Best.-Nr.
A.1 | A.8 | C.1 | C.8 | Serie 1930 / Serie Glas | Serie R.classic			
Wipptaster UP Tragring rund 1-polig 10A	Aus/Wechsel	10	**WDE503601**



WDE503601

Wippe • Für Wipptaster/Für Wechsel-/Kreuzschalter

Werkstoff: Thermoplast - Auch für KNX-Anwendungen: Taster 1-fach und Gruppentaster 1-fach
Montageart: Klemmbefestigung
Verwendbar in höheren IP-Klassen: IP44 in Kombination mit Dichtungsset

Farbe	Glanzgrad	Oberfläche	VPE	Best.-Nr.
Serie 1930 / Serie Glas | Serie R.classic				
Schwarz	Glänzend	Unbehandelt	10	**WLW1000BG**
Polarweiß	Glänzend	Unbehandelt	10	**WLW1000WG**

WLW1000WG

Wippe • Für Wipptaster/Für Wechsel-/Kreuzschalter • Kontrollfenster/Lichtauslass

Werkstoff: Thermoplast - Für Beleuchtung und Kontrollschaltung
Montageart: Klemmbefestigung - Auch für KNX-Anwendungen: Taster 1-fach und Gruppentaster 1-fach
Verwendbar in höheren IP-Klassen: IP44 in Kombination mit Dichtungsset
Zusammenstellung: Steuerelement

Farbe	Glanzgrad	Oberfläche	VPE	Best.-Nr.
Schwarz	Glänzend	Unbehandelt	10	**WLW1331BG**
Polarweiß	Glänzend	Unbehandelt	10	**WLW1331WG**

WLW1331WG



WLW1332WG

Wippe • Mit Aufdruck • Für Wipptaster/Für Wechsel-/Kreuzschalter • Kontrollfenster/Lichtauslass • Mit Aufdruck Symbol Licht

Werkstoff:	Thermoplast	- Für Beleuchtung und Kontrollschaltung
Montageart:	Klemmbefestigung	- Auch für KNX-Anwendungen: Gruppentaster 1-fach
Verwendbar in höheren IP-Klassen:	IP44 in Kombination mit Dichtungsset	

Farbe	Glanzgrad	Oberfläche	VPE	**Best.-Nr.**
Serie 1930 / Serie Glas | Serie R.classic				
Schwarz	Glänzend	Unbehandelt	10	**WLW1332BG**
Polarweiß	Glänzend	Unbehandelt	10	**WLW1332WG**

Wippschalter • Mit Steckklemme

Nennspannung: 250 V
Frequenz: 50 - 60 Hz
Anschluss-/Steckertyp: Steckklemme

- Für Schraub- und Spreizbefestigung in 60er und 70er Dose

Bezeichnung	Schaltstrom	VPE	Best.-Nr.
A.1 | A.8 | C.1 | C.8 | Serie 1930 / Serie Glas | Serie R.classic			
Serienschalter UP Tragring r. 10AX/250V	10 AX (100W LED (SBL))	10	**WDE303501**
Serienschalter Tragring rund UP 16 AX	16 AX (200W LED (SBL))	10	**WDE30350116**



WDE303501

Einsatz - Taster • Serientaster • Mit Steckklemme

Nennspannung: 250 V
Frequenz: 50 - 60 Hz
Schaltstrom: 10 A
Werkstoff: Metall | Kunststoff
Einbautiefe: 32 mm

- Mit Klemm-/Schraubbefestigung

Bezeichnung	Schaltart/Variante	VPE	Best.-Nr.
A.1 | A.8 | C.1 | C.8 | Serie 1930 / Serie Glas | Serie R.classic			
Serientaster UP Tragring rund 10A/250V	2x Schließer, gemeinsame Eingangsklemme	10	**WDE503511**


WDE503511

Wippe • Für Wipptaster/Für Wechsel-/Kreuzschalter

Werkstoff: Thermoplast
Montageart: Klemmbefestigung

- Auch für KNX-Anwendungen: Taster 2-fach und Gruppentaster 2-fach

Farbe	Glanzgrad	Oberfläche	VPE	Best.-Nr.
Serie 1930 / Serie Glas | Serie R.classic				
Schwarz	Glänzend	Unbehandelt	10	**WLW2010BG**
Polarweiß	Glänzend	Unbehandelt	10	**WLW2010WG**


WLW2010WG

Wippe • Für Wipptaster/Für Wechsel-/Kreuzschalter • Kontrollfenster/Lichtauslass

Werkstoff: Thermoplast
Montageart: Klemmbefestigung

- Für Beleuchtung und Kontrollschaltung
- Auch für KNX-Anwendungen: Taster 2-fach und Gruppentaster 2-fach

Farbe	Glanzgrad	Oberfläche	VPE	Best.-Nr.
Serie 1930 / Serie Glas | Serie R.classic				
Schwarz	Glänzend	Unbehandelt	10	**WLW2300BG**
Polarweiß	Glänzend	Unbehandelt	10	**WLW2300WG**

WLW2300WG



Wippe • Mit Aufdruck • Für Wipptaster/Für Wechsel-/Kreuzschalter • Mit aufgedruckten Pfeilsymbolen

Werkstoff: Thermoplast
Montageart: Klemmbefestigung

Farbe	Glanzgrad	Oberfläche	VPE	Best.-Nr.
Serie 1930 / Serie Glas | Serie R.classic				
Schwarz	Glänzend	Unbehandelt	10	**WLW2001BG**
Polarweiß	Glänzend	Unbehandelt	10	**WLW2001WG**
Schwarz	Glänzend	Unbehandelt	10	**WLW2002BG**
Polarweiß	Glänzend	Unbehandelt	10	**WLW2002WG**


WLW2001WG



WLW1014WG

Wippe • Für mehrpolige Wippschalter • Mit Aufdruck „0“


Werkstoff:	Thermoplast
Montageart:	Klemmbefestigung
Verwendbar in höheren IP-Klassen:	IP44 in Kombination mit Dichtungsset

Farbe	Glanzgrad	Oberfläche	VPE	**Best.-Nr.**
Serie R.classic				
Schwarz	Glänzend	Unbehandelt	10	**WLW1014BG**
Polarweiß	Glänzend	Unbehandelt	10	**WLW1014WG**

Drehschalter • Mit Schraubklemmen

Nennspannung:	250 V	- Mit Spreizkrallen
Frequenz:	50 - 60 Hz	
Bemessungsstrom IN:	10 A	
Anschluss-/Steckertyp:	Schraubanschluss	


Bezeichnung	Schaltstrom	VPE	Best.-Nr.
Serie 1930 / Serie Glas | Serie R.classic			
Wechsel-Drehschalter UP 1930/Glas/R.clas	10 AX (100W LED (SBL))	1	**WDE387603**
Kreuz-DrehschalterUP 1930/Glas/R.classic	10 AX (100W LED (SBL))	1	**WDE387703**


WDE387603

Drehschalter • Mit Schraubklemmen

Nennspannung:	250 V	- Mit Spreizkrallen
Frequenz:	50 - 60 Hz	- Serien
Bemessungsstrom IN:	10 A	
Anschluss-/Steckertyp:	Schraubanschluss	


Bezeichnung	Schaltstrom	VPE	Best.-Nr.
Serie 1930 / Serie Glas | Serie R.classic			
Serien-Drehschalter UP 1930/Glas/R.class	10 AX (100W LED (SBL))	1	**WDE387503**


WDE387503

Drehschalter • Mit Schraubklemmen

Nennspannung:	250 V	- Mit Spreizkrallen
Frequenz:	50 - 60 Hz	- 2-polig Aus
Bemessungsstrom IN:	10 A	
Anschluss-/Steckertyp:	Schraubanschluss	

Bezeichnung	Schaltstrom	VPE	Best.-Nr.
Serie 1930 / Serie Glas | Serie R.classic			
Aus-Drehschalter 2p UP 1930/Glas/R.class	10 AX (100W LED (SBL))	1	**WDE389303**



WDE389303



Einsatz - Taster • Gruppentaster • Mit Schraubklemmen

Nennspannung:	250 V	- Für Zentralstück mit Drehknopf
Frequenz:	50 - 60 Hz	- Mit Klemm-/Schraubbefestigung
Schaltstrom:	10 A	
Werkstoff:	Metall | Kunststoff	
Einbautiefe:	32 mm	

Bezeichnung	Schaltart/Variante	VPE	Best.-Nr.
Serie 1930 / Serie Glas | Serie R.classic			
Gruppen-Drehta. 2-p. 1930/Glas/R.classic	Mit 0-Stellung	1	**WDE383803**


WDE383803





WDE384603

Einsatz - Taster • Einzeltaster • Mit Schraubklemmen

Nennspannung:	250 V	- Für Zentralstück mit Drehknopf
Frequenz:	50 - 60 Hz	- Mit Klemm-/Schraubbefestigung
Schaltstrom:	10 A	
Werkstoff:	Metall | Kunststoff	
Einbautiefe:	32 mm	

Bezeichnung	Schaltart/Variante	VPE	Best.-Nr.
A.1 | A.8 | C.1 | C.8 | Serie 1930 / Serie Glas | Serie R.classic			
Drehtaster Wechsler 1930/Glas/R.classic	Wechsler, verwendbar als Öffner oder Schließer	1	**WDE384603**

WTD7100GWG

Rahmen • Polarweiß • Glänzend

Werkstoff:	Glas	- Für Steckbefestigung

Bezeichnung	Anzahl der Einsätze	Einbau-/Anschlussort	VPE	Best.-Nr.
Serie Glas				
Glasabdeckplatte Schalter Serie Glas pw	1	Waagerecht | Senkrecht	10	**WTD7100GWG**



WTD7671GWG

Rahmen • Polarweiß • Glänzend • Endstück

Werkstoff:	Glas	- Für Steckbefestigung

Bezeichnung	Anzahl der Einsätze	Einbau-/Anschlussort	VPE	Best.-Nr.
Serie Glas				
Glas-Endplatte Schalter Serie Glas pw	1	Waagerecht | Senkrecht	10	**WTD7671GWG**

WTD7672GWG

Rahmen • Polarweiß • Glänzend • Mittelstück

Werkstoff:	Glas	

Bezeichnung	Anzahl der Einsätze	Einbau-/Anschlussort	VPE	Best.-Nr.
Serie Glas				
Glas-Mittelplatte Schalter Serie Glas pw	1	Waagerecht | Senkrecht	10	**WTD7672GWG**
Serie Glas, Mittelplatte f. HWM	1	Waagerecht | Senkrecht	10	**WTD7672GWG2**



WTD7100GT

Rahmen • Glänzend

Werkstoff:	Glas	- Klemmbefestigung - Für Einzelmontage

Bezeichnung	Anzahl der Einsätze	Einbau-/Anschlussort	VPE	Best.-Nr.
Serie Glas				
Glasplatte Schalter/Tas. Serie Glas klar	1	Waagerecht | Senkrecht	10	**WTD7100GT**
Serie Glas, ADP f. DS/T, f. Kneb., f. HWM	1	Waagerecht | Senkrecht	10	**WTD7100GT2**

Rahmen • Glänzend • Endstück

Werkstoff: Glas

Bezeichnung	Anzahl der Einsätze	Einbau-/Anschlussort	VPE	Best.-Nr.
Serie Glas				
Serie Glas, Endplatte f. HWM	1	Waagerecht | Senkrecht	10	**WTD7171GT2**
Glas-Endplatte Schalter Serie Glas klar	1	Waagerecht | Senkrecht	10	**WTD7671GT**



WTD7171GT2

Rahmen • Glänzend • Mittelstück

Werkstoff: Glas - Klemmbefestigung
- Für Kombinationsmontage

Bezeichnung	Anzahl der Einsätze	Einbau-/Anschlussort	VPE	Best.-Nr.
Serie Glas				
Gl.mittelplatte Schalter Serie Glas klar	1	Waagerecht | Senkrecht	10	**WTD7672GT**



WTD7672GT

Knopf und Knebel • Für Wipptaster/Für Wechsel-/Kreuzschalter

Werkstoff: Messing

Bezeichnung	Farbe	Glanzgrad	VPE	Best.-Nr.
Serie 1930 / Serie Glas | Serie R.classic				
Chromknebel Serie Glas Messing vc	Chrom	Glänzend	1	**WDW5000CH**



WDW5000CH

Knopf und Knebel • Für Wippschalter/-taster

Werkstoff: Messing

Bezeichnung	Farbe	Glanzgrad	VPE	Best.-Nr.
Serie 1930 / Serie Glas				
Messingknebel Serie Glas Messing	Messing	Glänzend	1	**WTW3000BA**



WTW3000BA

Zentralstück für Schalter oder Taster

Werkstoff: Duroplast
:

Farbe	Glanzgrad	Oberfläche	VPE	Best.-Nr.
Serie 1930 / Serie Glas				
Schwarz	Glänzend	Unbehandelt	1	**WTW1000BG**
Polarweiß	Glänzend	Unbehandelt	1	**WTW1000WG**



WTW1000WG



WTW1000WBG

Zentralstück für Schalter oder Taster

Werkstoff: Porzellan
:

Farbe	Glanzgrad	Oberfläche	VPE	Best.-Nr.
Serie 1930 / Serie Glas				
Schwarz	Glänzend	Unbehandelt	1	**WTW1000PBG**
Polarweiß	Glänzend	Unbehandelt	1	**WTW1000WBG**



WTD9131AW

Zentralstück für Schalter oder Taster

Werkstoff: Aluminium | Thermoplast

Farbe	Glanzgrad	Oberfläche	Farbe des Schaltelements	VPE	Best.-Nr.
Serie R.classic					
Aluminium	Matt	Unbehandelt	Schwarz	1	**WTD9131AB**
Polarweiß	Glänzend	Unbehandelt	Weiß	1	**WTD9131AW**



WTD9131GW

Zentralstück für Schalter oder Taster

Werkstoff: Glas | Thermoplast

Farbe	Glanzgrad	Oberfläche	Farbe des Schaltelements	VPE	Best.-Nr.
Serie R.classic					
Schwarz	Glänzend	Unbehandelt	Schwarz	1	**WTD9131GB**
Polarweiß	Glänzend	Unbehandelt	Weiß	1	**WTD9131GW**



WTD9131STB

Zentralstück für Schalter oder Taster

Werkstoff: Edelstahl | Thermoplast

Farbe	Glanzgrad	Oberfläche	Farbe des Schaltelements	VPE	Best.-Nr.
Serie R.classic					
Edelstahl	Glänzend | Matt	Unbehandelt	Schwarz	1	**WTD9131STB**
Edelstahl	Glänzend | Matt	Unbehandelt	Weiß	1	**WTD9131STW**

WTD9131PW

Zentralstück für Schalter oder Taster

Werkstoff: Thermoplast

Farbe	Glanzgrad	Oberfläche	Farbe des Schaltelements	VPE	Best.-Nr.
Serie R.classic					
Schwarz	Glänzend	Unbehandelt	Schwarz	1	**WTD9131BG**
Polarweiß	Glänzend	Unbehandelt	Weiß	1	**WTD9131PW**


Beleuchtungseinsatz

Betriebstemperatur: -5 - +35 °C

Bezeichnung	Bemessungsstrom IN	Farbe	VPE	Best.-Nr.
LED-Modul Drehschalter 230V mit N-Leiter	5,21739 mA	Weiß	1	**WDA2535W**
LED-Modul Drehschalter 230Vohne N-Leiter	0,4 mA	Weiß	1	**WDA2536W**



WDA2535W




WL4011WG

Dimmer

Betriebsspannung:	230 - 230 V	- Phasenan-, Phasenabschnitt oder LED-Phasenanschnitt je nach Lastart, selbstlernend
Frequenz:	50 - 60 Hz	
Achsdurchmesser:	4 mm	- Kurzschlussfest und überlastsicher (elektronische Sicherung)
Einbautiefe:	24 mm	
Betriebstemperatur:	-5 - +35 °C	- Spannungsprüfung ohne Ausbau möglich
Leiterquerschnitt:	0,5 - 4,0 mm²	- Mit Spreizkrallen
		- Mit Schraubklemmen

Bezeichnung	Farbe	VPE	Best.-Nr.
Serie 1930 / Serie Glas			
Uni-Drehd. Z-st. (LED) 1930/Glas schwarz	Schwarz	1	**WTN4011BG**
Uni-Drehd. Z-st. (LED) 1930/Glas pweiß	Polarweiß	1	**WTN4011WG**
Serie R.classic			
Uni-Drehdimmer Z.st. LED R.classic schw	Schwarz	1	**WL4011BG**
Uni-Drehdimmer Z.st. LED R.classic pweiß	Polarweiß	1	**WL4011WG**



WL4041WG

Dimmer

Betriebsspannung:	230 - 230 V	- Spannungsprüfung ohne Ausbau möglich
Frequenz:	50 - 60 Hz	- Mit Spreizkrallen
Achsdurchmesser:	4 mm	- Mit Steckklemme
Einbautiefe:	24 mm	
Leistungsaufnahme standby:	0,30 W	
Betriebstemperatur:	-5 - +35 °C	

Bezeichnung	Farbe	VPE	Best.-Nr.
Serie 1930 / Serie Glas			
Nbst.-Eins. f Uni-Ddim 1930/Gl/R.cl schw	Schwarz	1	**WTN4041BG**
Nbst-Eins. f Uni-Ddim 1930/Gl/R.cl pweiß	Polarweiß	1	**WTN4041WG**
Serie R.classic			
Nbst.-Eins. f. Uni-Dimmer R.cla. schwarz	Schwarz	1	**WL4041BG**
Nbst.-Eins. f. Uni-Dimmer R.cla. pweiß	Polarweiß	1	**WL4041WG**



WDN9021

Kompensationsmodul LED

Betriebsspannung:	230 - 230 V	- Paralleler Anschluss zwischen Neutralleiter und gedimmter Phase der Leuchtmittel
Kabellänge:	0,15 m	
Höhe:	11,50 mm	
Breite:	43 mm	
Tiefe:	28,50 mm	

Bezeichnung	VPE	Best.-Nr.
Kompensationsmodul LED zur Opti. Dimmer	1	**WDN9021**

Jalousieschalter/-taster • Schalter 1-polig

Werkstoff:	Metall | Kunststoff	- Mit 0-Stellung
Nennspannung:	250 V	- Mit Schraubklemmen
Schaltstrom:	10 A	
Betriebstemperatur:	-5 - +35 °C	

Bezeichnung	Farbe	Glanzgrad	VPE	Best.-Nr.
Serie 1930 / Serie Glas				
Jal-Drehsch 1p Z-St1930/Glas schwarz	Schwarz	Glänzend	1	**WTE6161BG**
Jal-Drehsch 1p Z-St 1930/Glas pweiß	Polarweiß	Glänzend	1	**WTE6161WG**
Serie R.classic				
Jal-Drehschalt 1p Z-Stück R.classic schw	Schwarz	Glänzend	1	**WDE38112145**
Jal-Drehschalt 1p Z-Stück R.classic weiß	Polarweiß	Glänzend	1	**WDE38112189**


WTE6161WG



Jalousieschalter/-taster • Schalter 2-polig

Werkstoff:	Metall | Kunststoff	- Mit 0-Stellung
Nennspannung:	250 V	- Mit Schraubklemmen
Schaltstrom:	10 A	
Betriebstemperatur:	-5 - +35 °C	

Bezeichnung	Farbe	Glanzgrad	VPE	Best.-Nr.
Serie 1930 / Serie Glas				
Jal-Drehsch 2p Z-St 1930/ Glas schwarz	Schwarz	Glänzend	1	**WTE7261BG**
Jal-Drehsch 2p Z-St 1930/ Glas pweiß	Polarweiß	Glänzend	1	**WTE7261WG**
Serie R.classic				
Jal-Drehsch,2p, Z-St, R.Clas-sic, schwarz	Schwarz	Glänzend	1	**WLE7261BG**
Jal-Drehsch,2p, Z-St, R.Clas-sic, pw	Polarweiß	Glänzend	1	**WLE7261WG**


WLE7261WG




Zubehör

Betriebstemperatur:	-5 - +35 °C	- Klemmbefestigung
Abmessungen:	38 x 38 mm	
Montageart:	Einrastfunktion	

Bezeichnung	VPE	Best.-Nr.
Arretierungss. für Jal.-Drehs. R.x/clas	10	**WLA6600**


WLA6600



WLN5029WG

Raumtemperaturregler • Mit Zentralstück Ø 58 mm

Nennspannung:	230 - 230 V	- Ohne Spreizkrallen
Frequenz:	50 - 50 Hz	- Mit Steckklemme
Bemessungsstrom IN:	2 A	- Mit thermischer Rückführung
Sollwert Komforttemperatur:	5 - 30 °C	- Mit Aufdruck
Schalt-Temperaturdifferenz:	0,50 K	
Fühlerart:	Bimetall	
Energieeffizienzklasse:	I (1%)	

Farbe	Glanzgrad	Art der HLK-Steuerung	VPE	Best.-Nr.
Serie 1930 / Serie Glas | Serie R.classic				
Schwarz	Glänzend	Heizung | Kühlung	1	**WLN5029BG**
Polarweiß	Glänzend	Heizung | Kühlung	1	**WLN5029WG**




WLN5034WG


Raumtemperaturregler • Mit Zentralstück Ø 58 mm

Nennspannung:	230 - 230 V	- Ohne Spreizkrallen
Frequenz:	50 - 50 Hz	- Mit Schraubklemmen
Bemessungsstrom IN:	16 A	- Mit thermischer Rückführung
Sollwert Komforttemperatur:	10 - 50 °C	- Mit Aufdruck
Schalt-Temperaturdifferenz:	1 K	
Fühlerart:	Fußbodenfühler	
Energieeffizienzklasse:	I (1%)	

Farbe	Glanzgrad	Art der HLK-Steuerung	VPE	Best.-Nr.
Serie 1930 / Serie Glas | Serie R.classic				
Schwarz	Glänzend	Heizung	1	**WLN5034BG**
Polarweiß	Glänzend	Heizung	1	**WLN5034WG**




WLN5030WG



Raumtemperaturregler • Mit Zentralstück Ø 58 mm

Nennspannung:	230-230 V	- Ohne Spreizkrallen
Frequenz:	50 - 50 Hz	- Mit Schraubklemmen
Bemessungsstrom IN:	4 A	- Mit thermischer Rückführung
Sollwert Komforttemperatur:	5 - 30 °C	- Mit Aufdruck
Schalt-Temperaturdifferenz:	0,50 K	
Fühlerart:	Bimetall	
Energieeffizienzklasse:	I (1%)	

Farbe	Glanzgrad	Art der HLK-Steuerung	VPE	Best.-Nr.
Serie 1930 / Serie Glas | Serie R.classic				
Schwarz	Glänzend	Heizung	1	**WLN5030BG**
Polarweiß	Glänzend	Heizung	1	**WLN5030WG**



WLN5026WG

Raumtemperaturregler • Mit Zentralstück Ø 58 mm

Nennspannung:	230-230 V	- Ohne Spreizkrallen
Frequenz:	50 - 60 Hz	- Mit Schraubklemmen
Bemessungsstrom IN:	5 A	- Mit thermischer Rückführung
Sollwert Komforttemperatur:	5 - 30 °C	- Mit Aufdruck
Schalt-Temperaturdifferenz:	0,50 K	
Fühlerart:	Bimetall	
Energieeffizienzklasse:	I (1%)	

Farbe	Glanzgrad	Art der HLK-Steuerung	VPE	Best.-Nr.
Serie 1930 / Serie Glas | Serie R.classic				
Schwarz	Glänzend	Heizung | Kühlung	1	**WLN5026BG**
Polarweiß	Glänzend	Heizung | Kühlung	1	**WLN5026WG**

Raum-/Uhrenthermostat

Sollwert Komforttemperatur:	5 - 30 °C
Versorgungsspannung:	230 V AC
Nennspannung:	230 - 230 V
Max. Schaltstrom:	10 A
Energieeffizienzklasse:	IV (2%)
Schalt-Temperaturdifferenz:	0,50 K
Fühlerart:	Fühlerwiderstand
Ausführung Bedientableau:	LCD
Sommer-/Winterzeitumstellung:	Ja
Mit Frostschutzfunktion:	Ja
Anzeige der Ist-Temperatur:	Ja



WLN5046WG


Bezeichnung	Farbe	Zugehörige Systeme	VPE	Best.-Nr.
Temperaturreg. zeitgest., 1930, .cl, bl	Schwarz	Serie 1930 / Serie Glas | Serie R.classic	1	**WLN5046BG**
Temperaturreg. zeitgest., 1930, .cl, pw	Polarweiß	Serie R.classic	1	**WLN5046WG**

Temperaturfühler • Länge des Anschlusskabels 4000 mm

Abmessungen:	20 x 8 mm
Tiefe:	8 mm
Betriebstemperatur:	-25 - 70 °C
Anwendung:	HLK-Regelung


WDN9031

Bezeichnung	VPE	Best.-Nr.
Fußbodentemperaturfühler / Fernfühler	1	**WDN9031**




WDF4011WG

TAE

Einsatz für Kommunikationstechnik • TAE/2x6/6 NFF • Anzahl der Anschlüsse 3 • Mit Tragring

Leiterquerschnitt:	0 - 0 mm²	- Mit Geradeauslass
Werkstoff:	Metall | Kunststoff	
Einbautiefe:	22 mm	

Bezeichnung	Farbe	Glanzgrad	VPE	Best.-Nr.
A.1 | A.8 | C.1 | C.8 | Serie 1930 / Serie Glas | Serie R.classic				
TAE-Anschlussdose 2 X 6/6NFF Modul-Ein	Polarweiß	Matt	10	**WDF4011WG**




WDF4000WG

TAE

Einsatz für Kommunikationstechnik • TAE/3x6 NFN • Anzahl der Anschlüsse 3 • Mit Tragring

Leiterquerschnitt:	0 - 0 mm²	- Mit Geradeauslass
Werkstoff:	Metall | Kunststoff	
Einbautiefe:	22 mm	

Bezeichnung	Farbe	Glanzgrad	VPE	Best.-Nr.
A.1 | A.8 | C.1 | C.8 | Serie 1930 / Serie Glas | Serie R.classic				
TAE-Anschlussdose 3 x 6NFN Modueins. pw	Polarweiß	Matt	10	**WDF4000WG**



WDF4104

TAE
UAE

Datenanschlussdose/-module • Anzahl der Anschlüsse 2 • Cat3 • Mit Geradeauslass

Übertragungsbandbreite:	16 - 16 MHz	- Mit Spreizkrallen
Nennspannung:	125 V	- Gehäuse ungeschirmt
Bemessungsstrom IN:	1 A	- Mit Schraubklemmen
Einbautiefe:	22 mm	

Bezeichnung	VPE	Best.-Nr.
A.1 | A.8 | C.1 | C.8 | Serie 1930 / Serie Glas | Serie R.classic		
UAE 8(6)/TAE 6 F+N-Anschlussd. Modul. pw	10	**WDF4104**



WLF4000WG

Zentralstück • TAE • Mit Geradeauslass

Werkstoff:	Thermoplast
Montageart:	Schraubbefestigung
Zusammenstellung:	Zentralplatte
Passende Hersteller EAD-Steckdosen:	Drivex | Fröhlich + Walter | Intracom
Passende Hersteller TAE- und UAE-Überspannungsschutzdosen:	Dehn
Passende Hersteller UAE-Steckdosen:	Dätwyler | Rutenbeck

Farbe	Glanzgrad	VPE	Best.-Nr.
Serie R.classic			
Schwarz	Glänzend	10	**WLF4000BG**
Polarweiß	Glänzend	10	**WLF4000WG**

Zentralstück • Anzahl der Anschlüsse 1 • TAE/Lautsprecheranschluss/USB-C • Mit Geradeauslass


Montageart: Schraubbefestigung Z

Farbe	Glanzgrad	VPE	Best.-Nr.
Serie 1930 / Serie Glas			
Schwarz	Glänzend	10	**WTF4000BG**
Polarweiß	Glänzend	10	**WTF4000WG**



WTF4000WG





WDF41073

UAE

Datenanschlussdose/-module • Anzahl der Anschlüsse 1 • Cat3 • Mit 45° Schrägauslass

Übertragungsbandbreite:	16 - 16 MHz	- Mit Spreizkrallen
Nennspannung:	125 V	- Cat.3
Bemessungsstrom IN:	1 A	- Gehäuse ungeschirmt
Einbautiefe:	22 mm	- Mit Schraubklemmen

Bezeichnung	VPE	Best.-Nr.
A.1 | A.8 | C.1 | C.8 | Serie 1930 / Serie Glas | Serie R.classic		
UAE-Anschlussdose 8-p. Modul weiß	10	**WDF41073**



WDF410766

UAE

Datenanschlussdose/-module • Anzahl der Anschlüsse 1 • Cat6 • Mit 45° Schrägauslass

Übertragungsbandbreite:	250 - 250 MHz	- Geeignet für PoE+
Nennspannung:	72 V	- Ohne Spreizkrallen
Bemessungsstrom IN:	0,50 A	- Gehäuse geschirmt
Einbautiefe:	31 mm	- Äußere Ösen am Tragring abbrechbar für runde Designs
		- Mit LSA+ Klemmen

Bezeichnung	VPE	Best.-Nr.
A.1 | A.8 | C.1 | C.8 | Serie 1930 / Serie Glas | Serie R.classic		
UAE-Std. 8-p. geschirmt Cat.6 Class E	10	**WDF410766**




WDF41076

UAE

Datenanschlussdose/-module • Anzahl der Anschlüsse 1 • Cat6a • Mit 45° Schrägauslass

Übertragungsbandbreite:	500 - 500 MHz	- Geeignet für PoE+
Nennspannung:	72 V	- Schraubbefestigung über Tragplatte
Bemessungsstrom IN:	0,50 A	- Ohne Spreizkrallen
Einbautiefe:	31 mm	- Gehäuse geschirmt
		- Äußere Ösen am Tragring abbrechbar für runde Designs
		- Mit LSA+ Klemmen

Bezeichnung	VPE	Best.-Nr.
A.1 | A.8 | C.1 | C.8 | Serie 1930 / Serie Glas | Serie R.classic		
UAE-Anschlussdose 8-polig geschirmt	10	**WDF41076**



WDF41083

UAE

Datenanschlussdose/-module • Anzahl der Anschlüsse 2 • Cat3 • Mit 45° Schrägauslass

Übertragungsbandbreite:	16 - 16 MHz	- Mit Spreizkrallen
Nennspannung:	125 V	- Cat.3
Bemessungsstrom IN:	1 A	- Mit Schraubklemmen
Einbautiefe:	22 mm	

Bezeichnung	VPE	Best.-Nr.
A.1 | A.8 | C.1 | C.8 Serie 1930 / Serie Glas | Serie R.classic		
UAE-Steckdose 8/8-polig Modul weiß	10	**WDF41083**

Datenanschlussdose/-module • Anzahl der Anschlüsse 2 • Cat6 • Mit 45° Schrägauslass

Übertragungsbandbreite:	250 - 250 MHz	- Geeignet für PoE+
Nennspannung:	72 V	- Ohne Spreizkrallen
Bemessungsstrom IN:	1 A	- Gehäuse geschirmt
Einbautiefe:	31 mm	- Äußere Ösen am Tragring abbrechbar für runde Designs
		- Mit LSA+ Klemmen

Bezeichnung	VPE	Best.-Nr.
A.1 | A.8 | C.1 | C.8 | Serie 1930 / Serie Glas | Serie R.classic		
UAE-Std. 8/8-p. geschirmt Cat.6 ClassE	10	**WDF410866**



WDF410866

UAE

Datenanschlussdose/-module • Anzahl der Anschlüsse 2 • Cat6a • Mit 45° Schrägauslass

Übertragungsbandbreite:	500 - 500 MHz	- Geeignet für PoE+
Nennspannung:	72 V	- Schraubbefestigung über Tragplatte
Bemessungsstrom IN:	1 A	- Ohne Spreizkrallen
Einbautiefe:	31 mm	- Gehäuse geschirmt
		- Äußere Ösen am Tragring abbrechbar für runde Designs
		- Mit LSA+ Klemmen

Bezeichnung	VPE	Best.-Nr.
A.1 | A.8 | C.1 | C.8 | Serie 1930 / Serie Glas | Serie R.classic		
UAE-Steckdose 8/8-p. geschirmt Cat.6A	10	**WDF410862**



WDF410862

UAE

Datenanschlussdose/-module • Anzahl der Anschlüsse 2 • Cat6a • Mit Geradeauslass

Übertragungsbandbreite:	500 - 500 MHz	- Geeignet für PoE+
Nennspannung:	72 V	- Für Schraubbefestigung
Bemessungsstrom IN:	0,50 A	- Ohne Spreizkrallen
Einbautiefe:	35 mm	- Kat.6A iso, Klasse EA, abgeschirmt
		- Äußere Ösen am Tragring abbrechbar für runde Designs
		- Mit IDC-Klemmen

Bezeichnung	VPE	Best.-Nr.
A.1 | A.8 | C.1 | C.8 | Serie 1930 / Serie Glas | Serie R.classic		
Modulare UAE-Steckdose 8/8-p. geschirmt	1	**WDF410863**


WDF410863

UAE

Zentralstück • Anzahl der Anschlüsse 1 • UAE/IAE (ISDN) • Mit 45° Schrägauslass

Werkstoff:	Thermoplast
Montageart:	Schraubbefestigung

Farbe	Glanzgrad	VPE	Best.-Nr.
Serie R.classic			
Schwarz	Glänzend	10	**WLF1007BG**
Polarweiß	Glänzend	10	**WLF1007WG**
Serie 1930 / Serie Glas			
Schwarz	Glänzend	10	**WTF4107BG**
Polarweiß	Glänzend	10	**WTF4107WG**


WLF1007WG



WTF4108WG

Zentralstück • Anzahl der Anschlüsse 2 • UAE/IAE (ISDN) • Anzahl der Öffnungen für Einsätze 1 • Mit 45° Schrägauslass

Werkstoff: Thermoplast
Montageart: Schraubbefestigung

Farbe	Glanzgrad	VPE	Best.-Nr.
Serie 1930 / Serie Glas			
Schwarz	Glänzend	10	**WTF4108BG**
Polarweiß	Glänzend	10	**WTF4108WG**



WLF1008WG

Zentralstück • Anzahl der Anschlüsse 2 • UAE/IAE (ISDN) • Mit 45° Schrägauslass

Werkstoff: Thermoplast
Montageart: Schraubbefestigung
Zusammenstellung: Zentralplatte
Passende Hersteller ISDN-Steckdosen: Rutenbeck-Telekom
Passende Hersteller UAE-Steckdosen: AMP | Brand-Rex | BTR | CobiNet | Corning | Dätwyler | EFB Electronic | Elmat/Süveg (STL-Gruppe) | Komos | Leoni Kerpen | Rutenbeck | Setec | Telegärtner

Farbe	Glanzgrad	VPE	Best.-Nr.
Serie R.classic			
Schwarz	Glänzend	10	**WLF1008BG**
Polarweiß	Glänzend	10	**WLF1008WG**

Antennensteckdose • Enddose • Anzahl der Ausgänge 2

Anschlussdämpfung bei 860 MHz:	4 dB	- HDTV geeignet
Breitbandtechnologie:	5 - 2400 MHz	- Gleichspannungsdurchlässig (IN / IEC-Buchse female)
		- Mit Steckklemme
		- Äußere Ösen am Tragring abbrechbar für runde Designs

Bezeichnung	Montage auf	VPE	Best.-Nr.
A.1 | A.8 | C.1 | C.8 | Serie 1930 / Serie Glas | Serie R.classic			
Antennen-Std. TV FM Einzeldose	Unterputz	10	**WDF4592**



WDF4592

TV

Antennensteckdose • Enddose • Anzahl der Ausgänge 3

Anschlussdämpfung bei 860 MHz:	5,50 dB	- HDTV geeignet
Breitbandtechnologie:	5 - 2400 MHz	- Gleichspannungsdurchlässig
		- Mit Steckklemme
		- Äußere Ösen am Tragring abbrechbar für runde Designs

Bezeichnung	Montage auf	VPE	Best.-Nr.
A.1 | A.8 | C.1 | C.8 | Serie 1930 / Serie Glas | Serie R.classic			
Antennen-Steckdose SAT TV FM Einzeldose	Unterputz	10	**WDF4593**



WDF4593

TV

Antennensteckdose • Durchgangsdose • Anzahl der Ausgänge 2

Breitbandtechnologie:	5 - 2400 MHz	- HDTV geeignet
		- Mit Steckklemme
		- Äußere Ösen am Tragring abbrechbar für runde Designs

Bezeichnung	Montage auf	VPE	Best.-Nr.
A.1 | A.8 | C.1 | C.8 | Serie 1930 / Serie Glas | Serie R.classic			
Antennen-Std. TV FM 8dB Durchgangsdose	Unterputz	10	**WDF45921**
Antennen-Std. TV FM 13dB Durchg.-Dose	Unterputz	10	**WDF45922**
Antennen-Std. TV FM 20dB Durchg.-Dose	Unterputz	10	**WDF45923**



WDF45921

TV

Zentralstück • Anzahl der Anschlüsse 2 • Koax • Mit Geradeauslass

Werkstoff:	Duroplast
Montageart:	Schraubbefestigung

Farbe	Glanzgrad	VPE	Best.-Nr.
Serie 1930 / Serie Glas			
Schwarz	Glänzend	10	**WTF4592BG**
Polarweiß	Glänzend	10	**WTF4592PW**


WTF4592PW



WTF4593PW

Zentralstück • Anzahl der Anschlüsse 3 • Koax • Mit Geradeauslass

Werkstoff: Duroplast
Montageart: Schraubbefestigung

Farbe	Glanzgrad	VPE	Best.-Nr.
Serie 1930 / Serie Glas			
Schwarz	Glänzend	10	**WTF4593BG**
Polarweiß	Glänzend	10	**WTF4593PW**



WLF1068WG

Zentralstück • Anzahl der Anschlüsse 3/2 • Koax • Mit Geradeauslass


Werkstoff: Thermoplast
Montageart: Schraubbefestigung

Farbe	Glanzgrad	VPE	Best.-Nr.
Serie R.classic			
Schwarz	Glänzend	10	**WLF1068BG**
Polarweiß	Glänzend	10	**WLF1068WG**

Einsatz für Kommunikationstechnik • Lautsprecheranschluss • Anzahl der Anschlüsse 1 • Mit Tragplatte

Leiterquerschnitt: 10 - 10 mm² - Mit Geradeauslass
Werkstoff: Metall | Kunststoff
Einbautiefe: 32 mm


Bezeichnung	Farbe	Glanzgrad	VPE	Best.-Nr.
A.1 | A.8 | C.1 | C.8 | Serie 1930 / Serie Glas | Serie R.classic				
Lautsprecher-Anschlussd. Modul antharzit	Anthrazit	Matt	10	**WDF4800AT1**
Lautsprecher-Anschlussd. Modul polarweiß	Polarweiß	Matt	10	**WDF4800PW1**


WDF4800PW1

Einsatz für Kommunikationstechnik • Lautsprecheranschluss • Anzahl der Anschlüsse 2 • Mit Tragplatte

Leiterquerschnitt: 10 - 10 mm² - Mit Geradeauslass
Werkstoff: Metall | Kunststoff
Einbautiefe: 32 mm


Bezeichnung	Farbe	Glanzgrad	VPE	Best.-Nr.
A.1 | A.8 | C.1 | C.8 | Serie 1930 / Serie Glas | Serie R.classic				
Stereo-Lautspr. Anschlussd. Modul anth	Anthrazit	Matt	10	**WDF4800AT2**
Stereo-Lautsp. Anschlussd. Mod. weiß	Polarweiß	Matt	10	**WDF4800PW2**


WDF4800PW2

Zentralstück • Anzahl der Anschlüsse 1 • Lautsprecheranschluss • Mit Geradeauslass

Werkstoff: Metall | Kunststoff
Montageart: Krallenbefestigung

Farbe	Glanzgrad	VPE	Best.-Nr.
Serie 1930 / Serie Glas			
Schwarz	Glänzend	10	**WTF4394BG**
Polarweiß	Glänzend	10	**WTF4394PW**


WTF4394PW

Zentralstück • Anzahl der Anschlüsse 1 • TAE/Lautsprecheranschluss/USB-C • Mit Geradeauslass

Montageart: Schraubbefestigung

Farbe	Glanzgrad	VPE	Best.-Nr.
Serie 1930 / Serie Glas			
Schwarz	Glänzend	10	**WTF4000BG**
Polarweiß	Glänzend	10	**WTF4000WG**


WTF4000WG



WLF4379WG

HDMI

Einsatz für Kommunikationstechnik • HDMI • Anzahl der Anschlüsse 1 • Mit Tragring

Frequenz: 50 - 85 Hz - Mit Geradeauslass
Werkstoff: Metall | Kunststoff
Einbautiefe: 16,80 mm

Bezeichnung	Farbe	Glanzgrad	VPE	Best.-Nr.
Serie R.classic				
HDMI Steckdose R.Cl schwarz glänzend	Schwarz	Glänzend	10	**WLF4379BG**
HDMI Steckdose R.Cl polarweiß glänz	Polarweiß	Glänzend	10	**WLF4379WG**



WLF4380WG

HDMI

Einsatz für Kommunikationstechnik • HDMI • Anzahl der Anschlüsse 1 • Mit 90° gedrehtem hinteren Steckeranschluss • Mit Tragring

Frequenz: 50 - 85 Hz - Mit Geradeauslass
Werkstoff: Metall | Kunststoff
Einbautiefe: 41 mm

Bezeichnung	Farbe	Glanzgrad	VPE	Best.-Nr.
Serie R.classic				
HDMI Steckdose m 90° Stcka. R.Cl sw	Schwarz	Glänzend	10	**WLF4380BG**
HDMI Steckdose m 90° Stcka. R.Cl pw	Polarweiß	Glänzend	10	**WLF4380WG**

Haube für Lichtsignal

Haube für Lichtsignal: Beleuchtungshaube flach
Montageart: Klemmbefestigung

Farbe	VPE	Best.-Nr.
Rot	10	**WTF6585R**
Weiß	10	**WTF6585W**




WTF6585R

LED-Signallicht / Drucktaster

Nennspannung: 230 V - Für Beleuchtung und Kontrollschaltung
Werkstoff: Metall | Kunststoff
Leiterquerschnitt: 1,5 - 2,5 mm²

Bezeichnung	Farbe	Glühlampenlast	VPE	Best.-Nr.
Serie 1930 / Serie Glas				
Drucktaster und Lich. 1930/ Glas schwarz	Schwarz	2 - 2 W	1	**WTE5182BG**
Drucktaster und Lich. 1930/ Glas pweiß	Polarweiß	2 - 2 W	1	**WTE5182WG**




WTE5182WG



LED-Signallicht / Drucktaster

Nennspannung: 230 V - Folien bi-color mit Aufdruck von Symbolen für Nicht
Werkstoff: Metall | Kunststoff stören/Zimmer reinigen und Bitte eintreten/Bitte warten
Leiterquerschnitt: 2,50 - 2,50 mm² liegen bei

Bezeichnung	Farbe	Glühlampenlast	VPE	Best.-Nr.
Serie 1930 / Serie Glas | Serie R.classic				
LED-Signallicht rot/grün Bel R.Cl sw	Schwarz	0,5 - 0,5 W	1	**WLF6653BG**
LED-Signallicht rot/grün Bel R.Cl pw	Polarweiß	0,5 - 0,5 W	1	**WLF6653WG**




WLF6653BG



LED-Signallicht / Drucktaster


Nennspannung: 230 V - Lichtfarbe kaltweiß
Werkstoff: Metall | Kunststoff - Folien mit Aufdruck von Symbolen einlegbar
Leiterquerschnitt: 2,50 - 2,50 mm²

Bezeichnung	Farbe	Glühlampenlast	VPE	Best.-Nr.
Serie 1930 / Serie Glas | Serie R.classic				
LED-Signallicht weiße Bel R.Cl sw	Schwarz	0,5 - 0,5 W	1	**WLF6651BG**
LED-Signallicht weiße Bel R.Cl pw	Polarweiß	0,5 - 0,5 W	1	**WLF6651WG**



WLF6651WG





WLF6652BG

LED-Signallicht / Drucktaster

Nennspannung:	230 V	- Lichtfarben kaltweiß, warmweiß, blau, orange, rot, grün, violett (magenta) und FarbdurchlAuf über Taster Aufrufbar
Werkstoff:	Metall | Kunststoff	- FarbverlAuf an beliebiger Stelle über den Taster anzuhalten
Leiterquerschnitt:	2,50 - 2,50 mm²	- Folien mit Aufdruck von Symbolen einlegbar

Bezeichnung	Farbe	Glühlampenlast	VPE	Best.-Nr.
Serie 1930 / Serie Glas | Serie R.classic				
LED-Signallicht RGB R.Cl schwarz	Schwarz	0,5 - 0,5 W	1	**WLF6652BG**
LED-Signallicht RGB R.Cl polarweiß	Polarweiß	0,5 - 0,5 W	1	**WLF6652WG**



WTF5285WG

Knopf und Knebel • Für Wipptaster

Werkstoff: Duroplast
:

Bezeichnung	Farbe	Glanzgrad	VPE	Best.-Nr.
Tasterknopf f Druckt. E10 1930/Glas schw	Schwarz	Glänzend	10	**WTF5285BG**
Tasterknopf f Druckt. E10 1930/Glas rot	Rot	Glänzend	10	**WTF5285R**
Tasterknopf f Druckt. E10 1930/Glas klar	Weiß	Glänzend	10	**WTF5285T**
Tasterknopf f Druckt. E10 1930/Glas weiß	Polarweiß	Glänzend	10	**WTF5285WG**
Tasterknopf Licht E10 1930/ Glas pweiß	Polarweiß	Glänzend	10	**WTF5285WG1**
Tasterknopf Klingel E10 1930/ Glas pweiß	Polarweiß	Glänzend	10	**WTF5285WG2**

WLF1054WG

Zentralstück für Lichtsignal • Art der Lampenfassung E10

Werkstoff:	Thermoplast	- Zentralstück für Steckbefestigung
Ausschnitt Durchmesser:	27,2 mm	- Ohne Beschriftungsfeld

Farbe	VPE	Best.-Nr.
Serie R.classic		
Schwarz	10	**WLF1054BG**
Polarweiß	10	**WLF1054WG**


Einsatz - Taster • Mit Schraub-Liftklemmen

Nennspannung:	230 V	- Mit Zentralstück Ø 58 mm
Frequenz:	50 - 60 Hz	- Mit Aufdruck „Hotelcard“
Schaltstrom:	10 A	- Mit Spreizkrallen
230 V Glüh- und Halogenlampen:	1500 W	- Für Beleuchtung
Leuchtstofflampen in duo-Schaltung:	1500 W	
Werkstoff:	Metall | Kunststoff	
Einbautiefe:	32 mm	



WLN8010WG

Bezeichnung	Farbe	Glanzgrad	Schaltart/Variante	VPE	**Best.-Nr.**
Serie 1930 / Serie Glas | Serie R.classic					
Relais-Schalter Hotelcard, R.cla., sw	Schwarz	Glänzend	1-polig	1	**WLN8010BG**
Relais-Schalter Hotelcard, R.cla., pw	Polarweiß	Glänzend	1-polig	1	**WLN8010WG**




WTF1001WG

Blindverschluss

Montageart: Schraubbefestigung
Mit Krallenbefestigung: Nein

Bezeichnung	Farbe	Glanzgrad	Oberfläche	VPE	Best.-Nr.
Serie 1930 / Serie Glas					
Blindverschluß 1930/ Glas schwarz	Schwarz	Glänzend	Unbehandelt	20	**WTF1001BG**
Blindverschluß 1930/ Glas polarweiß	Polarweiß	Glänzend	Unbehandelt	20	**WTF1001WG**



WTF1001PW1

Blindverschluss

Werkstoff: Metall | Kunststoff
Montageart: Schraubbefestigung
Mit Krallenbefestigung: Nein

Bezeichnung	Farbe	Glanzgrad	Oberfläche	VPE	Best.-Nr.
Serie 1930 / Serie Glas					
Blindverschluss mit ZS 1930/Glas schwarz	Schwarz	Glänzend	Unbehandelt	10	**WTF1001BG1**
Blindverschluss mit ZS 1930/Glas pweiß	Polarweiß	Glänzend	Unbehandelt	10	**WTF1001PW1**



WLF1001WG


IP44

Blindverschluss

Werkstoff: Thermoplast
Montageart: Schraubbefestigung
Mit Krallenbefestigung: Nein

Verwendbar in höheren IP-Klassen: IP44 in Kombination mit Dichtungsset

Bezeichnung	Farbe	Glanzgrad	Oberfläche	VPE	Best.-Nr.
Serie R.classic					
Blindverschl m ZS R.Cl schw	Schwarz	Glänzend	Unbehandelt	20	**WLF1001BG**
Blindverschl. m ZS R.Cl pw	Polarweiß	Glänzend	Unbehandelt	20	**WLF1001WG**



WDF4411

Tragplatte • Anzahl der Anschlüsse 1

Abmessungen Öffnung (B x H): 71,0 x 71,0 mm
Werkstoff: Metall | Kunststoff

Bezeichnung	VPE	Best.-Nr.
A.1 | A.8 | C.1 | C.8 | Serie 1930 / Serie Glas | Serie R.classic		
Kabelauslass ER Modul-Einsätze mit Zug	10	**WDF4411**

Zentralstück • Ohne • Mit einem Auslass unten

Montageart: Schraubbefestigung

Farbe	Glanzgrad	VPE	Best.-Nr.
Serie R.classic			
Schwarz	Glänzend	10	**WLF4400BG**
Polarweiß	Glänzend	10	**WLF4400WG**
Serie 1930 / Serie Glas			
Schwarz	Glänzend	10	**WTF4400BG**
Polarweiß	Glänzend	10	**WTF4400WG**


WTF4400WG

Zubehör/Ersatzteile für Anschlussdosen/Gehäuse an der Wand

Bezeichnung	Farbe	VPE	Best.-Nr.
Abstand-Stutzen 1930/Glas	Rot	10	**WTA6100RG**


WTA6100RG

Zubehör • Dichtungsset

Betriebstemperatur: -5 - +35 °C - Klemmbefestigung
Abmessungen: 78.30 x 70.10 mm
Montageart: Klemmbefestigung

Bezeichnung	VPE	Best.-Nr.
Serie R.classic		
Dicht.set f. Steckd./Z.-st. R.1/R.3	1	**WDA1101**
Dicht.set f. Wippsch/-taster R.CI	1	**WDA1102**


WDA1101

Zubehör

Betriebstemperatur: -5 - +35 °C - Schraubbefestigung über Sockel
Abmessungen: 12.50 x 12.60 mm
Montageart: Schraubbefestigung

Bezeichnung	VPE	Best.-Nr.
Austausch-Kralle Zubehör	1	**WDA3400**


WDA3400

Zubehör

Betriebstemperatur: -5 - +35 °C - Klemmbefestigung
Abmessungen: 26.50 x 17 mm
Montageart: Klemmbefestigung

Bezeichnung	VPE	Best.-Nr.
Aufsteck-Verlängerungskralle Zubehör	50	**WDA3481**


WDA3481

Serie 1930
Rahmen

Durchgängig vom Design traditioneller Schalter inspiriert: Die Serie 1930 verfügt über runde Rahmen. Die Form und der glänzende Kunststoff in Polarweiß oder Schwarz verleihen dem Schalterprogramm das traditionelle, vom Bauhaus beeinflusste Aussehen. Für Liebhaber authentischen Retro-Designs sind Drehschalter aus weißem oder schwarzem Porzellan verfügbar. Dabei sind nicht nur die Rahmen, sondern auch die Zentralstücke und Drehknöpfe „made by Rosenthal“ – Porzellan vom Traditionshersteller.



	Seite
Designübersicht Serie 1930	230
Porzellan	232
Thermoplast	233
Aufputzdose	235
Ergänzungsprodukt	236

Serie 1930
Produktbeispiele



Polarweiß glänzend

Rosenthal



Kunststoff, polarweiß glänzend



Kunststoff, schwarz glänzend



Porzellan, polarweiß glänzend



Porzellan, schwarz glänzend

DESIGNPREIS 2009 NOMINIERT

GOOD DESIGN


DESIGN PLUS

Produktbeispiele



Abmessungen

Rahmen waagerecht und senkrecht
1-fach: Ø 80 mm
2-fach: B 151 x H 80 mm
3-fach: B 222 x H 80 mm
4-fach: B 293 x H 80 mm
5-fach: B 364 x H 80 mm



Materialien | Farben

Rahmen

Kunststoff, glänzend

Polarweiß	ähnlich RAL 9010
Schwarz	ähnlich RAL 8022

Porzellan, glänzend

Polarweiß	ähnlich RAL 9010
Schwarz	ähnlich RAL 8022

Abdeckungen/Zentralstücke

Kunststoff, glänzend

Polarweiß	ähnlich RAL 9010
Schwarz	ähnlich RAL 8022



WTD3100PBG

Rahmen • Schwarz • Glänzend

Werkstoff: Porzellan
- Klemmbefestigung
- Für Einzelmontage

Bezeichnung	Anzahl der Einsätze	Einbau-/Anschlussort	VPE	Best.-Nr.
Serie 1930				
Porzellanrahmen 1fach S1930 schwarz glä	1	Waagerecht | Senkrecht	1	**WTD3100PBG**

WTD3100PWG

Rahmen • Polarweiß • Glänzend

Werkstoff: Porzellan
- Klemmbefestigung
- Für Einzelmontage

Bezeichnung	Anzahl der Einsätze	Einbau-/Anschlussort	VPE	Best.-Nr.
Serie 1930				
Porzellanrahmen 1fach S1930 polarw glä	1	Waagerecht | Senkrecht	1	**WTD3100PWG**

Rahmen • Schwarz • Glänzend

Werkstoff: Duroplast

Bezeichnung	Anzahl der Einsätze	Einbau-/Anschlussort	VPE	Best.-Nr.
Serie 1930				
Rahmen 1fach S1930 schwarz glä	1	Waagerecht | Senkrecht	10	**WTD3100BG**
Rahmen 2fach S1930 schwarz glä	2	Waagerecht | Senkrecht	2	**WTD3200BG**
Rahmen 3fach S1930 schwarz glä	3	Waagerecht | Senkrecht	2	**WTD3300BG**



WTD3100BG

Rahmen • Schwarz • Glänzend • Für Zentralstück mit Ausschnitt Ø 58 mm

Werkstoff: Duroplast
- Klemmbefestigung
- Für senkrechte und waagerechte Montage

Bezeichnung	Anzahl der Einsätze	Einbau-/Anschlussort	VPE	Best.-Nr.
Serie 1930				
Rahmen 1fach f Elektro-Eins S1930 schw	1	Waagerecht | Senkrecht	10	**WTD3191BG**



WTD3191BG

Rahmen • Schwarz • Glänzend • Endstück

Werkstoff: Duroplast
- Klemmbefestigung
- Für Kombinationsmontage

Bezeichnung	Anzahl der Einsätze	Einbau-/Anschlussort	VPE	Best.-Nr.
Serie 1930				
Endrahmen 1fach S1930 schwarz glä	1	Waagerecht | Senkrecht	10	**WTD3371BG**



WTD3371BG

Rahmen • Schwarz • Glänzend • Mittelstück

Werkstoff: Duroplast
- Klemmbefestigung
- Für Kombinationsmontage

Bezeichnung	Anzahl der Einsätze	Einbau-/Anschlussort	VPE	Best.-Nr.
Serie 1930				
Mittelrahmen 1fach S1930 schwarz glä	1	Waagerecht | Senkrecht	10	**WTD3372BG**



WTD3372BG

Rahmen • Polarweiß • Glänzend

Werkstoff: Duroplast

Bezeichnung	Anzahl der Einsätze	Einbau-/Anschlussort	VPE	Best.-Nr.
Serie 1930				
Rahmen 1fach S1930 polarweiß glä	1	Waagerecht | Senkrecht	10	**WTD3100WG**
Rahmen 2fach S1930 polarweiß glä	2	Waagerecht | Senkrecht	2	**WTD3200WG**
Rahmen 3fach S1930 polarweiß glä	3	Waagerecht | Senkrecht	2	**WTD3300WG**

WTD3100WG



WTD3191WG

Rahmen • Polarweiß • Glänzend • Für Zentralstück mit Ausschnitt Ø 58 mm

Werkstoff: Duroplast
- Klemmbefestigung
- Für senkrechte und waagerechte Montage

Bezeichnung	Anzahl der Einsätze	Einbau-/Anschlussort	VPE	Best.-Nr.
Serie 1930				
Rahmen 1fach f Elektro-Eins S1930 pw	1	Waagerecht | Senkrecht	10	**WTD3191WG**



WTD3371WG

Rahmen • Polarweiß • Glänzend • Endstück

Werkstoff: Duroplast
- Klemmbefestigung
- Für Kombinationsmontage

Bezeichnung	Anzahl der Einsätze	Einbau-/Anschlussort	VPE	Best.-Nr.
Serie 1930				
Endrahmen 1fach S1930 polarweiß glä	1	Waagerecht | Senkrecht	10	**WTD3371WG**



WTD3372WG

Rahmen • Polarweiß • Glänzend • Mittelstück


Werkstoff: Duroplast
- Klemmbefestigung
- Für Kombinationsmontage

Bezeichnung	Anzahl der Einsätze	Einbau-/Anschlussort	VPE	Best.-Nr.
Serie 1930				
Mittelrahmen 1fach S1930 polarw glä	1	Waagerecht | Senkrecht	10	**WTD3372WG**

Bodenplatte für Aufputzinstallation

- Mit Aufdruck
- Zur Montage Auf entflammbarem Untergrund geeignet

Bezeichnung	Werkstoff	VPE	Best.-Nr.
Bodenplatte S1930 schwarz	Acrylnitril-Butadien-Styrol (ABS)	10	**WTA1700BG**
Bodenplatte S1930 pw	Acrylnitril-Butadien-Styrol (ABS)	10	**WTA1700WG**



WTA1700WG

Aufputzgehäuse/-rahmen • Anzahl Einheiten 1

Werkstoff:	Duroplast
Tiefe:	36 mm
Einbau-/Anschlussort:	Waagerecht | Senkrecht
Mit Rahmenabdeckung:	Nein

Bezeichnung	Abmessungen	Farbe	Glanzgrad	Zugehörige Serien	VPE	Best.-Nr.
Aufputz-Rahmen Serie 1930 1fach schwar	86 x 88 mm	Schwarz	Glänzend	Serie 1930	10	**WTD3110BG**
Aufputz-Rahmen Serie 1930 1fach polarw	86 x 88 mm	Polarweiß	Glänzend	Serie 1930	10	**WTD3110WG**



WTD3110WG



WTA6300WG

Leitungseinführung • Verbindungsstück

Bezeichnung	Farbe	VPE	Best.-Nr.
Verb.-Stutzen S1930 schwarz	Schwarz	10	**WTA6300BG**
Verb.-Stutzen S1930 polarweiß	Polarweiß	10	**WTA6300WG**



WTA6400WG

Leitungseinführung • Verbindungsstück

Bezeichnung	Farbe	VPE	Best.-Nr.
Schieber für AP-Geräte schwarz	Schwarz	10	**WTA6400BG**
Schieber für AP-Geräte polarweiß	Polarweiß	10	**WTA6400WG**
Schieber für AP-Geräte weiß	Weiß	10	**WTA6400WP**



WTA6200WG

Leitungseinführung • Rohreinführung

Bezeichnung	Farbe	VPE	Best.-Nr.
Rohreinführung Aufputzgehäuse polarweiß	Polarweiß	10	**WTA6200WG**



WTA6200BG

Leitungseinführung • Rohreinführung

Bezeichnung	Farbe	VPE	Best.-Nr.
Rohreinführung Aufputzgehäuse schwarz	Schwarz	10	**WTA6200BG**

Serie Glas Rahmen

Der Glasrahmen steht für Tradition und Eleganz. Für einfaches und dennoch unwiderstehliches Design, das sich sowohl in Altbauten als auch in moderne Wohnumgebungen harmonisch einfügt. Bei der Serie Glas sind die Schaltersockel aus echtem Klarglas gefertigt. Eine Alternative ist die Ausführung mit Klarglas, das auf der Rückseite polarweiß lackiert ist. Mit polarweißen und schwarzen Zentraleinsätzen oder Drehknebeln aus Messing und Chrom entsteht ein Look, der das Gegenteil von alltäglich ist.



	Seite
Designübersicht Serie Glas	240
Glas	242

Serie Glas Übersicht



Glas klar/
polarweiß glänzend



Glas klar/polarweiß
glänzend



Glas polarweiß/
schwarz glänzend



Glas polarweiß/
polarweiß glänzend




Glas polarweiß/
schwarz glänzend

Produktbeispiele



Abmessungen

Rahmen waagerecht und senkrecht
1-fach: Ø 80 mm
2-fach: B 151 x H 80 mm
3-fach: B 222 x H 80 mm
4-fach: B 293 x H 80 mm
5-fach: B 364 x H 80 mm



Materialien | Farben

Rahmen
Glas klar

Abdeckungen/Zentralstücke
Kunststoff, glänzend

Polarweiß	ähnlich RAL 9010
Schwarz	ähnlich RAL 9005

* Thermoplast, aus 50% Post-Consumer-Rezyklat



WTD7180GT

Rahmen • Natur • Glänzend

Werkstoff: Glas

Bezeichnung	Anzahl der Einsätze	Einbau-/Anschlussort	VPE	Best.-Nr.
Serie Glas				
Glasrahmen 1fach Serie Glas klar	1	Waagerecht | Senkrecht	10	**WTD7180GT**
Serie Glas, Rahmen 1fach f. HWM	1	Waagerecht | Senkrecht	10	**WTD7180GT2**
Glasrahmen 2fach Serie Glas klar	2	Waagerecht | Senkrecht	2	**WTD7200GT**
Serie Glas, Rahmen 2fach f. HWM	2	Waagerecht | Senkrecht	2	**WTD7200GT2**



WTD7171GT

Rahmen • Natur • Glänzend • Endstück

Werkstoff: Glas

Bezeichnung	Anzahl der Einsätze	Einbau-/Anschlussort	VPE	Best.-Nr.
Serie Glas				
Glasendrahmen 1fach Serie Glas klar	1	Waagerecht | Senkrecht	10	**WTD7171GT**
Serie Glas, End-Rahmen 1f f. 1930	1	Waagerecht | Senkrecht	10	**WTD7173GT2**



WTD7172GT

Rahmen • Natur • Glänzend • Mittelstück

Werkstoff: Glas

Bezeichnung	Anzahl der Einsätze	Einbau-/Anschlussort	VPE	Best.-Nr.
Serie Glas				
Glasmittelrahmen 1fach Serie Glas klar	1	Waagerecht | Senkrecht	10	**WTD7172GT**
Serie Glas, Mittel-Rahmen 1f f. 1930	1	Waagerecht | Senkrecht	10	**WTD7172GT2**



WTD7180GWG

Rahmen • Polarweiß • Glänzend

Werkstoff: Glas

Bezeichnung	Anzahl der Einsätze	Einbau-/Anschlussort	VPE	Best.-Nr.
Serie Glas				
Glasrahmen 1fach Serie Glas polarweiß	1	Waagerecht | Senkrecht	10	**WTD7180GWG**
Rahmen 2fach Serie Glas polarweiß	2	Waagerecht | Senkrecht	2	**WTD7200GWG**



WTD7173GWG

Rahmen • Polarweiß • Glänzend • Endstück

Werkstoff: Glas - Für Steckbefestigung

Bezeichnung	Anzahl der Einsätze	Einbau-/Anschlussort	VPE	Best.-Nr.
Serie Glas				
Glasendrahmen 1fach Serie Glas polarweiß	1	Waagerecht | Senkrecht	10	**WTD7173GWG**

Rahmen • Polarweiß • Glänzend • Mittelstück

Werkstoff: Glas - Für Steckbefestigung

Bezeichnung	Anzahl der Einsätze	Einbau-/Anschlussort	VPE	**Best.-Nr.**
Serie Glas				
Glasmittelrahmen 1fach Serie Glas pw	1	Waagerecht | Senkrecht	10	**WTD7172GWG**



WTD7172GWG


Serie R.classic Rahmen

Kunststoff? Glas? Aluminium? Edelstahl? Oder lieber kein Rahmen? Auch das ist mit der Serie R.classic möglich - die rahmenlosen Drehschalter sind eine Innovation. Der mattierte Edelstahl, das naturelo-xierte Aluminium und die Glas- und Kunststoffrahmen in Polarweiß oder Schwarz unterstreichen den einzigartigen Charakter des Programms R.classic: Zurück in die Zukunft - fortschrittlicher kann traditionelles Design nicht werden.



	Seite
Designübersicht Serie R.classic	246
Thermoplast	248
Aluminium	249
Edelstahl	250
Glas	251

Serie R.classic Übersicht



Polarweiß glänzend



Kunststoff, schwarz glänzend



Glas, polarweiß



Glas, schwarz



Edelstahl, mattiert




Aluminium, matt eloxiert

Produktbeispiele



Abmessungen

Rahmen waagerecht und senkrecht
1-fach: Ø 80,7 mm
2-fach: B 151,7 x H 80,7 mm
3-fach: B 222,7 x H 80,7 mm



Materialien | Farben

Rahmen

Thermoplast*

Polarweiß glänzend	ähnlich RAL 9010
Schwarz glänzend	ähnlich RAL 8022

Glas

Polarweiß	ähnlich RAL 9010
Schwarz	ähnlich RAL 9005

Metall
Aluminium, matt eloxiert
Edelstahl, matt lackiert

Abdeckungen/Zentralstücke

Kunststoff glänzend

Polarweiß	ähnlich RAL 9010
Schwarz	ähnlich RAL 90050

* Thermoplast, aus 50% Post-Consumer-Rezyklat



WLD9100BG

Rahmen • Schwarz • Glänzend

Werkstoff:	Thermoplast	- Klemmbefestigung
Verwendbar in höheren IP-Klassen:	IP44 in Kombination mit Dichtungsset	- Für senkrechte und waagerechte Montage

Bezeichnung	Anzahl der Einsätze	Einbau-/Anschlussort	VPE	Best.-Nr.
Serie R.classic				
Rahmen 1fach R.Classic schw	1	Waagerecht | Senkrecht	10	**WLD9100BG**
Rahmen 2fach Rd R.Classic schw	2	Waagerecht | Senkrecht	2	**WLD9200BG**
Rahmen 3fach R.Classic schw	3	Waagerecht | Senkrecht	2	**WLD9300BG**

WLD9100WG

Rahmen • Polarweiß • Glänzend

Werkstoff:	Thermoplast	- Klemmbefestigung
Verwendbar in höheren IP-Klassen:	IP44 in Kombination mit Dichtungsset	- Für senkrechte und waagerechte Montage

Bezeichnung	Anzahl der Einsätze	Einbau-/Anschlussort	VPE	Best.-Nr.
Serie R.classic				
Rahmen 1fach R. Classic pw	1	Waagerecht | Senkrecht	10	**WLD9100WG**
Rahmen 2fach Rd R.Classic pw	2	Waagerecht | Senkrecht	2	**WLD9200WG**
Rahmen 3fach R.Classic pw	3	Waagerecht | Senkrecht	2	**WLD9300WG**

Rahmen • Aluminium • Matt

Werkstoff:	Aluminium	- Klemmbefestigung
Verwendbar in höheren IP-Klassen:	IP44 in Kombination mit Dichtungsset	- Für senkrechte und waagerechte Montage



WLD9100AB

Bezeichnung	Anzahl der Einsätze	Einbau-/Anschlussort	VPE	Best.-Nr.
Serie R.classic				
Rahmen 1fach R.Classic Alu schw	1	Waagerecht | Senkrecht	10	**WLD9100AB**
Rahmen 1fach R.Classic Alu pw	1	Waagerecht | Senkrecht	10	**WLD9100AW**
Rahmen 2fach R.Classic Alu schw	2	Waagerecht | Senkrecht	10	**WLD9200AB**
Rahmen 2fach R.Classic Alu pw	2	Waagerecht | Senkrecht	10	**WLD9200AW**
Rahmen 3fach R.Classic Alu schw	3	Waagerecht | Senkrecht	10	**WLD9300AB**
Rahmen 3fach R.Classic Alu pw	3	Waagerecht | Senkrecht	10	**WLD9300AW**



WLD9100STB

Rahmen • Edelstahl • Matt

Werkstoff:	Metall | Edelstahl	- Klemmbefestigung
Verwendbar in höheren IP-Klassen:	IP44 in Kombination mit Dichtungsset	- Für senkrechte und waagerechte Montage

Bezeichnung	Anzahl der Einsätze	Einbau-/Anschlussort	VPE	**Best.-Nr.**
Serie R.classic				
Rahmen 1fach R.Classic E-Stahl schw	1	Waagerecht | Senkrecht	10	**WLD9100STB**
Rahmen 1fach R.Classic E-Stahl pw	1	Waagerecht | Senkrecht	10	**WLD9100STW**
Rahmen 2fach R.Classic E-Stahl schw	2	Waagerecht | Senkrecht	10	**WLD9200STB**
Rahmen 2fach R.Classic E-Stahl pw	2	Waagerecht | Senkrecht	10	**WLD9200STW**
Rahmen 3fach R.Classic E-Stahl schw	3	Waagerecht | Senkrecht	10	**WLD9300STB**
Rahmen 3fach R.Classic E-Stahl pw	3	Waagerecht | Senkrecht	10	**WLD9300STW**

Rahmen • Schwarz • Glänzend

Werkstoff: Glas
Verwendbar in höheren IP-Klassen: IP44 in Kombination mit Dichtungsset

- Klemmbefestigung
- Für senkrechte und waagerechte Montage

Bezeichnung	Anzahl der Einsätze	Einbau-/Anschlussort	VPE	Best.-Nr.
Serie R.classic				
Rahmen 1fach R.Classic Glas schw	1	Waagerecht | Senkrecht	10	**WLD9100GB**
Rahmen 2fach R.Classic Glas schw	2	Waagerecht | Senkrecht	5	**WLD9200GB**
Rahmen 3fach R.Classic Glas schw	3	Waagerecht | Senkrecht	5	**WLD9300GB**



WLD9100GB

Rahmen • Polarweiß • Glänzend

Werkstoff: Glas
Verwendbar in höheren IP-Klassen: IP44 in Kombination mit Dichtungsset

- Klemmbefestigung
- Für senkrechte und waagerechte Montage

Bezeichnung	Anzahl der Einsätze	Einbau-/Anschlussort	VPE	Best.-Nr.
Serie R.classic				
Rahmen 1fach R.Classic Glas pw	1	Waagerecht | Senkrecht	10	**WLD9100GW**
Rahmen 2fach R.Classic Glas pw	2	Waagerecht | Senkrecht	5	**WLD9200GW**
Rahmen 3fach R.Classic Glas pw	3	Waagerecht | Senkrecht	5	**WLD9300GW**

WLD9100GW

TS
Einsätze

Edles Glas trifft auf modernste Technik: Mit den Drucktastern TS lassen sich nicht nur Lichtquellen, sondern auch Gebäudesteuerungssysteme bedienen - über Schnittstellen werden sie an Funkbus- oder KNX-Installationen angebunden.



	Seite
Abdeckplatten und Taster	254
Ergänzungsprodukt	255



WZE5100CH



Einsatz - Taster • Einzeltaster • Mit Steckklemme

Nennspannung:	12 V	- Für Schraubbefestigung
Frequenz:	50 - 60 Hz	
Einbautiefe:	13 mm	

Bezeichnung	Farbe	Glanzgrad	Schaltart/Variante	VPE	Best.-Nr.
TS					
Drucktaster Chrom glänzend, System TS	Chrom	Glänzend	Schließer	10	**WZE5100CH**
Drucktaster Gold glänzend, System TS	Gold	Glänzend	Schließer	10	**WZE5100GO**
Drucktaster Edelstahl matt, System TS	Edelstahl	Matt	Schließer	10	**WZE5100STN**



WZD6100GT

Rahmen • Natur • Glänzend

Werkstoff:	Glas	- Mit je 2 Zweilochschrauben M3,5 x 25 mm in chrom, gold und edelstahl für Demontageschutz - Mit Schraubendreher

Bezeichnung	Anzahl der Einsätze	Einbau-/Anschlussort	VPE	Best.-Nr.
TS				
Glasabdeckplatte 1f. klar System TS	1	Waagerecht | Senkrecht	1	**WZD6100GT**
Glasabdeckplatte 2f. klar System TS	2	Waagerecht | Senkrecht	1	**WZD6200GT**
Glasabdeckplatte 4f. klar System TS	4	Waagerecht | Senkrecht	1	**WZD6400GT**
Glasabdeckplatte 6f. klar System TS	6	Waagerecht | Senkrecht	1	**WZD6600GT**
Glasabdeckplatte 8f. klar System TS	8	Waagerecht | Senkrecht	1	**WZD6800GT**



WZD7100GW

Rahmen • Polarweiß • Glänzend

Werkstoff:	Glas	- Klemmbefestigung - Für senkrechte und waagerechte Montage - Mit je 2 Zweilochschrauben M3,5 x 25 mm in chrom, gold und edelstahl für Demontageschutz - Mit Schraubendreher

Bezeichnung	Anzahl der Einsätze	Einbau-/Anschlussort	VPE	Best.-Nr.
TS				
Glasabdeckplatte 1f. polarweiß System TS	1	Waagerecht | Senkrecht	1	**WZD7100GW**
Glasabdeckplatte 2f. polarweiß System TS	2	Waagerecht | Senkrecht	1	**WZD7200GW**
Glasabdeckplatte 4f. polarweiß System TS	4	Waagerecht | Senkrecht	1	**WZD7400GW**

Binäreingang • Anzahl Eingangsstromkreise 2 • Montage auf Unterputz

Betriebstemperatur:	-10 - 50 °C	- Für den Einbau hinter UP-Einsätzen
Anschlussquerschnitt bei flexiblem Leiter:	0.5 - 1.5 mm²	
Anschlussquerschnitt bei starrem Leiter:	0.5 - 1.5 mm²	
Kabellänge:	0,20 m	
Eingangsspannung:	3 - 3 V	
Höhe:	39 mm	
Tiefe:	11 mm	

Bezeichnung	VPE	Best.-Nr.
Funk UP Binäreingang 2fach Batterie	1	**TRM702A**



TRM702A

IP30

Binäreingang • Anzahl Eingangsstromkreise 2 • Montage auf Unterputz

Betriebstemperatur:	-5 - +45 °C	- Für Unterputz- und Hohlwandmontage
Kabellänge:	0,25 m	- Mit Kabel vorkonfektioniert
Eingangsspannung:	3,3-3,3 V	
Betriebsspannung über Bus:	21-32 V	
Länge:	43 mm	
Höhe:	28,5 mm	
Tiefe:	15,4 mm	

Bezeichnung	VPE	Best.-Nr.
Binäreingang 2f, KNX Secure, UP	1	**TYBS702A**



TYBS702A

Binäreingang • Anzahl Eingangsstromkreise 4 • Montage auf Unterputz

Betriebstemperatur:	-5 - +45 °C	- Für Unterputz- und Hohlwandmontage
Kabellänge:	0,25 m	- Mit Kabel vorkonfektioniert
Eingangsspannung:	3,3-3,3 V	
Betriebsspannung über Bus:	21-32 V	
Länge:	43 mm	
Höhe:	28,5 mm	
Tiefe:	15,4 mm	

Bezeichnung	VPE	Best.-Nr.
Binäreingang 4f, KNX Secure, UP	1	**TYBS704A**



TYBS704A

Binäreingang • Anzahl Eingangsstromkreise 8 • Montage auf Unterputz

Betriebstemperatur:	-5 - +45 °C	- Für Unterputz- und Hohlwandmontage
Kabellänge:	0,25 m	- Mit Kabel vorkonfektioniert
Eingangsspannung:	5-5 V	
Betriebsspannung über Bus:	21-32 V	
Länge:	43,5 mm	
Höhe:	35,5 mm	
Tiefe:	15,4 mm	

Bezeichnung	VPE	Best.-Nr.
Binäreingang 4f+LED Ausg, KNX Secure, UP	1	**TYBS794A**



TYBS794A



TYB708D

Binäreingang • Anzahl Eingangsstromkreise 8 • Montage auf Unterputz

Betriebstemperatur:	-5 - 45 °C	- Mit Schraubklemmen
Kabellänge:	10 m	
Eingangsspannung:	20 - 20 V	
Betriebsspannung über Bus:	21 - 32 V	
Tiefe:	32 mm	

Bezeichnung	VPE	Best.-Nr.
Universal-Schnittstelle 8-fach KNX, UP	1	**TYB708D**



Sicherheitsschraube • Chrom

Bezeichnung	VPE	Best.-Nr.
Zwei Loch Schraube mit Linse System TS	1	**WZA9091**

WZA9091



Sicherheitsschraube • Gold

Bezeichnung	VPE	Best.-Nr.
Zwei Loch Schraube mit Linse System TS	1	**WZA9092**

WZA9092



Sicherheitsschraube • Edelstahl

Bezeichnung	VPE	Best.-Nr.
Zwei Loch Schraube mit Linse System TS	1	**WZA9093**

WZA9093



Einzel LED

Betriebsspannung über Bus:	21 - 32 V
Betriebstemperatur:	-5 - 45 °C

Bezeichnung	VPE	Best.-Nr.
LED Kit 4-fach für TXB344	1	**TG308**

TG308

Dose für Montage in der Wand/Decke


Bezeichnung	VPE	Best.-Nr.
Einbaudose Sytem TS	50	**WZA1300**
Hohlwand Dose System TS	40	**WZA1348**



WZA1300


Feuchtrauminstallation Unterputz Einsätze

Es gibt mehrere Möglichkeiten, eine wassergeschützte Unterputz-Installation zu implementieren. Das speziell entwickelte Unterputz-Programm IP44 bietet eine Vielzahl von Funktionen: Zeitloses quadratisches Design, Rahmen in drei Farben und, mit den entsprechenden Dichtungen, Schutzklasse IP44. Bestimmte Wippen, Zentralstücke und Steckdosen aus den Designlinien A.1, A.8, C.1 und C.8 sind ebenfalls geeignet, sofern das richtige Dichtungsset verwendet wird.



	Seite
Steckdose SCHUKO mit Klappdeckel	260
Steckdose SCHUKO mit Klappdeckel und Schloss	261
Wippschalter/-taster	262
Serien-/Mehrfach-Wippschalter/-taster	264
Ein-/Ausschalter	265
Schlüsselschalter	266
HLK-Regelung	267
Wippschalter/-taster mit Glasrahmen	268
Ergänzungsprodukte	269
Rahmen	270
Steckdose SCHUKO mit Klappdeckel	271

	Seite
Steckdose mit Schutzkontaktstift und Klappdeckel	272
Schalter/Taster	273
Ein-/Ausschalter	276
Zeitschaltuhr	277
Lichtsignal	278
Jalousieschalter/-taster	279
Kommunikationstechnik	280
Notschalter	282
Ergänzungsprodukte	283
W.1 - Modulares System	284
Druckguss IP44 - Schlüsselschalter/- Taster	285




WWS1111PW

IP44

Steckdose • SCHUKO • Mit Steckklemme • Mit Klappdeckel

Nennspannung:	250 V	- Durchverdrahtung möglich
Frequenz:	50 - 60 Hz	
Bemessungsstrom IN:	16 A	
Leiterquerschnitt:	1,5 - 2,5 mm²	
Anschlussart:	Steckanschluss	
Verwendbar in höheren IP-Klassen:	IP44 in Kombination mit Dichtungsflansch	
Werkstoff:	Thermoplast	

Farbe	Glanzgrad	Oberfläche	VPE	Best.-Nr.
Braun	Glänzend	Unbehandelt	10	**WWS1111BR**
Polarweiß	Glänzend	Unbehandelt	10	**WWS1111PW**
Weiß	Glänzend	Unbehandelt	10	**WWS1111WP**



WWS1211PW

IP44

Steckdose • SCHUKO • Mit erhöhtem Berührungsschutz • Mit Steckklemme • Mit Klappdeckel

Nennspannung:	250 V	- Durchverdrahtung möglich
Frequenz:	50 - 60 Hz	
Bemessungsstrom IN:	16 A	
Einbautiefe:	31 mm	
Leiterquerschnitt:	1,5 - 2,5 mm²	
Anschlussart:	Steckanschluss	
Verwendbar in höheren IP-Klassen:	IP44 in Kombination mit Dichtungsflansch	
Werkstoff:	Thermoplast	

Farbe	Glanzgrad	Oberfläche	VPE	Best.-Nr.
Braun	Glänzend	Unbehandelt	10	**WWS1211BR**
Polarweiß	Glänzend	Unbehandelt	10	**WWS1211PW**
Weiß	Glänzend	Unbehandelt	10	**WWS1211WP**



WWS1114PW

IP44

Steckdose • SCHUKO • Mit Beschriftungsfeld • Mit Steckklemme • Mit Klappdeckel

Nennspannung:	250 V	- Durchverdrahtung möglich
Frequenz:	50 - 60 Hz	
Bemessungsstrom IN:	16 A	
Einbautiefe:	31 mm	
Leiterquerschnitt:	1,5 - 2,5 mm²	
Anschlussart:	Steckanschluss	
Verwendbar in höheren IP-Klassen:	IP44 in Kombination mit Dichtungsflansch	
Werkstoff:	Thermoplast	

Farbe	Glanzgrad	Oberfläche	VPE	Best.-Nr.
Polarweiß	Glänzend	Unbehandelt	10	**WWS1114PW**
Weiß	Glänzend	Unbehandelt	10	**WWS1114WP**



WWG1111PW

IP44

Steckdose • SCHUKO • Mit Abdeckplatte • Mit Steckklemme • Mit Klappdeckel

Nennspannung:	250 V	- Durchverdrahtung möglich
Frequenz:	50 - 60 Hz	
Bemessungsstrom IN:	16 A	
Anschluss-/Steckertyp USB:	SCHUKO	
Leiterquerschnitt:	1,5 - 2,5 mm²	
Anschlussart:	Steckanschluss	
Verwendbar in höheren IP-Klassen:	IP44 in Kombination mit Dichtungsflansch	
Werkstoff:	Thermoplast	

Farbe	Glanzgrad	Oberfläche	VPE	Best.-Nr.
wg UP IP44				
Braun	Glänzend	Unbehandelt	10	**WWG1111BR**
Polarweiß	Glänzend	Unbehandelt	10	**WWG1111PW**
Weiß	Glänzend	Unbehandelt	10	**WWG1111WP**

Steckdose • SCHUKO • Mit Steckklemme • Mit Klappdeckel • Ungleiche Schließung

Nennspannung:	250 V	- Durchverdrahtung möglich
Frequenz:	50 - 60 Hz	
Bemessungsstrom IN:	16 A	
Einbautiefe:	31,40 mm	
Leiterquerschnitt:	1,5 - 2,5 mm²	
Anschlussart:	Steckanschluss	
Verwendbar in höheren IP-Klassen:	IP44 in Kombination mit Dichtungsflansch	
Werkstoff:	Thermoplast	



WWS1115PW

IP44

Farbe	Glanzgrad	Oberfläche	VPE	Best.-Nr.
Braun	Glänzend	Unbehandelt	1	**WWS1115BR**
Polarweiß	Glänzend	Unbehandelt	1	**WWS1115PW**
Weiß	Glänzend	Unbehandelt	1	**WWS1115WP**

WWW1000PW

Wippe • Für Wipptaster/Für Wechsel-/Kreuzschalter

Werkstoff: Thermoplast
Montageart: Klemmbefestigung
Verwendbar in höheren IP-Klassen: IP44 in Kombination mit Dichtungsflansch

- Auch für KNX-Anwendungen: Taster 1-fach und Gruppentaster 1-fach

Farbe	Glanzgrad	Oberfläche	VPE	Best.-Nr.
wg UP IP44				
Braun	Glänzend	Unbehandelt	10	**WWW1000BR**
Polarweiß	Glänzend	Unbehandelt	10	**WWW1000PW**
Weiß	Glänzend	Unbehandelt	10	**WWW1000WP**



WWW1100PW

Wippe • Für Wipptaster/Für Wechsel-/Kreuzschalter • Mit Beschriftungsfeld

Werkstoff: Thermoplast
Montageart: Klemmbefestigung
Verwendbar in höheren IP-Klassen: IP44 in Kombination mit Dichtungsflansch

- Auch für KNX-Anwendungen: Taster 1-fach und Gruppentaster 1-fach

Farbe	Glanzgrad	Oberfläche	VPE	Best.-Nr.
Braun	Glänzend	Unbehandelt	10	**WWW1100BR**
Polarweiß	Glänzend	Unbehandelt	10	**WWW1100PW**
Weiß	Glänzend	Unbehandelt	10	**WWW1100WP**



WWW1336PW

Wippe • Für Wipptaster/Für Wechsel-/Kreuzschalter • Kontrollfenster/Lichtauslass

Werkstoff: Thermoplast
Montageart: Klemmbefestigung
Verwendbar in höheren IP-Klassen: IP44 in Kombination mit Dichtungsflansch
:

- Für Beleuchtung und Kontrollschaltung
- Auch für KNX-Anwendungen: Taster 1-fach und Gruppentaster 1-fach

Farbe	Glanzgrad	Oberfläche	VPE	Best.-Nr.
Braun	Glänzend	Unbehandelt	10	**WWW1336BR**
Polarweiß	Glänzend	Unbehandelt	10	**WWW1336PW**
Weiß	Glänzend	Unbehandelt	10	**WWW1336WP**

WWW1007PW

Wippe • Für Wipptaster/Für Wechsel-/Kreuzschalter

Werkstoff: Thermoplast
Montageart: Schraubbefestigung
Verwendbar in höheren IP-Klassen: IP44 in Kombination mit Dichtungsflansch
:

Farbe	Glanzgrad	Oberfläche	VPE	Best.-Nr.
Polarweiß	Glänzend	Unbehandelt	10	**WWW1007PW**
Weiß	Glänzend	Unbehandelt	10	**WWW1007WP**

Wippe • Für Wipptaster/Für Wechsel-/Kreuzschalter • Kontrollfenster/Lichtauslass

Werkstoff:	Thermoplast	- Für Beleuchtung und Kontrollschaltung
Montageart:	Schraubbefestigung	
Verwendbar in höheren IP-Klassen:	IP44 in Kombination mit Dichtungsflansch	

Farbe	Glanzgrad	Oberfläche	VPE	Best.-Nr.
Braun	Glänzend	Unbehandelt	10	**WWW1339BR**
Polarweiß	Glänzend	Unbehandelt	10	**WWW1339PW**
Weiß	Glänzend	Unbehandelt	10	**WWW1339WP**



WWW1339PW

WWW2000PW

Wippe • Für Wipptaster/Für Wechsel-/Kreuzschalter

Werkstoff:	Thermoplast	- Auch für KNX-Anwendungen: Taster 2-fach und Gruppentaster 2-fach
Montageart:	Klemmbefestigung	
Verwendbar in höheren IP-Klassen:	IP44 in Kombination mit Dichtungsflansc	


Farbe	Glanzgrad	Oberfläche	VPE	Best.-Nr.
Braun	Glänzend	Unbehandelt	10	**WWW2000BR**
Polarweiß	Glänzend	Unbehandelt	10	**WWW2000PW**
Weiß	Glänzend	Unbehandelt	10	**WWW2000WP**

WWW2007PW

Wippe • Für Wipptaster/Für Wechsel-/Kreuzschalter

Werkstoff:	Thermoplast
Montageart:	Schraubbefestigung
Verwendbar in höheren IP-Klassen:	IP44 in Kombination mit Dichtungsflans

Farbe	Glanzgrad	Oberfläche	VPE	Best.-Nr.
Braun	Glänzend	Unbehandelt	10	**WWW2007BR**
Polarweiß	Glänzend	Unbehandelt	10	**WWW2007PW**
Weiß	Glänzend	Unbehandelt	10	**WWW2007WP**



WWW2001PW

Wippe • Mit Aufdruck • Für Wipptaster/Für Wechsel-/Kreuzschalter • Mit aufgedruckten Pfeilsymbolen

Werkstoff:	Thermoplast	- Auch für KNX-Anwendungen: Taster 2-fach
Montageart:	Klemmbefestigung	
Verwendbar in höheren IP-Klassen:	IP44 in Kombination mit Dichtungsflansch	

Farbe	Glanzgrad	Oberfläche	VPE	Best.-Nr.
wg UP IP44				
Braun	Glänzend	Unbehandelt	10	**WWW2001BR**
Polarweiß	Glänzend	Unbehandelt	10	**WWW2001PW**
Weiß	Glänzend	Unbehandelt	10	**WWW2001WP**

Wippe • Mit Aufdruck • Für mehrpolige Wippschalter • Mit Aufdruck „0“

Werkstoff: Thermoplast
Montageart: Klemmbefestigung
Verwendbar in höheren IP-Klassen: IP44 in Kombination mit Dichtungsflansch

Farbe	Glanzgrad	Oberfläche	VPE	Best.-Nr.
Braun	Glänzend	Unbehandelt	10	**WWW1014BR**
Polarweiß	Glänzend	Unbehandelt	10	**WWW1014PW**
Weiß	Glänzend	Unbehandelt	10	**WWW1014WP**



WWW1014PW

Wippe • Mit Aufdruck • Für mehrpolige Wippschalter • Kontrollfenster/Lichtauslass • Mit Aufdruck „0“

Werkstoff: Thermoplast
Montageart: Klemmbefestigung
Verwendbar in höheren IP-Klassen: IP44 in Kombination mit Dichtungsflansch

- Für Beleuchtung und Kontrollschaltung
- Auch für KNX-Anwendungen: Gruppentaster 1-fach

Farbe	Glanzgrad	Oberfläche	VPE	Best.-Nr.
Polarweiß	Glänzend	Unbehandelt	10	**WWW1314PW**
Weiß	Glänzend	Unbehandelt	10	**WWW1314WP**



WWW1314PW

WWF1312PW

Zentralstück für Schalter oder Taster • Zentralstück ohne Aufdruck

Werkstoff: Thermoplast
Verwendbar in höheren IP-Klassen: IP44 in Kombination mit

Dichtungsflansch

Farbe	Glanzgrad	Oberfläche	VPE	Best.-Nr.
Braun	Glänzend	Unbehandelt	10	**WWF1312BR**
Polarweiß	Glänzend	Unbehandelt	10	**WWF1312PW**
Weiß	Glänzend	Unbehandelt	10	**WWF1312WP**



WWF1311PW

Zentralstück für Schalter oder Taster • Mit aufgedruckten Pfeilsymbolen

Werkstoff: Thermoplast
Verwendbar in höheren IP-Klassen: IP44 in Kombination mit

Dichtungsflansch

Farbe	Glanzgrad	Oberfläche	VPE	Best.-Nr.
Braun	Glänzend	Unbehandelt	10	**WWF1311BR**
Polarweiß	Glänzend	Unbehandelt	10	**WWF1311PW**
Weiß	Glänzend	Unbehandelt	10	**WWF1311WP**

Wippe • Mit Aufdruck • Für mehrpolige Wippschalter • Kontrollfenster/Lichtauslass • Mit Aufdruck „Heizung - 0“

Werkstoff:	Thermoplast	- Für Beleuchtung und Kontrollschaltung
Montageart:	Klemmbefestigung	- Auch für KNX-Anwendungen: Gruppentaster 1-fach
Verwendbar in höheren IP-Klassen:	IP44 in Kombination mit Dichtungsflansch	

Farbe	Glanzgrad	Oberfläche	VPE	Best.-Nr.
wg UP IP44				
Polarweiß	Glänzend	Unbehandelt	10	**WWW1317PW**




WWW1317PW



Wippe • Für Wipptaster/Für Wechsel-/Kreuzschalter • Mit Beschriftungsfeld • Zentralstück ohne Aufdruck

Werkstoff:	Glas	- Auch für KNX-Anwendungen: Taster 1-fach und Gruppentaster 1-fach
Montageart:	Klemmbefestigung	
Verwendbar in höheren IP-Klassen:	IP44 in Kombination mit Dichtungsflansch	

WWW1051RG




Farbe	Glanzgrad	Oberfläche	VPE	Best.-Nr.
Rot	Glänzend	Unbehandelt	10	**WWW1051RG**

Zentralstück für Lichtsignal • Art der Lampenfassung E10

Werkstoff:	Thermoplast	- Zentralstück für Steckbefestigung
Ausschnitt Durchmesser:	27,2 mm	- Ohne Beschriftungsfeld

Farbe	VPE	Best.-Nr.
wg UP IP44		
Polarweiß	10	**WWF1054PW**
Weiß	10	**WWF1054WP**



WWF1054PW

IP44

Adapter- / Zwischenring

Werkstoff:	Thermoplast	- Für Zentralplatte und Zentralstück 50 x 50 mm

Bezeichnung	Farbe	Glanzgrad	VPE	Best.-Nr.
wg UP IP44				
Zwischenring m Klappde Bfeld WG UP braun	Braun	Glänzend	10	**WWA8300BR**
Zwischenring mit Klappde Sl WG UP P-weiß	Polarweiß	Glänzend	10	**WWA8300PW**
Zwischenring m Klappde. Bfeld WG UP weiß	Weiß	Glänzend	10	**WWA8300WP**

WWA8300PW

IP44

Zubehör

Betriebstemperatur:	-5 - +35 °C	- Mit Klemm-/Schraubbefestigung
Abmessungen:	68.80 x 68.80 mm	
Montageart:	Klemmbefestigung	

Bezeichnung	VPE	Best.-Nr.
wg UP IP44		
Dichtungsflansch WG UP IP44 grau	10	**WWA1100**



WWA1100

Zubehör

Betriebstemperatur:	-5 - +35 °C	- Klemmbefestigung
Abmessungen:	26.50 x 17 mm	
Montageart:	Klemmbefestigung	

Bezeichnung	VPE	Best.-Nr.
Aufsteck-Verlängerungskralle Zubehör	50	**WDA3481**



WDA3481



WWD1100BR

IP44

Rahmen • Braun • Glänzend

Werkstoff: Thermoplast
Verwendbar in höheren IP-Klassen: IP44 in Kombination mit Dichtungsflansch
- Klemmbefestigung
- Für senkrechte und waagerechte Montage

Bezeichnung	Anzahl der Einsätze	Einbau-/Anschlussort	VPE	Best.-Nr.
wg UP IP44				
Rahmen 1fach WG UP IP44 braun	1	Waagerecht | Senkrecht	10	**WWD1100BR**
Rahmen 2fach WG UP IP44 braun	2	Waagerecht | Senkrecht	2	**WWD1200BR**
Rahmen 3fach WG UP IP44 braun	3	Waagerecht | Senkrecht	2	**WWD1300BR**



WWD1100PW

IP44

Rahmen • Polarweiß • Glänzend

Werkstoff: Thermoplast
Verwendbar in höheren IP-Klassen: IP44 in Kombination mit Dichtungsflansch
- Klemmbefestigung
- Für senkrechte und waagerechte Montage

Bezeichnung	Anzahl der Einsätze	Einbau-/Anschlussort	VPE	Best.-Nr.
wg UP IP44				
Rahmen 1fach WG UP IP44 pw	1	Waagerecht | Senkrecht	10	**WWD1100PW**
Rahmen 2fach WG UP IP44 pw	2	Waagerecht | Senkrecht	2	**WWD1200PW**
Rahmen 3fach WG UP IP44 pw	3	Waagerecht | Senkrecht	2	**WWD1300PW**

WWD1100WP

IP44

Rahmen • Weiß • Glänzend

Werkstoff: Thermoplast
Verwendbar in höheren IP-Klassen: IP44 in Kombination mit Dichtungsflansch
- Klemmbefestigung
- Für senkrechte und waagerechte Montage

Bezeichnung	Anzahl der Einsätze	Einbau-/Anschlussort	VPE	Best.-Nr.
wg UP IP44				
Rahmen 1fach m. Dichtung WG UP IP44 weiß	1	Waagerecht | Senkrecht	10	**WWD1100WP**
Rahmen 2fach mit Dichtung WGUP IP44 weiß	2	Waagerecht | Senkrecht	2	**WWD1200WP**
Rahmen 3fach m. Dichtung WG UP IP44 weiß	3	Waagerecht | Senkrecht	2	**WWD1300WP**

Steckdose • SCHUKO • Mit Steckklemme • Mit Klappdeckel



WNA140

Nennspannung:	250 V
Frequenz:	50 - 60 Hz
Bemessungsstrom IN:	16 A
Einbautiefe:	22 mm
Anschlussart:	Steckanschluss
Verwendbar in höheren IP-Klassen:	IP55 mit geschlossener Abdeckung
Werkstoff:	Thermoplast

Farbe	Glanzgrad	Oberfläche	VPE	Best.-Nr.
W.1				
Grau	Matt	Unbehandelt	10	**WNA140**
Polarweiß	Matt	Unbehandelt	1	**WNA140B**

IP55

Steckdose • SCHUKO • Mit erhöhtem Berührungsschutz • Mit Steckklemme • Mit Klappdeckel



WNA160

Nennspannung:	250 V
Frequenz:	50 - 60 Hz
Bemessungsstrom IN:	16 A
Einbautiefe:	22 mm
Anschlussart:	Steckanschluss
Verwendbar in höheren IP-Klassen:	IP55 mit geschlossener Abdeckung
Werkstoff:	Thermoplast

Farbe	Glanzgrad	Oberfläche	VPE	Best.-Nr.
W.1				
Grau	Matt	Unbehandelt	10	**WNA160**
Weiß	Matt	Unbehandelt	1	**WNA160B**

SAFETY PLUS IP55



WNA100

IP55

Steckdose • Schutzkontaktstift • Mit erhöhtem Berührungsschutz • Mit Steckklemme • Mit Klappdeckel

Nennspannung:	250 V
Frequenz:	50 - 60 Hz
Bemessungsstrom IN:	16 A
Einbautiefe:	22 mm
Anschlussart:	Steckanschluss
Verwendbar in höheren IP-Klassen:	IP55 mit geschlossener Abdeckung
Werkstoff:	Thermoplast

Farbe	Glanzgrad	Oberfläche	VPE	Best.-Nr.
W.1				
Grau	Matt	Unbehandelt	10	**WNA100**
Weiß	Matt	Unbehandelt	1	**WNA100B**

Wippschalter • Mit Steckklemme

Nennspannung: 250 V - Für Schraubbefestigung
Frequenz: 50-60 Hz
Verwendbar in höheren IP-Klassen: IP55 mit geschlossener Abdeckung
Anschluss-/Steckertyp: Steckklemme

Bezeichnung	Schaltstrom	VPE	Best.-Nr.
W.1			
Serienschalter-Einsatz m Wippe 2f W.1 gr	10 A	10	**WNA042**
Serienschalter-Einsatz m Wippe 2f W.1 pw	10 A	1	**WNA042B**


WNA042

IP55

Wippschalter • Mit Steckklemme

Nennspannung: 250 V - Mit Montageadapter
Frequenz: 50 - 60 Hz
Verwendbar in höheren IP-Klassen: IP55 mit geschlossener Abdeckung
Anschluss-/Steckertyp: Steckklemme

Bezeichnung	Schaltstrom	VPE	Best.-Nr.
W.1			
Doppel-Wechselschaltereins. m Wi. W.1 gr	10 A	10	**WNA040**
Doppel-Wechselschaltereins. m Wi. W.1 pw	10 A	1	**WNA040B**


WNA040

IP55

Wippschalter • Mit Steckklemme

Nennspannung: 250 V - Für Schraubbefestigung
Frequenz: 50-60 Hz
Verwendbar in höheren IP-Klassen: IP55 mit geschlossener Abdeckung
Anschluss-/Steckertyp: Steckklemme

Bezeichnung	Schaltstrom	VPE	Best.-Nr.
W.1			
Wechselschalter-Einsatz mit Wippe W.1 gr	10 A	10	**WNA011**


WNA011

IP55

Wippschalter • Mit Steckklemme

Nennspannung: 250 V - Für Schraubbefestigung
Frequenz: 50 - 60 Hz
Anschluss-/Steckertyp: Steckklemme

Bezeichnung	Schaltstrom	VPE	Best.-Nr.
W.1			
Kreuzschalter-Einsatz mit Wippe W.1 grau	10 A	1	**WNA010**
Kreuzschalter-Einsatz mit Wippe W.1 pw	10 A	1	**WNA010B**


WNA010

IP55



WNA002

IP55

Wippschalter • Mit Kontrollleuchte • Mit N-Klemme/Mit Steckklemme • Mit Beleuchtung

Nennspannung:	250 V	- Für Schraubbefestigung
Frequenz:	50 - 60 Hz	
Verwendbar in höheren IP-Klassen:	IP55 mit geschlossener Abdeckung	

Bezeichnung	Schaltstrom	VPE	Best.-Nr.
W.1			
Wechselschalter-Eins Wippe bel. W.1 gr	10 A	10	**WNA002**
Wechselschalter-Eins Wippe bel. W.1 pw	10 A	1	**WNA002B**
Kontroll-Wechselschalter m Wippe W.1 gr	10 A	10	**WNA003**
Kontroll-Wechselschalter m Wippe W.1 pw	10 A	1	**WNA003B**



WNA006

IP55

Wippschalter • Mit Kontrollleuchte • Mit N-Klemme/Mit Steckklemme • Mit Beleuchtung • Mit Beschriftungsfeld

Nennspannung:	250 V	- Für Schraubbefestigung
Frequenz:	50 - 60 Hz	- Mit blauer 230-V-LED-Einheit
Verwendbar in höheren IP-Klassen:	IP55 mit geschlossener Abdeckung	- Für Beleuchtung
Anschluss-/Steckertyp:	Steckklemme	
Höhe des P-Touch-Bandes für das Beschriftungsfeld:	12 mm	

Bezeichnung	Schaltstrom	VPE	Best.-Nr.
W.1			
Wechselschalter-Eins Wippe bel.BF W.1 gr	10 A	1	**WNA006**
Wechselschalter-Eins Wippe bel.BF W.1 pw	10 A	1	**WNA006B**



WNA001B

IP55

Wippschalter • Mit Steckklemme • Ohne Aufdruck • Ein-/Ausschalter

Nennspannung:	250 V	- Für Schraubbefestigung
Frequenz:	50 - 60 Hz	
Verwendbar in höheren IP-Klassen:	IP55 mit geschlossener Abdeckung	
Anschluss-/Steckertyp:	Drehriegel	
Mit vergoldeten Kontakten:	Nein	

Bezeichnung	Schaltstrom	VPE	Best.-Nr.
W.1			
Wechselschalter-Einsatz mit Wippe W.1 pw	10 A	1	**WNA001B**



WNA047

IP55

Einsatz - Taster • Serientaster • Mit Steckklemme

Nennspannung:	250 V	- Für Schraubbefestigung
Frequenz:	50 - 60 Hz	
Schaltstrom:	10 A	
Werkstoff:	Thermoplast	
Einbautiefe:	65 mm	

Bezeichnung	Farbe	Glanzgrad	Schaltart/Variante	VPE	Best.-Nr.
W.1					
Serientaster-Einsatz Wippe 2f 2S W.1	Grau	Matt	Wechsel	10	**WNA047**

Einsatz - Taster • Einzeltaster • Mit Steckklemme



Nennspannung: 250 V - Für Schraubbefestigung
Frequenz: 50 - 60 Hz
Schaltstrom: 10 A
Werkstoff: Thermoplast
Einbautiefe: 12 mm

Bezeichnung	Farbe	Glanzgrad	Schaltart/Variante	VPE	Best.-Nr.
W.1					
Taster-Einsatz m Wippe Schließer W.1 gr	Grau	Matt	Wechsel	10	**WNA020**
Taster-Einsatz m Wippe Schließer W.1 pw	Weiß	Matt	Wechsel	1	**WNA020B**
Taster-Einsatz m Wippe Wechsler W.1 grau	Grau	Matt	Wechsel	10	**WNA022**
Taster-Einsatz m Wippe Wechsler W.1 pw	Weiß	Matt	Wechsel	1	**WNA022B**

WNA020




Einsatz - Taster • Einzeltaster • Mit Beschriftungsfeld • Mit N-Klemme/Mit Steckklemme



Nennspannung: 250 V - Für Schraubbefestigung
Frequenz: 50 - 60 Hz - Mit blauer 230-V-LED-Einheit
Schaltstrom: 10 A
Werkstoff: Thermoplast
Einbautiefe: 65 mm
Höhe des P-Touch-Bandes für das Beschriftungsfeld: 12 mm

Bezeichnung	Farbe	Glanzgrad	Schaltart/Variante	VPE	Best.-Nr.
W.1					
Taster-Einsatz Wip BF 1S W.1	Grau	Matt	Wechsel	10	**WNA026**



Einsatz - Taster • Einzeltaster • Mit Kontrollleuchte • Mit N-Klemme/Mit Steckklemme



Nennspannung: 250 V - Für Schraubbefestigung
Frequenz: 50 - 60 Hz - Mit blauer 230-V-LED-Einheit
Schaltstrom: 10 A - Für Beleuchtung und Kontrollschaltung
Werkstoff: Thermoplast
Einbautiefe: 12 mm

Bezeichnung	Farbe	Glanzgrad	Schaltart/Variante	VPE	Best.-Nr.
W.1					
Taster-Einsatz m Wippe bel Wechsl W.1 gr	Grau	Matt	Wechsel	1	**WNA021**
Taster-Einsatz m Wippe bel Wechsl W.1 pw	Weiß	Matt	Wechsel	1	**WNA021B**

WNA021





WNA008

IP55

Wippschalter • Mit N-Klemme/Mit Steckklemme • Mit Aufdruck „0 - 1“

Nennspannung:	250 V	- Für Schraubbefestigung
Frequenz:	50 - 60 Hz	
Verwendbar in höheren IP-Klassen:	IP55 mit geschlossener Abdeckung	
Anschluss-/Steckertyp:	Steckklemme	

Bezeichnung	Schaltstrom	VPE	**Best.-Nr.**
W.1			
Ausschalter-Einsatz 2pol m Wippe W.1 gr	10 A	10	**WNA008**
Ausschalter-Einsatz 2pol m Wippe W.1 pw	10 A	1	**WNA008B**

Zeitschaltuhr

Schaltstrom:	10 A	- Mit Montageadapter
Einbautiefe:	35 mm	
Montageart:	Schraubbefestigung	
IP-Klasse (Ingress Protection):	IP55	

Bezeichnung	VPE	Best.-Nr.
W.1		
Mech. Z-Uhr Drehkn. 15min Einsatz W.1 gr	1	**WNA009**
Mech. Z-Uhr Drehkn. 15min Einsatz W.1 pw	1	**WNA009B**



WNA009

IP55



WNA601

IP55

LED-Signallicht / Drucktaster

Nennspannung: 230 V
Werkstoff: Thermoplast

Bezeichnung	Farbe	VPE	Best.-Nr.
W.1			
LED-Signallicht-Einsatz rot/grün W.1 gra	Grau	1	**WNA601**
LED-Signallicht-Einsatz blau W.1 grau	Grau	1	**WNA602**
LED-Signallicht-Einsatz weiß W.1 grau	Grau	1	**WNA603**




WAA4091

Beschriftungsfeld

Werkstoff: Kunststoff

Bezeichnung	Farbe	VPE	Best.-Nr.
A.1 | A.8 | C.1 | C.8 | W.1			
Folie LED-Signaleinsatz Herren A.x/C.x	Natur	1	**WAA4091**
Folie LED-Signaleinsatz Damen A.x/C.x	Natur	1	**WAA4092**
Folie LED-SignaleinsatzRollstuhl A.x/C.x	Natur	1	**WAA4093**




WAA4094

Beschriftungsfeld • Mit Aufdruck Symbol für z. B. Bitte nicht stören / Zimmer reinigen

Werkstoff: Kunststoff

Bezeichnung	Farbe	VPE	Best.-Nr.
A.1 | A.8 | C.1 | C.8 | W.1			
Folie LED 2 Symbole Rot/Grün A.x/C.x	Natur	1	**WAA4094**



WAA4095

Beschriftungsfeld • Mit Aufdruck Symbol für z. B. Warten / Eintreten

Werkstoff: Kunststoff

Bezeichnung	Farbe	VPE	Best.-Nr.
A.1 | A.8 | C.1 | C.8 | W.1			
Folie LED 2 Symb. WARTEN/BETRETEN Ax/Cx	Natur	1	**WAA4095**

Einsatz - Taster • Einzeltaster • Mit Kontrollleuchte • Mit Steckklemme

Nennspannung:	250 V	- Ohne Aufdruck	
Frequenz:	50 - 60 Hz	- Für Schraubbefestigung	
Schaltstrom:	10 A		
Werkstoff:	Thermoplast		
Einbautiefe:	12 mm		

Bezeichnung	Farbe	Glanzgrad	Schaltart/Variante	VPE	Best.-Nr.
W.1					
Wippe 2fach bel. Ö/S IP55 W.1 grau	Grau	Matt	Wechsel	1	**WNA045**
Wippe 2fach bel. Ö/S IP55 W.1 weiß	Weiß	Matt	Wechsel	1	**WNA045B**



WNA045

IP55

Jalousieschalter/-taster • Schalter 1-polig

Werkstoff:	Thermoplast	- Mit mechanischer und elektrischer Verriegelung als Sperre gegen beidseitiges Einschalten	
Nennspannung:	250 V		
Schaltstrom:	10 A	- Mit Steckklemme	
Betriebstemperatur:	-25 - 35 °C		
Frequenz:	50 - 60 Hz		

Bezeichnung	Farbe	Glanzgrad	VPE	Best.-Nr.
W.1				
Jalousie-Serienschalter 2f Pfeile W.1 gr	Grau	Matt	10	**WNA300**
Jalousie-Serienschalter 2f Pfeile W.1 pw	Weiß	Matt	1	**WNA300B**



WNA300

IP55



WNA038

Adapter für Befehlsgeräte

Einbaudurchmesser: 25 mm
Farbe: Grau

Bezeichnung	VPE	Best.-Nr.
Abdeckung m. Stecköffnung Ø22.5mm W.1 gr	1	**WNA038**

IP55



WNA226



Datenanschlussdose/-module • Anzahl der Anschlüsse 1 • Cat6 • Mit Geradeauslass

Übertragungsbandbreite: 500 - 500 MHz
Nennspannung: 250 V
Höhe des P-Touch-Bandes für das Beschriftungsfeld: 12 mm

- Geeignet für PoE+
- Für Schraubbefestigung
- Cat.6
- Mit Schneidklemmen

Bezeichnung	VPE	Best.-Nr.
W.1		
UAE Std.n-Einsatz 8p geschi Kat.6 W.1 gr	1	**WNA226**
UAE Std.n-Einsatz 8p geschi Kat.6 W.1 pw	1	**WNA226B**



WNA227



Datenanschlussdose/-module • Anzahl der Anschlüsse 2 • Cat6 • Mit Geradeauslass

Übertragungsbandbreite: 500 - 500 MHz
Nennspannung: 250 V
Einbautiefe: 22 mm
Höhe des P-Touch-Bandes für das Beschriftungsfeld: 12 mm

- Geeignet für PoE+
- Ohne Spreizkrallen
- Mit Schneidklemmen

Bezeichnung	VPE	Best.-Nr.
W.1		
UAE Std.n-Eins 8/8p geschi Kat.6 W.1 gr	1	**WNA227**
UAE Std.n-Eins 8/8p geschi Kat.6 W.1 pw	1	**WNA227B**



WNA253

Antennensteckdose • Enddose • Anzahl der Ausgänge 2

Anschlussdämpfung bei 860 MHz: 5 dB
Breitbandtechnologie: 4 - 862 MHz

- Mit Schraubklemmen

Bezeichnung	Montage auf	VPE	Best.-Nr.
W.1			
Antennendosen-Einsatz 2Loch Ezd W.1 grau	Unterputz | Aufputz	1	**WNA253**
Antennendosen-Einsatz 2Loch Ezd W.1 pw	Unterputz | Aufputz	1	**WNA253B**

IP55

Antennensteckdose • Enddose • Anzahl der Ausgänge 3

Anschlussdämpfung bei 860 MHz: 5 dB - Mit Schraubklemmen
Breitbandtechnologie: 4 - 2400 MHz

Bezeichnung	Montage auf	VPE	Best.-Nr.
W.1			
Antennendosen-Einsatz 3Loch SAT W.1 grau	Unterputz | Aufputz	1	**WNA257**
Antennendosen-Einsatz 3Loch SAT W.1 pw	Unterputz | Aufputz	1	**WNA257B**



WNA257

IP55

Antennensteckdose • Durchgangsdose • Anzahl der Ausgänge 2

Anschlussdämpfung bei 860 MHz: 10 dB - Mit Schraubklemmen
Breitbandtechnologie: 4 - 862 MHz

Bezeichnung	Montage auf	VPE	Best.-Nr.
W.1			
Antennendosen-Einsatz 2Loch Dgd W.1 grau	Unterputz | Aufputz	1	**WNA254**
Antennendosen-Einsatz 2Loch Dgd W.1 pw	Unterputz | Aufputz	1	**WNA254B**



WNA254

IP55



Not-Aus-Taster, Komplettgerät

Nennspannung: 250 - 250 V
Schaltstrom: 10 A

Bezeichnung	Farbe	VPE	Best.-Nr.
NOT-AUS-Taster-Einsat m Schloß En W.1 gr	Grau	1	**WNA032**
NOT-AUS-Taster-Einsatz W.1 grau	Grau	1	**WNA033**

WNA032

IP55

Technische Änderungen vorbehalten/Stand 01.10.2026

Blindverschluss

Werkstoff: Polypropylen (PP)
Mit Krallenbefestigung: Nein
Verwendbar in höheren IP-Klassen: IP55 mit geschlossener Abdeckung

Bezeichnung	Farbe	Glanzgrad	Oberfläche	VPE	Best.-Nr.
W.1					
Blindverschluss-Einsatz W.1 grau	Grau	Seidenmatt	Unbehandelt	1	**WNA157**
Blindverschluss-Einsatz W.1 polarweiß	Weiß	Seidenmatt	Unbehandelt	1	**WNA157B**



WNA157

IP55

Kabelausgang für Installationsschalterprogramme

Werkstoff: Polypropylen (PP)

Bezeichnung	Farbe	Glanzgrad	Oberfläche	VPE	Best.-Nr.
Kabelauslass-Einsatz W.1 grau	Grau	Seidenmatt	Unbehandelt	1	**WNA155**
Kabelauslass-Einsatz W.1 polarweiß	Weiß	Seidenmatt	Unbehandelt	1	**WNA155B**



WNA155

IP55

Adapter- / Zwischenring

Werkstoff: Kunststoff

Bezeichnung	Farbe	Glanzgrad	VPE	Best.-Nr.
W.1				
Adapter-Einsa mit KD f Gerät 45x45mm W.1	Grau	Matt	1	**WNA450**



WNA450

Beleuchtungseinsatz

Stromaufnahme: 0,40 mA
Betriebstemperatur: -5 - +35 °C

Bezeichnung	Bemessungsstrom IN	Farbe	VPE	Best.-Nr.
LED-Aggregat 230V für Schal/Tast W.1 bla	0,4 mA	Blau	10	**WUZ690**
LED-Aggregat 230V für Schal/Tast W.1 rot	0,4 mA	Rot	10	**WUZ691**



WUZ690


WNA401

Rahmen • Grau • Matt

Werkstoff: Thermoplast - Mit Schraubendreher
Verwendbar in höheren IP-Klassen: IP55 mit geschlossener Abdeckung

Bezeichnung	Anzahl der Einsätze	Einbau-/Anschlussort	VPE	Best.-Nr.
W.1				
Rahmen 1fach UP W.1 grau	1	Waagerecht | Senkrecht	10	**WNA401**
Rahmen 2fach waag UP W.1 grau	2	Waagerecht	5	**WNA402**
Rahmen 3fach waag UP W.1 grau	3	Waagerecht	1	**WNA403**
Rahmen 2fach senk UP W.1 grau	2	Senkrecht	5	**WNA408**


WNA408B

Rahmen • Weiß • Glänzend/Matt

Werkstoff: Thermoplast - Mit Montageadapter und Dichtung
Verwendbar in höheren IP-Klassen: IP55 mit geschlossener Abdeckung - Für Unterputz- und Hohlwandmontage
- Für senkrechte Montage
- Mit Schraubendreher

Bezeichnung	Anzahl der Einsätze	Einbau-/Anschlussort	VPE	Best.-Nr.
W.1				
Rahmen 2fach senk UP W.1 pw	2	Senkrecht	5	**WNA408B**


WNA401B

Rahmen • Weiß • Matt

Werkstoff: Thermoplast - Mit Schraubendreher
Verwendbar in höheren IP-Klassen: IP55 mit geschlossener Abdeckung

Bezeichnung	Anzahl der Einsätze	Einbau-/Anschlussort	VPE	Best.-Nr.
W.1				
Rahmen 1fach UP W.1 pw	1	Waagerecht | Senkrecht	10	**WNA401B**
Rahmen 2fach waag UP W.1 pw	2	Waagerecht	5	**WNA402B**
Rahmen 3fach waag UP W.1 pw	3	Waagerecht	1	**WNA403B**

Einsatz - Taster • Einzeltaster • Mit Schraubklemmen

Nennspannung:	250 V	- Mit Aufdruck	
Frequenz:	50 - 60 Hz	- Für Schraubbefestigung	
Schaltstrom:	5 A		
Werkstoff:	Metall | Kunststoff		
Einbautiefe:	52,60 mm		

Bezeichnung	Farbe	Schaltart/Variante	VPE	Best.-Nr.
Schlüsseltaster UP für Profil-Halbzy.	Grau	Schließer	1	**WDE4450**



WDE4450

IP44

Schlüsselschalter • Mit Schraubklemmen • Schaltungsart Schalter 2-polig

Nennspannung:	250 V	- Mit Schraubklemmen
Frequenz:	50 - 60 Hz	- 2-polig Aus/Wechsel
Bemessungsstrom IN:	5 A	
Verwendbar in höheren IP-Klassen:	IP44 in Kombination mit Dichtungsset	
Anschluss-/Steckertyp:	Schraubanschluss	

Bezeichnung	Schaltstrom	VPE	Best.-Nr.
Schlüsselschalter UP für Profil-Halbzy.	5 A	1	**WDE4416**



WDE4416

IP44

Jalousieschalter/-taster • Taster 1-polig

Werkstoff:	Metall | Kunststoff	- 1-polig	
Nennspannung:	250 V	- Mit 0-Stellung	
Schaltstrom:	5 A	- Mit Schraubklemmen	
Betriebstemperatur:	-5 - +35 °C		

Bezeichnung	Farbe	Glanzgrad	VPE	Best.-Nr.
Jalousie-Schlüsseltaster UP für Profil	Lichtgrau	Matt	1	**WDE4449**



WDE4449

IP44

Jalousieschalter/-taster • Schalter 2-polig

Werkstoff:	Metall | Kunststoff	- Mit 0-Stellung	
Nennspannung:	250 V	- Mit Schraubklemmen	
Schaltstrom:	5 A	- Mit Tastrastfunktion	
Betriebstemperatur:	-5 - +35 °C		

Bezeichnung	Farbe	Glanzgrad	VPE	Best.-Nr.
Jalousie-Schlüsselschalter UP DIN-Profil	Lichtgrau	Matt	1	**WDE4412**



WDE4412

IP44



WDA1075ANM

Zentralstück für Schalter oder Taster • Mit Aufdruck

Werkstoff: Aluminium
Verwendbar in höheren IP-Klassen: IP44 in Kombination mit Dichtungsset

Farbe	Glanzgrad	Oberfläche	VPE	Best.-Nr.
Aluminium	Matt	Unbehandelt	1	**WDA1075ANM**



WDA1076ANM

Zentralstück für Schalter oder Taster

Werkstoff: Aluminium

Farbe	Glanzgrad	Oberfläche	VPE	Best.-Nr.
Aluminium	Matt	Unbehandelt	1	**WDA1076ANM**

IP44



WDA7171

Einsatz für Schließsystem • Zylinderschloss

Bezeichnung	VPE	Best.-Nr.
Profil-Halbzylinder Zubehör Schlüssel	1	**WDA7171**
Profil-Halbzylinder Zubehör für Schlüs	1	**WDA7172**

Feuchtrauminstallation Aufputz Einsätze

Die Serie W.1 hält Feuchtigkeit fern. Gehäuse, Wippen und Klappdeckel dieser Aufputz Serie sind speziell für feuchte Umgebungen entwickelt. Mit der Schutzart IP55 bieten sie optimalen Schutz und verhindern das Eindringen von Feuchtigkeit - für maximale Sicherheit und Langlebigkeit. Selbst Wasserstrahlen können dem W.1 nichts anhaben. Das Gehäuse bietet viel Platz für die Verdrahtung und das System lässt sich schnell und leicht montieren.



	Seite
Steckdose SCHUKO mit Klappdeckel	290
SCHUKO-Steckdose mit Klappdeckel und Schloss	291
SCHUKO-Steckdose mit Klappdeckel für spezielle Anwendungen	292
Steckdose mit Schutzkontaktstift und Klappdeckel	293
SCHUKO-Mehrfachsteckdose für waagerechte Montage	294
SCHUKO-Mehrfachsteckdose mit Schließung für waagerechte Montage	296
SCHUKO-Mehrfachsteckdose für senkrechte Montage	297
Mehrfachsteckdose mit Schutzkontaktstift für waagerechte Montage	298
Schalter/Taster	299
Ein-/Ausschalter	302
Zeitschaltuhr	303
Schlüsselschalter	304
Jalousieschalter/-taster	305
Jalousie-Schlüsselschalter	306

	Seite
Kommunikationstechnik	307
Kombinationen	308
Ergänzungsprodukt	309
Vollständiges Ergänzungsprodukt	312
Tastsensoren KNX	313
SCHUKO-Steckdose mit Klappdeckel - modulares System	317
Steckdose mit Schutzkontaktstift und Klappdeckel -modulares System	318
Schalter/-Taster – modulares System	319
Ein-/Ausschalter – modulares System	322
Zeitschaltuhr – modulares System	323
Lichtsignal – modulares System	324
Jalousieschalter/-taster - modulares System	325
Kommunikationstechnik - modulares System	326
Not-Aus-Taster - modulares System	328
Ergänzungsprodukt - modulares System	329
Aufputzdose - modulares System	330
Druckguss IP44 - Schlüsselschalter/- Taster	332



WNC140

IP55

Steckdose • SCHUKO • Mit Steckklemme • Mit Klappdeckel

Nennspannung:	250 V
Frequenz:	50 - 60 Hz
Bemessungsstrom IN:	16 A
Einbautiefe:	65 mm
Leiterquerschnitt:	1,0 - 2,5 mm²
Anschlussart:	Steckanschluss
Verwendbar in höheren IP-Klassen:	IP55 mit geschlossener Abdeckung
Werkstoff:	Thermoplast

- Mit 2 Einrastplätzen für Wago 2-Leiter Verbindungsklemmen im Gehäuseboden

Farbe	Glanzgrad	Oberfläche	VPE	Best.-Nr.
W.1				
Grau	Matt	Unbehandelt	10	**WNC140**
Polarweiß	Matt	Unbehandelt	1	**WNC140B**



WNC160

IP55

Steckdose • SCHUKO • Mit erhöhtem Berührungsschutz • Mit Steckklemme • Mit Klappdeckel

Nennspannung:	250 V
Frequenz:	50 - 60 Hz
Bemessungsstrom IN:	16 A
Einbautiefe:	65 mm
Leiterquerschnitt:	1,0 - 2,5 mm²
Anschlussart:	Steckanschluss
Verwendbar in höheren IP-Klassen:	IP55 mit geschlossener Abdeckung
Werkstoff:	Thermoplast

- Mit 2 Einrastplätzen für Wago 2-Leiter Verbindungsklemmen im Gehäuseboden

Farbe	Glanzgrad	Oberfläche	VPE	Best.-Nr.
W.1				
Grau	Matt	Unbehandelt	10	**WNC160**
Weiß	Matt	Unbehandelt	10	**WNC160B**



WNC181

IP55

Steckdose • SCHUKO • Mit Beschriftungsfeld • Mit Steckklemme • Mit Klappdeckel

Nennspannung:	250 V
Frequenz:	50 - 60 Hz
Bemessungsstrom IN:	16 A
Einbautiefe:	65 mm
Leiterquerschnitt:	1,0 - 2,5 mm²
Anschlussart:	Steckanschluss
Verwendbar in höheren IP-Klassen:	IP55 mit geschlossener Abdeckung
Höhe des P-Touch-Bandes für das Beschriftungsfeld:	12 mm
Werkstoff:	Thermoplast

- Mit 2 Einrastplätzen für Wago 2-Leiter Verbindungsklemmen im Gehäuseboden

Farbe	Glanzgrad	Oberfläche	VPE	Best.-Nr.
W.1				
Grau	Matt	Unbehandelt	10	**WNC181**
Polarweiß	Matt	Unbehandelt	1	**WNC181B**



WNC180

IP55

Steckdose • SCHUKO • Mit Beschriftungsfeld • Mit erhöhtem Berührungsschutz • Mit Steckklemme • Mit Klappdeckel

Nennspannung:	250 V
Frequenz:	50 - 60 Hz
Bemessungsstrom IN:	16 A
Einbautiefe:	65 mm
Leiterquerschnitt:	1,0 - 2,5 mm²
Anschlussart:	Steckanschluss
Verwendbar in höheren IP-Klassen:	IP55 mit geschlossener Abdeckung
Höhe des P-Touch-Bandes für das Beschriftungsfeld:	12 mm
Werkstoff:	Thermoplast

Farbe	Glanzgrad	Oberfläche	VPE	Best.-Nr.
W.1				
Grau	Matt	Unbehandelt	1	**WNC180**
Polarweiß	Matt	Unbehandelt	1	**WNC180B**

Steckdose • SCHUKO • Mit Beschriftungsfeld • Mit erhöhtem Berührungsschutz • Mit Steckklemme • Mit Klappdeckel • Ungleiche Schließung

Nennspannung:	250 V
Frequenz:	50 - 50 Hz
Bemessungsstrom IN:	16 A
Einbautiefe:	65 mm
Leiterquerschnitt:	1,0 - 2,5 mm²
Anschlussart:	Steckanschluss
Verwendbar in höheren IP-Klassen:	IP55 mit geschlossener Abdeckung
Höhe des P-Touch-Bandes für das Beschriftungsfeld:	12 mm
Werkstoff:	Thermoplast

- Mit 2 Einrastplätzen für Wago 2-Leiter Verbindungsklemmen im Gehäuseboden



WNC167

IP55

Farbe	Glanzgrad	Oberfläche	VPE	Best.-Nr.
W.1				
Grau	Matt	Unbehandelt	1	**WNC167**
Polarweiß	Matt	Unbehandelt	1	**WNC167B**

Steckdose • SCHUKO • Mit Beschriftungsfeld • Mit erhöhtem Berührungsschutz • Mit Steckklemme • Mit Klappdeckel • Identische Schließung

Nennspannung:	250 V
Frequenz:	50 - 50 Hz
Bemessungsstrom IN:	16 A
Einbautiefe:	65 mm
Leiterquerschnitt:	1,0 - 2,5 mm²
Anschlussart:	Steckanschluss
Verwendbar in höheren IP-Klassen:	IP55 mit geschlossener Abdeckung
Höhe des P-Touch-Bandes für das Beschriftungsfeld:	12 mm
Werkstoff:	Thermoplast

- Mit 2 Einrastplätzen für Wago 2-Leiter Verbindungsklemmen im Gehäuseboden



WNC166

IP55

Farbe	Glanzgrad	Oberfläche	VPE	Best.-Nr.
W.1				
Grau	Matt	Unbehandelt	1	**WNC166**
Weiß	Matt	Unbehandelt	1	**WNC166B**



WNC195

IP55

Steckdose • SCHUKO • Mit Steckklemme • Mit Klappdeckel

Nennspannung:	250 V
Frequenz:	50 - 60 Hz
Bemessungsstrom IN:	16 A
Einbautiefe:	65 mm
Leiterquerschnitt:	1,0 - 2,5 mm²
Anschlussart:	Steckanschluss
Verwendbar in höheren IP-Klassen:	IP55 mit geschlossener Abdeckung
Werkstoff:	Thermoplast

- Mit 2 Einrastplätzen für Wago 2-Leiter Verbindungsklemmen im Gehäuseboden

Farbe	Glanzgrad	Aufdruck	Oberfläche	VPE	Best.-Nr.
W.1					
Grau	Matt	Mit Aufdruck Symbol „E-Bike“	Epoxiert	1	**WNC195**



WNC192

IP55

Steckdose • SCHUKO • Mit erhöhtem Berührungsschutz • Mit Steckklemme • Mit Klappdeckel

Nennspannung:	250 V
Frequenz:	50 - 60 Hz
Bemessungsstrom IN:	16 A
Einbautiefe:	65 mm
Leiterquerschnitt:	1,0 - 2,5 mm²
Anschlussart:	Steckanschluss
Verwendbar in höheren IP-Klassen:	IP55 mit geschlossener Abdeckung
Werkstoff:	Thermoplast

- Mit 2 Einrastplätzen für Wago 2-Leiter Verbindungsklemmen im Gehäuseboden

Farbe	Glanzgrad	Oberfläche	VPE	Best.-Nr.
W.1				
Grau	Matt	Epoxiert	1	**WNC192**
Grau	Matt	Epoxiert	1	**WNC193**



WNC190

IP55

Steckdose • SCHUKO • Mit erhöhtem Berührungsschutz • Mit Steckklemme • Mit Klappdeckel

Nennspannung:	250 V
Frequenz:	50 - 60 Hz
Bemessungsstrom IN:	16 A
Einbautiefe:	65 mm
Leiterquerschnitt:	1,0 - 2,5 mm²
Anschlussart:	Steckanschluss
Verwendbar in höheren IP-Klassen:	IP55 mit geschlossener Abdeckung
Werkstoff:	Thermoplast

- Mit 2 Einrastplätzen für Wago 2-Leiter Verbindungsklemmen im Gehäuseboden

Farbe	Glanzgrad	Oberfläche	VPE	Best.-Nr.
W.1				
Grau	Matt	Epoxiert	1	**WNC190**
Grau	Matt	Epoxiert	1	**WNC191**

Steckdose • Schutzkontaktstift • Mit erhöhtem Berührungsschutz • Mit Steckklemme • Mit Klappdeckel

Nennspannung:	250 V
Frequenz:	50 - 50 Hz
Bemessungsstrom IN:	16 A
Einbautiefe:	65 mm
Leiterquerschnitt:	1,0 - 2,5 mm²
Anschlussart:	Steckanschluss
Verwendbar in höheren IP-Klassen:	IP55 mit geschlossener Abdeckung
Werkstoff:	Thermoplast



WNC109

Farbe	Glanzgrad	Aufdruck	Oberfläche	VPE	Best.-Nr.
W.1					
Grün	Matt	Mit Aufdruck Symbol „E-Bike“	Unbehandelt	1	**WNC109**

IP55

Steckdose • Schutzkontaktstift • Mit erhöhtem Berührungsschutz • Mit Steckklemme • Mit Klappdeckel

Nennspannung:	250 V
Frequenz:	50 - 50 Hz
Bemessungsstrom IN:	16 A
Leiterquerschnitt:	1,0 - 2,5 mm²
Anschlussart:	Steckanschluss
Verwendbar in höheren IP-Klassen:	IP55 mit geschlossener Abdeckung
Werkstoff:	Thermoplast



WNC100B

Farbe	Glanzgrad	Oberfläche	VPE	Best.-Nr.
W.1				
Polarweiß	Matt	Unbehandelt	1	**WNC100B**
Orange	Matt	Epoxiert	1	**WNC100E**
Grau	Matt	Unbehandelt	10	**WNC100EC**
Gelb	Matt	Epoxiert	1	**WNC100J**
Rot	Matt	Epoxiert	1	**WNC100R**
Grün	Matt	Epoxiert	1	**WNC100V**

IP55

Steckdose • Schutzkontaktstift • Mit Beschriftungsfeld • Mit erhöhtem Berührungsschutz • Mit Steckklemme • Mit Klappdeckel

Nennspannung:	250 V
Frequenz:	50 - 60 Hz
Bemessungsstrom IN:	16 A
Einbautiefe:	65 mm
Leiterquerschnitt:	1,0 - 2,5 mm²
Anschlussart:	Steckanschluss
Verwendbar in höheren IP-Klassen:	IP55 mit geschlossener Abdeckung
Höhe des P-Touch-Bandes für das Beschriftungsfeld:	12 mm
Werkstoff:	Thermoplast



WNC108

Farbe	Glanzgrad	Oberfläche	VPE	Best.-Nr.
W.1				
Grau	Matt	Unbehandelt	10	**WNC108**
Polarweiß	Matt	Unbehandelt	1	**WNC108B**

IP55



WNC142

IP55

Steckdose • SCHUKO • Mit Steckklemme • Mit Klappdeckel • Anzahl der Leitungs-/Rohreinführungen 2

Nennspannung:	250 V
Frequenz:	50 - 60 Hz
Bemessungsstrom IN:	16 A
Einbautiefe:	65 mm
Leiterquerschnitt:	1,0 - 2,5 mm²
Anschlussart:	Steckanschluss
Verwendbar in höheren IP-Klassen:	IP55 mit geschlossener Abdeckung
Werkstoff:	Thermoplast

- Einsätze durchverdrahtet
- Mit Wago 2-Leiter Verbindungsklemme für Verdrahtung
- Mit 2 Einrastplätzen für Wago 2-Leiter Verbindungsklemmen im Gehäuseboden

Farbe	Glanzgrad	Oberfläche	VPE	Best.-Nr.
W.1				
Grau	Matt	Unbehandelt	5	**WNC142**
Polarweiß	Matt	Unbehandelt	1	**WNC142B**



WNC144

IP55

Steckdose • SCHUKO • Mit Steckklemme • Mit Klappdeckel • Anzahl der Leitungs-/Rohreinführungen 4

Nennspannung:	250 V
Frequenz:	50 - 60 Hz
Bemessungsstrom IN:	16 A
Einbautiefe:	65 mm
Leiterquerschnitt:	1,0 - 2,5 mm²
Anschlussart:	Steckanschluss
Verwendbar in höheren IP-Klassen:	IP55 mit geschlossener Abdeckung
Werkstoff:	Thermoplast

- Einsätze durchverdrahtet
- Mit Wago 2-Leiter Verbindungsklemme für Verdrahtung
- Mit 2 Einrastplätzen für Wago 2-Leiter Verbindungsklemmen im Gehäuseboden

Farbe	Glanzgrad	Oberfläche	VPE	Best.-Nr.
W.1				
Grau	Matt	Unbehandelt	5	**WNC144**
Polarweiß	Matt	Unbehandelt	1	**WNC144B**



WNC143

IP55

Steckdose • SCHUKO • Mit Steckklemme • Mit Klappdeckel

Nennspannung:	250 V
Frequenz:	50 - 60 Hz
Bemessungsstrom IN:	16 A
Einbautiefe:	65 mm
Leiterquerschnitt:	1,0 - 2,5 mm²
Anschlussart:	Steckanschluss
Verwendbar in höheren IP-Klassen:	IP55 mit geschlossener Abdeckung
Werkstoff:	Thermoplast

- Einsätze durchverdrahtet
- Mit Wago 2-Leiter Verbindungsklemme für Verdrahtung
- Mit 2 Einrastplätzen für Wago 2-Leiter Verbindungsklemmen im Gehäuseboden

Farbe	Glanzgrad	Oberfläche	VPE	Best.-Nr.
W.1				
Grau	Matt	Unbehandelt	1	**WNC143**
Polarweiß	Matt	Unbehandelt	1	**WNC143B**



WNC162

IP55

Steckdose • SCHUKO • Mit erhöhtem Berührungsschutz • Mit Steckklemme • Mit Klappdeckel

Nennspannung:	250 V
Frequenz:	50 - 60 Hz
Bemessungsstrom IN:	16 A
Einbautiefe:	65 mm
Leiterquerschnitt:	1,0 - 2,5 mm²
Anschlussart:	Steckanschluss
Verwendbar in höheren IP-Klassen:	IP55 mit geschlossener Abdeckung
Werkstoff:	Thermoplast

- Einsätze durchverdrahtet

Farbe	Glanzgrad	Oberfläche	VPE	Best.-Nr.
W.1				
Grau	Matt	Unbehandelt	5	**WNC162**
Weiß	Matt	Unbehandelt	1	**WNC162B**

Steckdose • SCHUKO • Mit erhöhtem Berührungsschutz • Mit Steckklemme • Mit Klappdeckel • Anzahl der Leitungs-/Rohreinführungen 4



Nennspannung:	250 V	- Einsätze durchverdrahtet
Frequenz:	50 - 60 Hz	
Bemessungsstrom IN:	16 A	
Einbautiefe:	65 mm	
Leiterquerschnitt:	1,0 - 2,5 mm²	
Anschlussart:	Steckanschluss	
Verwendbar in höheren IP-Klassen:	IP55 mit geschlossener Abdeckung	
Werkstoff:	Thermoplast	

WNC182

Farbe	Glanzgrad	Oberfläche	VPE	Best.-Nr.
W.1				
Grau	Matt	Unbehandelt	5	**WNC182**
Weiß	Matt	Unbehandelt	1	**WNC182B**

SAFETY PLUS IP55

Steckdose • SCHUKO • Mit Beschriftungsfeld • Mit Steckklemme • Mit Klappdeckel



Nennspannung:	250 V	- Einsätze durchverdrahtet
Frequenz:	50 - 60 Hz	- Mit Wago 2-Leiter Verbindungsklemme für Verdrahtung
Bemessungsstrom IN:	16 A	- Mit 2 Einrastplätzen für Wago 2-Leiter Verbindungsklemmen im Gehäuseboden
Einbautiefe:	65 mm	
Leiterquerschnitt:	1,0 - 2,5 mm²	
Anschlussart:	Steckanschluss	
Verwendbar in höheren IP-Klassen:	IP55 mit geschlossener Abdeckung	
Höhe des P-Touch-Bandes für das Beschriftungsfeld:	12 mm	
Werkstoff:	Thermoplast	

WNC145

Farbe	Glanzgrad	Oberfläche	VPE	Best.-Nr.
W.1				
Grau	Matt	Unbehandelt	5	**WNC145**
Polarweiß	Matt	Unbehandelt	1	**WNC145B**

x2 IP55



WNC147

IP55

Steckdose • SCHUKO • Mit Beschriftungsfeld • Mit erhöhtem Berührungsschutz • Mit Steckklemme • Mit Klappdeckel • Ungleiche Schließung

Nennspannung:	250 V
Frequenz:	50 - 60 Hz
Bemessungsstrom IN:	16 A
Leiterquerschnitt:	1,0 - 2,5 mm²
Anschlussart:	Steckanschluss
Verwendbar in höheren IP-Klassen:	IP55 mit geschlossener Abdeckung
Höhe des P-Touch-Bandes für das Beschriftungsfeld:	12 mm
Werkstoff:	Thermoplast

- Mit Wago 2-Leiter Verbindungsklemme für Verdrahtung
- Mit 2 Einrastplätzen für Wago 2-Leiter Verbindungsklemmen im Gehäuseboden

Farbe	Glanzgrad	Oberfläche	VPE	**Best.-Nr.**
W.1				
Grau	Matt	Unbehandelt	5	**WNC147**
Polarweiß	Matt	Unbehandelt	1	**WNC147B**

Steckdose • SCHUKO • Mit erhöhtem Berührungsschutz • Mit Steckklemme • Mit Klappdeckel

Nennspannung:	250 V	- Einsätze durchverdrahtet
Frequenz:	50 - 60 Hz	
Bemessungsstrom IN:	16 A	
Einbautiefe:	65 mm	
Leiterquerschnitt:	1,0 - 2,5 mm²	
Anschlussart:	Steckanschluss	
Verwendbar in höheren IP-Klassen:	IP55 mit geschlossener Abdeckung	
Werkstoff:	Thermoplast	



WNC172B

IP55

Farbe	Glanzgrad	Oberfläche	VPE	Best.-Nr.
W.1				
Weiß	Matt	Unbehandelt	1	**WNC172B**
Grau	Matt	Unbehandelt	5	**WNC174**
Weiß	Matt	Unbehandelt	1	**WNC174B**

Steckdose • SCHUKO • Mit Beschriftungsfeld • Mit erhöhtem Berührungsschutz • Mit Steckklemme • Mit Klappdeckel

Nennspannung:	250 V	- Einsätze durchverdrahtet
Frequenz:	50 - 60 Hz	
Bemessungsstrom IN:	16 A	
Einbautiefe:	65 mm	
Leiterquerschnitt:	1,0 - 2,5 mm²	
Anschlussart:	Steckanschluss	
Verwendbar in höheren IP-Klassen:	IP55 mit geschlossener Abdeckung	
Höhe des P-Touch-Bandes für das Beschriftungsfeld:	12 mm	
Werkstoff:	Thermoplast	



WNC175

IP55

Farbe	Glanzgrad	Oberfläche	VPE	Best.-Nr.
W.1				
Grau	Matt	Unbehandelt	5	**WNC175**
Polarweiß	Matt	Unbehandelt	1	**WNC175B**

Steckdose • SCHUKO • Mit Steckklemme • Mit Klappdeckel

Nennspannung:	250 V	- Einsätze durchverdrahtet
Frequenz:	50 - 60 Hz	- Mit 2 Einrastplätzen für Wago 2-Leiter Verbindungsklemmen im Gehäuseboden
Bemessungsstrom IN:	16 A	
Anschluss-/Steckertyp USB:	SCHUKO	
Einbautiefe:	65 mm	
Leiterquerschnitt:	1,0 - 2,5 mm²	
Anschlussart:	Steckanschluss	
Verwendbar in höheren IP-Klassen:	IP55 mit geschlossener Abdeckung	
Werkstoff:	Thermoplast	



IP55

Farbe	Glanzgrad	Oberfläche	VPE	Best.-Nr.
W.1				
Grau	Matt	Unbehandelt	5	**WNC176**



Steckdose • Schutzkontaktstift • Mit erhöhtem Berührungsschutz • Mit Steckklemme • Mit Klappdeckel • Anzahl der Leitungs-/Rohreinführungen 2

Nennspannung:	250 V
Frequenz:	50 - 60 Hz
Bemessungsstrom IN:	16 A
Einbautiefe:	65 mm
Leiterquerschnitt:	1,0 - 2,5 mm²
Anschlussart:	Steckanschluss
Verwendbar in höheren IP-Klassen:	IP55 mit geschlossener Abdeckung
Werkstoff:	Thermoplast

WNC122

IP55

Farbe	Glanzgrad	Oberfläche	VPE	Best.-Nr.
W.1				
Grau	Matt	Unbehandelt	5	**WNC122**
Weiß	Matt	Unbehandelt	1	**WNC122B**



Steckdose • Schutzkontaktstift • Mit erhöhtem Berührungsschutz • Mit Steckklemme • Mit Klappdeckel • Anzahl der Leitungs-/Rohreinführungen 4

Nennspannung:	250 V
Frequenz:	50 - 60 Hz
Bemessungsstrom IN:	16 A
Einbautiefe:	65 mm
Leiterquerschnitt:	1,0 - 2,5 mm²
Anschlussart:	Steckanschluss
Verwendbar in höheren IP-Klassen:	IP55 mit geschlossener Abdeckung
Werkstoff:	Thermoplast

WNC126

IP55

Farbe	Glanzgrad	Oberfläche	VPE	Best.-Nr.
W.1				
Grau	Matt	Unbehandelt	5	**WNC126**
Polarweiß	Matt	Unbehandelt	1	**WNC126B**



Steckdose • Schutzkontaktstift • Mit erhöhtem Berührungsschutz • Mit Steckklemme • Mit Klappdeckel

Nennspannung:	250 V
Bemessungsstrom IN:	16 A
Einbautiefe:	65 mm
Leiterquerschnitt:	1,0 - 2,5 mm²
Anschlussart:	Steckanschluss
Verwendbar in höheren IP-Klassen:	IP55 mit geschlossener Abdeckung
Werkstoff:	Thermoplast

WNC123

IP55

Farbe	Glanzgrad	Oberfläche	VPE	Best.-Nr.
W.1				
Grau	Matt	Unbehandelt	1	**WNC123**
Weiß	Matt	Unbehandelt	1	**WNC123B**

Wippschalter • Mit Steckklemme • Ohne Aufdruck



Nennspannung:	250 V	- Für Schraubbefestigung
Frequenz:	50 - 60 Hz	- Ohne Beleuchtung (nicht beleuchtbar)
Verwendbar in höheren IP-Klassen:	IP55 mit geschlossener Abdeckung	
Anschluss-/Steckertyp:	Steckklemme	
Mit vergoldeten Kontakten:	Nein	

Bezeichnung	Schaltstrom	VPE	Best.-Nr.
W.1			
Serienschalter AP W.1 grau	10 A	10	**WNC042**
Serienschalter AP W.1 polarweiß	10 A	1	**WNC042B**

IP55

Wippschalter • Mit Steckklemme • Ohne Aufdruck



WNC010

Nennspannung:	250 V	- Für Schraubbefestigung
Verwendbar in höheren IP-Klassen:	IP55 mit geschlossener Abdeckung	
Anschluss-/Steckertyp:	Steckklemme	
Mit vergoldeten Kontakten:	Nein	

Bezeichnung	Schaltstrom	VPE	Best.-Nr.
W.1			
Wechselschalter AP W.1 polarweiß	10 A	10	**WNC001B**
Kreuzschalter AP W.1 grau	10 A	10	**WNC010**
Kreuzschalter AP W.1 polarweiß LT	10 A	1	**WNC010B**
Wechselschalter AP W.1 grau	10 A	10	**WNC011**

Wippschalter • Mit Kontrollleuchte • Mit N-Klemme/Mit Steckklemme • Ohne Aufdruck • Mit Beleuchtung



WNC002

Nennspannung:	250 V	- Für Schraubbefestigung
Frequenz:	50 - 60 Hz	- Mit blauer 230-V-LED-Einheit
Verwendbar in höheren IP-Klassen:	IP55 mit geschlossener Abdeckung	- Für Beleuchtung
Anschluss-/Steckertyp:	Steckklemme	
Mit vergoldeten Kontakten:	Nein	

Bezeichnung	Schaltstrom	VPE	Best.-Nr.
W.1			
Wechselschalter beleuchtet AP W.1 grau	10 A	1	**WNC002**

IP55

Wippschalter • Mit Kontrollleuchte • Mit N-Klemme/Mit Steckklemme • Ohne Aufdruck • Mit Beleuchtung • Mit Beschriftungsfeld



WNC006

Nennspannung:	250 V	- Für Schraubbefestigung
Frequenz:	50-60 Hz	- Mit blauer 230-V-LED-Einheit
Verwendbar in höheren IP-Klassen:	IP55 mit geschlossener Abdeckung	- Für Beleuchtung
Anschluss-/Steckertyp:	Steckklemme	
Mit vergoldeten Kontakten:	Nein	
Höhe des P-Touch-Bandes für das Beschriftungsfeld:	12 mm	

Bezeichnung	Schaltstrom	VPE	Best.-Nr.
W.1			
Wechselschalter mit BF AP W.1 gr	10 A	10	**WNC006**
Wechselschalter mit BF AP W.1 pw	10 A	1	**WNC006B**

IP55



WNC016

IP55

Wippschalter • Mit Kontrollleuchte • Mit Steckklemme • Mit Aufdruck „Heizung“

Nennspannung:	250 V	- Für Schraubbefestigung
Frequenz:	50-60 Hz	
Verwendbar in höheren IP-Klassen:	IP55 mit geschlossener Abdeckung	
Anschluss-/Steckertyp:	Steckklemme	
Mit vergoldeten Kontakten:	Nein	

Bezeichnung	Schaltstrom	VPE	Best.-Nr.
W.1			
Kontroll-Wechselschalter Heiz. AP W.1 gr	10 A	1	**WNC016**
Kontroll-Wechselschalter Heiz. AP W.1 pw	10 A	1	**WNC016B**



WNC015

IP55

Wippschalter • Mit Kontrollleuchte • Mit Steckklemme • Mit Aufdruck „Heizung“/Mit Aufdruck „0 - 1“

Nennspannung:	250 V	- Für Schraubbefestigung
Frequenz:	50-60 Hz	- Mit roter 230-V-LED-Einheit
Verwendbar in höheren IP-Klassen:	IP55 mit geschlossener Abdeckung	- Für Kontrollschaltung
Anschluss-/Steckertyp:	Steckklemme	
Mit vergoldeten Kontakten:	Nein	

Bezeichnung	Schaltstrom	VPE	Best.-Nr.
W.1			
Kontroll-Ausschalter 2p Heizung W.1 gr	10 A	1	**WNC015**
Kontroll-Ausschalter 2p Heizung W.1 pw	10 A	1	**WNC015B**



WNC003

IP55

Wippschalter • Mit Kontrollleuchte • Mit N-Klemme/Mit Steckklemme • Ohne Aufdruck • Mit Beleuchtung

Nennspannung:	250 V	- Für Schraubbefestigung
Frequenz:	50 - 60 Hz	- Mit roter 230-V-LED-Einheit
Verwendbar in höheren IP-Klassen:	IP55 mit geschlossener Abdeckung	- Für Kontrollschaltung
Anschluss-/Steckertyp:	Steckklemme	
Mit vergoldeten Kontakten:	Nein	

Bezeichnung	Schaltstrom	VPE	Best.-Nr.
W.1			
Kontroll-Wechselschalter AP W.1 grau	10 A	1	**WNC003**
Kontroll-Wechselschalter AP W.1 pw	10 A	1	**WNC003B**



WNC044

IP55

Einsatz - Taster • Serientaster • Mit Steckklemme

Nennspannung:	250 V	- Für Schraubbefestigung
Schaltstrom:	10 A	- Mit vollflächiger Dichtung an der Gehäuserückseite für rückseitige Leitungseinführung und Putzausgleich
Werkstoff:	Thermoplast	- Mit 2 Einrastplätzen für Wago 2-Leiter Verbindungsklemmen im Gehäuseboden

Bezeichnung	Farbe	Glanzgrad	Schaltart/Variante	VPE	Best.-Nr.
W.1					
Serientaster 2S getr Ein.klem AP W.1 gr	Grau	Matt	Serien	1	**WNC044**
Serientaster 2S getr Ein.klem AP W.1 pw	Polarweiß	Matt	Serien	1	**WNC044B**

Einsatz - Taster • Einzeltaster • Mit Steckklemme

Nennspannung:	250 V
Frequenz:	50 - 60 Hz
Schaltstrom:	10 A
Werkstoff:	Thermoplast

- Für Schraubbefestigung
- Mit vollflächiger Dichtung an der Gehäuserückseite für rückseitige Leitungseinführung und Putzausgleich
- Mit 2 Einrastplätzen für Wago 2-Leiter Verbindungsklemmen im Gehäuseboden

Bezeichnung	Farbe	Glanzgrad	Schaltart/Variante	VPE	Best.-Nr.
W.1					
Taster Schließer AP W.1 grau	Grau	Matt	Taster Schließer	10	**WNC020**
Taster Schließer AP W.1 polarweiß	Weiß	Matt	Taster Schließer	1	**WNC020B**



WNC020

IP55

Einsatz - Taster • Einzeltaster • Mit Beschriftungsfeld • Mit N-Klemme/Mit Steckklemme

Nennspannung:	250 V
Frequenz:	50 - 60 Hz
Schaltstrom:	10 A
Werkstoff:	Thermoplast
Einbautiefe:	65 mm
Höhe des P-Touch-Bandes für das Beschriftungsfeld:	12 mm

- Für Schraubbefestigung
- Mit blauer 230-V-LED-Einheit
- Mit vollflächiger Dichtung an der Gehäuserückseite für rückseitige Leitungseinführung und Putzausgleich
- Mit 2 Einrastplätzen für Wago 2-Leiter Verbindungsklemmen im Gehäuseboden

Bezeichnung	Farbe	Glanzgrad	Schaltart/Variante	VPE	Best.-Nr.
W.1					
Taster Wechsler BF beleucht AP W.1	Grau	Matt	Wechsel	10	**WNC027**



WNC027

IP55

Einsatz - Taster • Einzeltaster • Mit Kontrollleuchte • Mit N-Klemme/Mit Steckklemme

Nennspannung:	250 V
Frequenz:	50 - 60 Hz
Schaltstrom:	10 A
Werkstoff:	Thermoplast

- Für Schraubbefestigung
- Mit blauer 230-V-LED-Einheit
- Für Beleuchtung und Kontrollschaltung
- Mit vollflächiger Dichtung an der Gehäuserückseite für rückseitige Leitungseinführung und Putzausgleich
- Mit 2 Einrastplätzen für Wago 2-Leiter Verbindungsklemmen im Gehäuseboden

Bezeichnung	Farbe	Glanzgrad	Schaltart/Variante	VPE	Best.-Nr.
W.1					
Taster Wechsler beleuchtet AP W.1 gr	Grau	Matt	Wechsel	10	**WNC021**
Taster Wechsler beleuchtet AP W.1 pw	Weiß	Matt	Wechsel	1	**WNC021B**



WNC021

IP55



WNC008

IP55

Wippschalter • Mit N-Klemme/Mit Steckklemme • Mit Aufdruck „0 - 1“

Nennspannung:	250 V	- Für Schraubbefestigung
Frequenz:	50-60 Hz	
Verwendbar in höheren IP-Klassen:	IP55 mit geschlossener Abdeckung	
Anschluss-/Steckertyp:	Steckklemme	
Mit vergoldeten Kontakten:	Nein	

Bezeichnung	Schaltstrom	VPE	**Best.-Nr.**
W.1			
Ausschalter 2pol Druck 0 u 1 AP W.1 gr	10 A	10	**WNC008**
Ausschalter 2pol Druck 0 u 1 AP W.1 pw	10 A	1	**WNC008B**

Zeitschaltuhr

Schaltstrom:	10 A	- Für Schraubbefestigung
Einbautiefe:	65 mm	
Montageart:	Schraubbefestigung	
IP-Klasse (Ingress Protection):	IP55	

Bezeichnung	VPE	Best.-Nr.
W.1		
Mech Z-Uhr Drehkn. 15min AP Geh. W.1 gr	1	**WNC009**
Mech Z-Uhr Drehkn. 15min AP Geh. W.1 pw	1	**WNC009B**




WNC009

IP55



WNC035



Jalousieschalter/-taster • Schalter 2-polig • Ungleiche Schließung

Werkstoff:	Thermoplast	- Mit Schraubklemmen
Nennspannung:	240 V	- Mit 2 Einrastplätzen für Wago 2-Leiter Verbindungsklem-
Schaltstrom:	10 A	men im Gehäuseboden
Betriebstemperatur:	-15 - 30 °C	

Bezeichnung	Farbe	Glanzgrad	VPE	**Best.-Nr.**
W.1				
Schlüssel-Schalter AP Auf-druck 1 W.1 gr	Grau	Matt	1	**WNC035**
Schlüssel-Schalter AP Auf-druck 1 W.1 pw	Weiß	Matt	1	**WNC035B**

Jalousieschalter/-taster • Taster 1-polig



WNC302

IP55

Werkstoff:	Thermoplast	- Mit mechanischer und elektrischer Verriegelung als Sperre gegen beidseitiges Eintasten
Nennspannung:	250 V	
Schaltstrom:	10 A	- Mit Steckklemme
Betriebstemperatur:	-25 - 35 °C	- Mit 2 Einrastplätzen für Wago 2-Leiter Verbindungsklemmen im Gehäuseboden

Bezeichnung	Farbe	Glanzgrad	VPE	Best.-Nr.
W.1				
Jal.-Ser.Tast. AP m. Aufdr. Pf., W.1, gr.	Grau	Matt	10	**WNC302**

Jalousieschalter/-taster • Schalter 1-polig



WNC300

IP55

Werkstoff:	Thermoplast	- Mit mechanischer und elektrischer Verriegelung als Sperre gegen beidseitiges Einschalten
Nennspannung:	250 V	
Schaltstrom:	10 A	- Mit Steckklemme
Betriebstemperatur:	-25 - 35 °C	- Mit 2 Einrastplätzen für Wago 2-Leiter Verbindungsklemmen im Gehäuseboden

Bezeichnung	Farbe	Glanzgrad	VPE	Best.-Nr.
W.1				
Jalousie-Serienschalter Pfeile AP W.1 gr	Grau	Matt	1	**WNC300**
Jalousie-Serienschalter Pfeile AP W.1 pw	Polarweiß	Matt	1	**WNC300B**



WNC036

IP55

Jalousieschalter/-taster • Schalter 2-polig • Ungleiche Schließung

Werkstoff:	Thermoplast	- 1-polig
Nennspannung:	240 V	- Mit Schraubklemmen
Schaltstrom:	10 A	- Mit 2 Einrastplätzen für Wago 2-Leiter Verbindungsklemmen im Gehäuseboden
Betriebstemperatur:	-15 - 30 °C	
Frequenz:	50 - 60 Hz	- Mit Tastrastfunktion

Bezeichnung	Farbe	Glanzgrad	VPE	**Best.-Nr.**
W.1				
Schlüssel-Scha 3 Pos 0 1 u 2 W.1 pw	Weiß	Matt	1	**WNA037B**
Schlüssel-Schalter AP Aufdr 1-0-2 W.1 gr	Grau	Matt	1	**WNC036**


Datenanschlussdose/-module • Anzahl der Anschlüsse 1 • 6 A (IEC) • Mit 45° Schrägauslass

Übertragungsbandbreite:	500 - 500 MHz	- Geeignet für PoE+
Nennspannung:	250 V	- Für Schraubbefestigung
Höhe des P-Touch-Bandes für das Beschriftungsfeld:	12 mm	- Ohne Spreizkrallen
		- Cat.6
		- Mit Schneidklemmen

Bezeichnung	VPE	Best.-Nr.
W.1		
UAE Std. 8pol geschirmt Kat.6 AP W.1 gr	1	**WNC226**
UAE Std. 8pol geschirmt Kat.6 AP W.1 pw	1	**WNC226B**



WNC226





WNC081

IP55

Schalter-/Steckdosenkombination

Bezeichnung	VPE	Best.-Nr.
Serienschalter/Steckd KD AD W.1 gr	5	**WNC081**
Serienschalter/Steckd KD AP W.1 pw	1	**WNC081B**



WNC083

IP55

Schalter-/Steckdosenkombination • Mit erhöhtem Berührungsschutz

Bezeichnung	VPE	Best.-Nr.
Serienschallt/Steckd KD ERHBS AP W.1 gr	5	**WNC083**
Serienschallt/Steckd KD ERHBS AP W.1 pw	1	**WNC083B**



WNC080

IP55

Schalter-/Steckdosenkombination

Bezeichnung	VPE	Best.-Nr.
Wechselschalter/Steckd KD AP W.1 gr	5	**WNC080**
Wechselschalter/Steckd KD AP W.1 pw	1	**WNC080B**



WNC082

IP55


Schalter-/Steckdosenkombination • Mit erhöhtem Berührungsschutz

Bezeichnung	VPE	Best.-Nr.
Wechselschal/Steckd KD ERHBS AP W.1 pgr	5	**WNC082**
Wechselschal/Steckd KD ERHBS AP W.1 pw	1	**WNC082B**

Rahmen • Für Beleuchtung und Kontrollschaltung • Weiß • Matt

Verwendbar in höheren IP-Klassen: IP55 mit geschlossener Abdeckung

Bezeichnung	Anzahl der Einsätze	Einbau-/Anschlussort	VPE	Best.-Nr.
W.1				
Rahmen 1fach senk weiß bel.b 230V AP W.1	1	Senkrecht	1	**WNA695**
Rahmen 1fach weiß bel.bar 12-24V AP W.1	1	Senkrecht	1	**WNA696**
Rahmen 1fach senk blau bel.b 230V AP W.1	1	Senkrecht	1	**WNA697**
Rahmen 1fach blau bel.bar 12-24V AP W.1	1	Senkrecht	1	**WNA698**
Rahmen 2fach weiß bel.bar 230V AP W.1	2	Senkrecht	1	**WNA699**
Rahmen 2fach blau bel.bar 230V AP W.1	2	Senkrecht	1	**WNA712**



WNA695

Haube/Linse für Schaltkreiskontrollgerät

Bezeichnung	VPE	Best.-Nr.
Linse m Druck Sym Licht W.1 10er-Set	1	**WNA900**
Linse m Druck Sym Klingel W.1 10er-Set	1	**WNA901**
Linse m Druck Sym Schlüssel W.1 10er-Set	1	**WNA903**



WNA900

Adapter- / Zwischenring

Werkstoff: Kunststoff

Bezeichnung	Farbe	Glanzgrad	VPE	Best.-Nr.
W.1				
Adapter-Einsa mit KD f Gerät 45x45mm W.1	Grau	Matt	1	**WNA450**



WNA450

Beleuchtungseinsatz

Stromaufnahme: 0,40 mA
Betriebstemperatur: -5 - +35 °C

Bezeichnung	Bemessungsstrom IN	Farbe	VPE	Best.-Nr.
LED-Aggregat 230V für Schal/ Tast W.1 bla	0,4 mA	Blau	10	**WUZ690**
LED-Aggregat 230V für Schal/ Tast W.1 rot	0,4 mA	Rot	10	**WUZ691**



WUZ690



WNA694

Leitungseinführung

Bezeichnung	Farbe	VPE	Best.-Nr.
Kombinations-Verbinder W.1 grau	Grau	10	**WNA694**

IP55



WNA690

Leitungseinführung

Bezeichnung	Farbe	VPE	Best.-Nr.
Leitungseinführung für 2 Leitungen W1 gr	Grau	10	**WNA690**
Leitungseinführung für 2 Leitungen W1 pw	Weiß	10	**WNA690B**
Rohr- und Leitungseinführung W.1 grau	Grau	10	**WNA691**
Rohr- und Leitungseinführung W.1 pw	Weiß	10	**WNA691B**
Leitungseinführung M20x1,5 W.1 grau	Grau	10	**WNA693**

IP55



WNA701

Leitungseinführung • Verschraubungschieber

Bezeichnung	Farbe	VPE	Best.-Nr.
Leitungseinführung M20x1,5 m ÜwMu W.1	Grau	10	**WNA701**



WNA700

Leitungseinführung • Verschraubungschieber doppelt

Bezeichnung	Farbe	Zugehörige Serien	VPE	Best.-Nr.
Rohreinführung 2fach M20X1,5 W.1	Grau	W.1	10	**WNA700**

Technische Änderungen vorbehalten/Stand 01.10.2026

Zubehör • Montageschablone

Betriebstemperatur: -15 - 30 °C - Für Schraubbefestigung

Bezeichnung	VPE	Best.-Nr.
W.1		
Abdeckstopfen f Schraublöcher Geh AP W.1	5	**WNA689**



WNA689

IP55



WNC157

IP55

Blindverschluss

Werkstoff: Thermoplast
Zusammenstellung: Basiselement mit Komplettgehäuse
Montageart: Schraubbefestigung
Mit Krallenbefestigung: Nein
Verwendbar in höheren IP-Klassen: IP55 mit geschlossener Abdeckung

Bezeichnung	Farbe	Glanzgrad	Oberfläche	VPE	Best.-Nr.
W.1					
Blindverschluss AP W.1 grau	Grau	Matt	Unbehandelt	10	**WNC157**
Blindverschluss AP W.1 polarweiß	Polarweiß	Matt	Unbehandelt	1	**WNC157B**



WNC155

IP55

Kabelausgang für Installationsschalterprogramme

Werkstoff: Polypropylen (PP)

Bezeichnung	Farbe	Glanzgrad	Oberfläche	VPE	Best.-Nr.
Kabelauslass AP W.1 grau	Grau	Seidenmatt	Unbehandelt	1	**WNC155**
Kabelauslass AP W.1 polarweiß	Weiß	Seidenmatt	Unbehandelt	1	**WNC155B**

Wippe • Für Wippschalter/Für Wipptaster beleuchtet/Für Wechsel-/Kreuzschalter

Werkstoff: Kunststoff - Auch für KNX-Anwendungen: Taster 1-fach und Gruppentaster 1-fach
Montageart: Schraubbefestigung

Farbe	Glanzgrad	Oberfläche	VPE	Best.-Nr.
W.1				
Grau	Matt	Unbehandelt	10	**WNT902**
Weiß	Matt	Unbehandelt	10	**WNT902B**



WNT902

IP55

Wippe • Für Wippschalter/Für Wipptaster beleuchtet/Für Wechsel-/Kreuzschalter • Textfield

Werkstoff: Kunststoff - Auch für KNX-Anwendungen: Taster 1-fach und Gruppentaster 1-fach
Montageart: Schraubbefestigung

Farbe	Glanzgrad	Oberfläche	VPE	Best.-Nr.
W.1				
Grau	Matt	Unbehandelt	10	**WNT922**
Weiß	Matt	Unbehandelt	10	**WNT922B**



WNT922

IP55

Wippe • Für Wippschalter/Für Wipptaster beleuchtet/Für Wechsel-/Kreuzschalter • Kontrollfenster/ Lichtauslass

Werkstoff: Kunststoff - Für Beleuchtung und Kontrollschaltung
Montageart: Schraubbefestigung - Auch für KNX-Anwendungen: Taster 1-fach und Gruppentaster 1-fach

Farbe	Glanzgrad	Oberfläche	VPE	Best.-Nr.
W.1				
Grau	Matt	Unbehandelt	10	**WNT912**
Weiß	Matt	Unbehandelt	10	**WNT912B**



WNT912

IP55

Wippe

Werkstoff: Kunststoff - Auch für KNX-Anwendungen: Taster 2-fach und Gruppentaster 2-fach
Montageart: Schraubbefestigung

Farbe	Glanzgrad	Oberfläche	VPE	Best.-Nr.
W.1				
Grau	Matt	Unbehandelt	10	**WNT944**
Weiß	Matt	Unbehandelt	10	**WNT944B**



WNT944

IP55



WNT954

Wippe • Kontrollfenster/Lichtauslass

Werkstoff: Kunststoff - Für Beleuchtung und Kontrollschaltung
Montageart: Schraubbefestigung - Auch für KNX-Anwendungen: Taster 2-fach und Gruppentaster 2-fach

Farbe	Glanzgrad	Oberfläche	VPE	Best.-Nr.
W.1				
Grau	Matt	Unbehandelt	10	**WNT954**
Weiß	Matt	Unbehandelt	10	**WNT954B**

IP55



WNT932

Wippe • Mit Aufdruck • Für Wippschalter/Für Wipptaster beleuchtet/Für Wechsel-/Kreuzschalter • Mit Aufdruck „0 - 1“

Werkstoff: Kunststoff - Auch für KNX-Anwendungen: Taster 1-fach und Gruppentaster 1-fach
Montageart: Schraubbefestigung

Farbe	Glanzgrad	Oberfläche	VPE	Best.-Nr.
W.1				
Grau	Matt	Unbehandelt	10	**WNT932**
Weiß	Matt	Unbehandelt	10	**WNT932B**

IP55



WNT942

Wippe • Mit Aufdruck • Mit aufgedruckten Pfeilsymbolen

Werkstoff: Kunststoff - Auch für KNX-Anwendungen: Taster 1-fach und Gruppentaster 1-fach
Montageart: Schraubbefestigung

Farbe	Glanzgrad	Oberfläche	VPE	Best.-Nr.
W.1				
Grau	Matt	Unbehandelt	10	**WNT942**
Weiß	Matt	Unbehandelt	10	**WNT942B**

IP55



WNT964

Wippe • Mit Aufdruck • Mit Aufdruck „0 - 1“

Werkstoff: Kunststoff - Auch für KNX-Anwendungen: Taster 2-fach und Gruppentaster 2-fach
Montageart: Schraubbefestigung

Farbe	Glanzgrad	Oberfläche	VPE	Best.-Nr.
W.1				
Grau	Matt	Unbehandelt	10	**WNT964**
Weiß	Matt	Unbehandelt	10	**WNT964B**

IP55

Wippe • Mit Aufdruck • Mit aufgedrucktem Pfeilsymbol

Werkstoff: Kunststoff
Montageart: Schraubbefestigung
Verwendbar in höheren IP-Klassen: IP55 mit geschlossener Abdeckung

- Auch für KNX-Anwendungen: Taster 2-fach und Gruppentaster 2-fach

Farbe	Glanzgrad	Oberfläche	VPE	Best.-Nr.
W.1				
Grau	Matt	Unbehandelt	10	**WNT982**
Weiß	Matt	Unbehandelt	10	**WNT982B**



WNT982

IP55

Wippe • Mit Aufdruck • Mit aufgedruckten Pfeilsymbolen

Werkstoff: Kunststoff
Montageart: Schraubbefestigung

- Auch für KNX-Anwendungen: Taster 2-fach und Gruppentaster 2-fach

Farbe	Glanzgrad	Oberfläche	VPE	Best.-Nr.
W.1				
Grau	Matt	Unbehandelt	10	**WNT974**
Weiß	Matt	Unbehandelt	10	**WNT974B**



WNT974

IP55

Tastsensor • Bussystem KNX • Anzahl der Betätigungspunkte 1

Betriebstemperatur: -40 - 30 °C
Busankopplung inklusive: Nein
Einbautiefe: 22 mm
Stromaufnahme Bus Datentransfer: 10 mA
Anschluss-/Steckertyp: Steckklemme

- Funktion zum manuellen Unterbrechen bereits ausgelöster Automatikfunktionen
- Montage in Gehäuse AP oder UP

Farbe	Werkstoff	VPE	Best.-Nr.
W.1			
Grau	Duroplast	1	**WNT331**



WNT331

Tastsensor • Bussystem KNX • Anzahl der Betätigungspunkte 2

Betriebstemperatur: -40 - 30 °C
Busankopplung inklusive: Nein
Einbautiefe: 22 mm
Stromaufnahme Bus Datentransfer: 10 mA
Anschluss-/Steckertyp: Steckklemme

- Funktion zum manuellen Unterbrechen bereits ausgelöster Automatikfunktionen
- Montage in Gehäuse AP oder UP


Farbe	Werkstoff	VPE	Best.-Nr.
W.1			
Grau	Duroplast	1	**WNT302**
Grau	Duroplast	1	**WNT332**



WNT302



WNT304



Tastsensor • Bussystem KNX • Anzahl der Betätigungspunkte 4

Betriebstemperatur:	-40 - 30 °C	- Funktion zum manuellen Unterbrechen bereits ausgelöster Automatikfunktionen
Busankopplung inklusive:	Nein	
Einbautiefe:	22 mm	- Montage in Gehäuse AP oder UP
Stromaufnahme Bus Datentransfer:	10 mA	
Anschluss-/Steckertyp:	Steckklemme	

Farbe	Werkstoff	VPE	**Best.-Nr.**
W.1			
Grau	Duroplast	1	**WNT304**

Steckdose • SCHUKO • Mit Steckklemme • Mit Klappdeckel



WNA140

IP55

Nennspannung:	250 V
Frequenz:	50 - 60 Hz
Bemessungsstrom IN:	16 A
Einbautiefe:	22 mm
Anschlussart:	Steckanschluss
Verwendbar in höheren IP-Klassen:	IP55 mit geschlossener Abdeckung
Werkstoff:	Thermoplast

Farbe	Glanzgrad	Oberfläche	VPE	Best.-Nr.
W.1				
Grau	Matt	Unbehandelt	10	**WNA140**
Polarweiß	Matt	Unbehandelt	1	**WNA140B**

Steckdose • SCHUKO • Mit erhöhtem Berührungsschutz • Mit Steckklemme • Mit Klappdeckel



WNA160

IP55

Nennspannung:	250 V
Frequenz:	50 - 60 Hz
Bemessungsstrom IN:	16 A
Einbautiefe:	22 mm
Anschlussart:	Steckanschluss
Verwendbar in höheren IP-Klassen:	IP55 mit geschlossener Abdeckung
Werkstoff:	Thermoplast

Farbe	Glanzgrad	Oberfläche	VPE	Best.-Nr.
W.1				
Grau	Matt	Unbehandelt	10	**WNA160**
Weiß	Matt	Unbehandelt	1	**WNA160B**



WNA100

IP55

Steckdose • Schutzkontaktstift • Mit erhöhtem Berührungsschutz • Mit Steckklemme • Mit Klappdeckel

Nennspannung:	250 V
Frequenz:	50 - 60 Hz
Bemessungsstrom IN:	16 A
Einbautiefe:	22 mm
Anschlussart:	Steckanschluss
Verwendbar in höheren IP-Klassen:	IP55 mit geschlossener Abdeckung
Werkstoff:	Thermoplast

Farbe	Glanzgrad	Oberfläche	VPE	**Best.-Nr.**
W.1				
Grau	Matt	Unbehandelt	10	**WNA100**
Weiß	Matt	Unbehandelt	1	**WNA100B**

Wippschalter • Mit Steckklemme

Nennspannung: 250 V - Für Schraubbefestigung
Frequenz: 50-60 Hz
Verwendbar in höheren IP-Klassen: IP55 mit geschlossener Abdeckung
Anschluss-/Steckertyp: Steckklemme

Bezeichnung	Schaltstrom	VPE	Best.-Nr.
W.1			
Serienschalter-Einsatz m Wippe 2f W.1 gr	10 A	10	**WNA042**
Serienschalter-Einsatz m Wippe 2f W.1 pw	10 A	1	**WNA042B**


WNA042

IP55

Wippschalter • Mit Steckklemme

Nennspannung: 250 V - Mit Montageadapter
Frequenz: 50 - 60 Hz
Verwendbar in höheren IP-Klassen: IP55 mit geschlossener Abdeckung
Anschluss-/Steckertyp: Steckklemme

Bezeichnung	Schaltstrom	VPE	Best.-Nr.
W.1			
Doppel-Wechselschaltereins. m Wi. W.1 gr	10 A	10	**WNA040**
Doppel-Wechselschaltereins. m Wi. W.1 pw	10 A	1	**WNA040B**


WNA040

IP55

Wippschalter • Mit Steckklemme

Nennspannung: 250 V - Für Schraubbefestigung
Frequenz: 50-60 Hz
Verwendbar in höheren IP-Klassen: IP55 mit geschlossener Abdeckung
Anschluss-/Steckertyp: Steckklemme

Bezeichnung	Schaltstrom	VPE	Best.-Nr.
W.1			
Wechselschalter-Einsatz mit Wippe W.1 gr	10 A	10	**WNA011**


WNA011

IP55

Wippschalter • Mit Steckklemme

Nennspannung: 250 V - Für Schraubbefestigung
Frequenz: 50 - 60 Hz
Anschluss-/Steckertyp: Steckklemme

Bezeichnung	Schaltstrom	VPE	Best.-Nr.
W.1			
Kreuzschalter-Einsatz mit Wippe W.1 grau	10 A	1	**WNA010**
Kreuzschalter-Einsatz mit Wippe W.1 pw	10 A	1	**WNA010B**


WNA010

IP55



WNA002

IP55

Wippschalter • Mit Kontrollleuchte • Mit N-Klemme/Mit Steckklemme • Mit Beleuchtung

Nennspannung:	250 V	- Für Schraubbefestigung
Frequenz:	50 - 60 Hz	
Verwendbar in höheren IP-Klassen:	IP55 mit geschlossener Abdeckung	

Bezeichnung	Schaltstrom	VPE	Best.-Nr.
W.1			
Wechselschalter-Eins Wippe bel. W.1 gr	10 A	10	**WNA002**
Wechselschalter-Eins Wippe bel. W.1 pw	10 A	1	**WNA002B**
Kontroll-Wechselschalter m Wippe W.1 gr	10 A	10	**WNA003**
Kontroll-Wechselschalter m Wippe W.1 pw	10 A	1	**WNA003B**



WNA006

IP55

Wippschalter • Mit Kontrollleuchte • Mit N-Klemme/Mit Steckklemme • Mit Beleuchtung • Mit Beschriftungsfeld

Nennspannung:	250 V	- Für Schraubbefestigung
Frequenz:	50 - 60 Hz	- Mit blauer 230-V-LED-Einheit
Verwendbar in höheren IP-Klassen:	IP55 mit geschlossener Abdeckung	- Für Beleuchtung
Anschluss-/Steckertyp:	Steckklemme	
Höhe des P-Touch-Bandes für das Beschriftungsfeld:	12 mm	

Bezeichnung	Schaltstrom	VPE	Best.-Nr.
W.1			
Wechselschalter-Eins Wippe bel.BF W.1 gr	10 A	1	**WNA006**
Wechselschalter-Eins Wippe bel.BF W.1 pw	10 A	1	**WNA006B**



WNA047

IP55

Einsatz - Taster • Serientaster • Mit Steckklemme

Nennspannung:	250 V	- Für Schraubbefestigung
Frequenz:	50 - 60 Hz	
Schaltstrom:	10 A	
Werkstoff:	Thermoplast	
Einbautiefe:	65 mm	

Bezeichnung	Farbe	Glanzgrad	Schaltart/Variante	VPE	Best.-Nr.
W.1					
Serientaster-Einsatz Wippe 2f 2S W.1	Grau	Matt	Wechsel	10	**WNA047**



WNA020

IP55

Einsatz - Taster • Einzeltaster • Mit Steckklemme

Nennspannung:	250 V	- Für Schraubbefestigung
Frequenz:	50 - 60 Hz	
Schaltstrom:	10 A	
Werkstoff:	Thermoplast	
Einbautiefe:	12 mm	

Bezeichnung	Farbe	Glanzgrad	Schaltart/Variante	VPE	Best.-Nr.
W.1					
Taster-Einsatz m Wippe Schließer W.1 gr	Grau	Matt	Wechsel	10	**WNA020**
Taster-Einsatz m Wippe Schließer W.1 pw	Weiß	Matt	Wechsel	1	**WNA020B**
Taster-Einsatz m Wippe Wechsler W.1 grau	Grau	Matt	Wechsel	10	**WNA022**
Taster-Einsatz m Wippe Wechsler W.1 pw	Weiß	Matt	Wechsel	1	**WNA022B**

Einsatz - Taster • Einzeltaster • Mit Beschriftungsfeld • Mit N-Klemme/Mit Steckklemme



Nennspannung:	250 V	- Für Schraubbefestigung
Frequenz:	50 - 60 Hz	- Mit blauer 230-V-LED-Einheit
Schaltstrom:	10 A	
Werkstoff:	Thermoplast	
Einbautiefe:	65 mm	
Höhe des P-Touch-Bandes für das Beschriftungsfeld:	12 mm	

Bezeichnung	Farbe	Glanzgrad	Schaltart/Variante	VPE	Best.-Nr.
W.1					
Taster-Einsatz Wip BF 1S W.1	Grau	Matt	Wechsel	10	**WNA026**



Einsatz - Taster • Einzeltaster • Mit Kontrollleuchte • Mit N-Klemme/Mit Steckklemme



Nennspannung:	250 V	- Für Schraubbefestigung
Frequenz:	50 - 60 Hz	- Mit blauer 230-V-LED-Einheit
Schaltstrom:	10 A	- Für Beleuchtung und Kontrollschaltung
Werkstoff:	Thermoplast	
Einbautiefe:	12 mm	

Bezeichnung	Farbe	Glanzgrad	Schaltart/Variante	VPE	Best.-Nr.
W.1					
Taster-Einsatz m Wippe bel Wechsl W.1 gr	Grau	Matt	Wechsel	1	**WNA021**
Taster-Einsatz m Wippe bel Wechsl W.1 pw	Weiß	Matt	Wechsel	1	**WNA021B**

WNA021





WNA008

IP55

Wippschalter • Mit N-Klemme/Mit Steckklemme • Mit Aufdruck „0 - 1“

Nennspannung:	250 V	- Für Schraubbefestigung
Frequenz:	50 - 60 Hz	
Verwendbar in höheren IP-Klassen:	IP55 mit geschlossener Abdeckung	
Anschluss-/Steckertyp:	Steckklemme	

Bezeichnung	Schaltstrom	VPE	**Best.-Nr.**
W.1			
Ausschalter-Einsatz 2pol m Wippe W.1 gr	10 A	10	**WNA008**
Ausschalter-Einsatz 2pol m Wippe W.1 pw	10 A	1	**WNA008B**

Zeitschaltuhr

Schaltstrom:	10 A	- Mit Montageadapter
Einbautiefe:	35 mm	
Montageart:	Schraubbefestigung	
IP-Klasse (Ingress Protection):	IP55	

Bezeichnung	VPE	Best.-Nr.
W.1		
Mech. Z-Uhr Drehkn. 15min Einsatz W.1 gr	1	**WNA009**
Mech. Z-Uhr Drehkn. 15min Einsatz W.1 pw	1	**WNA009B**



WNA009





WNA601

IP55

LED-Signallicht / Drucktaster

Nennspannung: 230 V
Werkstoff: Thermoplast

Bezeichnung	Farbe	VPE	Best.-Nr.
W.1			
LED-Signallicht-Einsatz rot/grün W.1 gra	Grau	1	**WNA601**
LED-Signallicht-Einsatz blau W.1 grau	Grau	1	**WNA602**
LED-Signallicht-Einsatz weiß W.1 grau	Grau	1	**WNA603**




WAA4091

Beschriftungsfeld

Werkstoff: Kunststoff

Bezeichnung	Farbe	VPE	Best.-Nr.
A.1 | A.8 | C.1 | C.8 | W.1			
Folie LED-Signaleinsatz Herren A.x/C.x	Natur	1	**WAA4091**
Folie LED-Signaleinsatz Damen A.x/C.x	Natur	1	**WAA4092**
Folie LED-SignaleinsatzRollstuhl A.x/C.x	Natur	1	**WAA4093**




WAA4094

Beschriftungsfeld • Mit Aufdruck Symbol für z. B. Bitte nicht stören / Zimmer reinigen

Werkstoff: Kunststoff

Bezeichnung	Farbe	VPE	Best.-Nr.
A.1 | A.8 | C.1 | C.8 | W.1			
Folie LED 2 Symbole Rot/Grün A.x/C.x	Natur	1	**WAA4094**



WAA4095

Beschriftungsfeld • Mit Aufdruck Symbol für z. B. Warten / Eintreten

Werkstoff: Kunststoff

Bezeichnung	Farbe	VPE	Best.-Nr.
A.1 | A.8 | C.1 | C.8 | W.1			
Folie LED 2 Symb. WARTEN/BETRETEN Ax/Cx	Natur	1	**WAA4095**

Einsatz - Taster • Einzeltaster • Mit Kontrollleuchte • Mit Steckklemme

Nennspannung:	250 V	- Ohne Aufdruck	
Frequenz:	50 - 60 Hz	- Für Schraubbefestigung	
Schaltstrom:	10 A		
Werkstoff:	Thermoplast		
Einbautiefe:	12 mm		

Bezeichnung	Farbe	Glanzgrad	Schaltart/Variante	VPE	Best.-Nr.
W.1					
Wippe 2fach bel. Ö/S IP55 W.1 grau	Grau	Matt	Wechsel	1	**WNA045**
Wippe 2fach bel. Ö/S IP55 W.1 weiß	Weiß	Matt	Wechsel	1	**WNA045B**



WNA045

IP55

Jalousieschalter/-taster • Schalter 1-polig

Werkstoff:	Thermoplast	- Mit mechanischer und elektrischer Verriegelung als Sperre gegen beidseitiges Einschalten	
Nennspannung:	250 V		
Schaltstrom:	10 A	- Mit Steckklemme	
Betriebstemperatur:	-25 - 35 °C		
Frequenz:	50 - 60 Hz		

Bezeichnung	Farbe	Glanzgrad	VPE	Best.-Nr.
W.1				
Jalousie-Serienschalter 2f Pfeile W.1 gr	Grau	Matt	10	**WNA300**
Jalousie-Serienschalter 2f Pfeile W.1 pw	Weiß	Matt	1	**WNA300B**



WNA300

IP55



WNA038

IP55

Adapter für Befehlsgeräte

Einbaudurchmesser:	25 mm
Farbe:	Grau

Bezeichnung	VPE	Best.-Nr.
Abdeckung m. Stecköffnung Ø22.5mm W.1 gr	1	**WNA038**



WNA625

IP55

Einsatz für Kommunikationstechnik • Lautsprecheranschluss • Anzahl der Anschlüsse 2 • Mit Tragplatte

Nennspannung:	250 V	- Mit Geradeauslass
Frequenz:	50-60 Hz	
Leiterquerschnitt:	2,50 - 2,50 mm²	
Werkstoff:	Thermoplast	
Einbautiefe:	22 mm	

Bezeichnung	Farbe	Glanzgrad	VPE	Best.-Nr.
W.1				
Lautsprecherdosen-Einsatz 1F W.1 grau	Grau	Matt	1	**WNA625**
Lautsprecherdosen-Einsatz 1F W.1 pw	Polarweiß	Matt	1	**WNA625B**



WNA626

IP55

Einsatz für Kommunikationstechnik • Lautsprecheranschluss • Anzahl der Anschlüsse 4 • Mit Tragplatte

Nennspannung:	250 V	- Mit Geradeauslass
Frequenz:	50-60 Hz	
Leiterquerschnitt:	2,50 - 2,50 mm²	
Werkstoff:	Thermoplast	
Einbautiefe:	22 mm	

Bezeichnung	Farbe	Glanzgrad	VPE	Best.-Nr.
W.1				
Lautsprecherdosen-Einsatz 2F W.1 grau	Grau	Matt	1	**WNA626**
Lautsprecherdosen-Einsatz 2F W.1 pw	Polarweiß	Matt	1	**WNA626B**



WNA226

UAE

Datenanschlussdose/-module • Anzahl der Anschlüsse 1 • Cat6 • Mit Geradeauslass

Übertragungsbandbreite:	500 - 500 MHz	- Geeignet für PoE+
Nennspannung:	250 V	- Für Schraubbefestigung
Höhe des P-Touch-Bandes für das Beschriftungsfeld:	12 mm	- Cat.6
		- Mit Schneidklemmen

Bezeichnung	VPE	Best.-Nr.
W.1		
UAE Std.n-Einsatz 8p geschi Kat.6 W.1 gr	1	**WNA226**
UAE Std.n-Einsatz 8p geschi Kat.6 W.1 pw	1	**WNA226B**

Datenanschlussdose/-module • Anzahl der Anschlüsse 2 • Cat6 • Mit Geradeauslass

Übertragungsbandbreite: 500 - 500 MHz
Nennspannung: 250 V
Einbautiefe: 22 mm
Höhe des P-Touch-Bandes für das Beschriftungsfeld: 12 mm

- Geeignet für PoE+
- Ohne Spreizkrallen
- Mit Schneidklemmen

Bezeichnung	VPE	Best.-Nr.
W.1		
UAE Std.n-Eins 8/8p geschi Kat.6 W.1 gr	1	**WNA227**
UAE Std.n-Eins 8/8p geschi Kat.6 W.1 pw	1	**WNA227B**


WNA227



Antennensteckdose • Enddose • Anzahl der Ausgänge 2

Anschlussdämpfung bei 860 MHz: 5 dB
Breitbandtechnologie: 4 - 862 MHz

- Mit Schraubklemmen

Bezeichnung	Montage auf	VPE	Best.-Nr.
W.1			
Antennendosen-Einsatz 2Loch Ezd W.1 grau	Unterputz | Aufputz	1	**WNA253**
Antennendosen-Einsatz 2Loch Ezd W.1 pw	Unterputz | Aufputz	1	**WNA253B**


WNA253

IP55

Antennensteckdose • Enddose • Anzahl der Ausgänge 3

Anschlussdämpfung bei 860 MHz: 5 dB
Breitbandtechnologie: 4 - 2400 MHz

- Mit Schraubklemmen

Bezeichnung	Montage auf	VPE	Best.-Nr.
W.1			
Antennendosen-Einsatz 3Loch SAT W.1 grau	Unterputz | Aufputz	1	**WNA257**
Antennendosen-Einsatz 3Loch SAT W.1 pw	Unterputz | Aufputz	1	**WNA257B**


WNA257

IP55

Antennensteckdose • Durchgangsdose • Anzahl der Ausgänge 2

Anschlussdämpfung bei 860 MHz: 10 dB
Breitbandtechnologie: 4 - 862 MHz

- Mit Schraubklemmen

Bezeichnung	Montage auf	VPE	Best.-Nr.
W.1			
Antennendosen-Einsatz 2Loch Dgd W.1 grau	Unterputz | Aufputz	1	**WNA254**
Antennendosen-Einsatz 2Loch Dgd W.1 pw	Unterputz | Aufputz	1	**WNA254B**


WNA254

IP55



Not-Aus-Taster, Komplettgerät

Nennspannung: 250 - 250 V
Schaltstrom: 10 A

Bezeichnung	Farbe	VPE	Best.-Nr.
NOT-AUS-Taster-Einsat m Schloß En W.1 gr	Grau	1	**WNA032**
NOT-AUS-Taster-Einsatz W.1 grau	Grau	1	**WNA033**

WNA032

IP55

Blindverschluss

Werkstoff: Polypropylen (PP)
Mit Krallenbefestigung: Nein
Verwendbar in höheren IP-Klassen: IP55 mit geschlossener Abdeckung

Bezeichnung	Farbe	Glanzgrad	Oberfläche	VPE	Best.-Nr.
W.1					
Blindverschluss-Einsatz W.1 grau	Grau	Seidenmatt	Unbehandelt	1	**WNA157**
Blindverschluss-Einsatz W.1 polarweiß	Weiß	Seidenmatt	Unbehandelt	1	**WNA157B**



WNA157

IP55

Kabelausgang für Installationsschalterprogramme

Werkstoff: Polypropylen (PP)

Bezeichnung	Farbe	Glanzgrad	Oberfläche	VPE	Best.-Nr.
Kabelauslass-Einsatz W.1 grau	Grau	Seidenmatt	Unbehandelt	1	**WNA155**
Kabelauslass-Einsatz W.1 polarweiß	Weiß	Seidenmatt	Unbehandelt	1	**WNA155B**



WNA155

IP55

Adapter- / Zwischenring

Werkstoff: Kunststoff

Bezeichnung	Farbe	Glanzgrad	VPE	Best.-Nr.
W.1				
Adapter-Einsa mit KD f Gerät 45x45mm W.1	Grau	Matt	1	**WNA450**



WNA450

Beleuchtungseinsatz

Stromaufnahme: 0,40 mA
Betriebstemperatur: -5 - +35 °C

Bezeichnung	Bemessungsstrom IN	Farbe	VPE	Best.-Nr.
LED-Aggregat 230V für Schal/Tast W.1 bla	0,4 mA	Blau	10	**WUZ690**
LED-Aggregat 230V für Schal/Tast W.1 rot	0,4 mA	Rot	10	**WUZ691**



WUZ690



WNA671

IP55

Aufputzgehäuse/-rahmen • Anzahl Einheiten 1

Werkstoff:	Thermoplast
Tiefe:	56 mm
Mit Rahmenabdeckung:	Ja
Verwendbar in höheren IP-Klassen:	IP55 mit geschlossener Abdeckung

Bezeichnung	Abmessungen	Farbe	Glanzgrad	Zugehörige Serien	VPE	Best.-Nr.
Gehäuseunterteil 1f waag Rahm LEF W.1 gr	76 x 76 mm	Grau	Matt	W.1	10	**WNA671**
Gehäuseunterteil 1f waag Rahm LEF W.1 pw	76 x 76 mm	Weiß	Matt	W.1	10	**WNA681B**



WNA672

IP55

Aufputzgehäuse/-rahmen • Anzahl Einheiten 2

Werkstoff:	Thermoplast
Tiefe:	56 mm
Mit Rahmenabdeckung:	Ja
Verwendbar in höheren IP-Klassen:	IP55 mit geschlossener Abdeckung

Bezeichnung	Abmessungen	Farbe	Glanzgrad	Zugehörige Serien	VPE	Best.-Nr.
Geh.unt.teil 2f waag Rahm LEF W.1 gr	76 x 147 mm	Grau	Matt	W.1	5	**WNA672**
Gehäuseunterteil 2f.senk Rahm LEF W.1 gr	147 x 76 mm	Grau	Matt	W.1	5	**WNA676**
Gehäuseunterteil 2f waag Rahm LEF W.1 pw	76 x 147 mm	Weiß	Matt	W.1	5	**WNA682B**
Gehäuseunterteil 2f waa Rahm 4LEF W.1 gr	76 x 147 mm	Grau	Matt	W.1	5	**WNA685**
Gehäuse-UT 2f waag m Rahm 4LeF AP W.1 pw	76 x 147 mm	Weiß	Matt	W.1	5	**WNA685B**
Gehäuseunterteil 2f senk Rahm LEF W.1 pw	147 x 76 mm	Weiß	Matt	W.1	5	**WNA686B**



WNA683

IP55

Aufputzgehäuse/-rahmen • Anzahl Einheiten 3

Werkstoff:	Thermoplast
Tiefe:	56 mm
Einbau-/Anschlussort:	Waagerecht
Mit Rahmenabdeckung:	Ja
Verwendbar in höheren IP-Klassen:	IP55 mit geschlossener Abdeckung

Bezeichnung	Abmessungen	Farbe	Glanzgrad	Zugehörige Serien	VPE	Best.-Nr.
Gehäuseunterteil 3f waag Rahm LEF W.1 gr	76 x 218 mm	Grau	Matt	W.1	1	**WNA683**
Gehäuseunterteil 3f waag Rahm LEF W.1 pw	76 x 218 mm	Weiß	Matt	W.1	1	**WNA683B**

Zubehör • Montageschablone

Betriebstemperatur:	-15 - 30 °C	- Ohne Aufdruck
Abmessungen:	44.90 x 44.40 mm	- Für Schraubbefestigung

Bezeichnung	VPE	Best.-Nr.
W.1		
Bohrschablone 1 bis 3fach W.1	1	**WNA692**



WNA692



WDE4448

IP44

Einsatz - Taster • Einzeltaster • Mit Schraubklemmen

Nennspannung:	250 V	- Mit Aufdruck
Frequenz:	50 - 60 Hz	- Für Schraubbefestigung
Schaltstrom:	5 A	
Werkstoff:	Metall | Kunststoff	
Einbautiefe:	32 mm	

Bezeichnung	Farbe	Schaltart/Variante	VPE	Best.-Nr.
Schlüsseltaster AP für Profil-Halbzy.	Grau	Schließer	1	WDE4448



WDE4466

IP44

Schlüsselschalter • Mit Schraubklemmen • Schaltungsart Schalter 2-polig

Nennspannung:	250 V	- Mit Schraubklemmen
Frequenz:	50 - 60 Hz	- Ohne Beleuchtung (nicht beleuchtbar)
Bemessungsstrom IN:	16 A	- 2-polig Aus
Verwendbar in höheren IP-Klassen:	IP44 in Kombination mit Dichtungsset	
Anschluss-/Steckertyp:	Schraubanschluss	

Bezeichnung	Schaltstrom	VPE	Best.-Nr.
Schlüsselschalter AP für Profil-Halbzy.	16 A	1	WDE4466



WDE4447

IP44

Jalousieschalter/-taster • Taster 1-polig

Werkstoff:	Metall | Kunststoff	- 1-polig
Nennspannung:	250 V	- Mit 0-Stellung
Schaltstrom:	5 A	- Mit Schraubklemmen
Betriebstemperatur:	-5 - +35 °C	

Bezeichnung	Farbe	Glanzgrad	VPE	Best.-Nr.
Jalousie-Schlüsseltaster AP DIN- Profil	Lichtgrau	Matt	1	WDE4447



WDE4462

IP44

Jalousieschalter/-taster • Schalter 2-polig

Werkstoff:	Metall | Kunststoff	- Mit 0-Stellung
Nennspannung:	250 V	- Mit Schraubklemmen
Schaltstrom:	5 A	- Mit Tastrastfunktion
Betriebstemperatur:	-5 - +35 °C	

Bezeichnung	Farbe	Glanzgrad	VPE	Best.-Nr.
Jalousie-Schlüsselschalter AP für Profil	Lichtgrau	Matt	1	WDE4462

Einsatz für Schließsystem • Zylinderschloss

Bezeichnung	VPE	Best.-Nr.
Profil-Halbzylinder Zubehör Schlüssel	1	**WDA7171**
Profil-Halbzylinder Zubehör für Schlüs	1	**WDA7172**



WDA7171

Anhang

	Seite
Alphanumerischer Anhang	337
Unternehmen	348
Nachhaltigkeit	350
Design	352
Digitale Services and Tools	354
Kontakt	358

Bestellnummer	Seite
T	
TG308	256
TRM702A	255
TYB708D	256
TYBS702A	255
TYBS704A	255
TYBS794A	255
W	
WAA1101	37
WAA1102	54
WAA1103	54
WAA2321W	134
WAA2530M	73
WAA3040WG	162
WAA3045WG	163
WAA3145	163
WAA4091	69
WAA4092	69
WAA4093	69
WAA4094	69
WAA4095	69
WAA5151WG	75
WAA8100	72
WAC1010	65
WAC1020	64
WAC1061	81
WAC1062	81
WAC2010	65
WAC2020	65
WAC4010	68
WAC7061AT	68
WAC7061BG	68
WAC7061BM	68
WAC7061TA	68
WAC7061WG	68
WAC7061WM	68
WAD6100AT	138
WAD6100BG	135
WAD6100BM	135
WAD6100RG	142
WAD6100TA	140
WAD6100WG	132
WAD6100WM	132
WAD6101AT	138
WAD6101BG	135
WAD6101BM	136
WAD6101TA	140
WAD6101WG	132
WAD6101WM	133
WAD6120AT	138
WAD6120BG	136
WAD6120BM	136
WAD6120TA	140
WAD6120WG	133
WAD6120WM	133
WAD6200AT	138
WAD6200BG	135
WAD6200BM	135
WAD6200RG	142
WAD6200TA	140
WAD6200WG	132
WAD6200WM	132
WAD6202AT	138
WAD6202BG	135
WAD6202BM	136
WAD6202TA	140
WAD6202WG	132
WAD6202WM	133
WAD6203AT	138
WAD6203BG	135
WAD6203BM	136
WAD6203TA	140
WAD6203WG	132
WAD6203WM	133
WAD6300AT	138
WAD6300BG	135
WAD6300BM	135
WAD6300RG	142
WAD6300TA	140
WAD6300WG	132
WAD6300WM	132
WAD6302AT	138
WAD6302BG	135
WAD6302BM	136
WAD6302TA	140
WAD6302WG	132
WAD6302WM	133
WAD6303AT	138
WAD6303BG	135
WAD6303BM	136
WAD6303TA	140
WAD6303WG	132
WAD6303WM	133
WAD6400AT	138
WAD6400BG	135
WAD6400BM	135
WAD6400RG	142
WAD6400TA	140
WAD6400WG	132
WAD6400WM	132
WAD6402AT	138
WAD6402BG	135
WAD6402BM	136
WAD6402TA	140
WAD6402WG	132
WAD6402WM	133
WAD6403AT	138
WAD6403BG	135
WAD6403BM	136
WAD6403TA	140
WAD6403WG	132
WAD6403WM	133
WAD6500AT	138
WAD6500BG	135
WAD6500BM	135
WAD6500RG	142
WAD6500TA	140
WAD6500WG	132
WAD6500WM	132
WAD6502AT	138
WAD6502BG	135
WAD6502BM	136
WAD6502TA	140
WAD6502WG	132
WAD6502WM	133
WAD6503AT	138
WAD6503BG	135
WAD6503BM	136
WAD6503TA	140
WAD6503WG	132
WAD6503WM	133
WAD7100AT	172
WAD7100BG	170
WAD7100BM	170
WAD7100RG	174
WAD7100TA	173
WAD7100WG	168
WAD7100WM	168
WAD7120AT	172
WAD7120BG	170
WAD7120BM	171
WAD7120TA	173
WAD7120WG	168
WAD7120WM	169
WAD7200AT	172
WAD7200BG	170
WAD7200BM	170
WAD7200RG	174
WAD7200TA	173
WAD7200WG	168
WAD7200WM	168
WAD7300AT	172
WAD7300BG	170
WAD7300BM	170
WAD7300RG	174
WAD7300TA	173
WAD7300WG	168
WAD7300WM	168
WAD7400AT	172
WAD7400BG	170
WAD7400BM	170
WAD7400RG	174
WAD7400TA	173
WAD7400WG	168
WAD7400WM	168
WAD7500AT	172
WAD7500BG	170
WAD7500BM	170
WAD7500RG	174
WAD7500TA	173

Bestellnummer	Seite
WAD7500WG	168
WAD7500WM	168
WAD8100AL	156
WAD8100AT	153
WAD8100BG	151
WAD8100BM	151
WAD8100ES	159
WAD8100GBG	158
WAD8100GWM	157
WAD8100TA	154
WAD8100WG	148
WAD8100WM	148
WAD8101AT	153
WAD8101BG	151
WAD8101BM	152
WAD8101TA	154
WAD8101WG	148
WAD8101WM	149
WAD8110AT	160
WAD8110BG	160
WAD8110BM	160
WAD8110TA	160
WAD8110WG	160
WAD8110WM	160
WAD8111AT	160
WAD8111BG	160
WAD8111BM	160
WAD8111TA	160
WAD8111WG	160
WAD8111WM	160
WAD8120AL	156
WAD8120AT	153
WAD8120BG	152
WAD8120BM	152
WAD8120ES	159
WAD8120GBG	158
WAD8120GWM	157
WAD8120TA	154
WAD8120WG	149
WAD8120WM	149
WAD8200ALH	156
WAD8200ALV	156
WAD8200AT	153
WAD8200BG	151
WAD8200BM	151
WAD8200ESH	159
WAD8200ESV	159
WAD8200GBG	158
WAD8200GWM	157
WAD8200RG	155
WAD8200TA	154
WAD8200WG	148
WAD8200WM	148
WAD8202AT	153
WAD8202BG	151
WAD8202BM	152
WAD8202TA	154
WAD8202WG	148
WAD8202WM	149
WAD8203AT	153
WAD8203BG	151
WAD8203BM	152
WAD8203TA	154
WAD8203WG	148
WAD8203WM	149
WAD8210AT	161
WAD8210BG	161
WAD8210BM	161
WAD8210TA	161
WAD8210WG	161
WAD8210WM	161
WAD8211AT	160
WAD8211BG	160
WAD8211BM	160
WAD8211TA	160
WAD8211WG	160
WAD8211WM	160
WAD8215AT	161
WAD8215BG	161
WAD8215BM	161
WAD8215TA	161
WAD8215WG	161
WAD8215WM	161
WAD8300ALH	156
WAD8300ALV	156
WAD8300AT	153
WAD8300BG	151
WAD8300BM	151
WAD8300ESH	159
WAD8300ESV	159
WAD8300GBG	158
WAD8300GWM	157
WAD8300RG	155
WAD8300TA	154
WAD8300WG	148
WAD8300WM	148
WAD8302AT	153
WAD8302BG	151
WAD8302BM	152
WAD8302TA	154
WAD8302WG	148
WAD8302WM	149
WAD8303AT	153
WAD8303BG	151
WAD8303BM	152
WAD8303TA	154
WAD8303WG	148
WAD8303WM	149
WAD8310AT	162
WAD8310BG	162
WAD8310BM	162
WAD8310TA	162
WAD8310WG	162
WAD8310WM	162
WAD8311AT	161
WAD8311BG	161
WAD8311BM	161
WAD8311TA	161
WAD8311WG	161
WAD8311WM	161
WAD8400ALH	156
WAD8400ALV	156
WAD8400AT	153
WAD8400BG	151
WAD8400BM	151
WAD8400ESH	159
WAD8400ESV	159
WAD8400GBG	158
WAD8400GWM	157
WAD8400RG	155
WAD8400TA	154
WAD8400WG	148
WAD8400WM	148
WAD8402AT	153
WAD8402BG	151
WAD8402BM	152
WAD8402TA	154
WAD8402WG	148
WAD8402WM	149
WAD8403AT	153
WAD8403BG	151
WAD8403BM	152
WAD8403TA	154
WAD8403WG	148
WAD8403WM	149
WAD8500ALH	156
WAD8500ALV	156
WAD8500AT	153
WAD8500BG	151
WAD8500BM	151
WAD8500ESH	159
WAD8500ESV	159
WAD8500GBG	158
WAD8500GWM	157
WAD8500RG	155
WAD8500TA	154
WAD8500WG	148
WAD8500WM	148
WAD8502AT	153
WAD8502BG	151
WAD8502BM	152
WAD8502TA	154
WAD8502WG	148
WAD8502WM	149
WAD8503AT	153
WAD8503BG	151
WAD8503BM	152
WAD8503TA	154
WAD8503WG	148
WAD8503WM	149
WAD9100AL	187

Bestellnummer	Seite
WAD9100AT	184
WAD9100BG	182
WAD9100BM	182
WAD9100ES	190
WAD9100GBG	189
WAD9100GWM	188
WAD9100RG	186
WAD9100TA	185
WAD9100WG	180
WAD9100WM	180
WAD9120AL	187
WAD9120AT	184
WAD9120BG	182
WAD9120BM	183
WAD9120ES	190
WAD9120GBG	189
WAD9120GWM	188
WAD9120TA	185
WAD9120WG	180
WAD9120WM	181
WAD9200ALH	187
WAD9200ALV	187
WAD9200AT	184
WAD9200BG	182
WAD9200BM	182
WAD9200ESH	190
WAD9200ESV	190
WAD9200GBG	189
WAD9200GWM	188
WAD9200RG	186
WAD9200TA	185
WAD9200WG	180
WAD9200WM	180
WAD9300ALH	187
WAD9300ALV	187
WAD9300AT	184
WAD9300BG	182
WAD9300BM	182
WAD9300ESH	190
WAD9300ESV	190
WAD9300GBG	189
WAD9300GWM	188
WAD9300RG	186
WAD9300TA	185
WAD9300WG	180
WAD9300WM	180
WAD9400ALH	187
WAD9400ALV	187
WAD9400AT	184
WAD9400BG	182
WAD9400BM	182
WAD9400ESH	190
WAD9400ESV	190
WAD9400GBG	189
WAD9400GWM	188
WAD9400RG	186
WAD9400TA	185
WAD9400WG	180
WAD9400WM	180
WAD9500ALH	187
WAD9500ALV	187
WAD9500AT	184
WAD9500BG	182
WAD9500BM	182
WAD9500ESH	190
WAD9500ESV	190
WAD9500GBG	189
WAD9500GWM	188
WAD9500RG	186
WAD9500TA	185
WAD9500WG	180
WAD9500WM	180
WAE1011WG	75
WAE1012WG	75
WAE1013WG	76
WAE1014WG	75
WAE1017WG	75
WAE1018WG	76
WAE5181AT	70
WAE5181BG	70
WAE5181BM	70
WAE5181TA	70
WAE5181WG	70
WAE5181WM	70
WAF1001AT	72
WAF1001BG	72
WAF1001BM	72
WAF1001TA	72
WAF1001WG	72
WAF1001WM	72
WAF1020AT	74
WAF1020BG	74
WAF1020BM	74
WAF1020TA	74
WAF1020WG	74
WAF1020WM	74
WAF1048AT	60
WAF1048BG	60
WAF1048BM	60
WAF1048TA	60
WAF1048WG	60
WAF1048WM	60
WAF1104AT	49
WAF1104BG	49
WAF1104BM	49
WAF1104TA	49
WAF1104WG	49
WAF1104WM	49
WAF1106AT	110
WAF1106BG	110
WAF1106BM	110
WAF1106TA	110
WAF1106WG	110
WAF1106WM	110
WAF1107AT	99
WAF1107BG	99
WAF1107BM	99
WAF1107TA	99
WAF1107WG	99
WAF1107WM	99
WAF1108AT	100
WAF1108BG	100
WAF1108BM	100
WAF1108TA	100
WAF1108WG	100
WAF1108WM	100
WAF1160AT	103
WAF1160BG	103
WAF1160BM	103
WAF1160TA	103
WAF1160WG	103
WAF1160WM	103
WAF1161AT	103
WAF1161BG	103
WAF1161BM	103
WAF1161TA	103
WAF1161WG	103
WAF1161WM	103
WAF1168AT	106
WAF1168BG	106
WAF1168BM	106
WAF1168TA	106
WAF1168WG	106
WAF1168WM	106
WAF1169AT	107
WAF1169BG	107
WAF1169BM	107
WAF1169TA	107
WAF1169WG	107
WAF1169WM	107
WAF1171AT	77
WAF1171BG	77
WAF1171BM	77
WAF1171TA	77
WAF1171WG	77
WAF1171WM	77
WAF1172AT	108
WAF1172BG	108
WAF1172BM	108
WAF1172TA	108
WAF1172WG	108
WAF1172WM	108
WAF1176AT	111
WAF1176BG	111
WAF1176BM	111
WAF1176TA	111
WAF1176WG	111
WAF1176WM	111
WAF1177AT	113
WAF1177BG	113
WAF1177BM	113

Bestellnummer	Seite
WAF1177TA	113
WAF1177WG	113
WAF1177WM	113
WAF1189AT	107
WAF1189BG	107
WAF1189BM	107
WAF1189TA	107
WAF1189WG	107
WAF1189WM	107
WAF1311AT	86
WAF1311BG	86
WAF1311BM	86
WAF1311TA	86
WAF1311WG	86
WAF1311WM	86
WAF1312AT	61
WAF1312BG	61
WAF1312BM	61
WAF1312TA	61
WAF1312WG	61
WAF1312WM	61
WAF1313AT	63
WAF1313BG	63
WAF1313BM	63
WAF1313TA	63
WAF1313WG	63
WAF1313WM	63
WAF1314AT	63
WAF1314BG	63
WAF1314BM	63
WAF1314TA	63
WAF1314WG	63
WAF1314WM	63
WAF1315AT	95
WAF1315BG	95
WAF1315BM	95
WAF1315TA	95
WAF1315WG	95
WAF1315WM	95
WAF1316AT	95
WAF1316BG	95
WAF1316BM	95
WAF1316TA	95
WAF1316WG	95
WAF1316WM	95
WAF1317AT	83
WAF1317BG	83
WAF1317BM	83
WAF1317TA	83
WAF1317WG	83
WAF1317WM	83
WAF1319AT	88
WAF1319BG	88
WAF1319BM	88
WAF1319TA	88
WAF1319WG	88
WAF1319WM	88
WAF1320AT	88
WAF1320BG	88
WAF1320BM	88
WAF1320TA	88
WAF1320WG	88
WAF1320WM	88
WAF1321AT	89
WAF1321BG	89
WAF1321BM	89
WAF1321TA	89
WAF1321WG	89
WAF1321WM	89
WAF1511AT	48
WAF1511BG	48
WAF1511BM	48
WAF1511TA	48
WAF1511WG	48
WAF1511WM	48
WAF2087WG	77
WAF2087WM	77
WAF2105AT	97
WAF2105BG	97
WAF2105BM	97
WAF2105TA	97
WAF2105WG	97
WAF2105WM	97
WAF2108AT	100
WAF2108BG	100
WAF2108BM	100
WAF2108TA	100
WAF2108WG	100
WAF2108WM	100
WAF2162AT	105
WAF2162BG	105
WAF2162BM	105
WAF2162TA	105
WAF2162WG	105
WAF2162WM	105
WAF2163AT	104
WAF2163BG	104
WAF2163BM	104
WAF2163TA	104
WAF2163WG	104
WAF2163WM	104
WAF2164AT	104
WAF2164BG	104
WAF2164BM	104
WAF2164TA	104
WAF2164WG	104
WAF2164WM	104
WAF2165AT	104
WAF2165BG	104
WAF2165BM	104
WAF2165RG	104
WAF2165TA	104
WAF2165WG	104
WAF2165WM	104
WAF2166WG	105
WAF2166WM	105
WAF2167WG	104
WAF2167WM	104
WAF2170AT	107
WAF2170BG	107
WAF2170BM	107
WAF2170TA	107
WAF2170WG	107
WAF2170WM	107
WAF2190WG	105
WAF2190WM	105
WAF3554AT	71
WAF3554BG	71
WAF3554BM	71
WAF3554TA	71
WAF3554WG	71
WAF3554WM	71
WAF4379AT	112
WAF4379BG	112
WAF4379BM	112
WAF4379TA	112
WAF4379WG	112
WAF4379WM	112
WAF4380AT	112
WAF4380BG	112
WAF4380BM	112
WAF4380TA	112
WAF4380WG	112
WAF4380WM	112
WAF4381AT	112
WAF4381BG	112
WAF4381BM	112
WAF4381TA	112
WAF4381WG	112
WAF4381WM	112
WAF4400AT	72
WAF4400BG	72
WAF4400BM	72
WAF4400TA	72
WAF4400WG	72
WAF4400WM	72
WAF6084WG	76
WAF6582WG	69
WAF6583WG	69
WAF6584WG	69
WAF7073AT	109
WAF7073BG	109
WAF7073BM	109
WAF7073TA	109
WAF7073WG	109
WAF7073WM	109
WAF7074AT	109
WAF7074BG	109
WAF7074BM	109
WAF7074TA	109
WAF7074WG	109

Bestellnummer	Seite
WAF7074WM	109
WAF7091AT	108
WAF7091BG	108
WAF7091BM	108
WAF7091TA	108
WAF7091WG	108
WAF7091WM	108
WAK1011	116
WAK1014	116
WAK1016	116
WAK1018	116
WAK2011	123
WAK2012	123
WAK5010BM	126
WAK5010WM	126
WAK7011AT	118
WAK7011BG	118
WAK7011BM	118
WAK7011TA	118
WAK7011WG	118
WAK7011WM	118
WAK7014AT	118
WAK7014BG	118
WAK7014BM	118
WAK7014TA	118
WAK7014WG	118
WAK7014WM	118
WAK7016AT	120
WAK7016BG	120
WAK7016BM	120
WAK7016TA	120
WAK7016WG	120
WAK7016WM	120
WAK7018AT	121
WAK7018BG	121
WAK7018BM	121
WAK7018TA	121
WAK7018WG	121
WAK7018WM	121
WAK7124BG	119
WAK7124BM	119
WAK7124WG	119
WAK7124WM	119
WAK7126BG	121
WAK7126BM	121
WAK7126WG	121
WAK7126WM	121
WAK7128BG	122
WAK7128BM	122
WAK7128WG	122
WAK7128WM	122
WAK7134BG	119
WAK7134BM	119
WAK7134WG	119
WAK7134WM	119
WAK7136BG	120
WAK7136BM	120
WAK7136WG	120
WAK7136WM	120
WAK7138BG	122
WAK7138BM	122
WAK7138WG	122
WAK7138WM	122
WAK7144BG	119
WAK7144BM	119
WAK7144WG	119
WAK7144WM	119
WAK7146BG	120
WAK7146BM	120
WAK7146WG	120
WAK7146WM	120
WAK7148BG	122
WAK7148BM	122
WAK7148WG	122
WAK7148WM	122
WAK7154BG	119
WAK7154BM	119
WAK7154WG	119
WAK7154WM	119
WAK7156BG	121
WAK7156BM	121
WAK7156WG	121
WAK7156WM	121
WAK7158BG	122
WAK7158BM	122
WAK7158WG	122
WAK7158WM	122
WAK7211AT	118
WAK7211BG	118
WAK7211BM	118
WAK7211TA	118
WAK7211WG	118
WAK7211WM	118
WAK7214AT	118
WAK7214BG	118
WAK7214BM	118
WAK7214TA	118
WAK7214WG	118
WAK7214WM	118
WAK7216AT	120
WAK7216BG	120
WAK7216BM	120
WAK7216TA	120
WAK7216WG	120
WAK7216WM	120
WAK7218AT	121
WAK7218BG	121
WAK7218BM	121
WAK7218TA	121
WAK7218WG	121
WAK7218WM	121
WAN1061	80
WAN1062	81
WAN5010AT	93
WAN5010BG	93
WAN5010BM	93
WAN5010TA	93
WAN5010WG	93
WAN5010WM	93
WAN5011AT	93
WAN5011BG	93
WAN5011BM	93
WAN5011TA	93
WAN5011WG	93
WAN5011WM	93
WAN6010AT	114
WAN6010BG	114
WAN6010BM	114
WAN6010TA	114
WAN6010WG	114
WAN6010WM	114
WAN6011AT	114
WAN6011BG	114
WAN6011BM	114
WAN6011TA	114
WAN6011WG	114
WAN6011WM	114
WAN6110AT	115
WAN6110BG	115
WAN6110BM	115
WAN6110TA	115
WAN6110WG	115
WAN6110WM	115
WAN6111AT	114
WAN6111BG	114
WAN6111BM	114
WAN6111TA	114
WAN6111WG	114
WAN6111WM	114
WAN6211AT	115
WAN6211BG	115
WAN6211BM	115
WAN6211TA	115
WAN6211WG	115
WAN6211WM	115
WAN7010AT	66
WAN7010BG	66
WAN7010BM	66
WAN7010TA	66
WAN7010WG	66
WAN7010WM	66
WAN7011AT	66
WAN7011BG	66
WAN7011BM	66
WAN7011TA	66
WAN7011WG	66
WAN7011WM	66
WAN7020AT	66
WAN7020BG	66
WAN7020BM	66
WAN7020TA	66

Bestellnummer	Seite
WAN7020WG	66
WAN7020WM	66
WAN7021AT	66
WAN7021BG	66
WAN7021BM	66
WAN7021TA	66
WAN7021WG	66
WAN7021WM	66
WAN7030AT	82
WAN7030BG	82
WAN7030BM	82
WAN7030TA	82
WAN7030WG	82
WAN7030WM	82
WAN7040AT	82
WAN7040BG	82
WAN7040BM	82
WAN7040TA	82
WAN7040WG	82
WAN7040WM	82
WAN7050AT	91
WAN7050BG	91
WAN7050BM	91
WAN7050TA	91
WAN7050WG	91
WAN7050WM	91
WAN7051AT	91
WAN7051BG	91
WAN7051BM	91
WAN7051TA	91
WAN7051WG	91
WAN7051WM	91
WAN7060AT	68
WAN7060BG	68
WAN7060BM	68
WAN7060TA	68
WAN7060WG	68
WAN7060WM	68
WAN7070AT	74
WAN7070BG	74
WAN7070BM	74
WAN7070TA	74
WAN7070WG	74
WAN7070WM	74
WAS1100AP	32
WAS1100AT	26
WAS1100BG	26
WAS1100BM	26
WAS1100GR	32
WAS1100RG	32
WAS1100TA	26
WAS1100WG	26
WAS1100WM	26
WAS1101AP	33
WAS1101AT	28
WAS1101BG	28
WAS1101BM	28
WAS1101GR	33
WAS1101RG	33
WAS1101TA	28
WAS1101WG	28
WAS1101WM	28
WAS1105AT	27
WAS1105BG	27
WAS1105BM	27
WAS1105TA	27
WAS1105WG	27
WAS1105WM	27
WAS1110AT	35
WAS1110BG	35
WAS1110BM	35
WAS1110TA	35
WAS1110WG	35
WAS1110WM	35
WAS1112AT	35
WAS1112BG	35
WAS1112BM	35
WAS1112TA	35
WAS1112WG	35
WAS1112WM	35
WAS1115AT	38
WAS1115BG	38
WAS1115BM	38
WAS1115TA	38
WAS1115WG	38
WAS1115WM	38
WAS1120AT	39
WAS1120BG	39
WAS1120BM	39
WAS1120TA	39
WAS1120WG	39
WAS1120WM	39
WAS1121AT	39
WAS1121BG	39
WAS1121BM	39
WAS1121TA	39
WAS1121WG	39
WAS1121WM	39
WAS1131GR	32
WAS1132AP	32
WAS1133AP	32
WAS1136GR	33
WAS1139AP	33
WAS1140AP	33
WAS1200AP	32
WAS1200AT	26
WAS1200BG	26
WAS1200BM	26
WAS1200GR	32
WAS1200RG	32
WAS1200TA	26
WAS1200WG	26
WAS1200WM	26
WAS1201AT	28
WAS1201BG	28
WAS1201BM	28
WAS1201TA	28
WAS1201WG	28
WAS1201WM	28
WAS1212AT	36
WAS1212BG	36
WAS1212BM	36
WAS1212TA	36
WAS1212WG	36
WAS1212WM	36
WAS1213AT	36
WAS1213BG	36
WAS1213BM	36
WAS1213TA	36
WAS1213WG	36
WAS1213WM	36
WAS1214AT	37
WAS1214BG	37
WAS1214BM	37
WAS1214TA	37
WAS1214WG	37
WAS1214WM	37
WAS1219WG	78
WAS1219WM	78
WAS1220AT	39
WAS1220BG	39
WAS1220BM	39
WAS1220TA	39
WAS1220WG	39
WAS1220WM	39
WAS1221AT	39
WAS1221BG	39
WAS1221BM	39
WAS1221TA	39
WAS1221WG	39
WAS1221WM	39
WAS1233AP	33
WAS1234RG	33
WAS1261AT	31
WAS1261BG	31
WAS1261BM	31
WAS1261TA	31
WAS1261WG	31
WAS1261WM	31
WAS1300AT	26
WAS1300BG	26
WAS1300BM	26
WAS1300TA	26
WAS1300WG	26
WAS1300WM	26
WAS1312AT	35
WAS1312BG	35
WAS1312BM	35
WAS1312TA	35
WAS1312WG	35
WAS1312WM	35

Bestellnummer	Seite
WAS1400AT	27
WAS1400BG	27
WAS1400BM	27
WAS1400TA	27
WAS1400WG	27
WAS1400WM	27
WAS1401AT	28
WAS1401BG	28
WAS1401BM	28
WAS1401TA	28
WAS1401WG	28
WAS1401WM	28
WAS1402AT	29
WAS1402BG	29
WAS1402BM	29
WAS1402TA	29
WAS1402WG	29
WAS1402WM	29
WAS1412AT	36
WAS1412BG	36
WAS1412BM	36
WAS1412TA	36
WAS1412WG	36
WAS1412WM	36
WAS1415AT	38
WAS1415BG	38
WAS1415BM	38
WAS1415TA	38
WAS1415WG	38
WAS1415WM	38
WAS1435RG	34
WAS1437GR	34
WAS1439AP	34
WAS1441AP	34
WAS1462AT	27
WAS1462BG	27
WAS1462BM	27
WAS1462TA	27
WAS1462WG	27
WAS1462WM	27
WAS1500AT	42
WAS1500BG	42
WAS1500BM	42
WAS1500TA	42
WAS1500WG	42
WAS1500WM	42
WAS1600AT	42
WAS1600BG	42
WAS1600BM	42
WAS1600TA	42
WAS1600WG	42
WAS1600WM	42
WAS1615AT	44
WAS1615BG	44
WAS1615BM	44
WAS1615TA	44
WAS1615WG	44
WAS1615WM	44
WAS1812AT	44
WAS1812BG	44
WAS1812BM	44
WAS1812TA	44
WAS1812WG	44
WAS1812WM	44
WAS1862AT	43
WAS1862BG	43
WAS1862BM	43
WAS1862TA	43
WAS1862WG	43
WAS1862WM	43
WAS1863AP	42
WAS1863AT	42
WAS1863BG	42
WAS1863BM	42
WAS1863GR	42
WAS1863RG	42
WAS1863TA	42
WAS1863WG	42
WAS1863WM	42
WAS2123AT	40
WAS2123BG	40
WAS2123BM	40
WAS2123TA	40
WAS2123WG	40
WAS2123WM	40
WAS2175AT	40
WAS2175BG	40
WAS2175BM	40
WAS2175TA	40
WAS2175WG	40
WAS2175WM	40
WAS2177AT	40
WAS2177BG	40
WAS2177BM	40
WAS2177TA	40
WAS2177WG	40
WAS2177WM	40
WAS2275AT	41
WAS2275BG	41
WAS2275BM	41
WAS2275TA	41
WAS2275WG	41
WAS2275WM	41
WAS2277AT	41
WAS2277BG	41
WAS2277BM	41
WAS2277TA	41
WAS2277WG	41
WAS2277WM	41
WAS4055AT	30
WAS4055BG	30
WAS4055BM	30
WAS4055TA	30
WAS4055WG	30
WAS4055WM	30
WAS4154	48
WAS4155BM	49
WAS4155WM	49
WAS5100AT	45
WAS5100BG	45
WAS5100BM	45
WAS5100TA	45
WAS5100WG	45
WAS5100WM	45
WAS5200AT	45
WAS5200BG	45
WAS5200BM	45
WAS5200TA	45
WAS5200WG	45
WAS5200WM	45
WAS6000BG	47
WAS6000WG	47
WAS6100BG	47
WAS6100WG	47
WAS6200AT	46
WAS6200BG	46
WAS6200BM	46
WAS6200TA	46
WAS6200WG	46
WAS6200WM	46
WAS7700AT	46
WAS7700BG	46
WAS7700BM	46
WAS7700TA	46
WAS7700WG	46
WAS7700WM	46
WAW1000AT	51
WAW1000BG	51
WAW1000BM	51
WAW1000TA	51
WAW1000WG	51
WAW1000WM	51
WAW1002AT	84
WAW1002BG	84
WAW1002BM	84
WAW1002TA	84
WAW1002WG	84
WAW1002WM	84
WAW1007WG	52
WAW1011AT	53
WAW1011BG	53
WAW1011BM	53
WAW1011TA	53
WAW1011WG	53
WAW1011WM	53
WAW1012AT	53
WAW1012BG	53
WAW1012BM	53
WAW1012TA	53
WAW1012WG	53
WAW1012WM	53

Bestellnummer	Seite
WAW1013AT	53
WAW1013BG	53
WAW1013BM	53
WAW1013TA	53
WAW1013WG	53
WAW1013WM	53
WAW1014AT	58
WAW1014BG	58
WAW1014BM	58
WAW1014RG	58
WAW1014TA	58
WAW1014WG	58
WAW1014WM	58
WAW1018WG	59
WAW1031AT	52
WAW1031BG	52
WAW1031BM	52
WAW1031TA	52
WAW1031WG	52
WAW1031WM	52
WAW1032AT	54
WAW1032BG	54
WAW1032BM	54
WAW1032TA	54
WAW1032WG	54
WAW1032WM	54
WAW1034AT	59
WAW1034BG	59
WAW1034BM	59
WAW1034TA	59
WAW1034WG	59
WAW1034WM	59
WAW1035RG	94
WAW1037WG	53
WAW1038WG	59
WAW1091WG	79
WAW1092WG	79
WAW1093WG	79
WAW1096WG	78
WAW1100AT	51
WAW1100BG	51
WAW1100BM	51
WAW1100TA	51
WAW1100WG	51
WAW1100WM	51
WAW1131AT	52
WAW1131BG	52
WAW1131BM	52
WAW1131TA	52
WAW1131WG	52
WAW1131WM	52
WAW1133AT	54
WAW1133BG	54
WAW1133BM	54
WAW1133TA	54
WAW1133WG	54
WAW1133WM	54
WAW1231AT	52
WAW1231BG	52
WAW1231BM	52
WAW1231TA	52
WAW1231WG	52
WAW1231WM	52
WAW1233AT	54
WAW1233BG	54
WAW1233BM	54
WAW1233TA	54
WAW1233WG	54
WAW1233WM	54
WAW2000AT	57
WAW2000BG	57
WAW2000BM	57
WAW2000TA	57
WAW2000WG	57
WAW2000WM	57
WAW2001AT	84
WAW2001BG	84
WAW2001BM	84
WAW2001TA	84
WAW2001WG	84
WAW2001WM	84
WAW2002AT	87
WAW2002BG	87
WAW2002BM	87
WAW2002TA	87
WAW2002WG	87
WAW2002WM	87
WAW2031AT	57
WAW2031BG	57
WAW2031BM	57
WAW2031TA	57
WAW2031WG	57
WAW2031WM	57
WAW2037WG	57
WDA1075ANM	286
WDA1076ANM	286
WDA1101	227
WDA1102	227
WDA1527G	70
WDA1527R	70
WDA1527T	70
WDA2097WG	31
WDA2127P	71
WDA2535W	209
WDA2536W	209
WDA2727B	71
WDA2727G	71
WDA2727R	71
WDA2727W	71
WDA2727Y	71
WDA3400	73
WDA3481	37
WDA3600	73
WDA4527G	70
WDA4527R	70
WDA4527T	70
WDA4527Y	70
WDA7171	62
WDA7172	62
WDA8100WG	109
WDA9091	117
WDE1600W	73
WDE1675W	73
WDE1680W	73
WDE1687W	73
WDE2040	63
WDE2041	63
WDE3032	58
WDE3035	55
WDE3036	50
WDE3037	50
WDE3966	60
WDE4412	285
WDE4416	285
WDE4447	332
WDE4448	332
WDE4449	285
WDE4450	285
WDE4462	332
WDE4466	332
WDE5031	51
WDE5035	56
WDE5036	51
WDE5051	74
WDE5101	70
WDE34343	56
WDE35003	55
WDE36003	50
WDE55003	56
WDE56003	51
WDE284401	31
WDE303116	50
WDE303212	58
WDE303303	58
WDE303501	55
WDE303516	55
WDE303520	84
WDE303601	50
WDE303616	50
WDE303701	50
WDE303716	50
WDE303808	55
WDE382120	85
WDE382210	85
WDE382610	61
WDE383110	85
WDE383120	85
WDE383210	85
WDE383620	61
WDE383803	205
WDE384103	83

Bestellnummer	Seite
WDE384203	83
WDE384603	206
WDE385103	88
WDE385203	88
WDE385620	61
WDE386103	95
WDE386113	95
WDE387503	205
WDE387603	205
WDE387703	205
WDE389303	205
WDE395619	60
WDE503101	51
WDE503203	51
WDE503404	55
WDE503501	56
WDE503503	56
WDE503511	56
WDE503520	84
WDE503601	51
WDE503808	56
WDE505101	74
WDE505102	74
WDE505103	74
WDE505201	74
WDE505601	74
WDE510110	70
WDE613036	50
WDE615031	51
WDE30350116	55
WDE30355016	55
WDE30360116	50
WDE30365016	50
WDE30370116	50
WDE38112145	211
WDE38112189	211
WDE50380801	55
WDE50380802	55
WDF4000WG	96
WDF4011WG	96
WDF4104	96
WDF4400	72
WDF4411	72
WDF4592	106
WDF4593	106
WDF4611R	101
WDF4612W	101
WDF4614G	101
WDF4617S	101
WDF4711R	102
WDF4712W	102
WDF4714G	102
WDF4715N	102
WDF4716P	102
WDF4717S	101
WDF4800AT1	110
WDF4800AT2	110
WDF4800PW1	110
WDF4800PW2	110
WDF5600	77
WDF5611	76
WDF5612	76
WDF41073	98
WDF41076	98
WDF41083	98
WDF45921	106
WDF45922	106
WDF45923	106
WDF48001	110
WDF410766	98
WDF410862	99
WDF410863	99
WDF410866	99
WDN2010	64
WDN2020	64
WDN2030	80
WDN2040	90
WDN2061	64
WDN4020	68
WDN9011	67
WDN9021	210
WDN9031	213
WDW5000CH	207
WL4011BG	210
WL4011WG	210
WL4041BG	210
WL4041WG	210
WLA6600	83
WLD9100AB	249
WLD9100AW	249
WLD9100BG	248
WLD9100GB	251
WLD9100GW	251
WLD9100STB	250
WLD9100STW	250
WLD9100WG	248
WLD9200AB	249
WLD9200AW	249
WLD9200BG	248
WLD9200GB	251
WLD9200GW	251
WLD9200STB	250
WLD9200STW	250
WLD9200WG	248
WLD9300AB	249
WLD9300AW	249
WLD9300BG	248
WLD9300GB	251
WLD9300GW	251
WLD9300STB	250
WLD9300STW	250
WLD9300WG	248
WLE7261BG	211
WLE7261WG	211
WLF1001BG	226
WLF1001WG	226
WLF1007BG	217
WLF1007WG	217
WLF1008BG	218
WLF1008WG	218
WLF1054BG	224
WLF1054WG	224
WLF1068BG	220
WLF1068WG	220
WLF4000BG	214
WLF4000WG	214
WLF4379BG	222
WLF4379WG	222
WLF4380BG	222
WLF4380WG	222
WLF4400BG	227
WLF4400WG	227
WLF6651BG	223
WLF6651WG	223
WLF6652BG	224
WLF6652WG	224
WLF6653BG	223
WLF6653WG	223
WLN5026BG	212
WLN5026WG	212
WLN5029BG	212
WLN5029WG	212
WLN5030BG	212
WLN5030WG	212
WLN5034BG	212
WLN5034WG	212
WLN5046BG	213
WLN5046WG	213
WLN8010BG	225
WLN8010WG	225
WLS1100BG	195
WLS1100WG	195
WLS1200BG	195
WLS1200WG	195
WLS1211BG	196
WLS1211WG	196
WLS1300BG	195
WLS1300WG	195
WLS1463BG	194
WLS1463WG	194
WLS1600BG	197
WLS1600WG	197
WLS1800BG	198
WLS1800WG	198
WLS1811BG	199
WLS1811WG	199
WLS1863BG	197
WLS1863WG	197
WLW1000BG	201
WLW1000WG	201
WLW1014BG	204

Bestellnummer	Seite
WLW1014WG	204
WLW1331BG	201
WLW1331WG	201
WLW1332BG	202
WLW1332WG	202
WLW2001BG	203
WLW2001WG	203
WLW2002BG	203
WLW2002WG	203
WLW2010BG	203
WLW2010WG	203
WLW2300BG	203
WLW2300WG	203
WNA001B	274
WNA002	274
WNA002B	274
WNA003	274
WNA003B	274
WNA006	274
WNA006B	274
WNA008	276
WNA008B	276
WNA009	277
WNA009B	277
WNA010	273
WNA010B	273
WNA011	273
WNA020	275
WNA020B	275
WNA021	275
WNA021B	275
WNA022	275
WNA022B	275
WNA026	275
WNA032	282
WNA033	282
WNA037B	306
WNA038	280
WNA040	273
WNA040B	273
WNA042	273
WNA042B	273
WNA045	279
WNA045B	279
WNA047	274
WNA100	272
WNA100B	272
WNA140	271
WNA140B	271
WNA155	283
WNA155B	283
WNA157	283
WNA157B	283
WNA160	271
WNA160B	271
WNA226	280
WNA226B	280
WNA227	280
WNA227B	280
WNA253	280
WNA253B	280
WNA254	281
WNA254B	281
WNA257	281
WNA257B	281
WNA300	279
WNA300B	279
WNA401	284
WNA401B	284
WNA402	284
WNA402B	284
WNA403	284
WNA403B	284
WNA408	284
WNA408B	284
WNA450	283
WNA601	278
WNA602	278
WNA603	278
WNA625	326
WNA625B	326
WNA626	326
WNA626B	326
WNA671	330
WNA672	330
WNA676	330
WNA681B	330
WNA682B	330
WNA683	330
WNA683B	330
WNA685	330
WNA685B	330
WNA686B	330
WNA689	311
WNA690	310
WNA690B	310
WNA691	310
WNA691B	310
WNA692	311
WNA693	310
WNA694	310
WNA695	309
WNA696	309
WNA697	309
WNA698	309
WNA699	309
WNA700	310
WNA701	310
WNA712	309
WNA900	309
WNA901	309
WNA903	309
WNC001B	299
WNC002	299
WNC003	300
WNC003B	300
WNC006	299
WNC006B	299
WNC008	302
WNC008B	302
WNC009	303
WNC009B	303
WNC010	299
WNC010B	299
WNC011	299
WNC015	300
WNC015B	300
WNC016	300
WNC016B	300
WNC020	301
WNC020B	301
WNC021	301
WNC021B	301
WNC027	301
WNC035	304
WNC035B	304
WNC036	306
WNC042	299
WNC042B	299
WNC044	300
WNC044B	300
WNC080	308
WNC080B	308
WNC081	308
WNC081B	308
WNC082	308
WNC082B	308
WNC083	308
WNC083B	308
WNC100B	293
WNC100E	293
WNC100EC	293
WNC100J	293
WNC100R	293
WNC100V	293
WNC108	293
WNC108B	293
WNC109	293
WNC122	298
WNC122B	298
WNC123	298
WNC123B	298
WNC126	298
WNC126B	298
WNC140	290
WNC140B	290
WNC142	294
WNC142B	294
WNC143	294
WNC143B	294
WNC144	294

Bestellnummer	Seite
WNC144B	294
WNC145	295
WNC145B	295
WNC147	296
WNC147B	296
WNC155	312
WNC155B	312
WNC157	312
WNC157B	312
WNC160	290
WNC160B	290
WNC162	294
WNC162B	294
WNC166	291
WNC166B	291
WNC167	291
WNC167B	291
WNC172B	297
WNC174	297
WNC174B	297
WNC175	297
WNC175B	297
WNC176	297
WNC180	290
WNC180B	290
WNC181	290
WNC181B	290
WNC182	295
WNC182B	295
WNC190	292
WNC191	292
WNC192	292
WNC193	292
WNC195	292
WNC226	307
WNC226B	307
WNC300	305
WNC300B	305
WNC302	305
WNT302	315
WNT304	316
WNT331	315
WNT332	315
WNT902	313
WNT902B	313
WNT912	313
WNT912B	313
WNT922	313
WNT922B	313
WNT932	314
WNT932B	314
WNT942	314
WNT942B	314
WNT944	313
WNT944B	313
WNT954	314
WNT954B	314
WNT964	314
WNT964B	314
WNT974	315
WNT974B	315
WNT982	315
WNT982B	315
WTA1700BG	235
WTA1700WG	235
WTA6100RG	227
WTA6200BG	236
WTA6200WG	236
WTA6300BG	236
WTA6300WG	236
WTA6400BG	236
WTA6400WG	236
WTA6400WP	236
WTD3100BG	233
WTD3100PBG	232
WTD3100PWG	232
WTD3100WG	233
WTD3110BG	235
WTD3110WG	235
WTD3191BG	233
WTD3191WG	234
WTD3200BG	233
WTD3200WG	233
WTD3300BG	233
WTD3300WG	233
WTD3371BG	233
WTD3371WG	234
WTD3372BG	233
WTD3372WG	234
WTD7100GT	206
WTD7100GT2	206
WTD7100GWG	206
WTD7171GT	242
WTD7171GT2	207
WTD7172GT	242
WTD7172GT2	242
WTD7172GWG	243
WTD7173GT2	242
WTD7173GWG	242
WTD7180GT	242
WTD7180GT2	242
WTD7180GWG	242
WTD7200GT	242
WTD7200GT2	242
WTD7200GWG	242
WTD7671GT	207
WTD7671GWG	206
WTD7672GT	207
WTD7672GWG	206
WTD7672GWG2	206
WTD9131AB	208
WTD9131AW	208
WTD9131BG	208
WTD9131GB	208
WTD9131GW	208
WTD9131PW	208
WTD9131STB	208
WTD9131STW	208
WTE5182BG	223
WTE5182WG	223
WTE6161BG	211
WTE6161WG	211
WTE7261BG	211
WTE7261WG	211
WTF1001BG	226
WTF1001BG1	226
WTF1001PW1	226
WTF1001WG	226
WTF4000BG	200
WTF4000WG	200
WTF4107BG	217
WTF4107WG	217
WTF4108BG	218
WTF4108WG	218
WTF4394BG	221
WTF4394PW	221
WTF4400BG	227
WTF4400WG	227
WTF4592BG	219
WTF4592PW	219
WTF4593BG	220
WTF4593PW	220
WTF5285BG	224
WTF5285R	224
WTF5285T	224
WTF5285WG	224
WTF5285WG1	224
WTF5285WG2	224
WTF6585R	223
WTF6585W	223
WTN4011BG	210
WTN4011WG	210
WTN4041BG	210
WTN4041WG	210
WTS1100BG	194
WTS1100WG	194
WTS1200BG	194
WTS1200WG	194
WTS1300BG	194
WTS1300WG	194
WTS1600BG	197
WTS1600WG	197
WTS1800BG	197
WTS1800WG	197
WTS4155BM	200
WTS4155WM	200
WTW1000BG	207
WTW1000PBG	208
WTW1000WBG	208
WTW1000WG	207
WTW3000BA	207

Bestellnummer	Seite
WUZ690	283
WUZ691	283
WWA1100	269
WWA8300BR	269
WWA8300PW	269
WWA8300WP	269
WWD1100BR	270
WWD1100PW	270
WWD1100WP	270
WWD1200BR	270
WWD1200PW	270
WWD1200WP	270
WWD1300BR	270
WWD1300PW	270
WWD1300WP	270
WWF1054PW	269
WWF1054WP	269
WWF1311BR	266
WWF1311PW	266
WWF1311WP	266
WWF1312BR	266
WWF1312PW	266
WWF1312WP	266
WWG1111BR	260
WWG1111PW	260
WWG1111WP	260
WWS1111BR	260
WWS1111PW	260
WWS1111WP	260
WWS1114PW	260
WWS1114WP	260
WWS1115BR	261
WWS1115PW	261
WWS1115WP	261
WWS1211BR	260
WWS1211PW	260
WWS1211WP	260
WWW1000BR	262
WWW1000PW	262
WWW1000WP	262
WWW1007PW	262
WWW1007WP	262
WWW1014BR	265
WWW1014PW	265
WWW1014WP	265
WWW1051RG	268
WWW1100BR	262
WWW1100PW	262
WWW1100WP	262
WWW1314PW	265
WWW1314WP	265
WWW1317PW	267
WWW1336BR	262
WWW1336PW	262
WWW1336WP	262
WWW1339BR	263
WWW1339PW	263
WWW1339WP	263
WWW2000BR	264
WWW2000PW	264
WWW2000WP	264
WWW2001BR	264
WWW2001PW	264
WWW2001WP	264
WWW2007BR	264
WWW2007PW	264
WWW2007WP	264
WZA1300	257
WZA1348	257
WZA9091	256
WZA9092	256
WZA9093	256
WZD6100GT	254
WZD6200GT	254
WZD6400GT	254
WZD6600GT	254
WZD6800GT	254
WZD7100GW	254
WZD7200GW	254
WZD7400GW	254
WZE5100CH	254
WZE5100GO	254
WZE5100STN	254



Wir schaffen bessere Gebäude für eine bessere Zukunft

Wir bei Hager sind überzeugt: Bessere Gebäude ermöglichen eine bessere Zukunft. Gemeinsam mit unseren Partnern setzen wir diese Ambitionen in die Realität um. Denn jedes Projekt – unabhängig von seiner Größe – bietet die Chance , das Leben von Menschen durch intelligente Elektrifizierung angenehmer und nachhaltiger zu gestalten. Mit zukunftssicheren Lösungen und unserer Expertise tragen wir dazu bei Gebäude besser zu machen. Für ein besseres Leben und eine bessere Zukunft.

Unser Unternehmen

ist ein führender Anbieter von Lösungen und Dienstleistungen für Elektroinstallationen in Wohn-, Gewerbe- und Industriegebäuden. Hager beschäftigt 13.000 Mitarbeiter und erwirtschaftete im Jahr 2024 einen Umsatz von 3,0 Mrd. Euro. Unsere Komponenten und Lösungen werden an 23 Standorten weltweit produziert und an Kunden in mehr als 100 Ländern vertrieben.

:hager advizeo by Hager eficia by Hager

ENERGY STORAGE E3/DC BOCCHIOTTI IBOCO Pmflex

Unsere Produkte und Lösungen

Seit mehr als sieben Jahrzehnten unterstützen wir Elektrohandwerker und Großhändler mit Komponenten, die sicher, einfach zu installieren und langlebig sind. Damit schaffen wir die Grundlage, auf die Sie sich heute und in Zukunft verlassen können. Wir unterstützen Elektrohandwerker dabei, Gebäude jeden Tag ein Stück besser zu machen.

Unser umfassendes Angebot entwickelt sich mit der Elektrifizierung von Haushalten und kleinen Unternehmen weiter – rund um Elektrofahrzeuge, Wärmepumpen und Solarmodule - von Energieverteilsystemen über Energiespeicher, Leitungsführung bis zu Schaltersysteme oder vernetzter Gebäudeautomation, wir optimieren unsere Lösungen kontinuierlich - für das einfachste, smarteste und nachhaltigste Ergebnis.

Mit unseren modularen, integrierten Systemen, der Integration von KNX Secure und Matter sowie unserem Fokus auf Nachhaltigkeit unterstützen wir unsere Kunden dabei, die Anforderungen von morgen zu erfüllen und die Energiewende zu gestalten.

Projekte

Komplexere Gebäude bedeuten größere Herausforderungen. Und sie bieten ebenso die Chance bessere Gebäude zu schaffen. Gemeinsam mit Elektroplanern und Architekten entwickeln wir intelligente Energieverteilungssysteme für Wohn-, Gewerbegebäude und kritische Infrastrukturen – mit Lösungen, die den Eigentümern und Betreibern höchste Effizienz, Sicherheit und Zukunftsfähigkeit bieten.

Jedes Projekt, das wir realisieren, vereint innovative Produkte mit fundiertem Know-how und enger Zusammenarbeit. Das Ergebnis sind Lösungen, die Gebäude energieeffizienter, nachhaltiger und zukunftssicher machen. Als Partner begleiten wir Projekte von der Planung und Projektierung bis zur Inbetriebnahme und liefern maßgeschneiderte Haupt- und Unterverteilungssysteme bis 6300 A. Diese lassen sich nahtlos zu einer Komplettlösung mit Ladeinfrastruktur für Elektrofahrzeuge, Energiespeichern und intelligentem Energiemanagement integrieren – für vollständig skalierbare Effizienz.

Mit den sich wandelnden Anforderungen an Projekte entwickeln wir auch unser Angebot kontinuierlich weiter. Wir verbessern kontinuierlich unser Lösungsangebot unsere digitalen Tools und unser Partnernetzwerk. Damit stellen wir sicher, dass jede Lösung die elektrische Infrastruktur von Gebäuden stärkt und diese intelligenter, zuverlässiger und besser für die Zukunft macht.

Energy management

Intelligentes Energiemanagement ist ein zentraler Erfolgsfaktor für das Gelingen der Energiewende. Mit einem Portfolio aus Speicherlösungen, Ladeinfrastruktur für Elektrofahrzeuge und Services tragen wir dazu bei, dass Energie in Gebäuden optimal gesteuert wird - von der Erzeugung über die Speicherung und Verteilung.

Das Ergebnis sind eine höhere Resilienz, geringere Kosten und eine messbare Reduzierung der CO2-Emissionen. Als führender Anbieter auf dem europäischen Markt unterscheiden wir uns durch integrierte, skalierbare Lösungen, die Produkte und Services zu einem nahtlosen Angebot kombinieren. Indem wir unsere bestehende Roadmap konsequent umsetzen und uns gleichzeitig gezielt in neue Bereiche weiterentwickeln, geben wir unseren Partnern die Tools und die Sicherheit, um den Anforderungen von heute ebenso gerecht zu werden wie den Herausforderungen von morgen.

Von Wohnhäusern bis zu kritischer Infrastruktur

Wir liefern Lösungen für alle Arten von Gebäuden: von Einfamilienhäusern und Gewerbeimmobilien über Mehrfamilienhäuser bis hin zu großen Industriegebäuden und kritischen Infrastrukturen. Überall dort, wo Energie fließen soll, schaffen wir die nötige Infrastruktur, die Sicherheit, Effizienz und Nachhaltigkeit gewährleistet. Wir machen Ihre Gebäude fit für die Zukunft.

Grand Terra, Vietnam
Der 14.847m² große, LEED-Gold-zertifizierte Komplex der Klasse A in Hanoi ist von den Reisterrassen Vietnams inspiriert und verbindet Tradition mit Moderne. Für dieses Projekt lieferte Hager fortschrittliche und nachhaltige Elektrolösungen, die Nachhaltigkeit, Sicherheit und Eleganz nahtlos miteinander verbinden.

Für ein besseres Morgen

Unser Weg in eine nachhaltigere Zukunft

Sabine Busse, CEO Hager Group

“Wir glauben an die Elektrifizierung. Gebäude sind der Schlüssel für eine erfolgreiche Umsetzung der Energiewende, und wir sind ein Teil davon. Unsere Produkte, Dienstleistungen und Lösungen sind zuverlässig, intelligent und einfach zu integrieren. Zusätzlich helfen sie bei einer nachhaltigen Senkung der Emissionen. Neben unserem bewährten Portfolio für die Elektrifizierung von Gebäuden erschließen wir nun weitere Geschäftsfelder mit unseren digitalen Angeboten im Bereich Energiemanagement. Denn bei beiden sehen wir weiterhin großes Potenzial.”

Ethik

Zuverlässigkeit und Verantwortung als Kern jeder Partnerschaft
Durch die Wahrung von Menschenrechten, die Gewährleistung fairer Arbeitsbedingungen und die Förderung ethischen Verhaltens schaffen wir Vertrauen und Transparenz gegenüber allen Interessenvertretern. Verbrauchersicherheit und Datenintegrität stehen an erster Stelle, damit unsere Produkte den höchsten Standards an Zuverlässigkeit entsprechen. Ein verlässliches Beschwerdeverfahren, das internen und externen Partnern zur Verfügung steht, untermauert unser Engagement

E3 Ethics Employees Environment

Nachhaltigkeit ist ein gemeinsamer Weg. Es ist ein Weg, der jede Phase unserer Wertschöpfungskette prägt, von der Beschaffung bis zum Ende der Lebensdauer unserer Produkte. Bei Hager haben wir uns dazu verpflichtet, diesen Weg gemeinsam mit unseren Partnern, Kunden und Interessengruppen zu gehen. Bei jedem Schritt achten wir auf Menschen und Umwelt. Wir haben unsere Vision von einer nachhaltigen Zukunft durch Zusammenarbeit in den Mittelpunkt unserer Nachhaltigkeitsstrategie "E3" gestellt, welche sich auf Ethik (Ethics), Mitarbeiter (Employees) und Umwelt (Environment) fokussiert.



Mitarbeitende

Die Weiterentwicklung und Expertise unserer Teams schaffen echten Mehrwert für Sie
Bei Hager gestalten unsere Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter die elektrische Welt von morgen. Um diese Vision zu verwirklichen, haben wir eine Kultur der Zusammenarbeit und des kontinuierlichen Lernens entwickelt. In dieser Kultur treiben wir Innovationen voran, steigern die Kundenzufriedenheit und schaffen einen bedeutenden Mehrwert für alle Beteiligten. Durch die Zusammenarbeit mit unseren Partnern und Kunden nutzen wir unser gemeinsames Potenzial, erzielen beeindruckende Ergebnisse und arbeiten ständig daran, bessere Gebäude und eine bessere Zukunft zu schaffen.



Umwelt

Eine Partnerschaft mit Hager bedeutet, gemeinsam echte Veränderungen zu bewirken:

wir verringern unseren eigenen CO2-Fußabdruck kontinuierlich und ermöglichen Ihnen gleichzeitig, Ihren CO2-Fußabdruck durch intelligentes Energiemanagement und innovative Lösungen zu reduzieren. So beschleunigen wir den Übergang zu emissionsarmen Gebäuden und umweltverträglicher Mobilität. Erfahren Sie, wie unser dreiteiliger Ansatz diese Ambitionen in greifbare Ergebnisse für Ihr Unternehmen, Ihre Partner und Ihre Umgebung umsetzt.

Wir gehen mit gutem Beispiel voran und verpflichten uns zu wissenschaftlich fundierten Zielen, um unsere eigenen Betriebsabläufe zu dekarbonisieren. Bis 2030 wollen wir die Treibhausgasemissionen um 50 % (Scope 1 und 2) sowie um 25 % (Scope 3) reduzieren. Im Jahr 2024 haben wir eine Reduzierung um 20 % in den Bereichen Scope 1 und 2 sowie Fortschritte im Scope 3 erzielt – ein greifbarer Beleg für unseren Fortschritt auf dem Weg zu mehr Nachhaltigkeit.

Wir nutzen unsere selbst entwickelten Energiemanagementlösungen, um den Energieverbrauch zu optimieren und die Emissionen in unseren Einrichtungen zu reduzieren. Im Jahr 2024 hat Hager seine Führungsposition durch die Übernahme von advizeo weiter ausgebaut. Advizeo ist ein führender Anbieter von Gebäudemanagementdienstleistungen und Monitoring-Software.

Hager verstärkt Ihre Wirkung:
Mit unseren Energiemanagementlösungen können Sie Gebäudeemissionen reduzieren, die Effizienz verbessern und messbare Fortschritte in Ihrer Energiewende erzielen.



Unsere aktuellen Nachhaltigkeitsbewertungen

PLATINUM Top 1% ecovadis Sustainability Rating NOV 2025

Climate CDP 2025 A-

Mitglied von:

PEP ecoPASSPORT®

UN GLOBAL COMPACT United Nations Global Compact

SCIENCE BASED TARGETS DRIVING AMBITIOUS CORPORATE CLIMATE ACTION

Entdecken Sie unseren aktuellen Nachhaltigkeitsbericht

Sorgfältig gestaltet

**Wir sind nah an unseren Kunden.
Dies zeigt sich in unserem Design.**

Zu leistungsstarken Premiumlösungen gehört ein gutes Design. Dies ist Teil unserer Mission. Zum Design gehört für uns, dass sich die Produktfamilien in diesem Katalog harmonisch zusammenfügen. Diese Passgenauigkeit ist einer der Gründe, warum viele unsere Marke schätzen. Wir hoffen, dass Sie ihr ebenso vertrauen wie wir.



Mitglieder des Design Studio Teams,
Obernai, Frankreich

Und das soll unser Design für Sie leisten

Benutzerfreundlichkeit steht bei uns an höchster Stelle: In jeder Situation soll jedes unser Geräte und jedes System leicht zu verstehen und einfach zu bedienen sein. Darüber hinaus wollen wir unsere Kunden begeistern. Deshalb bringen unsere neuen Produkte komfortable, unterhaltsame Funktionen mit. Lassen Sie sich von cleveren Ideen überraschen, die für Sie und für die Endkunden einen echten Unterschied machen.

Es geht auch um die Gesamtkohärenz.
Unsere gesamte Produktfamilie sollte für Sie logisch und stimmig sein. Sie soll es Ihnen ermöglichen, Gewohnheiten zu etablieren und Schnelligkeit zu gewinnen. Sie soll dazu beitragen, Vertrautheit und Vertrauen aufzubauen. Die Arbeit mit unseren Lösungen sollte sich anfühlen, als kämen Sie nach Hause. Schönes Design hat natürlich auch mit Stil, Formgenauigkeit und mit Oberflächen zu tun.
Wir glauben, dass die ausgeklügelten technischen Lösungen von Hager ein sorgfältiges Design bis ins kleinste Detail verdienen. Ansprechendes und wiedererkennbares Design führt zu hochwertigen Elektroinstallationen, die moderne Häuser und Gebäude attraktiver machen. Wir wissen, wie wir Ihre Kunden mit zeitgemäßem und doch zeitlosem Design faszinieren können. Und wir wissen auch, wie wir ganz elegant unsichtbar werden können, wenn es nötig ist.

Nachhaltigkeit gehört zu unserem Werteverständnis. Gewissermaßen drückt Ökodesign Fürsorge aus – Fürsorge für den Planeten und folglich für uns alle. Wir wissen, dass wir auch in diesem Bereich eine wichtige Rolle spielen müssen. Deshalb arbeiten wir stets daran, nicht nur die besten technischen Lösungen, sondern auch die besten Lösungen mit Blick auf eine nachhaltige Zukunft zu bieten.



Produkttest mit Nutzern

Exzellentes digitales und physisches Design

Die digitale Welt entwickelt sich schnell weiter. Dies bietet uns unendlich viele Möglichkeiten, die schon seit vielen Jahren in unsere Designphilosophie einfließen. Wir gestalten unsere digitalen Tools mit größter Sorgfalt – genau wie alle unsere Produkte zeichnen sie sich durch Benutzerfreundlichkeit aus. Wir wollen, dass auch unsere digitalen Tools leicht verständlich sind und ihre Anwendung eine gewisse Faszination auslöst – bei Ihnen und den Endkunden. Erst kürzlich haben wir ein neues, digitales Designsystem entwickelt, das wir nach und nach im Markt einführen werden, so dass es irgendwann fest zu Ihrer täglichen Arbeit gehören wird. Unsere Designer möchten, dass Sie unsere digitalen Tools als freundlich und angenehm, aber auch als stilvoll und leistungsstark empfinden. Sie sollen es Ihnen ermöglichen, außergewöhnliche Aufgaben zu bewältigen – und das in einer Welt, in der sich die Elektrotechnik rasant weiterentwickelt.

Sicher und einfach

Gemeinsam mit Ihnen gestalten wie die elektrische Welt. Dabei muss diese Welt für Sie und für die Endanwender jederzeit absolut sicher bleiben. Dies erfordert robuste und zuverlässige Lösungen von höchster Qualität und wir arbeiten daran, Ihre Erwartungen noch zu übertreffen. Schon in der Produktentwicklung haben wir Sicherheit, Komfort und Umweltschutz gleichermaßen im Blick.

Die technische Leistung steigt unaufhaltsam. Bei dieser Entwicklung dürfen wir nicht vergessen, dass es immer auch darum geht, die einfachsten Lösungen zu finden. Sie wissen es selbst: Es ist wesentlich leichter, sich komplizierte Dinge auszudenken, als einfache zu entwerfen. Für unsere Entwickler ist es daher sehr herausfordernd, für Sie und Ihre Kunden eine hohe Leistung leicht und einfach zu verpacken. Doch genau darauf kommt es uns an.

Unser sorgfältig und umfassend konzipiertes Angebot soll für Sie durchgehend „Sicher und einfach“ sein. Das ist unser Motto, bei dem wir keine Kompromisse eingehen. Wir denken über ausgefeilte und innovative Lösungen nach, die auf den besten Technologien basieren und nur ein Ziel haben: Unsere Kunden zufrieden zu stellen. Und das sind Sie.



Digitale Services und Tools


Damit jeder Schritt Ihrer Projekte einfacher wird


Von Inspiration und Konfiguration bis hin zu Produktinformationen und Dokumentation: Unsere digitalen Tools helfen Ihnen, Zeit zu sparen, Entscheidungen zu treffen und Projekte schneller vorzubereiten.

hager.de

Design-Assistent Style Hub

Von Stilinspiration zu konfigurierbaren Lösungen





Entdecken Sie Design-Trends, Farbkombinationen und Vorschläge für unser neues Schalterprogramm.


Visualisieren Sie Schalter und Steckdosen in verschiedenen Formen, Materialien und Farben - passend zu den Erwartungen Ihrer Kunden.

Mit dem Style Hub kann bereits in der Inspirationsphase das Schalter-Design konkret visualisiert werden. KI-Vorschläge erleichtern und beschleunigen die Auswahl, die via Design-ID gespeichert wird.

hager.de/style

Digitale Services und Tools

Tools, die Ihren Arbeitsalltag leichter machen



Bestellassistent

Wählen Sie Design, Funktion und Farbe Ihrer Schalter und Steckdosen.
Der Konfigurator erstellt automatisch eine vollständige Stückliste mit Artikelnummern, um Angebotserstellung und Bestellung zu beschleunigen.
Eingebaut in den Bestellassistenten hilft das Übersetzungstool beim schnellen Finden der sich ändernden Referenzen der überführten Berker Serien und Schalteinsätze.


hager.de/schalter-bestellhilfe

Online Produktkatalog

Ihre tägliche Referenz
Durchsuchen Sie unser gesamtes Sortiment mit detaillierten technischen Informationen, Visualisierungen und wichtigen Dokumenten.

Übersichtlich und klar strukturiert – der Online-Katalog unterstützt Sie dabei, für jedes Projekt die passenden Produkte auszuwählen.


hager.de/katalog



Download Center

Alle Dokumente an einem Ort
Finden Sie Handbücher, Anleitungen, Schaltpläne und technische Dokumentationen auf einer zentralen Plattform. Laden Sie die passenden Unterlagen in Sekundenschnelle herunter, um Installationen vorzubereiten, Fragen zu beantworten und Ihre Kunden optimal zu unterstützen.

hager.de/dc





BIM-Objekte von Hager

Das neue Schalter Plugin
Das neue Hager BIM Schalterplugin für Revit erleichtert die Planung im BIM-Prozess maßgeblich. Schnelle und einfache Konfiguration des Schalters ermöglichen das direkte Einsetzen in ihrem digitalen Gebäudeplan.

hager.de/bim


Hager Ready
Ihr digitaler Assistent

In Hager Ready kann die Design-ID aus dem Style Hub übernommen werden. Perfekt für die technische Elektroinstallationsplanung sowie die Erstellung von Beschriftung und Dokumentation.

hager.de/hagerready



Wir sind für Sie da: 10x in ganz Deutschland.



Unsere spezialisierte Vertriebsorganisation unterstützt Sie mit 10 Technischen Service Centern in ganz Deutschland und einer flächendeckenden Außendienst-Mannschaft.

Region Mitte

Technisches Service Center Saarbrücken
Zum Gunterstal
66440 Blieskastel
Telefon 06842 9452900
saarbruecken@hager.com

Technisches Service Center Frankfurt
Edmund-Rumpler-Straße 3
Gateway Gardens
60549 Frankfurt am Main
Telefon 069 838315900
frankfurt@hager.com

Region West

Technisches Service Center Köln
Robert-Bosch-Straße 10 a
50769 Köln
Telefon 0221 5978800
koeln@hager.com

Technisches Service Center Dortmund
Revierstraße 3
44379 Dortmund
Telefon 0231 90258800
dortmund@hager.com

Region Nordost

Technisches Service Center Hamburg
Neumühlen 11
22763 Hamburg
Telefon 040 67051300
hamburg@hager.com

Technisches Service Center Berlin
Wagner-Régeny-Str. 25
12489 Berlin
Telefon 030 236072200
berlin@hager.com

Technisches Service Center Leipzig
Zeppelinstraße 2
04509 Wiedemar
Telefon 034207 400000
leipzig@hager.com

Region Süd

Technisches Service Center München
Emmy-Noether-Straße 2
85221 Dachau
Telefon 08131 2927000
muenchen@hager.com

Technisches Service Center Bamberg
Laubanger 21
96052 Bamberg
Telefon 0951 9651300
bamberg@hager.com

Region Südwest

Technisches Service Center Stuttgart
Eichwiesenring 1/1
70567 Stuttgart
Telefon 0711 28073700
stuttgart@hager.com

Hager Vertriebsgesellschaft mbH & Co. KG
Zum Gunterstal
66440 Blieskastel

hager.de

26PUB0015

Better buildings
Better tomorrows