

Katalog 2026

Schalterprogramme



Better buildings.
Better tomorrows.

Gemeinsam gestalten wir die elektrische Welt von morgen



**“Wir wollen Ihr
bevorzugter Partner
für die intelligente
und nachhaltige
Elektrifizierung
von Gebäuden sein.
Gemeinsam
schaffen wir eine
bessere Zukunft.”**



Sabine Busse
CEO Hager Group

**Liebe Kunden, Partner und
Freunde von Hager,**

Gebäude sind ein wesentlicher Bestandteil unseres Lebens. Wir verbringen etwa 90 Prozent unserer Zeit in ihnen. Die intelligente und nachhaltige Elektrifizierung von Gebäuden ist daher eine der entscheidenden Entwicklungen unserer Zeit. Hager ist seit mehr als 70 Jahren Vorreiter in diesem Bereich. Diese Rolle ist heute wichtiger denn je, denn Gebäude sind für fast 38% der weltweiten CO₂-Emissionen verantwortlich. Als Experten für die elektrische Infrastruktur von Gebäuden spielen wir eine aktive Rolle bei der Elektrifizierung unserer Gesellschaft. Dazu liefern wir sichere, einfache und intelligente Lösungen, mit denen sich jedes Gebäude nachhaltiger und energieeffizienter gestalten lässt.

Bei Hager investieren wir erheblich in Produktinnovationen und entwickeln zukunftsfähige Lösungen, die bewährte Qualität mit wegweisenden Resultaten verbinden. Gleichzeitig sind wir uns bewusst, dass Technologie allein nicht ausreicht. Wahrer Fortschritt entsteht durch Zusammenarbeit. Hager war schon immer in engem Kontakt mit Ihnen, unseren Kunden und Partnern.

Indem wir diese Partnerschaften stärken und Sie bei jedem Schritt mit unserem Fachwissen unterstützen, führen wir dieses Vertrauen in eine neue Ära. So stellen wir sicher, dass wir die Herausforderungen von morgen gemeinsam mit Zuversicht meistern können. Das ist unsere Überzeugung: Bessere Gebäude. Bessere Zukunft. Vielen Dank für Ihr anhaltendes Vertrauen in unsere Partnerschaft.

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'S. Busse'.

Mit den besten Grüßen,
Sabine Busse, CEO Hager Group

Inhalt

Neuheiten

Design A.1 | A.8 | C.1 | C.8:
Ein Schaltersystem. Einfach besser.

Seite 8



Schalterprogramme




Design
A.1 | A.8 | C.1 | C.8 |
Einsätze

Seite 24



Design A.1 |
Rahmen

Seite 126




Design A.8 |
Rahmen

Seite 138




Serie 1930 |
Rahmen

Seite 222



Serie Glas |
Rahmen


Seite 232



Serie R.classic |
Rahmen

Seite 238

Anhang



Alphanumerischer
Anhang

Seite 328



Unternehmen,
Nachhaltigkeit
und Design

Seite 342



Digitale
Services & Tools
und Kontakt

Seite 348

Alle Informationen zur
Hager Vertriebsgesellschaft,
Standorte und Ansprechpartner
sowie aktuellen Preisen finden
Sie auf: [hager.de](https://www.hager.de)



Design C.1 |
Rahmen

[Seite 156](#)




Design C.8 |
Rahmen

[Seite 168](#)



Serie 1930 |
Serie Glas |
Serie R.classic |
Einsätze

[Seite 184](#)



Design TS

[Seite 246](#)



Feuchtraum-
installation
Unterputz
Einsätze

[Seite 252](#)




Feuchtraum-
installation
Aufputz
Einsätze

[Seite 282](#)


Ein Schaltersystem.
Einfach besser.

Zeitlose Lösungen mit höchsten Ansprüchen an Design, Technik und Nachhaltigkeit. Unsere Schaltersortimente bieten eine breite Vielfalt an Formen, Farben und Materialien und ermöglichen eine einfache Integration in jedes Innenraumkonzept. Premium-Qualität in Design, Haptik und Verarbeitung kombiniert mit einer mühelosen Installation dank intuitiver, vernetzter Lösungen.

**Ein System. Endlose Möglichkeiten.
Entwickelt für heute - und morgen.**



Design A.1
81,5 x 81,5 mm



Design A.8
88 x 88 mm




Design C.1
81,5 x 81,5 mm



Design C.8
88 x 88 mm

Design A.1

Übersicht



Lichtweiß matt



Lichtweiß
glänzend



Nachtschwarz
matt



Nachtschwarz
glänzend



Anthrazit
matt



Titan
metallisch

Produktbeispiele



Abmessungen

Rahmen waagrecht und senkrecht




- 1-fach: B 81,5 x H 81,5 mm
- 2-fach: B 152,5 x H 81,5 mm
- 3-fach: B 223,5 x H 81,5 mm
- 4-fach: B 294,5 x H 81,5 mm
- 5-fach: B 365,5 x H 81,5 mm

Materialien | Farben

Thermoplast*


- | | |
|-----------------------|------------------|
| Lichtweiß matt | ähnlich RAL 9016 |
| Lichtweiß glänzend | ähnlich RAL 9016 |
| Nachtschwarz matt | ähnlich RAL 9005 |
| Nachtschwarz glänzend | ähnlich RAL 9005 |
| Anthrazit matt | ähnlich RAL 7021 |
| Titan metallisch | ähnlich RAL 9006 |
| Rot glänzend | ähnlich RAL 3020 |

* Thermoplast, aus 50% Post-Consumer-Rezyklat



Design A.8

Übersicht



Rahmen in Glas schwarz glänzend/
Einsatz in Thermoplast nachtschwarz glänzend



Lichtweiß matt



Lichtweiß glänzend



Nachtschwarz matt



Nachtschwarz glänzend



Anthrazit matt



Titan metallisch



Glas weiß matt




Aluminium matt,
gebürstet



Edelstahl matt,
gebürstet

Produktbeispiele



Abmessungen

Rahmen waagrecht und senkrecht

- 1-fach: B 88 x H 88 mm
- 2-fach: B 159 x H 88 mm
- 3-fach: B 230 x H 88 mm
- 4-fach: B 301 x H 88 mm
- 5-fach: B 372 x H 88 mm

Materialien | Farben

Thermoplast*

- | | |
|-----------------------|------------------|
| Lichtweiß matt | ähnlich RAL 9016 |
| Lichtweiß glänzend | ähnlich RAL 9016 |
| Nachtschwarz matt | ähnlich RAL 9005 |
| Nachtschwarz glänzend | ähnlich RAL 9005 |
| Anthrazit matt | ähnlich RAL 7021 |
| Titan metallisch | ähnlich RAL 9006 |
| Rot glänzend | ähnlich RAL 3020 |







Glas

- | | |
|------------------|------------------|
| Weiß matt | ähnlich RAL 9016 |
| Schwarz glänzend | ähnlich RAL 9005 |

Metall

- | | |
|---------------------------|------------------|
| Aluminium matt, gebürstet | ähnlich RAL 9007 |
| Edelstahl matt, gebürstet | ähnlich RAL 9022 |

* Thermoplast, aus 50% Post-Consumer-Rezyklat



Design C.1

Übersicht



Anthrazit matt



Lichtweiß matt



Lichtweiß glänzend



Nachtschwarz matt




Nachtschwarz
glänzend



Titan metallisch

Produktbeispiele



Abmessungen

Rahmen waagrecht und senkrecht




- 1-fach: B 81,5 x H 81,5 mm
- 2-fach: B 152,5 x H 81,5 mm
- 3-fach: B 223,5 x H 81,5 mm
- 4-fach: B 294,5 x H 81,5 mm
- 5-fach: B 365,5 x H 81,5 mm

Materialien | Farben

Thermoplast*

Lichtweiß matt	ähnlich RAL 9016
Lichtweiß glänzend	ähnlich RAL 9016
Nachtschwarz matt	ähnlich RAL 9005
Nachtschwarz glänzend	ähnlich RAL 9005
Anthrazit matt	ähnlich RAL 7021
Titan metallisch	ähnlich RAL 9006
Rot glänzend	ähnlich RAL 3020

* Thermoplast, aus 50% Post-Consumer-Rezyklat



Design C.8

Übersicht



Aluminium matt, gebürstet



Lichtweiß matt



Lichtweiß glänzend



Nachtschwarz matt



Nachtschwarz glänzend



Anthrazit matt



Titan metallisch



Glas weiß matt



Glas schwarz glänzend



Edelstahl matt, gebürstet

Produktbeispiele



Abmessungen

Rahmen waagrecht und senkrecht

1-fach: B 88 x H 88 mm
 2-fach: B 159 x H 88 mm
 3-fach: B 230 x H 88 mm
 4-fach: B 301 x H 88 mm
 5-fach: B 372 x H 88 mm

Materialien | Farben

Thermoplast*

Lichtweiß matt	ähnlich RAL 9016
Lichtweiß glänzend	ähnlich RAL 9016
Nachtschwarz matt	ähnlich RAL 9005
Nachtschwarz glänzend	ähnlich RAL 9005
Anthrazit matt	ähnlich RAL 7021
Titan metallisch	ähnlich RAL 9006
Rot glänzend	ähnlich RAL 3020






Glas

Weiß matt	ähnlich RAL 9016
Schwarz glänzend	ähnlich RAL 9005

Metall

Aluminium matt, gebürstet	ähnlich RAL 9007
Edelstahl matt, gebürstet	ähnlich RAL 9022

* Thermoplast, aus 50% Post-Consumer-Rezyklat



Bessere Materialien.
Bessere Methoden.
Bessere Wirkung.



1 Recycelte Kunststoffkomponenten.

Das neue Standardprogramm bietet eine größere Auswahl an Designs und Oberflächen - und das zum gleichen Listenpreis wie das vorherige Programm. Es bietet nicht nur mehr Flexibilität zum gleichen Preis, die sichtbaren Bestandteile (Wippen und Rahmen) werden auch aus recycelten Kunststoffen hergestellt, die von vertrauenswürdigen Partnern stammen. Ob schwarz oder weiß, matt oder glänzend: Alle sichtbaren Bauteile bestehen zu 50 % aus Post-Consumer-Rezyklat (PCR).^{*} Unser Ziel ist es, in den ersten fünf Produktionsjahren bis zu 1.793 Tonnen CO₂-Äquivalent^{**} einzusparen.



Sichtbare Bauteile:

Wippe

Rahmen

^{*}Gemäß Verfahren zur Validierung von Umweltansprüchen (Environmental Claim Validation Procedure, ECVP) für recycelte Bestandteile, UL ECVP 2809-2, zweite Ausgabe vom 20. Juni 2024. Recycelte Bestandteile sind gemäß ISO 14021 definiert.

^{**}Im Vergleich zum gleichwertigen Produkt unter Verwendung von 100 % neuem Material. Diese Berechnung erfolgt für das gesamte Portfolio auf Grundlage der Daten aus der Lebenszyklusbewertung (Life Cycle Assessment, LCA) und der prognostizierten Verkaufsmengen über einen Zeitraum von 5 Jahren.

2 Reduzierter Einsatz von Schadstoffen.

Unser neues Schalter- und Steckdosensystem wurde nach der Designphilosophie „Cradle to Cradle®“ entwickelt. Unsere Kunden profitieren von Materialien, die gezielt für mehr Sicherheit und Nachhaltigkeit entwickelt wurden. Diese Zertifizierung bestätigt, dass die Produkte strenge Standards für Chemikaliensicherheit und Transparenz erfüllen. Im Rahmen dieser Verpflichtung ist die Verwendung von Schadstoffen wie PFAS, halogenierten und phosphorsäureesterbasierten Flammenschutzmitteln sowie PVC in den zertifizierten Produkten eingeschränkt.*

*Produkte, die gemäß Cradle to Cradle Certified® Bronze zertifiziert sind, sind in unserem E-Katalog zusammen mit den entsprechenden Zertifikaten aufgeführt.



Das Zertifikat finden Sie hier:
www.hager.de/c2c

3 Kunststofffreie Verpackung.

Die Verpackung unseres neuen Schalter- und Steckdosensystems ist so ausgelegt, dass kein Kunststoff mehr verwendet wird. Die neue Verpackung besteht aus recyceltem Karton oder Papier, um den gleichen Schutz ohne Kompromisse bei der Leistung zu bieten. Die Verpackung ist leicht zu falten und kann recycelt werden, was einen wichtigen Schritt hin zu einer Kreislaufwirtschaft darstellt.*

*Kunststofffreie Verpackungen sind für unsere Klassiker (Serie 1930, Serie Glas, Serie R.classic) und für das Programm W.1 nicht erhältlich.

4 Blue Planet Commitment.

Bei Hager haben wir einen Maßnahmenplan für unser Blue Planet Commitment erstellt, um unsere Umweltziele konsequent zu erreichen. Er konzentriert sich auf die Reduzierung von CO₂-Emissionen, die Erkundung neuer Wege im Eco-Design sowie die transparente Dokumentation über unsere ökologischen, sozialen und ethischen Verpflichtungen.

Erfahren Sie mehr über unser Blue Planet Commitment unter
hager.com/global/en/sustainability/environment

Eindeutige Bestellnummernstruktur


Rahmen

(Übersicht enthält nur eine Auswahl des Portfolios)


Produktplattform	Funktion	Merkmal I		Merkmal II		Farbe/Material
		n ₁ Design	n ₂ X-fach	n ₃	n ₄	α ₁ / α ₁ α ₂ / α ₁ α ₂ α ₃
WA A.x/C.x	D-Rahmen und Aufputzgehäuse	6 A.1	1 1-fach	00	Keine Besonderheit	AT Anthrazit matt
		7 C.1	2 2-fach	01	Beschriftungsfeld	BG Nachtschwarz glänzend
		8 A.8	3 3-fach	02	Beschriftungsfeld im waagerechten Rahmen	BM Nachtschwarz matt
		9 C.8	4 4-fach	03	Beschriftungsfeld im senkrechten Rahmen	TA Titan metallisch
			5 5-fach	20	Beleuchtbar – Ambiente + Downlight	WG Lichtweiß glänzend
						WM Lichtweiß matt
						RG Rot glänzend
						ES* Edelstahl matt gebürstet
						ESH* Edelstahl matt gebürstet waagerecht
						ESV* Edelstahl matt gebürstet senkrecht
						GBG* Glas schwarz glänzend
						GWM* Glas weiß matt
						AL* Aluminium matt gebürstet
						ALH* Aluminium matt gebürstet waagerecht
						ALV* Aluminium matt gebürstet senkrecht
						W Weiß (hell/transparent/sonstiges)

* Nur für A.8- und C.8-Design


**Einfach bestellen:
2 Bestellnummern für eine
komplette Steckdose**



Lichtweiß glänzend
WAD6100WG



Nachtschwarz matt
WAD6100BM



Nachtschwarz glänzend
WAD6100BG



Verfügbar unter derselben Bestellnummer, indem die letzten beiden Buchstaben in WAS1100** geändert werden

WM lichtweiß matt
WG lichtweiß glänzend
BM nachtschwarz matt
BG nachtschwarz glänzend

Leicht zu merken:

Die Bestellnummern von Hager sind systematisch strukturiert, perfekt lesbar und leicht zu merken: 3 Buchstaben, gefolgt von 4 numerischen Zeichen und 1, 2 oder 3 Buchstaben zur Angabe von Farbe und/oder Material.

Einsätze und technische Komponenten



(Übersicht enthält nur eine Auswahl des Portfolios)

Produktplattform	Funktion	Merkmal I		Merkmal II - Besonderheiten		Farbe/Material
		n ₁	n ₂	n ₃	n ₄	a ₁ / a ₁ a ₂ / a ₁ a ₂ a ₃
WA A.x/C.x	S-Steckdose (SCHUKO)	11 Steckklemme – ohne Berührungsschutz 12 Steckklemme – mit Berührungsschutz 13 Schraubklemme – ohne Berührungsschutz 14 Schraubklemme – mit Berührungsschutz 40 Steckklemme mit Berührungsschutz + USB C-C		Weitere Funktionen		AT Anthrazit matt BG Nachtschwarz glänzend BM Nachtschwarz matt TA Titan metallisch WG Lichtweiß glänzend WM Lichtweiß matt RG Rot matt AP ¹⁾ Orange glänzend GR ¹⁾ Grün glänzend W ²⁾ Weiß transparent M ²⁾ Mehrfarbig (RGB)
	E kompletter Schalter	10 Notrufsysteme 38 Doppel-Wechselschalter 51 Taster E10		Weitere Funktionen		
	A Zubehör (Leuchte, Wanddose)	11 Dichtungsset 23/25 LED-Modul 30 Trennsteg für Aufputzgehäuse 31 Zugentlastung für Aufputzgehäuse 40 Folie LED-Signal 51 Notruf-Set		Weitere Funktionen		
	W Wippe	10 1-fach 11 1-fach, Beschriftungsfeld/Aufdruck Klingelsymbol 12 1-fach, großes Beschriftungsfeld 20 2-fach 30 3-fach		Weitere Funktionen		
	F-Funktion (Zentralstücke/ Kommunikations-technik und weitere Funktionen)	10 Zentralstück 11 Zentralstück 13 Zentralstück für Schlüssel 15 Zentralstück für USB-C-Steckdose 21 Zentralplatte		01 Blindverschluss 20 Aufdruck Hotelcard, klare Linse 48 Zugschalter und Taster		
	C Vernetzbare Elektronik ³⁾	10 Anwendungsmodul 20 Wandsender vernetzbar mit Batterie		10 Tastenmodul vernetzbar, 1-fach 20 Tastenmodul vernetzbar, 2-fach 61 Bewegungsmelder vernetzbar, Einbauhöhe 1,1 m 62 Bewegungsmelder vernetzbar, Einbauhöhe 2,2 m 10 1-fach 20 4-fach		
	N Elektronik	10 Anwendungsmodul Bewegungsmelder ³⁾ 50 Temperaturregler 60 Radio Touch DAB 61 Radio Touch DAB bluetooth 62 Lautsprecher 70 Abdeckplatte für Elektronik Einsätze (inkl. vernetzbarer Einsätze)		61 Einbauhöhe 1,1 m 62 Einbauhöhe 2,2 m 10 Heizen 11 Heizen/Kühlen 10 Mit Lautsprecher 11 Ohne Lautsprecher 11 10 1-fach 20 2-fach 30 Bewegungsmelder 40 Bewegungsmelder mit Taste 50 Symbol Pfeile 1-fach 51 Symbol Pfeile 2-fach 60 Drehdimmer 70 Hotelcard-Schalter		
	K KNX	10 KNX-Tastsensorik ³⁾ 70 Abdeckung KNX-Tastsensorik 71 Abdeckung KNX-Tastsensorik, mit Aufdruck 72 Abdeckung KNX-Tastsensorik, mit Hintergrundbeleuchtung 50 KNX Raumcontroller		11 1-fach 14 4-fach 16 6-fach 18 8-fach 10		

¹⁾ Nur für Steckdosen
²⁾ Nur für Zubehör
³⁾ Farbe nicht angegeben (nicht Design relevant)

Montageprinzip A.x/C.x


WAD → Rahmen




WAS → Steckdosen



WAF → Funktionen (Zentralstücke/Zentraleinsätze)



WAW → Wippen




WAA → Accessories



Auswahlhilfe

Design A.1




Wechselschalter
Einzel-Wippschalter / Taster

Typ	lichtweiß matt
Einsatz	WDE3036
Wippe	WAW1000WM
Rahmen	WAD6100WM



Serienschalter
Doppel-Wippschalter / Taster

Typ	lichtweiß matt
Einsatz	WDE3035
Wippe 2-fach	WAW2000WM
Rahmen	WAD6100WM



Wechselschalter mit Leuchtanzeige
Einzel-Wippschalter / Taster

Typ	lichtweiß matt
Einsatz	WDE3036
Wippe	WAW1031WM
Rahmen	WAD6100WM
LED-Modul	WDE1675W



Jalousieschalter
Jalousieschalter/-taster

Typ	lichtweiß matt
Einsatz	WDE503520
Wippe 2-fach	WAW2001WM
Rahmen	WAD6100WM



SCHUKO-Steckdose,
erhöhter Berührungsschutz

Typ	lichtweiß matt
Steckdose	WAS1200WM
Rahmen	WAD6100WM



SCHUKO-Steckdose USB-C+C
Steckdose + USB-C+C

Typ	lichtweiß matt
Steckdose	WAS4055WM
Rahmen	WAD6100WM



USB-Ladesteckdose TYP-C 2-fach
20 W Power Delivery

Typ	lichtweiß matt
USB-Spannungsversorgung	WAS4155WM
Zentralstück	WAF1104WM
Rahmen	WAD6100WM



Bewegungsmelder
Einbauhöhe 1,1 m

Typ	lichtweiß matt
Schalt-Einsatz	WDN2010
Bewegungsmelder	WAN1061
Abdeckung	WAN7030WM
Rahmen	WAD6100WM



Elektro-Raumtemperaturregler,
230 V/16A Heizung
Raumtemperaturregler

Typ	lichtweiß matt
Raumtemperaturregler	WAN5010WM
Rahmen	WAD6100WM



HDMI-Steckdose
Multimedia-Technologie

Typ	lichtweiß matt
Einsatz für Kommunikationstechnik	WAF4379WM
Rahmen	WAD6100WM



Taster
vernetzbar, 1-fach

Typ	lichtweiß matt
Schalt-Einsatz	WDN2010
Taster vernetzbar	WAC1010
Abdeckplatte	WAN7010WM
Rahmen	WAD6100WM



KNX Taster, 6-fach
Tastsensorik KNX Secure

Typ	lichtweiß matt
Bussystem-Tastsensor	WAK1016
Abdeckung	WAK7016WM
Rahmen	WAD6100WM

A.1 | A.8 | C.1 | C.8

Einsätze

Mit einer standardisierten Einbaugröße von 55 x 55 mm sind alle Einsätze mit den Designserien A.1-, A.8-, C.1- und C.8 kompatibel. Dies gewährleistet maximale Flexibilität und nahtlose Integration. Mit rund 300 funktionalen Optionen und einer breiten Auswahl an Farben und Oberflächen erfüllt dieses System die Anforderungen nahezu aller Anwendungen und Designkonzepte.



	Seite
SCHUKO Steckdose	26
SCHUKO-Steckdose mit Beschriftungsfeld	28
SCHUKO-Steckdose mit USB-Ladegerät	30
SCHUKO-Steckdose mit Fehlerstromschutzschalter	31
SCHUKO-Steckdose für Sonderanwendungen	32
SCHUKO-Steckdose mit Klappdeckel	34
SCHUKO-Steckdose mit Klappdeckel und Schloss	37
SCHUKO-Einzelsteckdose mit vollständiger Abdeckplatte	38
SCHUKO-Doppelsteckdose mit vollständiger Abdeckplatte	39
Steckdose mit Schutzkontaktstift	41
Steckdose mit Schutzkontaktstift und Klappdeckel	43
Steckdose ohne Schutzkontakt	44
Steckdose British Standard	45
USA/CANADA NEMA Steckdosentyp	46
USB-Ladegerät	47
Einzel-Wippschalter /-Taster ohne Aufdruck	49
Doppel-Wippschalter / Taster	57
Ein-/Ausschalter mehrpolig	60
Zugschalter/Zugtaster	62
Schlüsselschalter/-taster	63
Zeitschaltuhr	65
Elektronischer Lichtsteuerung	66
Drehdimmer	69
Lichtsignal	70

	Seite
Lichtsignal E10	71
Ergänzungsprodukt	73
Hotelanwendungen	76
Klinikinstallation	77
Barrierefreie Anwendung	80
Bewegungsmelder	82
Jalousie-Drehschalter	85
Jalousieschalter/-taster	86
Jalousie-Schlüsselschalter/ -taster für Schließzylinder	88
Jalousie-Taster, 4 Schließer	90
Jalousieschalter für Zentralplatte mit Schloss	91
Elektronische Jalousiesteuerung	93
HLK-Regelung	95
Telekommunikation	98
Datenkommunikation	100
Tragplatte für Modularbuchsen - Datenkommunikation	103
Zentralplatte für Modularbuchsen - Datenkommunikation	106
Antennentechnik	108
Ergänzungsprodukt – Kommunikations-/ Multimedialechnik	110
Lautsprecher – Multimedia-Anwendung	112
Multimedia Anwendung	114
Unterhaltungselektronik	116
Tastsensoren KNX Secure	118
Abdeckungen für Tastsensoren KNX Secure	120
Raumtemperaturregler KNX Secure	125



WAS1100WM



Steckdose • SCHUKO • Mit Steckklemme

Nennspannung: 250 V - Durchverdrahtung möglich
Frequenz: 50 - 60 Hz
Nennstrom: 16 A
Einbautiefe: 32 mm
Leiterquerschnitt: 1,0 - 2,5 mm²
Anschlussart: Steckverbindung

Farbe	Glanzgrad	Werkstoff	VPE	Best.-Nr.
A.1 A.8 C.1 C.8				
Anthrazit	Matt	Thermoplast	10	WAS1100AT
Nachtschwarz	Glänzend	Thermoplast	10	WAS1100BG
Nachtschwarz	Matt	Thermoplast	10	WAS1100BM
Titan	Metallisch	Thermoplast	10	WAS1100TA
Lichtweiß	Glänzend	Thermoplast	10	WAS1100WG
Lichtweiß	Matt	Thermoplast	10	WAS1100WM



WAS1300WM



Steckdose • SCHUKO • Mit Schraubklemmen

Nennspannung: 250 V - Durchverdrahtung möglich
Frequenz: 50 - 60 Hz
Nennstrom: 16 A
Einbautiefe: 32 mm
Leiterquerschnitt: 1,0 - 2,5 mm²
Anschlussart: Schraubanschluss

Farbe	Glanzgrad	Werkstoff	VPE	Best.-Nr.
A.1 A.8 C.1 C.8				
Anthrazit	Matt	Thermoplast	10	WAS1300AT
Nachtschwarz	Glänzend	Thermoplast	10	WAS1300BG
Nachtschwarz	Matt	Thermoplast	10	WAS1300BM
Titan	Metallisch	Thermoplast	10	WAS1300TA
Lichtweiß	Glänzend	Thermoplast	10	WAS1300WG
Lichtweiß	Matt	Thermoplast	10	WAS1300WM



WAS1200WM



Steckdose • SCHUKO • Mit erhöhtem Berührungsschutz • Mit Steckklemme

Nennspannung: 250 V - Durchverdrahtung möglich
Frequenz: 50 - 60 Hz
Nennstrom: 16 A
Einbautiefe: 32 mm
Leiterquerschnitt: 1,0 - 2,5 mm²
Anschlussart: Steckverbindung

Farbe	Glanzgrad	Werkstoff	VPE	Best.-Nr.
A.1 A.8 C.1 C.8				
Anthrazit	Matt	Thermoplast	10	WAS1200AT
Nachtschwarz	Glänzend	Thermoplast	10	WAS1200BG
Nachtschwarz	Matt	Thermoplast	10	WAS1200BM
Titan	Metallisch	Thermoplast	10	WAS1200TA
Lichtweiß	Glänzend	Thermoplast	10	WAS1200WG
Lichtweiß	Matt	Thermoplast	10	WAS1200WM

Steckdose • SCHUKO • Mit erhöhtem Berührungsschutz • Mit Schraubklemmen

Nennspannung: 250 V - Durchverdrahtung möglich
 Frequenz: 50 - 60 Hz
 Nennstrom: 16 A
 Einbautiefe: 32 mm
 Leiterquerschnitt: 1,0 - 2,5 mm²
 Anschlussart: Schraubanschluss

Farbe	Glanzgrad	Werkstoff	VPE	Best.-Nr.
A.1 A.8 C.1 C.8				
Anthrazit	Matt	Thermoplast	10	WAS1400AT
Nachtschwarz	Glänzend	Thermoplast	10	WAS1400BG
Nachtschwarz	Matt	Thermoplast	10	WAS1400BM
Titan	Metallisch	Thermoplast	10	WAS1400TA
Lichtweiß	Glänzend	Thermoplast	10	WAS1400WG
Lichtweiß	Matt	Thermoplast	10	WAS1400WM



WAS1400WM



Steckdose • SCHUKO • Mit erhöhtem Berührungsschutz • Mit Orientierungsbeleuchtung • Mit Funktionsbeleuchtung • Mit Schraubklemmen

Nennspannung: 250 V - Mit Kontroll-LED für Ein
 Frequenz: 50 - 60 Hz - Durchverdrahtung möglich
 Nennstrom: 16 A
 Einbautiefe: 32 mm
 Leiterquerschnitt: 1,0 - 2,5 mm²
 Anschlussart: Schraubanschluss

Farbe	Glanzgrad	Werkstoff	VPE	Best.-Nr.
A.1 A.8 C.1 C.8				
Anthrazit	Matt	Thermoplast	10	WAS1462AT
Nachtschwarz	Glänzend	Thermoplast	10	WAS1462BG
Nachtschwarz	Matt	Thermoplast	10	WAS1462BM
Titan	Metallisch	Thermoplast	10	WAS1462TA
Lichtweiß	Glänzend	Thermoplast	10	WAS1462WG
Lichtweiß	Matt	Thermoplast	10	WAS1462WM



WAS1462WM



Steckdose • SCHUKO • Feste Montageposition bei 45° • Verdrehter Zentraleinsatz • Mit Steckklemme

Nennspannung: 250 V - Durchverdrahtung möglich
 Frequenz: 50 - 60 Hz
 Nennstrom: 16 A
 Einbautiefe: 32 mm
 Leiterquerschnitt: 1,0 - 2,5 mm²
 Anschlussart: Steckverbindung

Farbe	Glanzgrad	Werkstoff	VPE	Best.-Nr.
A.1 A.8 C.1 C.8				
Anthrazit	Matt	Thermoplast	10	WAS1105AT
Nachtschwarz	Glänzend	Thermoplast	10	WAS1105BG
Nachtschwarz	Matt	Thermoplast	10	WAS1105BM
Titan	Metallisch	Thermoplast	10	WAS1105TA
Lichtweiß	Glänzend	Thermoplast	10	WAS1105WG
Lichtweiß	Matt	Thermoplast	10	WAS1105WM




WAS1105WM





WAS1101WM

**Steckdose • SCHUKO • Mit Beschriftungsfeld • Mit Steckklemme**

Nennspannung: 250 V - Durchverdrahtung möglich
 Frequenz: 50 - 60 Hz
 Nennstrom: 16 A
 Einbautiefe: 32 mm
 Leiterquerschnitt: 1,0 - 2,5 mm²
 Anschlussart: Steckverbindung
 Höhe des P-Touch-Bandes für das Beschriftungsfeld: 6 mm

Farbe	Glanzgrad	Werkstoff	VPE	Best.-Nr.
A.1 A.8 C.1 C.8				
Anthrazit	Matt	Thermoplast	10	WAS1101AT
Nachtschwarz	Glänzend	Thermoplast	10	WAS1101BG
Nachtschwarz	Matt	Thermoplast	10	WAS1101BM
Titan	Metallisch	Thermoplast	10	WAS1101TA
Lichtweiß	Glänzend	Thermoplast	10	WAS1101WG
Lichtweiß	Matt	Thermoplast	10	WAS1101WM



WAS1201WM

**Steckdose • SCHUKO • Mit Beschriftungsfeld • Mit erhöhtem Berührungsschutz • Mit Steckklemme**

Nennspannung: 250 V - Durchverdrahtung möglich
 Frequenz: 50 - 60 Hz
 Nennstrom: 16 A
 Einbautiefe: 32 mm
 Leiterquerschnitt: 1,0 - 2,5 mm²
 Anschlussart: Steckverbindung
 Höhe des P-Touch-Bandes für das Beschriftungsfeld: 6 mm

Farbe	Glanzgrad	Werkstoff	VPE	Best.-Nr.
A.1 A.8 C.1 C.8				
Anthrazit	Matt	Thermoplast	10	WAS1201AT
Nachtschwarz	Glänzend	Thermoplast	10	WAS1201BG
Nachtschwarz	Matt	Thermoplast	10	WAS1201BM
Titan	Metallisch	Thermoplast	10	WAS1201TA
Lichtweiß	Glänzend	Thermoplast	10	WAS1201WG
Lichtweiß	Matt	Thermoplast	10	WAS1201WM



WAS1401WM

**Steckdose • SCHUKO • Mit Beschriftungsfeld • Mit erhöhtem Berührungsschutz • Mit Schraubklemmen**

Nennspannung: 250 V - Durchverdrahtung möglich
 Frequenz: 50 - 60 Hz
 Nennstrom: 16 A
 Einbautiefe: 32 mm
 Leiterquerschnitt: 1,0 - 2,5 mm²
 Anschlussart: Schraubanschluss
 Höhe des P-Touch-Bandes für das Beschriftungsfeld: 6 mm

Farbe	Glanzgrad	Werkstoff	VPE	Best.-Nr.
A.1 A.8 C.1 C.8				
Anthrazit	Matt	Thermoplast	10	WAS1401AT
Nachtschwarz	Glänzend	Thermoplast	10	WAS1401BG
Nachtschwarz	Matt	Thermoplast	10	WAS1401BM
Titan	Metallisch	Thermoplast	10	WAS1401TA
Lichtweiß	Glänzend	Thermoplast	10	WAS1401WG
Lichtweiß	Matt	Thermoplast	10	WAS1401WM

Steckdose • SCHUKO • Mit Beschriftungsfeld • Mit erhöhtem Berührungsschutz • Mit Funktionsbeleuchtung • Mit Schraubklemmen

Nennspannung: 250 V - Mit Kontroll-LED für Ein
 Frequenz: 50 - 60 Hz - Durchverdrahtung möglich
 Nennstrom: 16 A
 Einbautiefe: 32 mm
 Leiterquerschnitt: 1,0 - 2,5 mm²
 Anschlussart: Schraubanschluss
 Höhe des P-Touch-Bandes für das Beschriftungsfeld: 6 mm

Farbe	Glanzgrad	Werkstoff	VPE	Best.-Nr.
A.1 A.8 C.1 C.8				
Anthrazit	Matt	Thermoplast	10	WAS1402AT
Nachtschwarz	Glänzend	Thermoplast	10	WAS1402BG
Nachtschwarz	Matt	Thermoplast	10	WAS1402BM
Titan	Metallisch	Thermoplast	10	WAS1402TA
Lichtweiß	Glänzend	Thermoplast	10	WAS1402WG
Lichtweiß	Matt	Thermoplast	10	WAS1402WM



WAS1402WM





WAS4055WM



Steckdose • SCHUKO • Mit Steckklemme

Nennspannung:	250 V	- Durchverdrahtung möglich
Frequenz:	50 - 60 Hz	
Nennstrom:	16 A	
Anschluss-/Steckertyp USB:	CC	
Einbautiefe:	32 mm	
Leiterquerschnitt:	1,0 - 2,5 mm ²	
Anschlussart:	Steckverbindung	

Farbe	Glanzgrad	Werkstoff	VPE	Best.-Nr.
A.1 A.8 C.1 C.8				
Anthrazit	Matt	Thermoplast	1	WAS4055AT
Nachtschwarz	Glänzend	Thermoplast	1	WAS4055BG
Nachtschwarz	Matt	Thermoplast	1	WAS4055BM
Titan	Metallisch	Thermoplast	1	WAS4055TA
Lichtweiß	Glänzend	Thermoplast	1	WAS4055WG
Lichtweiß	Matt	Thermoplast	1	WAS4055WM

Steckdose • SCHUKO • Mit erhöhtem Berührungsschutz • Mit Steckklemme

Nennspannung:	250 V	- Durchverdrahtung möglich
Frequenz:	50 - 60 Hz	
Nennstrom:	16 A	
Einbautiefe:	32 mm	
Leiterquerschnitt:	1,0 - 2,5 mm ²	
Anschlussart:	Steckverbindung	

Farbe	Glanzgrad	Werkstoff	VPE	Best.-Nr.
A.1 A.8 C.1 C.8				
Anthrazit	Matt	Thermoplast	1	WAS1261AT
Nachtschwarz	Glänzend	Thermoplast	1	WAS1261BG
Nachtschwarz	Matt	Thermoplast	1	WAS1261BM
Titan	Metallisch	Thermoplast	1	WAS1261TA
Lichtweiß	Glänzend	Thermoplast	1	WAS1261WG
Lichtweiß	Matt	Thermoplast	1	WAS1261WM



WAS1261WM



Zentralplatte für Fehlerstromschutzschalter

Werkstoff:	Thermoplast	- Zentralplatte
Zusammenstellung:	Zentralplatte für Zwischenring	

Farbe	Glanzgrad	Oberfläche	VPE	Best.-Nr.
A.1 A.8 C.1 C.8 S.x/B.x				
Lichtweiß	Glänzend	Unbehandelt	10	WDA2097WG



WDA2097WG

FI-Schutzschalter (RCCB)


Nennspannung:	230 V	- Mit Steckklemme
Frequenz:	50 - 60 Hz	- Zum Schutz von nachgeschalteten Verbrauchern
Schließ- und Abschaltvermögen Idm:	3 kA	- Mit Klemm-/Schraubbefestigung
Stoßstromfestigkeit (Stoßstromform 8/20 µs):	0,25 kA	- Für Unterputz- und Hohlwandmontage
Anschlussquerschnitt des Eingangs und Ausgangs mit Schrauben, bei flexiblem Leiter:	2,50 - 2,50 mm ²	- Typ A für Wechsel- und pulsierende Gleichströme
Betriebstemperatur:	-25 - 40 °C	
Einbautiefe:	31 mm	

Polanzahl	Nennstrom	Bemessungsfehlerstrom Idn	Fehlerstromtyp	VPE	Best.-Nr.
A.1 A.8 C.1 C.8 K.x Q.x R.x S.x/B.x					
2	16 A	30 mA	A	1	WDE284401



WDE284401





WAS1100AP

**Steckdose • SCHUKO • Mit Steckklemme**

Nennspannung:	250 V	- Durchverdrahtung möglich
Frequenz:	50 - 60 Hz	
Nennstrom:	16 A	
Einbautiefe:	32 mm	
Leiterquerschnitt:	1,0 - 2,5 mm ²	
Anschlussart:	Steckverbindung	

Farbe	Glanzgrad	Werkstoff	VPE	Best.-Nr.
A.1 A.8 C.1 C.8				
Orange	Glänzend	Thermoplast	10	WAS1100AP
Grün	Glänzend	Thermoplast	10	WAS1100GR
Rot	Glänzend	Thermoplast	10	WAS1100RG




WAS1131GR

**Steckdose • SCHUKO • Mit Aufdruck • Mit Steckklemme**

Nennspannung:	250 V	- Durchverdrahtung möglich
Frequenz:	50 - 60 Hz	
Nennstrom:	16 A	
Einbautiefe:	32 mm	
Leiterquerschnitt:	1,0 - 2,5 mm ²	
Anschlussart:	Steckverbindung	

Farbe	Glanzgrad	Werkstoff	Aufdruck	VPE	Best.-Nr.
A.1 A.8 C.1 C.8					
Grün	Glänzend	Thermoplast	Mit Aufdruck „SV“	10	WAS1131GR
Orange	Glänzend	Thermoplast	Mit Aufdruck „ZSV“	10	WAS1132AP
Orange	Glänzend	Thermoplast	Mit Aufdruck „BSV“	10	WAS1133AP




WAS1200AP

**Steckdose • SCHUKO • Mit erhöhtem Berührungsschutz • Mit Steckklemme**

Nennspannung:	250 V	- Durchverdrahtung möglich
Frequenz:	50 - 60 Hz	
Nennstrom:	16 A	
Einbautiefe:	32 mm	
Leiterquerschnitt:	1,0 - 2,5 mm ²	
Anschlussart:	Steckverbindung	

Farbe	Glanzgrad	Werkstoff	VPE	Best.-Nr.
A.1 A.8 C.1 C.8				
Orange	Glänzend	Thermoplast	10	WAS1200AP
Rot	Glänzend	Thermoplast	10	WAS1200RG



WAS1233AP

**Steckdose • SCHUKO • Mit erhöhtem Berührungsschutz • Mit Aufdruck • Mit Steckklemme**


Nennspannung:	250 V	- Durchverdrahtung möglich
Frequenz:	50 - 60 Hz	
Nennstrom:	16 A	
Einbautiefe:	32 mm	
Leiterquerschnitt:	1,0 - 2,5 mm ²	
Anschlussart:	Steckverbindung	

Farbe	Glanzgrad	Werkstoff	Aufdruck	VPE	Best.-Nr.
A.1 A.8 C.1 C.8					
Orange	Glänzend	Thermoplast	Mit Aufdruck „BSV“	10	WAS1233AP

Steckdose • SCHUKO • Mit Beschriftungsfeld • Mit Steckklemme

Nennspannung: 250 V - Durchverdrahtung möglich
 Frequenz: 50 - 60 Hz
 Nennstrom: 16 A
 Einbautiefe: 32 mm
 Leiterquerschnitt: 1,0 - 2,5 mm²
 Anschlussart: Steckverbindung
 Höhe des P-Touch-Bandes für das Beschriftungsfeld: 6 mm

Farbe	Glanzgrad	Werkstoff	VPE	Best.-Nr.
A.1 A.8 C.1 C.8				
Orange	Glänzend	Thermoplast	10	WAS1101AP
Grün	Glänzend	Thermoplast	10	WAS1101GR
Rot	Glänzend	Thermoplast	10	WAS1101RG



WAS1101AP



Steckdose • SCHUKO • Mit Beschriftungsfeld • Mit Aufdruck • Mit Steckklemme

Nennspannung: 250 V - Durchverdrahtung möglich
 Frequenz: 50 - 60 Hz
 Nennstrom: 16 A
 Einbautiefe: 32 mm
 Leiterquerschnitt: 1,0 - 2,5 mm²
 Anschlussart: Steckverbindung
 Höhe des P-Touch-Bandes für das Beschriftungsfeld: 6 mm

Farbe	Glanzgrad	Werkstoff	Aufdruck	VPE	Best.-Nr.
A.1 A.8 C.1 C.8					
Grün	Glänzend	Thermoplast	Mit Aufdruck „SV“	10	WAS1136GR
Orange	Glänzend	Thermoplast	Mit Aufdruck „ZSV“	10	WAS1139AP
Orange	Glänzend	Thermoplast	Mit Aufdruck „BSV“	10	WAS1140AP




WAS1136GR



Steckdose • SCHUKO • Mit Beschriftungsfeld • Mit erhöhtem Berührungsschutz • Mit Aufdruck • Mit Steckklemme

Nennspannung: 250 V - Durchverdrahtung möglich
 Frequenz: 50 - 60 Hz
 Nennstrom: 16 A
 Einbautiefe: 32 mm
 Leiterquerschnitt: 1,0 - 2,5 mm²
 Anschlussart: Steckverbindung
 Höhe des P-Touch-Bandes für das Beschriftungsfeld: 6 mm

Farbe	Glanzgrad	Werkstoff	Aufdruck	VPE	Best.-Nr.
A.1 A.8 C.1 C.8					
Rot	Glänzend	Thermoplast	Mit Aufdruck „EDV“	10	WAS1234RG




WAS1234RG



Steckdose • SCHUKO • Mit Beschriftungsfeld • Mit erhöhtem Berührungsschutz • Mit Funktionsbeleuchtung • Mit Aufdruck • Mit Schraubklemmen

Nennspannung: 250 V - Mit Kontroll-LED für Ein
 Frequenz: 50 - 60 Hz - Durchverdrahtung möglich
 Nennstrom: 16 A
 Einbautiefe: 32 mm
 Leiterquerschnitt: 1,0 - 2,5 mm²
 Anschlussart: Schraubanschluss
 Höhe des P-Touch-Bandes für das Beschriftungsfeld: 6 mm

Farbe	Glanzgrad	Werkstoff	Aufdruck	VPE	Best.-Nr.
A.1 A.8 C.1 C.8					
Rot	Glänzend	Thermoplast	Mit Aufdruck „EDV“	10	WAS1435RG
Grün	Glänzend	Thermoplast	Mit Aufdruck „SV“	10	WAS1437GR
Orange	Glänzend	Thermoplast	Mit Aufdruck „ZSV“	10	WAS1439AP
Orange	Glänzend	Thermoplast	Mit Aufdruck „BSV“	10	WAS1441AP



WAS1435RG





WAS1110WM

**Steckdose • SCHUKO • Mit Steckklemme • Selbstschließender Klappdeckel**

Nennspannung: 250 V - Durchverdrahtung möglich
 Frequenz: 50 - 60 Hz
 Nennstrom: 16 A
 Einbautiefe: 32 mm
 Leiterquerschnitt: 1,0 - 2,5 mm²
 Anschlussart: Steckverbindung

Farbe	Glanzgrad	Werkstoff	VPE	Best.-Nr.
A.1 A.8 C.1 C.8				
Anthrazit	Matt	Thermoplast	10	WAS1110AT
Nachtschwarz	Glänzend	Thermoplast	10	WAS1110BG
Nachtschwarz	Matt	Thermoplast	10	WAS1110BM
Titan	Metallisch	Thermoplast	10	WAS1110TA
Lichtweiß	Glänzend	Thermoplast	10	WAS1110WG
Lichtweiß	Matt	Thermoplast	10	WAS1110WM



WAS1112WM


**Steckdose • SCHUKO • Mit Steckklemme • Selbstschließender Klappdeckel, kann in Endposition arretiert werden**

Nennspannung: 250 V - Durchverdrahtung möglich
 Frequenz: 50 - 60 Hz
 Nennstrom: 16 A
 Einbautiefe: 32 mm
 Leiterquerschnitt: 1,0 - 2,5 mm²
 Anschlussart: Steckverbindung
 Verwendbar in höheren IP-Klassen: IP44 in Kombination mit Dichtungsset

Farbe	Glanzgrad	Werkstoff	VPE	Best.-Nr.
A.1 A.8 C.1 C.8				
Anthrazit	Matt	Thermoplast	10	WAS1112AT
Nachtschwarz	Glänzend	Thermoplast	10	WAS1112BG
Nachtschwarz	Matt	Thermoplast	10	WAS1112BM
Titan	Metallisch	Thermoplast	10	WAS1112TA
Lichtweiß	Glänzend	Thermoplast	10	WAS1112WG
Lichtweiß	Matt	Thermoplast	10	WAS1112WM



WAS1312WM

**Steckdose • SCHUKO • Mit Schraubklemmen • Selbstschließender Klappdeckel, kann in Endposition arretiert werden**

Nennspannung: 250 V - Durchverdrahtung möglich
 Frequenz: 50 - 60 Hz
 Nennstrom: 16 A
 Einbautiefe: 32 mm
 Leiterquerschnitt: 1,0 - 2,5 mm²
 Anschlussart: Schraubanschluss
 Verwendbar in höheren IP-Klassen: IP44 in Kombination mit Dichtungsset

Farbe	Glanzgrad	Werkstoff	VPE	Best.-Nr.
A.1 A.8 C.1 C.8				
Anthrazit	Matt	Thermoplast	10	WAS1312AT
Nachtschwarz	Glänzend	Thermoplast	10	WAS1312BG
Nachtschwarz	Matt	Thermoplast	10	WAS1312BM
Titan	Metallisch	Thermoplast	10	WAS1312TA
Lichtweiß	Glänzend	Thermoplast	10	WAS1312WG
Lichtweiß	Matt	Thermoplast	10	WAS1312WM

Steckdose • SCHUKO • Mit erhöhtem Berührungsschutz • Mit Steckklemme • Selbstschließendes Klappdeckel, kann in Endposition arretiert werden

Nennspannung: 250 V - Durchverdrahtung möglich
 Frequenz: 50 - 60 Hz
 Nennstrom: 16 A
 Einbautiefe: 32 mm
 Leiterquerschnitt: 1,0 - 2,5 mm²
 Anschlussart: Steckverbindung
 Verwendbar in höheren IP-Klassen: IP44 in Kombination mit Dichtungsset

Farbe	Glanzgrad	Werkstoff	VPE	Best.-Nr.
A.1 A.8 C.1 C.8				
Anthrazit	Matt	Thermoplast	10	WAS1212AT
Nachtschwarz	Glänzend	Thermoplast	10	WAS1212BG
Nachtschwarz	Matt	Thermoplast	10	WAS1212BM
Titan	Metallisch	Thermoplast	10	WAS1212TA
Lichtweiß	Glänzend	Thermoplast	10	WAS1212WG
Lichtweiß	Matt	Thermoplast	10	WAS1212WM



WAS1212WM



Steckdose • SCHUKO • Mit erhöhtem Berührungsschutz • Mit Schraubklemmen • Selbstschließendes Klappdeckel, kann in Endposition arretiert werden

Nennspannung: 250 V - Durchverdrahtung möglich
 Frequenz: 50 - 60 Hz
 Nennstrom: 16 A
 Einbautiefe: 32 mm
 Leiterquerschnitt: 1,0 - 2,5 mm²
 Anschlussart: Schraubanschluss
 Verwendbar in höheren IP-Klassen: IP44 in Kombination mit Dichtungsset

Farbe	Glanzgrad	Werkstoff	VPE	Best.-Nr.
A.1 A.8 C.1 C.8				
Anthrazit	Matt	Thermoplast	10	WAS1412AT
Nachtschwarz	Glänzend	Thermoplast	10	WAS1412BG
Nachtschwarz	Matt	Thermoplast	10	WAS1412BM
Titan	Metallisch	Thermoplast	10	WAS1412TA
Lichtweiß	Glänzend	Thermoplast	10	WAS1412WG
Lichtweiß	Matt	Thermoplast	10	WAS1412WM



WAS1412WM



Steckdose • SCHUKO • Flexible Montage in 45°-Schritten • Mit erhöhtem Berührungsschutz • Mit Steckklemme • Selbstschließendes Klappdeckel, kann in Endposition arretiert werden

Nennspannung: 250 V - Durchverdrahtung möglich
 Frequenz: 50 - 60 Hz
 Nennstrom: 16 A
 Einbautiefe: 32 mm
 Leiterquerschnitt: 1,0 - 2,5 mm²
 Anschlussart: Steckverbindung
 Verwendbar in höheren IP-Klassen: IP44 in Kombination mit Dichtungsset

Farbe	Glanzgrad	Werkstoff	VPE	Best.-Nr.
A.1 A.8 C.1 C.8				
Anthrazit	Matt	Thermoplast	10	WAS1213AT
Nachtschwarz	Glänzend	Thermoplast	10	WAS1213BG
Nachtschwarz	Matt	Thermoplast	10	WAS1213BM
Titan	Metallisch	Thermoplast	10	WAS1213TA
Lichtweiß	Glänzend	Thermoplast	10	WAS1213WG
Lichtweiß	Matt	Thermoplast	10	WAS1213WM




WAS1213WM





WAS1214WM



Steckdose • SCHUKO • Flexible Montage in 45°-Schritten • Mit Beschriftungsfeld • Mit erhöhtem Berührungsschutz • Mit Steckklemme • Selbstschließender Klappdeckel, kann in Endposition arretiert werden

Nennspannung: 250 V - Durchverdrahtung möglich
 Frequenz: 50 - 60 Hz
 Nennstrom: 16 A
 Einbautiefe: 32 mm
 Leiterquerschnitt: 1,0 - 2,5 mm²
 Anschlussart: Steckverbindung
 Verwendbar in höheren IP-Klassen: IP44 in Kombination mit Dichtungsset
 Höhe des P-Touch-Bandes für das Beschriftungsfeld: 6 mm

Farbe	Glanzgrad	Werkstoff	VPE	Best.-Nr.
A.1 A.8 C.1 C.8				
Anthrazit	Matt	Thermoplast	10	WAS1214AT
Nachtschwarz	Glänzend	Thermoplast	10	WAS1214BG
Nachtschwarz	Matt	Thermoplast	10	WAS1214BM
Titan	Metallisch	Thermoplast	10	WAS1214TA
Lichtweiß	Glänzend	Thermoplast	10	WAS1214WG
Lichtweiß	Matt	Thermoplast	10	WAS1214WM



WAA1101

Zubehör • Dichtungsset

Betriebstemperatur: -5 - 40 °C
 Abmessungen: 77.9 x 77.6 mm
 Montageart: Klemmbefestigung

- Ohne Aufdruck
 - Für flächenbündigen Einbau geeignet

Bezeichnung	VPE	Best.-Nr.
A.1 A.8 C.1 C.8		
Dicht.set f. Steckd./Z-st. A.x/C.x	1	WAA1101



WWA1100

Zubehör

Betriebstemperatur: -5 - +35 °C
 Abmessungen: 68.80 x 68.80 mm
 Montageart: Klemmbefestigung

- Mit Klemm-/Schraubbefestigung

Bezeichnung	VPE	Best.-Nr.
wg UP IP44- Reichweite		
Dichtungsflansch WG UP IP44 grau	10	WWA1100



WDA3481

Zubehör

Betriebstemperatur: -5 - +35 °C
 Abmessungen: 26.50 x 17 mm
 Montageart: Klemmbefestigung

- Klemmbefestigung

Bezeichnung	VPE	Best.-Nr.
Aufsteck-Verlängerungskralle Zubehör	50	WDA3481


Steckdose • SCHUKO • Mit Steckklemme • Selbstschließender Klappdeckel • Schloss mit Schlüssel

Nennspannung: 250 V - Durchverdrahtung möglich
 Frequenz: 50 - 60 Hz
 Nennstrom: 16 A
 Einbautiefe: 32 mm
 Leiterquerschnitt: 1,0 - 2,5 mm²
 Anschlussart: Steckverbindung
 Verwendbar in höheren IP-Klassen: IP44 in Kombination mit Dichtungsset

Farbe	Glanzgrad	Werkstoff	VPE	Best.-Nr.
A.1 A.8 C.1 C.8				
Anthrazit	Matt	Thermoplast	1	WAS1115AT
Nachtschwarz	Glänzend	Thermoplast	1	WAS1115BG
Nachtschwarz	Matt	Thermoplast	1	WAS1115BM
Titan	Metallisch	Thermoplast	1	WAS1115TA
Lichtweiß	Glänzend	Thermoplast	1	WAS1115WG
Lichtweiß	Matt	Thermoplast	1	WAS1115WM



WAS1115WM




Steckdose • SCHUKO • Mit erhöhtem Berührungsschutz • Mit Schraubklemmen • Selbstschließender Klappdeckel • Schloss mit Schlüssel

Nennspannung: 250 V - Durchverdrahtung möglich
 Frequenz: 50 - 60 Hz
 Nennstrom: 16 A
 Einbautiefe: 32 mm
 Leiterquerschnitt: 1,0 - 2,5 mm²
 Anschlussart: Schraubanschluss
 Verwendbar in höheren IP-Klassen: IP44 in Kombination mit Dichtungsset

Farbe	Glanzgrad	Werkstoff	VPE	Best.-Nr.
A.1 A.8 C.1 C.8				
Anthrazit	Matt	Thermoplast	1	WAS1415AT
Nachtschwarz	Glänzend	Thermoplast	1	WAS1415BG
Nachtschwarz	Matt	Thermoplast	1	WAS1415BM
Titan	Metallisch	Thermoplast	1	WAS1415TA
Lichtweiß	Glänzend	Thermoplast	1	WAS1415WG
Lichtweiß	Matt	Thermoplast	1	WAS1415WM



WAS1415WM





WAS1120WM

**Steckdose • SCHUKO • Mit Abdeckplatte • Mit Steckklemme**

Nennspannung: 250 V - Durchverdrahtung möglich
 Frequenz: 50 - 60 Hz
 Nennstrom: 16 A
 Einbautiefe: 32 mm
 Leiterquerschnitt: 1,0 - 2,5 mm²
 Anschlussart: Steckverbindung

Farbe	Glanzgrad	Werkstoff	VPE	Best.-Nr.
A.1				
Anthrazit	Matt	Thermoplast	10	WAS1120AT
Nachtschwarz	Glänzend	Thermoplast	10	WAS1120BG
Nachtschwarz	Matt	Thermoplast	10	WAS1120BM
Titan	Metallisch	Thermoplast	10	WAS1120TA
Lichtweiß	Glänzend	Thermoplast	10	WAS1120WG
Lichtweiß	Matt	Thermoplast	10	WAS1120WM
C.1				
Anthrazit	Matt	Thermoplast	10	WAS1121AT
Nachtschwarz	Glänzend	Thermoplast	10	WAS1121BG
Nachtschwarz	Matt	Thermoplast	10	WAS1121BM
Titan	Metallisch	Thermoplast	10	WAS1121TA
Lichtweiß	Glänzend	Thermoplast	10	WAS1121WG
Lichtweiß	Matt	Thermoplast	10	WAS1121WM



WAS1220WM

**Steckdose • SCHUKO • Mit Abdeckplatte • Mit erhöhtem Berührungsschutz • Mit Steckklemme**

Nennspannung: 250 V - Durchverdrahtung möglich
 Frequenz: 50 - 60 Hz
 Nennstrom: 16 A
 Einbautiefe: 32 mm
 Leiterquerschnitt: 1,0 - 2,5 mm²
 Anschlussart: Steckverbindung

Farbe	Glanzgrad	Werkstoff	VPE	Best.-Nr.
A.1				
Anthrazit	Matt	Thermoplast	10	WAS1220AT
Nachtschwarz	Glänzend	Thermoplast	10	WAS1220BG
Nachtschwarz	Matt	Thermoplast	10	WAS1220BM
Titan	Metallisch	Thermoplast	10	WAS1220TA
Lichtweiß	Glänzend	Thermoplast	10	WAS1220WG
Lichtweiß	Matt	Thermoplast	10	WAS1220WM
C.1				
Anthrazit	Matt	Thermoplast	10	WAS1221AT
Nachtschwarz	Glänzend	Thermoplast	10	WAS1221BG
Nachtschwarz	Matt	Thermoplast	10	WAS1221BM
Titan	Metallisch	Thermoplast	10	WAS1221TA
Lichtweiß	Glänzend	Thermoplast	10	WAS1221WG
Lichtweiß	Matt	Thermoplast	10	WAS1221WM

Steckdose • SCHUKO • Mit Abdeckplatte, verdrahtet • Mit Steckklemme

Nennspannung: 250 V - 2x 1-fach, durchverdrahtet
 Frequenz: 50 - 60 Hz
 Nennstrom: 16 A
 Einbautiefe: 32 mm
 Leiterquerschnitt: 1,0 - 2,5 mm²
 Anschlussart: Steckverbindung



Farbe	Glanzgrad	Werkstoff	VPE	Best.-Nr.
A.1				
Anthrazit	Matt	Thermoplast	5	WAS2123AT
Nachtschwarz	Glänzend	Thermoplast	5	WAS2123BG
Nachtschwarz	Matt	Thermoplast	5	WAS2123BM
Titan	Metallisch	Thermoplast	5	WAS2123TA
Lichtweiß	Glänzend	Thermoplast	5	WAS2123WG
Lichtweiß	Matt	Thermoplast	5	WAS2123WM

WAS2123WM



Steckdose • SCHUKO • Mit erhöhter Abdeckplatte • Mit Steckklemme

Nennspannung: 250 V - Durchverdrahtung möglich
 Frequenz: 50 - 60 Hz
 Nennstrom: 16 A
 Einbautiefe: 32 mm
 Leiterquerschnitt: 1,0 - 2,5 mm²
 Anschlussart: Steckverbindung



WAS2175WM



Farbe	Glanzgrad	Werkstoff	VPE	Best.-Nr.
A.1				
Anthrazit	Matt	Thermoplast	10	WAS2175AT
Nachtschwarz	Glänzend	Thermoplast	10	WAS2175BG
Nachtschwarz	Matt	Thermoplast	10	WAS2175BM
Titan	Metallisch	Thermoplast	10	WAS2175TA
Lichtweiß	Glänzend	Thermoplast	10	WAS2175WG
Lichtweiß	Matt	Thermoplast	10	WAS2175WM
A.8				
Anthrazit	Matt	Thermoplast	10	WAS2177AT
Nachtschwarz	Glänzend	Thermoplast	10	WAS2177BG
Nachtschwarz	Matt	Thermoplast	10	WAS2177BM
Titan	Metallisch	Thermoplast	10	WAS2177TA
Lichtweiß	Glänzend	Thermoplast	10	WAS2177WG
Lichtweiß	Matt	Thermoplast	10	WAS2177WM



WAS2275WM

**Steckdose • SCHUKO • Mit erhöhter Abdeckplatte • Mit erhöhtem Berührungsschutz • Mit Steckklemme**

Nennspannung:	250 V	- Durchverdrahtung möglich
Frequenz:	50 - 60 Hz	
Nennstrom:	16 A	
Einbautiefe:	32 mm	
Leiterquerschnitt:	1,0 - 2,5 mm ²	
Anschlussart:	Steckverbindung	

Farbe	Glanzgrad	Werkstoff	VPE	Best.-Nr.
A.1				
Anthrazit	Matt	Thermoplast	10	WAS2275AT
Nachtschwarz	Glänzend	Thermoplast	10	WAS2275BG
Nachtschwarz	Matt	Thermoplast	10	WAS2275BM
Titan	Metallisch	Thermoplast	10	WAS2275TA
Lichtweiß	Glänzend	Thermoplast	10	WAS2275WG
Lichtweiß	Matt	Thermoplast	10	WAS2275WM
A.8				
Anthrazit	Matt	Thermoplast	10	WAS2277AT
Nachtschwarz	Glänzend	Thermoplast	10	WAS2277BG
Nachtschwarz	Matt	Thermoplast	10	WAS2277BM
Titan	Metallisch	Thermoplast	10	WAS2277TA
Lichtweiß	Glänzend	Thermoplast	10	WAS2277WG
Lichtweiß	Matt	Thermoplast	10	WAS2277WM

Steckdose • Schutzkontaktstift • Mit Steckklemme

Nennspannung: 250 V - Durchverdrahtung möglich
 Frequenz: 50 - 60 Hz
 Nennstrom: 16 A
 Einbautiefe: 32 mm
 Leiterquerschnitt: 1,0 - 2,5 mm²
 Anschlussart: Steckverbindung

Farbe	Glanzgrad	Werkstoff	VPE	Best.-Nr.
A.1 A.8 C.1 C.8				
Anthrazit	Matt	Thermoplast	10	WAS1500AT
Nachtschwarz	Glänzend	Thermoplast	10	WAS1500BG
Nachtschwarz	Matt	Thermoplast	10	WAS1500BM
Titan	Metallisch	Thermoplast	10	WAS1500TA
Lichtweiß	Glänzend	Thermoplast	10	WAS1500WG
Lichtweiß	Matt	Thermoplast	10	WAS1500WM



WAS1500WM

Steckdose • Schutzkontaktstift • Mit erhöhtem Berührungsschutz • Mit Steckklemme

Nennspannung: 250 V - Durchverdrahtung möglich
 Frequenz: 50 - 60 Hz
 Nennstrom: 16 A
 Einbautiefe: 32 mm
 Leiterquerschnitt: 1,0 - 2,5 mm²
 Anschlussart: Steckverbindung

Farbe	Glanzgrad	Werkstoff	VPE	Best.-Nr.
A.1 A.8 C.1 C.8				
Anthrazit	Matt	Thermoplast	10	WAS1600AT
Nachtschwarz	Glänzend	Thermoplast	10	WAS1600BG
Nachtschwarz	Matt	Thermoplast	10	WAS1600BM
Titan	Metallisch	Thermoplast	10	WAS1600TA
Lichtweiß	Glänzend	Thermoplast	10	WAS1600WG
Lichtweiß	Matt	Thermoplast	10	WAS1600WM



WAS1600WM



Steckdose • Schutzkontaktstift • Mit erhöhtem Berührungsschutz • Mit Funktionsbeleuchtung • Mit Schraubklemmen

Nennspannung: 250 V - Mit Kontroll-LED für Ein
 Frequenz: 50 - 60 Hz - Durchverdrahtung möglich
 Nennstrom: 16 A
 Einbautiefe: 32 mm
 Leiterquerschnitt: 1,0 - 2,5 mm²
 Anschlussart: Schraubanschluss

Farbe	Glanzgrad	Werkstoff	VPE	Best.-Nr.
A.1 A.8 C.1 C.8				
Orange	Glänzend	Thermoplast	10	WAS1863AP
Anthrazit	Matt	Thermoplast	10	WAS1863AT
Nachtschwarz	Glänzend	Thermoplast	10	WAS1863BG
Nachtschwarz	Matt	Thermoplast	10	WAS1863BM
Grün	Glänzend	Thermoplast	10	WAS1863GR
Rot	Glänzend	Thermoplast	10	WAS1863RG
Titan	Metallisch	Thermoplast	10	WAS1863TA
Lichtweiß	Glänzend	Thermoplast	10	WAS1863WG
Lichtweiß	Matt	Thermoplast	10	WAS1863WM



WAS1863WM





WAS1862WM



Steckdose • Schutzkontaktstift • Mit erhöhtem Berührungsschutz • Mit Orientierungsbeleuchtung • Mit Funktionsbeleuchtung • Mit Schraubklemmen

Nennspannung:

250 V

- Mit Kontroll-LED für Ein

Frequenz:

50 - 60 Hz

- Durchverdrahtung möglich

Nennstrom:

16 A

Einbautiefe:

32 mm

Leiterquerschnitt:

1,0 - 2,5 mm²

Anschlussart:

Schraubanschluss

Farbe	Glanzgrad	Werkstoff	VPE	Best.-Nr.
A.1 A.8 C.1 C.8				
Anthrazit	Matt	Thermoplast	10	WAS1862AT
Nachtschwarz	Glänzend	Thermoplast	10	WAS1862BG
Nachtschwarz	Matt	Thermoplast	10	WAS1862BM
Titan	Metallisch	Thermoplast	10	WAS1862TA
Lichtweiß	Glänzend	Thermoplast	10	WAS1862WG
Lichtweiß	Matt	Thermoplast	10	WAS1862WM

Steckdose • Schutzkontaktstift • Mit Schraubklemmen • Selbstschließender Klappdeckel, kann in Endposition arretiert werden

Nennspannung: 250 V - Durchverdrahtung möglich
 Frequenz: 50 - 60 Hz
 Nennstrom: 16 A
 Einbautiefe: 32 mm
 Leiterquerschnitt: 1,0 - 2,5 mm²
 Anschlussart: Schraubanschluss
 Verwendbar in höheren IP-Klassen: IP44 in Kombination mit Dichtungsset

Farbe	Glanzgrad	Werkstoff	VPE	Best.-Nr.
A.1 A.8 C.1 C.8				
Anthrazit	Matt	Thermoplast	10	WAS1812AT
Nachtschwarz	Glänzend	Thermoplast	10	WAS1812BG
Nachtschwarz	Matt	Thermoplast	10	WAS1812BM
Titan	Metallisch	Thermoplast	10	WAS1812TA
Lichtweiß	Glänzend	Thermoplast	10	WAS1812WG
Lichtweiß	Matt	Thermoplast	10	WAS1812WM



WAS1812WM



Steckdose • Schutzkontaktstift • Mit erhöhtem Berührungsschutz • Mit Steckklemme • Selbstschließender Klappdeckel, kann in Endposition arretiert werden • Schloss mit Schlüssel

Nennspannung: 250 V - Durchverdrahtung möglich
 Frequenz: 50 - 60 Hz
 Nennstrom: 16 A
 Einbautiefe: 32 mm
 Leiterquerschnitt: 1,0 - 2,5 mm²
 Anschlussart: Steckverbindung
 Verwendbar in höheren IP-Klassen: IP44 in Kombination mit Dichtungsset

Farbe	Glanzgrad	Werkstoff	VPE	Best.-Nr.
A.1 A.8 C.1 C.8				
Anthrazit	Matt	Thermoplast	1	WAS1615AT
Nachtschwarz	Glänzend	Thermoplast	1	WAS1615BG
Nachtschwarz	Matt	Thermoplast	1	WAS1615BM
Titan	Metallisch	Thermoplast	1	WAS1615TA
Lichtweiß	Glänzend	Thermoplast	1	WAS1615WG
Lichtweiß	Matt	Thermoplast	1	WAS1615WM



WAS1615WM





WAS5100WM

Steckdose • ohne Schutzkontakt • Mit Steckklemme

Nennspannung:	250 V	- Durchverdrahtung möglich
Frequenz:	50 - 60 Hz	
Nennstrom:	16 A	
Einbautiefe:	32 mm	
Leiterquerschnitt:	1,0 - 2,5 mm ²	
Anschlussart:	Steckverbindung	

Farbe	Glanzgrad	Werkstoff	VPE	Best.-Nr.
A.1 A.8 C.1 C.8				
Anthrazit	Matt	Thermoplast	10	WAS5100AT
Nachtschwarz	Glänzend	Thermoplast	10	WAS5100BG
Nachtschwarz	Matt	Thermoplast	10	WAS5100BM
Titan	Metallisch	Thermoplast	10	WAS5100TA
Lichtweiß	Glänzend	Thermoplast	10	WAS5100WG
Lichtweiß	Matt	Thermoplast	10	WAS5100WM



WAS5200WM

**Steckdose • ohne Schutzkontakt • Mit erhöhtem Berührungsschutz • Mit Steckklemme**


Nennspannung:	250 V	- Durchverdrahtung möglich
Frequenz:	50 - 60 Hz	
Nennstrom:	16 A	
Einbautiefe:	32 mm	
Leiterquerschnitt:	1,0 - 2,5 mm ²	
Anschlussart:	Steckverbindung	

Farbe	Glanzgrad	Werkstoff	VPE	Best.-Nr.
A.1 A.8 C.1 C.8				
Anthrazit	Matt	Thermoplast	10	WAS5200AT
Nachtschwarz	Glänzend	Thermoplast	10	WAS5200BG
Nachtschwarz	Matt	Thermoplast	10	WAS5200BM
Titan	Metallisch	Thermoplast	10	WAS5200TA
Lichtweiß	Glänzend	Thermoplast	10	WAS5200WG
Lichtweiß	Matt	Thermoplast	10	WAS5200WM

Steckdose • Steckdose Britischer Standard • Mit Schraubklemmen

Nennspannung: 250 V - Durchverdrahtung möglich
 Frequenz: 50 - 60 Hz
 Nennstrom: 13 A
 Einbautiefe: 32 mm
 Leiterquerschnitt: 1,0 - 2,5 mm²
 Anschlussart: Schraubanschluss

Farbe	Glanzgrad	Werkstoff	VPE	Best.-Nr.
A.1 A.8 C.1 C.8				
Anthrazit	Matt	Thermoplast	10	WAS6200AT
Nachtschwarz	Glänzend	Thermoplast	10	WAS6200BG
Nachtschwarz	Matt	Thermoplast	10	WAS6200BM
Titan	Metallisch	Thermoplast	10	WAS6200TA
Lichtweiß	Glänzend	Thermoplast	10	WAS6200WG
Lichtweiß	Matt	Thermoplast	10	WAS6200WM




WAS6200WM



Zentralstück für Steckdose • Anschluss-/Steckertyp Steckdose Britischer Standard

Werkstoff: Thermoplast
 Zusammenstellung: Zentralplatte

Farbe	Glanzgrad	Oberfläche	VPE	Best.-Nr.
A.1 A.8 C.1 C.8				
Anthrazit	Matt	Lackiert	10	WAS7700AT
Nachtschwarz	Glänzend	Unbehandelt	10	WAS7700BG
Nachtschwarz	Matt	Unbehandelt	10	WAS7700BM
Titan	Metallisch	Lackiert	10	WAS7700TA
Lichtweiß	Glänzend	Unbehandelt	10	WAS7700WG
Lichtweiß	Matt	Unbehandelt	10	WAS7700WM



WAS7700WM



WAS6000WG

**Steckdose • NEMA • 5-15 R • Mit Schraubklemmen/Ohne Spreizkrallen**

Nennspannung:	125 V	- Durchverdrahtung möglich
Frequenz:	50 - 60 Hz	- 2-polig + Erde
Nennstrom:	15 A	
Einbautiefe:	32 mm	
Leiterquerschnitt:	2 - 4 mm ²	
Anschlussart:	Schraubanschluss	

Farbe	Glanzgrad	Werkstoff	VPE	Best.-Nr.
A.1 A.8 C.1 C.8				
Nachtschwarz	Glänzend	Thermoplast	10	WAS6000BG
Lichtweiß	Glänzend	Thermoplast	10	WAS6000WG



WAS6100WG

**Steckdose • NEMA • 5-20 R • Mit Schraubklemmen/Ohne Spreizkrallen**

Nennspannung:	125 V	- Durchverdrahtung möglich
Frequenz:	50 - 60 Hz	- 2-polig + Erde
Nennstrom:	20 A	
Einbautiefe:	32 mm	
Leiterquerschnitt:	2 - 4 mm ²	
Anschlussart:	Schraubanschluss	

Farbe	Glanzgrad	Werkstoff	VPE	Best.-Nr.
A.1 A.8 C.1 C.8				
Nachtschwarz	Glänzend	Thermoplast	10	WAS6100BG
Lichtweiß	Glänzend	Thermoplast	10	WAS6100WG

USB-Spannungsversorgung • Anzahl der Ausgänge 1

Eingangsspannung: 198-275 V
Ausgangsspannung: 5-20 V
Ausgangsstrom: 3250 mA
Anschluss-/Steckertyp USB: C

Bezeichnung	Farbe	VPE	Best.-Nr.
A.1 A.8 C.1 C.8 K.x Q.x S.x/B.x			
USB PD Power Modul 65W für Z-ST A.x/C.x	Schwarz	1	WAS4154



WAS4154


Zentralstück • Anzahl der Anschlüsse 1 • Anschluss-/Steckertyp USB-C • Mit Geradeauslass

Werkstoff: Thermoplast
Montageart: Schraubbefestigung
Zusammenstellung: Zentralplatte

Farbe	Glanzgrad	VPE	Best.-Nr.
A.1 A.8 C.1 C.8			
Anthrazit	Matt	10	WAF1511AT
Nachtschwarz	Glänzend	10	WAF1511BG
Nachtschwarz	Matt	10	WAF1511BM
Titan	Metallisch	10	WAF1511TA
Lichtweiß	Glänzend	10	WAF1511WG
Lichtweiß	Matt	10	WAF1511WM



WAF1511WM




WAS4155WM

USB-Spannungsversorgung • Anzahl der Ausgänge 2

Anschluss-/Steckertyp USB:

CC

Bezeichnung	Farbe	VPE	Best.-Nr.
A.1 A.8 C.1 C.8 K.x Q.x R.x S.x/B.x			
Ladesteckdose USB C 2f PD schwarz matt	Nachtschwarz	1	WAS4155BM
Ladesteckdose USB C 2f PD weiß matt	Lichtweiß	1	WAS4155WM



WAF1104WM

Zentralstück • Anzahl der Anschlüsse 1 • Anschluss-/Steckertyp USB-C/TAE/Lautsprecheranschluss • Mit Geradeauslass

Werkstoff:

Thermoplast

Montageart:

Schraubbefestigung

Zusammenstellung:

Zentralplatte


Farbe	Glanzgrad	VPE	Best.-Nr.
A.1 A.8 C.1 C.8			
Anthrazit	Matt	10	WAF1104AT
Nachtschwarz	Glänzend	10	WAF1104BG
Nachtschwarz	Matt	10	WAF1104BM
Titan	Metallisch	10	WAF1104TA
Lichtweiß	Glänzend	10	WAF1104WG
Lichtweiß	Matt	10	WAF1104WM

Dichtungssets gewährleisten Schutzart IP44 für eine sichere Installation in Feuchträumen.

Wippschalter • Mit Steckklemme

Nennspannung: 250 V
Frequenz: 50 - 60 Hz
Verwendbar in höheren IP-Klassen: IP44 in Kombination mit Dichtungsset

Bezeichnung	Schaltstrom	VPE	Best.-Nr.
A.1 A.8 C.1 C.8 K.x Q.x R.x S.x/B.x			
Wechselschalter UP 10 AX	10 AX (100W LED (SBL))	10	WDE3036
Wechselschalter UP 16 AX	16 AX (200W LED (SBL))	10	WDE303616
Kreuzschalter UP 10 AX	10 AX (100W LED (SBL))	10	WDE3037
Kreuzschalter UP 16 AX	16 AX (200W LED (SBL))	10	WDE303716
Wechselschalter für Hohlwandmontage	10 AX (100W LED (SBL))	10	WDE613036




WDE3036

Wippschalter • Mit Steckklemme

Nennspannung: 250 V - Für Beleuchtung und Kontrollschaltung
Frequenz: 50 - 60 Hz
Verwendbar in höheren IP-Klassen: IP44 in Kombination mit Dichtungsset
Nennstrom: 16 A
Anschluss-/Steckertyp: Steckklemme

Bezeichnung	Schaltstrom	VPE	Best.-Nr.
A.1 A.8 C.1 C.8 K.x Q.x R.x S.x/B.x			
Ausschalter UP 16AX 250 V	16 AX (200W LED (SBL))	10	WDE303116
Wechselschalter f. Hohlwandmont UP 16 AX	16 AX (200W LED (SBL))	10	WDE30365016




WDE303116

Wippschalter • Mit Steckklemme

Nennspannung: 250 V - Mit Klemm-/Schraubbefestigung
Frequenz: 50 - 60 Hz
Verwendbar in höheren IP-Klassen: IP44 in Kombination mit Dichtungsset

Bezeichnung	Schaltstrom	VPE	Best.-Nr.
A.1 A.8 C.1 C.8 R.x Serie 1930 / Serie Glas Serie R.classic			
Wechselschalter Tragring rund UP 10 AX	10 AX (100W LED (SBL))	10	WDE303601
Wechselschalter Tragring rund UP 16 AX	16 AX (200W LED (SBL))	10	WDE30360116
A.1 A.8 C.1 C.8 R.x Serie R.classic			
Kreuzschalter rund Tragring 10AX/250V	10 AX (100W LED (SBL))	10	WDE303701
A.1 A.8 C.1 C.8 Serie R.classic			
Kreuzschalter Tragring rund UP 16 AX	16 AX (200W LED (SBL))	10	WDE30370116




WDE303601


Wippschalter • Mit Steckklemme • Ohne Aufdruck

Nennspannung: 24 V - Verschraubbar
Frequenz: 0-60 Hz - Mit Spreizkrallen
Verwendbar in höheren IP-Klassen: IP44 in Kombination mit Dichtungsset - Für Beleuchtung mit LED-Modul
Nennstrom: 2 A
Anschluss-/Steckertyp: Steckklemme
Mit vergoldeten Kontakten: Ja

Bezeichnung	Schaltstrom	VPE	Best.-Nr.
A.1 A.8 C.1 C.8			
Wechselschalter UP 24V	2 A	10	WDE36003



WDE36003




WDE5031

Einsatz - Taster • Einzeltaster

Schaltstrom: 10 A - Mit Steckklemme
 Nennspannung: 250 V

Bezeichnung	Farbe	Werkstoff	Schaltart/Variante	VPE	Best.-Nr.
A.1 A.8 C.1 C.8 K.x Q.x R.x S.x/B.x					
Taster Schließer 2 Meldekontakten UP 10A	Grau	Metall Kunststoff	Schließer, mit 2 separaten Meldekontakten	10	WDE503101
Taster Ö/S getre. Eingangsklemmen UP 10A	Grau	Metall Kunststoff	1x Schließer, 1x Öffner, getrennte Eingangsklemmen	10	WDE503203
Taster Schließer, Hohlwandmontage	Grau	Metall Kunststoff	Schließer	10	WDE615031
A.1 A.8 C.1 C.8 K.x Q.x S.x/B.x					
Taster 1polig Schließer UP 10A	Grau	Metall Kunststoff	Schließer	10	WDE5031
Taster Wechsel Wipp- Einsatz UP 10A	Grau	Metall Kunststoff	Wechsler, verwendbar als Öffner oder Schließer	10	WDE5036



WDE56003

Einsatz - Taster • Einzeltaster

Schaltstrom: 2 A - Ohne Zentralstück
 Nennspannung: 24 V - Verschraubbar
 Einbautiefe: 31 mm - Für Unterputzmontage
 - Für Beleuchtung mit LED-Modul
 - Ohne Dichtung

Bezeichnung	Farbe	Glanzgrad	Werkstoff	Schaltart/Variante	VPE	Best.-Nr.
A.1 A.8 C.1 C.8						
Wipptaster 1fach UP 24V	Schwarz	Matt	Thermoplast Metall	Wechsel	10	WDE56003



WAW1000WM

**Wippe • Für Wippschalter/-taster**

Werkstoff: Thermoplast
 Verwendbar in höheren IP-Klassen: IP44 in Kombination mit Dichtungsset
 Zusammenstellung: Steuerelement

Farbe	Glanzgrad	Oberfläche	VPE	Best.-Nr.
A.1 A.8 C.1 C.8				
Anthrazit	Matt	Lackiert	10	WAW1000AT
Nachtschwarz	Glänzend	Unbehandelt	10	WAW1000BG
Nachtschwarz	Matt	Unbehandelt	10	WAW1000BM
Titan	Metallisch	Lackiert	10	WAW1000TA
Lichtweiß	Glänzend	Unbehandelt	10	WAW1000WG
Lichtweiß	Matt	Unbehandelt	10	WAW1000WM



WAW1100WM

**Wippe • Für Wippschalter/-taster • Mit Beschriftungsfeld**


Werkstoff: Thermoplast
 Verwendbar in höheren IP-Klassen: IP44 in Kombination mit Dichtungsset
 Zusammenstellung: Steuerelement

Farbe	Glanzgrad	Oberfläche	VPE	Best.-Nr.
A.1 A.8 C.1 C.8				
Anthrazit	Matt	Lackiert	10	WAW1100AT
Nachtschwarz	Glänzend	Unbehandelt	10	WAW1100BG
Nachtschwarz	Matt	Unbehandelt	10	WAW1100BM
Titan	Metallisch	Lackiert	10	WAW1100TA
Lichtweiß	Glänzend	Unbehandelt	10	WAW1100WG
Lichtweiß	Matt	Unbehandelt	10	WAW1100WM


Wippe • Für Wippschalter/-taster • Kontrollfenster/Lichtauslass

Werkstoff: Thermoplast - Für Beleuchtung
Verwendbar in höheren IP-Klassen: IP44 in Kombination mit Dichtungsset
Zusammenstellung: Steuerelement

Farbe	Glanzgrad	Oberfläche	VPE	Best.-Nr.
A.1 A.8 C.1 C.8				
Anthrazit	Matt	Lackiert	10	WAW1031AT
Nachtschwarz	Glänzend	Unbehandelt	10	WAW1031BG
Nachtschwarz	Matt	Unbehandelt	10	WAW1031BM
Titan	Metallisch	Lackiert	10	WAW1031TA
Lichtweiß	Glänzend	Unbehandelt	10	WAW1031WG
Lichtweiß	Matt	Unbehandelt	10	WAW1031WM




WAW1031WM




Wippe • Für Wippschalter/-taster • Kontrollfenster/Lichtauslass • Mit Beschriftungsfeld

Werkstoff: Thermoplast
Verwendbar in höheren IP-Klassen: IP44 in Kombination mit Dichtungsset
Zusammenstellung: Steuerelement

Farbe	Glanzgrad	Oberfläche	VPE	Best.-Nr.
A.1 A.8 C.1 C.8				
Anthrazit	Matt	Lackiert	10	WAW1131AT
Nachtschwarz	Glänzend	Unbehandelt	10	WAW1131BG
Nachtschwarz	Matt	Unbehandelt	10	WAW1131BM
Titan	Metallisch	Lackiert	10	WAW1131TA
Lichtweiß	Glänzend	Unbehandelt	10	WAW1131WG
Lichtweiß	Matt	Unbehandelt	10	WAW1131WM




WAW1131WM




Wippe • Für Wippschalter/-taster • Kontrollfenster/Lichtauslass • Mit großem Beschriftungsfeld

Werkstoff: Thermoplast
Verwendbar in höheren IP-Klassen: IP44 in Kombination mit Dichtungsset
Zusammenstellung: Steuerelement

Farbe	Glanzgrad	Oberfläche	VPE	Best.-Nr.
A.1 A.8 C.1 C.8				
Anthrazit	Matt	Lackiert	10	WAW1231AT
Nachtschwarz	Glänzend	Unbehandelt	10	WAW1231BG
Nachtschwarz	Matt	Unbehandelt	10	WAW1231BM
Titan	Metallisch	Lackiert	10	WAW1231TA
Lichtweiß	Glänzend	Unbehandelt	10	WAW1231WG
Lichtweiß	Matt	Unbehandelt	10	WAW1231WM



WAW1231WM



Wippe • Für Wippschalter/-taster


Werkstoff: Thermoplast
Verwendbar in höheren IP-Klassen: IP44 in Kombination mit Dichtungsset
Zusammenstellung: Steuerelement

Farbe	Glanzgrad	Oberfläche	VPE	Best.-Nr.
A.1 A.8 C.1 C.8				
Lichtweiß	Glänzend	Lackiert	10	WAW1007WG



WAW1007WG





WAW1037WG



Wippe • Für Wippschalter/-taster • Kontrollfenster/Lichtauslass

Werkstoff: Thermoplast - Für Beleuchtung
Verwendbar in höheren IP-Klassen: IP44 in Kombination mit Dichtungsset
Zusammenstellung: Steuerelement

Farbe	Glanzgrad	Oberfläche	VPE	Best.-Nr.
A.1 A.8 C.1 C.8				
Lichtweiß	Glänzend	Lackiert	10	WAW1037WG



WAA1101

Zubehör • Dichtungsset


Betriebstemperatur: -5 - 40 °C - Ohne Aufdruck
Abmessungen: 77,9 x 77,6 mm - Für flächenbündigen Einbau geeignet
Montageart: Klemmbefestigung

Bezeichnung	VPE	Best.-Nr.
A.1 A.8 C.1 C.8		
Dicht.set f. Steckd./Z-st. A.x/C.x	1	WAA1101
Dicht.set f. f. Schalter/Taster A.x/C.x	1	WAA1102
Dicht.set Schlüsselsch./Taster A.x/C.x	1	WAA1103

Wippschalter • Mit Steckklemme

Nennspannung: 250 V
Frequenz: 50 - 60 Hz
Verwendbar in höheren IP-Klassen: IP44 in Kombination mit Dichtungsset

Bezeichnung	Schaltstrom	VPE	Best.-Nr.
A.1 A.8 C.1 C.8 K.x Q.x R.x S.x/B.x			
Wechselschalter UP 10 AX	10 AX (100W LED (SBL))	10	WDE3036
Wechselschalter UP 16 AX	16 AX (200W LED (SBL))	10	WDE303616
Kreuzschalter UP 10 AX	10 AX (100W LED (SBL))	10	WDE3037
Kreuzschalter UP 16 AX	16 AX (200W LED (SBL))	10	WDE303716
Wechselschalter für Hohlwandmontage	10 AX (100W LED (SBL))	10	WDE613036




WDE3036

Wippschalter • Mit Steckklemme

Nennspannung: 250 V - Für Beleuchtung und Kontrollschaltung
Frequenz: 50 - 60 Hz
Verwendbar in höheren IP-Klassen: IP44 in Kombination mit Dichtungsset
Nennstrom: 16 A
Anschluss-/Steckertyp: Steckklemme

Bezeichnung	Schaltstrom	VPE	Best.-Nr.
A.1 A.8 C.1 C.8 K.x Q.x R.x S.x/B.x			
Ausschalter UP 16AX 250 V	16 AX (200W LED (SBL))	10	WDE303116
Wechselschalter f. Hohlwandmont UP 16 AX	16 AX (200W LED (SBL))	10	WDE30365016




WDE303116

Wippschalter • Mit Steckklemme

Nennspannung: 250 V - Mit Klemm-/Schraubbefestigung
Frequenz: 50 - 60 Hz
Verwendbar in höheren IP-Klassen: IP44 in Kombination mit Dichtungsset

Bezeichnung	Schaltstrom	VPE	Best.-Nr.
A.1 A.8 C.1 C.8 R.x Serie 1930 / Serie Glas Serie R.classic			
Wechselschalter Tragring rund UP 10 AX	10 AX (100W LED (SBL))	10	WDE303601
Wechselschalter Tragring rund UP 16 AX	16 AX (200W LED (SBL))	10	WDE30360116
A.1 A.8 C.1 C.8 R.x Serie R.classic			
Kreuzschalter rund Tragring 10AX/250V	10 AX (100W LED (SBL))	10	WDE303701
A.1 A.8 C.1 C.8 Serie R.classic			
Kreuzschalter Tragring rund UP 16 AX	16 AX (200W LED (SBL))	10	WDE30370116




WDE303601

Wippschalter • Mit Steckklemme • Ohne Aufdruck


Nennspannung: 24 V - Verschraubbar
Frequenz: 0-60 Hz - Mit Spreizkrallen
Verwendbar in höheren IP-Klassen: IP44 in Kombination mit Dichtungsset - Für Beleuchtung mit LED-Modul
Nennstrom: 2 A
Anschluss-/Steckertyp: Steckklemme
Mit vergoldeten Kontakten: Ja

Bezeichnung	Schaltstrom	VPE	Best.-Nr.
A.1 A.8 C.1 C.8			
Wechselschalter UP 24V	2 A	10	WDE36003



WDE36003






WDE5031

Einsatz - Taster • Einzeltaster

Schaltstrom: 10 A - Mit Steckklemme
 Nennspannung: 250 V

Bezeichnung	Farbe	Werkstoff	Schaltart/Variante	VPE	Best.-Nr.
A.1 A.8 C.1 C.8 K.x Q.x R.x S.x/B.x					
Taster Schließer 2 Meldekonsakten UP 10A	Grau	Metall Kunststoff	Schließer, mit 2 separaten Meldekonsakten	10	WDE503101
Taster Ö/S getre. Eingangsklemmen UP 10A	Grau	Metall Kunststoff	1x Schließer, 1x Öffner, getrennte Eingangsklemmen	10	WDE503203
Taster Schließer, Hohlwandmontage	Grau	Metall Kunststoff	Schließer	10	WDE615031
A.1 A.8 C.1 C.8 K.x Q.x S.x/B.x					
Taster 1polig Schließer UP 10A	Grau	Metall Kunststoff	Schließer	10	WDE5031
Taster Wechsel Wipp- Einsatz UP 10A	Grau	Metall Kunststoff	Wechsler, verwendbar als Öffner oder Schließer	10	WDE5036




WDE56003

Einsatz - Taster • Einzeltaster

Schaltstrom: 2 A - Ohne Zentralstück
 Nennspannung: 24 V - Verschraubbar
 Einbautiefe: 31 mm - Für Unterputzmontage
 - Für Beleuchtung mit LED-Modul
 - Ohne Dichtung

Bezeichnung	Farbe	Glanzgrad	Werkstoff	Schaltart/Variante	VPE	Best.-Nr.
A.1 A.8 C.1 C.8						
Wipptaster 1fach UP 24V	Schwarz	Matt	Thermoplast Metall	Wechsel	10	WDE56003



WAW1011WM

Wippe • Für Wippschalter/-taster • Mit Aufdruck Symbol Klingel

Werkstoff: Thermoplast
 Verwendbar in höheren IP-Klassen: IP44 in Kombination mit Dichtungsset
 Zusammenstellung: Steuerelement

Farbe	Glanzgrad	Oberfläche	VPE	Best.-Nr.
A.1 A.8 C.1 C.8				
Anthrazit	Matt	Lackiert	10	WAW1011AT
Nachtschwarz	Glänzend	Unbehandelt	10	WAW1011BG
Nachtschwarz	Matt	Unbehandelt	10	WAW1011BM
Titan	Metallisch	Lackiert	10	WAW1011TA
Lichtweiß	Glänzend	Unbehandelt	10	WAW1011WG
Lichtweiß	Matt	Unbehandelt	10	WAW1011WM

Wippe • Für Wippschalter/-taster • Mit Aufdruck Symbol Klingel • Kontrollfenster/Lichtauslass • Mit Beschriftungsfeld

Werkstoff: Thermoplast - Für Beleuchtung
Verwendbar in höheren IP-Klassen: IP44 in Kombination mit Dichtungsset
Zusammenstellung: Steuerelement

Farbe	Glanzgrad	Oberfläche	VPE	Best.-Nr.
A.1 A.8 C.1 C.8				
Anthrazit	Matt	Lackiert	10	WAW1133AT
Nachtschwarz	Glänzend	Unbehandelt	10	WAW1133BG
Nachtschwarz	Matt	Unbehandelt	10	WAW1133BM
Titan	Metallisch	Lackiert	10	WAW1133TA
Lichtweiß	Glänzend	Unbehandelt	10	WAW1133WG
Lichtweiß	Matt	Unbehandelt	10	WAW1133WM




WAW1133WM




Wippe • Für Wippschalter/-taster • Mit Aufdruck Symbol Klingel • Kontrollfenster/Lichtauslass • Mit großem Beschriftungsfeld

Werkstoff: Thermoplast
Verwendbar in höheren IP-Klassen: IP44 in Kombination mit Dichtungsset
Zusammenstellung: Steuerelement

Farbe	Glanzgrad	Oberfläche	VPE	Best.-Nr.
A.1 A.8 C.1 C.8				
Anthrazit	Matt	Lackiert	10	WAW1233AT
Nachtschwarz	Glänzend	Unbehandelt	10	WAW1233BG
Nachtschwarz	Matt	Unbehandelt	10	WAW1233BM
Titan	Metallisch	Lackiert	10	WAW1233TA
Lichtweiß	Glänzend	Unbehandelt	10	WAW1233WG
Lichtweiß	Matt	Unbehandelt	10	WAW1233WM




WAW1233WM



Wippe • Für Wippschalter/-taster • Mit Aufdruck Symbol Schlüssel


Werkstoff: Thermoplast
Verwendbar in höheren IP-Klassen: IP44 in Kombination mit Dichtungsset
Zusammenstellung: Steuerelement

Farbe	Glanzgrad	Oberfläche	VPE	Best.-Nr.
A.1 A.8 C.1 C.8				
Anthrazit	Matt	Lackiert	10	WAW1013AT
Nachtschwarz	Glänzend	Unbehandelt	10	WAW1013BG
Nachtschwarz	Matt	Unbehandelt	10	WAW1013BM
Titan	Metallisch	Lackiert	10	WAW1013TA
Lichtweiß	Glänzend	Unbehandelt	10	WAW1013WG
Lichtweiß	Matt	Unbehandelt	10	WAW1013WM



WAW1013WM





WAW1012WM

**Wippe • Für Wippschalter/-taster • Mit Aufdruck Symbol Licht**

Werkstoff: Thermoplast
 Verwendbar in höheren IP-Klassen: IP44 in Kombination mit Dichtungsset
 Zusammenstellung: Steuerelement

Farbe	Glanzgrad	Oberfläche	VPE	Best.-Nr.
A.1 A.8 C.1 C.8				
Anthrazit	Matt	Lackiert	10	WAW1012AT
Nachtschwarz	Glänzend	Unbehandelt	10	WAW1012BG
Nachtschwarz	Matt	Unbehandelt	10	WAW1012BM
Titan	Metallisch	Lackiert	10	WAW1012TA
Lichtweiß	Glänzend	Unbehandelt	10	WAW1012WG
Lichtweiß	Matt	Unbehandelt	10	WAW1012WM



WAW1032WM

**Wippe • Für Wippschalter/-taster • Mit Aufdruck Symbol Licht • Kontrollfenster/Lichtauslass**

Werkstoff: Thermoplast
 Verwendbar in höheren IP-Klassen: IP44 in Kombination mit Dichtungsset
 Zusammenstellung: Steuerelement

Farbe	Glanzgrad	Oberfläche	VPE	Best.-Nr.
A.1 A.8 C.1 C.8				
Anthrazit	Matt	Lackiert	10	WAW1032AT
Nachtschwarz	Glänzend	Unbehandelt	10	WAW1032BG
Nachtschwarz	Matt	Unbehandelt	10	WAW1032BM
Titan	Metallisch	Lackiert	10	WAW1032TA
Lichtweiß	Glänzend	Unbehandelt	10	WAW1032WG
Lichtweiß	Matt	Unbehandelt	10	WAW1032WM



WAA1101

Zubehör • Dichtungsset

Betriebstemperatur: -5 - 40 °C
 Abmessungen: 77.9 x 77.6 mm
 Montageart: Klemmbefestigung


- Ohne Aufdruck
 - Für flächenbündigen Einbau geeignet

Bezeichnung	VPE	Best.-Nr.
A.1 A.8 C.1 C.8		
Dicht.set f. Steckd./Z-st. A.x/C.x	1	WAA1101
Dicht.set f. f. Schalter/Taster A.x/C.x	1	WAA1102
Dicht.set Schlüsselsch./Taster A.x/C.x	1	WAA1103

Wippschalter • Mit Steckklemme

Nennspannung: 250 V - Für Beleuchtung und Kontrollschaltung
Frequenz: 50 - 60 Hz
Anschluss-/Steckertyp: Steckklemme

Bezeichnung	Schaltstrom	VPE	Best.-Nr.
A.1 A.8 C.1 C.8 K.x Q.x R.x S.x/B.x			
Serienschalter UP 10 AX	10 AX (100W LED (SBL))	10	WDE3035
Serienschalter UP 16 AX	16 AX (200W LED (SBL))	10	WDE303516
Serienschalter f. Hohlwandmont. UP 16 AX	16 AX (200W LED (SBL))	10	WDE30355016




WDE3035

Wippschalter • Mit Steckklemme

Nennspannung: 250 V - Mit Klemm-/Schraubbefestigung
Frequenz: 50 - 60 Hz
Anschluss-/Steckertyp: Steckklemme

Bezeichnung	Schaltstrom	VPE	Best.-Nr.
A.1 A.8 C.1 C.8 R.x Serie 1930 / Serie Glas Serie R.classic			
Serienschalter UP r. Tragring 10AX/250V	10 AX (100W LED (SBL))	10	WDE303501
Serienschalter Tragring rund UP 16 AX	16 AX (200W LED (SBL))	10	WDE30350116




WDE303501

Wippschalter • Mit Schraubklemmen

Nennspannung: 250 V - Mit Klemm-/Schraubbefestigung
Frequenz: 50 - 60 Hz
Nennstrom: 10 A
Anschluss-/Steckertyp: Schraubanschluss

Bezeichnung	Schaltstrom	VPE	Best.-Nr.
A.1 A.8 C.1 C.8 K.x Q.x R.x S.x/B.x			
Doppel-Wechselschalter UP 10 AX	10 AX (100W LED (SBL))	10	WDE303808
Serien Wechsel-Schalter/Taster RL UP 10A	10 AX (100W LED (SBL))	10	WDE50380801
Serien Wechsel-Schalter/Taster LR UP 10A	10 AX (100W LED (SBL))	10	WDE50380802




WDE303808

Wippschalter • Mit Steckklemme • Ohne Aufdruck

Nennspannung: 24 V - Verschraubbar
Frequenz: 0-60 Hz - Mit Spreizkrallen
Nennstrom: 2 A - Ohne Beleuchtung (nicht beleuchtbar)
Anschluss-/Steckertyp: Steckklemme
Mit vergoldeten Kontakten: Ja

Bezeichnung	Schaltstrom	VPE	Best.-Nr.
A.1 A.8 C.1 C.8			
Serienschalter 2fach UP 24V	2 A	10	WDE35003




WDE35003

Einsatz - Taster • Gruppentaster


Schaltstrom: 10 A - Mit Spreizkrallen
Nennspannung: 250 V - Für Beleuchtung
Einbautiefe: 32 mm - Mit Schraubklemmen

Bezeichnung	Farbe	Glanzgrad	Werkstoff	Schaltart/Variante	VPE	Best.-Nr.
A.1 A.8 C.1 C.8 K.x Q.x R.x S.x/B.x						
Gruppen-Taster 4 S 0-Stellung UP 10A	Grau	Matt	Metall Kunststoff	Mit 0-Stellung	10	WDE503404



WDE503404






WDE34343

Einsatz - Taster • Gruppentaster

Schaltstrom:	2 A	- Ohne Zentralstück
Nennspannung:	24 V	- Verschraubbar
Einbautiefe:	31 mm	- Für Unterputzmontage
		- Ohne Beleuchtung (nicht beleuchtbar)
		- Ohne Dichtung
		- Mit Schraubklemmen

Bezeichnung	Farbe	Glanzgrad	Werkstoff	Schaltart/Variante	VPE	Best.-Nr.
A.1 A.8 C.1 C.8						
Gruppen-Taster 4 Schließer UP 24V	Schwarz	Matt	Thermoplast Metall	4x Schließer, gemeinsame Ein- gangsklemme	10	WDE34343




WDE5035

Einsatz - Taster • Serientaster

Schaltstrom:	10 A	- Mit Spreizkrallen
Nennspannung:	250 V	

Bezeichnung	Farbe	Werkstoff	Schaltart/Variante	VPE	Best.-Nr.
A.1 A.8 C.1 C.8 K.x Q.x R.x S.x/B.x					
Serientaster Ö/S getr Eingangskl. UP 10A	Grau	Metall Kunststoff	1x Schließer, 1x Öffner, getrennte Ein- gangsklemmen	10	WDE503501
Serientaster 2 S getr Eingangskl. UP 10A	Grau	Metall Kunststoff	2x Schließer, getrenn- te Eingangsklemmen	10	WDE503503
Serientaster 2 W getr Eingangskl. UP 10A	Grau	Metall Kunststoff	2x Wechsler, ver- wendbar als Öffner oder Schließer mit getrennten Eingangs- klemmen	10	WDE503808

A.1 A.8 C.1 C.8 K.x Q.x S.x/B.x					
Serientaster 2 S gem. Eingangskl. UP 10A	Grau	Metall Kunststoff	2x Schließer, ge- meinsame Eingangs- klemme	10	WDE5035




WDE503511

Einsatz - Taster • Serientaster

Schaltstrom:	10 A	- Mit Klemm-/Schraubbefestigung
Nennspannung:	250 V	- Mit Steckklemme
Einbautiefe:	32 mm	

Bezeichnung	Farbe	Werkstoff	Schaltart/Variante	VPE	Best.-Nr.
A.1 A.8 C.1 C.8 Serie 1930 / Serie Glas Serie R.classic					
Serientaster UP Trag- ring rund 10A/250V	Grau	Metall Kunststoff	2x Schließer, ge- meinsame Eingangs- klemme	10	WDE503511



WDE55003

Einsatz - Taster • Serientaster


Schaltstrom:	2 A	- Ohne Zentralstück
Nennspannung:	24 V	- Verschraubbar
Einbautiefe:	31 mm	- Für Unterputzmontage
		- Für Beleuchtung mit LED-Modul
		- Ohne Dichtung

Bezeichnung	Farbe	Glanzgrad	Werkstoff	Schaltart/Variante	VPE	Best.-Nr.
A.1 A.8 C.1 C.8						
Serientaster 2 Schließer UP 24V	Schwarz	Matt	Thermoplast Metall	2-polig Aus/ Wechsel	10	WDE55003

Wippe • Für Wippschalter/-taster

Werkstoff: Thermoplast
Zusammenstellung: Steuerelement

Farbe	Glanzgrad	Oberfläche	VPE	Best.-Nr.
A.1 A.8 C.1 C.8				
Anthrazit	Matt	Lackiert	10	WAW2000AT
Nachtschwarz	Glänzend	Unbehandelt	10	WAW2000BG
Nachtschwarz	Matt	Unbehandelt	10	WAW2000BM
Titan	Metallisch	Lackiert	10	WAW2000TA
Lichtweiß	Glänzend	Unbehandelt	10	WAW2000WG
Lichtweiß	Matt	Unbehandelt	10	WAW2000WM



WAW2000WM

Wippe • Für Wippschalter/-taster • Kontrollfenster/Lichtauslass

Werkstoff: Thermoplast - Für Beleuchtung
Zusammenstellung: Steuerelement

Farbe	Glanzgrad	Oberfläche	VPE	Best.-Nr.
A.1 A.8 C.1 C.8				
Anthrazit	Matt	Lackiert	10	WAW2031AT
Nachtschwarz	Glänzend	Unbehandelt	10	WAW2031BG
Nachtschwarz	Matt	Unbehandelt	10	WAW2031BM
Titan	Metallisch	Lackiert	10	WAW2031TA
Lichtweiß	Glänzend	Unbehandelt	10	WAW2031WG
Lichtweiß	Matt	Unbehandelt	10	WAW2031WM




WAW2031WM




Wippe • Für Wippschalter/-taster

Werkstoff: Thermoplast
Zusammenstellung: Steuerelement

Farbe	Glanzgrad	Oberfläche	VPE	Best.-Nr.
A.1 A.8 C.1 C.8				
Lichtweiß	Glänzend	Lackiert	10	WAW2037WG



WAW2037WG




WDE3032



Wippschalter • Mit Steckklemme

Nennspannung: 250 V - Mit Spreizkrallen
Frequenz: 50 - 60 Hz - Für Beleuchtung und Kontrollschaltung
Verwendbar in höheren IP-Klassen: IP44 in Kombination mit Dichtungsset
Nennstrom: 10 A
Anschluss-/Steckertyp: Schraubanschluss

Bezeichnung	Schaltstrom	VPE	Best.-Nr.
A.1 A.8 C.1 C.8 K.x Q.x R.x S.x/B.x			
Ausschalter UP 2-polig 10AX 250V	10 AX (100W LED (SBL))	10	WDE3032




WDE303212



Wippschalter • Mit Schraubklemmen

Nennspannung: 250 V - Mit Klemm-/Schraubbefestigung
Frequenz: 50 - 60 Hz - Für Beleuchtung und Kontrollschaltung
Verwendbar in höheren IP-Klassen: IP44 in Kombination mit Dichtungsset
Nennstrom: 16 A
Anschluss-/Steckertyp: Schraubanschluss

Bezeichnung	Schaltstrom	VPE	Best.-Nr.
A.1 A.8 C.1 C.8 K.x Q.x R.x S.x/B.x			
Ausschalter UP 2-polig 16AX 250V	16 AX (200W LED (SBL))	10	WDE303212




WDE303303



Wippschalter • Mit Schraubklemmen

Nennspannung: 400 V - Mit Klemm-/Schraubbefestigung
Frequenz: 50 - 60 Hz - Für Beleuchtung und Kontrollschaltung
Nennstrom: 16 A
Anschluss-/Steckertyp: Schraubanschluss

Bezeichnung	Schaltstrom	VPE	Best.-Nr.
A.1 A.8 C.1 C.8			
Ausschalter UP 3-polig 16AX 400V	16 A	10	WDE303303



WAW1014WM



Wippe • Für Wippschalter/-taster • Mit Aufdruck „0“

Werkstoff: Thermoplast
Verwendbar in höheren IP-Klassen: IP44 in Kombination mit Dichtungsset
Zusammenstellung: Steuerelement

Farbe	Glanzgrad	Oberfläche	VPE	Best.-Nr.
A.1 A.8 C.1 C.8				
Anthrazit	Matt	Lackiert	10	WAW1014AT
Nachtschwarz	Glänzend	Unbehandelt	10	WAW1014BG
Nachtschwarz	Matt	Unbehandelt	10	WAW1014BM
Rot	Glänzend	Lackiert	10	WAW1014RG
Titan	Metallisch	Lackiert	10	WAW1014TA
Lichtweiß	Glänzend	Unbehandelt	10	WAW1014WG
Lichtweiß	Matt	Unbehandelt	10	WAW1014WM

Wippe • Für Wippschalter/-taster • Mit Aufdruck „0“ • Kontrollfenster/Lichtauslass

Werkstoff: Thermoplast - Für Beleuchtung
Verwendbar in höheren IP-Klassen: IP44 in Kombination mit Dichtungsset
Zusammenstellung: Steuerelement

Farbe	Glanzgrad	Oberfläche	VPE	Best.-Nr.
A.1 A.8 C.1 C.8				
Anthrazit	Matt	Lackiert	10	WAW1034AT
Nachtschwarz	Glänzend	Unbehandelt	10	WAW1034BG
Nachtschwarz	Matt	Unbehandelt	10	WAW1034BM
Titan	Metallisch	Lackiert	10	WAW1034TA
Lichtweiß	Glänzend	Unbehandelt	10	WAW1034WG
Lichtweiß	Matt	Unbehandelt	10	WAW1034WM




WAW1034WM



Wippe • Für Wippschalter/-taster • Mit Aufdruck „0“

Werkstoff: Thermoplast
Verwendbar in höheren IP-Klassen: IP44 in Kombination mit Dichtungsset
Zusammenstellung: Steuerelement

Farbe	Glanzgrad	Oberfläche	VPE	Best.-Nr.
A.1 A.8 C.1 C.8				
Lichtweiß	Glänzend	Lackiert	10	WAW1018WG




WAW1018WG



Wippe • Für Wippschalter/-taster • Mit Aufdruck „0“ • Kontrollfenster/Lichtauslass


Werkstoff: Thermoplast
Verwendbar in höheren IP-Klassen: IP44 in Kombination mit Dichtungsset
Zusammenstellung: Steuerelement

Farbe	Glanzgrad	Oberfläche	VPE	Best.-Nr.
A.1 A.8 C.1 C.8				
Lichtweiß	Glänzend	Lackiert	10	WAW1038WG



WAW1038WG





WDE3966



Zugschalter • Mit Steckklemme

Frequenz:	50 - 60 Hz	- Mit Spreizkrallen
Nennstrom:	10 A	- Für Wand- und Deckenmontage
Anschluss-/Steckertyp:	Schraubanschluss	- Für Beleuchtung und Kontrollschaltung
		- Aus/Wechsel

Bezeichnung	Schaltstrom	VPE	Best.-Nr.
A.1 A.8 C.1 C.8 K.x Q.x R.x S.x/B.x			
Aus/Wechsel-Zugschalter UP Meldekontakt	10 AX (100W LED (SBL))	10	WDE3966




WDE395619



Einsatz - Taster • Einzeltaster

Schaltstrom:	10 A	- Mit Spreizkrallen
Nennspannung:	250 V	- Für Wand- und Deckenmontage
Einbautiefe:	31,20 mm	- Für Beleuchtung und Kontrollschaltung
		- Mit Steckklemme

Bezeichnung	Farbe	Glanzgrad	Werkstoff	Schaltart/Variante	VPE	Best.-Nr.
A.1 A.8 C.1 C.8						
Wechsel-Zugtaster UP Meldekontakt	Grau	Matt	Metall Kunststoff	Wechsler, mit separatem Meldekontakt	10	WDE395619



WAF1048WM

Zentralstück für Schalter oder Taster • Abnehmbarer Schlüssel


Werkstoff:	Thermoplast	- ohne Abdeckung
Zusammenstellung:	Steuerelement	

Farbe	Glanzgrad	Oberfläche	VPE	Best.-Nr.
A.1 A.8 C.1 C.8				
Anthrazit	Matt	Lackiert	10	WAF1048AT
Nachtschwarz	Glänzend	Unbehandelt	10	WAF1048BG
Nachtschwarz	Matt	Unbehandelt	10	WAF1048BM
Titan	Metallisch	Lackiert	10	WAF1048TA
Lichtweiß	Glänzend	Unbehandelt	10	WAF1048WG
Lichtweiß	Matt	Unbehandelt	10	WAF1048WM

Schlüsselschalter • Mit Schraubklemmen • Schaltungsart Schalter 2-polig

Nennspannung: 250 V - Mit Klemm-/Schraubbefestigung
Frequenz: 50 - 60 Hz - Ohne Beleuchtung (nicht beleuchtbar)
Verwendbar in höheren IP-Klassen: IP44 in Kombination mit Dichtungsset - 2-polig Aus/Wechsel
Nennstrom: 16 A
Anschluss-/Steckertyp: Schraubanschluss

Bezeichnung	Schaltstrom	VPE	Best.-Nr.
A.1 A.8 C.1 C.8 K.x Q.x R.x S.x/B.x			
Schlüsselschalter 2p f. Profil-H.zylind	16 AX (100W LED (SBL))	10	WDE382610




WDE382610



Schlüsselschalter • Mit Schraubklemmen • Schaltungsart Wechselschalter

Nennspannung: 250 V - Mit Klemm-/Schraubbefestigung
Frequenz: 50 - 60 Hz - Aus/Wechsel
Verwendbar in höheren IP-Klassen: IP44 in Kombination mit Dichtungsset
Nennstrom: 16 A
Anschluss-/Steckertyp: Schraubanschluss

Bezeichnung	Schaltstrom	VPE	Best.-Nr.
A.1 A.8 C.1 C.8 K.x Q.x R.x S.x/B.x			
Schlüsselschal 1p Erdung f Profil-H.zyli	16 AX (200W LED (SBL))	10	WDE383620




WDE383620



Einsatz - Taster • Einzeltaster

Schaltstrom: 10 A - Für Zentralstück mit Drehknopf
Nennspannung: 250 V - Für Schraubbefestigung
Einbautiefe: 31,30 mm - Ohne Spreizkrallen
- Mit Schraubklemmen

Bezeichnung	Farbe	Werkstoff	Schaltart/Variante	VPE	Best.-Nr.
A.1 A.8 C.1 C.8 K.x Q.x R.x S.x/B.x					
Schlüss.taster 1p Erd f Profil-zyli IP44	Grau	Metall Kunststoff	Wechsler, verwend- bar als Öffner oder Schließer	10	WDE385620



WDE385620



IP44

Zentralstück für Schalter oder Taster

Werkstoff: Thermoplast - ohne Abdeckung
Verwendbar in höheren IP-Klassen: IP44 in Kombination mit Dichtungsset
Zusammenstellung: Steuerelement

Farbe	Glanzgrad	Oberfläche	VPE	Best.-Nr.
A.1 A.8 C.1 C.8				
Anthrazit	Matt	Lackiert	10	WAF1312AT
Nachtschwarz	Glänzend	Unbehandelt	10	WAF1312BG
Nachtschwarz	Matt	Unbehandelt	10	WAF1312BM
Titan	Metallisch	Lackiert	10	WAF1312TA
Lichtweiß	Glänzend	Unbehandelt	10	WAF1312WG
Lichtweiß	Matt	Unbehandelt	10	WAF1312WM



WAF1312WM





WDA7171

Einsatz für Schließsystem • Zylinderschloss

Bezeichnung	VPE	Best.-Nr.
Profil-Halbzylinder Zubehör Schlüssel	1	WDA7171
Profil-Halbzylinder Zubehör für Schlüs	1	WDA7172

Zeitschaltuhr

Nennspannung:	250 V	- 2-polig Aus
Nennspannung:	250 - 250 V	- Mit Schraubklemmen
Schaltstrom:	16 A	- Mit Durchgangsklemme
Nennstrom:	16 A	- Ohne Spreizkrallen
Einbautiefe:	32,30 mm	
IP-Klasse (Ingress Protection):	IP20	

Bezeichnung	Laufzeit	VPE	Best.-Nr.
A.1 A.8 C.1 C.8 K.x Q.x R.x S.x/B.x			
Mech Zeitschaltuhr UP 2p Laufzeit 15min	15 min	1	WDE2040
Mech Zeitschaltuhr UP 2p Laufzeit 120min	120 min	1	WDE2041




WDE2040



Zentralstück für Zeitschaltuhr • Mit Aufdruck „0 - 120 min“

Werkstoff:	Thermoplast	- ohne Abdeckung
Zusammenstellung:	Steuerelement	

Farbe	Glanzgrad	Oberfläche	VPE	Best.-Nr.
A.1 A.8 C.1 C.8				
Anthrazit	Matt	Lackiert	1	WAF1313AT
Nachtschwarz	Glänzend	Unbehandelt	1	WAF1313BG
Nachtschwarz	Matt	Unbehandelt	1	WAF1313BM
Titan	Metallisch	Lackiert	1	WAF1313TA
Lichtweiß	Glänzend	Unbehandelt	1	WAF1313WG
Lichtweiß	Matt	Unbehandelt	1	WAF1313WM




WAF1313WM

Zentralstück für Zeitschaltuhr • Mit Aufdruck „0 - 15 min“

Werkstoff:	Thermoplast	- ohne Abdeckung
Zusammenstellung:	Steuerelement	

Farbe	Glanzgrad	Oberfläche	VPE	Best.-Nr.
A.1 A.8 C.1 C.8				
Anthrazit	Matt	Lackiert	1	WAF1314AT
Nachtschwarz	Glänzend	Unbehandelt	1	WAF1314BG
Nachtschwarz	Matt	Unbehandelt	1	WAF1314BM
Titan	Metallisch	Lackiert	1	WAF1314TA
Lichtweiß	Glänzend	Unbehandelt	1	WAF1314WG
Lichtweiß	Matt	Unbehandelt	1	WAF1314WM



WAF1314WM



WDN2020

Schalt-/Relais-Einsatz elektronisch

Betriebsspannung:	230 - 230 V
Leistungsaufnahme standby:	0,1 W
230 V Glüh- und Halogenlampen:	750 W
Betriebstemperatur:	-5 - 40 °C
Einbautiefe:	22 mm

Bezeichnung	VPE	Best.-Nr.
A.1 A.8 C.1 C.8		
Schalt-Einsatz UP 2f 4 A f. A.x/C.x	1	WDN2020




WDN2010

Schalt-/Relais-Einsatz elektronisch

Betriebsspannung:	230 - 230 V	- Mit Nebstelleneingang für Taster (Schließer) Einflächen-
Leistungsaufnahme standby:	0,1 W	bedienung und Bewegungsmelder Nebestelle
230 V Glüh- und Halogenlampen:	2300 W	
Leuchtstofflampen in duo-Schaltung:	1500 W	
Betriebstemperatur:	-5 - 40 °C	
Einbautiefe:	22 mm	

Bezeichnung	VPE	Best.-Nr.
A.1 A.8 C.1 C.8		
Schalt-Einsatz UP 1f 10 A f. A.x/C.x	1	WDN2010



WDN2030

Dimmer • Nebstelleneingang

Betriebsspannung:	230 - 230 V
Einbautiefe:	32 mm
Leistungsaufnahme standby:	0,2 W
230 V Glüh- und Halogenlampen:	350 W
Dimmbare 230 V LED Lampe:	3 - 200 W
Betriebstemperatur:	-5 - 45 °C

Bezeichnung	VPE	Best.-Nr.
A.1 A.8 C.1 C.8		
Dimmer-Einsatz UP 1f f. A.x/C.x	1	WDN2030



WAC1010

Taster

Kontrollfenster/Lichtauslass:	Ja
Versorgungsspannung:	230 V +/- 10%

Bezeichnung	VPE	Best.-Nr.
A.1 A.8 C.1 C.8		
Tastermodule UP 1fach vernetzbar A.x/C.x	1	WAC1010
Tastermodule UP 2fach vernetzbar A.x/C.x	1	WAC1020




Taster

Kontrollfenster/Lichtauslass: Ja

Bezeichnung	VPE	Best.-Nr.
A.1 A.8 C.1 C.8		
Wandsender Matter AP m. Batt 1f A.x/C.x	1	WAC2010
Wandsender Matter AP m. Batt 2f A.x/C.x	1	WAC2020



WAC2010



Abdeckung für Taster • Mit Aufdruck „0 - 1“ • Kontrollfenster/Lichtauslass

Anzahl der Tasten: 1 - Beleuchtbar durch Status-LED
Werkstoff: Thermoplast
Zusammenstellung: Zentralplatte

Farbe	Glanzgrad	Oberfläche	VPE	Best.-Nr.
A.1 A.8 C.1 C.8				
Anthrazit	Matt	Lackiert	10	WAN7011AT
Nachtschwarz	Glänzend	Unbehandelt	10	WAN7011BG
Nachtschwarz	Matt	Unbehandelt	10	WAN7011BM
Titan	Metallisch	Lackiert	10	WAN7011TA
Lichtweiß	Glänzend	Unbehandelt	10	WAN7011WG
Lichtweiß	Matt	Unbehandelt	10	WAN7011WM



WAN7011WM



Abdeckung für Taster • Kontrollfenster/Lichtauslass

Anzahl der Tasten: 1
Werkstoff: Thermoplast
Zusammenstellung: Zentralplatte

Farbe	Glanzgrad	Oberfläche	VPE	Best.-Nr.
A.1 A.8 C.1 C.8				
Anthrazit	Matt	Lackiert	10	WAN7010AT
Nachtschwarz	Glänzend	Unbehandelt	10	WAN7010BG
Nachtschwarz	Matt	Unbehandelt	10	WAN7010BM
Titan	Metallisch	Lackiert	10	WAN7010TA
Lichtweiß	Glänzend	Unbehandelt	10	WAN7010WG
Lichtweiß	Matt	Unbehandelt	10	WAN7010WM




WAN7010WM



Abdeckung für Taster • Mit Aufdruck „0 - 1“ • Kontrollfenster/Lichtauslass


Anzahl der Tasten: 2 - Beleuchtbar durch Status-LED
Werkstoff: Thermoplast
Zusammenstellung: Zentralplatte

Farbe	Glanzgrad	Oberfläche	VPE	Best.-Nr.
A.1 A.8 C.1 C.8				
Anthrazit	Matt	Lackiert	10	WAN7021AT
Nachtschwarz	Glänzend	Unbehandelt	10	WAN7021BG
Nachtschwarz	Matt	Unbehandelt	10	WAN7021BM
Titan	Metallisch	Lackiert	10	WAN7021TA
Lichtweiß	Glänzend	Unbehandelt	10	WAN7021WG
Lichtweiß	Matt	Unbehandelt	10	WAN7021WM



WAN7021WM






WAN7020WM



Abdeckung für Taster • Kontrollfenster/Lichtauslass

Anzahl der Tasten: 2
Werkstoff: Thermoplast
Zusammenstellung: Zentralplatte

Farbe	Glanzgrad	Oberfläche	VPE	Best.-Nr.
A.1 A.8 C.1 C.8				
Anthrazit	Matt	Lackiert	10	WAN7020AT
Nachtschwarz	Glänzend	Unbehandelt	10	WAN7020BG
Nachtschwarz	Matt	Unbehandelt	10	WAN7020BM
Titan	Metallisch	Lackiert	10	WAN7020TA
Lichtweiß	Glänzend	Unbehandelt	10	WAN7020WG
Lichtweiß	Matt	Unbehandelt	10	WAN7020WM




WDN2061

Radio Touch

Betriebsspannung: 220 - 240 V
Frequenz: 50 - 60 Hz
Einbautiefe: 20 mm

Bezeichnung	Farbe	Glanzgrad	VPE	Best.-Nr.
A.1 A.8 C.1 C.8				
Netzteil UP o. Lastanschl f. A.x/C.x	Grau	Matt	1	WDN2061



WDN9011

Zubehör

Betriebstemperatur: -5 - 40 °C
Montageart: Schraubbefestigung - Verschraubbar

Bezeichnung	VPE	Best.-Nr.
D.sicherung Schraube f. Elektronikmodule	1	WDN9011

Dimmer

Betriebsspannung:	230 - 230 V	- Phasenanschnitt
Achsdurchmesser:	4 mm	- Kurzschlussfest und überlastsicher (Feinsicherung)
Einbautiefe:	31 mm	- Mit Spreizkrallen
Leistungsaufnahme standby:	0,20 W	- Mit Schraubklemmen
Dimmbare 230 V LED Lampe:	3 - 40 W	

Bezeichnung	VPE	Best.-Nr.
A.1 A.8 C.1 C.8 K.x Q.x R.x S.x/B.x		
Drehdimmer (R, LED), Lichtsteuerung	1	2909



2909

Zentralstück für Dimmer

Zusammenstellung: Zentralplatte

Farbe	Glanzgrad	Oberfläche	VPE	Best.-Nr.
A.1 A.8 C.1 C.8				
Anthrazit	Matt	Lackiert	10	WAN7060AT
Nachtschwarz	Glänzend	Unbehandelt	10	WAN7060BG
Schwarz	Matt	Unbehandelt	10	WAN7060BM
Titan	Metallisch	Lackiert	10	WAN7060TA
Lichtweiß	Glänzend	Unbehandelt	10	WAN7060WG
Lichtweiß	Matt	Unbehandelt	10	WAN7060WM



WAN7060WM




WAF6582WG

LED-Signallight / Drucktaster

Nennspannung: 230 V - Großes Beschriftungsfeld
 Verbauchte Leistung in W: 0 W
 Leiterquerschnitt: 1 - 2,5 mm²

Bezeichnung	Farbe	Werkstoff	VPE	Best.-Nr.
A.1 A.8 C.1 C.8 Serie 1930 / Serie Glas				
LED-Signall. weiße Bel. Ax/Cx liweiß gl	Lichtweiß	Thermoplast	1	WAF6582WG
LED-Signall. RGB Bel. Ax/Cx lichtweiß gl	Lichtweiß	Thermoplast	1	WAF6583WG
LED-Signall. rt/gn Bel. Ax/Cx liweiß gl	Lichtweiß	Thermoplast	1	WAF6584WG



WAA4091

Beschriftungsfeld

Bezeichnung	Farbe	Werkstoff	VPE	Best.-Nr.
A.1 A.8 C.1 C.8 W.1				
Folie LED-Signaleinsatz Herren A.x/C.x	Natur	Kunststoff	1	WAA4091
Folie LED-Signaleinsatz Damen A.x/C.x	Natur	Kunststoff	1	WAA4092
Folie LED-Signaleinsatz Rollstuhl A.x/C.x	Natur	Kunststoff	1	WAA4093



WAA4094

Beschriftungsfeld • Mit Aufdruck Symbol für z. B. Bitte nicht stören / Zimmer reinigen

Bezeichnung	Farbe	Werkstoff	VPE	Best.-Nr.
A.1 A.8 C.1 C.8 W.1				
Folie LED 2 Symbole Rot/Grün A.x/C.x	Natur	Kunststoff	1	WAA4094



WAA4095

Beschriftungsfeld • Mit Aufdruck Symbol für z. B. Warten / Eintreten

Bezeichnung	Farbe	Werkstoff	VPE	Best.-Nr.
A.1 A.8 C.1 C.8 W.1				
Folie LED 2 Symb. WARTEN/BETRETEN Ax/Cx	Natur	Kunststoff	1	WAA4095



WAA2321W

Beleuchtungseinsatz

Betriebstemperatur: -5 - 40 °C

Bezeichnung	VPE	Best.-Nr.
A.1 A.8 C.1 C.8		
LED-Modul f. Amb./Down-Bel. Ax/Cx transp	1	WAA2321W

Einsatz - Taster • Einzeltaster

Schaltstrom:	2 A	- Das verwendete Zentralstück bestimmt die Funktion
Nennspannung:	250 V	- Schalter oder Taster
Einbautiefe:	28,2 mm	- Verschraubbar
		- Für Unterputzmontage
		- Für Beleuchtung mit LED-Modul
		- Ohne Dichtung
		- Mit Schraubklemmen




WAE5181WM

Bezeichnung	Farbe	Glanzgrad	Werkstoff	Schaltart/Variante	VPE	Best.-Nr.
A.1						
TA E10 kpl. f. TH SK A.1 ant matt lack	Anthrazit	Matt	Thermoplast	1-polig	10	WAE5181AT
TA E10 kpl. f. TH SK A.1 nacht- schwarz gl	Nachtschwarz	Glänzend	Thermoplast	1-polig	10	WAE5181BG
TA E10 kpl. f. TH SK A.1 sw matt	Nachtschwarz	Matt	Thermoplast	1-polig	10	WAE5181BM
TA E10 kpl. f. TH SK A.1 titan met lack	Titan	Metallisch	Thermoplast	1-polig	10	WAE5181TA
TA E10 kpl. f. TH SK A.1 lichtweiß glänz	Lichtweiß	Glänzend	Thermoplast	1-polig	10	WAE5181WG
TA E10 kpl. f. TH SK A.1 lichtweiß matt	Lichtweiß	Matt	Thermoplast	1-polig	10	WAE5181WM

LED-Signallicht / Drucktaster

Nennspannung:	230 V	- Für Beleuchtung und Kontrollschaltung
Glühlampenlast:	2 - 2 W	
Leiterquerschnitt:	1,5 - 2,5 mm ²	

Bezeichnung	Werkstoff	VPE	Best.-Nr.
A.1 A.8 C.1 C.8 K.x Q.x R.x S.x/B.x			
Drucktaster und Lichtsignal E10 UP 2A	Metall Kunststoff	10	WDE5101
Drucktaster/Lichtsignal E10 Kont. UP 2A	Metall Kunststoff	10	WDE510110



WDE5101

Haube für Lichtsignal

Haube für Lichtsignal:	Beleuchtungshaube flach
Montageart:	Klemmbefestigung

Farbe	Glanzgrad	Oberfläche	Durchmesser	VPE	Best.-Nr.
Grün	Seidenmatt	Unbehandelt	30 mm	10	WDA4527G
Rot	Seidenmatt	Unbehandelt	30 mm	10	WDA4527R
Weiß	Seidenmatt	Unbehandelt	30 mm	10	WDA4527T
Gelb	Seidenmatt	Unbehandelt	30 mm	10	WDA4527Y



WDA4527G


Knopf und Knebel • Für Wipptaster

Werkstoff:	Duroplast
Zusammenstellung:	Steuerelement

Bezeichnung	Farbe	Glanzgrad	Oberfläche	VPE	Best.-Nr.
Taster-Knopf für DT und LS E10 grün	Grün	Glänzend	Unbehandelt	10	WDA1527G
Tasterknopf rot Neu- tral E10	Rot	Glänzend	Unbehandelt	10	WDA1527R
Taster-Knopf für DT und LS E10 Klar	Weiß	Glänzend	Unbehandelt	10	WDA1527T



WDA1527G



WAF3554WM

Zentralstück für Lichtsignal • Art der Lampenfassung E10

Ausschnitt Durchmesser: 27,2 mm - Klemmbefestigung
- Ohne Beschriftung

Farbe	Werkstoff	VPE	Best.-Nr.
A.1 A.8 C.1 C.8			
Anthrazit	Thermoplast	10	WAF3554AT
Nachtschwarz	Thermoplast	10	WAF3554BG
Nachtschwarz	Thermoplast	10	WAF3554BM
Titan	Thermoplast	10	WAF3554TA
Lichtweiß	Thermoplast	10	WAF3554WG
Lichtweiß	Thermoplast	10	WAF3554WM



WDA2127P

Beleuchtungseinsatz


Nennstrom: 0 A

Bezeichnung	Farbe	VPE	Best.-Nr.
Glimmlampe E10 Zubehör für Taster	Orange	10	WDA2127P
LED-Leuchtmittel E10 blau	Blau	20	WDA2727B
LED-Leuchtmittel E10 grün	Grün	20	WDA2727G
LED-Leuchtmittel E10 rot	Rot	20	WDA2727R
LED-Leuchtmittel E10 weiß	Weiß	20	WDA2727W
LED-Leuchtmittel E10 gelb	Gelb	20	WDA2727Y

Blindverschluss

Verwendbar in höheren IP-Klassen: IP44 in Kombination mit Dichtungsset

Bezeichnung	Farbe	Glanzgrad	Oberfläche	Werkstoff	VPE	Best.-Nr.
A.1 A.8 C.1 C.8						
Blindverschl. m. Z.-st. Ax/Cx ant mt la	Anthrazit	Matt	Lackiert	Thermoplast	10	WAF1001AT
Blindverschl. m. Z.-st. Ax/Cx sw gl	Nachtschwarz	Glänzend	Unbehandelt	Thermoplast	10	WAF1001BG
Blindverschl. m. Z.-st. Ax/Cx sw matt	Nachtschwarz	Matt	Unbehandelt	Thermoplast	10	WAF1001BM
Bl.verschl. Z.-st. Ax/Cx titan met lack	Titan	Metallisch	Lackiert	Thermoplast	10	WAF1001TA
Blindverschl. m. Z.-st. Ax/Cx livweiß gl	Lichtweiß	Glänzend	Unbehandelt	Thermoplast	10	WAF1001WG
Blindverschl. m. Z.-st. Ax/Cx litweiß mt	Lichtweiß	Matt	Unbehandelt	Thermoplast	10	WAF1001WM



WAF1001WM



Tragplatte • Anzahl der Anschlüsse 1 • Lichtgrau

Abmessungen Öffnung (B x H): 71,0 x 71,0 mm

Bezeichnung	Werkstoff	VPE	Best.-Nr.
A.1 A.8 C.1 C.8 K.x Q.x R.x S.x/B.x			
Kabelausschlassdose Modul-Einsätze	Metall Kunststoff	10	WDF4400
A.1 A.8 C.1 C.8 K.x Q.x R.x S.x/B.x Serie 1930 / Serie Glas Serie R.classic			
Kabelausschlass ER Modul-Einsätze mit Zug	Metall Kunststoff	10	WDF4411




WDF4400



Zentralstück • Anzahl der Anschlüsse 1 • Anschluss-/Steckertyp Anschlussklemme • Mit Geradeauslass

Werkstoff: Thermoplast
Montageart: Schraubbefestigung
Zusammenstellung: Zentralplatte

Farbe	Glanzgrad	VPE	Best.-Nr.
A.1 A.8 C.1 C.8			
Anthrazit	Matt	10	WAF4400AT
Nachtschwarz	Matt	10	WAF4400BM
A.1 A.8 C.1 C.8 S.x/B.x			
Titan	Metallisch	10	WAF4400TA
Lichtweiß	Matt	10	WAF4400WM
A.1 A.8 C.1 C.8 Serie R.classic			
Nachtschwarz	Glänzend	10	WAF4400BG
Lichtweiß	Glänzend	10	WAF4400WG



WAF4400WM



Beschriftungsfeld

Bezeichnung	Farbe	Werkstoff	VPE	Best.-Nr.
A.1 A.8 C.1 C.8				
Beschriftungsf. Tragring A.x/C.x	Weiß	Kunststoff	10	WAA8100

WAA8100



Beleuchtungseinsatz

Betriebstemperatur: -5 - 40 °C

Bezeichnung	Farbe	VPE	Best.-Nr.
A.1 A.8 C.1 C.8			
LED-Modul N-Kl. 230V 0, 4mA RGB	Schwarz	10	WAA2530M
LED-Modul 230V AC 0, 4mA weiß	Weiß	10	WDE1600W
LED-Modul 230V AC 0, 4mA grau	Grau	10	WDE1675W
Serien-LED-Modul mit N-Klemme 230V 0, 4mA	Schwarz	1	WDE1680W
LED-Modul N-Klemme Kontrollleuchte 12-48V	Blau	10	WDE1687W

WAA2530M



Zubehör • Dichtungssatz

Betriebstemperatur: -5 - 40 °C
Abmessungen: 77.9 x 77.6 mm
Montageart: - Ohne Aufdruck
- Für flächenbündigen Einbau geeignet
Klemmbefestigung

Bezeichnung	VPE	Best.-Nr.
A.1 A.8 C.1 C.8		
Dicht.set f. Steckd./Z-st. A.x/C.x	1	WAA1101

WAA1101



Zubehör

Betriebstemperatur: -5 - +35 °C
Abmessungen: 68.80 x 68.80 mm
Montageart: - Mit Klemm-/Schraubbefestigung
Klemmbefestigung

Bezeichnung	VPE	Best.-Nr.
wg UP IP44- Reichweite		
Dichtungsfansch WG UP IP44 grau	10	WWA1100

WWA1100



Zubehör

Betriebstemperatur: -5 - +35 °C
Abmessungen: 71 x 71 mm
Montageart: - Klemmbefestigung
Klemmbefestigung

Bezeichnung	VPE	Best.-Nr.
Schutzhaube für SCHUKO und Schalter grau	10	WDA3600

WDA3600

Zubehör

Betriebstemperatur: -5 - +35 °C - Schraubbefestigung über Sockel
 Abmessungen: 12.50 x 12.60 mm
 Montageart: Schraubbefestigung

Bezeichnung	VPE	Best.-Nr.
Austausch-Kralle Zubehör	1	WDA3400



WDA3400

Zubehör

Betriebstemperatur: -5 - +35 °C - Klemmbefestigung
 Abmessungen: 26.50 x 17 mm
 Montageart: Klemmbefestigung

Bezeichnung	VPE	Best.-Nr.
Aufsteck-Verlängerungskralle Zubehör	50	WDA3481



WDA3481



WAN7070WM

Einsatz - Taster • Einzeltaster

Schaltstrom:
Nennspannung:
Einbautiefe:

10 A
250 V
28,2 mm

- Das verwendete Zentralstück bestimmt die Funktion
- Schalter oder Taster
- Verschraubbar
- Für Unterputzmontage
- Beleuchtbar durch Status-LED
- Ohne Dichtung

Bezeichnung	Farbe	Glanzgrad	Werkstoff	Schaltart/Variante	VPE	Best.-Nr.
A.1 A.8 C.1 C.8						
Elek. Hotel-Card-Sch. A.x/C.x ant matt	Anthrazit	Matt	Thermoplast	1-polig	1	WAN7070AT
Elek. Hotel-Card-Sch. A.x/C.x schwarz g	Nachtschwarz	Glänzend	Thermoplast	1-polig	1	WAN7070BG
Elek. Hotel-Card-Sch. A.x/C.x schwarz ma	Nachtschwarz	Matt	Thermoplast	1-polig	1	WAN7070BM
Elek. Hotel-Card-Sch. A.x/C.x titan met	Titan	Metallisch	Thermoplast	1-polig	1	WAN7070TA
Elek. Hotel-Card-Sch. A.x/C.x lweiß gl	Lichtweiß	Glänzend	Thermoplast	1-polig	1	WAN7070WG
Elek. Hotel-Card-Sch. A.x/C.x lweiß matt	Lichtweiß	Matt	Thermoplast	1-polig	1	WAN7070WM



WDE5051


Einsatz - Taster • Einzeltaster

Nennspannung:
Einbautiefe:

250 V
31,20 mm

- Mit Steckklemme

Bezeichnung	Farbe	Werkstoff	Schaltart/Variante	VPE	Best.-Nr.
A.1 A.8 C.1 C.8 K.x Q.x R.x S.x/B.x					
Taster S f. Hotelc.-Schaltaufsatz UP 10A	Grau	Metall Kunststoff	Schließer	10	WDE5051
Taster S f. Hotelc.-S. aufsatz 2 M UP 10A	Grau	Metall Kunststoff	Schließer, mit 2 separaten Meldekonsakten	10	WDE505101
A.1 A.8 C.1 C.8 K.x Q.x S.x/B.x					
Taster S f. Hotelc.-Schaltaufsatz UP 2A	Grau	Metall Kunststoff	Schließer	10	WDE505102
Taster S f. Hotelc.-S. aufsatz 2 M UP 2A	Grau	Metall Kunststoff	Schließer, mit 2 separaten Meldekonsakten	10	WDE505103
Taster S+Ö f. Hotelc.-S. aufsatz 2 M UP 2A	Grau	Metall Kunststoff	1x Schließer, 1x Öffner, getrennte Eingangs-klemmen	10	WDE505201
Taster W f. Hotelc.-Schaltaufsatz UP 2A	Grau	Metall Kunststoff	Wechsler, verwendbar als Öffner oder Schließer	10	WDE505601



WAF1020WM



Zentralstück für Hotelcard-Schalter • Kontrollfenster/Lichtauslass

Werkstoff:
Zusammenstellung:

Thermoplast
Zentralplatte

- ohne Abdeckung


Farbe	Glanzgrad	Oberfläche	VPE	Best.-Nr.
A.1 A.8 C.1 C.8				
Anthrazit	Matt	Lackiert	10	WAF1020AT
Nachtschwarz	Glänzend	Unbehandelt	10	WAF1020BG
Nachtschwarz	Matt	Unbehandelt	10	WAF1020BM
Titan	Metallisch	Lackiert	10	WAF1020TA
Lichtweiß	Glänzend	Unbehandelt	10	WAF1020WG
Lichtweiß	Matt	Unbehandelt	10	WAF1020WM

Vorkonfektionierte Produktsätze bestehend aus Abdeckrahmen und Zentralplatte erleichtern die Bestellung und ermöglichen eine schnelle, unkomplizierte Installation.

Zentralstück für Steckdose • Anschluss-/Steckertyp ohne Schutzkontakt

Werkstoff: Thermoplast
Zusammenstellung: Zentralplatte für Zwischenring

Farbe	Glanzgrad	Oberfläche	VPE	Best.-Nr.
A.1 A.8 C.1 C.8 S.x/B.x				
Lichtweiß	Glänzend	Unbehandelt	10	WAF2087WG
Lichtweiß	Matt	Unbehandelt	10	WAF2087WM




WAF2087WM

Schaltgeräte

Betriebsspannung: 24 - 24 V - Zentralstück für Steckbefestigung
Ausgangsspannung: 24 - 24 V - Mit Schraubklemmen
Einbautiefe: 33,3 mm
Betriebstemperatur: -5 - 40 °C

Bezeichnung	Farbe	Glanzgrad	VPE	Best.-Nr.
A.1				
USV RA f. Notr. A.1 lichtweiß glänzend	Lichtweiß	Glänzend	1	WAA5151WG



WAA5151WG

Schaltgeräte • Ruftaste

Betriebsspannung: 24 - 24 V - Zentralstück für Steckbefestigung
Ausgangsspannung: 24 - 24 V - Mit Schraubklemmen
Einbautiefe: 16 mm
Betriebstemperatur: -5 - 40 °C

Bezeichnung	Farbe	Glanzgrad	VPE	Best.-Nr.
A.1				
Ruftaster mit Rahmen A.1 lichtweiß gl	Lichtweiß	Glänzend	1	WAE1012WG




WAE1012WG

Schaltgeräte • Komplettsatz

Betriebsspannung: 24 - 24 V - Abstellen des Notrufes über Abstelltaster am Notfallort
Ausgangsspannung: 24 - 24 V - Spannungsversorgung über Netzteil mit 24 V DC
Einbautiefe: 36 mm - Akustische und visuelle Signalisierung eines Notrufes am
Betriebstemperatur: -5 - 40 °C - Lichtsignal nach Betätigung des Zugtasters
- Zentralstück für Steckbefestigung
- Mit Schraubklemmen

Bezeichnung	Farbe	Glanzgrad	VPE	Best.-Nr.
A.1				
Notruf-Set mit Rah. A.1 lichtweiß gl	Lichtweiß	Glänzend	1	WAE1011WG




WAE1011WG


Schaltgeräte • Netzbetrieb

Betriebsspannung: 24 - 24 V - Zentralstück für Steckbefestigung
Eingangsspannung: 100-240 V - Mit Schraubklemmen
Ausgangsspannung: 24 - 24 V
Einbautiefe: 33,3 mm
Betriebstemperatur: -5 - 40 °C

Bezeichnung	Farbe	Glanzgrad	VPE	Best.-Nr.
A.1				
Netzteil mit Rahmen A.1 lichtweiß gl	Lichtweiß	Glänzend	1	WAE1017WG



WAE1017WG




WAE1014WG

Schaltgeräte • Montageset Zugschnur

Betriebsspannung:	24 - 24 V	- Für Wand- und Deckenmontage
Ausgangsspannung:	24 - 24 V	- Zentralstück für Steckbefestigung
Einbautiefe:	36 mm	- Mit Schraubklemmen
Betriebstemperatur:	-5 - 40 °C	

Bezeichnung	Farbe	Glanzgrad	VPE	Best.-Nr.
A.1				
Zugtaster mit Rahmen A.1 lichtweiß gl	Lichtweiß	Glänzend	1	WAE1014WG



WAE1018WG

Schaltgeräte • Resetkontakt

Betriebsspannung:	24 - 24 V	- Zentralstück für Steckbefestigung
Ausgangsspannung:	24 - 24 V	- Mit Schraubklemmen
Einbautiefe:	16 mm	
Betriebstemperatur:	-5 - 40 °C	

Bezeichnung	Farbe	Glanzgrad	VPE	Best.-Nr.
A.1				
Abstelltaster mit Rah. A.1 licht- weiß gl	Lichtweiß	Glänzend	1	WAE1018WG




WAF6084WG

Schaltgeräte • Zimmerleuchte/Summer

Betriebsspannung:	24 - 24 V	- Zentralstück für Steckbefestigung
Ausgangsspannung:	24 - 24 V	- Mit Schraubklemmen
Einbautiefe:	16 mm	
Betriebstemperatur:	-5 - 40 °C	

Bezeichnung	Farbe	Glanzgrad	VPE	Best.-Nr.
A.1				
Lichtsignal mit Rahmen A.1 lichtweiß gl	Lichtweiß	Glänzend	1	WAF6084WG



WAE1013WG

Schaltgeräte • Signalisierungsset

Betriebsspannung:	24 - 24 V	- Zentralstück für Steckbefestigung
Ausgangsspannung:	24 - 24 V	- Mit Schraubklemmen
Einbautiefe:	16 mm	
Betriebstemperatur:	-5 - 40 °C	

Bezeichnung	Farbe	Glanzgrad	VPE	Best.-Nr.
A.1				
Abst./Anw.TA RA A.1 lichtweiß glänzend	Lichtweiß	Glänzend	1	WAE1013WG




WDF5612

Potentialausgleichsdose

Farbe:	Grau	- Mit gelber Isolierhülle und Quetschanschluss
Werkstoff:	Metall Kunststoff	

Bezeichnung	VPE	Best.-Nr.
A.1 A.8 C.1 C.8		
Potenzialausgleich-Winkelstecker	1	WDF5612






WDE3036

Wippschalter • Mit Steckklemme

Nennspannung: 250 V
Frequenz: 50 - 60 Hz
Verwendbar in höheren IP-Klassen: IP44 in Kombination mit Dichtungsset

Bezeichnung	Schaltstrom	VPE	Best.-Nr.
A.1 A.8 C.1 C.8 K.x Q.x R.x S.x/B.x			
Wechselschalter UP 10 AX	10 AX (100W LED (SBL))	10	WDE3036
Wechselschalter UP 16 AX	16 AX (200W LED (SBL))	10	WDE303616
Kreuzschalter UP 10 AX	10 AX (100W LED (SBL))	10	WDE3037
Wechselschalter für Hohlwandmontage	10 AX (100W LED (SBL))	10	WDE613036



WDE5031

Einsatz - Taster • Einzeltaster

Schaltstrom: 10 A - Mit Steckklemme
Nennspannung: 250 V

Bezeichnung	Farbe	Werkstoff	Schaltart/Variante	VPE	Best.-Nr.
A.1 A.8 C.1 C.8 K.x Q.x R.x S.x/B.x					
Taster Schließer 2 Meldekontakten UP 10A	Grau	Metall Kunststoff	Schließer, mit 2 separaten Meldekontakten	10	WDE503101
Taster Öffner Eingangsklemmen UP 10A	Grau	Metall Kunststoff	1x Schließer, 1x Öffner, getrennte Eingangsklemmen	10	WDE503203
Taster Schließer, Hohlwandmontage	Grau	Metall Kunststoff	Schließer	10	WDE615031
A.1 A.8 C.1 C.8 K.x Q.x S.x/B.x					
Taster 1polig Schließer UP 10A	Grau	Metall Kunststoff	Schließer	10	WDE5031
Taster Wechsel Wipp- Einsatz UP 10A	Grau	Metall Kunststoff	Wechsler, verwendbar als Öffner oder Schließer	10	WDE5036



WAS1219WM



Steckdose • SCHUKO • Mit erhöhtem Berührungsschutz • Mit Steckklemme • Selbstschließender Klappdeckel, kann in Endposition arretiert werden

Nennspannung: 250 V - Durchverdrahtung möglich
Frequenz: 50 - 60 Hz
Nennstrom: 16 A
Einbautiefe: 32 mm
Leiterquerschnitt: 1,0 - 2,5 mm²
Anschlussart: Steckverbindung

Farbe	Glanzgrad	Werkstoff	VPE	Best.-Nr.
A.1 A.8 C.1 C.8				
Lichtweiß	Glänzend	Thermoplast	10	WAS1219WG
Lichtweiß	Matt	Thermoplast	10	WAS1219WM



WAW1091WG

Wippe • Für Wippschalter/-taster • Mit Aufdruck Symbol Klingel • Kontrollfenster/Lichtauslass

Werkstoff: Thermoplast
Verwendbar in höheren IP-Klassen: IP44 in Kombination mit Dichtungsset
Zusammenstellung: Steuerelement


Farbe	Glanzgrad	Oberfläche	VPE	Best.-Nr.
A.1 A.8 C.1 C.8				
Lichtweiß	Glänzend	Unbehandelt	10	WAW1091WG



Wippe • Für Wippschalter/-taster • Mit Aufdruck Symbol Schlüssel • Kontrollfenster/Lichtauslass

Werkstoff: Thermoplast
Verwendbar in höheren IP-Klassen: IP44 in Kombination mit Dichtungsset
Zusammenstellung: Steuerelement

Farbe	Glanzgrad	Oberfläche	VPE	Best.-Nr.
A.1 A.8 C.1 C.8				
Lichtweiß	Glänzend	Unbehandelt	10	WAW1093WG



WAW1093WG



Wippe • Für Wippschalter/-taster • Mit Aufdruck Symbol Licht • Kontrollfenster/Lichtauslass

Werkstoff: Thermoplast
Verwendbar in höheren IP-Klassen: IP44 in Kombination mit Dichtungsset
Zusammenstellung: Steuerelement

Farbe	Glanzgrad	Oberfläche	VPE	Best.-Nr.
A.1 A.8 C.1 C.8				
Lichtweiß	Glänzend	Unbehandelt	10	WAW1092WG



WAW1092WG



Wippe • Für Wippschalter/-taster • Kontrollfenster/Lichtauslass


Werkstoff: Thermoplast
Verwendbar in höheren IP-Klassen: IP44 in Kombination mit Dichtungsset
Zusammenstellung: Steuerelement

Farbe	Glanzgrad	Oberfläche	VPE	Best.-Nr.
A.1 A.8 C.1 C.8				
Lichtweiß	Glänzend	Unbehandelt	10	WAW1096WG



WAW1096WG






WDN2010

Schalt-/Relais-Einsatz elektronisch

Betriebsspannung:	230 - 230 V	- Mit Nebstelleneingang für Taster (Schließer) Einflächen- bedienung und Bewegungsmelder Nebestelle
Leistungsaufnahme standby:	0,1 W	
230 V Glüh- und Halogenlampen:	2300 W	
Leuchtstofflampen in duo-Schaltung:	1500 W	
Betriebstemperatur:	-5 - 40 °C	
Einbautiefe:	22 mm	

Bezeichnung	VPE	Best.-Nr.
A.1 A.8 C.1 C.8		
Schalt-Einsatz UP 1f 10 A f. A.x/C.x	1	WDN2010



WDN2030

Dimmer • Nebstelleneingang

Betriebsspannung:	230 - 230 V
Einbautiefe:	32 mm
Leistungsaufnahme standby:	0,2 W
230 V Glüh- und Halogenlampen:	350 W
Dimmbare 230 V LED Lampe:	3 - 200 W
Betriebstemperatur:	-5 - 45 °C

Bezeichnung	VPE	Best.-Nr.
A.1 A.8 C.1 C.8		
Dimmer-Einsatz UP 1f f. A.x/C.x	1	WDN2030



WAN1061

Bewegungsmelder

Montagehöhe:	1,0 - 1,1 m
Aufbauhöhe:	12 mm
Erfassungsdurchmesser am Boden:	8-16 m
Erfassungswinkel einstellbar:	90 - 180 °
Werkstoff:	Kunststoff
Max. Reichweite frontal:	2 m
Max. Reichweite zu einer Seite:	16 m
Ansprechhelligkeit einstellbar:	5-1000 lx
Betriebstemperatur:	-5 - 45 °C

Glanzgrad	Oberfläche	VPE	Best.-Nr.
A.1 A.8 C.1 C.8			
Matt	Unbehandelt	1	WAN1061



WAC1061

Bewegungsmelder • Vernetzbar

Montagehöhe:	1,0 - 1,1 m
Aufbauhöhe:	12 mm
Erfassungsdurchmesser am Boden:	8-16 m
Erfassungswinkel einstellbar:	90 - 180 °
Werkstoff:	Kunststoff
Max. Reichweite frontal:	2 m
Max. Reichweite zu einer Seite:	16 m
Ansprechhelligkeit einstellbar:	5-1000 lx
Betriebstemperatur:	-5 - 45 °C

Glanzgrad	Oberfläche	VPE	Best.-Nr.
A.1 A.8 C.1 C.8			
Matt	Unbehandelt	1	WAC1061



Bewegungsmelder

Montagehöhe:	2,0 - 2,2 m
Aufbauhöhe:	12 mm
Erfassungsdurchmesser am Boden:	8-12 m
Erfassungswinkel einstellbar:	90 - 180 °
Werkstoff:	Kunststoff
Max. Reichweite frontal:	2 m
Max. Reichweite zu einer Seite:	12 m
Ansprechhelligkeit einstellbar:	5-1000 lx
Betriebstemperatur:	-5 - 45 °C



WAN1062

Glanzgrad	Oberfläche	VPE	Best.-Nr.
A.1 A.8 C.1 C.8			
Matt	Unbehandelt	1	WAN1062

Bewegungsmelder • Vernetzbar

Montagehöhe:	2,0 - 2,2 m
Aufbauhöhe:	12 mm
Erfassungsdurchmesser am Boden:	8-12 m
Erfassungswinkel einstellbar:	90 - 180 °
Werkstoff:	Kunststoff
Max. Reichweite frontal:	2 m
Max. Reichweite zu einer Seite:	12 m
Ansprechhelligkeit einstellbar:	5-1000 lx
Betriebstemperatur:	-5 - 45 °C



WAC1062

Glanzgrad	Oberfläche	VPE	Best.-Nr.
A.1 A.8 C.1 C.8			
Matt	Unbehandelt	1	WAC1062




Zentralstück für Bewegungsmelder

Werkstoff:	Thermoplast
Zusammenstellung:	Zentralplatte

Bezeichnung	Farbe	Glanzgrad	Oberfläche	VPE	Best.-Nr.
A.1 A.8 C.1 C.8					
Bwgs. Aufs 1, 1m/2, 2m A.x/C.x ant matt	Anthrazit	Matt	Lackiert	10	WAN7030AT
Bwgs. Aufs 1, 1m/2, 2m A.x/C.x schwarz gl	Nachtschwarz	Glänzend	Unbehandelt	10	WAN7030BG
Bwgs. Aufs 1, 1m/2, 2m A.x/C.x schwarz m	Nachtschwarz	Matt	Unbehandelt	10	WAN7030BM
Bwgs. Aufs 1, 1m/2, 2m A.x/C.x titan met	Titan	Metallisch	Lackiert	10	WAN7030TA
Bwgs. Aufs 1, 1m/2, 2m A.x/C.x lweiß gl	Lichtweiß	Glänzend	Unbehandelt	10	WAN7030WG
Bwgs. Aufs 1, 1m/2, 2m A.x/C.x lweiß matt	Lichtweiß	Matt	Unbehandelt	10	WAN7030WM



WAN7030WM




WAN7040WM

Zentralstück für Bewegungsmelder

Werkstoff:
Zusammenstellung:

Thermoplast
Zentralplatte

Bezeichnung	Farbe	Glanzgrad	Oberfläche	VPE	Best.-Nr.
A.1 A.8 C.1 C.8					
Bwgs. Aufs 1, 1m/2, 2m Taste A.x/C.x ant	Anthrazit	Matt	Lackiert	10	WAN7040AT
Bwgs. Aufs 1, 1m/2, 2m Taste A.x/C.x sw gl	Nachtschwarz	Glänzend	Unbehandelt	10	WAN7040BG
Bwgs. Aufs 1, 1m/2, 2m Taste A.x/C.x sw ma	Nachtschwarz	Matt	Unbehandelt	10	WAN7040BM
Bwgs. Aufs 1, 1m/2, 2m Taste A.x/C.x titan	Titan	Metallisch	Lackiert	10	WAN7040TA
Bwgs. Aufs 1, 1m/2, 2m Taste A.x/C.x lw gl	Lichtweiß	Glänzend	Unbehandelt	10	WAN7040WG
Bwgs. Aufs 1, 1m/2, 2m Taste A.x/C.x lw ma	Lichtweiß	Matt	Unbehandelt	10	WAN7040WM



WDN2061

Radio Touch

Betriebsspannung:
Frequenz:
Einbautiefe:


220 - 240 V
50 - 60 Hz
20 mm

Bezeichnung	Farbe	Glanzgrad	VPE	Best.-Nr.
A.1 A.8 C.1 C.8				
Netzteil UP o. Lastanschl f. A.x/C.x	Grau	Matt	1	WDN2061

Jalousieschalter/-taster • Schalter 1-polig

Werkstoff:	Metall Kunststoff	- Mit 0-Stellung
Nennspannung:	250 V	- Mit Schraubklemmen
Schaltstrom:	10 AX (100W LED (SBL))	- Mit Tastrastfunktion
Betriebstemperatur:	-5 - +35 °C	

Bezeichnung	Farbe	Glanzgrad	VPE	Best.-Nr.
A.1 A.8 C.1 C.8 K.x Q.x R.x S.x/B.x				
Jalousie-Drehschalter 1-p. Tastrast	Lichtgrau	Matt	10	WDE384103



WDE384103



Jalousieschalter/-taster • Schalter 2-polig

Werkstoff:	Metall Kunststoff	- Mit 0-Stellung
Nennspannung:	250 V	- Mit Schraubklemmen
Schaltstrom:	10 AX (100W LED (SBL))	- Mit Tastrastfunktion
Betriebstemperatur:	-5 - +35 °C	

Bezeichnung	Farbe	Glanzgrad	VPE	Best.-Nr.
A.1 A.8 C.1 C.8 K.x Q.x R.x S.x/B.x				
Jalousie-Drehschalter 2-p. Tastrast	Lichtgrau	Matt	10	WDE384203




WDE384203



Zentralstück für Schalter oder Taster • Mit Aufdruck Symbol Pfeile • Abnehmbarer Schlüssel

Werkstoff:	Thermoplast	- ohne Abdeckung
Zusammenstellung:	Steuerelement	

Farbe	Glanzgrad	Oberfläche	VPE	Best.-Nr.
A.1 A.8 C.1 C.8				
Anthrazit	Matt	Lackiert	1	WAF1317AT
Nachtschwarz	Glänzend	Unbehandelt	1	WAF1317BG
Nachtschwarz	Matt	Unbehandelt	1	WAF1317BM
Titan	Metallisch	Lackiert	1	WAF1317TA
Lichtweiß	Glänzend	Unbehandelt	1	WAF1317WG
Lichtweiß	Matt	Unbehandelt	1	WAF1317WM



WAF1317WM


Zubehör • Dichtungsset

Betriebstemperatur:	-5 - 40 °C	- Ohne Aufdruck
Abmessungen:	77.9 x 77.6 mm	- Für flächenbündigen Einbau geeignet
Montageart:	Klemmbefestigung	

Bezeichnung	VPE	Best.-Nr.
A.1 A.8 C.1 C.8		
Dicht.set f. f. Schalter/Taster A.x/C.x	1	WAA1102



WAA1102




WDE503520



Jalousieschalter/-taster

Werkstoff:	Metall Kunststoff	- Mit mechanischer und elektrischer Verriegelung als Sperre
Nennspannung:	250 V	gegen beidseitiges Eintasten
Schaltstrom:	10 A	- Mit Steckklemme
Betriebstemperatur:	-5 - +35 °C	

Bezeichnung	Farbe	Glanzgrad	VPE	Best.-Nr.
A.1 A.8 C.1 C.8 K.x Q.x S.x/B.x				
Jalousietaster Wipp-Einsatz UP 10A	Grau	Matt	10	WDE503520



WDE303520



Jalousieschalter/-taster • Schalter 1-polig

Werkstoff:	Metall Kunststoff	- Mit mechanischer und elektrischer Verriegelung als Sperre
Nennspannung:	250 V	gegen beidseitiges Einschalten
Schaltstrom:	10 AX (100W LED (SBL))	- Mit Steckklemme
Betriebstemperatur:	-5 - +35 °C	

Bezeichnung	Farbe	Glanzgrad	VPE	Best.-Nr.
A.1 A.8 C.1 C.8 K.x Q.x S.x/B.x				
Jalousieschalter 1polig UP 10 AX	Grau	Matt	10	WDE303520



WAW1002WM



Wippe • Für Wippschalter/-taster • Mit Aufdruck Symbol Pfeile

Werkstoff:	Thermoplast
Verwendbar in höheren IP-Klassen:	IP44 in Kombination mit Dichtungsset
Zusammenstellung:	Steuerelement

Farbe	Glanzgrad	Oberfläche	VPE	Best.-Nr.
A.1 A.8 C.1 C.8				
Anthrazit	Matt	Lackiert	10	WAW1002AT
Nachtschwarz	Glänzend	Unbehandelt	10	WAW1002BG
Nachtschwarz	Matt	Unbehandelt	10	WAW1002BM
Titan	Metallisch	Lackiert	10	WAW1002TA
Lichtweiß	Glänzend	Unbehandelt	10	WAW1002WG
Lichtweiß	Matt	Unbehandelt	10	WAW1002WM



WAW2001WM



Wippe • Für Wippschalter/-taster • Mit aufgedrucktem Pfeilsymbol

Werkstoff:	Thermoplast
Zusammenstellung:	Steuerelement

Farbe	Glanzgrad	Oberfläche	VPE	Best.-Nr.
A.1 A.8 C.1 C.8				
Anthrazit	Matt	Lackiert	10	WAW2001AT
Nachtschwarz	Glänzend	Unbehandelt	10	WAW2001BG
Nachtschwarz	Matt	Unbehandelt	10	WAW2001BM
Titan	Metallisch	Lackiert	10	WAW2001TA
Lichtweiß	Matt	Unbehandelt	10	WAW2001WM
A.1 A.8 C.1 C.8 S.x/B.x				
Lichtweiß	Glänzend	Unbehandelt	10	WAW2001WG

Wippe • Für Wippschalter/-taster • Mit Aufdruck Symbol Pfeile


Werkstoff:
Zusammenstellung:

Thermoplast
Steuerelement

Farbe	Glanzgrad	Oberfläche	VPE	Best.-Nr.
A.1 A.8 C.1 C.8				
Anthrazit	Matt	Lackiert	10	WAW2002AT
Nachtschwarz	Glänzend	Unbehandelt	10	WAW2002BG
Nachtschwarz	Matt	Unbehandelt	10	WAW2002BM
Titan	Metallisch	Lackiert	10	WAW2002TA
Lichtweiß	Glänzend	Unbehandelt	10	WAW2002WG
Lichtweiß	Matt	Unbehandelt	10	WAW2002WM



WAW2002WM




WDE383110

**Jalousieschalter/-taster • Taster 1-polig**

Werkstoff:	Metall Kunststoff	- Mit Schraubklemmen
Nennspannung:	250 V	
Schaltstrom:	10 A	
Betriebstemperatur:	-5 - +35 °C	

Bezeichnung	Farbe	Glanzgrad	VPE	Best.-Nr.
A.1 A.8 C.1 C.8 K.x Q.x R.x S.x/B.x				
Jal-Schlüsseltas.1p f. Profil-H. zylinder	Lichtgrau	Matt	10	WDE383110
Jal-Schlü.sch 1p Erdung Profil-H.zylind	Lichtgrau	Matt	10	WDE383120




WDE382120

**IP44****Jalousieschalter/-taster • Schalter 1-polig**

Werkstoff:	Metall Kunststoff	- 1-polig
Nennspannung:	250 V	- Mit 0-Stellung
Schaltstrom:	10 AX (100W LED (SBL))	- Mit Schraubklemmen
Betriebstemperatur:	-5 - +35 °C	- Mit Tastrastfunktion

Bezeichnung	Farbe	Glanzgrad	VPE	Best.-Nr.
A.1 A.8 C.1 C.8 K.x Q.x R.x S.x/B.x				
Jal-Schlüs.sch 1p f Erd. Profil. zyl IP44	Lichtgrau	Matt	10	WDE382120




WDE383210

**Jalousieschalter/-taster • Taster 2-polig**

Werkstoff:	Metall Kunststoff	- Mit Schraubklemmen
Nennspannung:	250 V	
Schaltstrom:	10 A	
Betriebstemperatur:	-5 - +35 °C	

Bezeichnung	Farbe	Glanzgrad	VPE	Best.-Nr.
A.1 A.8 C.1 C.8 K.x Q.x R.x S.x/B.x				
Jal-Schlüsselsch 2p f. Profil-H. zylinder	Lichtgrau	Matt	10	WDE383210



WDE382210

**Jalousieschalter/-taster • Schalter 2-polig**

Werkstoff:	Metall Kunststoff	- Mit 0-Stellung
Nennspannung:	250 V	- Mit Schraubklemmen
Schaltstrom:	10 AX (100W LED (SBL))	- Mit Tastrastfunktion
Betriebstemperatur:	-5 - +35 °C	

Bezeichnung	Farbe	Glanzgrad	VPE	Best.-Nr.
A.1 A.8 C.1 C.8 K.x Q.x R.x S.x/B.x				
Jal-Schlüsselsch 2p f. Profil-H. zylinder	Lichtgrau	Matt	10	WDE382210

Zentralstück für Schalter oder Taster • Mit Aufdruck Symbol Pfeile

Werkstoff: Thermoplast - ohne Abdeckung
Verwendbar in höheren IP-Klassen: IP44 in Kombination mit Dichtungsset
Zusammenstellung: Steuerelement

Farbe	Glanzgrad	Oberfläche	VPE	Best.-Nr.
A.1 A.8 C.1 C.8				
Anthrazit	Matt	Lackiert	10	WAF1311AT
Nachtschwarz	Glänzend	Unbehandelt	10	WAF1311BG
Nachtschwarz	Matt	Unbehandelt	10	WAF1311BM
Titan	Metallisch	Lackiert	10	WAF1311TA
Lichtweiß	Glänzend	Unbehandelt	10	WAF1311WG
Lichtweiß	Matt	Unbehandelt	10	WAF1311WM



WAF1311WM





WDE503404



Einsatz - Taster • Gruppentaster

Schaltstrom:	10 A	- Mit Spreizkrallen
Nennspannung:	250 V	- Für Beleuchtung
Einbautiefe:	32 mm	- Mit Schraubklemmen

Bezeichnung	Farbe	Glanzgrad	Werkstoff	Schaltart/Variante	VPE	Best.-Nr.
A.1 A.8 C.1 C.8 K.x Q.x R.x S.x/B.x						
Gruppen-Taster 4 S 0-Stellung UP 10A	Grau	Matt	Metall Kunststoff	Mit 0-Stellung	10	WDE503404



WAW2002WM

Wippe • Für Wippschalter/-taster • Mit Aufdruck Symbol Pfeile

Werkstoff:	Thermoplast
Zusammenstellung:	Steuerelement

Farbe	Glanzgrad	Oberfläche	VPE	Best.-Nr.
A.1 A.8 C.1 C.8				
Anthrazit	Matt	Lackiert	10	WAW2002AT
Nachtschwarz	Glänzend	Unbehandelt	10	WAW2002BG
Nachtschwarz	Matt	Unbehandelt	10	WAW2002BM
Titan	Metallisch	Lackiert	10	WAW2002TA
Lichtweiß	Glänzend	Unbehandelt	10	WAW2002WG
Lichtweiß	Matt	Unbehandelt	10	WAW2002WM



WAW2000WM

Wippe • Für Wippschalter/-taster

Werkstoff:	Thermoplast
Zusammenstellung:	Steuerelement

Farbe	Glanzgrad	Oberfläche	VPE	Best.-Nr.
A.1 A.8 C.1 C.8				
Anthrazit	Matt	Lackiert	10	WAW2000AT
Nachtschwarz	Glänzend	Unbehandelt	10	WAW2000BG
Nachtschwarz	Matt	Unbehandelt	10	WAW2000BM
Titan	Metallisch	Lackiert	10	WAW2000TA
Lichtweiß	Glänzend	Unbehandelt	10	WAW2000WG
Lichtweiß	Matt	Unbehandelt	10	WAW2000WM



WAW2031WM

Wippe • Für Wippschalter/-taster • Kontrollfenster/Lichtauslass

Werkstoff:	Thermoplast	- Für Beleuchtung
Zusammenstellung:	Steuerelement	


Farbe	Glanzgrad	Oberfläche	VPE	Best.-Nr.
A.1 A.8 C.1 C.8				
Anthrazit	Matt	Lackiert	10	WAW2031AT
Nachtschwarz	Glänzend	Unbehandelt	10	WAW2031BG
Nachtschwarz	Matt	Unbehandelt	10	WAW2031BM
Titan	Metallisch	Lackiert	10	WAW2031TA
Lichtweiß	Glänzend	Unbehandelt	10	WAW2031WG
Lichtweiß	Matt	Unbehandelt	10	WAW2031WM



Jalousieschalter/-taster • Schalter 2-polig

Werkstoff: Metall | Kunststoff - Mit 0-Stellung
 Nennspannung: 250 V - Mit Schraubklemmen
 Schaltstrom: 10 AX (100W LED (SBL)) - Mit Tastrastfunktion
 Betriebstemperatur: -5 - +35 °C

Bezeichnung	Farbe	Glanzgrad	VPE	Best.-Nr.
A.1 A.8 C.1 C.8 K.x Q.x S.x/B.x				
Jalousie-Schalter 2p für Z.stück Schloss	Lichtgrau	Matt	10	WDE385203




WDE385203



Zentralstück für Schalter oder Taster • Mit Aufdruck Symbol Pfeile • Abnehmbarer Schlüssel

Werkstoff: Thermoplast - ohne Abdeckung
 Zusammenstellung: Steuerelement

Farbe	Glanzgrad	Oberfläche	VPE	Best.-Nr.
A.1 A.8 C.1 C.8				
Anthrazit	Matt	Lackiert	1	WAF1319AT
Nachtschwarz	Glänzend	Unbehandelt	1	WAF1319BG
Nachtschwarz	Matt	Unbehandelt	1	WAF1319BM
Titan	Metallisch	Lackiert	1	WAF1319TA
Lichtweiß	Glänzend	Unbehandelt	1	WAF1319WG
Lichtweiß	Matt	Unbehandelt	1	WAF1319WM



WAF1319WM



WAF1320WM

Zentralstück für Schalter oder Taster • Mit Aufdruck Symbol Pfeile • Abnehmbarer Schlüssel • Mit Tastrastfunktion

Werkstoff:
Zusammenstellung:

Thermoplast
Steuerelement - ohne Abdeckung

Farbe	Glanzgrad	Oberfläche	VPE	Best.-Nr.
A.1 A.8 C.1 C.8				
Anthrazit	Matt	Lackiert	1	WAF1320AT
Nachtschwarz	Glänzend	Unbehandelt	1	WAF1320BG
Nachtschwarz	Matt	Unbehandelt	1	WAF1320BM
Titan	Metallisch	Lackiert	1	WAF1320TA
Lichtweiß	Glänzend	Unbehandelt	1	WAF1320WG
Lichtweiß	Matt	Unbehandelt	1	WAF1320WM



WAF1321WM

Zentralstück für Schalter oder Taster • Mit Aufdruck Symbol Pfeile • Abnehmbarer Schlüssel • Mit Tastrastfunktion

Werkstoff:
Zusammenstellung:

Thermoplast
Steuerelement - ohne Abdeckung

Farbe	Glanzgrad	Oberfläche	VPE	Best.-Nr.
A.1 A.8 C.1 C.8				
Anthrazit	Matt	Lackiert	1	WAF1321AT
Nachtschwarz	Glänzend	Unbehandelt	1	WAF1321BG
Nachtschwarz	Matt	Unbehandelt	1	WAF1321BM
Titan	Metallisch	Lackiert	1	WAF1321TA
Lichtweiß	Glänzend	Unbehandelt	1	WAF1321WG
Lichtweiß	Matt	Unbehandelt	1	WAF1321WM

Jalousieschalter/-taster

Betriebstemperatur: -5 - 45 °C

Bezeichnung	VPE	Best.-Nr.
A.1 A.8 C.1 C.8		
Jalousie-Einsatz UP 1f f. A.x/C.x	1	WDN2040




WDN2040

Taster

Kontrollfenster/Lichtauslass: Ja
Versorgungsspannung: 230 V +/- 10%

Bezeichnung	VPE	Best.-Nr.
A.1 A.8 C.1 C.8		
Tastermodule UP 1fach vernetzbar A.x/C.x	1	WAC1010
Tastermodule UP 2fach vernetzbar A.x/C.x	1	WAC1020



WAC1010



Taster

Kontrollfenster/Lichtauslass: Ja

Bezeichnung	VPE	Best.-Nr.
A.1 A.8 C.1 C.8		
Wandsender Matter AP m. Batt 1f A.x/C.x	1	WAC2010
Wandsender Matter AP m. Batt 2f A.x/C.x	1	WAC2020



WAC2010



Abdeckung für Taster • Mit Aufdruck Symbol Pfeile • Kontrollfenster/Lichtauslass

Anzahl der Tasten: 1
Werkstoff: Thermoplast
Zusammenstellung: Zentralplatte

Farbe	Glanzgrad	Oberfläche	VPE	Best.-Nr.
A.1 A.8 C.1 C.8				
Anthrazit	Matt	Lackiert	10	WAN7050AT
Nachtschwarz	Glänzend	Unbehandelt	10	WAN7050BG
Nachtschwarz	Matt	Unbehandelt	10	WAN7050BM
Titan	Metallisch	Lackiert	10	WAN7050TA
Lichtweiß	Glänzend	Unbehandelt	10	WAN7050WG
Lichtweiß	Matt	Unbehandelt	10	WAN7050WM



WAN7050WM






WAN7051WM



Abdeckung für Taster • Mit Aufdruck Symbol Pfeile • Kontrollfenster/Lichtauslass

Anzahl der Tasten: 2 - Beleuchtbar durch Status-LED
Werkstoff: Thermoplast
Zusammenstellung: Zentralplatte

Farbe	Glanzgrad	Oberfläche	VPE	Best.-Nr.
A.1 A.8 C.1 C.8				
Anthrazit	Matt	Lackiert	10	WAN7051AT
Nachtschwarz	Glänzend	Unbehandelt	10	WAN7051BG
Nachtschwarz	Matt	Unbehandelt	10	WAN7051BM
Titan	Metallisch	Lackiert	10	WAN7051TA
Lichtweiß	Glänzend	Unbehandelt	10	WAN7051WG
Lichtweiß	Matt	Unbehandelt	10	WAN7051WM




WAN7020WM



Abdeckung für Taster • Kontrollfenster/Lichtauslass

Anzahl der Tasten: 2
Werkstoff: Thermoplast
Zusammenstellung: Zentralplatte

Farbe	Glanzgrad	Oberfläche	VPE	Best.-Nr.
A.1 A.8 C.1 C.8				
Anthrazit	Matt	Lackiert	10	WAN7020AT
Nachtschwarz	Glänzend	Unbehandelt	10	WAN7020BG
Nachtschwarz	Matt	Unbehandelt	10	WAN7020BM
Titan	Metallisch	Lackiert	10	WAN7020TA
Lichtweiß	Glänzend	Unbehandelt	10	WAN7020WG
Lichtweiß	Matt	Unbehandelt	10	WAN7020WM



WDN9011

Zubehör

Betriebstemperatur: -5 - 40 °C
Montageart: Schraubbefestigung - Verschraubbar

Bezeichnung	VPE	Best.-Nr.
D.sicherung Schraube f. Elektronikmodule	1	WDN9011

Raumtemperaturregler • Zentralstück und Regulierknopf

Schaltstrom:	16 A	- Schraubbefestigung über Tragplatte
Nennspannung:	210 - 250 V	- Mit Schraubklemmen
Frequenz:	50 - 60 Hz	- Mit thermischer Rückführung über Software
Nennstrom:	16 A	- Mit Aufdruck
Sollwert Komforttemperatur:	5 - 40 °C	
Schalt-Temperaturdifferenz:	0,50 K	
Fühlerart:	Temperatursensor	
Energieeffizienzklasse:	I (1%)	

Farbe	Glanzgrad	Art der HLK-Steuerung	VPE	Best.-Nr.
A.1 A.8 C.1 C.8				
Anthrazit	Matt	Heizung	1	WAN5010AT
Nachtschwarz	Glänzend	Heizung	1	WAN5010BG
Nachtschwarz	Matt	Heizung	1	WAN5010BM
Titan	Metallisch	Heizung	1	WAN5010TA
Lichtweiß	Glänzend	Heizung	1	WAN5010WG
Lichtweiß	Matt	Heizung	1	WAN5010WM



WAN5010WM

Raumtemperaturregler • Zentralstück und Regulierknopf

Schaltstrom:	0,065 A	- Schraubbefestigung über Tragplatte
Nennspannung:	210 - 250 V	- Mit Schraubklemmen
Frequenz:	50 - 60 Hz	- Mit thermischer Rückführung über Software
Nennstrom:	0,065 A	- Mit Aufdruck
Sollwert Komforttemperatur:	5 - 30 °C	
Schalt-Temperaturdifferenz:	0,50 K	
Fühlerart:	Temperatursensor	
Energieeffizienzklasse:	I (1%)	

Farbe	Glanzgrad	Art der HLK-Steuerung	VPE	Best.-Nr.
A.1 A.8 C.1 C.8				
Anthrazit	Matt	Heizung Kühlung	1	WAN5011AT
Nachtschwarz	Glänzend	Heizung Kühlung	1	WAN5011BG
Nachtschwarz	Matt	Heizung Kühlung	1	WAN5011BM
Titan	Metallisch	Heizung Kühlung	1	WAN5011TA
Lichtweiß	Glänzend	Heizung Kühlung	1	WAN5011WG
Lichtweiß	Matt	Heizung Kühlung	1	WAN5011WM




WAN5011WM

Wippschalter • Mit Steckklemme


Nennspannung:	250 V	- Mit Spreizkrallen
Frequenz:	50 - 60 Hz	- Für Beleuchtung und Kontrollschaltung
Verwendbar in höheren IP-Klassen:	IP44 in Kombination mit Dichtungsset	
Nennstrom:	10 A	
Anschluss-/Steckertyp:	Schraubanschluss	

Bezeichnung	Schaltstrom	VPE	Best.-Nr.
A.1 A.8 C.1 C.8 K.x Q.x R.x S.x/B.x			
Ausschalter UP 2-polig 10AX 250V	10 AX (100W LED (SBL))	10	WDE3032



WDE3032





WDE303212



Wippschalter • Mit Schraubklemmen

Nennspannung: 250 V - Mit Klemm-/Schraubbefestigung
Frequenz: 50 - 60 Hz - Für Beleuchtung und Kontrollschaltung
Verwendbar in höheren IP-Klassen: IP44 in Kombination mit Dichtungsset
Nennstrom: 16 A
Anschluss-/Steckertyp: Schraubanschluss

Bezeichnung	Schaltstrom	VPE	Best.-Nr.
A.1 A.8 C.1 C.8 K.x Q.x R.x S.x/B.x			
Ausschalter UP 2-polig 16AX 250V	16 AX (200W LED (SBL))	10	WDE303212




WDE303303



Wippschalter • Mit Schraubklemmen

Nennspannung: 400 V - Mit Klemm-/Schraubbefestigung
Frequenz: 50 - 60 Hz - Für Beleuchtung und Kontrollschaltung
Nennstrom: 16 A
Anschluss-/Steckertyp: Schraubanschluss

Bezeichnung	Schaltstrom	VPE	Best.-Nr.
A.1 A.8 C.1 C.8			
Ausschalter UP 3-polig 16AX 400V	16 A	10	WDE303303



WDE5031

Einsatz - Taster • Einzeltaster

Schaltstrom: 10 A - Mit Steckklemme
Nennspannung: 250 V

Bezeichnung	Farbe	Werkstoff	Schaltart/Variante	VPE	Best.-Nr.
A.1 A.8 C.1 C.8 K.x Q.x R.x S.x/B.x					
Taster Schließer 2 Meldekontakten UP 10A	Grau	Metall Kunststoff	Schließer, mit 2 separaten Meldekontakten	10	WDE503101
Taster Ö/S getre. Eingangsklemmen UP 10A	Grau	Metall Kunststoff	1x Schließer, 1x Öffner, getrennte Eingangsklemmen	10	WDE503203
Taster Schließer, Hohlwandmontage	Grau	Metall Kunststoff	Schließer	10	WDE615031
A.1 A.8 C.1 C.8 K.x Q.x S.x/B.x					
Taster 1polig Schließer UP 10A	Grau	Metall Kunststoff	Schließer	10	WDE5031
Taster Wechsel Wipp- Einsatz UP 10A	Grau	Metall Kunststoff	Wechsler, verwendbar als Öffner oder Schließer	10	WDE5036



WAW1035RG



Wippe • Für Wippschalter/-taster • Mit Aufdruck „Heizung - 0“ • Kontrollfenster/Lichtauslass

Werkstoff: Thermoplast
Verwendbar in höheren IP-Klassen: IP44 in Kombination mit Dichtungsset
Zusammenstellung: Steuerelement

Farbe	Glanzgrad	Oberfläche	VPE	Best.-Nr.
A.1 A.8 C.1 C.8 S.x/B.x				
Rot	Glänzend	Lackiert	10	WAW1035RG

Dreistufen-Schalter

Nennspannung: 250 V - Mit Schraubklemmen
Nennstrom: 10 A
Anschluss-/Steckertyp: Schraubanschluss

Bezeichnung	Zugehörige Systeme	VPE	Best.-Nr.
3-Stufenschalter UP Stellung 0-1-2-3	A.1 A.8 C.1 C.8 K.x Q.x R.x S.x/B.x	10	WDE386103
3-Stufenschalter UP Stellung 2-1-3	A.1 A.8 C.1 C.8 K.x Q.x R.x S.x/B.x	10	WDE386113




WDE386103



Zentralstück für Schalter oder Taster • Symbol „3-Stufenschalter“ • Abnehmbarer Schlüssel

Werkstoff: Thermoplast - ohne Abdeckung
Zusammenstellung: Steuerelement

Farbe	Glanzgrad	Oberfläche	VPE	Best.-Nr.
A.1 A.8 C.1 C.8				
Anthrazit	Matt	Lackiert	1	WAF1316AT
Nachtschwarz	Glänzend	Unbehandelt	1	WAF1316BG
Nachtschwarz	Matt	Unbehandelt	1	WAF1316BM
Titan	Metallisch	Lackiert	1	WAF1316TA
Lichtweiß	Glänzend	Unbehandelt	1	WAF1316WG
Lichtweiß	Matt	Unbehandelt	1	WAF1316WM




WAF1316WM

Zentralstück für Schalter oder Taster • Mit Aufdruck „0 - 1 - 2 - 3“ • Abnehmbarer Schlüssel

Werkstoff: Thermoplast - ohne Abdeckung
Zusammenstellung: Steuerelement

Farbe	Glanzgrad	Oberfläche	VPE	Best.-Nr.
A.1 A.8 C.1 C.8				
Anthrazit	Matt	Lackiert	1	WAF1315AT
Nachtschwarz	Glänzend	Unbehandelt	1	WAF1315BG
Nachtschwarz	Matt	Unbehandelt	1	WAF1315BM
Titan	Metallisch	Lackiert	1	WAF1315TA
Lichtweiß	Glänzend	Unbehandelt	1	WAF1315WG
Lichtweiß	Matt	Unbehandelt	1	WAF1315WM



WAF1315WM


Zubehör • Dichtungsset

Betriebstemperatur: -5 - 40 °C - Ohne Aufdruck
Abmessungen: 77.9 x 77.6 mm - Für flächenbündigen Einbau geeignet
Montageart: Klemmbefestigung

Bezeichnung	VPE	Best.-Nr.
A.1 A.8 C.1 C.8		
Dicht.set f. f. Schalter/Taster A.x/C.x	1	WAA1102



WAA1102




WDF4011WG



Einsatz für Kommunikationstechnik • Anschluss-/Steckertyp TAE/2x6/6 NFF • Anzahl der Anschlüsse 3 • Mit Tragring

Leiterquerschnitt: 0 - 0 mm² - Mit Geradeauslass
Einbautiefe: 22 mm

Bezeichnung	Farbe	Glanzgrad	Werkstoff	VPE	Best.-Nr.
A.1 A.8 C.1 C.8 K.x Q.x R.x S.x/B.x Serie 1930 / Serie Glas Serie R.classic					
TAE-Anschlussdose 2 X 6/6Nff Modul-Ein	Polarweiß	Matt	Metall Kunststoff	10	WDF4011WG




WDF4000WG



Einsatz für Kommunikationstechnik • Anschluss-/Steckertyp TAE/3x6 NFN • Anzahl der Anschlüsse 3 • Mit Tragring

Leiterquerschnitt: 0 - 0 mm² - Mit Geradeauslass
Einbautiefe: 22 mm

Bezeichnung	Farbe	Glanzgrad	Werkstoff	VPE	Best.-Nr.
A.1 A.8 C.1 C.8 K.x Q.x R.x S.x/B.x Serie 1930 / Serie Glas Serie R.classic					
TAE-Anschlussdose 3 x 6NFN Moduleins. pw	Polarweiß	Matt	Metall Kunststoff	10	WDF4000WG




WDF4104



Datenanschlussdose/-module • Anzahl der Anschlüsse 2 • Cat3 • Mit Geradeauslass

Übertragungsbandbreite: 16 - 16 MHz - Mit Spreizkrallen
Nennspannung: 125 V - Ohne Abschirmung
Nennstrom: 1 A - Mit Schraubklemmen
Einbautiefe: 22 mm

Bezeichnung	VPE	Best.-Nr.
A.1 A.8 C.1 C.8 K.x Q.x R.x S.x/B.x Serie 1930 / Serie Glas Serie R.classic		
UAE 8(6)/TAE 6 F+N-Anschlussd. Modul. pw	10	WDF4104



WAF1104WM

Zentralstück • Anzahl der Anschlüsse 1 • Anschluss-/Steckertyp USB-C/TAE/Lautsprecheranschluss • Mit Geradeauslass


Werkstoff: Thermoplast
Montageart: Schraubbefestigung
Zusammenstellung: Zentralplatte

Farbe	Glanzgrad	VPE	Best.-Nr.
A.1 A.8 C.1 C.8			
Anthrazit	Matt	10	WAF1104AT
Nachtschwarz	Glänzend	10	WAF1104BG
Nachtschwarz	Matt	10	WAF1104BM
Titan	Metallisch	10	WAF1104TA
Lichtweiß	Glänzend	10	WAF1104WG
Lichtweiß	Matt	10	WAF1104WM

Zentralstück • Anzahl der Anschlüsse 2 • Anschluss-/Steckertyp USB-C/TAE/Lautsprecheranschluss • Mit Geradeauslass


Werkstoff: Thermoplast
Montageart: Schraubbefestigung
Zusammenstellung: Zentralplatte für Zwischenring

Farbe	Glanzgrad	VPE	Best.-Nr.
A.1 A.8 C.1 C.8			
Anthrazit	Matt	10	WAF2105AT
Nachtschwarz	Glänzend	10	WAF2105BG
Nachtschwarz	Matt	10	WAF2105BM
Titan	Metallisch	10	WAF2105TA
Lichtweiß	Glänzend	10	WAF2105WG
Lichtweiß	Matt	10	WAF2105WM



WAF2105WM





WDF41073



Datenanschlussdose/-module • Anzahl der Anschlüsse 1 • Cat3 • Mit 45° Schräguslass

Übertragungsbandbreite:	16 - 16 MHz	- Mit Spreizkrallen
Nennspannung:	125 V	- Cat.3
Nennstrom:	1 A	- Ohne Abschirmung
Einbautiefe:	22 mm	- Mit Schraubklemmen

Bezeichnung	VPE	Best.-Nr.
A.1 A.8 C.1 C.8 K.x Q.x R.x S.x/B.x Serie 1930 / Serie Glas Serie R.classic		
UAE-Anschlussdose 8-p. Modul weiß	10	WDF41073




WDF41076



Datenanschlussdose/-module • Anzahl der Anschlüsse 1 • Cat6 • Mit 45° Schräguslass

Übertragungsbandbreite:	250 - 250 MHz	- Geeignet für PoE+
Nennspannung:	72 V	- Ohne Spreizkrallen
Nennstrom:	0,50 A	- Ohne Abschirmung
Einbautiefe:	31 mm	- Äußere Ösen am Tragring abbrechbar für runde Designs
		- Mit LSA+ Klemmen

Bezeichnung	VPE	Best.-Nr.
A.1 A.8 C.1 C.8 K.x Q.x R.x S.x/B.x Serie 1930 / Serie Glas Serie R.classic		
UAE-Std. 8-p. geschirmt Cat.6 Class E	10	WDF41076




WDF41076



Datenanschlussdose/-module • Anzahl der Anschlüsse 1 • Cat6a • Mit 45° Schräguslass

Übertragungsbandbreite:	500 - 500 MHz	- Geeignet für PoE+
Nennspannung:	72 V	- Schraubbefestigung über Tragplatte
Nennstrom:	0,50 A	- Ohne Spreizkrallen
Einbautiefe:	31 mm	- Ohne Abschirmung
		- Äußere Ösen am Tragring abbrechbar für runde Designs
		- Mit LSA+ Klemmen

Bezeichnung	VPE	Best.-Nr.
A.1 A.8 C.1 C.8 K.x Q.x R.x S.x/B.x Serie 1930 / Serie Glas Serie R.classic		
UAE-Anschlussdose 8-polig geschirmt	10	WDF41076



WDF41083



Datenanschlussdose/-module • Anzahl der Anschlüsse 2 • Cat3 • Mit 45° Schräguslass

Übertragungsbandbreite:	16 - 16 MHz	- Mit Spreizkrallen
Nennspannung:	125 V	- Cat.3
Nennstrom:	1 A	- Ohne Abschirmung
Einbautiefe:	22 mm	- Mit Schraubklemmen

Bezeichnung	VPE	Best.-Nr.
A.1 A.8 C.1 C.8 K.x Q.x R.x S.x/B.x Serie 1930 / Serie Glas Serie R.classic		
UAE-Steckdose 8/8-polig Modul weiß	10	WDF41083

Datenanschlussdose/-module • Anzahl der Anschlüsse 2 • Cat6 • Mit 45° Schrägauslass

Übertragungsbandbreite:	250 - 250 MHz	- Geeignet für PoE+
Nennspannung:	72 V	- Ohne Spreizkrallen
Nennstrom:	1 A	- Ohne Abschirmung
Einbautiefe:	31 mm	- Äußere Ösen am Tragring abbrechbar für runde Designs
		- Mit LSA+ Klemmen

Bezeichnung	VPE	Best.-Nr.
A.1 A.8 C.1 C.8 K.x Q.x R.x S.x/B.x Serie 1930 / Serie Glas Serie R.classic		
UAE-Std. 8/8-p. geschirmt Cat.6 ClassE	10	WDF410866




WDF410866



Datenanschlussdose/-module • Anzahl der Anschlüsse 2 • Cat6a • Mit 45° Schrägauslass

Übertragungsbandbreite:	500 - 500 MHz	- Geeignet für PoE+
Nennspannung:	72 V	- Schraubbefestigung über Tragplatte
Nennstrom:	1 A	- Ohne Spreizkrallen
Einbautiefe:	31 mm	- Ohne Abschirmung
		- Äußere Ösen am Tragring abbrechbar für runde Designs
		- Mit LSA+ Klemmen

Bezeichnung	VPE	Best.-Nr.
A.1 A.8 C.1 C.8 K.x Q.x R.x S.x/B.x Serie 1930 / Serie Glas Serie R.classic		
UAE-Steckdose 8/8-p. geschirmt Cat.6A	10	WDF410862




WDF410862



Datenanschlussdose/-module • Anzahl der Anschlüsse 2 • Cat6a • Mit Geradeauslass

Übertragungsbandbreite:	500 - 500 MHz	- Geeignet für PoE+
Nennspannung:	72 V	- Für Schraubbefestigung
Nennstrom:	0,50 A	- Ohne Spreizkrallen
Einbautiefe:	35 mm	- Kat.6A iso, Klasse EA, abgeschirmt
		- Mit Staubschutzkappen
		- Äußere Ösen am Tragring abbrechbar für runde Designs
		- Mit IDC-Klemmen

Bezeichnung	VPE	Best.-Nr.
A.1 A.8 C.1 C.8 K.x Q.x R.x S.x/B.x Serie 1930 / Serie Glas Serie R.classic		
Modulare UAE-Steckdose 8/8-p. geschirmt	1	WDF410863




WDF410863



Zentralstück • Anzahl der Anschlüsse 1 • Anschluss-/Steckertyp RJ45 • Mit Schrägauslass

Werkstoff:	Thermoplast
Montageart:	Schraubbefestigung
Zusammenstellung:	Zentralplatte

Farbe	Glanzgrad	VPE	Best.-Nr.
A.1 A.8 C.1 C.8			
Anthrazit	Matt	10	WAF1107AT
Nachtschwarz	Glänzend	10	WAF1107BG
Nachtschwarz	Matt	10	WAF1107BM
Titan	Metallisch	10	WAF1107TA
Lichtweiß	Glänzend	10	WAF1107WG
Lichtweiß	Matt	10	WAF1107WM



WAF1107WM



WAF2108WM

Zentralstück • Anzahl der Anschlüsse 2 • Anschluss-/Steckertyp RJ45 • Mit Schrägauslass

Werkstoff: Thermoplast
Montageart: Schraubbefestigung
Zusammenstellung: Zentralplatte für Zwischenring

Farbe	Glanzgrad	VPE	Best.-Nr.
A.1 A.8 C.1 C.8			
Anthrazit	Matt	10	WAF2108AT
Nachtschwarz	Glänzend	10	WAF2108BG
Nachtschwarz	Matt	10	WAF2108BM
Titan	Metallisch	10	WAF2108TA
Lichtweiß	Matt	10	WAF2108WM
A.1 A.8 C.1 C.8 K.x S.x/B.x			
Lichtweiß	Glänzend	10	WAF2108WG



WAF1108WM

Zentralstück • Anzahl der Anschlüsse 2 • Anschluss-/Steckertyp RJ45 • Mit Schrägauslass


Werkstoff: Thermoplast
Montageart: Schraubbefestigung
Zusammenstellung: Zentralplatte

Farbe	Glanzgrad	VPE	Best.-Nr.
A.1 A.8 C.1 C.8			
Anthrazit	Matt	10	WAF1108AT
Nachtschwarz	Glänzend	10	WAF1108BG
Nachtschwarz	Matt	10	WAF1108BM
Titan	Metallisch	10	WAF1108TA
Lichtweiß	Glänzend	10	WAF1108WG
Lichtweiß	Matt	10	WAF1108WM

Tragplatte • Anzahl der Anschlüsse 1 • Schwarz

Abmessungen Öffnung (B x H): 14,8 x 20,5 mm
Anzahl der Ausgänge: 1

Bezeichnung	Werkstoff	VPE	Best.-Nr.
A.1 A.8 C.1 C.8 K.x Q.x R.x S.x/B.x			
Tragplatte schwarzer Aufnahme 1-f. Modul	Metall Kunststoff	10	WDF4617S




WDF4617S

Tragplatte • Anzahl der Anschlüsse 1 • Grün

Abmessungen Öffnung (B x H): 17,0 x 18,0 mm
Anzahl der Ausgänge: 1

Bezeichnung	Werkstoff	VPE	Best.-Nr.
A.1 A.8 C.1 C.8 K.x Q.x R.x S.x/B.x			
Tragplatte grüner Aufnahme 1-fach Modul	Metall Kunststoff	10	WDF4614G




WDF4614G

Tragplatte • Anzahl der Anschlüsse 1 • Rot

Abmessungen Öffnung (B x H): 15,5 x 19,5 mm
Anzahl der Ausgänge: 1

Bezeichnung	Werkstoff	VPE	Best.-Nr.
A.1 A.8 C.1 C.8 K.x Q.x R.x S.x/B.x			
Tragplatte roter Aufnahme 1-fach Modul	Metall Kunststoff	10	WDF4611R




WDF4611R

Tragplatte • Anzahl der Anschlüsse 1 • Weiß

Abmessungen Öffnung (B x H): 14,9 x 20,7 mm
Anzahl der Ausgänge: 1

Bezeichnung	Werkstoff	VPE	Best.-Nr.
A.1 A.8 C.1 C.8 K.x Q.x R.x S.x/B.x			
Tragplatte weißer Aufnahme 1-fach Modul	Metall Kunststoff	10	WDF4612W




WDF4612W


Tragplatte • Anzahl der Anschlüsse 2 • Schwarz

Abmessungen Öffnung (B x H): 14,8 x 20,5 mm
Anzahl der Ausgänge: 2

Bezeichnung	Werkstoff	VPE	Best.-Nr.
A.1 A.8 C.1 C.8 K.x Q.x R.x S.x/B.x			
Tragplatte schwarzer Aufnahme 2-f. Modul	Metall Kunststoff	10	WDF4717S



WDF4717S




WDF4715N

Tragplatte • Anzahl der Anschlüsse 2 • Braun

Abmessungen Öffnung (B x H): 14,9 x 19,5 mm
Anzahl der Ausgänge: 2

Bezeichnung	Werkstoff	VPE	Best.-Nr.
A.1 A.8 C.1 C.8 K.x Q.x R.x S.x/B.x			
Tragplatte brauner Aufnahme 2-fach Modul	Metall Kunststoff	10	WDF4715N




WDF4714G

Tragplatte • Anzahl der Anschlüsse 2 • Grün

Abmessungen Öffnung (B x H): 17,0 x 18,0 mm
Anzahl der Ausgänge: 2

Bezeichnung	Werkstoff	VPE	Best.-Nr.
A.1 A.8 C.1 C.8 K.x Q.x R.x S.x/B.x			
Tragplatte grüner Aufnahme 2-fach Modul	Metall Kunststoff	10	WDF4714G




WDF4716P

Tragplatte • Anzahl der Anschlüsse 2 • Orange

Abmessungen Öffnung (B x H): 14,9 x 19,4 mm
Anzahl der Ausgänge: 2

Bezeichnung	Werkstoff	VPE	Best.-Nr.
A.1 A.8 C.1 C.8 K.x Q.x R.x S.x/B.x			
Tragplatte oranger Aufnahme 2-fach Modul	Metall Kunststoff	10	WDF4716P




WDF4711R

Tragplatte • Anzahl der Anschlüsse 2 • Rot

Abmessungen Öffnung (B x H): 15,5 x 19,5 mm
Anzahl der Ausgänge: 2

Bezeichnung	Werkstoff	VPE	Best.-Nr.
A.1 A.8 C.1 C.8 K.x Q.x R.x S.x/B.x			
Tragplatte roter Aufnahme 2-fach Modul	Metall Kunststoff	10	WDF4711R



WDF4712W

Tragplatte • Anzahl der Anschlüsse 2 • Weiß

Abmessungen Öffnung (B x H): 14,9 x 20,7 mm
Anzahl der Ausgänge: 2

Bezeichnung	Werkstoff	VPE	Best.-Nr.
A.1 A.8 C.1 C.8 K.x Q.x R.x S.x/B.x			
Tragplatte weißer Aufnahme 2-fach Modul	Metall Kunststoff	10	WDF4712W

Zentralstück • Anzahl der Anschlüsse 1 • Anschluss-/Steckertyp Keystone • Mit Staubschutz • Mit Geradeauslass

Werkstoff: Thermoplast
 Montageart: Schraubbefestigung
 Höhe des P-Touch-Bandes für das Beschriftungsfeld: 6 mm
 Zusammenstellung: Zentralplatte

Farbe	Glanzgrad	VPE	Best.-Nr.
A.1 A.8 C.1 C.8			
Anthrazit	Matt	10	WAF1160AT
Nachtschwarz	Glänzend	10	WAF1160BG
Nachtschwarz	Matt	10	WAF1160BM
Titan	Metallisch	10	WAF1160TA
Lichtweiß	Glänzend	10	WAF1160WG
Lichtweiß	Matt	10	WAF1160WM



WAF1160WM



Zentralstück • Anzahl der Anschlüsse 2 • Anschluss-/Steckertyp Keystone • Mit Staubschutz • Mit Geradeauslass


Werkstoff: Thermoplast
 Montageart: Schraubbefestigung
 Höhe des P-Touch-Bandes für das Beschriftungsfeld: 6 mm
 Zusammenstellung: Zentralplatte

Farbe	Glanzgrad	VPE	Best.-Nr.
A.1 A.8 C.1 C.8			
Anthrazit	Matt	10	WAF1161AT
Nachtschwarz	Glänzend	10	WAF1161BG
Nachtschwarz	Matt	10	WAF1161BM
Titan	Metallisch	10	WAF1161TA
Lichtweiß	Glänzend	10	WAF1161WG
Lichtweiß	Matt	10	WAF1161WM



WAF1161WM






WAF2163WM

Zentralstück • Anzahl der Anschlüsse 1 • Anschluss-/Steckertyp R&M • Mit Schrägauslass

Werkstoff: Thermoplast
 Montageart: Schraubbefestigung
 Zusammenstellung: Zentralplatte für Zwischenring

Farbe	Glanzgrad	VPE	Best.-Nr.
A.1 A.8 C.1 C.8			
Nachtschwarz	Glänzend	10	WAF2163BG
Nachtschwarz	Matt	10	WAF2163BM
Lichtweiß	Matt	10	WAF2163WM
A.1 A.8 C.1 C.8 K.x Q.x S.x/B.x			
Anthrazit	Matt	10	WAF2163AT
Titan	Metallisch	10	WAF2163TA
Lichtweiß	Glänzend	10	WAF2163WG




WAF2167WM

Zentralstück • Anzahl der Anschlüsse 1/2 • Anschluss-/Steckertyp LC • Mit Geradeauslass

Werkstoff: Thermoplast
 Montageart: Schraubbefestigung
 Zusammenstellung: Zentralplatte für Zwischenring

Farbe	Glanzgrad	VPE	Best.-Nr.
A.1 A.8 C.1 C.8			
Lichtweiß	Matt	10	WAF2167WM
A.1 A.8 C.1 C.8 K.x Q.x S.x/B.x			
Lichtweiß	Glänzend	10	WAF2167WG




WAF2164WM

Zentralstück • Anzahl der Anschlüsse 2 • Anschluss-/Steckertyp AMP • Mit Schrägauslass

Werkstoff: Thermoplast
 Montageart: Schraubbefestigung
 Zusammenstellung: Zentralplatte für Zwischenring

Farbe	Glanzgrad	VPE	Best.-Nr.
A.1 A.8 C.1 C.8			
Nachtschwarz	Glänzend	10	WAF2164BG
Nachtschwarz	Matt	10	WAF2164BM
A.1 A.8 C.1 C.8 K.x Q.x S.x/B.x			
Anthrazit	Matt	10	WAF2164AT
Lichtweiß	Glänzend	10	WAF2164WG
Lichtweiß	Matt	10	WAF2164WM
A.1 A.8 C.1 C.8 K.x S.x/B.x			
Titan	Metallisch	10	WAF2164TA



WAF2165WM

Zentralstück • Anzahl der Anschlüsse 2 • Anschluss-/Steckertyp Krone • Mit Schrägauslass


Werkstoff: Thermoplast
 Montageart: Schraubbefestigung
 Zusammenstellung: Zentralplatte für Zwischenring

Farbe	Glanzgrad	VPE	Best.-Nr.
A.1 A.8 C.1 C.8			
Nachtschwarz	Glänzend	10	WAF2165BG
Nachtschwarz	Matt	10	WAF2165BM
Rot	Glänzend	10	WAF2165RG
A.1 A.8 C.1 C.8 K.x Q.x S.x/B.x			
Anthrazit	Matt	10	WAF2165AT
Titan	Metallisch	10	WAF2165TA
Lichtweiß	Glänzend	10	WAF2165WG
Lichtweiß	Matt	10	WAF2165WM

Zentralstück • Anzahl der Anschlüsse 2 • Anschluss-/Steckertyp LC • Mit Geradeauslass

Werkstoff: Thermoplast
Montageart: Schraubbefestigung
Zusammenstellung: Zentralplatte für Zwischenring

Farbe	Glanzgrad	VPE	Best.-Nr.
A.1 A.8 C.1 C.8			
Lichtweiß	Matt	10	WAF2166WM
A.1 A.8 C.1 C.8 K.x Q.x S.x/B.x			
Lichtweiß	Glänzend	10	WAF2166WG




WAF2166WM

Zentralstück • Anzahl der Anschlüsse 2 • Anschluss-/Steckertyp R&M • Mit Schräguslass

Werkstoff: Thermoplast
Montageart: Schraubbefestigung
Zusammenstellung: Zentralplatte für Zwischenring

Farbe	Glanzgrad	VPE	Best.-Nr.
A.1 A.8 C.1 C.8 K.x Q.x S.x/B.x			
Lichtweiß	Glänzend	10	WAF2190WG
Lichtweiß	Matt	10	WAF2190WM




WAF2190WM

Zentralstück • Anzahl der Anschlüsse 3 • Anschluss-/Steckertyp MINI-COM • Mit Schräguslass

Werkstoff: Thermoplast
Montageart: Schraubbefestigung
Zusammenstellung: Zentralplatte für Zwischenring

Farbe	Glanzgrad	VPE	Best.-Nr.
A.1 A.8 C.1 C.8			
Nachtschwarz	Glänzend	10	WAF2162BG
Nachtschwarz	Matt	10	WAF2162BM
Lichtweiß	Matt	10	WAF2162WM
A.1 A.8 C.1 C.8 K.x Q.x S.x/B.x			
Lichtweiß	Glänzend	10	WAF2162WG
A.1 A.8 C.1 C.8 K.x S.x/B.x			
Anthrazit	Matt	10	WAF2162AT
Titan	Metallisch	10	WAF2162TA



WAF2162WM



WDF4592



Antennensteckdose • Anschluss-/Steckertyp Enddose • Anzahl der Ausgänge 2

Anschlussdämpfung bei 860 MHz:	4 dB	- HDTV geeignet
Breitbandtechnologie:	5 - 2400 MHz	- Gleichspannungsdurchlässig (IN / IEC-Buchse female)
		- Mit Steckklemme
		- Äußere Ösen am Tragring abbrechbar für runde Designs

Bezeichnung	Montage auf	VPE	Best.-Nr.
A.1 A.8 C.1 C.8 K.x Q.x R.x S.x/B.x Serie 1930 / Serie Glas Serie R.classic			
Antennen-Std. TV FM Einzeldose	Unterputz	10	WDF4592



WDF4593



Antennensteckdose • Anschluss-/Steckertyp Enddose • Anzahl der Ausgänge 3

Anschlussdämpfung bei 860 MHz:	5,50 dB	- HDTV geeignet
Breitbandtechnologie:	5 - 2400 MHz	- Gleichspannungsdurchlässig
		- Mit Steckklemme
		- Äußere Ösen am Tragring abbrechbar für runde Designs

Bezeichnung	Montage auf	VPE	Best.-Nr.
A.1 A.8 C.1 C.8 K.x Q.x R.x S.x/B.x Serie 1930 / Serie Glas Serie R.classic			
Antennen-Steckdose SAT TV FM Einzeldose	Unterputz	10	WDF4593



WDF45921



Antennensteckdose • Anschluss-/Steckertyp Durchgangsdose • Anzahl der Ausgänge 2

Breitbandtechnologie:	5 - 2400 MHz	- HDTV geeignet
		- Mit Steckklemme
		- Äußere Ösen am Tragring abbrechbar für runde Designs

Bezeichnung	Montage auf	VPE	Best.-Nr.
A.1 A.8 C.1 C.8 K.x Q.x R.x S.x/B.x Serie 1930 / Serie Glas Serie R.classic			
Antennen-Std. TV FM 8dB Durchgangsdose	Unterputz	10	WDF45921
Antennen-Std. TV FM 13dB Durchg.-Dose	Unterputz	10	WDF45922
Antennen-Std. TV FM 20dB Durchg.-Dose	Unterputz	10	WDF45923



WAF1168WM

Zentralstück • Anzahl der Anschlüsse 2/3 • Anschluss-/Steckertyp Koax • Mit Geradeauslass


Werkstoff:	Thermoplast
Montageart:	Schraubbefestigung
Zusammenstellung:	Zentralplatte

Farbe	Glanzgrad	VPE	Best.-Nr.
A.1 A.8 C.1 C.8			
Anthrazit	Matt	10	WAF1168AT
Nachtschwarz	Glänzend	10	WAF1168BG
Nachtschwarz	Matt	10	WAF1168BM
Titan	Metallisch	10	WAF1168TA
Lichtweiß	Glänzend	10	WAF1168WG
Lichtweiß	Matt	10	WAF1168WM

Zentralstück • Anzahl der Anschlüsse 4 • Anschluss-/Steckertyp Koax • Mit Geradeauslass

Werkstoff: Thermoplast
Montageart: Schraubbefestigung
Zusammenstellung: Zentralplatte für Zwischenring

Farbe	Glanzgrad	VPE	Best.-Nr.
A.1 A.8 C.1 C.8			
Nachtschwarz	Glänzend	10	WAF2170BG
Nachtschwarz	Matt	10	WAF2170BM
A.1 A.8 C.1 C.8 K.x Q.x S.x/B.x			
Titan	Metallisch	10	WAF2170TA
A.1 A.8 C.1 C.8 K.x S.x/B.x			
Anthrazit	Matt	10	WAF2170AT
Lichtweiß	Glänzend	10	WAF2170WG
Lichtweiß	Matt	10	WAF2170WM




WAF2170WM

Zentralstück • Anzahl der Anschlüsse 4 • Anschluss-/Steckertyp Koax • Mit Geradeauslass

Werkstoff: Thermoplast
Montageart: Schraubbefestigung
Zusammenstellung: Zentralplatte

Farbe	Glanzgrad	VPE	Best.-Nr.
A.1 A.8 C.1 C.8			
Nachtschwarz	Glänzend	10	WAF1169BG
Nachtschwarz	Matt	10	WAF1169BM
Lichtweiß	Matt	10	WAF1169WM
A.1 A.8 C.1 C.8 K.x S.x/B.x			
Anthrazit	Matt	10	WAF1169AT
Titan	Metallisch	10	WAF1169TA
Lichtweiß	Glänzend	10	WAF1169WG



WAF1169WM


Zentralstück • Anzahl der Anschlüsse 4/3/2 • Anschluss-/Steckertyp Koax • Mit Geradeauslass

Werkstoff: Thermoplast
Montageart: Schraubbefestigung
Zusammenstellung: Zentralplatte

Farbe	Glanzgrad	VPE	Best.-Nr.
A.1 A.8 C.1 C.8			
Anthrazit	Matt	10	WAF1189AT
Nachtschwarz	Glänzend	10	WAF1189BG
Nachtschwarz	Matt	10	WAF1189BM
Titan	Metallisch	10	WAF1189TA
Lichtweiß	Glänzend	10	WAF1189WG
Lichtweiß	Matt	10	WAF1189WM



WAF1189WM




WAF1171WM

Zentralstück • Anzahl der Anschlüsse 1 • Anschluss-/Steckertyp Ohne • Durchmesser der Öffnung 18,8 mm • Mit Geradeauslass

Werkstoff: Thermoplast
 Montageart: Schraubbefestigung
 Zusammenstellung: Zentralplatte

Farbe	Glanzgrad	VPE	Best.-Nr.
A.1 A.8 C.1 C.8			
Nachtschwarz	Glänzend	10	WAF1171BG
Nachtschwarz	Matt	10	WAF1171BM
A.1 A.8 C.1 C.8 K.x Q.x S.x/B.x			
Anthrazit	Matt	10	WAF1171AT
Titan	Metallisch	10	WAF1171TA
Lichtweiß	Glänzend	10	WAF1171WG
Lichtweiß	Matt	10	WAF1171WM



WAF1172WM

Zentralstück • Anzahl der Anschlüsse 1 • Anschluss-/Steckertyp Ohne • Durchmesser der Öffnung 22,5 mm • Mit Geradeauslass

Werkstoff: Thermoplast
 Montageart: Schraubbefestigung
 Zusammenstellung: Zentralplatte

Farbe	Glanzgrad	VPE	Best.-Nr.
A.1 A.8 C.1 C.8			
Nachtschwarz	Matt	10	WAF1172BM
A.1 A.8 C.1 C.8 K.x Q.x R.x S.x/B.x			
Lichtweiß	Glänzend	10	WAF1172WG
A.1 A.8 C.1 C.8 K.x Q.x S.x/B.x			
Anthrazit	Matt	10	WAF1172AT
Titan	Metallisch	10	WAF1172TA
Lichtweiß	Matt	10	WAF1172WM
A.1 A.8 C.1 C.8 R.x			
Nachtschwarz	Glänzend	10	WAF1172BG



WAF7091WM

Adapter- / Zwischenring • Höhe der Öffnung 45 mm


Werkstoff: Thermoplast - Ohne Zentralstück

Bezeichnung	Farbe	Glanzgrad	VPE	Best.-Nr.
A.1 A.8 C.1 C.8				
Zwischenr. f. ZPL 45x45 Ax/Cx ant mt la	Anthrazit	Matt	10	WAF7091AT
Zwischenr. f. ZPL 45x45 Ax/Cx schwarz gl	Nachtschwarz	Glänzend	10	WAF7091BG
Zwischenr. f. ZPL 45x45 Ax/Cx sw matt	Nachtschwarz	Matt	10	WAF7091BM
Z.-ring f. ZPL 45 Ax/Cx titan met lack	Titan	Metallisch	10	WAF7091TA
Zwischenr. f. ZPL 45x45 Ax/Cx liweiß gl	Lichtweiß	Glänzend	10	WAF7091WG
Zwischenr. f. ZPL 45x45 Ax/Cx liweiß mt	Lichtweiß	Matt	10	WAF7091WM

Adapter- / Zwischenring • Höhe der Öffnung 50 mm

Werkstoff: Thermoplast - Für Fremdhersteller-Zentralstücke mit Außenmaß 50 x 50 mm

Bezeichnung	Farbe	Glanzgrad	VPE	Best.-Nr.
A.1 A.8 C.1 C.8				
Z.-ring f. ZS/ZPL 50x50 Ax/Cx ant mt la	Anthrazit	Matt	10	WAF7073AT
Z.-ring f. ZS/ZPL 50x50 Ax/Cx schwarz gl	Nachtschwarz	Glänzend	10	WAF7073BG
Z.-ring f. ZS/ZPL 50x50 Ax/Cx sw matt	Nachtschwarz	Matt	10	WAF7073BM
ZR f. ZS/ZPL 50x50 Ax/Cx titan met lack	Titan	Metallisch	10	WAF7073TA
Z.-ring f. ZS/ZPL 50x50 Ax/Cx liweiß gl	Lichtweiß	Glänzend	10	WAF7073WG
Zwischenr. f. ZPL 50x50mm Ax/Cx liwß mt	Lichtweiß	Matt	10	WAF7073WM




WAF7073WM


Adapter- / Zwischenring • Höhe der Öffnung 51 mm

Werkstoff: Thermoplast - Zentralstück 50 x 50 mm

Bezeichnung	Farbe	Glanzgrad	VPE	Best.-Nr.
A.1 A.8 C.1 C.8				
Zwischenr. f. ZPL 51x51 Ax/Cx ant mt la	Anthrazit	Matt	10	WAF7074AT
Zwischenr. f. ZPL 51x51 Ax/Cx schwarz gl	Nachtschwarz	Glänzend	10	WAF7074BG
Zwischenr. f. ZPL 51x51 Ax/Cx sw matt	Nachtschwarz	Matt	10	WAF7074BM
Z.-ring f. ZPL 51 Ax/Cx titan met lack	Titan	Metallisch	10	WAF7074TA
Zwischenr. f. ZPL 51x51 Ax/Cx liweiß gl	Lichtweiß	Glänzend	10	WAF7074WG
Zwischenr. f. ZPL 51x51 Ax/Cx liweiß mt	Lichtweiß	Matt	10	WAF7074WM



WAF7074WM




WDF4800PW1



Einsatz für Kommunikationstechnik • Anschluss-/Steckertyp Lautsprecheranschluss • Anzahl der Anschlüsse 1 • Mit Tragplatte

Leiterquerschnitt: 10 - 10 mm² - Mit Geradeauslass
Einbautiefe: 32 mm

Bezeichnung	Farbe	Glanzgrad	Werkstoff	VPE	Best.-Nr.
A.1 A.8 C.1 C.8 K.x Q.x R.x S.x/B.x Serie 1930 / Serie Glas Serie R.classic					
Lautsprecher-Anschlussd. Modul anthrazit	Anthrazit	Matt	Metall Kunststoff	10	WDF4800AT1
Lautsprecher-Anschlussd. Modul polarweiß	Polarweiß	Matt	Metall Kunststoff	10	WDF4800PW1



WDF4800PW2



Einsatz für Kommunikationstechnik • Anschluss-/Steckertyp Lautsprecheranschluss • Anzahl der Anschlüsse 2 • Mit Tragplatte

Leiterquerschnitt: 10 - 10 mm² - Mit Geradeauslass
Einbautiefe: 32 mm

Bezeichnung	Farbe	Glanzgrad	Werkstoff	VPE	Best.-Nr.
A.1 A.8 C.1 C.8 K.x Q.x R.x S.x/B.x Serie 1930 / Serie Glas Serie R.classic					
Stereo-Lautspr. Anschlussd. Modul anth	Anthrazit	Matt	Metall Kunststoff	10	WDF4800AT2
Stereo-Lautspr. Anschlussd. Mod. weiß	Polarweiß	Matt	Metall Kunststoff	10	WDF4800PW2



WDF48001




Einsatz für Kommunikationstechnik • Anschluss-/Steckertyp Lautsprecheranschluss • Anzahl der Anschlüsse 2 • Mit Tragring

Leiterquerschnitt: 10 - 10 mm²
Einbautiefe: 31 mm

- Mit Geradeauslass
- Mit Spreizkrallen
- Bananen-Steckbuchsen auch für Schraubanschluss geeignet
- Mit 2 Bananen-Steckbuchsen Metall, vergoldete Ausführung
- Mit 2 Bananen-Steckern Metall, vergoldete Ausführung

Bezeichnung	Farbe	Glanzgrad	Werkstoff	VPE	Best.-Nr.
A.1 A.8 C.1 C.8 K.x Q.x R.x S.x/B.x					
Lautsprecher-Steckdose Moduleinsatz	Grau	Matt	Metall Kunststoff	10	WDF48001



WAF1106WM

Zentralstück • Anzahl der Anschlüsse 1 • Anschluss-/Steckertyp TDO • Mit Geradeauslass


Werkstoff: Thermoplast
Montageart: Schraubbefestigung
Zusammenstellung: Zentralplatte

Farbe	Glanzgrad	VPE	Best.-Nr.
A.1 A.8 C.1 C.8			
Anthrazit	Matt	10	WAF1106AT
Nachtschwarz	Glänzend	10	WAF1106BG
Nachtschwarz	Matt	10	WAF1106BM
Titan	Metallisch	10	WAF1106TA
Lichtweiß	Glänzend	10	WAF1106WG
Lichtweiß	Matt	10	WAF1106WM

Zentralstück • Anzahl der Anschlüsse 1 • Anschluss-/Steckertyp USB-C/TAE/Lautsprecheranschluss • Mit Geradeauslass

Werkstoff: Thermoplast
Montageart: Schraubbefestigung
Zusammenstellung: Zentralplatte

Farbe	Glanzgrad	VPE	Best.-Nr.
A.1 A.8 C.1 C.8			
Anthrazit	Matt	10	WAF1104AT
Nachtschwarz	Glänzend	10	WAF1104BG
Nachtschwarz	Matt	10	WAF1104BM
Titan	Metallisch	10	WAF1104TA
Lichtweiß	Glänzend	10	WAF1104WG
Lichtweiß	Matt	10	WAF1104WM




WAF1104WM

Zentralstück • Anzahl der Anschlüsse 1/2 • Anschluss-/Steckertyp Lautsprecheranschluss • Mit Geradeauslass

Werkstoff: Thermoplast
Montageart: Schraubbefestigung
Zusammenstellung: Zentralplatte

Farbe	Glanzgrad	VPE	Best.-Nr.
A.1 A.8 C.1 C.8			
Anthrazit	Matt	10	WAF1176AT
Nachtschwarz	Glänzend	10	WAF1176BG
Nachtschwarz	Matt	10	WAF1176BM
Titan	Metallisch	10	WAF1176TA
Lichtweiß	Glänzend	10	WAF1176WG
Lichtweiß	Matt	10	WAF1176WM




WAF1176WM

Zentralstück • Anzahl der Anschlüsse 2 • Anschluss-/Steckertyp USB-C/TAE/Lautsprecheranschluss • Mit Geradeauslass


Werkstoff: Thermoplast
Montageart: Schraubbefestigung
Zusammenstellung: Zentralplatte für Zwischenring

Farbe	Glanzgrad	VPE	Best.-Nr.
A.1 A.8 C.1 C.8			
Anthrazit	Matt	10	WAF2105AT
Nachtschwarz	Glänzend	10	WAF2105BG
Nachtschwarz	Matt	10	WAF2105BM
Titan	Metallisch	10	WAF2105TA
Lichtweiß	Glänzend	10	WAF2105WG
Lichtweiß	Matt	10	WAF2105WM



WAF2105WM





WAF4379WM



Einsatz für Kommunikationstechnik • Anschluss-/Steckertyp HDMI • Anzahl der Anschlüsse 1 • Mit Tragplatte

Frequenz: 50 - 85 Hz - Mit Geradeauslass
Einbautiefe: 32 mm

Bezeichnung	Farbe	Glanzgrad	Werkstoff	VPE	Best.-Nr.
A.1 A.8 C.1 C.8					
High Def. Steckd. Ax/Cx anthr matt lack	Anthrazit	Matt	Thermoplast	10	WAF4379AT
High Def. Steckd. Ax/Cx n.schwarz gl	Nachtschwarz	Glänzend	Thermoplast	10	WAF4379BG
High Def. Steckd. Ax/Cx n.schwarz matt	Nachtschwarz	Matt	Thermoplast	10	WAF4379BM
High Def. Steckd. Ax/Cx titan met lack	Titan	Metallisch	Thermoplast	10	WAF4379TA
High Def. Steckd. Ax/Cx lichtweiß glänz	Lichtweiß	Glänzend	Thermoplast	10	WAF4379WG
High Def. Steckd. Ax/Cx lichtweiß matt	Lichtweiß	Matt	Thermoplast	10	WAF4379WM



WAF4380WM



Einsatz für Kommunikationstechnik • Anschluss-/Steckertyp HDMI • Anzahl der Anschlüsse 1 • Mit 90° gedrehtem hinteren Steckeranschluss • Mit Tragplatte

Frequenz: 50 - 85 Hz - Mit Geradeauslass
Einbautiefe: 32 mm

Bezeichnung	Farbe	Glanzgrad	Werkstoff	VPE	Best.-Nr.
A.1 A.8 C.1 C.8					
HD Std. 90° St.-ansch. Ax/Cx ant mt lack	Anthrazit	Matt	Thermoplast	10	WAF4380AT
HD Std. 90° St.-ansch. Ax/Cx schwarz gl	Nachtschwarz	Glänzend	Thermoplast	10	WAF4380BG
HD Std. 90° St.-ansch. Ax/Cx schwarz mt	Nachtschwarz	Matt	Thermoplast	10	WAF4380BM
HD Std. 90° St.-ansch. Ax/Cx tit met	Titan	Metallisch	Thermoplast	10	WAF4380TA
HD Std. 90° St.-ansch. Ax/Cx liweiß gl	Lichtweiß	Glänzend	Thermoplast	10	WAF4380WG
HD Std. 90° St.-ansch. Ax/Cx liweiß matt	Lichtweiß	Matt	Thermoplast	10	WAF4380WM

Einsatz für Kommunikationstechnik • Anschluss-/Steckertyp Buchse/USB • Anzahl der Anschlüsse 2 • Mit Tragplatte

Tonfrequenz:	20 - 20000 Hz	- Mit Geradeauslass
Einbautiefe:	32 mm	- Klinken Doppelbuchse vergoldet 3,5 mm, Stereo
		- USB Doppelbuchse Typ A, USB 3.0 fähig
		- Für den Anschluss mobiler Geräte, wie z. B. Handys oder MP3-Player (Mini Audio) sowie Digitalkameras und Computer-Peripheriegeräten (USB 2.0).

Bezeichnung	Farbe	Glanzgrad	Werkstoff	VPE	Best.-Nr.
A.1 A.8 C.1 C.8					
USB/35mm Audio Steckd. Ax/Cx ant mt lack	Anthrazit	Matt	Thermoplast	10	WAF4381AT
USB/35mm Audio Steckd. Ax/Cx schwarz gl	Nachtschwarz	Glänzend	Thermoplast	10	WAF4381BG
USB/35mm Audio Steckd. Ax/Cx schwarz mt	Nachtschwarz	Matt	Thermoplast	10	WAF4381BM
USB/35mm Aud. Std. Ax/Cx titan met lack	Titan	Metallisch	Thermoplast	10	WAF4381TA
USB/35mm Audio Steckd. Ax/Cx liweiß gl	Lichtweiß	Glänzend	Thermoplast	10	WAF4381WG
USB/35mm Audio Steckd. Ax/Cx liweiß matt	Lichtweiß	Matt	Thermoplast	10	WAF4381WM




WAF4381WM

Zentralstück • Anzahl der Anschlüsse 1 • Anschluss-/Steckertyp XLR • Durchmesser der Öffnung 23,6 mm • Mit Geradeauslass

Werkstoff:	Thermoplast
Montageart:	Schraubbefestigung
Zusammenstellung:	Zentralplatte

Farbe	Glanzgrad	VPE	Best.-Nr.
A.1 A.8 C.1 C.8			
Nachtschwarz	Glänzend	10	WAF1177BG
Nachtschwarz	Matt	10	WAF1177BM
Lichtweiß	Matt	10	WAF1177WM
A.1 A.8 C.1 C.8 K.x Q.x S.x/B.x			
Lichtweiß	Glänzend	10	WAF1177WG
A.1 A.8 C.1 C.8 K.x S.x/B.x			
Anthrazit	Matt	10	WAF1177AT
Titan	Metallisch	10	WAF1177TA



WAF1177WM



WAN6011WM

Radio Touch

Betriebsspannung:	230 - 230 V	- Mit Schraubklemmen
Frequenz:	50 - 60 Hz	- Mit 2 Lautsprecher-Anschlüssen
Funk Empfangsfrequenz:	87,5 - 108,0 MHz	- Wecker mit Schlummerfunktion
Ausführung Bedientableau:	Digital	- Schlaf-Timer
Anzahl Speicherplätze:	16	- Countdown
Einbautiefe:	33 mm	- Lautstärkeregelung
		- Nebenstelleneingang für separate Ein-/Ausschaltung

Bezeichnung	Farbe	Glanzgrad	VPE	Best.-Nr.
A.1 A.8 C.1 C.8				
Radio Touch DAB+ A.x/C.x anthrazit matt	Anthrazit	Matt	1	WAN6011AT
Radio Touch DAB+ A.x/C.x schwarz glänz	Nachtschwarz	Glänzend	1	WAN6011BG
Radio Touch DAB+ A.x/C.x schwarz matt	Nachtschwarz	Matt	1	WAN6011BM
Radio Touch DAB+ A.x/C.x titan met	Titan	Metallisch	1	WAN6011TA
Radio Touch DAB+ A.x/C.x lichtweiß glänz	Lichtweiß	Glänzend	1	WAN6011WG
Radio Touch DAB+ A.x/C.x lichtweiß matt	Lichtweiß	Matt	1	WAN6011WM



WAN6010WM

Radio Touch

Betriebsspannung:	230 - 230 V	- Mit Schraubklemmen
Frequenz:	50 - 60 Hz	- Mit 2 Lautsprecher-Anschlüssen
Funk Empfangsfrequenz:	87,5 - 108,0 MHz	- Wecker mit Schlummerfunktion
Ausführung Bedientableau:	Digital	- Schlaf-Timer
Anzahl Speicherplätze:	16	- Countdown
Einbautiefe:	33 mm	- Lautstärkeregelung
		- Nebenstelleneingang für separate Ein-/Ausschaltung

Bezeichnung	Farbe	Glanzgrad	VPE	Best.-Nr.
A.1 A.8 C.1 C.8				
Radio Touch DAB+ Lspr. A.x/C.x ant matt	Anthrazit	Matt	1	WAN6010AT
Radio Touch DAB+ Lspr. A.x/C.x sw gl	Nachtschwarz	Glänzend	1	WAN6010BG
Radio Touch DAB+ Lspr. A.x/C.x schw ma	Nachtschwarz	Matt	1	WAN6010BM
Radio Touch DAB+ Lspr. A.x/C.x titan met	Titan	Metallisch	1	WAN6010TA
Radio Touch DAB+ Lspr. A.x/C.x lweiß gl	Lichtweiß	Glänzend	1	WAN6010WG
Radio Touch DAB+ Lspr. A.x/C.x lweiß ma	Lichtweiß	Matt	1	WAN6010WM

Radio Touch • Bluetooth

Betriebsspannung:	230 - 230 V	- Mit Schraubklemmen
Frequenz:	50 - 60 Hz	- Mit 2 Lautsprecher-Anschlüssen
Funk Empfangsfrequenz:	87,5 - 108,0 MHz	- Wecker mit Schlummerfunktion
Ausführung Bedientableau:	Digital	- Schlaf-Timer
Anzahl Speicherplätze:	16	- Countdown
Einbautiefe:	33 mm	- Lautstärkeregelung
		- Nebenstelleneingang für separate Ein-/Ausschaltung



WAN6111WM

Bezeichnung	Farbe	Glanzgrad	VPE	Best.-Nr.
A.1 A.8 C.1 C.8				
Radio Touch DAB+ BT A.x/C.x anth matt	Anthrazit	Matt	1	WAN6111AT
Radio Touch DAB+ BT A.x/C.x schwarz gl	Nachtschwarz	Glänzend	1	WAN6111BG
Radio Touch DAB+ BT A.x/C.x schwarz ma	Nachtschwarz	Matt	1	WAN6111BM
Radio Touch DAB+ BT A.x/C.x titan met	Titan	Metallisch	1	WAN6111TA
Radio Touch DAB+ BT A.x/C.x lweiß glänz	Lichtweiß	Glänzend	1	WAN6111WG
Radio Touch DAB+ BT A.x/C.x lweiß matt	Lichtweiß	Matt	1	WAN6111WM

Radio Touch • Bluetooth

Betriebsspannung:	230 - 230 V	- Mit Schraubklemmen
Frequenz:	50 - 60 Hz	- Mit 2 Lautsprecher-Anschlüssen
Funk Empfangsfrequenz:	87,5 - 108,0 MHz	- Wecker mit Schlummerfunktion
Ausführung Bedientableau:	Digital	- Schlaf-Timer
Anzahl Speicherplätze:	16	- Countdown
Einbautiefe:	33 mm	- Lautstärkeregelung
		- Nebenstelleneingang für separate Ein-/Ausschaltung




WAN6110WM

Bezeichnung	Farbe	Glanzgrad	VPE	Best.-Nr.
A.1 A.8 C.1 C.8				
Radio Touch DAB+ BT Lspr A.x/C.x anth ma	Anthrazit	Matt	1	WAN6110AT
Radio Touch DAB+ BT Lspr A.x/C.x sw gl	Nachtschwarz	Glänzend	1	WAN6110BG
Radio Touch DAB+ BT Lspr A.x/C.x sw ma	Nachtschwarz	Matt	1	WAN6110BM
Radio Touch DAB+ BT Lspr A.x/C.x titan	Titan	Metallisch	1	WAN6110TA
Radio Touch DAB+ BT Lspr A.x/C.x lw gl	Lichtweiß	Glänzend	1	WAN6110WG
Radio Touch DAB+ BT Lspr A.x/C.x lw ma	Lichtweiß	Matt	1	WAN6110WM


Lautsprecher

Frequenz:	170 - 18000 Hz	- Ohne Spreizkrallen
Einbautiefe:	35 mm	
Musikleistung:	4 W	



WAN6211WM

Bezeichnung	Farbe	Glanzgrad	VPE	Best.-Nr.
A.1 A.8 C.1 C.8				
Lspr. Radio Touch A.x/C.x anthrazit matt	Anthrazit	Matt	1	WAN6211AT
Lspr. Radio Touch A.x/C.x schwarz glänz	Nachtschwarz	Glänzend	1	WAN6211BG
Lspr. Radio Touch A.x/C.x schwarz matt	Nachtschwarz	Matt	1	WAN6211BM
Lspr. Radio Touch A.x/C.x titan met	Titan	Metallisch	1	WAN6211TA
Lspr. Radio Touch A.x/C.x lichtweiß gl	Lichtweiß	Glänzend	1	WAN6211WG
Lspr. Radio Touch A.x/C.x lichtweiß matt	Lichtweiß	Matt	1	WAN6211WM




WAK1011

Tastsensor • Bussystem KNX Secure • Anzahl der Betätigungspunkte 1

Betriebsspannung:	21 - 32 V	- KNX Funktionen: Schalten, Wert senden, SzenenAufruf
Betriebstemperatur:	-5 - 40 °C	- Klemmbefestigung
Busankopplung inklusive:	Ja	- Verschraubung jedes Modul-Einsatzes über beiliegenden Adapter mit der Einbaudose
Einbautiefe:	28 mm	- Betriebsart für Jalousie oder Rolllade einstellbar
Stromaufnahme Bus Datentransfer:	30 mA	- Betriebsart nur Rollladen
Anschluss-/Steckertyp:	Steckanschluss	- Betriebsart für Jalousie oder Rolllade/Markise einstellbar
		- Betriebsarten: Komfort, Nachtabenkung und Frostschutz
		- Betriebsarten Aus/automatisch/manuell
		- Temperaturmessung über internen und/oder externen Fühler mit Mittelwertbildung

Farbe	Werkstoff	VPE	Best.-Nr.
A.1 A.8 C.1 C.8			
Weiß	Kunststoff	1	WAK1011




WAK1014

Tastsensor • Bussystem KNX Secure • Anzahl der Betätigungspunkte 4

Betriebsspannung:	21 - 32 V	- KNX Funktionen: Schalten, Wert senden, SzenenAufruf
Betriebstemperatur:	-5 - 40 °C	- Klemmbefestigung
Busankopplung inklusive:	Ja	- Verschraubung jedes Modul-Einsatzes über beiliegenden Adapter mit der Einbaudose
Einbautiefe:	28 mm	- Betriebsart für Jalousie oder Rolllade einstellbar
Stromaufnahme Bus Datentransfer:	30 mA	- Betriebsart nur Rollladen
Anschluss-/Steckertyp:	Steckanschluss	- Betriebsart für Jalousie oder Rolllade/Markise einstellbar
		- Betriebsarten: Komfort, Nachtabenkung und Frostschutz
		- Betriebsarten Aus/automatisch/manuell
		- Temperaturmessung über internen und/oder externen Fühler mit Mittelwertbildung

Farbe	Werkstoff	VPE	Best.-Nr.
A.1 A.8 C.1 C.8			
Weiß	Kunststoff	1	WAK1014




WAK1016

Tastsensor • Bussystem KNX Secure • Anzahl der Betätigungspunkte 6

Betriebsspannung:	21 - 32 V	- KNX Funktionen: Schalten, Wert senden, SzenenAufruf
Betriebstemperatur:	-5 - 40 °C	- Klemmbefestigung
Busankopplung inklusive:	Ja	- Verschraubung jedes Modul-Einsatzes über beiliegenden Adapter mit der Einbaudose
Einbautiefe:	28 mm	- Betriebsart für Jalousie oder Rolllade einstellbar
Stromaufnahme Bus Datentransfer:	30 mA	- Betriebsart nur Rollladen
Anschluss-/Steckertyp:	Steckanschluss	- Betriebsart für Jalousie oder Rolllade/Markise einstellbar
		- Betriebsarten: Komfort, Nachtabenkung und Frostschutz
		- Betriebsarten Aus/automatisch/manuell
		- Temperaturmessung über internen und/oder externen Fühler mit Mittelwertbildung

Farbe	Werkstoff	VPE	Best.-Nr.
A.1 A.8 C.1 C.8			
Weiß	Kunststoff	1	WAK1016



WAK1018

Tastsensor • Bussystem KNX Secure • Anzahl der Betätigungspunkte 8

Betriebsspannung:	21 - 32 V	- KNX Funktionen: Schalten, Wert senden, SzenenAufruf
Betriebstemperatur:	-5 - 40 °C	- Klemmbefestigung
Busankopplung inklusive:	Ja	- Verschraubung jedes Modul-Einsatzes über beiliegenden Adapter mit der Einbaudose
Einbautiefe:	28 mm	- Betriebsart für Jalousie oder Rolllade einstellbar
Stromaufnahme Bus Datentransfer:	30 mA	- Betriebsart nur Rollladen
Anschluss-/Steckertyp:	Steckanschluss	- Betriebsart für Jalousie oder Rolllade/Markise einstellbar
		- Betriebsarten: Komfort, Nachtabenkung und Frostschutz
		- Betriebsarten Aus/automatisch/manuell
		- Temperaturmessung über internen und/oder externen Fühler mit Mittelwertbildung

Farbe	Werkstoff	VPE	Best.-Nr.
A.1 A.8 C.1 C.8			
Weiß	Kunststoff	1	WAK1018


Zubehör

Betriebstemperatur: -5 - 40 °C - Verschraubbar
Montageart: Schraubbefestigung

Bezeichnung	VPE	Best.-Nr.
Sicherungsschraube für KNX Tastsensoren	1	WDA9091



WDA9091




WAK7211WM

**Abdeckung für Taster • Diverse Symbole • Kontrollfenster/Lichtauslass • Mit Anzeige**

Anzahl der Tasten: 1
Werkstoff: Thermoplast
Zusammenstellung: Zentralplatte

Farbe	Glanzgrad	Oberfläche	VPE	Best.-Nr.
A.1 A.8 C.1 C.8				
Anthrazit	Matt	Lackiert	1	WAK7211AT
Nachtschwarz	Glänzend	Unbehandelt	1	WAK7211BG
Nachtschwarz	Matt	Unbehandelt	1	WAK7211BM
Titan	Metallisch	Lackiert	1	WAK7211TA
Lichtweiß	Glänzend	Unbehandelt	1	WAK7211WG
Lichtweiß	Matt	Unbehandelt	1	WAK7211WM




WAK7011WM

Abdeckung für Taster

Anzahl der Tasten: 1
Werkstoff: Thermoplast
Zusammenstellung: Zentralplatte

Farbe	Glanzgrad	Oberfläche	VPE	Best.-Nr.
A.1 A.8 C.1 C.8				
Anthrazit	Matt	Lackiert	1	WAK7011AT
Nachtschwarz	Glänzend	Unbehandelt	1	WAK7011BG
Nachtschwarz	Matt	Unbehandelt	1	WAK7011BM
Titan	Metallisch	Lackiert	1	WAK7011TA
Lichtweiß	Glänzend	Unbehandelt	1	WAK7011WG
Lichtweiß	Matt	Unbehandelt	1	WAK7011WM




WAK7214WM

**Abdeckung für Taster • Diverse Symbole • Kontrollfenster/Lichtauslass • Mit Anzeige**

Anzahl der Tasten: 4
Werkstoff: Thermoplast
Zusammenstellung: Zentralplatte

Farbe	Glanzgrad	Oberfläche	VPE	Best.-Nr.
A.1 A.8 C.1 C.8				
Anthrazit	Matt	Lackiert	1	WAK7214AT
Nachtschwarz	Glänzend	Unbehandelt	1	WAK7214BG
Nachtschwarz	Matt	Unbehandelt	1	WAK7214BM
Titan	Metallisch	Lackiert	1	WAK7214TA
Lichtweiß	Glänzend	Unbehandelt	1	WAK7214WG
Lichtweiß	Matt	Unbehandelt	1	WAK7214WM



WAK7144WM

Abdeckung für Taster • Mit Aufdruck für EIN/AUS • Mit Anzeige


Anzahl der Tasten: 4
Werkstoff: Thermoplast
Zusammenstellung: Zentralplatte

Farbe	Glanzgrad	Oberfläche	VPE	Best.-Nr.
A.1 A.8 C.1 C.8				
Nachtschwarz	Glänzend	Unbehandelt	1	WAK7144BG
Nachtschwarz	Matt	Unbehandelt	1	WAK7144BM
Lichtweiß	Glänzend	Unbehandelt	1	WAK7144WG
Lichtweiß	Matt	Unbehandelt	1	WAK7144WM

Abdeckung für Taster • Mit Aufdruck • Mit Anzeige

Anzahl der Tasten: 4
Werkstoff: Thermoplast
Zusammenstellung: Zentralplatte

Farbe	Glanzgrad	Oberfläche	VPE	Best.-Nr.
A.1 A.8 C.1 C.8				
Nachtschwarz	Glänzend	Unbehandelt	1	WAK7134BG
Nachtschwarz	Matt	Unbehandelt	1	WAK7134BM
Lichtweiß	Glänzend	Unbehandelt	1	WAK7134WG
Lichtweiß	Matt	Unbehandelt	1	WAK7134WM



WAK7134WM

Abdeckung für Taster • Mit Aufdruck Symbol Pfeile • Mit Anzeige

Anzahl der Tasten: 4
Werkstoff: Thermoplast
Zusammenstellung: Zentralplatte

Farbe	Glanzgrad	Oberfläche	VPE	Best.-Nr.
A.1 A.8 C.1 C.8				
Nachtschwarz	Glänzend	Unbehandelt	1	WAK7154BG
Nachtschwarz	Matt	Unbehandelt	1	WAK7154BM
Lichtweiß	Glänzend	Unbehandelt	1	WAK7154WG
Lichtweiß	Matt	Unbehandelt	1	WAK7154WM




WAK7154WM

Abdeckung für Taster • Mit Aufdruck Symbol Licht • Mit Anzeige

Anzahl der Tasten: 4
Werkstoff: Thermoplast
Zusammenstellung: Zentralplatte

Farbe	Glanzgrad	Oberfläche	VPE	Best.-Nr.
A.1 A.8 C.1 C.8				
Nachtschwarz	Glänzend	Unbehandelt	1	WAK7124BG
Nachtschwarz	Matt	Unbehandelt	1	WAK7124BM
Lichtweiß	Glänzend	Unbehandelt	1	WAK7124WG
Lichtweiß	Matt	Unbehandelt	1	WAK7124WM




WAK7124WM


Abdeckung für Taster

Anzahl der Tasten: 4
Werkstoff: Thermoplast
Zusammenstellung: Zentralplatte

Farbe	Glanzgrad	Oberfläche	VPE	Best.-Nr.
A.1 A.8 C.1 C.8				
Anthrazit	Matt	Lackiert	1	WAK7014AT
Nachtschwarz	Glänzend	Unbehandelt	1	WAK7014BG
Nachtschwarz	Matt	Unbehandelt	1	WAK7014BM
Titan	Metallisch	Lackiert	1	WAK7014TA
Lichtweiß	Glänzend	Unbehandelt	1	WAK7014WG
Lichtweiß	Matt	Unbehandelt	1	WAK7014WM



WAK7014WM




WAK7216WM

**Abdeckung für Taster • Diverse Symbole • Kontrollfenster/Lichtauslass • Mit Anzeige**

Anzahl der Tasten: 6
 Werkstoff: Thermoplast
 Zusammenstellung: Zentralplatte

Farbe	Glanzgrad	Oberfläche	VPE	Best.-Nr.
A.1 A.8 C.1 C.8				
Anthrazit	Matt	Lackiert	1	WAK7216AT
Nachtschwarz	Glänzend	Unbehandelt	1	WAK7216BG
Nachtschwarz	Matt	Unbehandelt	1	WAK7216BM
Titan	Metallisch	Lackiert	1	WAK7216TA
Lichtweiß	Glänzend	Unbehandelt	1	WAK7216WG
Lichtweiß	Matt	Unbehandelt	1	WAK7216WM



WAK7146WM

Abdeckung für Taster • Mit Aufdruck für EIN/AUS • Mit Anzeige

Anzahl der Tasten: 6
 Werkstoff: Thermoplast
 Zusammenstellung: Zentralplatte

Farbe	Glanzgrad	Oberfläche	VPE	Best.-Nr.
A.1 A.8 C.1 C.8				
Nachtschwarz	Glänzend	Unbehandelt	1	WAK7146BG
Nachtschwarz	Matt	Unbehandelt	1	WAK7146BM
Lichtweiß	Glänzend	Unbehandelt	1	WAK7146WG
Lichtweiß	Matt	Unbehandelt	1	WAK7146WM



WAK7136WM

Abdeckung für Taster • Mit Aufdruck • Mit Anzeige

Anzahl der Tasten: 6
 Werkstoff: Thermoplast
 Zusammenstellung: Zentralplatte

Farbe	Glanzgrad	Oberfläche	VPE	Best.-Nr.
A.1 A.8 C.1 C.8				
Nachtschwarz	Glänzend	Unbehandelt	1	WAK7136BG
Nachtschwarz	Matt	Unbehandelt	1	WAK7136BM
Lichtweiß	Glänzend	Unbehandelt	1	WAK7136WG
Lichtweiß	Matt	Unbehandelt	1	WAK7136WM



WAK7156WM

Abdeckung für Taster • Mit Aufdruck Symbol Pfeile • Mit Anzeige


Anzahl der Tasten: 6
 Werkstoff: Thermoplast
 Zusammenstellung: Zentralplatte

Farbe	Glanzgrad	Oberfläche	VPE	Best.-Nr.
A.1 A.8 C.1 C.8				
Nachtschwarz	Glänzend	Unbehandelt	1	WAK7156BG
Nachtschwarz	Matt	Unbehandelt	1	WAK7156BM
Lichtweiß	Glänzend	Unbehandelt	1	WAK7156WG
Lichtweiß	Matt	Unbehandelt	1	WAK7156WM

Abdeckung für Taster • Mit Aufdruck Symbol Licht • Mit Anzeige

Anzahl der Tasten: 6
Werkstoff: Thermoplast
Zusammenstellung: Zentralplatte

Farbe	Glanzgrad	Oberfläche	VPE	Best.-Nr.
A.1 A.8 C.1 C.8				
Nachtschwarz	Glänzend	Unbehandelt	1	WAK7126BG
Nachtschwarz	Matt	Unbehandelt	1	WAK7126BM
Lichtweiß	Glänzend	Unbehandelt	1	WAK7126WG
Lichtweiß	Matt	Unbehandelt	1	WAK7126WM




WAK7126WM

Abdeckung für Taster

Anzahl der Tasten: 6
Werkstoff: Thermoplast
Zusammenstellung: Zentralplatte

Farbe	Glanzgrad	Oberfläche	VPE	Best.-Nr.
A.1 A.8 C.1 C.8				
Anthrazit	Matt	Lackiert	1	WAK7016AT
Nachtschwarz	Glänzend	Unbehandelt	1	WAK7016BG
Nachtschwarz	Matt	Unbehandelt	1	WAK7016BM
Titan	Metallisch	Lackiert	1	WAK7016TA
Lichtweiß	Glänzend	Unbehandelt	1	WAK7016WG
Lichtweiß	Matt	Unbehandelt	1	WAK7016WM




WAK7016WM

Abdeckung für Taster • Diverse Symbole • Kontrollfenster/Lichtauslass • Mit Anzeige

Anzahl der Tasten: 8
Werkstoff: Thermoplast
Zusammenstellung: Zentralplatte

Farbe	Glanzgrad	Oberfläche	VPE	Best.-Nr.
A.1 A.8 C.1 C.8				
Anthrazit	Matt	Lackiert	1	WAK7218AT
Nachtschwarz	Glänzend	Unbehandelt	1	WAK7218BG
Nachtschwarz	Matt	Unbehandelt	1	WAK7218BM
Titan	Metallisch	Lackiert	1	WAK7218TA
Lichtweiß	Glänzend	Unbehandelt	1	WAK7218WG
Lichtweiß	Matt	Unbehandelt	1	WAK7218WM




WAK7218WM



Abdeckung für Taster • Mit Aufdruck für EIN/AUS • Mit Anzeige

Anzahl der Tasten: 8
Werkstoff: Thermoplast
Zusammenstellung: Zentralplatte

Farbe	Glanzgrad	Oberfläche	VPE	Best.-Nr.
A.1 A.8 C.1 C.8				
Nachtschwarz	Glänzend	Unbehandelt	1	WAK7148BG
Nachtschwarz	Matt	Unbehandelt	1	WAK7148BM
Lichtweiß	Glänzend	Unbehandelt	1	WAK7148WG
Lichtweiß	Matt	Unbehandelt	1	WAK7148WM



WAK7148WM



WAK7138WM

Abdeckung für Taster • Mit Aufdruck • Mit Anzeige

Anzahl der Tasten: 8
 Werkstoff: Thermoplast
 Zusammenstellung: Zentralplatte

Farbe	Glanzgrad	Oberfläche	VPE	Best.-Nr.
A.1 A.8 C.1 C.8				
Nachtschwarz	Glänzend	Unbehandelt	1	WAK7138BG
Nachtschwarz	Matt	Unbehandelt	1	WAK7138BM
Lichtweiß	Glänzend	Unbehandelt	1	WAK7138WG
Lichtweiß	Matt	Unbehandelt	1	WAK7138WM



WAK7158WM

Abdeckung für Taster • Mit Aufdruck Symbol Pfeile • Mit Anzeige

Anzahl der Tasten: 8
 Werkstoff: Thermoplast
 Zusammenstellung: Zentralplatte

Farbe	Glanzgrad	Oberfläche	VPE	Best.-Nr.
A.1 A.8 C.1 C.8				
Nachtschwarz	Glänzend	Unbehandelt	1	WAK7158BG
Nachtschwarz	Matt	Unbehandelt	1	WAK7158BM
Lichtweiß	Glänzend	Unbehandelt	1	WAK7158WG
Lichtweiß	Matt	Unbehandelt	1	WAK7158WM




WAK7128WM

Abdeckung für Taster • Mit Aufdruck Symbol Licht • Mit Anzeige

Anzahl der Tasten: 8
 Werkstoff: Thermoplast
 Zusammenstellung: Zentralplatte

Farbe	Glanzgrad	Oberfläche	VPE	Best.-Nr.
A.1 A.8 C.1 C.8				
Nachtschwarz	Glänzend	Unbehandelt	1	WAK7128BG
Nachtschwarz	Matt	Unbehandelt	1	WAK7128BM
Lichtweiß	Glänzend	Unbehandelt	1	WAK7128WG
Lichtweiß	Matt	Unbehandelt	1	WAK7128WM



WAK7018WM

Abdeckung für Taster

Anzahl der Tasten: 8
 Werkstoff: Thermoplast
 Zusammenstellung: Zentralplatte

Farbe	Glanzgrad	Oberfläche	VPE	Best.-Nr.
A.1 A.8 C.1 C.8				
Anthrazit	Matt	Lackiert	1	WAK7018AT
Nachtschwarz	Glänzend	Unbehandelt	1	WAK7018BG
Nachtschwarz	Matt	Unbehandelt	1	WAK7018BM
Titan	Metallisch	Lackiert	1	WAK7018TA
Lichtweiß	Glänzend	Unbehandelt	1	WAK7018WG
Lichtweiß	Matt	Unbehandelt	1	WAK7018WM

Raumtemperaturregler

Betriebsspannung über Bus:	21 - 32 V
Einbautiefe:	10 mm
Betriebstemperatur:	-5 - 45 °C
Energieeffizienzklasse:	IV (2%)
Hilfsspannung:	0 - 0 V

Bezeichnung	VPE	Best.-Nr.
A.1 A.8 C.1 C.8		
Raumcontroller KNX TFT A.x/C.x nsch	1	WAK5010BM
Raumcontroller KNX TFT A.x/C.x lw	1	WAK5010WM




WAK5010WM

A.1

Rahmen


Quadratisch, präzise, vielseitig. Mit seinem kompakten Rahmenmaß von 81 mm und der klaren, kantigen Form definiert A.1 modernes Schalterdesign. Die präzise Verarbeitung und die klare Formensprache machen ihn zur idealen Lösung. Dank seiner Bauform ist er für die Installation im Leitungsführungskanal optimal geeignet. Alle Einsätze und Rahmen sind frei kombinierbar und ermöglichen eine Vielzahl an Gestaltungsoptionen. Trotz dieser Vielfalt bleibt die Auswahl dank klarer Angebotsstruktur einfach und übersichtlich. Kompakt und klar überzeugt der A.1 durch klare Linien und eine dezente Präsenz an der Wand. Erhältlich ist der A.1 in hochwertigem Kunststoff – in verschiedenen Farbvarianten und kombinierbar mit passenden Einsätzen für eine durchgängige Gestaltung.



	Seite
Designübersicht A.1	128
Thermoplast, lichtweiß	130
Thermoplast, nachtschwarz	132
Thermoplast, anthrazit	134
Thermoplast, titan	135
Thermoplast, rot	136

Design A.1

Übersicht



Lichtweiß matt



Lichtweiß
glänzend



Nachtschwarz
matt



Nachtschwarz
glänzend



Anthrazit
matt



Titan
metallisch

Produktbeispiele



Abmessungen

Rahmen waagrecht und senkrecht




- 1-fach: B 81,5 x H 81,5 mm
- 2-fach: B 152,5 x H 81,5 mm
- 3-fach: B 223,5 x H 81,5 mm
- 4-fach: B 294,5 x H 81,5 mm
- 5-fach: B 365,5 x H 81,5 mm

Materialien | Farben


Thermoplast*

Lichtweiß matt	ähnlich RAL 9016
Lichtweiß glänzend	ähnlich RAL 9016
Nachtschwarz matt	ähnlich RAL 9005
Nachtschwarz glänzend	ähnlich RAL 9005
Anthrazit matt	ähnlich RAL 7021
Titan metallisch	ähnlich RAL 9006
Rot glänzend	ähnlich RAL 3020

* Thermoplast, aus 50% Post-Consumer-Rezyklat



Nachhaltige Verpackungen aus Monomaterial – recycelt, nicht zu trennen und einfach zu entsorgen.




WAD6100WG



Rahmen • Lichtweiß • Glänzend

Werkstoff: Thermoplast - Für Unterputzmontage
Verwendbar in höheren IP-Klassen: IP44 in Kombination mit Dichtungsset

Bezeichnung	Anzahl der Einsätze	Einbau-/Anschlussort	VPE	Best.-Nr.
A.1 Thermoplast				
Rahmen 1fach A.1 lichtweiß glänzend	1	Waagerecht Senkrecht	10	WAD6100WG
Rahmen 2fach A.1 lichtweiß glänzend	2	Waagerecht Senkrecht	10	WAD6200WG
Rahmen 3fach A.1 lichtweiß glänzend	3	Waagerecht Senkrecht	10	WAD6300WG
Rahmen 4fach A.1 lichtweiß glänzend	4	Waagerecht Senkrecht	2	WAD6400WG
Rahmen 5fach A.1 lichtweiß glänzend	5	Waagerecht Senkrecht	2	WAD6500WG




WAD6120WG



Rahmen • Lichtweiß • Glänzend • Für Beleuchtung und Kontrollschaltung

Werkstoff: Thermoplast - Für Unterputzmontage

Bezeichnung	Anzahl der Einsätze	Einbau-/Anschlussort	VPE	Best.-Nr.
A.1 Thermoplast				
LED-Rahmen 1fach A.1 lichtweiß glänzend	1	Waagerecht Senkrecht	1	WAD6120WG



WAD6101WG



Rahmen • Lichtweiß • Glänzend • Mit Beschriftungsfeld


Werkstoff: Thermoplast - Für Unterputzmontage
Verwendbar in höheren IP-Klassen: IP44 in Kombination mit Dichtungsset
Höhe des P-Touch-Bandes für das Beschriftungsfeld: 6 mm

Bezeichnung	Anzahl der Einsätze	Einbau-/Anschlussort	VPE	Best.-Nr.
A.1 Thermoplast				
Rahmen 1f. Beschr.feld A.1 lichtweiß gl	1	Waagerecht	10	WAD6101WG
RA 2fach waager. Beschr.feld A.1 lwß gl	2	Waagerecht	10	WAD6202WG
RA 2fach senkr. Beschr.feld A.1 liwß gl	2	Senkrecht	10	WAD6203WG
RA 3fach waager. Beschr.feld A.1 liwß gl	3	Waagerecht	10	WAD6302WG
RA 3fach senkr. Beschr.feld A.1 liwß gl	3	Senkrecht	10	WAD6303WG
RA 4fach waager. Beschr.feld A.1 liwß gl	4	Waagerecht	2	WAD6402WG
RA 4fach senkr. Beschr.feld A.1 liwß gl	4	Senkrecht	2	WAD6403WG
RA 5fach waager. Beschr.feld A.1 liwß gl	5	Waagerecht	2	WAD6502WG
RA 5fach senkr. Beschr.feld A.1 liwß gl	5	Senkrecht	2	WAD6503WG

Rahmen • Lichtweiß • Matt

Werkstoff: Thermoplast - Für Unterputzmontage
Verwendbar in höheren IP-Klassen: IP44 in Kombination mit Dichtungsset

Bezeichnung	Anzahl der Einsätze	Einbau-/Anschlussort	VPE	Best.-Nr.
A.1 Thermoplast				
Rahmen 1fach A.1 lichtweiß matt	1	Waagerecht Senkrecht	10	WAD6100WM
Rahmen 2fach A.1 lichtweiß matt	2	Waagerecht Senkrecht	10	WAD6200WM
Rahmen 3fach A.1 lichtweiß matt	3	Waagerecht Senkrecht	10	WAD6300WM
Rahmen 4fach A.1 lichtweiß matt	4	Waagerecht Senkrecht	2	WAD6400WM
Rahmen 5fach A.1 lichtweiß matt	5	Waagerecht Senkrecht	2	WAD6500WM




WAD6100WM



Rahmen • Lichtweiß • Matt • Für Beleuchtung und Kontrollschaltung

Werkstoff: Thermoplast - Für Unterputzmontage

Bezeichnung	Anzahl der Einsätze	Einbau-/Anschlussort	VPE	Best.-Nr.
A.1 Thermoplast				
LED-Rahmen 1fach A.1 lichtweiß matt	1	Waagerecht Senkrecht	1	WAD6120WM




WAD6120WM



Rahmen • Lichtweiß • Matt • Mit Beschriftungsfeld

Werkstoff: Thermoplast - Für Unterputzmontage
Verwendbar in höheren IP-Klassen: IP44 in Kombination mit Dichtungsset
Höhe des P-Touch-Bandes für das Beschriftungsfeld: 6 mm

Bezeichnung	Anzahl der Einsätze	Einbau-/Anschlussort	VPE	Best.-Nr.
A.1 Thermoplast				
Rahmen 1f. Beschr.feld A.1 lichtweiß mt	1	Waagerecht	10	WAD6101WM
RA 2fach waager. Beschr.feld A.1 liwß mt	2	Waagerecht	10	WAD6202WM
RA 2fach senkr. Beschr.feld A.1 liwß mt	2	Senkrecht	10	WAD6203WM
RA 3fach waager. Beschr.feld A.1 liwß mt	3	Waagerecht	10	WAD6302WM
RA 3fach senkr. Beschr.feld A.1 liwß mt	3	Senkrecht	10	WAD6303WM
RA 4fach waager. Beschr.feld A.1 liwß mt	4	Waagerecht	2	WAD6402WM
RA 4fach senkr. Beschr.feld A.1 liwß mt	4	Senkrecht	2	WAD6403WM
RA 5fach waager. Beschr.feld A.1 liwß mt	5	Waagerecht	2	WAD6502WM
RA 5fach senkr. Beschr.feld A.1 liwß mt	5	Senkrecht	2	WAD6503WM



WAD6101WM



Nachhaltige Verpackungen aus Monomaterial – recycelt, nicht zu trennen und einfach zu entsorgen.



WAD6100BG



Rahmen • Nachtschwarz • Glänzend

Werkstoff: Thermoplast - Für Unterputzmontage
Verwendbar in höheren IP-Klassen: IP44 in Kombination mit Dichtungsset

Bezeichnung	Anzahl der Einsätze	Einbau-/Anschlussort	VPE	Best.-Nr.
A.1 Thermoplast				
Rahmen 1fach A.1 nachtschwarz glänzend	1	Waagerecht Senkrecht	10	WAD6100BG
Rahmen 2fach A.1 nachtschwarz glänzend	2	Waagerecht Senkrecht	10	WAD6200BG
Rahmen 3fach A.1 nachtschwarz glänzend	3	Waagerecht Senkrecht	10	WAD6300BG
Rahmen 4fach A.1 nachtschwarz glänzend	4	Waagerecht Senkrecht	2	WAD6400BG
Rahmen 5fach A.1 nachtschwarz glänzend	5	Waagerecht Senkrecht	2	WAD6500BG



WAD6120BG



Rahmen • Nachtschwarz • Glänzend • Für Beleuchtung und Kontrollschaltung

Werkstoff: Thermoplast - Für Unterputzmontage

Bezeichnung	Anzahl der Einsätze	Einbau-/Anschlussort	VPE	Best.-Nr.
A.1 Thermoplast				
LED-Rahmen 1fach A.1 nachtschwarz glänz	1	Waagerecht Senkrecht	1	WAD6120BG



WAD6101BG



Rahmen • Nachtschwarz • Glänzend • Mit Beschriftungsfeld


Werkstoff: Thermoplast - Für Unterputzmontage
Verwendbar in höheren IP-Klassen: IP44 in Kombination mit Dichtungsset
Höhe des P-Touch-Bandes für das Beschriftungsfeld: 6 mm

Bezeichnung	Anzahl der Einsätze	Einbau-/Anschlussort	VPE	Best.-Nr.
A.1 Thermoplast				
RA 1f. Beschr.feld A.1 nachtschwarz gl	1	Waagerecht	10	WAD6101BG
RA 2fach waager. Beschr.feld A.1 sw gl	2	Waagerecht	10	WAD6202BG
RA 2fach senkr. Beschr.feld A.1 sw gl	2	Senkrecht	10	WAD6203BG
RA 3fach waager. Beschr.feld A.1 sw gl	3	Waagerecht	10	WAD6302BG
RA 3fach senkr. Beschr.feld A.1 sw gl	3	Senkrecht	10	WAD6303BG
RA 4fach waager. Beschr.feld A.1 sw gl	4	Waagerecht	2	WAD6402BG
RA 4fach senkr. Beschr.feld A.1 sw gl	4	Senkrecht	2	WAD6403BG
RA 5fach waager. Beschr.feld A.1 sw gl	5	Waagerecht	2	WAD6502BG
RA 5fach senkr. Beschr.feld A.1 sw gl	5	Senkrecht	2	WAD6503BG

Rahmen • Nachtschwarz • Matt

Werkstoff: Thermoplast - Für Unterputzmontage
Verwendbar in höheren IP-Klassen: IP44 in Kombination mit Dichtungsset

Bezeichnung	Anzahl der Einsätze	Einbau-/Anschlussort	VPE	Best.-Nr.
A.1 Thermoplast				
Rahmen 1fach A.1 nachtschwarz matt	1	Waagerecht Senkrecht	10	WAD6100BM
Rahmen 2fach A.1 nachtschwarz matt	2	Waagerecht Senkrecht	10	WAD6200BM
Rahmen 3fach A.1 nachtschwarz matt	3	Waagerecht Senkrecht	10	WAD6300BM
Rahmen 4fach A.1 nachtschwarz matt	4	Waagerecht Senkrecht	2	WAD6400BM
Rahmen 5fach A.1 nachtschwarz matt	5	Waagerecht Senkrecht	2	WAD6500BM




WAD6100BM



Rahmen • Nachtschwarz • Matt • Für Beleuchtung und Kontrollschaltung

Werkstoff: Thermoplast - Für Unterputzmontage

Bezeichnung	Anzahl der Einsätze	Einbau-/Anschlussort	VPE	Best.-Nr.
A.1 Thermoplast				
LED-Rahmen 1fach A.1 nachtschwarz matt	1	Waagerecht Senkrecht	1	WAD6120BM



WAD6120BM



Rahmen • Nachtschwarz • Matt • Mit Beschriftungsfeld

Werkstoff: Thermoplast - Für Unterputzmontage
Verwendbar in höheren IP-Klassen: IP44 in Kombination mit Dichtungsset
Höhe des P-Touch-Bandes für das Beschriftungsfeld: 6 mm

Bezeichnung	Anzahl der Einsätze	Einbau-/Anschlussort	VPE	Best.-Nr.
A.1 Thermoplast				
RA 1f. Beschr.feld A.1 nachtschwarz matt	1	Waagerecht	10	WAD6101BM
RA 2fach waager. Beschr.feld A.1 sw matt	2	Waagerecht	10	WAD6202BM
RA 2fach senkr. Beschr.feld A.1 sw matt	2	Senkrecht	10	WAD6203BM
RA 3fach waager. Beschr.feld A.1 sw matt	3	Waagerecht	10	WAD6302BM
RA 3fach senkr. Beschr.feld A.1 sw matt	3	Senkrecht	10	WAD6303BM
RA 4fach waager. Beschr.feld A.1 sw matt	4	Waagerecht	2	WAD6402BM
RA 4fach senkr. Beschr.feld A.1 sw matt	4	Senkrecht	2	WAD6403BM
RA 5fach waager. Beschr.feld A.1 sw matt	5	Waagerecht	2	WAD6502BM
RA 5fach senkr. Beschr.feld A.1 sw matt	5	Senkrecht	2	WAD6503BM



WAD6101BM



Nachhaltige Verpackungen aus Monomaterial – recycelt, nicht zu trennen und einfach zu entsorgen.



WAD6100AT



Rahmen • Anthrazit • Matt

Werkstoff: Thermoplast - Für Unterputzmontage
Verwendbar in höheren IP-Klassen: IP44 in Kombination mit Dichtungsset

Bezeichnung	Anzahl der Einsätze	Einbau-/Anschlussort	VPE	Best.-Nr.
A.1 Thermoplast				
Rahmen 1fach A.1 anthrazit matt lack	1	Waagerecht Senkrecht	10	WAD6100AT
Rahmen 2fach A.1 anthrazit matt lackiert	2	Waagerecht Senkrecht	10	WAD6200AT
Rahmen 3fach A.1 anthrazit matt lackiert	3	Waagerecht Senkrecht	10	WAD6300AT
Rahmen 4fach A.1 anthrazit matt lackiert	4	Waagerecht Senkrecht	2	WAD6400AT
Rahmen 5fach A.1 anthrazit matt lackiert	5	Waagerecht Senkrecht	2	WAD6500AT



WAD6120AT



Rahmen • Anthrazit • Matt • Für Beleuchtung und Kontrollschaltung

Werkstoff: Thermoplast - Für Unterputzmontage

Bezeichnung	Anzahl der Einsätze	Einbau-/Anschlussort	VPE	Best.-Nr.
A.1 Thermoplast				
LED-Rahmen 1fach A.1 anthrazit matt lack	1	Waagerecht Senkrecht	1	WAD6120AT



WAD6101AT



Rahmen • Anthrazit • Matt • Mit Beschriftungsfeld

Werkstoff: Thermoplast - Für Unterputzmontage
Verwendbar in höheren IP-Klassen: IP44 in Kombination mit Dichtungsset
Höhe des P-Touch-Bandes für das Beschriftungsfeld: 6 mm


Bezeichnung	Anzahl der Einsätze	Einbau-/Anschlussort	VPE	Best.-Nr.
A.1 Thermoplast				
Rahmen 1f. Beschr.feld A.1 anthr matt la	1	Waagerecht	10	WAD6101AT
RA 2fach waager. B.feld A.1 ant matt la	2	Waagerecht	10	WAD6202AT
RA 2fach senkr. B.feld A.1 ant matt lack	2	Senkrecht	10	WAD6203AT
RA 3fach waager. B.feld A.1 ant matt la	3	Waagerecht	10	WAD6302AT
RA 3fach senkr. B.feld A.1 ant matt lack	3	Senkrecht	10	WAD6303AT
RA 4fach waager. B.feld A.1 ant matt la	4	Waagerecht	2	WAD6402AT
RA 4fach senkr. Beschr.feld A.1 ant mt l	4	Senkrecht	2	WAD6403AT
RA 5fach waager. B.feld A.1 ant matt la	5	Waagerecht	2	WAD6502AT
RA 5fach senkr. Beschr.feld A.1 ant mt l	5	Senkrecht	2	WAD6503AT

Nachhaltige Verpackungen aus Monomaterial – recycelt, nicht zu trennen und einfach zu entsorgen.

Rahmen • Titan • Metallisch

Werkstoff: Thermoplast - Für Unterputzmontage
Verwendbar in höheren IP-Klassen: IP44 in Kombination mit Dichtungsset

Bezeichnung	Anzahl der Einsätze	Einbau-/Anschlussort	VPE	Best.-Nr.
A.1 Thermoplast				
Rahmen 1fach A.1 titan met lack	1	Waagerecht Senkrecht	10	WAD6100TA
Rahmen 2fach A.1 titan met lack	2	Waagerecht Senkrecht	10	WAD6200TA
Rahmen 3fach A.1 titan met lack	3	Waagerecht Senkrecht	10	WAD6300TA
Rahmen 4fach A.1 titan met lack	4	Waagerecht Senkrecht	2	WAD6400TA
Rahmen 5fach A.1 titan met lack	5	Waagerecht Senkrecht	2	WAD6500TA




WAD6100TA



Rahmen • Titan • Metallisch • Für Beleuchtung und Kontrollschaltung

Werkstoff: Thermoplast - Für Unterputzmontage

Bezeichnung	Anzahl der Einsätze	Einbau-/Anschlussort	VPE	Best.-Nr.
A.1 Thermoplast				
LED-Rahmen 1fach A.1 titan met lack	1	Waagerecht Senkrecht	1	WAD6120TA



WAD6120TA



Rahmen • Titan • Metallisch • Mit Beschriftungsfeld

Werkstoff: Thermoplast - Für Unterputzmontage
Verwendbar in höheren IP-Klassen: IP44 in Kombination mit Dichtungsset
Höhe des P-Touch-Bandes für das Beschriftungsfeld: 6 mm


Bezeichnung	Anzahl der Einsätze	Einbau-/Anschlussort	VPE	Best.-Nr.
A.1 Thermoplast				
Rahmen 1f. Beschr.feld A.1 titan mt lack	1	Waagerecht	10	WAD6101TA
RA 2f. waager. B.feld A.1 titan met lack	2	Waagerecht	10	WAD6202TA
RA 2f. senkr. B.feld A.1 titan met lack	2	Senkrecht	10	WAD6203TA
RA 3f. waager. B.feld A.1 titan met lack	3	Waagerecht	10	WAD6302TA
RA 3f. senkr. B.feld A.1 titan met lack	3	Senkrecht	10	WAD6303TA
RA 4f. waager. B.feld A.1 titan met lack	4	Waagerecht	2	WAD6402TA
RA 4f. senkr. B.feld A.1 titan met lack	4	Senkrecht	2	WAD6403TA
RA 5f. waager. B.feld A.1 titan met lack	5	Waagerecht	2	WAD6502TA
RA 5f. senkr. B.feld A.1 titan met lack	5	Senkrecht	2	WAD6503TA



WAD6101TA



Nachhaltige Verpackungen aus Monomaterial – recycelt, nicht zu trennen und einfach zu entsorgen.



WAD6100RG



Rahmen • Rot • Glänzend

Werkstoff:

Thermoplast

- Für Unterputzmontage

Verwendbar in höheren IP-Klassen:

IP44 in Kombination mit Dichtungsset

Bezeichnung	Anzahl der Einsätze	Einbau-/Anschlussort	VPE	Best.-Nr.
A.1 Thermoplast				
Rahmen 1fach A.1 rot glänzend	1	Waagerecht Senkrecht	10	WAD6100RG
Rahmen 2fach A.1 rot glänzend	2	Waagerecht Senkrecht	2	WAD6200RG
Rahmen 3fach A.1 rot glänzend	3	Waagerecht Senkrecht	2	WAD6300RG
Rahmen 4fach A.1 rot glänzend	4	Waagerecht Senkrecht	2	WAD6400RG
Rahmen 5fach A.1 rot glänzend	5	Waagerecht Senkrecht	2	WAD6500RG

A.8

Rahmen


Von unserem neuen Schalterprogramm dürfen Sie in jeder Hinsicht mehr erwarten. Mehr Gestaltungsfreiheit dank frei kombinierbarer Einsätze und Rahmen. Mehr Einfachheit bei der Bestellung dank klarer Angebotsstruktur. Im Fall des A.8 dürfen Sie auch mehr Größe erwarten mit einem Rahmenmaß von 88 mm. Die klare Formsprache mit präzisen Kanten verleiht dem A.8 eine moderne Eleganz. Den A.8 erhalten Sie in verschiedenen Materialien und in zahlreichen Farben, sowie Oberflächen.



	Seite
Designübersicht A.8	140
Thermoplast, lichtweiß	142
Thermoplast, nachtschwarz	144
Thermoplast, anthrazit	146
Thermoplast, titan	147
Thermoplast, rot	148
Aluminium	149
Glas, weiß	150
Glas schwarz	151
Edelstahl	152
Aufputzgehäuse	153

Design A.8

Übersicht




Rahmen in Glas schwarz glänzend/
Einsatz in Thermoplast nachtschwarz glänzend



Lichtweiß matt



Lichtweiß glänzend



Nachtschwarz matt



Nachtschwarz glänzend



Anthrazit matt



Titan metallisch



Glas weiß matt




Aluminium matt,
gebürstet



Edelstahl matt,
gebürstet

Produktbeispiele



Abmessungen

Rahmen waagrecht und senkrecht

1-fach: B 88 x H 88 mm
 2-fach: B 159 x H 88 mm
 3-fach: B 230 x H 88 mm
 4-fach: B 301 x H 88 mm
 5-fach: B 372 x H 88 mm

Materialien | Farben

Thermoplast*

Lichtweiß matt	ähnlich RAL 9016
Lichtweiß glänzend	ähnlich RAL 9016
Nachtschwarz matt	ähnlich RAL 9005
Nachtschwarz glänzend	ähnlich RAL 9005
Anthrazit matt	ähnlich RAL 7021
Titan metallisch	ähnlich RAL 9006
Rot glänzend	ähnlich RAL 3020







Glas

Weiß matt	ähnlich RAL 9016
Schwarz glänzend	ähnlich RAL 9005


Metall

Aluminium matt, gebürstet	ähnlich RAL 9007
Edelstahl matt, gebürstet	ähnlich RAL 9022

* Thermoplast, aus 50% Post-Consumer-Rezyklat



Nachhaltige Verpackungen aus Monomaterial – recycelt, nicht zu trennen und einfach zu entsorgen.




WAD8100WG



Rahmen • Lichtweiß • Glänzend

Werkstoff: Thermoplast - Für Unterputzmontage
Verwendbar in höheren IP-Klassen: IP44 in Kombination mit Dichtungsset

Bezeichnung	Anzahl der Einsätze	Einbau-/Anschlussort	VPE	Best.-Nr.
A.8 Thermoplast				
Rahmen 1fach A.8 lichtweiß glänzend	1	Waagerecht Senkrecht	10	WAD8100WG
Rahmen 2fach A.8 lichtweiß glänzend	2	Waagerecht Senkrecht	10	WAD8200WG
Rahmen 3fach A.8 lichtweiß glänzend	3	Waagerecht Senkrecht	10	WAD8300WG
Rahmen 4fach A.8 lichtweiß glänzend	4	Waagerecht Senkrecht	2	WAD8400WG
Rahmen 5fach A.8 lichtweiß glänzend	5	Waagerecht Senkrecht	2	WAD8500WG




WAD8120WG



Rahmen • Lichtweiß • Glänzend • Für Beleuchtung und Kontrollschaltung

Werkstoff: Thermoplast - Für Unterputzmontage

Bezeichnung	Anzahl der Einsätze	Einbau-/Anschlussort	VPE	Best.-Nr.
A.8 Thermoplast				
LED-Rahmen 1fach A.8 lichtweiß gl	1	Waagerecht Senkrecht	1	WAD8120WG



WAD8101WG



Rahmen • Lichtweiß • Glänzend • Mit Beschriftungsfeld


Werkstoff: Thermoplast - Für Unterputzmontage
Verwendbar in höheren IP-Klassen: IP44 in Kombination mit Dichtungsset
Höhe des P-Touch-Bandes für das Beschriftungsfeld: 6 mm

Bezeichnung	Anzahl der Einsätze	Einbau-/Anschlussort	VPE	Best.-Nr.
A.8 Thermoplast				
Rahmen 1f. Beschr.feld A.8 lichtweiß gl	1	Waagerecht	10	WAD8101WG
RA 2fach waager. Beschr.feld A.8 liwß gl	2	Waagerecht	10	WAD8202WG
RA 2fach senkr. Beschr.feld A.8 liwß gl	2	Senkrecht	10	WAD8203WG
RA 3fach waager. Beschr.feld A.8 liwß gl	3	Waagerecht	10	WAD8302WG
RA 3fach senkr. Beschr.feld A.8 liwß gl	3	Senkrecht	10	WAD8303WG
RA 4fach waager. Beschr.feld A.8 liwß gl	4	Waagerecht	2	WAD8402WG
RA 4fach senkr. Beschr.feld A.8 liwß gl	4	Senkrecht	2	WAD8403WG
RA 5fach waager. Beschr.feld A.8 liwß gl	5	Waagerecht	2	WAD8502WG
RA 5fach senkr. Beschr.feld A.8 liwß gl	5	Senkrecht	2	WAD8503WG

Rahmen • Lichtweiß • Matt

Werkstoff: Thermoplast - Für Unterputzmontage
Verwendbar in höheren IP-Klassen: IP44 in Kombination mit Dichtungsset

Bezeichnung	Anzahl der Einsätze	Einbau-/Anschlussort	VPE	Best.-Nr.
A.8 Thermoplast				
Rahmen 1fach A.8 lichtweiß matt	1	Waagerecht Senkrecht	10	WAD8100WM
Rahmen 2fach A.8 lichtweiß matt	2	Waagerecht Senkrecht	10	WAD8200WM
Rahmen 3fach A.8 lichtweiß matt	3	Waagerecht Senkrecht	10	WAD8300WM
Rahmen 4fach A.8 lichtweiß matt	4	Waagerecht Senkrecht	2	WAD8400WM
Rahmen 5fach A.8 lichtweiß matt	5	Waagerecht Senkrecht	2	WAD8500WM




WAD8100WM



Rahmen • Lichtweiß • Matt • Für Beleuchtung und Kontrollschaltung

Werkstoff: Thermoplast - Für Unterputzmontage

Bezeichnung	Anzahl der Einsätze	Einbau-/Anschlussort	VPE	Best.-Nr.
A.8 Thermoplast				
LED-Rahmen 1fach A.8 lichtweiß matt	1	Waagerecht Senkrecht	1	WAD8120WM



WAD8120WM



Rahmen • Lichtweiß • Matt • Mit Beschriftungsfeld

Werkstoff: Thermoplast - Für Unterputzmontage
Verwendbar in höheren IP-Klassen: IP44 in Kombination mit Dichtungsset
Höhe des P-Touch-Bandes für das Beschriftungsfeld: 6 mm

Bezeichnung	Anzahl der Einsätze	Einbau-/Anschlussort	VPE	Best.-Nr.
A.8 Thermoplast				
Rahmen 1f. Beschr.feld A.8 lichtweiß mt	1	Waagerecht	10	WAD8101WM
RA 2fach waager. Beschr.feld A.8 livß mt	2	Waagerecht	10	WAD8202WM
RA 2fach senkr. Beschr.feld A.8 livß mt	2	Senkrecht	10	WAD8203WM
RA 3fach waager. Beschr.feld A.8 livß mt	3	Waagerecht	10	WAD8302WM
RA 3fach senkr. Beschr.feld A.8 lweiß mt	3	Senkrecht	10	WAD8303WM
RA 4fach waager. Beschr.feld A.8 livß mt	4	Waagerecht	2	WAD8402WM
RA 4fach senkr. Beschr.feld A.8 livß mt	4	Senkrecht	2	WAD8403WM
RA 5fach waager. Beschr.feld A.8 lweiß m	5	Waagerecht	2	WAD8502WM
RA 5fach senkr. Beschr.feld A.8 livß mt	5	Senkrecht	2	WAD8503WM



WAD8101WM



Nachhaltige Verpackungen aus Monomaterial – recycelt, nicht zu trennen und einfach zu entsorgen.



WAD8100BG



Rahmen • Nachtschwarz • Glänzend

Werkstoff: Thermoplast - Für Unterputzmontage
Verwendbar in höheren IP-Klassen: IP44 in Kombination mit Dichtungsset

Bezeichnung	Anzahl der Einsätze	Einbau-/Anschlussort	VPE	Best.-Nr.
A.8 Thermoplast				
Rahmen 1fach A.8 nachtschwarz glänzend	1	Waagerecht Senkrecht	10	WAD8100BG
Rahmen 2fach A.8 nachtschwarz glänzend	2	Waagerecht Senkrecht	10	WAD8200BG
Rahmen 3fach A.8 nachtschwarz glänzend	3	Waagerecht Senkrecht	10	WAD8300BG
Rahmen 4fach A.8 nachtschwarz glänzend	4	Waagerecht Senkrecht	2	WAD8400BG
Rahmen 5fach A.8 nachtschwarz glänzend	5	Waagerecht Senkrecht	2	WAD8500BG



WAD8120BG



Rahmen • Nachtschwarz • Glänzend • Für Beleuchtung und Kontrollschaltung

Werkstoff: Thermoplast - Für Unterputzmontage

Bezeichnung	Anzahl der Einsätze	Einbau-/Anschlussort	VPE	Best.-Nr.
A.8 Thermoplast				
LED-Rahmen 1fach A.8 nachtschwarz gl	1	Waagerecht Senkrecht	1	WAD8120BG



WAD8101BG



Rahmen • Nachtschwarz • Glänzend • Mit Beschriftungsfeld


Werkstoff: Thermoplast - Für Unterputzmontage
Verwendbar in höheren IP-Klassen: IP44 in Kombination mit Dichtungsset
Höhe des P-Touch-Bandes für das Beschriftungsfeld: 6 mm

Bezeichnung	Anzahl der Einsätze	Einbau-/Anschlussort	VPE	Best.-Nr.
A.8 Thermoplast				
RA 1f. Beschr.feld A.8 nachtschwarz gl	1	Waagerecht	10	WAD8101BG
RA 2fach waager. Beschr.feld A.8 sw gl	2	Waagerecht	10	WAD8202BG
RA 2fach senkr. Beschr.feld A.8 sw gl	2	Senkrecht	10	WAD8203BG
RA 3fach waager. Beschr.feld A.8 sw gl	3	Waagerecht	10	WAD8302BG
RA 3fach senkr. Beschr.feld A.8 sw gl	3	Senkrecht	10	WAD8303BG
RA 4fach waager. Beschr.feld A.8 sw gl	4	Waagerecht	2	WAD8402BG
RA 4fach senkr. Beschr.feld A.8 sw gl	4	Senkrecht	2	WAD8403BG
RA 5fach waager. Beschr.feld A.8 sw gl	5	Waagerecht	2	WAD8502BG
RA 5fach senkr. Beschr.feld A.8 sw gl	5	Senkrecht	2	WAD8503BG

Rahmen • Nachtschwarz • Matt

Werkstoff: Thermoplast - Für Unterputzmontage
Verwendbar in höheren IP-Klassen: IP44 in Kombination mit Dichtungsset

Bezeichnung	Anzahl der Einsätze	Einbau-/Anschlussort	VPE	Best.-Nr.
A.8 Thermoplast				
Rahmen 1fach A.8 nachtschwarz matt	1	Waagerecht Senkrecht	10	WAD8100BM
Rahmen 2fach A.8 nachtschwarz matt	2	Waagerecht Senkrecht	10	WAD8200BM
Rahmen 3fach A.8 nachtschwarz matt	3	Waagerecht Senkrecht	10	WAD8300BM
Rahmen 4fach A.8 nachtschwarz matt	4	Waagerecht Senkrecht	2	WAD8400BM
Rahmen 5fach A.8 nachtschwarz matt	5	Waagerecht Senkrecht	2	WAD8500BM




WAD8100BM



Rahmen • Nachtschwarz • Matt • Für Beleuchtung und Kontrollschaltung

Werkstoff: Thermoplast - Für Unterputzmontage

Bezeichnung	Anzahl der Einsätze	Einbau-/Anschlussort	VPE	Best.-Nr.
A.8 Thermoplast				
LED-Rahmen 1fach A.8 nachtschwarz matt	1	Waagerecht Senkrecht	1	WAD8120BM



WAD8120BM



Rahmen • Nachtschwarz • Matt • Mit Beschriftungsfeld

Werkstoff: Thermoplast - Für Unterputzmontage
Verwendbar in höheren IP-Klassen: IP44 in Kombination mit Dichtungsset
Höhe des P-Touch-Bandes für das Beschriftungsfeld: 6 mm

Bezeichnung	Anzahl der Einsätze	Einbau-/Anschlussort	VPE	Best.-Nr.
A.8 Thermoplast				
RA 1f. Beschr.feld A.8 nachtschwarz matt	1	Waagerecht	10	WAD8101BM
RA 2fach waager. Beschr.feld A.8 sw matt	2	Waagerecht	10	WAD8202BM
RA 2fach senkr. Beschr.feld A.8 sw matt	2	Senkrecht	10	WAD8203BM
RA 3fach waager. Beschr.feld A.8 sw matt	3	Waagerecht	10	WAD8302BM
RA 3fach senkr. Beschr.feld A.8 sw matt	3	Senkrecht	10	WAD8303BM
RA 4fach waager. Beschr.feld A.8 sw matt	4	Waagerecht	2	WAD8402BM
RA 4fach senkr. Beschr.feld A.8 sw matt	4	Senkrecht	2	WAD8403BM
RA 5fach waager. Beschr.feld A.8 sw matt	5	Waagerecht	2	WAD8502BM
RA 5fach senkr. Beschr.feld A.8 sw matt	5	Senkrecht	2	WAD8503BM



WAD8101BM



Nachhaltige Verpackungen aus Monomaterial – recycelt, nicht zu trennen und einfach zu entsorgen.



WAD8100AT



Rahmen • Anthrazit • Matt

Werkstoff: Thermoplast - Für Unterputzmontage
Verwendbar in höheren IP-Klassen: IP44 in Kombination mit Dichtungsset

Bezeichnung	Anzahl der Einsätze	Einbau-/Anschlussort	VPE	Best.-Nr.
A.8 Thermoplast				
Rahmen 1fach A.8 anthrazit matt lackiert	1	Waagerecht Senkrecht	10	WAD8100AT
Rahmen 2fach A.8 anthrazit matt lackiert	2	Waagerecht Senkrecht	10	WAD8200AT
Rahmen 3fach A.8 anthrazit matt lackiert	3	Waagerecht Senkrecht	10	WAD8300AT
Rahmen 4fach A.8 anthrazit matt lackiert	4	Waagerecht Senkrecht	2	WAD8400AT
Rahmen 5fach A.8 anthrazit matt lackiert	5	Waagerecht Senkrecht	2	WAD8500AT



WAD8120AT



Rahmen • Anthrazit • Matt • Für Beleuchtung und Kontrollschaltung

Werkstoff: Thermoplast - Für Unterputzmontage

Bezeichnung	Anzahl der Einsätze	Einbau-/Anschlussort	VPE	Best.-Nr.
A.8 Thermoplast				
LED-Rahmen 1fach A.8 anthrazit matt la	1	Waagerecht Senkrecht	1	WAD8120AT



WAD8101AT



Rahmen • Anthrazit • Matt • Mit Beschriftungsfeld

Werkstoff: Thermoplast - Für Unterputzmontage
Verwendbar in höheren IP-Klassen: IP44 in Kombination mit Dichtungsset
Höhe des P-Touch-Bandes für das Beschriftungsfeld: 6 mm

Bezeichnung	Anzahl der Einsätze	Einbau-/Anschlussort	VPE	Best.-Nr.
A.8 Thermoplast				
Rahmen 1f. Beschr.feld A.8 anthr matt la	1	Waagerecht	10	WAD8101AT
RA 2fach waager. B.feld A.8 ant matt la	2	Waagerecht	10	WAD8202AT
RA 2fach senkr. Beschr.feld A.8 ant mt l	2	Senkrecht	10	WAD8203AT
RA 3fach waager. B.feld A.8 ant matt la	3	Waagerecht	10	WAD8302AT
RA 3fach senkr. Beschr.feld A.8 ant mt l	3	Senkrecht	10	WAD8303AT
RA 4fach waager. B.feld A.8 ant matt la	4	Waagerecht	2	WAD8402AT
RA 4fach senkr. Beschr.feld A.8 ant mt l	4	Senkrecht	2	WAD8403AT
RA 5fach waager. Beschr.feld A.8 ant mt	5	Waagerecht	2	WAD8502AT
RA 5fach senkr. B.feld A.8 ant matt la	5	Senkrecht	2	WAD8503AT

Nachhaltige Verpackungen aus Monomaterial – recycelt, nicht zu trennen und einfach zu entsorgen.

Rahmen • Titan • Metallisch

Werkstoff: Thermoplast - Für Unterputzmontage
Verwendbar in höheren IP-Klassen: IP44 in Kombination mit Dichtungsset

Bezeichnung	Anzahl der Einsätze	Einbau-/Anschlussort	VPE	Best.-Nr.
A.8 Thermoplast				
Rahmen 1fach A.8 titan met lack	1	Waagerecht Senkrecht	10	WAD8100TA
Rahmen 2fach A.8 titan met lack	2	Waagerecht Senkrecht	10	WAD8200TA
Rahmen 3fach A.8 titan met lack	3	Waagerecht Senkrecht	10	WAD8300TA
Rahmen 4fach A.8 titan met lack	4	Waagerecht Senkrecht	2	WAD8400TA
Rahmen 5fach A.8 titan met lack	5	Waagerecht Senkrecht	2	WAD8500TA




WAD8100TA



Rahmen • Titan • Metallisch • Für Beleuchtung und Kontrollschaltung

Werkstoff: Thermoplast - Für Unterputzmontage

Bezeichnung	Anzahl der Einsätze	Einbau-/Anschlussort	VPE	Best.-Nr.
A.8 Thermoplast				
LED-Rahmen 1fach A.8 titan met lack	1	Waagerecht Senkrecht	1	WAD8120TA



WAD8120TA



Rahmen • Titan • Metallisch • Mit Beschriftungsfeld

Werkstoff: Thermoplast - Für Unterputzmontage
Verwendbar in höheren IP-Klassen: IP44 in Kombination mit Dichtungsset
Höhe des P-Touch-Bandes für das Beschriftungsfeld: 6 mm

Bezeichnung	Anzahl der Einsätze	Einbau-/Anschlussort	VPE	Best.-Nr.
A.8 Thermoplast				
RA 1f. Beschr.feld A.8 titan met lack	1	Waagerecht	10	WAD8101TA
RA 2f. waager. B.feld A.8 titan met la	2	Waagerecht	10	WAD8202TA
RA 2f. senkr. B.feld A.8 titan met lack	2	Senkrecht	10	WAD8203TA
RA 3f. waager. B.feld A.8 titan met lack	3	Waagerecht	10	WAD8302TA
RA 3f. senkr. B.feld A.8 titan met lack	3	Senkrecht	10	WAD8303TA
RA 4f. waager. B.feld A.8 titan met lack	4	Waagerecht	2	WAD8402TA
RA 4f. senkr. B.feld A.8 titan met lack	4	Senkrecht	2	WAD8403TA
RA 5f. waager. B.feld A.8 titan met lack	5	Waagerecht	2	WAD8502TA
RA 5f. senkr. B.feld A.8 titan met lack	5	Senkrecht	2	WAD8503TA



WAD8101TA



Nachhaltige Verpackungen aus Monomaterial – recycelt, nicht zu trennen und einfach zu entsorgen.



WAD8200RG



Rahmen • Rot • Glänzend

Werkstoff: Thermoplast - Für Unterputzmontage
Verwendbar in höheren IP-Klassen: IP44 in Kombination mit Dichtungsset

Bezeichnung	Anzahl der Einsätze	Einbau-/Anschlussort	VPE	Best.-Nr.
A.8 Thermoplast				
Rahmen 2fach A.8 rot glänzend	2	Waagerecht Senkrecht	2	WAD8200RG
Rahmen 3fach A.8 rot glänzend	3	Waagerecht Senkrecht	2	WAD8300RG
Rahmen 4fach A.8 rot glänzend	4	Waagerecht Senkrecht	2	WAD8400RG
Rahmen 5fach A.8 rot glänzend	5	Waagerecht Senkrecht	2	WAD8500RG



WAD8202RG



Rahmen • Rot • Glänzend • Mit Beschriftungsfeld

Werkstoff: Thermoplast - Für Unterputzmontage
Verwendbar in höheren IP-Klassen: IP44 in Kombination mit Dichtungsset
Höhe des P-Touch-Bandes für das Beschriftungsfeld: 6 mm


Bezeichnung	Anzahl der Einsätze	Einbau-/Anschlussort	VPE	Best.-Nr.
A.8 Thermoplast				
RA 2fach waager. Beschr.feld A.8 rot gl	2	Waagerecht	2	WAD8202RG
RA 2fach senkr. Beschr.feld A.8 rot gl	2	Senkrecht	2	WAD8203RG

Nachhaltige Verpackungen aus Monomaterial – recycelt, nicht zu trennen und einfach zu entsorgen.

Rahmen • Aluminium • Matt

Werkstoff: Aluminium - Für Unterputzmontage
Verwendbar in höheren IP-Klassen: IP44 in Kombination mit Dichtungsset

Bezeichnung	Anzahl der Einsätze	Einbau-/Anschlussort	VPE	Best.-Nr.
A.8 Aluminium				
RA 1f. A.8 al matt Aluminium gebürstet	1	Waagerecht Senkrecht	1	WAD8100AL
RA 2fach waager. A.8 al matt Alu gebrst	2	Waagerecht	1	WAD8200ALH
RA 2fach senkr. A.8 al matt Alu gebrst	2	Senkrecht	1	WAD8200ALV
RA 3fach waager. A.8 al matt Alu gebrst	3	Waagerecht	1	WAD8300ALH
RA 3fach senkr. A.8 al matt Alu gebrst	3	Senkrecht	1	WAD8300ALV
RA 4fach waager. A.8 al matt Alu gebrst	4	Waagerecht	1	WAD8400ALH
RA 4fach senkr. A.8 al matt Alu gebrst	4	Senkrecht	1	WAD8400ALV
RA 5fach waager. A.8 al matt Alu gebrst	5	Waagerecht	1	WAD8500ALH
RA 5fach senkr. A.8 al matt Alu gebrst	5	Senkrecht	1	WAD8500ALV




WAD8100AL



Rahmen • Aluminium • Matt • Für Beleuchtung und Kontrollschaltung

Werkstoff: Aluminium - Für Unterputzmontage


Bezeichnung	Anzahl der Einsätze	Einbau-/Anschlussort	VPE	Best.-Nr.
A.8 Aluminium				
LED-RA 1f. A.8 al matt Alu gebürstet	1	Waagerecht Senkrecht	1	WAD8120AL



WAD8120AL



Nachhaltige Verpackungen aus Monomaterial – recycelt, nicht zu trennen und einfach zu entsorgen.




WAD8100GWM



Rahmen • Weiß • Matt

Werkstoff: Glas - Für Unterputzmontage
Verwendbar in höheren IP-Klassen: IP44 in Kombination mit Dichtungsset

Bezeichnung	Anzahl der Einsätze	Einbau-/Anschlussort	VPE	Best.-Nr.
A.8 Glas				
Rahmen 1fach A.8 Glas lichtweiß matt	1	Waagerecht Senkrecht	1	WAD8100GWM
Rahmen 2fach A.8 Glas lichtweiß matt	2	Waagerecht Senkrecht	1	WAD8200GWM
Rahmen 3fach A.8 Glas lichtweiß matt	3	Waagerecht Senkrecht	1	WAD8300GWM
Rahmen 4fach A.8 Glas lichtweiß matt	4	Waagerecht Senkrecht	1	WAD8400GWM
Rahmen 5fach A.8 Glas lichtweiß matt	5	Waagerecht Senkrecht	1	WAD8500GWM



WAD8120GWM



Rahmen • Weiß • Matt • Für Beleuchtung und Kontrollschaltung

Werkstoff: Glas - Für Unterputzmontage


Bezeichnung	Anzahl der Einsätze	Einbau-/Anschlussort	VPE	Best.-Nr.
A.8 Glas				
LED-Rahmen 1fach A.8 Glas lichtweiß matt	1	Waagerecht Senkrecht	1	WAD8120GWM

Nachhaltige Verpackungen aus Monomaterial – recycelt, nicht zu trennen und einfach zu entsorgen.

Rahmen • Schwarz • Glänzend • Für Beleuchtung und Kontrollschaltung

Werkstoff: Glas - Für Unterputzmontage

Bezeichnung	Anzahl der Einsätze	Einbau-/Anschlussort	VPE	Best.-Nr.
A.8 Glas				
LED-Rahmen 1fach A.8 Glas schwarz gl	1	Waagerecht Senkrecht	1	WAD8120GBG




WAD8120GBG



Rahmen • Schwarz • Glänzend • Ohne Beleuchtung (nicht beleuchtbar)

Werkstoff: Glas - Für Unterputzmontage
Verwendbar in höheren IP-Klassen: IP44 in Kombination mit Dichtungsset

Bezeichnung	Anzahl der Einsätze	Einbau-/Anschlussort	VPE	Best.-Nr.
A.8 Glas				
Rahmen 1fach A.8 Glas schwarz glänzend	1	Waagerecht Senkrecht	1	WAD8100GBG
Rahmen 2fach A.8 Glas schwarz glänzend	2	Waagerecht Senkrecht	1	WAD8200GBG
Rahmen 3fach A.8 Glas schwarz glänzend	3	Waagerecht Senkrecht	1	WAD8300GBG
Rahmen 4fach A.8 Glas schwarz glänzend	4	Waagerecht Senkrecht	1	WAD8400GBG
Rahmen 5fach A.8 Glas schwarz glänzend	5	Waagerecht Senkrecht	1	WAD8500GBG



WAD8100GBG



Nachhaltige Verpackungen aus Monomaterial – recycelt, nicht zu trennen und einfach zu entsorgen.



WAD8100ES



Rahmen • Edelstahl • Matt

Werkstoff: Edelstahl - Für Unterputzmontage
Verwendbar in höheren IP-Klassen: IP44 in Kombination mit Dichtungsset

Bezeichnung	Anzahl der Einsätze	Einbau-/Anschlussort	VPE	Best.-Nr.
A.8 Edelstahlschraube				
RA 1f. A.8 edelstahl mt Metall gebürstet	1	Waagerecht Senkrecht	1	WAD8100ES
RA 2f. waager. A.8 edels. m. Met. gebrst	2	Waagerecht	1	WAD8200ESH
RA 2f. senkr. A.8 edels. mt. Met. gebrst	2	Senkrecht	1	WAD8200ESV
RA 3f. waager. A.8 edels. m. Met. gebrst	3	Waagerecht	1	WAD8300ESH
RA 3f. senkr. A.8 edels. mt. Met. gebrst	3	Senkrecht	1	WAD8300ESV
RA 4f. waager. A.8 edels. m. Met. gebrst	4	Waagerecht	1	WAD8400ESH
RA 4f. senkr. A.8 edels. mt. Met. gebrst	4	Senkrecht	1	WAD8400ESV
RA 5f. waager. A.8 edels. m. Met. gebrst	5	Waagerecht	1	WAD8500ESH
RA 5f. senkr. A.8 edels. mt. Met. gebrst	5	Senkrecht	1	WAD8500ESV



WAD8120ES



Rahmen • Edelstahl • Matt • Für Beleuchtung und Kontrollschaltung

Werkstoff: Edelstahl - Für Unterputzmontage

Bezeichnung	Anzahl der Einsätze	Einbau-/Anschlussort	VPE	Best.-Nr.
A.8 Edelstahlschraube				
LED-RA 1f. A.8 edelst. matt Met. gebrst	1	Waagerecht Senkrecht	1	WAD8120ES

Aufputzgehäuse/-rahmen • Anzahl Einheiten 1 • Format Geräteeinbaumöglichkeit Universal

Werkstoff: Thermoplast
Tiefe: 40 mm
Einbau-/Anschlussort: Im Gehäuse

Bezeichnung	Breite	Höhe	Farbe	Glanzgrad	VPE	Best.-Nr.
Geh. 1f. fl. Ausführung AP A.8 ant mt la	88 mm	88 mm	Anthrazit	Matt	10	WAD8111AT
Geh. 1f. fl. Ausführung AP A.8 sw gl	88 mm	88 mm	Nachtschwarz	Glänzend	10	WAD8111BG
Geh. 1f. fl. Ausführung AP A.8 sw mt	88 mm	88 mm	Nachtschwarz	Matt	10	WAD8111BM
Geh. 1f. fl. Ausf. AP A.8 titan met lack	88 mm	88 mm	Titan	Metallisch	10	WAD8111TA
Geh. 1f. fl. Ausf. AP A.8 li-weiß gl	88 mm	88 mm	Lichtweiß	Glänzend	10	WAD8111WG
Geh. 1f. fl. Ausf. AP A.8 li-weiß mt	88 mm	88 mm	Lichtweiß	Matt	10	WAD8111WM



WAD8111WM



Aufputzgehäuse/-rahmen • Anzahl Einheiten 1 • Format Geräteeinbaumöglichkeit Universal

Werkstoff: Thermoplast
Tiefe: 54 mm
Einbau-/Anschlussort: Im Gehäuse

Bezeichnung	Breite	Höhe	Farbe	Glanzgrad	VPE	Best.-Nr.
Geh. 1fach ho. Ausf. AP A.8 ant matt la	88 mm	88 mm	Anthrazit	Matt	10	WAD8110AT
Geh. 1fach hohe Ausf. AP A.8 schwarz gl	88 mm	88 mm	Nachtschwarz	Glänzend	10	WAD8110BG
Geh. 1fach hohe Ausf. AP A.8 sw mt	88 mm	88 mm	Nachtschwarz	Matt	10	WAD8110BM
Geh. 1f ho. Ausf. AP A.8 titan met lack	88 mm	88 mm	Titan	Metallisch	10	WAD8110TA
Geh. 1fach ho. Ausf. AP A.8 lichtweiß gl	88 mm	88 mm	Lichtweiß	Glänzend	10	WAD8110WG
Geh. 1fach ho. Ausf. AP A.8 lichtweiß mt	88 mm	88 mm	Lichtweiß	Matt	10	WAD8110WM



WAD8110WM





WAD8211WM



Aufputzgehäuse/-rahmen • Anzahl Einheiten 2 • Format Geräteeinbaumöglichkeit Universal

Werkstoff: Thermoplast
Tiefe: 40 mm
Einbau-/Anschlussort: Im Gehäuse

Bezeichnung	Breite	Höhe	Farbe	Glanzgrad	VPE	Best.-Nr.
Geh. 2f. fl. Ausführung AP A.8 ant mt la	88 mm	159 mm	Anthrazit	Matt	5	WAD8211AT
Geh. 2f. fl. Ausführung AP A.8 sw gl	88 mm	159 mm	Nachtschwarz	Glänzend	5	WAD8211BG
Geh. 2f. fl. Ausführung AP A.8 sw matt	88 mm	159 mm	Nachtschwarz	Matt	5	WAD8211BM
Gehäuse 2f flach AP A.8 titan met lack	88 mm	159 mm	Titan	Metallisch	5	WAD8211TA
Geh. 2f. fl. Ausführung AP A.8 liweiß gl	88 mm	159 mm	Lichtweiß	Glänzend	5	WAD8211WG
Geh. 2f. fl. Ausführung AP A.8 liweiß mt	88 mm	159 mm	Lichtweiß	Matt	5	WAD8211WM



WAD8210WM



Aufputzgehäuse/-rahmen • Anzahl Einheiten 2 • Format Geräteeinbaumöglichkeit Universal

Werkstoff: Thermoplast
Tiefe: 54 mm
Einbau-/Anschlussort: Im Gehäuse

Bezeichnung	Breite	Höhe	Farbe	Glanzgrad	VPE	Best.-Nr.
Geh. 2f. ho. Ausführung AP A.8 ant mt la	88 mm	159 mm	Anthrazit	Matt	5	WAD8210AT
Geh. 2f. ho. Ausführung AP A.8 sw gl	88 mm	159 mm	Nachtschwarz	Glänzend	5	WAD8210BG
Geh. 2f. ho. Ausführung AP A.8 sw matt	88 mm	159 mm	Nachtschwarz	Matt	5	WAD8210BM
Gehäuse 2f hoch AP A.8 titan met lack	88 mm	159 mm	Titan	Metallisch	5	WAD8210TA
Geh. 2f. ho. Ausführung AP A.8 liweiß gl	88 mm	159 mm	Lichtweiß	Glänzend	5	WAD8210WG
Geh. 2f. ho. Ausführung AP A.8 liweiß mt	88 mm	159 mm	Lichtweiß	Matt	5	WAD8210WM

Aufputzgehäuse/-rahmen • Anzahl Einheiten 3 • Format Geräteeinbaumöglichkeit Universal

Werkstoff: Thermoplast
Tiefe: 40 mm
Einbau-/Anschlussort: Im Gehäuse

Bezeichnung	Breite	Höhe	Farbe	Glanzgrad	VPE	Best.-Nr.
Geh. 3f. fl. Ausführung AP A.8 ant mt la	88 mm	230 mm	Anthrazit	Matt	5	WAD8311AT
Geh. 3f. fl. Ausführung AP A.8 sw gl	88 mm	230 mm	Nachtschwarz	Glänzend	5	WAD8311BG
Geh. 3f. fl. Ausführung AP A.8 sw matt	88 mm	230 mm	Nachtschwarz	Matt	5	WAD8311BM
Geh. 3f. flach AP A.8 titan met lack	88 mm	230 mm	Titan	Metallisch	5	WAD8311TA
Geh. 3f. fl. Ausführung AP A.8 liweiß gl	88 mm	230 mm	Lichtweiß	Glänzend	5	WAD8311WG
Geh. 3f. fl. Ausführung AP A.8 liweiß mt	88 mm	230 mm	Lichtweiß	Matt	5	WAD8311WM



WAD8311WM



Aufputzgehäuse/-rahmen • Anzahl Einheiten 3 • Format Geräteeinbaumöglichkeit Universal

Werkstoff: Thermoplast
Tiefe: 54 mm
Einbau-/Anschlussort: Im Gehäuse

Bezeichnung	Breite	Höhe	Farbe	Glanzgrad	VPE	Best.-Nr.
Geh. 3f. ho. Ausführung AP A.8 ant mt la	88 mm	230 mm	Anthrazit	Matt	1	WAD8310AT
Geh. 3f. ho. Ausführung AP A.8 sw gl	88 mm	230 mm	Nachtschwarz	Glänzend	1	WAD8310BG
Geh. 3f. ho. Ausführung AP A.8 sw matt	88 mm	230 mm	Nachtschwarz	Matt	1	WAD8310BM
Geh. 3f. hoch AP A.8 titan met lack	88 mm	230 mm	Titan	Metallisch	1	WAD8310TA
Geh. 3f. ho. Ausführung AP A.8 liweiß gl	88 mm	230 mm	Lichtweiß	Glänzend	1	WAD8310WG
Geh. 3f. ho. Ausführung AP A.8 liweiß mt	88 mm	230 mm	Lichtweiß	Matt	1	WAD8310WM



WAD8310WM



C.1 Rahmen

Die C.1 Designlinie vereint kompakte Formen, hochwertige Verarbeitung und eine zeitlose, harmonisch abgerundete Ästhetik. Mit einem Rahmenmaß von nur 81 mm setzt es neue Maßstäbe für moderne Elektroinstallationen. Die sanft abgerundeten Rahmen und die dezente Rahmenanschrägung verleihen dem C.1 eine weiche, elegante Optik. So fügt er sich stilvoll in jedes Wandbild ein und ergänzt verschiedenste Raumkonzepte. Die klare Formensprache, die strukturierte Angebotsvielfalt und die zahlreichen Kombinationsmöglichkeiten erleichtern die Planung und Bestellung erheblich. Klassisch, modern oder minimalistisch passt sich der C.1 dank seiner kompakten Form und einer Vielzahl an Farben und Oberflächen mühelos jedem Interior-Konzept an – bei der erstklassigen Funktionalität auf außergewöhnliches Design trifft.



	Seite
Designübersicht C.1	158
Thermoplast, lichtweiß	160
Thermoplast, nachtschwarz	162
Thermoplast, anthrazit	164
Thermoplast, titan	165
Thermoplast, rot	166

Design C.1

Übersicht



Anthrazit matt



Lichtweiß matt



Lichtweiß glänzend



Nachtschwarz matt




Nachtschwarz
glänzend



Titan metallisch

Produktbeispiele



Abmessungen

Rahmen waagrecht und senkrecht

1-fach: B 81,5 x H 81,5 mm

2-fach: B 152,5 x H 81,5 mm

3-fach: B 223,5 x H 81,5 mm

4-fach: B 294,5 x H 81,5 mm

5-fach: B 365,5 x H 81,5 mm

Materialien | Farben

Thermoplast*

Lichtweiß matt

Lichtweiß glänzend

Nachtschwarz matt

Nachtschwarz glänzend

Anthrazit matt

Titan metallisch

Rot glänzend

ähnlich RAL 9016

ähnlich RAL 9016

ähnlich RAL 9005




ähnlich RAL 9005

ähnlich RAL 7021


ähnlich RAL 9006

ähnlich RAL 3020

* Thermoplast, aus 50% Post-Consumer-Rezyklat



Nachhaltige Verpackungen aus Monomaterial – recycelt, nicht zu trennen und einfach zu entsorgen.




WAD7100WG



Rahmen • Lichtweiß • Glänzend

Werkstoff: Thermoplast - Für Unterputzmontage
Verwendbar in höheren IP-Klassen: IP44 in Kombination mit Dichtungsset

Bezeichnung	Anzahl der Einsätze	Einbau-/Anschlussort	VPE	Best.-Nr.
C.1 Thermoplast				
Rahmen 1fach C.1 lichtweiß glänzend	1	Waagerecht Senkrecht	10	WAD7100WG
Rahmen 2fach C.1 lichtweiß glänzend	2	Waagerecht Senkrecht	10	WAD7200WG
Rahmen 3fach C.1 lichtweiß glänzend	3	Waagerecht Senkrecht	10	WAD7300WG
Rahmen 4fach C.1 lichtweiß glänzend	4	Waagerecht Senkrecht	2	WAD7400WG
Rahmen 5fach C.1 lichtweiß glänzend	5	Waagerecht Senkrecht	2	WAD7500WG




WAD7120WG



Rahmen • Lichtweiß • Glänzend • Für Beleuchtung und Kontrollschaltung

Werkstoff: Thermoplast - Für Unterputzmontage

Bezeichnung	Anzahl der Einsätze	Einbau-/Anschlussort	VPE	Best.-Nr.
C.1 Thermoplast				
LED-Rahmen 1fach C.1 lichtweiß glänzend	1	Waagerecht Senkrecht	1	WAD7120WG



WAD7100WM



Rahmen • Lichtweiß • Matt


Werkstoff: Thermoplast - Für Unterputzmontage
Verwendbar in höheren IP-Klassen: IP44 in Kombination mit Dichtungsset

Bezeichnung	Anzahl der Einsätze	Einbau-/Anschlussort	VPE	Best.-Nr.
C.1 Thermoplast				
Rahmen 1fach C.1 lichtweiß matt	1	Waagerecht Senkrecht	10	WAD7100WM
Rahmen 2fach C.1 lichtweiß matt	2	Waagerecht Senkrecht	10	WAD7200WM
Rahmen 3fach C.1 lichtweiß matt	3	Waagerecht Senkrecht	10	WAD7300WM
Rahmen 4fach C.1 lichtweiß matt	4	Waagerecht Senkrecht	2	WAD7400WM
Rahmen 5fach C.1 lichtweiß matt	5	Waagerecht Senkrecht	2	WAD7500WM

Rahmen • Lichtweiß • Matt • Für Beleuchtung und Kontrollschaltung

Werkstoff: Thermoplast - Für Unterputzmontage


Bezeichnung	Anzahl der Einsätze	Einbau-/Anschlussort	VPE	Best.-Nr.
C.1 Thermoplast				
LED-Rahmen 1fach C.1 lichtweiß matt	1	Waagrecht Senkrecht	1	WAD7120WM



WAD7120WM



Nachhaltige Verpackungen aus Monomaterial – recycelt, nicht zu trennen und einfach zu entsorgen.




WAD7100BG



Rahmen • Nachtschwarz • Glänzend

Werkstoff: Thermoplast - Für Unterputzmontage
Verwendbar in höheren IP-Klassen: IP44 in Kombination mit Dichtungsset

Bezeichnung	Anzahl der Einsätze	Einbau-/Anschlussort	VPE	Best.-Nr.
C.1 Thermoplast				
Rahmen 1fach C.1 nachtschwarz glänzend	1	Waagerecht Senkrecht	10	WAD7100BG
Rahmen 2fach C.1 nachtschwarz glänzend	2	Waagerecht Senkrecht	10	WAD7200BG
Rahmen 3fach C.1 nachtschwarz glänzend	3	Waagerecht Senkrecht	10	WAD7300BG
Rahmen 4fach C.1 nachtschwarz glänzend	4	Waagerecht Senkrecht	2	WAD7400BG
Rahmen 5fach C.1 nachtschwarz glänzend	5	Waagerecht Senkrecht	2	WAD7500BG




WAD7120BG



Rahmen • Nachtschwarz • Glänzend • Für Beleuchtung und Kontrollschaltung

Werkstoff: Thermoplast - Für Unterputzmontage

Bezeichnung	Anzahl der Einsätze	Einbau-/Anschlussort	VPE	Best.-Nr.
C.1 Thermoplast				
LED-Rahmen 1fach C.1 nachtschwarz gl	1	Waagerecht Senkrecht	1	WAD7120BG



WAD7100BM



Rahmen • Nachtschwarz • Matt


Werkstoff: Thermoplast - Für Unterputzmontage
Verwendbar in höheren IP-Klassen: IP44 in Kombination mit Dichtungsset

Bezeichnung	Anzahl der Einsätze	Einbau-/Anschlussort	VPE	Best.-Nr.
C.1 Thermoplast				
Rahmen 1fach C.1 nachtschwarz matt	1	Waagerecht Senkrecht	10	WAD7100BM
Rahmen 2fach C.1 nachtschwarz matt	2	Waagerecht Senkrecht	10	WAD7200BM
Rahmen 3fach C.1 nachtschwarz matt	3	Waagerecht Senkrecht	10	WAD7300BM
Rahmen 4fach C.1 nachtschwarz matt	4	Waagerecht Senkrecht	2	WAD7400BM
Rahmen 5fach C.1 nachtschwarz matt	5	Waagerecht Senkrecht	2	WAD7500BM

Rahmen • Nachtschwarz • Matt • Für Beleuchtung und Kontrollschaltung

Werkstoff: Thermoplast - Für Unterputzmontage


Bezeichnung	Anzahl der Einsätze	Einbau-/Anschlussort	VPE	Best.-Nr.
C.1 Thermoplast				
LED-Rahmen 1fach C.1 nachtschwarz matt	1	Waagrecht Senkrecht	1	WAD7120BM



WAD7120BM



Nachhaltige Verpackungen aus Monomaterial – recycelt, nicht zu trennen und einfach zu entsorgen.



WAD7100AT



Rahmen • Anthrazit • Matt

Werkstoff:


Thermoplast

- Für Unterputzmontage

Verwendbar in höheren IP-Klassen:

IP44 in Kombination mit Dichtungsset

Bezeichnung	Anzahl der Einsätze	Einbau-/Anschlussort	VPE	Best.-Nr.
C.1 Thermoplast				
Rahmen 1fach C.1 anthrazit matt lackiert	1	Waagerecht Senkrecht	10	WAD7100AT
Rahmen 2fach C.1 anthrazit matt lackiert	2	Waagerecht Senkrecht	10	WAD7200AT
Rahmen 3fach C.1 anthrazit matt lackiert	3	Waagerecht Senkrecht	10	WAD7300AT
Rahmen 4fach C.1 anthrazit matt lackiert	4	Waagerecht Senkrecht	2	WAD7400AT
Rahmen 5fach C.1 anthrazit matt lackiert	5	Waagerecht Senkrecht	2	WAD7500AT



WAD7120AT



Rahmen • Anthrazit • Matt • Für Beleuchtung und Kontrollschaltung

Werkstoff:

Thermoplast

- Für Unterputzmontage


Bezeichnung	Anzahl der Einsätze	Einbau-/Anschlussort	VPE	Best.-Nr.
C.1 Thermoplast				
LED-Rahmen 1fach C.1 anthra- zit matt lack	1	Waagerecht Senkrecht	1	WAD7120AT

Nachhaltige Verpackungen aus Monomaterial – recycelt, nicht zu trennen und einfach zu entsorgen.

Rahmen • Titan • Metallisch

Werkstoff: Thermoplast - Für Unterputzmontage
Verwendbar in höheren IP-Klassen: IP44 in Kombination mit Dichtungsset

Bezeichnung	Anzahl der Einsätze	Einbau-/Anschlussort	VPE	Best.-Nr.
C.1 Thermoplast				
Rahmen 1fach C.1 titan met lack	1	Waagerecht Senkrecht	10	WAD7100TA
Rahmen 2fach C.1 titan met lack	2	Waagerecht Senkrecht	10	WAD7200TA
Rahmen 3fach C.1 titan met lack	3	Waagerecht Senkrecht	10	WAD7300TA
Rahmen 4fach C.1 titan met lack	4	Waagerecht Senkrecht	2	WAD7400TA
Rahmen 5fach C.1 titan met lack	5	Waagerecht Senkrecht	2	WAD7500TA




WAD7100TA



Rahmen • Titan • Metallisch • Für Beleuchtung und Kontrollschaltung

Werkstoff: Thermoplast - Für Unterputzmontage


Bezeichnung	Anzahl der Einsätze	Einbau-/Anschlussort	VPE	Best.-Nr.
C.1 Thermoplast				
LED-Rahmen 1fach C.1 titan met lack	1	Waagerecht Senkrecht	1	WAD7120TA



WAD7120TA



Nachhaltige Verpackungen aus Monomaterial – recycelt, nicht zu trennen und einfach zu entsorgen.



WAD7100RG



Rahmen • Rot • Glänzend

Werkstoff: Thermoplast - Für Unterputzmontage
Verwendbar in höheren IP-Klassen: IP44 in Kombination mit Dichtungsset

Bezeichnung	Anzahl der Einsätze	Einbau-/Anschlussort	VPE	Best.-Nr.
C.1 Thermoplast				
Rahmen 1fach C.1 rot glänzend	1	Waagerecht Senkrecht	10	WAD7100RG
Rahmen 2fach C.1 rot glänzend	2	Waagerecht Senkrecht	2	WAD7200RG
Rahmen 3fach C.1 rot glänzend	3	Waagerecht Senkrecht	2	WAD7300RG
Rahmen 4fach C.1 rot glänzend	4	Waagerecht Senkrecht	2	WAD7400RG
Rahmen 5fach C.1 rot glänzend	5	Waagerecht Senkrecht	2	WAD7500RG

C.8

Rahmen

Der C.8 bietet mit seinem 88 mm Rahmenmaß erweiterte Gestaltungsfreiheit und überzeugt durch hohe Stabilität sowie volle Funktionalität. Sein abgerundetes Design fügt sich in unterschiedlichste Raumkonzepte ein. Dank der Vielfalt an Materialien, Farben und Oberflächen lässt er sich stilgerecht integrieren.



	Seite
Designübersicht C.8	170
Thermoplast, lichtweiß	172
Thermoplast, nachtschwarz	174
Thermoplast, anthrazit	176
Thermoplast, titan	177
Thermoplast, rot	178
Aluminium	179
Glas, weiß	180
Glas schwarz	181
Edelstahl	182

Design C.8

Übersicht



Aluminium matt, gebürstet



Lichtweiß matt



Lichtweiß glänzend



Nachtschwarz matt



Nachtschwarz glänzend



Anthrazit matt



Titan metallisch



Glas weiß matt



Glas schwarz glänzend



Edelstahl matt, gebürstet

Produktbeispiele



Abmessungen

Rahmen waagrecht und senkrecht

1-fach: B 88 x H 88 mm
 2-fach: B 159 x H 88 mm
 3-fach: B 230 x H 88 mm
 4-fach: B 301 x H 88 mm
 5-fach: B 372 x H 88 mm

Materialien | Farben

Thermoplast*

Lichtweiß matt	ähnlich RAL 9016
Lichtweiß glänzend	ähnlich RAL 9016
Nachtschwarz matt	ähnlich RAL 9005
Nachtschwarz glänzend	ähnlich RAL 9005
Anthrazit matt	ähnlich RAL 7021
Titan metallisch	ähnlich RAL 9006
Rot glänzend	ähnlich RAL 3020






Glas

Weiß matt	ähnlich RAL 9016
Schwarz glänzend	ähnlich RAL 9005


Metall

Aluminium matt, gebürstet	ähnlich RAL 9007
Edelstahl matt, gebürstet	ähnlich RAL 9022

* Thermoplast, aus 50% Post-Consumer-Rezyklat



Nachhaltige Verpackungen aus Monomaterial – recycelt, nicht zu trennen und einfach zu entsorgen.




WAD9100WG



Rahmen • Lichtweiß • Glänzend

Werkstoff: Thermoplast - Für Unterputzmontage
Verwendbar in höheren IP-Klassen: IP44 in Kombination mit Dichtungsset

Bezeichnung	Anzahl der Einsätze	Einbau-/Anschlussort	VPE	Best.-Nr.
C.8 Thermoplast				
Rahmen 1fach C.8 lichtweiß glänzend	1	Waagerecht Senkrecht	10	WAD9100WG
Rahmen 2fach C.8 lichtweiß glänzend	2	Waagerecht Senkrecht	10	WAD9200WG
Rahmen 3fach C.8 lichtweiß glänzend	3	Waagerecht Senkrecht	10	WAD9300WG
Rahmen 4fach C.8 lichtweiß glänzend	4	Waagerecht Senkrecht	2	WAD9400WG
Rahmen 5fach C.8 lichtweiß glänzend	5	Waagerecht Senkrecht	2	WAD9500WG




WAD9120WG



Rahmen • Lichtweiß • Glänzend • Für Beleuchtung und Kontrollschaltung

Werkstoff: Thermoplast - Für Unterputzmontage

Bezeichnung	Anzahl der Einsätze	Einbau-/Anschlussort	VPE	Best.-Nr.
C.8 Thermoplast				
LED-Rahmen 1fach C.8 lichtweiß glänzend	1	Waagerecht Senkrecht	1	WAD9120WG



WAD9100WM



Rahmen • Lichtweiß • Matt


Werkstoff: Thermoplast - Für Unterputzmontage
Verwendbar in höheren IP-Klassen: IP44 in Kombination mit Dichtungsset

Bezeichnung	Anzahl der Einsätze	Einbau-/Anschlussort	VPE	Best.-Nr.
C.8 Thermoplast				
Rahmen 1fach C.8 lichtweiß matt	1	Waagerecht Senkrecht	10	WAD9100WM
Rahmen 2fach C.8 lichtweiß matt	2	Waagerecht Senkrecht	10	WAD9200WM
Rahmen 3fach C.8 lichtweiß matt	3	Waagerecht Senkrecht	10	WAD9300WM
Rahmen 4fach C.8 lichtweiß matt	4	Waagerecht Senkrecht	2	WAD9400WM
Rahmen 5fach C.8 lichtweiß matt	5	Waagerecht Senkrecht	2	WAD9500WM

Rahmen • Lichtweiß • Matt • Für Beleuchtung und Kontrollschaltung

Werkstoff: Thermoplast - Für Unterputzmontage


Bezeichnung	Anzahl der Einsätze	Einbau-/Anschlussort	VPE	Best.-Nr.
C.8 Thermoplast				
LED-Rahmen 1fach C.8 lichtweiß matt	1	Waagrecht Senkrecht	1	WAD9120WM



WAD9120WM



Nachhaltige Verpackungen aus Monomaterial – recycelt, nicht zu trennen und einfach zu entsorgen.




WAD9100BG



Rahmen • Nachtschwarz • Glänzend

Werkstoff: Thermoplast - Für Unterputzmontage
Verwendbar in höheren IP-Klassen: IP44 in Kombination mit Dichtungsset

Bezeichnung	Anzahl der Einsätze	Einbau-/Anschlussort	VPE	Best.-Nr.
C.8 Thermoplast				
Rahmen 1fach C.8 nachtschwarz glänzend	1	Waagerecht Senkrecht	10	WAD9100BG
Rahmen 2fach C.8 nachtschwarz glänzend	2	Waagerecht Senkrecht	10	WAD9200BG
Rahmen 3fach C.8 nachtschwarz glänzend	3	Waagerecht Senkrecht	10	WAD9300BG
Rahmen 4fach C.8 nachtschwarz glänzend	4	Waagerecht Senkrecht	2	WAD9400BG
Rahmen 5fach C.8 nachtschwarz glänzend	5	Waagerecht Senkrecht	2	WAD9500BG




WAD9120BG



Rahmen • Nachtschwarz • Glänzend • Für Beleuchtung und Kontrollschaltung

Werkstoff: Thermoplast - Für Unterputzmontage

Bezeichnung	Anzahl der Einsätze	Einbau-/Anschlussort	VPE	Best.-Nr.
C.8 Thermoplast				
LED-Rahmen 1fach C.8 nachtschwarz gl	1	Waagerecht Senkrecht	1	WAD9120BG



WAD9100BM



Rahmen • Nachtschwarz • Matt


Werkstoff: Thermoplast - Für Unterputzmontage
Verwendbar in höheren IP-Klassen: IP44 in Kombination mit Dichtungsset

Bezeichnung	Anzahl der Einsätze	Einbau-/Anschlussort	VPE	Best.-Nr.
C.8 Thermoplast				
Rahmen 1fach C.8 nachtschwarz matt	1	Waagerecht Senkrecht	10	WAD9100BM
Rahmen 2fach C.8 nachtschwarz matt	2	Waagerecht Senkrecht	10	WAD9200BM
Rahmen 3fach C.8 nachtschwarz matt	3	Waagerecht Senkrecht	10	WAD9300BM
Rahmen 4fach C.8 nachtschwarz matt	4	Waagerecht Senkrecht	2	WAD9400BM
Rahmen 5fach C.8 nachtschwarz matt	5	Waagerecht Senkrecht	2	WAD9500BM

Rahmen • Nachtschwarz • Matt • Für Beleuchtung und Kontrollschaltung

Werkstoff: Thermoplast - Für Unterputzmontage


Bezeichnung	Anzahl der Einsätze	Einbau-/Anschlussort	VPE	Best.-Nr.
C.8 Thermoplast				
LED-Rahmen 1fach C.8 nacht- schwarz matt	1	Waagerecht Senkrecht	1	WAD9120BM



WAD9120BM



Nachhaltige Verpackungen aus Monomaterial – recycelt, nicht zu trennen und einfach zu entsorgen.



WAD9100AT



Rahmen • Anthrazit • Matt

Werkstoff: Thermoplast - Für Unterputzmontage
Verwendbar in höheren IP-Klassen: IP44 in Kombination mit Dichtungsset

Bezeichnung	Anzahl der Einsätze	Einbau-/Anschlussort	VPE	Best.-Nr.
C.8 Thermoplast				
Rahmen 1fach C.8 anthrazit matt lackiert	1	Waagerecht Senkrecht	10	WAD9100AT
Rahmen 2fach C.8 anthrazit matt lackiert	2	Waagerecht Senkrecht	10	WAD9200AT
Rahmen 3fach C.8 anthrazit matt lackiert	3	Waagerecht Senkrecht	10	WAD9300AT
Rahmen 4fach C.8 anthrazit matt lackiert	4	Waagerecht Senkrecht	2	WAD9400AT
Rahmen 5fach C.8 anthrazit matt lackiert	5	Waagerecht Senkrecht	2	WAD9500AT



WAD9120AT



Rahmen • Anthrazit • Matt • Für Beleuchtung und Kontrollschaltung

Werkstoff: Thermoplast - Für Unterputzmontage


Bezeichnung	Anzahl der Einsätze	Einbau-/Anschlussort	VPE	Best.-Nr.
C.8 Thermoplast				
LED-Rahmen 1fach C.8 anthrazit matt lack	1	Waagerecht Senkrecht	1	WAD9120AT

Nachhaltige Verpackungen aus Monomaterial – recycelt, nicht zu trennen und einfach zu entsorgen.

Rahmen • Titan • Metallisch

Werkstoff: Thermoplast - Für Unterputzmontage
Verwendbar in höheren IP-Klassen: IP44 in Kombination mit Dichtungsset

Bezeichnung	Anzahl der Einsätze	Einbau-/Anschlussort	VPE	Best.-Nr.
C.8 Thermoplast				
Rahmen 1fach C.8 titan met lack	1	Waagerecht Senkrecht	10	WAD9100TA
Rahmen 2fach C.8 titan met lack	2	Waagerecht Senkrecht	10	WAD9200TA
Rahmen 3fach C.8 titan met lack	3	Waagerecht Senkrecht	10	WAD9300TA
Rahmen 4fach C.8 titan met lack	4	Waagerecht Senkrecht	2	WAD9400TA
Rahmen 5fach C.8 titan met lack	5	Waagerecht Senkrecht	2	WAD9500TA




WAD9100TA



Rahmen • Titan • Metallisch • Für Beleuchtung und Kontrollschaltung

Werkstoff: Thermoplast - Für Unterputzmontage


Bezeichnung	Anzahl der Einsätze	Einbau-/Anschlussort	VPE	Best.-Nr.
C.8 Thermoplast				
LED-Rahmen 1fach C.8 titan met lack	1	Waagerecht Senkrecht	1	WAD9120TA



WAD9120TA



Nachhaltige Verpackungen aus Monomaterial – recycelt, nicht zu trennen und einfach zu entsorgen.



WAD9100RG



Rahmen • Rot • Glänzend

Werkstoff: Thermoplast - Für Unterputzmontage
Verwendbar in höheren IP-Klassen: IP44 in Kombination mit Dichtungsset


Bezeichnung	Anzahl der Einsätze	Einbau-/Anschlussort	VPE	Best.-Nr.
C.8 Thermoplast				
Rahmen 1fach C.8 rot glänzend	1	Waagerecht Senkrecht	10	WAD9100RG
Rahmen 2fach C.8 rot glänzend	2	Waagerecht Senkrecht	2	WAD9200RG
Rahmen 3fach C.8 rot glänzend	3	Waagerecht Senkrecht	2	WAD9300RG
Rahmen 4fach C.8 rot glänzend	4	Waagerecht Senkrecht	2	WAD9400RG
Rahmen 5fach C.8 rot glänzend	5	Waagerecht Senkrecht	2	WAD9500RG

Nachhaltige Verpackungen aus Monomaterial – recycelt, nicht zu trennen und einfach zu entsorgen.

Rahmen • Aluminium • Matt

Werkstoff: Aluminium - Für Unterputzmontage
Verwendbar in höheren IP-Klassen: IP44 in Kombination mit Dichtungsset

Bezeichnung	Anzahl der Einsätze	Einbau-/Anschlussort	VPE	Best.-Nr.
C.8 Aluminium				
RA 1f. C.8 al matt Aluminium gebrst	1	Waagerecht Senkrecht	1	WAD9100AL
RA 2fach waager. C.8 al matt Alu gebrst	2	Waagerecht	1	WAD9200ALH
RA 2fach senkr. C.8 al matt Alu gebrst	2	Senkrecht	1	WAD9200ALV
RA 3fach waager. C.8 al matt Alu gebrst	3	Waagerecht	1	WAD9300ALH
RA 3fach senkr. C.8 al matt Alu gebrst	3	Senkrecht	1	WAD9300ALV
RA 4fach waager. C.8 al matt Alu gebrst	4	Waagerecht	1	WAD9400ALH
RA 4fach senkr. C.8 al matt Alu gebrst	4	Senkrecht	1	WAD9400ALV
RA 5fach waager. C.8 al matt Alu gebrst	5	Waagerecht	1	WAD9500ALH
RA 5fach senkr. C.8 al matt Alu gebrst	5	Senkrecht	1	WAD9500ALV



WAD9100AL



WAD9120AL

Rahmen • Aluminium • Matt • Für Beleuchtung und Kontrollschaltung

Werkstoff: Aluminium - Für Unterputzmontage


Bezeichnung	Anzahl der Einsätze	Einbau-/Anschlussort	VPE	Best.-Nr.
C.8 Aluminium				
LED-RA 1f. C.8 al matt Alu gebrst	1	Waagerecht Senkrecht	1	WAD9120AL



WAD9120AL



Nachhaltige Verpackungen aus Monomaterial – recycelt, nicht zu trennen und einfach zu entsorgen.




WAD9100GWM



Rahmen • Weiß • Matt

Werkstoff: Glas - Für Unterputzmontage
Verwendbar in höheren IP-Klassen: IP44 in Kombination mit Dichtungsset

Bezeichnung	Anzahl der Einsätze	Einbau-/Anschlussort	VPE	Best.-Nr.
C.8 Glas				
Rahmen 1fach C.8 Glas lichtweiß matt	1	Waagerecht Senkrecht	1	WAD9100GWM
Rahmen 2fach C.8 Glas lichtweiß matt	2	Waagerecht Senkrecht	1	WAD9200GWM
Rahmen 3fach C.8 Glas lichtweiß matt	3	Waagerecht Senkrecht	1	WAD9300GWM
Rahmen 4fach C.8 Glas lichtweiß matt	4	Waagerecht Senkrecht	1	WAD9400GWM
Rahmen 5fach C.8 Glas lichtweiß matt	5	Waagerecht Senkrecht	1	WAD9500GWM



WAD9120GWM



Rahmen • Weiß • Matt • Für Beleuchtung und Kontrollschaltung

Werkstoff: Glas - Für Unterputzmontage


Bezeichnung	Anzahl der Einsätze	Einbau-/Anschlussort	VPE	Best.-Nr.
C.8 Glas				
LED-Rahmen 1fach C.8 Glas lichtweiß matt	1	Waagerecht Senkrecht	1	WAD9120GWM

Nachhaltige Verpackungen aus Monomaterial – recycelt, nicht zu trennen und einfach zu entsorgen.

Rahmen • Schwarz • Glänzend • Für Beleuchtung und Kontrollschaltung

Werkstoff: Glas - Für Unterputzmontage

Bezeichnung	Anzahl der Einsätze	Einbau-/Anschlussort	VPE	Best.-Nr.
C.8 Glas				
LED-Rahmen 1fach C.8 Glas schwarz gl	1	Waagerecht Senkrecht	1	WAD9120GBG



WAD9120GBG



Rahmen • Schwarz • Glänzend • Ohne Beleuchtung (nicht beleuchtbar)

Werkstoff: Glas - Für Unterputzmontage
Verwendbar in höheren IP-Klassen: IP44 in Kombination mit Dichtungsset


Bezeichnung	Anzahl der Einsätze	Einbau-/Anschlussort	VPE	Best.-Nr.
C.8 Glas				
Rahmen 1fach C.8 Glas schwarz glänzend	1	Waagerecht Senkrecht	1	WAD9100GBG
Rahmen 2fach C.8 Glas schwarz glänzend	2	Waagerecht Senkrecht	1	WAD9200GBG
Rahmen 3fach C.8 Glas schwarz glänzend	3	Waagerecht Senkrecht	1	WAD9300GBG
Rahmen 4fach C.8 Glas schwarz glänzend	4	Waagerecht Senkrecht	1	WAD9400GBG
Rahmen 5fach C.8 Glas schwarz glänzend	5	Waagerecht Senkrecht	1	WAD9500GBG



WAD9100GBG



Nachhaltige Verpackungen aus Monomaterial – recycelt, nicht zu trennen und einfach zu entsorgen.



WAD9100ES



Rahmen • Edelstahl • Matt

Werkstoff: Edelstahl - Für Unterputzmontage
Verwendbar in höheren IP-Klassen: IP44 in Kombination mit Dichtungsset

Bezeichnung	Anzahl der Einsätze	Einbau-/Anschlussort	VPE	Best.-Nr.
C.8 Edelstahl				
RA 1f. C.8 edelst. matt Met. gebrst	1	Waagerecht Senkrecht	1	WAD9100ES
RA 2f. waager. C.8 edels. mt. Met. gebr	2	Waagerecht	1	WAD9200ESH
RA 2f. senkr. C.8 edels. mt. Met. gebrst	2	Senkrecht	1	WAD9200ESV
RA 3f. waager. C.8 edels. mt. Met. gebr	3	Waagerecht	1	WAD9300ESH
RA 3f. senkr. C.8 edels. mt. Met. gebrst	3	Senkrecht	1	WAD9300ESV
RA 4f. waager. C.8 edels. mt. Met. gebr	4	Waagerecht	1	WAD9400ESH
RA 4f. senkr. C.8 edels. mt. Met. gebrst	4	Senkrecht	1	WAD9400ESV
RA 5f. waager. C.8 edels. mt. Met. gebrst	5	Waagerecht	1	WAD9500ESH
RA 5f. senkr. C.8 edels. mt. Met. gebrst	5	Senkrecht	1	WAD9500ESV



WAD9120ES



Rahmen • Edelstahl • Matt • Für Beleuchtung und Kontrollschaltung

Werkstoff: Edelstahl - Für Unterputzmontage

Bezeichnung	Anzahl der Einsätze	Einbau-/Anschlussort	VPE	Best.-Nr.
C.8 Edelstahl				
LED-RA 1f. C.8 edelst. matt Met. gebrst	1	Waagerecht Senkrecht	1	WAD9120ES

Serie 1930 | Serie Glas | Serie R.classic Einsätze

Die Serie 1930 und Serie Glas sind vom Bauhaus-Design inspiriert und setzen klassische Designprinzipien in einem modernen Stil um. Ikonische Drehschalter in Rundrahmen treffen auf eine Vielzahl moderner Geräte wie USB-Ladesteckdosen. Sie verbinden klassisches Design mit zeitgemäßer Funktionalität. Die Serie R.classic überträgt die klassische Designsprache der Serie 1930 in die Zukunft. Runde Schalter mit einem einfachen Drehknopf, die sogar auf einen Rahmen verzichten: Einfach und schön.



	Seite
SCHUKO Steckdose	186
Steckdose SCHUKO mit Klappdeckel	188
Steckdose mit Schutzkontaktstift	189
Steckdose mit Schutzkontaktstift und Klappdeckel	191
USB-Ladegeräte	192
Einzel-Wippschalter / Taster	193
Doppel-Wippschalter / Taster	195
Ein-/Ausschalter	197
Schalter/Taster	198
Drehdimmer	202
Jalousie-Drehschalter	203
HLK-Regelung	204
Telekommunikation	206
Datenkommunikation	208
Antennentechnik	211
Ergänzungsprodukte- Multimedialösungen	213
Lautsprecher – Multimedialösungen	214
Multimedia Anwendung	215
Lichtsignal E10	216
Hotelanwendungen	218
Ergänzungsprodukt	219



WLS1463WG



Steckdose • SCHUKO • Mit Beschriftungsfeld • Mit erhöhtem Berührungsschutz • Mit Funktionsbeleuchtung • Mit Schraub-Liftklemmen • Ohne Deckel

Nennspannung: 250 V - Durchverdrahtung möglich
 Frequenz: 50 - 60 Hz
 Nennstrom: 16 A
 Einbautiefe: 32 mm
 Leiterquerschnitt: 1,0 - 2,5 mm²
 Anschlussart: Schraubanschluss

Farbe	Glanzgrad	Werkstoff	VPE	Best.-Nr.
R.x Serie R.classic				
Schwarz	Glänzend	Thermoplast	10	WLS1463BG
Polarweiß	Glänzend	Thermoplast	10	WLS1463WG



WTS1100WG

Steckdose • SCHUKO • Verdrehter Zentraleinsatz • Mit Steckklemme • Ohne Deckel

Nennspannung: 250 V - Durchverdrahtung möglich
 Frequenz: 50 - 60 Hz
 Nennstrom: 16 A
 Anschluss-/Steckertyp USB: SCHUKO
 Einbautiefe: 32 mm
 Leiterquerschnitt: 1,0 - 2,5 mm²
 Anschlussart: Steckanschluss

Farbe	Glanzgrad	Werkstoff	VPE	Best.-Nr.
Serie 1930 / Serie Glas				
Schwarz	Glänzend	Duroplast	10	WTS1100BG
Polarweiß	Glänzend	Duroplast	10	WTS1100WG



WTS1300WG



Steckdose • SCHUKO • Verdrehter Zentraleinsatz • Mit Schraub-Liftklemmen • Ohne Deckel

Nennspannung: 250 V - Durchverdrahtung möglich
 Frequenz: 50 - 60 Hz
 Nennstrom: 16 A
 Anschluss-/Steckertyp USB: SCHUKO
 Einbautiefe: 32 mm
 Leiterquerschnitt: 1,0 - 2,5 mm²
 Anschlussart: Schraubanschluss

Farbe	Glanzgrad	Werkstoff	VPE	Best.-Nr.
Serie 1930 / Serie Glas				
Schwarz	Glänzend	Duroplast	10	WTS1300BG
Polarweiß	Glänzend	Duroplast	10	WTS1300WG



WTS1200WG



Steckdose • SCHUKO • Verdrehter Zentraleinsatz • Mit erhöhtem Berührungsschutz • Mit Steckklemme • Ohne Deckel

Nennspannung: 250 V - Durchverdrahtung möglich
 Frequenz: 50 - 60 Hz
 Nennstrom: 16 A
 Anschluss-/Steckertyp USB: SCHUKO
 Einbautiefe: 32 mm
 Leiterquerschnitt: 1,0 - 2,5 mm²
 Anschlussart: Steckanschluss

Farbe	Glanzgrad	Werkstoff	VPE	Best.-Nr.
Serie 1930 / Serie Glas				
Schwarz	Glänzend	Duroplast	10	WTS1200BG
Polarweiß	Glänzend	Duroplast	10	WTS1200WG

Steckdose • SCHUKO • Flexible Montage in 45°-Schritten • Mit Steckklemme • Ohne Deckel

Nennspannung: 250 V - Durchverdrahtung möglich
 Frequenz: 50 - 60 Hz
 Nennstrom: 16 A
 Einbautiefe: 32 mm
 Leiterquerschnitt: 1,0 - 2,5 mm²
 Anschlussart: Steckanschluss

Farbe	Glanzgrad	Werkstoff	VPE	Best.-Nr.
Serie R.classic				
Schwarz	Glänzend	Thermoplast	10	WLS1100BG
Polarweiß	Glänzend	Thermoplast	10	WLS1100WG



WLS1100WG

Steckdose • SCHUKO • Flexible Montage in 45°-Schritten • Mit Schraub-Liftklemmen • Ohne Deckel

Nennspannung: 250 V - Durchverdrahtung möglich
 Frequenz: 50 - 60 Hz
 Nennstrom: 16 A
 Einbautiefe: 32 mm
 Leiterquerschnitt: 1,0 - 2,5 mm²
 Anschlussart: Schraubanschluss

Farbe	Glanzgrad	Werkstoff	VPE	Best.-Nr.
Serie R.classic				
Schwarz	Glänzend	Thermoplast	10	WLS1300BG
Polarweiß	Glänzend	Thermoplast	10	WLS1300WG



WLS1300WG



Steckdose • SCHUKO • Flexible Montage in 45°-Schritten • Mit erhöhtem Berührungsschutz • Mit Steckklemme • Ohne Deckel


Nennspannung: 250 V - Durchverdrahtung möglich
 Frequenz: 50 - 60 Hz
 Nennstrom: 16 A
 Einbautiefe: 32 mm
 Leiterquerschnitt: 1,0 - 2,5 mm²
 Anschlussart: Steckanschluss

Farbe	Glanzgrad	Werkstoff	VPE	Best.-Nr.
Serie R.classic				
Schwarz	Glänzend	Thermoplast	10	WLS1200BG
Polarweiß	Glänzend	Thermoplast	10	WLS1200WG



WLS1200WG





WLS1211WG



Steckdose • SCHUKO • Flexible Montage in 45°-Schritten • Mit erhöhtem Berührungsschutz • Mit Steckklemme • Selbstschließender Klappdeckel				
Nennspannung:	250 V	- Durchverdrahtung möglich		
Frequenz:	50 - 60 Hz			
Nennstrom:	16 A			
Anschluss-/Steckertyp USB:	SCHUKO			
Einbautiefe:	32 mm			
Leiterquerschnitt:	1,0 - 2,5 mm ²			
Anschlussart:	Steckanschluss			
Farbe	Glanzgrad	Werkstoff	VPE	Best.-Nr.
Serie R.classic				
Schwarz	Glänzend	Thermoplast	10	WLS1211BG
Polarweiß	Glänzend	Thermoplast	10	WLS1211WG

Steckdose • Schutzkontaktstift • Mit erhöhtem Berührungsschutz • Mit Funktionsbeleuchtung • Mit Schraub-Liftklemmen

Nennspannung: 250 V - Durchverdrahtung möglich
 Frequenz: 50 - 60 Hz
 Nennstrom: 16 A
 Einbautiefe: 32 mm
 Leiterquerschnitt: 1,0 - 2,5 mm²
 Anschlussart: Schraubanschluss

Farbe	Glanzgrad	Werkstoff	VPE	Best.-Nr.
Serie R.classic				
Schwarz	Glänzend	Thermoplast	10	WLS1863BG
Polarweiß	Glänzend	Thermoplast	10	WLS1863WG



WLS1863WG



Steckdose • Schutzkontaktstift • Verdrehter Zentraleinsatz • Mit erhöhtem Berührungsschutz • Mit Steckklemme • Ohne Deckel

Nennspannung: 250 V - Durchverdrahtung möglich
 Frequenz: 50 - 60 Hz
 Nennstrom: 16 A
 Anschluss-/Steckertyp USB: Französische Norm NF
 Leiterquerschnitt: 1,0 - 2,5 mm²
 Anschlussart: Steckanschluss

Farbe	Glanzgrad	Werkstoff	VPE	Best.-Nr.
Serie 1930 / Serie Glas				
Schwarz	Glänzend	Duroplast	10	WTS1600BG
Polarweiß	Glänzend	Duroplast	10	WTS1600WG



WTS1600WG



Steckdose • Schutzkontaktstift • Verdrehter Zentraleinsatz • Mit erhöhtem Berührungsschutz • Mit Schraub-Liftklemmen • Ohne Deckel

Nennspannung: 250 V - Durchverdrahtung möglich
 Frequenz: 50 - 60 Hz
 Nennstrom: 16 A
 Anschluss-/Steckertyp USB: Französische Norm NF
 Leiterquerschnitt: 1,0 - 2,5 mm²
 Anschlussart: Schraubanschluss

Farbe	Glanzgrad	Werkstoff	VPE	Best.-Nr.
Serie 1930 / Serie Glas				
Schwarz	Glänzend	Duroplast	10	WTS1800BG
Polarweiß	Glänzend	Duroplast	10	WTS1800WG



WTS1800WG



Steckdose • Schutzkontaktstift • Flexible Montage in 45°-Schritten • Mit erhöhtem Berührungsschutz • Mit Steckklemme • Ohne Deckel

Nennspannung: 250 V - Durchverdrahtung möglich
 Frequenz: 50 - 50 Hz
 Nennstrom: 16 A
 Einbautiefe: 32 mm
 Leiterquerschnitt: 1,0 - 2,5 mm²
 Anschlussart: Steckanschluss

Farbe	Glanzgrad	Werkstoff	VPE	Best.-Nr.
Serie R.classic				
Schwarz	Glänzend	Thermoplast	10	WLS1600BG
Polarweiß	Glänzend	Thermoplast	10	WLS1600WG



WLS1600WG





WLS1800WG



Steckdose • Schutzkontaktstift • Flexible Montage in 45°-Schritten • Mit erhöhtem Berührungsschutz • Mit Schraub-Liftklemmen • Ohne Deckel

Nennspannung: 250 V - Durchverdrahtung möglich
Frequenz: 50 - 60 Hz
Nennstrom: 16 A
Einbautiefe: 31,40 mm
Leiterquerschnitt: 1,0 - 2,5 mm²
Anschlussart: Schraubanschluss

Farbe	Glanzgrad	Werkstoff	VPE	Best.-Nr.
Serie R.classic				
Schwarz	Glänzend	Thermoplast	10	WLS1800BG
Polarweiß	Glänzend	Thermoplast	10	WLS1800WG

Steckdose • Schutzkontaktstift • Flexible Montage in 45°-Schritten • Mit erhöhtem Berührungsschutz • Mit Schraub-Lifteklemmen • Selbstschließender Klappdeckel

Nennspannung: 250 V - Durchverdrahtung möglich
 Frequenz: 50 - 60 Hz
 Nennstrom: 16 A
 Einbautiefe: 31,30 mm
 Leiterquerschnitt: 1,0 - 2,5 mm²
 Anschlussart: Schraubanschluss

Farbe	Glanzgrad	Werkstoff	Aufdruck	VPE	Best.-Nr.
Serie R.classic					
Schwarz	Glänzend	Thermoplast	Mit Aufdruck	10	WLS1811BG
Polarweiß	Glänzend	Thermoplast	Mit Aufdruck	10	WLS1811WG



WLS1811WG





WTS4155WM



USB-Spannungsversorgung • Anzahl der Ausgänge 2

Eingangsspannung: 196 - 253 V
Ausgangsstrom: 3000 mA
Anschluss-/Steckertyp USB: CC

Bezeichnung	VPE	Best.-Nr.
Serie 1930 / Serie Glas Serie R.classic		
USB Unterputz, C+C PD20W, rund, ant matt	1	WTS4155BM
USB Unterputz, C+C PD20W, rund, pw matt	1	WTS4155WM



WTF4000WG



Zentralstück • Anzahl der Anschlüsse 1 • Anschluss-/Steckertyp TAE/Lautsprecheranschluss/USB-C • Mit Geradeauslass


Montageart: Schraubbefestigung
Zusammenstellung: Zentralplatte

Farbe	Glanzgrad	VPE	Best.-Nr.
Serie 1930 / Serie Glas			
Schwarz	Glänzend	10	WTF4000BG
Polarweiß	Glänzend	10	WTF4000WG

Wippschalter • Mit Steckklemme

Nennspannung: 250 V - Mit Klemm-/Schraubbefestigung
 Frequenz: 50 - 60 Hz
 Verwendbar in höheren IP-Klassen: IP44 in Kombination mit Dichtungsset

Bezeichnung	Schaltstrom	VPE	Best.-Nr.
A.1 A.8 C.1 C.8 R.x Serie 1930 / Serie Glas Serie R.classic			
Wechselschalter Tragring rund UP 10 AX	10 AX (100W LED (SBL))	10	WDE303601
Wechselschalter Tragring rund UP 16 AX	16 AX (200W LED (SBL))	10	WDE30360116
A.1 A.8 C.1 C.8 R.x Serie R.classic			
Kreuzschalter rund Tragring 10AX/250V	10 AX (100W LED (SBL))	10	WDE303701
A.1 A.8 C.1 C.8 Serie R.classic			
Kreuzschalter Tragring rund UP 16 AX	16 AX (200W LED (SBL))	10	WDE30370116




WDE303601

Einsatz - Taster • Einzeltaster

Schaltstrom: 10 A - Mit Klemm-/Schraubbefestigung
 Nennspannung: 250 V - Mit Steckklemme
 Einbautiefe: 31 mm

Bezeichnung	Farbe	Werkstoff	Schaltart/Variante	VPE	Best.-Nr.
A.1 A.8 C.1 C.8 Serie 1930 / Serie Glas Serie R.classic					
Wipptaster Modul Tragring rund	Grau	Metall Kunststoff	Aus/Wechsel	10	WDE503601



WDE503601



Wippe • Für Wipptaster/Für Wechsel-/Kreuzschalter • Mit Aufdruck Symbol Licht • Kontrollfenster/Lichtauslass

Werkstoff: Thermoplast - Für Beleuchtung und Kontrollschaltung
 Verwendbar in höheren IP-Klassen: IP44 in Kombination mit Dichtungsset
 Zusammenstellung: Steuerelement

Farbe	Glanzgrad	Oberfläche	VPE	Best.-Nr.
R.x Serie 1930 / Serie Glas Serie R.classic				
Schwarz	Glänzend	Unbehandelt	10	WLW1332BG
Polarweiß	Glänzend	Unbehandelt	10	WLW1332WG



WLW1332WG



Wippe • Für Wipptaster/Für Wechsel-/Kreuzschalter

Werkstoff: Thermoplast
 Verwendbar in höheren IP-Klassen: IP44 in Kombination mit Dichtungsset
 Zusammenstellung: Steuerelement

Farbe	Glanzgrad	Oberfläche	VPE	Best.-Nr.
R.x Serie 1930 / Serie Glas Serie R.classic				
Schwarz	Glänzend	Unbehandelt	10	WLW1000BG
Polarweiß	Glänzend	Unbehandelt	10	WLW1000WG



WLW1000WG





WLW1331WG



Wippe • Für Wipptaster/Für Wechsel-/Kreuzschalter • Kontrollfenster/Lichtauslass

Werkstoff:Thermoplast

- Für Beleuchtung und Kontrollschaltung

Verwendbar in höheren IP-Klassen:IP44 in Kombination mit

Dichtungsset


Zusammenstellung:Steuerelement

Farbe	Glanzgrad	Oberfläche	VPE	Best.-Nr.
R.x				
Schwarz	Glänzend	Unbehandelt	10	WLW1331BG
Polarweiß	Glänzend	Unbehandelt	10	WLW1331WG

Wippschalter • Mit Steckklemme

Nennspannung: 250 V - Mit Klemm-/Schraubbefestigung
 Frequenz: 50 - 60 Hz
 Anschluss-/Steckertyp: Steckklemme

Bezeichnung	Schaltstrom	VPE	Best.-Nr.
A.1 A.8 C.1 C.8 R.x Serie 1930 / Serie Glas Serie R.classic			
Serienschalter UP r. Tragring 10AX/250V	10 AX (100W LED (SBL))	10	WDE303501
Serienschalter Tragring rund UP 16 AX	16 AX (200W LED (SBL))	10	WDE30350116




WDE303501

Einsatz - Taster • Serientaster

Schaltstrom: 10 A - Mit Klemm-/Schraubbefestigung
 Nennspannung: 250 V - Mit Steckklemme
 Einbautiefe: 32 mm

Bezeichnung	Farbe	Werkstoff	Schaltart/Variante	VPE	Best.-Nr.
A.1 A.8 C.1 C.8 Serie 1930 / Serie Glas Serie R.classic					
Serientaster UP Tragring rund 10A/250V	Grau	Metall Kunststoff	2x Schließer, gemeinsame Eingangs-klemme	10	WDE503511



WDE503511

Wippe • Für Wipptaster/Für Wechsel-/Kreuzschalter • Mit aufgedrucktem Pfeilsymbol

Werkstoff: Thermoplast
 Zusammenstellung: Steuerelement

Farbe	Glanzgrad	Oberfläche	VPE	Best.-Nr.
R.x Serie 1930 / Serie Glas Serie R.classic				
Schwarz	Glänzend	Unbehandelt	10	WLW2001BG
Polarweiß	Glänzend	Unbehandelt	10	WLW2001WG



WLW2001WG

Wippe • Für Wipptaster/Für Wechsel-/Kreuzschalter • Mit Aufdruck Symbol Pfeile

Werkstoff: Thermoplast
 Zusammenstellung: Steuerelement

Farbe	Glanzgrad	Oberfläche	VPE	Best.-Nr.
R.x Serie 1930 / Serie Glas Serie R.classic				
Schwarz	Glänzend	Unbehandelt	10	WLW2002BG
Polarweiß	Glänzend	Unbehandelt	10	WLW2002WG



WLW2002WG

Wippe • Für Wipptaster/Für Wechsel-/Kreuzschalter

Werkstoff: Thermoplast
 Zusammenstellung: Steuerelement

Farbe	Glanzgrad	Oberfläche	VPE	Best.-Nr.
R.x Serie 1930 / Serie Glas Serie R.classic				
Schwarz	Glänzend	Unbehandelt	10	WLW2010BG
Polarweiß	Glänzend	Unbehandelt	10	WLW2010WG



WLW2010WG



WLW2300WG



Wippe • Für Wipptaster/Für Wechsel-/Kreuzschalter • Kontrollfenster/Lichtauslass

Werkstoff: Thermoplast - Für Beleuchtung und Kontrollschaltung
Zusammenstellung: Steuerelement

Farbe	Glanzgrad	Oberfläche	VPE	Best.-Nr.
R.x Serie 1930 / Serie Glas Serie R.classic				
Schwarz	Glänzend	Unbehandelt	10	WLW2300BG
Polarweiß	Glänzend	Unbehandelt	10	WLW2300WG

Wippe • Für mehrpolige Wippschalter • Mit Aufdruck „0“


Werkstoff: Thermoplast
Verwendbar in höheren IP-Klassen: IP44 in Kombination mit Dichtungsset
Zusammenstellung: Steuerelement

Farbe	Glanzgrad	Oberfläche	VPE	Best.-Nr.
R.x Serie R.classic				
Schwarz	Glänzend	Unbehandelt	10	WLW1014BG
Polarweiß	Glänzend	Unbehandelt	10	WLW1014WG



WLW1014WG





WDE387603

Drehschalter • Mit Schraubklemmen

Nennspannung: 250 V - Mit Spreizkrallen
 Frequenz: 50 - 60 Hz
 Nennstrom: 10 A
 Anschluss-/Steckertyp: Schraubanschluss

Bezeichnung	Schaltstrom	VPE	Best.-Nr.
Serie 1930 / Serie Glas Serie R.classic			
Wechsel-Drehschalter UP 1930/Glas/R.clas	10 AX (100W LED (SBL))	1	WDE387603
Kreuz-DrehschalterUP 1930/Glas/R.classic	10 AX (100W LED (SBL))	1	WDE387703



WDE387503

Drehschalter • Mit Schraubklemmen

Nennspannung: 250 V - Mit Spreizkrallen
 Frequenz: 50 - 60 Hz - Ohne Glühlampe
 Nennstrom: 10 A - Serien
 Anschluss-/Steckertyp: Schraubanschluss

Bezeichnung	Schaltstrom	VPE	Best.-Nr.
Serie 1930 / Serie Glas Serie R.classic			
Serien-Drehschalter UP 1930/Glas/R.class	10 AX (100W LED (SBL))	1	WDE387503



WDE389303

Drehschalter • Mit Schraubklemmen

Nennspannung: 250 V - Mit Spreizkrallen
 Frequenz: 50 - 60 Hz - Ohne Glühlampe
 Nennstrom: 10 A - 2-polig Aus
 Anschluss-/Steckertyp: Schraubanschluss

Bezeichnung	Schaltstrom	VPE	Best.-Nr.
Serie 1930 / Serie Glas Serie R.classic			
Aus-Drehschalter 2p UP 1930/Glas/R.class	10 AX (100W LED (SBL))	1	WDE389303



WTD7100GWG

Rahmen • Polarweiß • Glänzend

Werkstoff: Glas - Für Steckbefestigung

Bezeichnung	Anzahl der Einsätze	Einbau-/Anschlussort	VPE	Best.-Nr.
Serie Glas				
Glasabdeckplatte Schalter Serie Glas pw	1	Waagrecht Senkrecht	10	WTD7100GWG



WTD7671GWG

Rahmen • Polarweiß • Glänzend • Endstück

Werkstoff: Glas - Für Steckbefestigung

Bezeichnung	Anzahl der Einsätze	Einbau-/Anschlussort	VPE	Best.-Nr.
Serie Glas				
Glas-Endplatte Schalter Serie Glas pw	1	Waagrecht Senkrecht	10	WTD7671GWG

Rahmen • Polarweiß • Glänzend • Mittelstück

Werkstoff: Glas

Bezeichnung	Anzahl der Einsätze	Einbau-/Anschlussort	VPE	Best.-Nr.
Serie Glas				
Glas-Mittelplatte Schalter Serie Glas pw	1	Waagerecht Senkrecht	10	WTD7672GWG
Serie Glas, Mittelplatte f. HWM	1	Waagerecht Senkrecht	10	WTD7672GWG2



WTD7672GWG

Rahmen • Glänzend

Werkstoff: Glas - Klemmbefestigung
- Für Einzelmontage

Bezeichnung	Anzahl der Einsätze	Einbau-/Anschlussort	VPE	Best.-Nr.
Serie Glas				
Glasplatte Schalter/Tas. Serie Glas klar	1	Waagerecht Senkrecht	10	WTD7100GT
Serie Glas, ADP f. DS/T, f. Kneb., f. HWM	1	Waagerecht Senkrecht	10	WTD7100GT2



WTD7100GT

Rahmen • Glänzend • Endstück

Werkstoff: Glas

Bezeichnung	Anzahl der Einsätze	Einbau-/Anschlussort	VPE	Best.-Nr.
Serie Glas				
Serie Glas, Endplatte f. HWM	1	Waagerecht Senkrecht	10	WTD7171GT2
Glas-Endplatte Schalter Serie Glas klar	1	Waagerecht Senkrecht	10	WTD7671GT



WTD7171GT2

Rahmen • Glänzend • Mittelstück

Werkstoff: Glas - Klemmbefestigung
- Für Kombinationsmontage

Bezeichnung	Anzahl der Einsätze	Einbau-/Anschlussort	VPE	Best.-Nr.
Serie Glas				
Gl.mittelplatte Schalter Serie Glas klar	1	Waagerecht Senkrecht	10	WTD7672GT




WTD7672GT

Einsatz - Taster • Gruppentaster

Schaltstrom: 10 A - Für Zentralstück mit Drehknopf
Nennspannung: 250 V - Mit Klemm-/Schraubbefestigung
Einbautiefe: 32 mm - Mit Schraubklemmen

Bezeichnung	Farbe	Werkstoff	Schaltart/Variante	VPE	Best.-Nr.
A.1 A.8 C.1 C.8 Serie 1930 / Serie Glas Serie R.classic					
Gruppen-Drehta. 2-p. 1930/Glas/R.classic	Grau	Metall Kunststoff	Mit 0-Stellung	1	WDE383803



WDE383803





WDE384603



Einsatz - Taster • Einzeltaster

Schaltstrom:	10 A	- Für Zentralstück mit Drehknopf
Nennspannung:	250 V	- Mit Klemm-/Schraubbefestigung
Einbautiefe:	32 mm	- Mit Schraubklemmen

Bezeichnung	Farbe	Werkstoff	Schaltart/Variante	VPE	Best.-Nr.
A.1 A.8 C.1 C.8 Serie 1930 / Serie Glas Serie R.classic					
Drehtaster Wechsler 1930/Glas/R.classic	Grau	Metall Kunststoff	Wechsler, verwendbar als Öffner oder Schließer	1	WDE384603



WTW1000WG

Zentralstück für Schalter oder Taster • Zentralstück ohne Aufdruck

Werkstoff:	Duroplast Kunststoff
Zusammenstellung:	Zentralplatte

Farbe	Glanzgrad	Oberfläche	VPE	Best.-Nr.
Serie 1930 / Serie Glas				
Schwarz	Glänzend	Unbehandelt	1	WTW1000BG
Polarweiß	Glänzend	Unbehandelt	1	WTW1000WG



WTW1000WBG

Zentralstück für Schalter oder Taster

Werkstoff:	Porzellan
Zusammenstellung:	Zentralplatte

Farbe	Glanzgrad	Oberfläche	VPE	Best.-Nr.
Serie 1930 / Serie Glas				
Schwarz	Glänzend	Unbehandelt	1	WTW1000PBG
Polarweiß	Glänzend	Unbehandelt	1	WTW1000WBG



WTD9131GW

Zentralstück für Schalter oder Taster

Werkstoff:	Glas Thermoplast
Zusammenstellung:	Steuerelement

Farbe	Glanzgrad	Oberfläche	VPE	Best.-Nr.
Serie R.classic				
Schwarz	Glänzend	Unbehandelt	1	WTD9131GB
Polarweiß	Glänzend	Unbehandelt	1	WTD9131GW



WTD9131PW

Zentralstück für Schalter oder Taster


Werkstoff:	Kunststoff Thermoplast
Zusammenstellung:	Steuerelement

Farbe	Glanzgrad	Oberfläche	VPE	Best.-Nr.
Serie R.classic				
Schwarz	Glänzend	Unbehandelt	1	WTD9131BG
Polarweiß	Glänzend	Unbehandelt	1	WTD9131PW

Zentralstück für Schalter oder Taster

Werkstoff: Edelstahl | Thermoplast
Zusammenstellung: Steuerelement

Farbe	Glanzgrad	Oberfläche	VPE	Best.-Nr.
Serie R.classic				
Edelstahl	Glänzend Matt	Unbehandelt	1	WTD9131STB
Edelstahl	Glänzend Matt	Unbehandelt	1	WTD9131STW




WTD9131STB

Zentralstück für Schalter oder Taster

Werkstoff: Thermoplast
Zusammenstellung: Steuerelement

Farbe	Glanzgrad	Oberfläche	VPE	Best.-Nr.
Serie R.classic				
Aluminium	Matt	Unbehandelt	1	WTD9131AB
Polarweiß	Glänzend	Unbehandelt	1	WTD9131AW



WTD9131AW

Knopf und Knebel • Für Wipptaster/Für Wechsel-/Kreuzschalter

Werkstoff: Messing
Zusammenstellung: Steuerelement

Bezeichnung	Farbe	Glanzgrad	Oberfläche	VPE	Best.-Nr.
Serie 1930 / Serie Glas Serie R.classic					
Chromknebel Serie Glas Messing vc	Chrom	Glänzend	Verchromt	1	WDW5000CH



WDW5000CH

Knopf und Knebel • Für Wippschalter/-taster

Werkstoff: Messing
Zusammenstellung: Steuerelement

Bezeichnung	Farbe	Glanzgrad	Oberfläche	VPE	Best.-Nr.
Serie 1930 / Serie Glas					
Messingknebel Serie Glas Messing	Messing	Glänzend	Lackiert Zaponiert	1	WTW3000BA



WTW3000BA


Beleuchtungseinsatz

Nennstrom: 0 A
Betriebstemperatur: -5 - +35 °C

Bezeichnung	Farbe	VPE	Best.-Nr.
LED-Modul Drehschalter 230V mit N-Leiter	Weiß	1	WDA2535W
LED-Modul Drehschalter 230Vohne N-Leiter	Weiß	1	WDA2536W



WDA2535W




WL4011WG

Dimmer

Betriebsspannung:	230 - 230 V	- Phasenan-, Phasenabschnitt oder LED-Phasenanschnitt je nach Lastart, selbstlernend
Achsdurchmesser:	4 mm	- Kurzschlussfest und überlastsicher (elektronische Sicherung)
Einbautiefe:	24 mm	- Spannungsprüfung ohne Ausbau möglich
Dimmbare 230 V LED Lampe:	3 - 100 W	- Mit Spreizkrallen
Betriebstemperatur:	-5 - +35 °C	- Mit Schraubklemmen

Bezeichnung	Farbe	VPE	Best.-Nr.
Serie 1930 / Serie Glas			
Uni-Drehd. Z-st. (LED) 1930/Glas schwarz	Schwarz	1	WTN4011BG
Uni-Drehd. Z-st. (LED) 1930/Glas pweiß	Polarweiß	1	WTN4011WG
Serie R.classic			
Uni-Drehdimmer Z.st. LED R.classic schw	Schwarz	1	WL4011BG
Uni-Drehdimmer Z.st. LED R.classic pweiß	Polarweiß	1	WL4011WG



WL4041WG

Dimmer • Nebenstelleneingang

Betriebsspannung:	230 - 230 V	- Spannungsprüfung ohne Ausbau möglich
Achsdurchmesser:	4 mm	- Mit Spreizkrallen
Einbautiefe:	24 mm	- Mit Steckklemme
Leistungsaufnahme standby:	0,30 W	
Betriebstemperatur:	-5 - +35 °C	

Bezeichnung	Farbe	VPE	Best.-Nr.
Serie 1930 / Serie Glas			
Nbst.-Eins. f Uni-Ddim 1930/Gl/R.cl schw	Schwarz	1	WTN4041BG
Nbst.-Eins. f Uni-Ddim 1930/Gl/R.cl pweiß	Polarweiß	1	WTN4041WG
Serie R.classic			
Nbst.-Eins. f. Uni-Dimmer R.cl.a. schwarz	Schwarz	1	WL4041BG
Nbst.-Eins. f. Uni-Dimmer R.cl.a. pweiß	Polarweiß	1	WL4041WG



WDN9021

Kompensationsmodul LED

Betriebsspannung:	230 - 230 V	- Paralleler Anschluss zwischen Neutraleiter und gedimmter Phase der Leuchtmittel
Kabellänge:	0,15 m	
Höhe:	11,50 mm	
Breite:	43 mm	
Tiefe:	28,50 mm	

Bezeichnung	VPE	Best.-Nr.
Kompensationsmodul LED zur Opti. Dimmer	1	WDN9021

Jalousieschalter/-taster • Schalter 1-polig

Werkstoff: Metall | Kunststoff - Mit 0-Stellung
Nennspannung: 250 V - Mit Schraubklemmen
Schaltstrom: 10 AX (100W LED (SBL))
Betriebstemperatur: -5 - +35 °C

Bezeichnung	Farbe	Glanzgrad	VPE	Best.-Nr.
Serie 1930 / Serie Glas				
Jal-Drehsch 1p Z-St1930/Glas schwarz	Schwarz	Glänzend	1	WTE6161BG
Jal-Drehsch 1p Z-St 1930/Glas pweiß	Polarweiß	Glänzend	1	WTE6161WG
Serie R.classic				
Jal-Drehschalt 1p Z-Stück R.classic schw	Schwarz	Glänzend	1	WDE38112145
Jal-Drehschalt 1p Z-Stück R.classic weiß	Polarweiß	Glänzend	1	WDE38112189



WTE6161WG



Jalousieschalter/-taster • Schalter 2-polig

Werkstoff: Metall | Kunststoff - Mit 0-Stellung
Nennspannung: 250 V - Mit Schraubklemmen
Schaltstrom: 10 AX (100W LED (SBL))
Betriebstemperatur: -5 - +35 °C

Bezeichnung	Farbe	Glanzgrad	VPE	Best.-Nr.
Serie 1930 / Serie Glas				
Jal-Drehsch 2p Z-St 1930/ Glas schwarz	Schwarz	Glänzend	1	WTE7261BG
Jal-Drehsch 2p Z-St 1930/ Glas pweiß	Polarweiß	Glänzend	1	WTE7261WG
Serie R.classic				
Jal-Drehsch, 2p , Z-St, R.Classic, schwarz	Schwarz	Glänzend	1	WLE7261BG
Jal-Drehsch, 2p , Z-St, R.Classic, pw	Schwarz	Glänzend	1	WLE7261WG



WLE7261WG



Zubehör

Betriebstemperatur: -5 - +35 °C - Klemmbefestigung
Abmessungen: 26.50 x 17 mm
Montageart: Klemmbefestigung

Bezeichnung	VPE	Best.-Nr.
Aufsteck-Verlängerungskralle Zubehör	50	WDA3481




WDA3481

Zubehör

Betriebstemperatur: -5 - +35 °C - Klemmbefestigung
Abmessungen: 38 x 38 mm
Montageart: Einrastfunktion

Bezeichnung	VPE	Best.-Nr.
Arretierungss. für Jal.-Drehs. R.x/cas	10	WLA6600



WLA6600



WLN5030WG



Raumtemperaturregler • Mit Zentralstück Ø 58 mm

Nennspannung:	230-230 V	- Ohne Spreizkrallen
Frequenz:	50 - 50 Hz	- Mit Schraubklemmen
Nennstrom:	4 A	- Mit thermischer Rückführung
Sollwert Komforttemperatur:	5 - 30 °C	- Mit Aufdruck
Schalt-Temperaturdifferenz:	0,50 K	
Fühlerart:	Bimetall	
Energieeffizienzklasse:	I (1%)	

Farbe	Glanzgrad	Art der HLK-Steuerung	VPE	Best.-Nr.
Serie 1930 / Serie Glas Serie R.classic				
Schwarz	Glänzend	Heizung	1	WLN5030BG
Polarweiß	Glänzend	Heizung	1	WLN5030WG




WLN5034WG

Raumtemperaturregler • Mit Zentralstück Ø 58 mm

Nennspannung:	230 - 230 V	- Ohne Spreizkrallen
Frequenz:	50 - 50 Hz	- Mit Schraubklemmen
Nennstrom:	16 A	- Mit thermischer Rückführung
Sollwert Komforttemperatur:	10 - 50 °C	- Mit Aufdruck
Schalt-Temperaturdifferenz:	1 K	
Fühlerart:	Fußbodenfühler	
Energieeffizienzklasse:	I (1%)	

Farbe	Glanzgrad	Art der HLK-Steuerung	VPE	Best.-Nr.
Serie 1930 / Serie Glas Serie R.classic				
Schwarz	Glänzend	Heizung	1	WLN5034BG
Polarweiß	Glänzend	Heizung	1	WLN5034WG



WLN5026WG

Raumtemperaturregler • Mit Zentralstück Ø 58 mm

Nennspannung:	230-230 V	- Ohne Spreizkrallen
Frequenz:	50 - 60 Hz	- Mit Schraubklemmen
Nennstrom:	5 A	- Mit thermischer Rückführung
Sollwert Komforttemperatur:	5 - 30 °C	- Mit Aufdruck
Schalt-Temperaturdifferenz:	0,50 K	
Fühlerart:	Bimetall	
Energieeffizienzklasse:	I (1%)	

Farbe	Glanzgrad	Art der HLK-Steuerung	VPE	Best.-Nr.
Serie 1930 / Serie Glas Serie R.classic				
Schwarz	Glänzend	Heizung Kühlung	1	WLN5026BG
Polarweiß	Glänzend	Heizung Kühlung	1	WLN5026WG



WLN5029WG

Raumtemperaturregler

Nennspannung:	230 - 230 V	- Ohne Spreizkrallen
Frequenz:	50 - 50 Hz	- Mit Steckklemme
Nennstrom:	2 A	- Mit thermischer Rückführung
Sollwert Komforttemperatur:	5 - 30 °C	- Mit Aufdruck
Schalt-Temperaturdifferenz:	0,50 K	
Fühlerart:	Bimetall	
Energieeffizienzklasse:	I (1%)	

Farbe	Glanzgrad	Art der HLK-Steuerung	VPE	Best.-Nr.
Serie 1930 / Serie Glas Serie R.classic				
Schwarz	Glänzend	Heizung Kühlung	1	WLN5029BG
Polarweiß	Glänzend	Heizung Kühlung	1	WLN5029WG

Raum-/Uhrenthermostat

Sollwert Komforttemperatur:	5 - 30 °C
Versorgungsspannung:	230 V AC
Nennspannung:	230 - 230 V
Max. Schaltstrom:	10 A
Energieeffizienzklasse:	IV (2%)
Schalt-Temperaturdifferenz:	0,50 K
Fühlerart:	Fühlerwiderstand
Ausführung Bedientableau:	LCD
Sommer-/Winterzeitumstellung:	Ja
Mit Frostschutzfunktion:	Ja
Anzeige der Ist-Temperatur:	Ja



WLN5046WG

Farbe	Zugehörige Systeme	VPE	Best.-Nr.
Schwarz	Serie 1930 / Serie Glas Serie R.classic	1	WLN5046BG
Polarweiß	R.x Serie R.classic	1	WLN5046WG

Temperaturfühler • Länge des Anschlusskabels 4000 mm


Abmessungen:	20 x 8 mm
Tiefe:	8 mm
Betriebstemperatur:	-25 - 70 °C
Anwendung:	HLK-Regelung



WDN9031

Bezeichnung	VPE	Best.-Nr.
Fußbodentemperaturfühler / Fernfühler	1	WDN9031






WDF4011WG



Einsatz für Kommunikationstechnik • Anschluss-/Steckertyp TAE/2x6/6 NFF • Anzahl der Anschlüsse 3 • Mit Tragrings

Leiterquerschnitt: 0 - 0 mm² - Mit Geradeauslass
Einbautiefe: 22 mm

Bezeichnung	Farbe	Glanzgrad	Werkstoff	VPE	Best.-Nr.
A.1 A.8 C.1 C.8 K.x Q.x R.x S.x/B.x Serie 1930 / Serie Glas Serie R.classic					
TAE-Anschlussdose 2 X 6/6Nff Modul-Ein	Polarweiß	Matt	Metall Kunststoff	10	WDF4011WG




WDF4000WG



Einsatz für Kommunikationstechnik • Anschluss-/Steckertyp TAE/3x6 NFN • Anzahl der Anschlüsse 3 • Mit Tragrings

Leiterquerschnitt: 0 - 0 mm² - Mit Geradeauslass
Einbautiefe: 22 mm

Bezeichnung	Farbe	Glanzgrad	Werkstoff	VPE	Best.-Nr.
A.1 A.8 C.1 C.8 K.x Q.x R.x S.x/B.x Serie 1930 / Serie Glas Serie R.classic					
TAE-Anschlussdose 3 x 6NFN Moduleins. pw	Polarweiß	Matt	Metall Kunststoff	10	WDF4000WG



WDF4104



Datenanschlussdose/-module • Anzahl der Anschlüsse 2 • Cat3 • Mit Geradeauslass

Übertragungsbandbreite: 16 - 16 MHz - Mit Spreizkrallen
Nennspannung: 125 V - Ohne Abschirmung
Nennstrom: 1 A - Mit Schraubklemmen
Einbautiefe: 22 mm

Bezeichnung	VPE	Best.-Nr.
A.1 A.8 C.1 C.8 K.x Q.x R.x S.x/B.x Serie 1930 / Serie Glas Serie R.classic		
UAE 8(6)/TAE 6 F+N-Anschlussd. Modul. pw	10	WDF4104



WLF4000WG

Zentralstück • Anzahl der Anschlüsse 1 • Anschluss-/Steckertyp TAE • Mit Geradeauslass

Werkstoff: Thermoplast
Montageart: Schraubbefestigung
Zusammenstellung: Zentralplatte

Farbe	Glanzgrad	VPE	Best.-Nr.
R.x Serie R.classic			
Schwarz	Glänzend	10	WLF4000BG
Polarweiß	Glänzend	10	WLF4000WG

Zentralstück • Anzahl der Anschlüsse 1 • Anschluss-/Steckertyp TAE/Lautsprecheranschluss/USB-C • Mit Geradeauslass

Montageart:
Zusammenstellung:


Schraubbefestigung
Zentralplatte

Farbe	Glanzgrad	VPE	Best.-Nr.
Serie 1930 / Serie Glas			
Schwarz	Glänzend	10	WTF4000BG
Polarweiß	Glänzend	10	WTF4000WG



WTF4000WG





WDF41073



Datenanschlussdose/-module • Anzahl der Anschlüsse 1 • Cat3 • Mit 45° Schrägauslass

Übertragungsbandbreite:	16 - 16 MHz	- Mit Spreizkrallen
Nennspannung:	125 V	- Cat.3
Nennstrom:	1 A	- Ohne Abschirmung
Einbautiefe:	22 mm	- Mit Schraubklemmen

Bezeichnung	VPE	Best.-Nr.
A.1 A.8 C.1 C.8 K.x Q.x R.x S.x/B.x Serie 1930 / Serie Glas Serie R.classic		
UAE-Anschlussdose 8-p. Modul weiß	10	WDF41073




WDF41076



Datenanschlussdose/-module • Anzahl der Anschlüsse 1 • Cat6 • Mit 45° Schrägauslass

Übertragungsbandbreite:	250 - 250 MHz	- Geeignet für PoE+
Nennspannung:	72 V	- Ohne Spreizkrallen
Nennstrom:	0,50 A	- Ohne Abschirmung
Einbautiefe:	31 mm	- Äußere Ösen am Tragring abbrechbar für runde Designs
		- Mit LSA+ Klemmen

Bezeichnung	VPE	Best.-Nr.
A.1 A.8 C.1 C.8 K.x Q.x R.x S.x/B.x Serie 1930 / Serie Glas Serie R.classic		
UAE-Std. 8-p. geschirmt Cat.6 Class E	10	WDF41076




WDF41076



Datenanschlussdose/-module • Anzahl der Anschlüsse 1 • Cat6a • Mit 45° Schrägauslass

Übertragungsbandbreite:	500 - 500 MHz	- Geeignet für PoE+
Nennspannung:	72 V	- Schraubbefestigung über Tragplatte
Nennstrom:	0,50 A	- Ohne Spreizkrallen
Einbautiefe:	31 mm	- Ohne Abschirmung
		- Äußere Ösen am Tragring abbrechbar für runde Designs
		- Mit LSA+ Klemmen

Bezeichnung	VPE	Best.-Nr.
A.1 A.8 C.1 C.8 K.x Q.x R.x S.x/B.x Serie 1930 / Serie Glas Serie R.classic		
UAE-Anschlussdose 8-polig geschirmt	10	WDF41076



WDF41083



Datenanschlussdose/-module • Anzahl der Anschlüsse 2 • Cat3 • Mit 45° Schrägauslass


Übertragungsbandbreite:	16 - 16 MHz	- Mit Spreizkrallen
Nennspannung:	125 V	- Cat.3
Nennstrom:	1 A	- Ohne Abschirmung
Einbautiefe:	22 mm	- Mit Schraubklemmen

Bezeichnung	VPE	Best.-Nr.
A.1 A.8 C.1 C.8 K.x Q.x R.x S.x/B.x Serie 1930 / Serie Glas Serie R.classic		
UAE-Steckdose 8/8-polig Modul weiß	10	WDF41083

Datenanschlussdose/-module • Anzahl der Anschlüsse 2 • Cat6 • Mit 45° Schrägauslass

Übertragungsbandbreite:	250 - 250 MHz	- Geeignet für PoE+
Nennspannung:	72 V	- Ohne Spreizkrallen
Nennstrom:	1 A	- Ohne Abschirmung
Einbautiefe:	31 mm	- Äußere Ösen am Tragring abbrechbar für runde Designs
		- Mit LSA+ Klemmen

Bezeichnung	VPE	Best.-Nr.
A.1 A.8 C.1 C.8 K.x Q.x R.x S.x/B.x Serie 1930 / Serie Glas Serie R.classic		
UAE-Std. 8/8-p. geschirmt Cat.6 ClassE	10	WDF410866




WDF410866



Datenanschlussdose/-module • Anzahl der Anschlüsse 2 • Cat6a • Mit 45° Schrägauslass

Übertragungsbandbreite:	500 - 500 MHz	- Geeignet für PoE+
Nennspannung:	72 V	- Schraubbefestigung über Tragplatte
Nennstrom:	1 A	- Ohne Spreizkrallen
Einbautiefe:	31 mm	- Ohne Abschirmung
		- Äußere Ösen am Tragring abbrechbar für runde Designs
		- Mit LSA+ Klemmen

Bezeichnung	VPE	Best.-Nr.
A.1 A.8 C.1 C.8 K.x Q.x R.x S.x/B.x Serie 1930 / Serie Glas Serie R.classic		
UAE-Steckdose 8/8-p. geschirmt Cat.6A	10	WDF410862




WDF410862



Datenanschlussdose/-module • Anzahl der Anschlüsse 2 • Cat6a • Mit Geradeauslass

Übertragungsbandbreite:	500 - 500 MHz	- Geeignet für PoE+
Nennspannung:	72 V	- Für Schraubbefestigung
Nennstrom:	0,50 A	- Ohne Spreizkrallen
Einbautiefe:	35 mm	- Kat.6A iso, Klasse EA, abgeschirmt
		- Mit Staubschutzkappen
		- Äußere Ösen am Tragring abbrechbar für runde Designs
		- Mit IDC-Klemmen

Bezeichnung	VPE	Best.-Nr.
A.1 A.8 C.1 C.8 K.x Q.x R.x S.x/B.x Serie 1930 / Serie Glas Serie R.classic		
Modulare UAE-Steckdose 8/8-p. geschirmt	1	WDF410863



WDF410863



Zentralstück • Anzahl der Anschlüsse 1 • Anschluss-/Steckertyp UAE/IAE (ISDN) • Mit 45° Schrägauslass

Werkstoff:	Thermoplast
Montageart:	Schraubbefestigung
Zusammenstellung:	Zentralplatte

Farbe	Glanzgrad	VPE	Best.-Nr.
R.x Serie R.classic			
Schwarz	Glänzend	10	WLF1007BG
Polarweiß	Glänzend	10	WLF1007WG
Serie 1930 / Serie Glas			
Schwarz	Glänzend	10	WTF4107BG
Polarweiß	Glänzend	10	WTF4107WG



WLF1007WG



WTF4108WG

Zentralstück • Anzahl der Anschlüsse 2 • Anschluss-/Steckertyp UAE/IAE (ISDN) • Anzahl der Öffnungen für Einsätze 1 • Mit 45° Schrägauslass

Werkstoff: Thermoplast
Montageart: Schraubbefestigung
Zusammenstellung: Zentralplatte

Farbe	Glanzgrad	VPE	Best.-Nr.
Serie 1930 / Serie Glas			
Schwarz	Glänzend	10	WTF4108BG
Polarweiß	Glänzend	10	WTF4108WG



WLF1008WG

Zentralstück • Anzahl der Anschlüsse 2 • Anschluss-/Steckertyp UAE/IAE (ISDN) • Mit 45° Schrägauslass

Werkstoff: Thermoplast
Montageart: Schraubbefestigung
Zusammenstellung: Zentralplatte


Farbe	Glanzgrad	VPE	Best.-Nr.
R.x Serie R.classic			
Schwarz	Glänzend	10	WLF1008BG
Polarweiß	Glänzend	10	WLF1008WG

Antennensteckdose • Anschluss-/Steckertyp Enddose • Anzahl der Ausgänge 2

Anschlussdämpfung bei 860 MHz: 4 dB
 Breitbandtechnologie: 5 - 2400 MHz

- HDTV geeignet
- Gleichspannungsdurchlässig (IN / IEC-Buchse female)
- Mit Steckklemme
- Äußere Ösen am Tragrings abbrechbar für runde Designs

Bezeichnung	Montage auf	VPE	Best.-Nr.
A.1 A.8 C.1 C.8 K.x Q.x R.x S.x/B.x Serie 1930 / Serie Glas Serie R.classic			
Antennen-Std. TV FM Einzeldose	Unterputz	10	WDF4592



WDF4592




Antennensteckdose • Anschluss-/Steckertyp Enddose • Anzahl der Ausgänge 3

Anschlussdämpfung bei 860 MHz: 5,50 dB
 Breitbandtechnologie: 5 - 2400 MHz

- HDTV geeignet
- Gleichspannungsdurchlässig
- Mit Steckklemme
- Äußere Ösen am Tragrings abbrechbar für runde Designs

Bezeichnung	Montage auf	VPE	Best.-Nr.
A.1 A.8 C.1 C.8 K.x Q.x R.x S.x/B.x Serie 1930 / Serie Glas Serie R.classic			
Antennen-Steckdose SAT TV FM Einzeldose	Unterputz	10	WDF4593



WDF4593




Antennensteckdose • Anschluss-/Steckertyp Durchgangsdose • Anzahl der Ausgänge 2

Breitbandtechnologie: 5 - 2400 MHz

- HDTV geeignet
- Mit Steckklemme
- Äußere Ösen am Tragrings abbrechbar für runde Designs

Bezeichnung	Montage auf	VPE	Best.-Nr.
A.1 A.8 C.1 C.8 K.x Q.x R.x S.x/B.x Serie 1930 / Serie Glas Serie R.classic			
Antennen-Std. TV FM 8dB Durchgangsdose	Unterputz	10	WDF45921
Antennen-Std. TV FM 13dB Durchg.-Dose	Unterputz	10	WDF45922
Antennen-Std. TV FM 20dB Durchg.-Dose	Unterputz	10	WDF45923



WDF45921



Zentralstück • Anzahl der Anschlüsse 2 • Anschluss-/Steckertyp Koax • Mit Geradeauslass

Werkstoff: Duroplast
 Montageart: Schraubbefestigung
 Zusammenstellung: Zentralplatte

Farbe	Glanzgrad	VPE	Best.-Nr.
Serie 1930 / Serie Glas			
Schwarz	Glänzend	10	WTF4592BG
Polarweiß	Glänzend	10	WTF4592PW



WTF4592PW



WTF4593PW

Zentralstück • Anzahl der Anschlüsse 3 • Anschluss-/Steckertyp Koax • Mit Geradeauslass

Werkstoff: Duroplast
Montageart: Schraubbefestigung
Zusammenstellung: Zentralplatte

Farbe	Glanzgrad	VPE	Best.-Nr.
Serie 1930 / Serie Glas			
Schwarz	Glänzend	10	WTF4593BG
Polarweiß	Glänzend	10	WTF4593PW



WLF1068WG

Zentralstück • Anzahl der Anschlüsse 3/2 • Anschluss-/Steckertyp Koax • Mit Geradeauslass

Werkstoff: Thermoplast
Montageart: Schraubbefestigung
Zusammenstellung: Zentralplatte

Farbe	Glanzgrad	VPE	Best.-Nr.
R.x Serie R.classic			
Schwarz	Glänzend	10	WLF1068BG
Polarweiß	Glänzend	10	WLF1068WG

Zentralstück • Anschluss-/Steckertyp Ohne • Mit einem Auslass unten


Montageart:
Zusammenstellung:

Schraubbefestigung
Zentralplatte

Farbe	Glanzgrad	VPE	Best.-Nr.
R.x Serie R.classic			
Schwarz	Glänzend	10	WLF4400BG
Polarweiß	Glänzend	10	WLF4400WG
Serie 1930 / Serie Glas			
Schwarz	Glänzend	10	WTF4400BG
Polarweiß	Glänzend	10	WTF4400WG



WTF4400WG




WDF4800PW1



Einsatz für Kommunikationstechnik • Anschluss-/Steckertyp Lautsprecheranschluss • Anzahl der Anschlüsse 1 • Mit Tragplatte

Leiterquerschnitt: 10 - 10 mm² - Mit Geradeauslass
Einbautiefe: 32 mm

Bezeichnung	Farbe	Glanzgrad	Werkstoff	VPE	Best.-Nr.
A.1 A.8 C.1 C.8 K.x Q.x R.x S.x/B.x Serie 1930 / Serie Glas Serie R.classic					
Lautsprecher-Anschlussd. Modul anthrazit	Anthrazit	Matt	Metall Kunststoff	10	WDF4800AT1
Lautsprecher-Anschlussd. Modul polarweiß	Polarweiß	Matt	Metall Kunststoff	10	WDF4800PW1



WDF4800PW2



Einsatz für Kommunikationstechnik • Anschluss-/Steckertyp Lautsprecheranschluss • Anzahl der Anschlüsse 2 • Mit Tragplatte

Leiterquerschnitt: 10 - 10 mm² - Mit Geradeauslass
Einbautiefe: 32 mm

Bezeichnung	Farbe	Glanzgrad	Werkstoff	VPE	Best.-Nr.
A.1 A.8 C.1 C.8 K.x Q.x R.x S.x/B.x Serie 1930 / Serie Glas Serie R.classic					
Stereo-Lautspr. Anschlussd. Modul anth	Anthrazit	Matt	Metall Kunststoff	10	WDF4800AT2
Stereo-Lautspr. Anschlussd. Mod. weiß	Polarweiß	Matt	Metall Kunststoff	10	WDF4800PW2



WTF4394PW

Zentralstück • Anzahl der Anschlüsse 1 • Anschluss-/Steckertyp Lautsprecheranschluss • Mit Geradeauslass

Werkstoff: Metall | Kunststoff
Montageart: Krallenbefestigung
Zusammenstellung: Basiselement mit zentraler Abdeckplatte

Farbe	Glanzgrad	VPE	Best.-Nr.
Serie 1930 / Serie Glas			
Schwarz	Glänzend	10	WTF4394BG
Polarweiß	Glänzend	10	WTF4394PW



WTF4000WG



Zentralstück • Anzahl der Anschlüsse 1 • Anschluss-/Steckertyp TAE/Lautsprecheranschluss/USB-C • Mit Geradeauslass

Montageart: Schraubbefestigung
Zusammenstellung: Zentralplatte

Farbe	Glanzgrad	VPE	Best.-Nr.
Serie 1930 / Serie Glas			
Schwarz	Glänzend	10	WTF4000BG
Polarweiß	Glänzend	10	WTF4000WG

Einsatz für Kommunikationstechnik • Anschluss-/Steckertyp HDMI • Anzahl der Anschlüsse 1 • Mit Tragring

Frequenz: 50 - 85 Hz - Mit Geradeauslass
Einbautiefe: 16,80 mm

Bezeichnung	Farbe	Glanzgrad	Werkstoff	VPE	Best.-Nr.
R.x Serie R.classic					
HDMI Steckdose R.Cl schwarz glänzend	Schwarz	Glänzend	Metall Kunststoff	10	WLF4379BG
HDMI Steckdose R.Cl polarweiß glänz	Polarweiß	Glänzend	Metall Kunststoff	10	WLF4379WG



WLF4379WG



Einsatz für Kommunikationstechnik • Anschluss-/Steckertyp HDMI • Anzahl der Anschlüsse 1 • Mit 90° gedrehtem hinteren Steckeranschluss • Mit Tragring


Frequenz: 50 - 85 Hz - Mit Geradeauslass
Einbautiefe: 41 mm

Bezeichnung	Farbe	Glanzgrad	Werkstoff	VPE	Best.-Nr.
R.x Serie R.classic					
HDMI Steckdose m 90° Stcka. R.Cl sw	Schwarz	Glänzend	Metall Kunststoff	10	WLF4380BG
HDMI Steckdose m 90° Stcka. R.Cl pw	Polarweiß	Glänzend	Metall Kunststoff	10	WLF4380WG



WLF4380WG






WTE5182WG



LED-Signallicht / Drucktaster

Nennspannung: 230 V - Für Beleuchtung und Kontrollschaltung
 Glühlampenlast: 2 - 2 W
 Leiterquerschnitt: 1,5 - 2,5 mm²

Bezeichnung	Farbe	Werkstoff	VPE	Best.-Nr.
Serie 1930 / Serie Glas				
Drucktaster und Lich. 1930/ Glas schwarz	Schwarz	Metall Kunststoff	1	WTE5182BG
Drucktaster und Lich. 1930/ Glas pweiß	Polarweiß	Metall Kunststoff	1	WTE5182WG




WLF6653BG



LED-Signallicht / Drucktaster

Nennspannung: 230 V - Folien bi-color mit Aufdruck von Symbolen für Nicht
 Verbrauchte Leistung in W: 0,50 W stören/Zimmer reinigen und Bitte eintreten/Bitte warten
 Glühlampenlast: 0,5 - 0,5 W liegen bei
 Leiterquerschnitt: 2,50 - 2,50 mm²

Bezeichnung	Farbe	Werkstoff	VPE	Best.-Nr.
R.x Serie 1930 / Serie Glas Serie R.classic				
LED-Signallicht rot/grün Bel R.Cl sw	Schwarz	Metall Kunststoff	1	WLF6653BG
LED-Signallicht rot/grün Bel R.Cl pw	Polarweiß	Metall Kunststoff	1	WLF6653WG




WLF6651WG



LED-Signallicht / Drucktaster

Nennspannung: 230 V - Lichtfarbe kaltweiß
 Verbrauchte Leistung in W: 1 W - Folien mit Aufdruck von Symbolen einlegbar
 Glühlampenlast: 0,5 - 0,5 W
 Leiterquerschnitt: 2,50 - 2,50 mm²

Bezeichnung	Farbe	Werkstoff	VPE	Best.-Nr.
R.x Serie 1930 / Serie Glas Serie R.classic				
LED-Signallicht weiße Bel R.Cl sw	Schwarz	Metall Kunststoff	1	WLF6651BG
LED-Signallicht weiße Bel R.Cl pw	Polarweiß	Metall Kunststoff	1	WLF6651WG



WLF6652BG



LED-Signallicht / Drucktaster

Nennspannung: 230 V - Lichtfarben kaltweiß, warmweiß, blau, orange, rot, grün,
 Verbrauchte Leistung in W: 2 W violett (magenta) und Farbdurchlauf über Taster Aufrufbar
 Glühlampenlast: 0,5 - 0,5 W - Farbverlauf an beliebiger Stelle über den Taster anzuhalten
 Leiterquerschnitt: 2,50 - 2,50 mm² - Folien mit Aufdruck von Symbolen einlegbar

Bezeichnung	Farbe	Werkstoff	VPE	Best.-Nr.
R.x Serie 1930 / Serie Glas Serie R.classic				
LED-Signallicht RGB R.Cl schwarz	Schwarz	Metall Kunststoff	1	WLF6652BG
LED-Signallicht RGB R.Cl polarweiß	Polarweiß	Metall Kunststoff	1	WLF6652WG

Haube für Lichtsignal

Haube für Lichtsignal:
Montageart:

Beleuchtungshaube flach
Klemmbefestigung

Farbe	Glanzgrad	Oberfläche	VPE	Best.-Nr.
Rot	Seidenmatt	Unbehandelt	10	WTF6585R
Weiß	Seidenmatt	Unbehandelt	10	WTF6585W



WTF6585R

Knopf und Knebel • Für Wipptaster

Werkstoff:
Zusammenstellung:

Duroplast
Steuerelement

Bezeichnung	Farbe	Glanzgrad	Oberfläche	VPE	Best.-Nr.
Tasterknopf f Druckt. E10 1930/Glas schw	Schwarz	Glänzend	Unbehandelt	10	WTF5285BG
Tasterknopf f Druckt. E10 1930/Glas rot	Rot	Glänzend	Unbehandelt	10	WTF5285R
Tasterknopf f Druckt. E10 1930/Glas klar	Weiß	Glänzend	Unbehandelt	10	WTF5285T
Tasterknopf f Druckt. E10 1930/Glas weiß	Polarweiß	Glänzend	Unbehandelt	10	WTF5285WG
Tasterknopf Licht E10 1930/Glas pweiß	Polarweiß	Glänzend	Unbehandelt	10	WTF5285WG1
Tasterknopf Klingel E10 1930/Glas pweiß	Polarweiß	Glänzend	Unbehandelt	10	WTF5285WG2



WTF5285WG

Knopf und Knebel • Für Wipptaster/Für Wechsel-/Kreuzschalter

Werkstoff:
Zusammenstellung:

Messing
Steuerelement

Bezeichnung	Farbe	Glanzgrad	Oberfläche	VPE	Best.-Nr.
Serie 1930 / Serie Glas Serie R.classic					
Chromknebel Serie Glas Messing vc	Chrom	Glänzend	Verchromt	1	WDW5000CH



WDW5000CH

Knopf und Knebel • Für Wippschalter/-taster

Werkstoff:
Zusammenstellung:

Messing
Steuerelement

Bezeichnung	Farbe	Glanzgrad	Oberfläche	VPE	Best.-Nr.
Serie 1930 / Serie Glas					
Messingknebel Serie Glas Messing	Messing	Glänzend	Lackiert Zaponiert	1	WTW3000BA



WTW3000BA

Zentralstück für Lichtsignal • Art der Lampenfassung E10

Ausschnitt Durchmesser: 27,2 mm - Zentralstück für Steckbefestigung
- Ohne Beschriftungsfeld

Farbe	Werkstoff	VPE	Best.-Nr.
R.x Serie R.classic			
Schwarz	Thermoplast	10	WLF1054BG
Polarweiß	Thermoplast	10	WLF1054WG



WLF1054WG



WLN8010WG




Einsatz - Taster

Schaltstrom:	10 A	- Mit Zentralstück Ø 58 mm
Nennspannung:	230 V	- Mit Aufdruck „Hotelcard“
230 V Glüh- und Halogenlampen:	1500 W	- Mit Spreizkrallen
Leuchtstofflampen in duo-Schaltung:	1500 W	- Für Beleuchtung
Einbautiefe:	32 mm	- Mit Schraub-Liftklemmen

Bezeichnung	Farbe	Glanzgrad	Werkstoff	Schaltart/Variante	VPE	Best.-Nr.
Serie 1930 / Serie Glas Serie R.classic						
Relais-Schalter Hotelcard, R.cl., sw	Schwarz	Glänzend	Metall Kunststoff	1-polig	1	WLN8010BG
Relais-Schalter Hotelcard, R.cl., pw	Polarweiß	Glänzend	Metall Kunststoff	1-polig	1	WLN8010WG

Blindverschluss

Bezeichnung	Farbe	Glanzgrad	Oberfläche	Werkstoff	VPE	Best.-Nr.
Serie 1930 / Serie Glas						
Blindverschluß 1930/Glas schwarz	Schwarz	Glänzend	Unbehandelt	Duroplast	20	WTF1001BG
Blindverschluß 1930/Glas polarweiß	Polarweiß	Glänzend	Unbehandelt	Metall Kunststoff	20	WTF1001WG



WTF1001WG



Blindverschluss

Bezeichnung	Farbe	Glanzgrad	Oberfläche	Werkstoff	VPE	Best.-Nr.
Serie 1930 / Serie Glas						
Blindverschluss mit ZS 1930/Glas schwarz	Schwarz	Glänzend	Unbehandelt	Metall Kunststoff	10	WTF1001BG1
Blindverschluss mit ZS 1930/Glas pweiß	Polarweiß	Glänzend	Unbehandelt	Metall Kunststoff	10	WTF1001PW1




WTF1001PW1



Blindverschluss

Verwendbar in höheren IP-Klassen: IP44 in Kombination mit Dichtungsset

Bezeichnung	Farbe	Glanzgrad	Oberfläche	Werkstoff	VPE	Best.-Nr.
R.x Serie R.classic						
Blindverschl m ZS R.Cl schw	Schwarz	Glänzend	Unbehandelt	Thermoplast	20	WLF1001BG
Blindverschl. m ZS R.Cl pw	Polarweiß	Glänzend	Unbehandelt	Thermoplast	20	WLF1001WG



WLF1001WG




IP44

Tragplatte • Anzahl der Anschlüsse 1 • Lichtgrau

Abmessungen Öffnung (B x H): 71,0 x 71,0 mm

Bezeichnung	Werkstoff	VPE	Best.-Nr.
A.1 A.8 C.1 C.8 K.x Q.x R.x S.x/B.x Serie 1930 / Serie Glas Serie R.classic			
Kabelausslass ER Modul-Einsätze mit Zug	Metall Kunststoff	10	WDF4411



WDF4411





WTA6100RG

Zubehör/Ersatzteile für Anschlussdosen/Gehäuse an der Wand

Bezeichnung	Farbe	VPE	Best.-Nr.
Abstand-Stutzen 1930/Glas	Rot	10	WTA6100RG



WDA1101

Zubehör • Dichtungsset

Betriebstemperatur:	-5 - +35 °C	- Klemmbefestigung
Abmessungen:	78.30 x 70.10 mm	
Montageart:	Klemmbefestigung	

Bezeichnung	VPE	Best.-Nr.
R.x Serie R.classic		
Dicht.set f. Steckd./Z.-st. R.Cl	1	WDA1101
Dicht.set f. Wippsch/-taster R.Cl	1	WDA1102



WDA3400

Zubehör

Betriebstemperatur:	-5 - +35 °C	- Schraubbefestigung über Sockel
Abmessungen:	12.50 x 12.60 mm	
Montageart:	Schraubbefestigung	

Bezeichnung	VPE	Best.-Nr.
Austausch-Kralle Zubehör	1	WDA3400



WDA3481

Zubehör

Betriebstemperatur:	-5 - +35 °C	- Klemmbefestigung
Abmessungen:	26.50 x 17 mm	
Montageart:	Klemmbefestigung	

Bezeichnung	VPE	Best.-Nr.
Aufsteck-Verlängerungskralle Zubehör	50	WDA3481

Serie 1930 Rahmen

Durchgängig vom Design traditioneller Schalter inspiriert: Die Serie 1930 verfügt über runde Rahmen. Die Form und der glänzende Kunststoff in Polarweiß oder Schwarz verleihen dem Schalterprogramm das traditionelle, vom Bauhaus beeinflusste Aussehen. Für Liebhaber authentischen Retro-Designs sind Drehschalter aus weißem oder schwarzem Porzellan verfügbar. Dabei sind nicht nur die Rahmen, sondern auch die Zentralstücke und Drehknöpfe „made by Rosenthal“ – Porzellan vom TraditionsHersteller.



	Seite
Designübersicht Serie 1930	224
Porzellan	226
Thermoplast	227
Aufputzdose	229
Ergänzungsprodukt	230

Serie 1930

Produktbeispiele



Polarweiß glänzend

Rosen  *thal*



Kunststoff, polarweiß
glänzend



Kunststoff, schwarz
glänzend



Porzellan, polarweiß
glänzend



Porzellan, schwarz
glänzend



DESIGN PLUS

Produktbeispiele



Abmessungen

Rahmen waagrecht und senkrecht

- 1-fach: Ø 80 mm
- 2-fach: B 151 x H 80 mm
- 3-fach: B 222 x H 80 mm
- 4-fach: B 293 x H 80 mm
- 5-fach: B 364 x H 80 mm

Materialien | Farben

Rahmen

Kunststoff, glänzend

- | | |
|-----------|------------------|
| Polarweiß | ähnlich RAL 9010 |
| Schwarz | ähnlich RAL 8022 |

Porzellan, glänzend

- | | |
|-----------|------------------|
| Polarweiß | ähnlich RAL 9010 |
| Schwarz | ähnlich RAL 8022 |

Abdeckungen/Zentralstücke

Kunststoff, glänzend

- | | |
|-----------|------------------|
| Polarweiß | ähnlich RAL 9010 |
| Schwarz | ähnlich RAL 8022 |





WTD3100PBG

Rahmen • Schwarz • Glänzend

Werkstoff: Porzellan - Klemmbefestigung
- Für Einzelmontage

Bezeichnung	Anzahl der Einsätze	Einbau-/Anschlussort	VPE	Best.-Nr.
Serie 1930				
Porzellanrahmen 1fach S1930 schwarz glä	1	Waagrecht Senkrecht	1	WTD3100PBG



WTD3100PWG

Rahmen • Polarweiß • Glänzend

Werkstoff: Porzellan - Klemmbefestigung
- Für Einzelmontage

Bezeichnung	Anzahl der Einsätze	Einbau-/Anschlussort	VPE	Best.-Nr.
Serie 1930				
Porzellanrahmen 1fach S1930 polarw glä	1	Waagrecht Senkrecht	1	WTD3100PWG

Rahmen • Schwarz • Glänzend

Werkstoff: Duroplast

Bezeichnung	Anzahl der Einsätze	Einbau-/Anschlussort	VPE	Best.-Nr.
Serie 1930				
Rahmen 1fach S1930 schwarz glä	1	Waagerecht Senkrecht	10	WTD3100BG
Rahmen 2fach S1930 schwarz glä	2	Waagerecht Senkrecht	2	WTD3200BG
Rahmen 3fach S1930 schwarz glä	3	Waagerecht Senkrecht	2	WTD3300BG



WTD3100BG

Rahmen • Schwarz • Glänzend • Für Zentralstück mit Ausschnitt Ø 58 mm

Werkstoff: Duroplast - Klemmbefestigung
- Für senkrechte und waagerechte Montage

Bezeichnung	Anzahl der Einsätze	Einbau-/Anschlussort	VPE	Best.-Nr.
Serie 1930				
Rahmen 1fach f Elektro-Eins S1930 schw	1	Waagerecht Senkrecht	10	WTD3191BG



WTD3191BG

Rahmen • Schwarz • Glänzend • Endstück

Werkstoff: Duroplast - Klemmbefestigung
- Für Kombinationsmontage

Bezeichnung	Anzahl der Einsätze	Einbau-/Anschlussort	VPE	Best.-Nr.
Serie 1930				
Endrahmen 1fach S1930 schwarz glä	1	Waagerecht Senkrecht	10	WTD3371BG



WTD3371BG

Rahmen • Schwarz • Glänzend • Mittelstück

Werkstoff: Duroplast - Klemmbefestigung
- Für Kombinationsmontage

Bezeichnung	Anzahl der Einsätze	Einbau-/Anschlussort	VPE	Best.-Nr.
Serie 1930				
Mittelrahmen 1fach S1930 schwarz glä	1	Waagerecht Senkrecht	10	WTD3372BG



WTD3372BG

Rahmen • Polarweiß • Glänzend

Werkstoff: Duroplast

Bezeichnung	Anzahl der Einsätze	Einbau-/Anschlussort	VPE	Best.-Nr.
Serie 1930				
Rahmen 1fach S1930 polar-weiß glä	1	Waagerecht Senkrecht	10	WTD3100WG
Rahmen 2fach S1930 polar-weiß glä	2	Waagerecht Senkrecht	2	WTD3200WG
Rahmen 3fach S1930 polar-weiß glä	3	Waagerecht Senkrecht	2	WTD3300WG



WTD3100WG



WTD3191WG

Rahmen • Polarweiß • Glänzend • Für Zentralstück mit Ausschnitt Ø 58 mm

Werkstoff: Duroplast - Klemmbefestigung
- Für senkrechte und waagerechte Montage

Bezeichnung	Anzahl der Einsätze	Einbau-/Anschlussort	VPE	Best.-Nr.
Serie 1930				
Rahmen 1fach f Elektro-Eins S1930 pw	1	Waagerecht Senkrecht	10	WTD3191WG



WTD3371WG

Rahmen • Polarweiß • Glänzend • Endstück

Werkstoff: Duroplast - Klemmbefestigung
- Für Kombinationsmontage

Bezeichnung	Anzahl der Einsätze	Einbau-/Anschlussort	VPE	Best.-Nr.
Serie 1930				
Endrahmen 1fach S1930 po-larweiß glä	1	Waagerecht Senkrecht	10	WTD3371WG



WTD3372WG

Rahmen • Polarweiß • Glänzend • Mittelstück

Werkstoff: Duroplast - Klemmbefestigung
- Für Kombinationsmontage

Bezeichnung	Anzahl der Einsätze	Einbau-/Anschlussort	VPE	Best.-Nr.
Serie 1930				
Mittelrahmen 1fach S1930 po-larw glä	1	Waagerecht Senkrecht	10	WTD3372WG

Bodenplatte für Aufputzinstallation

- Mit Aufdruck
- Zur Montage Auf entflammbarem Untergrund geeignet

Bezeichnung	Werkstoff	VPE	Best.-Nr.
Bodenplatte S1930 schwarz	Acrylnitril-Butadien-Styrol (ABS)	10	WTA1700BG
Bodenplatte S1930 pw	Acrylnitril-Butadien-Styrol (ABS)	10	WTA1700WG



WTA1700WG

Aufputzgehäuse/-rahmen • Anzahl Einheiten 1

Werkstoff: Duroplast
Tiefe: 36 mm
Einbau-/Anschlussort: Waagrecht | Senkrecht

Bezeichnung	Breite	Höhe	Farbe	Glanzgrad	VPE	Best.-Nr.
Aufputz-Rahmen Serie 1930 1fach schwarz	88 mm	86 mm	Schwarz	Glänzend	10	WTD3110BG
Aufputz-Rahmen Serie 1930 1fach polarw	88 mm	86 mm	Polarweiß	Glänzend	10	WTD3110WG



WTD3110WG



WTA6300WG

Leitungseinführung • Leitungseinführungstyp Verbindungsstück

Bezeichnung	Farbe	VPE	Best.-Nr.
Verb.-Stutzen S1930 schwarz	Schwarz	10	WTA6300BG
Verb.-Stutzen S1930 polarweiß	Polarweiß	10	WTA6300WG



WTA6400WG

Leitungseinführung • Leitungseinführungstyp Verbindungsstück

Bezeichnung	Farbe	VPE	Best.-Nr.
Schieber für AP-Geräte schwarz	Schwarz	10	WTA6400BG
Schieber für AP-Geräte polarweiß	Polarweiß	10	WTA6400WG
Schieber für AP-Geräte weiß	Weiß	10	WTA6400WP



WTA6200WG

Leitungseinführung • Leitungseinführungstyp Rohreinführung

Bezeichnung	Farbe	VPE	Best.-Nr.
Rohreinführung Aufputzgehäuse polarweiß	Polarweiß	10	WTA6200WG



WTA6200BG

Leitungseinführung • Leitungseinführungstyp Rohreinführung

Bezeichnung	Farbe	VPE	Best.-Nr.
Rohreinführung Aufputzgehäuse schwarz	Schwarz	10	WTA6200BG

Serie Glas Rahmen

Der Glasrahmen steht für Tradition und Eleganz. Für einfaches und dennoch unwiderstehliches Design, das sich sowohl in Altbauten als auch in moderne Wohnumgebungen harmonisch einfügt. Bei der Serie Glas sind die Schaltersockel aus echtem Klarglas gefertigt. Eine Alternative ist die Ausführung mit Klarglas, das auf der Rückseite polarweiß lackiert ist. Mit polarweißen und schwarzen Zentraleinsätzen oder Drehknebeln aus Messing und Chrom entsteht ein Look, der das Gegenteil von alltäglich ist.



Design overview Serie Glas	234
Glas	236

Serie Glas Übersicht



Glas klar/
polarweiß glänzend



Glas klar/polarweiß
glänzend



Glas polarweiß/
schwarz glänzend



Glas polarweiß/
polarweiß glänzend



Glas polarweiß/
schwarz glänzend

Produktbeispiele



Abmessungen

Rahmen waagrecht und senkrecht

1-fach: Ø 80 mm

2-fach: B 151 x H 80 mm

3-fach: B 222 x H 80 mm

4-fach: B 293 x H 80 mm

5-fach: B 364 x H 80 mm

Materialien | Farben

Rahmen

Glas klar

Abdeckungen/Zentralstücke

Kunststoff, glänzend


Polarweiß

ähnlich RAL 9010

Schwarz

ähnlich RAL 9005

* Thermoplast, aus 50% Post-Consumer-Rezyklat





WTD7180GT

Rahmen • Natur • Glänzend

Werkstoff:

Glas

Bezeichnung	Anzahl der Einsätze	Einbau-/Anschlussort	VPE	Best.-Nr.
Serie Glas				
Glasrahmen 1fach Serie Glas klar	1	Waagerecht Senkrecht	10	WTD7180GT
Serie Glas, Rahmen 1fach f. HWM	1	Waagerecht Senkrecht	10	WTD7180GT2
Glasrahmen 2fach Serie Glas klar	2	Waagerecht Senkrecht	2	WTD7200GT
Serie Glas, Rahmen 2fach f. HWM	2	Waagerecht Senkrecht	2	WTD7200GT2



WTD7171GT

Rahmen • Natur • Glänzend • Endstück

Werkstoff:

Glas

Bezeichnung	Anzahl der Einsätze	Einbau-/Anschlussort	VPE	Best.-Nr.
Serie Glas				
Glasendrahmen 1fach Serie Glas klar	1	Waagerecht Senkrecht	10	WTD7171GT
Serie Glas, End-Rahmen 1f f. 1930	1	Waagerecht Senkrecht	10	WTD7173GT2



WTD7172GT

Rahmen • Natur • Glänzend • Mittelstück

Werkstoff:

Glas

Bezeichnung	Anzahl der Einsätze	Einbau-/Anschlussort	VPE	Best.-Nr.
Serie Glas				
Glasmitte Rahmen 1fach Serie Glas klar	1	Waagerecht Senkrecht	10	WTD7172GT
Serie Glas, Mittel-Rahmen 1f f. 1930	1	Waagerecht Senkrecht	10	WTD7172GT2



WTD7180GWG

Rahmen • Polarweiß • Glänzend

Werkstoff:

Glas

Bezeichnung	Anzahl der Einsätze	Einbau-/Anschlussort	VPE	Best.-Nr.
Serie Glas				
Glasrahmen 1fach Serie Glas polarweiß	1	Waagerecht Senkrecht	10	WTD7180GWG
Rahmen 2fach Serie Glas polarweiß	2	Waagerecht Senkrecht	2	WTD7200GWG



WTD7173GWG

Rahmen • Polarweiß • Glänzend • Endstück

Werkstoff:

Glas - Für Steckbefestigung

Bezeichnung	Anzahl der Einsätze	Einbau-/Anschlussort	VPE	Best.-Nr.
Serie Glas				
Glasendrahmen 1fach Serie Glas polarweiß	1	Waagerecht Senkrecht	10	WTD7173GWG

Rahmen • Polarweiß • Glänzend • Mittelstück

Werkstoff: Glas - Für Steckbefestigung

Bezeichnung	Anzahl der Einsätze	Einbau-/Anschlussort	VPE	Best.-Nr.
Serie Glas				
Glasmittelrahmen 1fach Serie Glas pw	1	Waagerecht Senkrecht	10	WTD7172GWG



WTD7172GWG

Serie R.classic Rahmen


Kunststoff? Glas? Aluminium? Edelstahl? Oder lieber kein Rahmen? Auch das ist mit der Serie R.classic möglich - die rahmenlosen Drehschalter sind eine Innovation. Der mattierte Edelstahl, das natureloxierte Aluminium und die Glas- und Kunststoffrahmen in Polarweiß oder Schwarz unterstreichen den einzigartigen Charakter des Programms R.classic: Zurück in die Zukunft - fortschrittlicher kann traditionelles Design nicht werden.



	Seite
Designübersicht Serie R.classic	240
Thermoplast	242
Aluminium	243
Edelstahl	244
Glas	245

Serie R.classic

Übersicht



Polarweiß glänzend



Kunststoff, schwarz
glänzend



Glas, polarweiß



Glas, schwarz



Edelstahl, mattiert



Aluminium,
matt eloxiert

Produktbeispiele




Abmessungen

Rahmen waagrecht und senkrecht

1-fach: Ø 80,7 mm

2-fach: B 151,7 x H 80,7 mm

3-fach: B 222,7 x H 80,7 mm



Materialien | Farben

Rahmen

Thermoplast*

Polarweiß glänzend

ähnlich RAL 9010

Schwarz glänzend

ähnlich RAL 8022

Glas

Polarweiß

ähnlich RAL 9010

Schwarz

ähnlich RAL 9005

Metall

Aluminium, matt eloxiert

Edelstahl, matt lackiert

Abdeckungen/Zentralstücke

Kunststoff glänzend

Polarweiß

ähnlich RAL 9010

Schwarz

ähnlich RAL 90050

* Thermoplast, aus 50% Post-Consumer-Rezyklat



WLD9100BG

Rahmen • Schwarz • Glänzend

Werkstoff: Thermoplast
Verwendbar in höheren IP-Klassen: IP44 in Kombination mit Dichtungsset

- Klemmbefestigung
- Für senkrechte und waagerechte Montage

Bezeichnung	Anzahl der Einsätze	Einbau-/Anschlussort	VPE	Best.-Nr.
Serie R.classic				
Rahmen 1fach R.Classic schw	1	Waagerecht Senkrecht	10	WLD9100BG
Rahmen 2fach Rd R.Classic schw	2	Waagerecht Senkrecht	2	WLD9200BG
Rahmen 3fach R.Classic schw	3	Waagerecht Senkrecht	2	WLD9300BG



WLD9100WG

Rahmen • Polarweiß • Glänzend

Werkstoff: Thermoplast
Verwendbar in höheren IP-Klassen: IP44 in Kombination mit Dichtungsset

- Klemmbefestigung
- Für senkrechte und waagerechte Montage

Bezeichnung	Anzahl der Einsätze	Einbau-/Anschlussort	VPE	Best.-Nr.
Serie R.classic				
Rahmen 1fach R. Classic pw	1	Waagerecht Senkrecht	10	WLD9100WG
Rahmen 2fach Rd R.Classic pw	2	Waagerecht Senkrecht	2	WLD9200WG
Rahmen 3fach R.Classic pw	3	Waagerecht Senkrecht	2	WLD9300WG

Rahmen • Aluminium • Matt

Werkstoff: Aluminium - Klemmbefestigung
Verwendbar in höheren IP-Klassen: IP44 in Kombination mit Dichtungsset - Für senkrechte und waagerechte Montage

Bezeichnung	Anzahl der Einsätze	Einbau-/Anschlussort	VPE	Best.-Nr.
Serie R.classic				
Rahmen 1fach R.Classic Alu schw	1	Waagerecht Senkrecht	10	WLD9100AB
Rahmen 1fach R.Classic Alu pw	1	Waagerecht Senkrecht	10	WLD9100AW
Rahmen 2fach R.Classic Alu schw	2	Waagerecht Senkrecht	10	WLD9200AB
Rahmen 2fach R.Classic Alu pw	2	Waagerecht Senkrecht	10	WLD9200AW
Rahmen 3fach R.Classic Alu schw	3	Waagerecht Senkrecht	10	WLD9300AB
Rahmen 3fach R.Classic Alu pw	3	Waagerecht Senkrecht	10	WLD9300AW



WLD9100AB



WLD9100STB

Rahmen • Edelstahl • Matt

Werkstoff: Metall | Edelstahl
 Verwendbar in höheren IP-Klassen: IP44 in Kombination mit Dichtungsset

- Klemmbefestigung
 - Für senkrechte und waagerechte Montage

Bezeichnung	Anzahl der Einsätze	Einbau-/Anschlussort	VPE	Best.-Nr.
Serie R.classic				
Rahmen 1fach R.Classic E-Stahl schw	1	Waagerecht Senkrecht	10	WLD9100STB
Rahmen 1fach R.Classic E-Stahl pw	1	Waagerecht Senkrecht	10	WLD9100STW
Rahmen 2fach R.Classic E-Stahl schw	2	Waagerecht Senkrecht	10	WLD9200STB
Rahmen 2fach R.Classic E-Stahl pw	2	Waagerecht Senkrecht	10	WLD9200STW
Rahmen 3fach R.Classic E-Stahl schw	3	Waagerecht Senkrecht	10	WLD9300STB
Rahmen 3fach R.Classic E-Stahl pw	3	Waagerecht Senkrecht	10	WLD9300STW

Rahmen • Schwarz • Glänzend

Werkstoff: Glas - Klemmbefestigung
Verwendbar in höheren IP-Klassen: IP44 in Kombination mit Dichtungsset - Für senkrechte und waagerechte Montage

Bezeichnung	Anzahl der Einsätze	Einbau-/Anschlussort	VPE	Best.-Nr.
Serie R.classic				
Rahmen 1fach R.Classic Glas schw	1	Waagerecht Senkrecht	10	WLD9100GB
Rahmen 2fach R.Classic Glas schw	2	Waagerecht Senkrecht	5	WLD9200GB
Rahmen 3fach R.Classic Glas schw	3	Waagerecht Senkrecht	5	WLD9300GB



WLD9100GB

Rahmen • Polarweiß • Glänzend

Werkstoff: Glas - Klemmbefestigung
Verwendbar in höheren IP-Klassen: IP44 in Kombination mit Dichtungsset - Für senkrechte und waagerechte Montage

Bezeichnung	Anzahl der Einsätze	Einbau-/Anschlussort	VPE	Best.-Nr.
Serie R.classic				
Rahmen 1fach R.Classic Glas pw	1	Waagerecht Senkrecht	10	WLD9100GW
Rahmen 2fach R.Classic Glas pw	2	Waagerecht Senkrecht	5	WLD9200GW
Rahmen 3fach R.Classic Glas pw	3	Waagerecht Senkrecht	5	WLD9300GW



WLD9100GW

TS Einsätze

Edles Glas trifft auf modernste Technik: Mit den Drucktastern TS lassen sich nicht nur Lichtquellen, sondern auch Gebäudesteuerungssysteme bedienen - über Schnittstellen werden sie an Funkbus- oder KNX-Installationen angebunden.



Abdeckplatten und Taster	248
Ergänzungsprodukt	249



WZD6100GT

Rahmen • Natur • Glänzend

Werkstoff:

Glas - Mit je 2 Zweilochschrauben M3,5 x 25 mm in chrom, gold und edelstahl für Demontageschutz
- Mit Schraubendreher

Bezeichnung	Anzahl der Einsätze	Einbau-/Anschlussort	VPE	Best.-Nr.
TS				
Glasabdeckplatte 1f. klar System TS	1	Waagrecht Senkrecht	1	WZD6100GT
Glasabdeckplatte 2f. klar System TS	2	Waagrecht Senkrecht	1	WZD6200GT
Glasabdeckplatte 4f. klar System TS	4	Waagrecht Senkrecht	1	WZD6400GT
Glasabdeckplatte 6f. klar System TS	6	Waagrecht Senkrecht	1	WZD6600GT
Glasabdeckplatte 8f. klar System TS	8	Waagrecht Senkrecht	1	WZD6800GT



WZD7100GW

Rahmen • Polarweiß • Glänzend

Werkstoff:

Glas - Klemmbefestigung
- Für senkrechte und waagerechte Montage
- Mit je 2 Zweilochschrauben M3,5 x 25 mm in chrom, gold und edelstahl für Demontageschutz
- Mit Schraubendreher

Bezeichnung	Anzahl der Einsätze	Einbau-/Anschlussort	VPE	Best.-Nr.
TS				
Glasabdeckplatte 1f. polarweiß System TS	1	Waagrecht Senkrecht	1	WZD7100GW
Glasabdeckplatte 2f. polarweiß System TS	2	Waagrecht Senkrecht	1	WZD7200GW
Glasabdeckplatte 4f. polarweiß System TS	4	Waagrecht Senkrecht	1	WZD7400GW



WZE5100CH



Einsatz - Taster • Einzeltaster

Nennspannung:

12 V - Für Schraubbefestigung

Einbautiefe:

13 mm - Mit Steckklemme

Bezeichnung	Farbe	Glanzgrad	Werkstoff	Schaltart/Variante	VPE	Best.-Nr.
TS						
Drucktaster Chrom glänzend, System TS	Chrom	Glänzend	Messing	Schließer	10	WZE5100CH
Drucktaster Gold glänzend, System TS	Gold	Glänzend	Messing	Schließer	10	WZE5100GO
Drucktaster Edelstahl matt, System TS	Edelstahl	Matt	Messing Nickel Edelstahl	Schließer	10	WZE5100STN

Binäreingang

Bezeichnung	VPE	Best.-Nr.
Funk UP Binäreingang 2fach Batterie	1	TRM702A
Universal-Schnittstelle 8-fach KNX, UP	1	TYB708D
Binäreingang 2f, KNX Secure, UP	1	TYBS702A
Binäreingang 4f, KNX Secure, UP	1	TYBS704A
Binäreingang 4f+LED Ausg, KNX Secure, UP	1	TYBS794A



TRM702A

Sicherheitsschraube • Chrom

Bezeichnung	VPE	Best.-Nr.
Zwei Loch Schraube mit Linse System TS	1	WZA9091



WZA9091

Sicherheitsschraube • Gold

Bezeichnung	VPE	Best.-Nr.
Zwei Loch Schraube mit Linse System TS	1	WZA9092



WZA9092

Sicherheitsschraube • Edelstahl

Bezeichnung	VPE	Best.-Nr.
Zwei Loch Schraube mit Linse System TS	1	WZA9093




WZA9093

Einzel LED

Betriebsspannung über Bus: 21 - 32 V
Betriebstemperatur: -5 - 45 °C

Bezeichnung	VPE	Best.-Nr.
LED Kit 4-fach für TXB344	1	TG308



TG308





WZA1300

Dose für Montage in der Wand/Decke

Bezeichnung	VPE	Best.-Nr.
Einbaudose Sytem TS	50	WZA1300
Hohlwand Dose System TS	40	WZA1348

Feuchtrauminstallation Unterputz Einsätze

Es gibt mehrere Möglichkeiten, eine wassergeschützte Unterputz-Installation zu implementieren. Das speziell entwickelte Unterputz-Programm IP44 bietet eine Vielzahl von Funktionen: Zeitloses quadratisches Design, Rahmen in drei Farben und, mit den entsprechenden Dichtungen, Schutzklasse IP44. Bestimmte Wippen, Zentralstücke und Steckdosen aus den Designlinien A.1, A.8, C.1 und C.8 sind ebenfalls geeignet, sofern das richtige Dichtungsset verwendet wird.




	Seite
Steckdose SCHUKO mit Klappdeckel	254
Steckdose SCHUKO mit Klappdeckel und Schloss	255
Wippschalter/-taster	256
Serien-/Mehrfach-Wippschalter/-taster	258
Ein-/Ausschalter	259
Schlüsselschalter	260
HLK-Regelung	261
Wippschalter/-taster mit Glasrahmen	262
Ergänzungsprodukte	263
Rahmen	264
Steckdose SCHUKO mit Klappdeckel	265

	Seite
Steckdose mit Schutzkontaktstift und Klappdeckel	266
Schalter/Taster	267
Ein-/Ausschalter	270
Zeitschaltuhr	271
Lichtsignal	272
Jalousieschalter/-taster	273
Kommunikationstechnik	274
Notschalter	276
Ergänzungsprodukte	277
W.1 - Modulares System	278
Druckguss IP44 - Schlüsselschalter/- Taster	279




WWS1111PW

**Steckdose • SCHUKO • Mit Steckklemme • Selbstschließender Klappdeckel**

Nennspannung:	250 V	- Durchverdrahtung möglich
Frequenz:	50 - 60 Hz	
Nennstrom:	16 A	
Leiterquerschnitt:	1,0 - 2,5 mm ²	
Anschlussart:	Steckanschluss	
Verwendbar in höheren IP-Klassen:	IP44 in Kombination mit Dichtungsset	

Farbe	Glanzgrad	Werkstoff	VPE	Best.-Nr.
Braun	Glänzend	Thermoplast	10	WWS1111BR
Polarweiß	Glänzend	Thermoplast	10	WWS1111PW
Weiß	Glänzend	Thermoplast	10	WWS1111WP



WWS1211PW


**Steckdose • SCHUKO • Mit erhöhtem Berührungsschutz • Mit Steckklemme • Selbstschließender Klappdeckel**

Nennspannung:	250 V	- Durchverdrahtung möglich
Frequenz:	50 - 60 Hz	
Nennstrom:	16 A	
Einbautiefe:	31 mm	
Leiterquerschnitt:	1,0 - 2,5 mm ²	
Anschlussart:	Steckanschluss	
Verwendbar in höheren IP-Klassen:	IP44 in Kombination mit Dichtungsset	

Farbe	Glanzgrad	Werkstoff	VPE	Best.-Nr.
Braun	Glänzend	Thermoplast	10	WWS1211BR
Polarweiß	Glänzend	Thermoplast	10	WWS1211PW
Weiß	Glänzend	Thermoplast	10	WWS1211WP



WWS1114PW


**Steckdose • SCHUKO • Mit Beschriftungsfeld • Mit Steckklemme • Selbstschließender Klappdeckel**

Nennspannung:	250 V	- Durchverdrahtung möglich
Frequenz:	50 - 60 Hz	
Nennstrom:	16 A	
Einbautiefe:	31 mm	
Leiterquerschnitt:	1,0 - 2,5 mm ²	
Anschlussart:	Steckanschluss	
Verwendbar in höheren IP-Klassen:	IP44 in Kombination mit Dichtungsset	

Farbe	Glanzgrad	Werkstoff	VPE	Best.-Nr.
Polarweiß	Glänzend	Thermoplast	10	WWS1114PW
Weiß	Glänzend	Thermoplast	10	WWS1114WP



WWG1111PW

**Steckdose • SCHUKO • Mit Abdeckplatte • Mit Steckklemme • Selbstschließender Klappdeckel**

Nennspannung:	250 V	- Durchverdrahtung möglich
Frequenz:	50 - 60 Hz	
Nennstrom:	16 A	
Anschluss-/Steckertyp USB:	SCHUKO	
Leiterquerschnitt:	1,0 - 2,5 mm ²	
Anschlussart:	Steckanschluss	
Verwendbar in höheren IP-Klassen:	IP44 in Kombination mit Dichtungsset	

Farbe	Glanzgrad	Werkstoff	VPE	Best.-Nr.
wg UP IP44- Reichweite				
Braun	Glänzend	Thermoplast	10	WWG1111BR
Polarweiß	Glänzend	Thermoplast	10	WWG1111PW
Weiß	Glänzend	Thermoplast	10	WWG1111WP

Steckdose • SCHUKO • Mit Steckklemme • Selbstschließender Klappdeckel

Nennspannung:

250 V

- Durchverdrahtung möglich

Frequenz:

50 - 60 Hz

Nennstrom:

16 A

Einbautiefe:

31,40 mm

Leiterquerschnitt:

1,0 - 2,5 mm²

Anschlussart:

Steckanschluss

Verwendbar in höheren IP-Klassen:

IP44 in Kombination mit Dichtungsset

Farbe	Glanzgrad	Werkstoff	VPE	Best.-Nr.
Braun	Glänzend	Thermoplast	1	WWS1115BR
Polarweiß	Glänzend	Thermoplast	1	WWS1115PW
Weiß	Glänzend	Thermoplast	1	WWS1115WP



WWS1115PW





WWW1000PW



Wippe • Für Wipptaster/Für Wechsel-/Kreuzschalter

Werkstoff: Thermoplast
Verwendbar in höheren IP-Klassen: IP44 in Kombination mit Dichtungsflansch
Zusammenstellung: Steuerelement

Farbe	Glanzgrad	Oberfläche	VPE	Best.-Nr.
wg UP IP44- Reichweite				
Braun	Glänzend	Unbehandelt	10	WWW1000BR
Polarweiß	Glänzend	Unbehandelt	10	WWW1000PW
Weiß	Glänzend	Unbehandelt	10	WWW1000WP



WWW1100PW



Wippe • Für Wipptaster/Für Wechsel-/Kreuzschalter • Mit Beschriftungsfeld

Werkstoff: Thermoplast
Verwendbar in höheren IP-Klassen: IP44 in Kombination mit Dichtungsflansch
Zusammenstellung: Steuerelement

Farbe	Glanzgrad	Oberfläche	VPE	Best.-Nr.
Braun	Glänzend	Unbehandelt	10	WWW1100BR
Polarweiß	Glänzend	Unbehandelt	10	WWW1100PW
Weiß	Glänzend	Unbehandelt	10	WWW1100WP



WWW1336PW

Wippe • Für Wipptaster/Für Wechsel-/Kreuzschalter • Kontrollfenster/Lichtauslass

Werkstoff: Thermoplast
Verwendbar in höheren IP-Klassen: IP44 in Kombination mit Dichtungsflansch
Zusammenstellung: Steuerelement - Für Beleuchtung und Kontrollschaltung

Farbe	Glanzgrad	Oberfläche	VPE	Best.-Nr.
Braun	Glänzend	Unbehandelt	10	WWW1336BR
Polarweiß	Glänzend	Unbehandelt	10	WWW1336PW
Weiß	Glänzend	Unbehandelt	10	WWW1336WP



WWW1007PW



Wippe • Für Wipptaster/Für Wechsel-/Kreuzschalter


Werkstoff: Thermoplast
Verwendbar in höheren IP-Klassen: IP44 in Kombination mit Dichtungsflansch
Zusammenstellung: Steuerelement

Farbe	Glanzgrad	Oberfläche	VPE	Best.-Nr.
Polarweiß	Glänzend	Unbehandelt	10	WWW1007PW
Weiß	Glänzend	Unbehandelt	10	WWW1007WP

Wippe • Für Wipptaster/Für Wechsel-/Kreuzschalter • Kontrollfenster/Lichtauslass


Werkstoff: Thermoplast - Für Beleuchtung und Kontrollschaltung
Verwendbar in höheren IP-Klassen: IP44 in Kombination mit Dichtungsflansch
Zusammenstellung: Steuerelement

Farbe	Glanzgrad	Oberfläche	VPE	Best.-Nr.
Braun	Glänzend	Unbehandelt	10	WWW1339BR
Polarweiß	Glänzend	Unbehandelt	10	WWW1339PW
Weiß	Glänzend	Unbehandelt	10	WWW1339WP



WWW1339PW





WWW2001PW



Wippe • Für Wipptaster/Für Wechsel-/Kreuzschalter • Mit aufgedrucktem Pfeilsymbol

Werkstoff: Thermoplast
Verwendbar in höheren IP-Klassen: IP44 in Kombination mit Dichtungsflansch
Zusammenstellung: Steuerelement

Farbe	Glanzgrad	Oberfläche	VPE	Best.-Nr.
wg UP IP44- Reichweite				
Braun	Glänzend	Unbehandelt	10	WWW2001BR
Polarweiß	Glänzend	Unbehandelt	10	WWW2001PW
Weiß	Glänzend	Unbehandelt	10	WWW2001WP



WWW2000PW



Wippe • Für Wipptaster/Für Wechsel-/Kreuzschalter

Werkstoff: Thermoplast
Verwendbar in höheren IP-Klassen: IP44 in Kombination mit Dichtungsflansch
Zusammenstellung: Steuerelement

Farbe	Glanzgrad	Oberfläche	VPE	Best.-Nr.
Braun	Glänzend	Unbehandelt	10	WWW2000BR
Polarweiß	Glänzend	Unbehandelt	10	WWW2000PW
Weiß	Glänzend	Unbehandelt	10	WWW2000WP



WWW2007PW



Wippe • Für Wipptaster/Für Wechsel-/Kreuzschalter

Werkstoff: Thermoplast
Verwendbar in höheren IP-Klassen: IP44 in Kombination mit Dichtungsflansch
Zusammenstellung: Steuerelement

Farbe	Glanzgrad	Oberfläche	VPE	Best.-Nr.
Braun	Glänzend	Unbehandelt	10	WWW2007BR
Polarweiß	Glänzend	Unbehandelt	10	WWW2007PW
Weiß	Glänzend	Unbehandelt	10	WWW2007WP

Wippe • Für mehrpolige Wippschalter • Mit Aufdruck „0“

Werkstoff: Thermoplast
Verwendbar in höheren IP-Klassen: IP44 in Kombination mit Dichtungsflansch
Zusammenstellung: Steuerelement

Farbe	Glanzgrad	Oberfläche	VPE	Best.-Nr.
Braun	Glänzend	Unbehandelt	10	WWW1014BR
Polarweiß	Glänzend	Unbehandelt	10	WWW1014PW
Weiß	Glänzend	Unbehandelt	10	WWW1014WP



WWW1014PW



Wippe • Für mehrpolige Wippschalter • Mit Aufdruck „0“ • Kontrollfenster/Lichtauslass

Werkstoff: Thermoplast - Für Beleuchtung und Kontrollschaltung
Verwendbar in höheren IP-Klassen: IP44 in Kombination mit Dichtungsflansch
Zusammenstellung: Steuerelement

Farbe	Glanzgrad	Oberfläche	VPE	Best.-Nr.
Polarweiß	Glänzend	Unbehandelt	10	WWW1314PW
Weiß	Glänzend	Unbehandelt	10	WWW1314WP



WWW1314PW





WWF1312PW



Zentralstück für Schalter oder Taster • Zentralstück ohne Aufdruck

Werkstoff: Thermoplast
Verwendbar in höheren IP-Klassen: IP44 in Kombination mit Dichtungsflansch
Zusammenstellung: Zentralplatte

Farbe	Glanzgrad	Oberfläche	VPE	Best.-Nr.
Braun	Glänzend	Unbehandelt	10	WWF1312BR
Polarweiß	Glänzend	Unbehandelt	10	WWF1312PW
Weiß	Glänzend	Unbehandelt	10	WWF1312WP



WWF1311PW



Zentralstück für Schalter oder Taster • Mit Aufdruck Symbol Pfeile

Werkstoff: Thermoplast
Verwendbar in höheren IP-Klassen: IP44 in Kombination mit Dichtungsflansch
Zusammenstellung: Zentralplatte

Farbe	Glanzgrad	Oberfläche	VPE	Best.-Nr.
Braun	Glänzend	Unbehandelt	10	WWF1311BR
Polarweiß	Glänzend	Unbehandelt	10	WWF1311PW
Weiß	Glänzend	Unbehandelt	10	WWF1311WP


Wippe • Für mehrpolige Wippschalter • Mit Aufdruck „Heizung - 0“ • Kontrollfenster/Lichtauslass

Werkstoff: Thermoplast - Für Beleuchtung und Kontrollschaltung
Verwendbar in höheren IP-Klassen: IP44 in Kombination mit Dichtungsflansch
Zusammenstellung: Steuerelement

Farbe	Glanzgrad	Oberfläche	VPE	Best.-Nr.
wg UP IP44- Reichweite				
Polarweiß	Glänzend	Unbehandelt	10	WWW1317PW



WWW1317PW






Wippe • Für Wipptaster/Für Wechsel-/Kreuzschalter • Zentralstück ohne Aufdruck • Mit Beschriftungsfeld

Werkstoff: Glas
Verwendbar in höheren IP-Klassen: IP44 in Kombination mit Dichtungsflansch
Zusammenstellung: Zentralplatte

Farbe	Glanzgrad	Oberfläche	VPE	Best.-Nr.
Rot	Glänzend	Unbehandelt	10	WWW1051RG

WWW1051RG



Zentralstück für Lichtsignal • Art der Lampenfassung E10

Ausschnitt Durchmesser: 27,2 mm - Zentralstück für Steckbefestigung
- Ohne Beschriftungsfeld

Farbe	Werkstoff	VPE	Best.-Nr.
wg UP IP44- Reichweite			
Polarweiß	Thermoplast	10	WWF1054PW
Weiß	Thermoplast	10	WWF1054WP



WWF1054PW

IP44

Adapter- / Zwischenring

Werkstoff: Thermoplast - Für Zentralplatte und Zentralstück 50 x 50 mm

Bezeichnung	Farbe	Glanzgrad	VPE	Best.-Nr.
wg UP IP44- Reichweite				
Zwischenring m Klappde Bfeld WG UP braun	Braun	Glänzend	10	WWA8300BR
Zwischenring mit Klappde SI WG UP P-weiß	Polarweiß	Glänzend	10	WWA8300PW
Zwischenring m Klappde. Bfeld WG UP weiß	Weiß	Glänzend	10	WWA8300WP



WWA8300PW

 **IP44**

Zubehör

Betriebstemperatur: -5 - +35 °C - Mit Klemm-/Schraubbefestigung
Abmessungen: 68.80 x 68.80 mm
Montageart: Klemmbefestigung

Bezeichnung	VPE	Best.-Nr.
wg UP IP44- Reichweite		
Dichtungsflansch WG UP IP44 grau	10	WWA1100



WWA1100

Zubehör

Betriebstemperatur: -5 - +35 °C - Klemmbefestigung
Abmessungen: 26.50 x 17 mm
Montageart: Klemmbefestigung

Bezeichnung	VPE	Best.-Nr.
Aufsteck-Verlängerungskralle Zubehör	50	WDA3481



WDA3481



WWD1100BR

IP44

Rahmen • Braun • Glänzend

Werkstoff: Thermoplast
Verwendbar in höheren IP-Klassen: IP44 in Kombination mit Dichtungsset

- Klemmbefestigung
- Für senkrechte und waagerechte Montage

Bezeichnung	Anzahl der Einsätze	Einbau-/Anschlussort	VPE	Best.-Nr.
wg UP IP44				
Rahmen 1fach WG UP IP44 braun	1	Waagerecht Senkrecht	10	WWD1100BR
Rahmen 2fach WG UP IP44 braun	2	Waagerecht Senkrecht	2	WWD1200BR
Rahmen 3fach WG UP IP44 braun	3	Waagerecht Senkrecht	2	WWD1300BR



WWD1100PW

IP44

Rahmen • Polarweiß • Glänzend

Werkstoff: Thermoplast
Verwendbar in höheren IP-Klassen: IP44 in Kombination mit Dichtungsset

- Klemmbefestigung
- Für senkrechte und waagerechte Montage

Bezeichnung	Anzahl der Einsätze	Einbau-/Anschlussort	VPE	Best.-Nr.
wg UP IP44				
Rahmen 1fach WG UP IP44 pw	1	Waagerecht Senkrecht	10	WWD1100PW
Rahmen 2fach WG UP IP44 pw	2	Waagerecht Senkrecht	2	WWD1200PW
Rahmen 3fach WG UP IP44 pw	3	Waagerecht Senkrecht	2	WWD1300PW



WWD1100WP

IP44

Rahmen • Weiß • Glänzend

Werkstoff: Thermoplast
Verwendbar in höheren IP-Klassen: IP44 in Kombination mit Dichtungsset

- Klemmbefestigung
- Für senkrechte und waagerechte Montage

Bezeichnung	Anzahl der Einsätze	Einbau-/Anschlussort	VPE	Best.-Nr.
wg UP IP44				
Rahmen 1fach m. Dichtung WG UP IP44 weiß	1	Waagerecht Senkrecht	10	WWD1100WP
Rahmen 2fach mit Dichtung WGUP IP44 weiß	2	Waagerecht Senkrecht	2	WWD1200WP
Rahmen 3fach m. Dichtung WG UP IP44 weiß	3	Waagerecht Senkrecht	2	WWD1300WP


Steckdose • SCHUKO • Mit Steckklemme • Selbstschließender Klappdeckel, kann in Endposition arretiert werden

Nennspannung: 250 V
 Frequenz: 50 - 60 Hz
 Nennstrom: 16 A
 Einbautiefe: 22 mm
 Anschlussart: Steckanschluss
 Verwendbar in höheren IP-Klassen: IP55 mit geschlossener Abdeckung
 Höhe des P-Touch-Bandes für das Beschriftungsfeld: 0 mm

Farbe	Glanzgrad	Werkstoff	Aufdruck	VPE	Best.-Nr.
W.1					
Grau	Matt	Thermoplast	Ohne Aufdruck	10	WNA140
Polarweiß	Matt	Thermoplast	Ohne Aufdruck	1	WNA140B



WNA140



Steckdose • SCHUKO • Mit erhöhtem Berührungsschutz • Mit Steckklemme • Selbstschließender Klappdeckel, kann in Endposition arretiert werden

Nennspannung: 250 V
 Frequenz: 50 - 60 Hz
 Nennstrom: 16 A
 Einbautiefe: 22 mm
 Anschlussart: Steckanschluss
 Verwendbar in höheren IP-Klassen: IP55 mit geschlossener Abdeckung

Farbe	Glanzgrad	Werkstoff	Aufdruck	VPE	Best.-Nr.
W.1					
Grau	Matt	Thermoplast	Ohne Aufdruck	10	WNA160
Polarweiß	Matt	Thermoplast	Ohne Aufdruck	1	WNA160B



WNA160





WNA100



Steckdose • Schutzkontaktstift • Mit erhöhtem Berührungsschutz • Mit Steckklemme • Selbst-schließender Klappdeckel, kann in Endposition arretiert werden

Nennspannung: 250 V
Frequenz: 50 - 60 Hz
Nennstrom: 16 A
Einbautiefe: 22 mm
Anschlussart: Steckanschluss
Verwendbar in höheren IP-Klassen: IP55 mit geschlossener Abdeckung

Farbe	Glanzgrad	Werkstoff	Aufdruck	VPE	Best.-Nr.
W.1					
Grau	Matt	Thermoplast	Ohne Aufdruck	10	WNA100
Polarweiß	Matt	Thermoplast	Ohne Aufdruck	1	WNA100B

Wippschalter • Mit Steckklemme • Ohne Aufdruck

Nennspannung:	250 V	- Für Schraubbefestigung
Frequenz:	50-60 Hz	- Ohne Beleuchtung (nicht beleuchtbar)
Verwendbar in höheren IP-Klassen:	IP55 mit geschlossener Abdeckung	
Nennstrom:	10 A	
Anschluss-/Steckertyp:	Steckklemme	
Mit vergoldeten Kontakten:	Nein	
Höhe des P-Touch-Bandes für das Beschriftungsfeld:	0 mm	

Bezeichnung	Schaltstrom	VPE	Best.-Nr.
W.1			
Wechselschalter-Einsatz mit Wippe W.1 gr	10 A	10	WNA011



WNA011

IP55

Wippschalter • Mit Steckklemme • Ohne Aufdruck

Nennspannung:	250 V	- Für Schraubbefestigung
Frequenz:	50 - 60 Hz	
Nennstrom:	10 A	
Anschluss-/Steckertyp:	Drehriegel	

Bezeichnung	Schaltstrom	VPE	Best.-Nr.
W.1			
Kreuzschalter-Einsatz mit Wippe W.1 grau	10 A	1	WNA010
Kreuzschalter-Einsatz mit Wippe W.1 pw	10 A	1	WNA010B



WNA010

IP55

Wippschalter • Mit Steckklemme • Ohne Aufdruck

Nennspannung:	250 V	- Für Schraubbefestigung
Frequenz:	50 - 60 Hz	
Verwendbar in höheren IP-Klassen:	IP55 mit geschlossener Abdeckung	
Nennstrom:	10 A	
Anschluss-/Steckertyp:	Drehriegel	
Mit vergoldeten Kontakten:	Nein	

Bezeichnung	Schaltstrom	VPE	Best.-Nr.
W.1			
Wechselschalter-Einsatz mit Wippe W.1 pw	10 A	1	WNA001B



WNA001B

IP55

Wippschalter • Mit Kontrollleuchte • Mit N-Klemme/Mit Steckklemme • Ohne Aufdruck • Mit Beleuchtung

Nennspannung:	250 V	- Für Schraubbefestigung
Frequenz:	50 - 60 Hz	- Mit blauer 230-V-LED-Einheit
Verwendbar in höheren IP-Klassen:	IP55 mit geschlossener Abdeckung	- Für Beleuchtung
Nennstrom:	10 A	
Anschluss-/Steckertyp:	Drehriegel	
Mit vergoldeten Kontakten:	Nein	
Höhe des P-Touch-Bandes für das Beschriftungsfeld:	12 mm	

Bezeichnung	Schaltstrom	VPE	Best.-Nr.
W.1			
Wechselschalter-Eins Wippe bel.BF W.1 gr	10 A	1	WNA006
Wechselschalter-Eins Wippe bel.BF W.1 pw	10 A	1	WNA006B



WNA006



IP55



WNA002

IP55

Wippschalter • Mit Kontrollleuchte • Mit N-Klemme/Mit Steckklemme • Ohne Aufdruck • Mit Beleuchtung

Nennspannung: 250 V - Für Schraubbefestigung
 Frequenz: 50 - 60 Hz
 Verwendbar in höheren IP-Klassen: IP55 mit geschlossener Abdeckung
 Nennstrom: 10 A
 Anschluss-/Steckertyp: Drehringel
 Mit vergoldeten Kontakten: Nein

Bezeichnung	Schaltstrom	VPE	Best.-Nr.
W.1			
Wechselschalter-Eins Wippe bel. W.1 gr	10 A	10	WNA002
Wechselschalter-Eins Wippe bel. W.1 pw	10 A	1	WNA002B
Kontroll-Wechselschalter m Wippe W.1 gr	10 A	10	WNA003
Kontroll-Wechselschalter m Wippe W.1 pw	10 A	1	WNA003B



WNA042



IP55

Wippschalter • Mit Steckklemme • Ohne Aufdruck

Nennspannung: 250 V - Für Schraubbefestigung
 Frequenz: 50-60 Hz
 Verwendbar in höheren IP-Klassen: IP55 mit geschlossener Abdeckung
 Nennstrom: 10 A
 Anschluss-/Steckertyp: Steckklemme
 Mit vergoldeten Kontakten: Nein
 Höhe des P-Touch-Bandes für das Beschriftungsfeld: 0 mm

Bezeichnung	Schaltstrom	VPE	Best.-Nr.
W.1			
Serienschalter-Einsatz m Wippe 2f W.1 gr	10 A	10	WNA042
Serienschalter-Einsatz m Wippe 2f W.1 pw	10 A	1	WNA042B



WNA040



IP55

Wippschalter • Mit Steckklemme • Ohne Aufdruck

Nennspannung: 250 V - Mit Montageadapter
 Frequenz: 50 - 60 Hz - Ohne Beleuchtung (nicht beleuchtbar)
 Verwendbar in höheren IP-Klassen: IP55 mit geschlossener Abdeckung
 Nennstrom: 10 A
 Anschluss-/Steckertyp: Drehringel
 Mit vergoldeten Kontakten: Nein

Bezeichnung	Schaltstrom	VPE	Best.-Nr.
W.1			
Doppel-Wechselschaltereins. m Wi. W.1 gr	10 A	10	WNA040
Doppel-Wechselschaltereins. m Wi. W.1 pw	10 A	1	WNA040B



WNA047



IP55

Einsatz - Taster • Serientaster

Schaltstrom: 10 A - Für Schraubbefestigung
 Nennspannung: 250 V - Mit Steckklemme
 Einbautiefe: 65 mm

Bezeichnung	Farbe	Glanzgrad	Werkstoff	Schaltart/Variante	VPE	Best.-Nr.
W.1						
Serientaster-Einsatz Wippe 2f 2S W.1	Grau	Matt	Thermoplast	Wechsel	10	WNA047

Einsatz - Taster • Einzeltaster

Schaltstrom: 10 A - Ohne Aufdruck
Nennspannung: 250 V - Für Schraubbefestigung
Einbautiefe: 12 mm - Mit Steckklemme

Bezeichnung	Farbe	Glanzgrad	Werkstoff	Schaltart/Variante	VPE	Best.-Nr.
W.1						
Taster-Einsatz m Wippe Schließer W.1 gr	Grau	Matt	Thermoplast	Wechsel	10	WNA020
Taster-Einsatz m Wippe Schließer W.1 pw	Polarweiß	Matt	Thermoplast	Wechsel	1	WNA020B
Taster-Einsatz m Wippe Wechsler W.1 grau	Grau	Matt	Thermoplast	Wechsel	10	WNA022
Taster-Einsatz m Wippe Wechsler W.1 pw	Polarweiß	Matt	Thermoplast	Wechsel	1	WNA022B




WNA020



Einsatz - Taster • Einzeltaster • Mit Beschriftungsfeld

Schaltstrom: 10 A - Für Schraubbefestigung
Nennspannung: 250 V - Mit blauer 230-V-LED-Einheit
Einbautiefe: 65 mm - Wago 3-Leiter Verbindungsklemme für Verdrahtung einrastbar
Höhe des P-Touch-Bandes für das Beschriftungsfeld: 12 mm - Mit N-Klemme
- Mit Steckklemme

Bezeichnung	Farbe	Glanzgrad	Werkstoff	Schaltart/Variante	VPE	Best.-Nr.
W.1						
Taster-Einsatz Wip BF 1S W.1	Grau	Matt	Thermoplast	Wechsel	10	WNA026



Einsatz - Taster • Einzeltaster • Mit Kontrollleuchte

Schaltstrom: 10 A - Ohne Aufdruck
Nennspannung: 250 V - Für Schraubbefestigung
Einbautiefe: 12 mm - Mit blauer 230-V-LED-Einheit
- Für Beleuchtung und Kontrollschaltung
- Mit N-Klemme
- Mit Steckklemme

Bezeichnung	Farbe	Glanzgrad	Werkstoff	Schaltart/Variante	VPE	Best.-Nr.
W.1						
Taster-Einsatz m Wippe bel Wechl W.1 gr	Grau	Matt	Thermoplast	Wechsel	1	WNA021
Taster-Einsatz m Wippe bel Wechl W.1 pw	Polarweiß	Matt	Thermoplast	Wechsel	1	WNA021B



WNA021





WNA008



Wippschalter • Mit N-Klemme/Mit Steckklemme • Mit Aufdruck „0 - 1“

Nennspannung: 250 V - Für Schraubbefestigung
Frequenz: 50 - 60 Hz
Verwendbar in höheren IP-Klassen: IP55 mit geschlossener Abdeckung
Nennstrom: 10 A
Anschluss-/Steckertyp: Drehringel
Mit vergoldeten Kontakten: Nein

Bezeichnung	Schaltstrom	VPE	Best.-Nr.
W.1			
Ausschalter-Einsatz 2pol m Wippe W.1 gr	10 A	10	WNA008
Ausschalter-Einsatz 2pol m Wippe W.1 pw	10 A	1	WNA008B


Zeitschaltuhr

Nennspannung: 250 - 250 V - Mit Montageadapter
 Schaltstrom: 10 A
 Nennstrom: 10 A
 Einbautiefe: 35 mm
 Montageart: Schraubbefestigung
 IP-Klasse (Ingress Protection): IP55

Bezeichnung	VPE	Best.-Nr.
W.1		
Mech. Z-Uhr Drehkn. 15min Einsatz W.1 gr	1	WNA009
Mech. Z-Uhr Drehkn. 15min Einsatz W.1 pw	1	WNA009B



WNA009






WNA601



LED-Signallicht / Drucktaster

Nennspannung: 230 V

Bezeichnung	Farbe	Werkstoff	VPE	Best.-Nr.
W.1				
LED-Signallicht-Einsatz rot/grün W.1 gra	Grau	Thermoplast	1	WNA601
LED-Signallicht-Einsatz blau W.1 grau	Grau	Thermoplast	1	WNA602
LED-Signallicht-Einsatz weiß W.1 grau	Grau	Thermoplast	1	WNA603



WAA4091

Beschriftungsfeld

Bezeichnung	Farbe	Werkstoff	VPE	Best.-Nr.
A.1 A.8 C.1 C.8 W.1				
Folie LED-Signaleinsatz Herren A.x/C.x	Natur	Kunststoff	1	WAA4091
Folie LED-Signaleinsatz Damen A.x/C.x	Natur	Kunststoff	1	WAA4092
Folie LED-Signaleinsatz Rollstuhl A.x/C.x	Natur	Kunststoff	1	WAA4093



WAA4094

Beschriftungsfeld • Mit Aufdruck Symbol für z. B. Bitte nicht stören / Zimmer reinigen

Bezeichnung	Farbe	Werkstoff	VPE	Best.-Nr.
A.1 A.8 C.1 C.8 W.1				
Folie LED 2 Symbole Rot/Grün A.x/C.x	Natur	Kunststoff	1	WAA4094



WAA4095

Beschriftungsfeld • Mit Aufdruck Symbol für z. B. Warten / Eintreten

Bezeichnung	Farbe	Werkstoff	VPE	Best.-Nr.
A.1 A.8 C.1 C.8 W.1				
Folie LED 2 Symb. WARTEN/BETRETEN A.x/C.x	Natur	Kunststoff	1	WAA4095

Einsatz - Taster • Einzeltaster • Mit Kontrollleuchte

Schaltstrom: 10 A - Ohne Aufdruck
 Nennspannung: 250 V - Für Schraubbefestigung
 Einbautiefe: 12 mm - Mit Steckklemme

Bezeichnung	Farbe	Glanzgrad	Werkstoff	Schaltart/Variante	VPE	Best.-Nr.
W.1						
Wippe 2fach bel. Ö/S IP55 W.1 grau	Grau	Matt	Thermoplast	Wechsel	1	WNA045
Wippe 2fach bel. Ö/S IP55 W.1 weiß	Polarweiß	Matt	Thermoplast	Wechsel	1	WNA045B



WNA045

IP55

Jalousieschalter/-taster • Schalter 1-polig • Ohne Schloss • Abnehmbarer Schlüssel

Werkstoff: Thermoplast - Mit mechanischer und elektrischer Verriegelung als Sperre
 Nennspannung: 250 V gegen beidseitiges Einschalten
 Schaltstrom: 10 A - Mit Steckklemme
 Betriebstemperatur: -25 - 35 °C

Bezeichnung	Farbe	Glanzgrad	VPE	Best.-Nr.
W.1				
Jalousie-Serienschalter 2f Pfeile W.1 gr	Grau	Matt	10	WNA300
Jalousie-Serienschalter 2f Pfeile W.1 pw	Polarweiß	Matt	1	WNA300B



WNA300



IP55



WNA038

Adapter für Befehlsgeräte

Einbaudurchmesser: 25 mm
Farbe: Grau

Bezeichnung	VPE	Best.-Nr.
Abdeckung m. Stecköffnung Ø22.5mm W.1 gr	1	WNA038

IP55



WNA226

Datenanschlussdose/-module • Anzahl der Anschlüsse 1 • Cat6 • Mit Geradeauslass

Übertragungsbandbreite: 500 - 500 MHz
Nennspannung: 250 V
Höhe des P-Touch-Bandes für das Beschriftungsfeld: 12 mm

- Geeignet für PoE+
- Für Schraubbefestigung
- Cat.6
- Mit selbstschließender Staubschutzkappe vor der Buchse
- Mit Schneidklemmen

Bezeichnung	VPE	Best.-Nr.
W.1		
UAE Std.n-Einsatz 8p geschi Kat.6 W.1 gr	1	WNA226
UAE Std.n-Einsatz 8p geschi Kat.6 W.1 pw	1	WNA226B



WNA227

Datenanschlussdose/-module • Anzahl der Anschlüsse 2 • Cat6 • Mit Geradeauslass

Übertragungsbandbreite: 500 - 500 MHz
Nennspannung: 250 V
Einbautiefe: 22 mm
Höhe des P-Touch-Bandes für das Beschriftungsfeld: 12 mm

- Geeignet für PoE+
- Ohne Spreizkrallen
- Mit selbstschließender Staubschutzkappe je Buchse
- Mit Schneidklemmen

Bezeichnung	VPE	Best.-Nr.
W.1		
UAE Std.n-Eins 8/8p geschi Kat.6 W.1 gr	1	WNA227
UAE Std.n-Eins 8/8p geschi Kat.6 W.1 pw	1	WNA227B



WNA253

Antennensteckdose • Anschluss-/Steckertyp Enddose • Anzahl der Ausgänge 2

Anschlussdämpfung bei 860 MHz: 5 dB
Breitbandtechnologie: 4 - 862 MHz

- Mit Schraubklemmen

Bezeichnung	Montage auf	VPE	Best.-Nr.
W.1			
Antennendosen-Einsatz 2Loch Ezd W.1 grau	Unterputz Aufputz	1	WNA253
Antennendosen-Einsatz 2Loch Ezd W.1 pw	Unterputz Aufputz	1	WNA253B

IP55

Antennensteckdose • Anschluss-/Steckertyp Enddose • Anzahl der Ausgänge 3

Anschlussdämpfung bei 860 MHz: 5 dB - Mit Schraubklemmen
Breitbandtechnologie: 4 - 2400 MHz

Bezeichnung	Montage auf	VPE	Best.-Nr.
W.1			
Antennendosen-Einsatz 3Loch SAT W.1 grau	Unterputz Aufputz	1	WNA257
Antennendosen-Einsatz 3Loch SAT W.1 pw	Unterputz Aufputz	1	WNA257B



WNA257

IP55

Antennensteckdose • Anschluss-/Steckertyp Durchgangsdose • Anzahl der Ausgänge 2

Anschlussdämpfung bei 860 MHz: 10 dB - Mit Schraubklemmen
Breitbandtechnologie: 4 - 862 MHz

Bezeichnung	Montage auf	VPE	Best.-Nr.
W.1			
Antennendosen-Einsatz 2Loch Dgd W.1 grau	Unterputz Aufputz	1	WNA254
Antennendosen-Einsatz 2Loch Dgd W.1 pw	Unterputz Aufputz	1	WNA254B



WNA254

IP55



Not-Aus-Taster, Komplettgerät

Nennspannung: 250 - 250 V
Schaltstrom: 10 A

Bezeichnung	Farbe	VPE	Best.-Nr.
NOT-AUS-Taster-Einsat m Schloß En W.1 gr	Grau	1	WNA032
NOT-AUS-Taster-Einsatz W.1 grau	Grau	1	WNA033

WNA032

IP55

Blindverschluss

Verwendbar in höheren IP-Klassen: IP55 mit geschlossener Abdeckung

Bezeichnung	Farbe	Glanzgrad	Oberfläche	Werkstoff	VPE	Best.-Nr.
W.1						
Blindverschluss-Einsatz W.1 grau	Grau	Seidenmatt	Unbehandelt	Polypropylen (PP)	1	WNA157
Blindverschluss-Einsatz W.1 polarweiß	Reinweiß	Seidenmatt	Unbehandelt	Polypropylen (PP)	1	WNA157B



WNA157



Kabelausgang für Installationsschalterprogramme

Produktfarbe	Glanzgrad	VPE	Best.-Nr.
Grau	Seidenmatt	1	WNA155
Weiß	Seidenmatt	1	WNA155B



WNA155



Adapter- / Zwischenring

Werkstoff: Kunststoff

Bezeichnung	Farbe	Glanzgrad	VPE	Best.-Nr.
W.1				
Adapter-Einsa mit KD f Gerät 45x45mm W.1	Grau	Matt	1	WNA450



WNA450


Beleuchtungseinsatz

Nennstrom: 0 A
Stromaufnahme: 0,40 mA

Bezeichnung	Farbe	VPE	Best.-Nr.
LED-Aggregat 230V für Schal/Tast W.1 bla	Blau	10	WUZ690
LED-Aggregat 230V für Schal/Tast W.1 rot	Rot	10	WUZ691



WUZ690



WNA403

Rahmen • Grau • Matt

Werkstoff: Thermoplast
Verwendbar in höheren IP-Klassen: IP55 mit geschlossener Abdeckung - Mit Schraubendreher

Bezeichnung	Anzahl der Einsätze	Einbau-/Anschlussort	VPE	Best.-Nr.
W.1				
Rahmen 3fach waag UP W.1 grau	3	Waagerecht	1	WNA403
Rahmen 2fach senk UP W.1 grau	2	Senkrecht	5	WNA408



WNA401

Rahmen • Lichtgrau • Matt

Werkstoff: Thermoplast
Verwendbar in höheren IP-Klassen: IP55 mit geschlossener Abdeckung - Mit Schraubendreher

Bezeichnung	Anzahl der Einsätze	Einbau-/Anschlussort	VPE	Best.-Nr.
W.1				
Rahmen 1fach UP W.1 grau	1	Waagerecht Senkrecht	10	WNA401
Rahmen 2fach waag UP W.1 grau	2	Waagerecht	5	WNA402



WNA408B

Rahmen • Polarweiß • Glänzend/Matt

Werkstoff: Thermoplast
Verwendbar in höheren IP-Klassen: IP55 mit geschlossener Abdeckung - Mit Montageadapter und Dichtung
- Für Unterputz- und Hohlwandmontage
- Für senkrechte Montage
- Mit Schraubendreher

Bezeichnung	Anzahl der Einsätze	Einbau-/Anschlussort	VPE	Best.-Nr.
W.1				
Rahmen 2fach senk UP W.1 pw	2	Senkrecht	5	WNA408B



WNA401B

Rahmen • Polarweiß • Matt

Werkstoff: Thermoplast
Verwendbar in höheren IP-Klassen: IP55 mit geschlossener Abdeckung - Mit Schraubendreher

Bezeichnung	Anzahl der Einsätze	Einbau-/Anschlussort	VPE	Best.-Nr.
W.1				
Rahmen 1fach UP W.1 pw	1	Waagerecht Senkrecht	10	WNA401B
Rahmen 2fach waag UP W.1 pw	2	Waagerecht	5	WNA402B
Rahmen 3fach waag UP W.1 pw	3	Waagerecht	1	WNA403B


Schlüsselschalter • Mit Schraubklemmen • Schaltungsart Schalter 2-polig

Nennspannung: 250 V - Für Schraubbefestigung
 Frequenz: 50 - 60 Hz - 2-polig Aus/Wechsel
 Verwendbar in höheren IP-Klassen: IP44 in Kombination mit Dichtungsset
 Nennstrom: 5 A
 Anschluss-/Steckertyp: Schraubanschluss

Bezeichnung	Schaltstrom	VPE	Best.-Nr.
Schlüsselschalter UP für Profil-Halbzy.	5 A	1	WDE4416



WDE4416



Einsatz - Taster • Einzeltaster

Schaltstrom: 5 A - Mit Aufdruck
 Nennspannung: 250 V - Für Schraubbefestigung
 Einbautiefe: 52,60 mm - Mit Schraubklemmen

Bezeichnung	Farbe	Werkstoff	Schaltart/Variante	VPE	Best.-Nr.
Schlüsseltaster UP für Profil-Halbzy.	Grau	Metall Kunststoff	Schließer	1	WDE4450



WDE4450



Jalousieschalter/-taster • Taster 1-polig

Werkstoff: Metall | Kunststoff - 1-polig
 Nennspannung: 250 V - Mit 0-Stellung
 Schaltstrom: 5 A - Mit Schraubklemmen
 Betriebstemperatur: -5 - +35 °C

Bezeichnung	Farbe	Glanzgrad	VPE	Best.-Nr.
Jalousie-Schlüsseltaster UP für Profil	Lichtgrau	Matt	1	WDE4449



WDE4449




Jalousieschalter/-taster • Schalter 2-polig

Werkstoff: Metall | Kunststoff - Mit 0-Stellung
 Nennspannung: 250 V - Mit Schraubklemmen
 Schaltstrom: 5 A - Mit Tastrastfunktion
 Betriebstemperatur: -5 - +35 °C

Bezeichnung	Farbe	Glanzgrad	VPE	Best.-Nr.
Jalousie-Schlüsselschalter UP DIN-Profil	Lichtgrau	Matt	1	WDE4412



WDE4412





WDA1075ANM



Zentralstück für Schalter oder Taster • Mit Aufdruck

Werkstoff:Aluminium

Verwendbar in höheren IP-Klassen: IP44 in Kombination mit Dichtungsset

Zusammenstellung:Steuerelement

Farbe	Glanzgrad	Oberfläche	VPE	Best.-Nr.
Aluminium	Matt	Unbehandelt	1	WDA1075ANM



WDA1076ANM

Zentralstück für Schalter oder Taster

Werkstoff:Aluminium

Zusammenstellung:Steuerelement

Farbe	Glanzgrad	Oberfläche	VPE	Best.-Nr.
Aluminium	Matt	Unbehandelt	1	WDA1076ANM

IP44



WDA7171

Einsatz für Schließsystem • Zylinderschloss

Bezeichnung	VPE	Best.-Nr.
Profil-Halbzylinder Zubehör Schlüssel	1	WDA7171
Profil-Halbzylinder Zubehör für Schlüs	1	WDA7172

Feuchtrauminstallation Aufputz Einsätze

Die Serie W.1 hält Feuchtigkeit fern. Gehäuse, Wippen und Klappdeckel dieser Aufputz Serie sind speziell für feuchte Umgebungen entwickelt. Mit der Schutzart IP55 bieten sie optimalen Schutz und verhindern das Eindringen von Feuchtigkeit - für maximale Sicherheit und Langlebigkeit. Selbst Wasserstrahlen können dem W.1 nichts anhaben. Das Gehäuse bietet viel Platz für die Verdrahtung und das System lässt sich schnell und leicht montieren.




	Seite
Steckdose SCHUKO mit Klappdeckel	284
SCHUKO-Steckdose mit Klappdeckel und Schloss	285
SCHUKO-Steckdose mit Klappdeckel für spezielle Anwendungen	286
Steckdose mit Schutzkontaktstift und Klappdeckel	287
SCHUKO-Mehrfachsteckdose für waagerechte Montage	288
SCHUKO-Mehrfachsteckdose mit Schließung für waagerechte Montage	290
SCHUKO-Mehrfachsteckdose für senkrechte Montage	291
Mehrfachsteckdose mit Schutzkontaktstift für waagerechte Montage	292
Schalter/Taster	293
Ein-/Ausschalter	297
Zeitschaltuhr	298
Schlüsselschalter	299
Jalousieschalter/-taster	300
Jalousie-Schlüsselschalter	301

	Seite
Kommunikationstechnik	302
Kombinationen	303
Ergänzungsprodukt	304
Vollständiges Ergänzungsprodukt	307
Tastsensoren KNX	308
SCHUKO-Steckdose mit Klappdeckel - modulares System	312
Steckdose mit Schutzkontaktstift und Klappdeckel - modulares System	313
Schalter/-Taster - modulares System	314
Ein-/Ausschalter - modulares System	317
Zeitschaltuhr - modulares System	318
Lichtsignal - modulares System	319
Jalousieschalter/-taster - modulares System	320
Kommunikationstechnik - modulares System	321
Not-Aus-Taster - modulares System	323
Ergänzungsprodukt - modulares System	324
Aufputzdose - modulares System	325
Druckguss IP44 - Schlüsselschalter/- Taster	326



WNC140


Steckdose • SCHUKO • Mit Steckklemme • Selbstschließender Klappdeckel, kann in Endposition arretiert werden

Nennspannung:	250 V	- Mit Wago 2-Leiter Verbindungsklemme für Verdrahtung
Frequenz:	50 - 60 Hz	- Mit 2 Einrastplätzen für Wago 2-Leiter Verbindungsklemmen im Gehäuseboden
Nennstrom:	16 A	
Einbautiefe:	65 mm	
Leiterquerschnitt:	1,0 - 2,5 mm ²	
Anschlussart:	Steckanschluss	
Verwendbar in höheren IP-Klassen:	IP55 mit geschlossener Abdeckung	
Höhe des P-Touch-Bandes für das Beschriftungsfeld:	0 mm	

Farbe	Glanzgrad	Werkstoff	Aufdruck	VPE	Best.-Nr.
W.1					
Grau	Matt	Thermoplast	Ohne Aufdruck	10	WNC140
Polarweiß	Matt	Thermoplast	Ohne Aufdruck	1	WNC140B



WNC160



Steckdose • SCHUKO • Mit erhöhtem Berührungsschutz • Mit Steckklemme • Selbstschließender Klappdeckel, kann in Endposition arretiert werden

Nennspannung:	250 V	- Mit Wago 2-Leiter Verbindungsklemme für Verdrahtung
Frequenz:	50 - 60 Hz	- Mit 2 Einrastplätzen für Wago 2-Leiter Verbindungsklemmen im Gehäuseboden
Nennstrom:	16 A	
Einbautiefe:	65 mm	
Leiterquerschnitt:	1,0 - 2,5 mm ²	
Anschlussart:	Steckanschluss	
Verwendbar in höheren IP-Klassen:	IP55 mit geschlossener Abdeckung	

Farbe	Glanzgrad	Werkstoff	Aufdruck	VPE	Best.-Nr.
W.1					
Grau	Matt	Thermoplast	Ohne Aufdruck	10	WNC160
Polarweiß	Matt	Thermoplast	Ohne Aufdruck	10	WNC160B



WNC181


Steckdose • SCHUKO • Mit Beschriftungsfeld • Mit Steckklemme • Selbstschließender Klappdeckel, kann in Endposition arretiert werden

Nennspannung:	250 V	- Mit Wago 2-Leiter Verbindungsklemme für Verdrahtung
Frequenz:	50 - 60 Hz	- Mit 2 Einrastplätzen für Wago 2-Leiter Verbindungsklemmen im Gehäuseboden
Nennstrom:	16 A	
Einbautiefe:	65 mm	
Leiterquerschnitt:	1,0 - 2,5 mm ²	
Anschlussart:	Steckanschluss	
Verwendbar in höheren IP-Klassen:	IP55 mit geschlossener Abdeckung	
Höhe des P-Touch-Bandes für das Beschriftungsfeld:	12 mm	

Farbe	Glanzgrad	Werkstoff	Aufdruck	VPE	Best.-Nr.
W.1					
Grau	Matt	Thermoplast	Ohne Aufdruck	10	WNC181
Polarweiß	Matt	Thermoplast	Ohne Aufdruck	1	WNC181B



WNC180


Steckdose • SCHUKO • Mit Beschriftungsfeld • Mit erhöhtem Berührungsschutz • Mit Steckklemme • Selbstschließender Klappdeckel, kann in Endposition arretiert werden

Nennspannung:	250 V	
Frequenz:	50 - 60 Hz	
Nennstrom:	16 A	
Einbautiefe:	65 mm	
Leiterquerschnitt:	1,0 - 2,5 mm ²	
Anschlussart:	Steckanschluss	
Verwendbar in höheren IP-Klassen:	IP55 mit geschlossener Abdeckung	
Höhe des P-Touch-Bandes für das Beschriftungsfeld:	12 mm	

Farbe	Glanzgrad	Werkstoff	Aufdruck	VPE	Best.-Nr.
W.1					
Grau	Matt	Thermoplast	Ohne Aufdruck	1	WNC180
Polarweiß	Matt	Thermoplast	Ohne Aufdruck	1	WNC180B

Steckdose • SCHUKO • Mit Beschriftungsfeld • Mit erhöhtem Berührungsschutz • Mit Steckklemme • Selbstschließender Klappdeckel, kann in Endposition arretiert werden • Ungleiche Schließung

Nennspannung:	250 V	- Mit Wago 2-Leiter Verbindungsklemme für Verdrahtung
Frequenz:	50 - 50 Hz	- Mit 2 Einrastplätzen für Wago 2-Leiter Verbindungsklemmen im Gehäuseboden
Nennstrom:	16 A	
Einbautiefe:	65 mm	
Leiterquerschnitt:	1,0 - 2,5 mm ²	
Anschlussart:	Steckanschluss	
Verwendbar in höheren IP-Klassen:	IP55 mit geschlossener Abdeckung	
Höhe des P-Touch-Bandes für das Beschriftungsfeld:	12 mm	



WNC167

Farbe	Glanzgrad	Werkstoff	Aufdruck	VPE	Best.-Nr.
W.1					
Grau	Matt	Thermoplast	Ohne Aufdruck	1	WNC167
Polarweiß	Matt	Thermoplast	Ohne Aufdruck	1	WNC167B



Steckdose • SCHUKO • Mit Beschriftungsfeld • Mit erhöhtem Berührungsschutz • Mit Steckklemme • Selbstschließender Klappdeckel, kann in Endposition arretiert werden • Identische Schließung

Nennspannung:	250 V	- Mit Wago 2-Leiter Verbindungsklemme für Verdrahtung
Frequenz:	50 - 50 Hz	- Mit 2 Einrastplätzen für Wago 2-Leiter Verbindungsklemmen im Gehäuseboden
Nennstrom:	16 A	
Einbautiefe:	65 mm	
Leiterquerschnitt:	1,0 - 2,5 mm ²	
Anschlussart:	Steckanschluss	
Verwendbar in höheren IP-Klassen:	IP55 mit geschlossener Abdeckung	
Höhe des P-Touch-Bandes für das Beschriftungsfeld:	12 mm	



WNC166

Farbe	Glanzgrad	Werkstoff	Aufdruck	VPE	Best.-Nr.
W.1					
Grau	Matt	Thermoplast	Ohne Aufdruck	1	WNC166
Polarweiß	Matt	Thermoplast	Ohne Aufdruck	1	WNC166B





WNC195


Steckdose • SCHUKO • Mit Steckklemme • Selbstschließender Klappdeckel, kann in Endposition arretiert werden

Nennspannung:	250 V	- Mit Wago 2-Leiter Verbindungsklemme für Verdrahtung
Frequenz:	50 - 60 Hz	- Mit 2 Einrastplätzen für Wago 2-Leiter Verbindungsklemmen im Gehäuseboden
Nennstrom:	16 A	
Einbautiefe:	65 mm	
Leiterquerschnitt:	1,0 - 2,5 mm ²	
Anschlussart:	Steckanschluss	
Verwendbar in höheren IP-Klassen:	IP55 mit geschlossener Abdeckung	
Höhe des P-Touch-Bandes für das Beschriftungsfeld:	0 mm	

Farbe	Glanzgrad	Werkstoff	Aufdruck	VPE	Best.-Nr.
W.1					
Grün	Matt	Thermoplast	Mit Aufdruck Symbol „E-Bike“	1	WNC195



WNC192


Steckdose • SCHUKO • Mit erhöhtem Berührungsschutz • Mit Steckklemme • Selbstschließender Klappdeckel, kann in Endposition arretiert werden

Nennspannung:	250 V	- Mit Wago 2-Leiter Verbindungsklemme für Verdrahtung
Frequenz:	50 - 60 Hz	- Mit 2 Einrastplätzen für Wago 2-Leiter Verbindungsklemmen im Gehäuseboden
Nennstrom:	16 A	
Einbautiefe:	65 mm	
Leiterquerschnitt:	1,0 - 2,5 mm ²	
Anschlussart:	Steckanschluss	
Verwendbar in höheren IP-Klassen:	IP55 mit geschlossener Abdeckung	
Höhe des P-Touch-Bandes für das Beschriftungsfeld:	0 mm	

Farbe	Glanzgrad	Werkstoff	Aufdruck	VPE	Best.-Nr.
W.1					
Gelb	Matt	Thermoplast	Ohne Aufdruck	1	WNC192
Orange	Matt	Thermoplast	Ohne Aufdruck	1	WNC193



WNC190


Steckdose • SCHUKO • Mit Beschriftungsfeld • Mit erhöhtem Berührungsschutz • Mit Steckklemme • Selbstschließender Klappdeckel, kann in Endposition arretiert werden

Nennspannung:	250 V	- Mit Wago 2-Leiter Verbindungsklemme für Verdrahtung
Frequenz:	50 - 60 Hz	- Mit 2 Einrastplätzen für Wago 2-Leiter Verbindungsklemmen im Gehäuseboden
Nennstrom:	16 A	
Einbautiefe:	65 mm	
Leiterquerschnitt:	1,0 - 2,5 mm ²	
Anschlussart:	Steckanschluss	
Verwendbar in höheren IP-Klassen:	IP55 mit geschlossener Abdeckung	
Höhe des P-Touch-Bandes für das Beschriftungsfeld:	0 mm	

Farbe	Glanzgrad	Werkstoff	Aufdruck	VPE	Best.-Nr.
W.1					
Rot	Matt	Thermoplast	Ohne Aufdruck	1	WNC190
Grün	Matt	Thermoplast	Ohne Aufdruck	1	WNC191

Steckdose • Schutzkontaktstift • Mit erhöhtem Berührungsschutz • Mit Steckklemme • Selbst-schließender Klappdeckel, kann in Endposition arretiert werden

Nennspannung: 250 V
Frequenz: 50 - 50 Hz
Nennstrom: 16 A
Einbautiefe: 65 mm
Leiterquerschnitt: 1,0 - 2,5 mm²
Anschlussart: Steckanschluss
Verwendbar in höheren IP-Klassen: IP55 mit geschlossener Abdeckung
Höhe des P-Touch-Bandes für das Beschriftungsfeld: 0 mm

Farbe	Glanzgrad	Werkstoff	Aufdruck	VPE	Best.-Nr.
W.1					
Grün	Matt	Thermoplast	Mit Aufdruck Symbol „E-Bike“	1	WNC109



WNC109



Steckdose • Schutzkontaktstift • Mit erhöhtem Berührungsschutz • Mit Steckklemme • Selbst-schließender Klappdeckel, kann in Endposition arretiert werden

Nennspannung: 250 V
Frequenz: 50 - 50 Hz
Nennstrom: 16 A
Leiterquerschnitt: 1,0 - 2,5 mm²
Anschlussart: Steckanschluss
Verwendbar in höheren IP-Klassen: IP55 mit geschlossener Abdeckung

Farbe	Glanzgrad	Werkstoff	Aufdruck	VPE	Best.-Nr.
W.1					
Polarweiß	Matt	Thermoplast	Ohne Aufdruck	1	WNC100B
Orange	Matt	Thermoplast	Ohne Aufdruck	1	WNC100E
Grau	Matt	Thermoplast	Ohne Aufdruck	10	WNC100EC
Gelb	Matt	Thermoplast	Ohne Aufdruck	1	WNC100J
Rot	Matt	Thermoplast	Ohne Aufdruck	1	WNC100R
Grün	Matt	Thermoplast	Ohne Aufdruck	1	WNC100V



WNC100B



Steckdose • Schutzkontaktstift • Mit Beschriftungsfeld • Mit erhöhtem Berührungsschutz • Mit Steckklemme • Selbst-schließender Klappdeckel, kann in Endposition arretiert werden

Nennspannung: 250 V
Frequenz: 50 - 60 Hz
Nennstrom: 16 A
Einbautiefe: 65 mm
Leiterquerschnitt: 1,0 - 2,5 mm²
Anschlussart: Steckanschluss
Verwendbar in höheren IP-Klassen: IP55 mit geschlossener Abdeckung
Höhe des P-Touch-Bandes für das Beschriftungsfeld: 12 mm

Farbe	Glanzgrad	Werkstoff	Aufdruck	VPE	Best.-Nr.
W.1					
Grau	Matt	Thermoplast	Ohne Aufdruck	10	WNC108
Polarweiß	Matt	Thermoplast	Ohne Aufdruck	1	WNC108B



WNC108



IP55



WNC142


Steckdose • SCHUKO • Mit Steckklemme • Selbstschließender Klappdeckel, kann in Endposition arretiert werden • Anzahl der Leitungs-/Rohreinführungen 2

Nennspannung:	250 V	- Einsätze durchverdrahtet
Frequenz:	50 - 60 Hz	- Mit Wago 2-Leiter Verbindungsklemme für Verdrahtung
Nennstrom:	16 A	- Mit 2 Einrastplätzen für Wago 2-Leiter Verbindungsklemmen im Gehäuseboden
Einbautiefe:	65 mm	
Leiterquerschnitt:	1,0 - 2,5 mm ²	
Anschlussart:	Steckanschluss	
Verwendbar in höheren IP-Klassen:	IP55 mit geschlossener Abdeckung	
Höhe des P-Touch-Bandes für das Beschriftungsfeld:	0 mm	

Farbe	Glanzgrad	Werkstoff	Aufdruck	VPE	Best.-Nr.
W.1					
Grau	Matt	Thermoplast	Ohne Aufdruck	5	WNC142
Polarweiß	Matt	Thermoplast	Ohne Aufdruck	1	WNC142B



WNC144


Steckdose • SCHUKO • Mit Steckklemme • Selbstschließender Klappdeckel, kann in Endposition arretiert werden • Anzahl der Leitungs-/Rohreinführungen 4

Nennspannung:	250 V	- Einsätze durchverdrahtet
Frequenz:	50 - 60 Hz	- Mit Wago 2-Leiter Verbindungsklemme für Verdrahtung
Nennstrom:	16 A	- Mit 2 Einrastplätzen für Wago 2-Leiter Verbindungsklemmen im Gehäuseboden
Einbautiefe:	65 mm	
Leiterquerschnitt:	1,0 - 2,5 mm ²	
Anschlussart:	Steckanschluss	
Verwendbar in höheren IP-Klassen:	IP55 mit geschlossener Abdeckung	
Höhe des P-Touch-Bandes für das Beschriftungsfeld:	0 mm	

Farbe	Glanzgrad	Werkstoff	Aufdruck	VPE	Best.-Nr.
W.1					
Grau	Matt	Thermoplast	Ohne Aufdruck	5	WNC144
Polarweiß	Matt	Thermoplast	Ohne Aufdruck	1	WNC144B



WNC143


Steckdose • SCHUKO • Mit Steckklemme • Selbstschließender Klappdeckel, kann in Endposition arretiert werden

Nennspannung:	250 V	- Einsätze durchverdrahtet
Frequenz:	50 - 60 Hz	- Mit Wago 2-Leiter Verbindungsklemme für Verdrahtung
Nennstrom:	16 A	- Mit 2 Einrastplätzen für Wago 2-Leiter Verbindungsklemmen im Gehäuseboden
Einbautiefe:	65 mm	
Leiterquerschnitt:	1,0 - 2,5 mm ²	
Anschlussart:	Steckanschluss	
Verwendbar in höheren IP-Klassen:	IP55 mit geschlossener Abdeckung	
Höhe des P-Touch-Bandes für das Beschriftungsfeld:	0 mm	

Farbe	Glanzgrad	Werkstoff	Aufdruck	VPE	Best.-Nr.
W.1					
Grau	Matt	Thermoplast	Ohne Aufdruck	1	WNC143
Polarweiß	Matt	Thermoplast	Ohne Aufdruck	1	WNC143B



WNC162



IP55

Steckdose • SCHUKO • Mit erhöhtem Berührungsschutz • Mit Steckklemme • Selbstschließender Klappdeckel, kann in Endposition arretiert werden

Nennspannung:	250 V	- Einsätze durchverdrahtet
Frequenz:	50 - 60 Hz	
Nennstrom:	16 A	
Einbautiefe:	65 mm	
Leiterquerschnitt:	1,0 - 2,5 mm ²	
Anschlussart:	Steckanschluss	
Verwendbar in höheren IP-Klassen:	IP55 mit geschlossener Abdeckung	

Farbe	Glanzgrad	Werkstoff	Aufdruck	VPE	Best.-Nr.
W.1					
Grau	Matt	Thermoplast	Ohne Aufdruck	5	WNC162
Polarweiß	Matt	Thermoplast	Ohne Aufdruck	1	WNC162B

Steckdose • SCHUKO • Mit erhöhtem Berührungsschutz • Mit Steckklemme • Selbstschließender Klappdeckel, kann in Endposition arretiert werden • Anzahl der Leitungs-/Rohreinführungen 4

Nennspannung: 250 V - Einsätze durchverdrahtet
 Frequenz: 50 - 60 Hz
 Nennstrom: 16 A
 Einbautiefe: 65 mm
 Leiterquerschnitt: 1,0 - 2,5 mm²
 Anschlussart: Steckanschluss
 Verwendbar in höheren IP-Klassen: IP55 mit geschlossener Abdeckung



WNC182

Farbe	Glanzgrad	Werkstoff	Aufdruck	VPE	Best.-Nr.
W.1					
Grau	Matt	Thermoplast	Ohne Aufdruck	5	WNC182
Polarweiß	Matt	Thermoplast	Ohne Aufdruck	1	WNC182B



IP55

Steckdose • SCHUKO • Mit Beschriftungsfeld • Mit Steckklemme • Selbstschließender Klappdeckel, kann in Endposition arretiert werden

Nennspannung: 250 V - Einsätze durchverdrahtet
 Frequenz: 50 - 60 Hz - Mit Wago 2-Leiter Verbindungsklemme für Verdrahtung
 Nennstrom: 16 A - Mit 2 Einrastplätzen für Wago 2-Leiter Verbindungsklemmen im Gehäuseboden
 Einbautiefe: 65 mm
 Leiterquerschnitt: 1,0 - 2,5 mm²
 Anschlussart: Steckanschluss
 Verwendbar in höheren IP-Klassen: IP55 mit geschlossener Abdeckung
 Höhe des P-Touch-Bandes für das Beschriftungsfeld: 12 mm



WNC145

Farbe	Glanzgrad	Werkstoff	Aufdruck	VPE	Best.-Nr.
W.1					
Grau	Matt	Thermoplast	Ohne Aufdruck	5	WNC145
Polarweiß	Matt	Thermoplast	Ohne Aufdruck	1	WNC145B



IP55



Steckdose • SCHUKO • Mit Beschriftungsfeld • Mit erhöhtem Berührungsschutz • Mit Steckklemme • Selbstschließender Klappdeckel, kann in Endposition arretiert werden • Ungleiche Schließung

Nennspannung: 250 V
 Nennstrom: 16 A
 Einbautiefe: 65 mm
 Leiterquerschnitt: 1,0 - 2,5 mm²
 Anschlussart: Steckanschluss
 Verwendbar in höheren IP-Klassen: IP55 mit geschlossener Abdeckung
 Höhe des P-Touch-Bandes für das Beschriftungsfeld: 12 mm

- Mit Wago 2-Leiter Verbindungsklemme für Verdrahtung
 - Mit 2 Einrastplätzen für Wago 2-Leiter Verbindungsklemmen im Gehäuseboden

WNC147



IP55

Farbe	Glanzgrad	Werkstoff	Aufdruck	VPE	Best.-Nr.
W.1					
Grau	Matt	Thermoplast	Ohne Aufdruck	5	WNC147
Polarweiß	Matt	Thermoplast	Ohne Aufdruck	1	WNC147B

Steckdose • SCHUKO • Mit erhöhtem Berührungsschutz • Mit Steckklemme • Selbstschließendes Klappdeckel, kann in Endposition arretiert werden

Nennspannung:	250 V	- Einsätze durchverdrahtet
Frequenz:	50 - 60 Hz	
Nennstrom:	16 A	
Einbautiefe:	65 mm	
Leiterquerschnitt:	1,0 - 2,5 mm ²	
Anschlussart:	Steckanschluss	
Verwendbar in höheren IP-Klassen:	IP55 mit geschlossener Abdeckung	

Farbe	Glanzgrad	Werkstoff	Aufdruck	VPE	Best.-Nr.
W.1					
Grau	Matt	Thermoplast	Ohne Aufdruck	5	WNC172
Polarweiß	Matt	Thermoplast	Ohne Aufdruck	1	WNC172B
Grau	Matt	Thermoplast	Ohne Aufdruck	5	WNC174
Polarweiß	Matt	Thermoplast	Ohne Aufdruck	1	WNC174B



WNC172



Steckdose • SCHUKO • Mit Beschriftungsfeld • Mit erhöhtem Berührungsschutz • Mit Steckklemme • Selbstschließendes Klappdeckel, kann in Endposition arretiert werden

Nennspannung:	250 V	- Einsätze durchverdrahtet
Frequenz:	50 - 60 Hz	
Nennstrom:	16 A	
Einbautiefe:	65 mm	
Leiterquerschnitt:	1,0 - 2,5 mm ²	
Anschlussart:	Steckanschluss	
Verwendbar in höheren IP-Klassen:	IP55 mit geschlossener Abdeckung	
Höhe des P-Touch-Bandes für das Beschriftungsfeld:	12 mm	

Farbe	Glanzgrad	Werkstoff	Aufdruck	VPE	Best.-Nr.
W.1					
Grau	Matt	Thermoplast	Ohne Aufdruck	5	WNC175
Polarweiß	Matt	Thermoplast	Ohne Aufdruck	1	WNC175B



WNC175



Steckdose • SCHUKO • Mit Steckklemme • Selbstschließendes Klappdeckel, kann in Endposition arretiert werden

Nennspannung:	250 V	- Einsätze durchverdrahtet
Frequenz:	50 - 60 Hz	- Mit Wago 2-Leiter Verbindungsklemme für Verdrahtung
Nennstrom:	16 A	- Mit 2 Einrastplätzen für Wago 2-Leiter Verbindungsklemmen im Gehäuseboden
Anschluss-/Steckertyp USB:	SCHUKO	
Einbautiefe:	65 mm	
Leiterquerschnitt:	1,0 - 2,5 mm ²	
Anschlussart:	Steckanschluss	
Verwendbar in höheren IP-Klassen:	IP55 mit geschlossener Abdeckung	
Höhe des P-Touch-Bandes für das Beschriftungsfeld:	0 mm	



IP55

Farbe	Glanzgrad	Werkstoff	Aufdruck	VPE	Best.-Nr.
W.1					
Grau	Matt	Thermoplast	Ohne Aufdruck	5	WNC176



WNC122



IP55

Steckdose • Schutzkontaktstift • Mit erhöhtem Berührungsschutz • Mit Steckklemme • Selbst-schließender Klappdeckel, kann in Endposition arretiert werden • Anzahl der Leitungs-/Rohreinführungen 2

Nennspannung: 250 V
 Frequenz: 50 - 60 Hz
 Nennstrom: 16 A
 Einbautiefe: 65 mm
 Leiterquerschnitt: 1,0 - 2,5 mm²
 Anschlussart: Steckanschluss
 Verwendbar in höheren IP-Klassen: IP55 mit geschlossener Abdeckung

Farbe	Glanzgrad	Werkstoff	Aufdruck	VPE	Best.-Nr.
W.1					
Grau	Matt	Thermoplast	Ohne Aufdruck	5	WNC122
Polarweiß	Matt	Thermoplast	Ohne Aufdruck	1	WNC122B



WNC126



IP55

Steckdose • Schutzkontaktstift • Mit erhöhtem Berührungsschutz • Mit Steckklemme • Selbst-schließender Klappdeckel, kann in Endposition arretiert werden • Anzahl der Leitungs-/Rohreinführungen 4

Nennspannung: 250 V
 Frequenz: 50 - 60 Hz
 Nennstrom: 16 A
 Einbautiefe: 65 mm
 Leiterquerschnitt: 1,0 - 2,5 mm²
 Anschlussart: Steckanschluss
 Verwendbar in höheren IP-Klassen: IP55 mit geschlossener Abdeckung
 Höhe des P-Touch-Bandes für das Beschriftungsfeld: 0 mm

Farbe	Glanzgrad	Werkstoff	Aufdruck	VPE	Best.-Nr.
W.1					
Grau	Matt	Thermoplast	Ohne Aufdruck	5	WNC126
Polarweiß	Matt	Thermoplast	Ohne Aufdruck	1	WNC126B



WNC123



IP55

Steckdose • Schutzkontaktstift • Mit erhöhtem Berührungsschutz • Mit Steckklemme • Selbst-schließender Klappdeckel, kann in Endposition arretiert werden

Nennspannung: 250 V
 Nennstrom: 16 A
 Einbautiefe: 65 mm
 Leiterquerschnitt: 1,0 - 2,5 mm²
 Anschlussart: Steckanschluss
 Verwendbar in höheren IP-Klassen: IP55 mit geschlossener Abdeckung

Farbe	Glanzgrad	Werkstoff	Aufdruck	VPE	Best.-Nr.
W.1					
Grau	Matt	Thermoplast	Ohne Aufdruck	1	WNC123
Polarweiß	Matt	Thermoplast	Ohne Aufdruck	1	WNC123B

Wippschalter • Mit Steckklemme • Ohne Aufdruck

Nennspannung: 250 V - Für Schraubbefestigung
 Frequenz: 50-60 Hz
 Verwendbar in höheren IP-Klassen: IP55 mit geschlossener Abdeckung
 Nennstrom: 10 A
 Anschluss-/Steckertyp: Steckklemme
 Mit vergoldeten Kontakten: Nein
 Höhe des P-Touch-Bandes für das Beschriftungsfeld: 0 mm

Bezeichnung	Schaltstrom	VPE	Best.-Nr.
W.1			
Kreuzschalter AP W.1 grau	10 A	10	WNC010
Kreuzschalter AP W.1 polarweiß LT	10 A	1	WNC010B
Wechselschalter AP W.1 grau	10 A	10	WNC011



WNC010

Wippschalter • Mit Steckklemme • Ohne Aufdruck

Nennspannung: 250 V - Für Schraubbefestigung
 Frequenz: 50 - 60 Hz
 Verwendbar in höheren IP-Klassen: IP55 mit geschlossener Abdeckung
 Nennstrom: 10 A
 Anschluss-/Steckertyp: Steckklemme
 Mit vergoldeten Kontakten: Nein

Bezeichnung	Schaltstrom	VPE	Best.-Nr.
W.1			
Wechselschalter AP W.1 polarweiß	10 A	10	WNC001B



WNC001B

IP55

Wippschalter • Mit Kontrollleuchte • Mit N-Klemme/Mit Steckklemme • Ohne Aufdruck • Mit Beleuchtung

Nennspannung: 250 V - Für Schraubbefestigung
 Frequenz: 50-60 Hz - Mit roter 230-V-LED-Einheit
 Verwendbar in höheren IP-Klassen: IP55 mit geschlossener Abdeckung - Für Kontrollschaltung
 Nennstrom: 10 A
 Anschluss-/Steckertyp: Steckklemme
 Mit vergoldeten Kontakten: Nein
 Höhe des P-Touch-Bandes für das Beschriftungsfeld: 0 mm

Bezeichnung	Schaltstrom	VPE	Best.-Nr.
W.1			
Kontroll-Wechselschalter AP W.1 pw	10 A	1	WNC003B



WNC003B

IP55

Wippschalter • Mit Kontrollleuchte • Mit N-Klemme/Mit Steckklemme • Ohne Aufdruck

Nennspannung: 250 V - Für Schraubbefestigung
 Frequenz: 50-60 Hz - Mit blauer 230-V-LED-Einheit
 Verwendbar in höheren IP-Klassen: IP55 mit geschlossener Abdeckung - Für Beleuchtung
 Nennstrom: 10 A
 Anschluss-/Steckertyp: Steckklemme
 Mit vergoldeten Kontakten: Nein
 Höhe des P-Touch-Bandes für das Beschriftungsfeld: 12 mm

Bezeichnung	Schaltstrom	VPE	Best.-Nr.
W.1			
Wechselschalter mit BF AP W.1 gr	10 A	10	WNC006



WNC006



IP55



WNC006B



IP55

Wippschalter • Mit Kontrollleuchte • Mit N-Klemme/Mit Steckklemme • Ohne Aufdruck • Mit Beleuchtung

Nennspannung:	250 V	- Für Schraubbefestigung
Frequenz:	50-60 Hz	- Mit blauer 230-V-LED-Einheit
Verwendbar in höheren IP-Klassen:	IP55 mit geschlossener Abdeckung	- Für Beleuchtung
Nennstrom:	10 A	
Anschluss-/Steckertyp:	Steckklemme	
Mit vergoldeten Kontakten:	Nein	
Höhe des P-Touch-Bandes für das Beschriftungsfeld:	12 mm	

Bezeichnung	Schaltstrom	VPE	Best.-Nr.
W.1			
Wechselschalter mit BF AP W.1 pw	10 A	1	WNC006B



WNC002

IP55

Wippschalter • Mit Kontrollleuchte • Mit N-Klemme/Mit Steckklemme • Ohne Aufdruck • Mit Beleuchtung

Nennspannung:	250 V	- Für Schraubbefestigung
Frequenz:	50 - 60 Hz	- Mit blauer 230-V-LED-Einheit
Verwendbar in höheren IP-Klassen:	IP55 mit geschlossener Abdeckung	- Für Beleuchtung
Nennstrom:	10 A	
Anschluss-/Steckertyp:	Steckklemme	
Mit vergoldeten Kontakten:	Nein	

Bezeichnung	Schaltstrom	VPE	Best.-Nr.
W.1			
Wechselschalter beleuchtet AP W.1 grau	10 A	1	WNC002



WNC016



IP55

Wippschalter • Mit Kontrollleuchte • Mit Steckklemme • Mit Aufdruck „Heizung“

Nennspannung:	250 V	- Für Schraubbefestigung
Frequenz:	50-60 Hz	
Verwendbar in höheren IP-Klassen:	IP55 mit geschlossener Abdeckung	
Nennstrom:	10 A	
Anschluss-/Steckertyp:	Steckklemme	
Mit vergoldeten Kontakten:	Nein	
Höhe des P-Touch-Bandes für das Beschriftungsfeld:	0 mm	

Bezeichnung	Schaltstrom	VPE	Best.-Nr.
W.1			
Kontroll-Wechselschalter Heiz. AP W.1 gr	10 A	1	WNC016
Kontroll-Wechselschalter Heiz. AP W.1 pw	10 A	1	WNC016B



WNC015



IP55

Wippschalter • Mit Kontrollleuchte • Mit Steckklemme • Mit Aufdruck „Heizung“/Mit Aufdruck „0 - 1“

Nennspannung:	250 V	- Für Schraubbefestigung
Frequenz:	50-60 Hz	- Mit roter 230-V-LED-Einheit
Verwendbar in höheren IP-Klassen:	IP55 mit geschlossener Abdeckung	- Für Kontrollschaltung
Nennstrom:	10 A	
Anschluss-/Steckertyp:	Steckklemme	
Mit vergoldeten Kontakten:	Nein	
Höhe des P-Touch-Bandes für das Beschriftungsfeld:	0 mm	

Bezeichnung	Schaltstrom	VPE	Best.-Nr.
W.1			
Kontroll-Ausschalter 2p Heizung W.1 gr	10 A	1	WNC015
Kontroll-Ausschalter 2p Heizung W.1 pw	10 A	1	WNC015B

Wippschalter • Mit Kontrollleuchte • Mit N-Klemme/Mit Steckklemme • Ohne Aufdruck • Mit Beleuchtung

Nennspannung:	250 V	- Für Schraubbefestigung
Frequenz:	50 - 60 Hz	- Mit roter 230-V-LED-Einheit
Verwendbar in höheren IP-Klassen:	IP55 mit geschlossener Abdeckung	- Für Kontrollschaltung
Nennstrom:	10 A	
Anschluss-/Steckertyp:	Steckklemme	
Mit vergoldeten Kontakten:	Nein	

Bezeichnung	Schaltstrom	VPE	Best.-Nr.
W.1			
Kontroll-Wechselschalter AP W.1 grau	10 A	1	WNC003



WNC003

IP55

Wippschalter • Mit Steckklemme • Ohne Aufdruck

Nennspannung:	250 V	- Für Schraubbefestigung
Frequenz:	50 - 60 Hz	- Ohne Beleuchtung (nicht beleuchtbar)
Verwendbar in höheren IP-Klassen:	IP55 mit geschlossener Abdeckung	
Nennstrom:	10 A	
Anschluss-/Steckertyp:	Steckklemme	
Mit vergoldeten Kontakten:	Nein	

Bezeichnung	Schaltstrom	VPE	Best.-Nr.
W.1			
Serienschalter AP W.1 grau	10 A	10	WNC042
Serienschalter AP W.1 polarweiß	10 A	1	WNC042B



 **IP55**

Einsatz - Taster • Serientaster

Schaltstrom:	10 A	- Für Schraubbefestigung
Nennspannung:	250 V	- Mit vollflächiger Dichtung an der Gehäuserückseite für rückseitige Leitungseinführung und Putzausgleich
		- Mit Wago 2-Leiter Verbindungsklemme für Verdrahtung
		- Mit 2 Einrastplätzen für Wago 2-Leiter Verbindungsklemmen im Gehäuseboden
		- Mit Steckklemme

Bezeichnung	Farbe	Glanzgrad	Werkstoff	Schaltart/Variante	VPE	Best.-Nr.
W.1						
Serientaster 2S getr. Ein.klem AP W.1 gr	Grau	Matt	Thermoplast	Serien	1	WNC044
Serientaster 2S getr. Ein.klem AP W.1 pw	Polarweiß	Matt	Thermoplast	Serien	1	WNC044B



WNC044

 **IP55**

Einsatz - Taster • Einzeltaster

Schaltstrom:	10 A	- Für Schraubbefestigung
Nennspannung:	250 V	- Mit vollflächiger Dichtung an der Gehäuserückseite für rückseitige Leitungseinführung und Putzausgleich
		- Mit Wago 2-Leiter Verbindungsklemme für Verdrahtung
		- Mit 2 Einrastplätzen für Wago 2-Leiter Verbindungsklemmen im Gehäuseboden
		- Mit Steckklemme

Bezeichnung	Farbe	Glanzgrad	Werkstoff	Schaltart/Variante	VPE	Best.-Nr.
W.1						
Taster Schließer AP W.1 grau	Grau	Matt	Thermoplast	Wechsel	10	WNC020
Taster Schließer AP W.1 polarweiß	Polarweiß	Matt	Thermoplast	1-Weg	1	WNC020B



WNC020

 **IP55**



WNC027



Einsatz - Taster • Einzeltaster

Schaltstrom:	10 A	- Für Schraubbefestigung
Nennspannung:	250 V	- Mit blauer 230-V-LED-Einheit
Einbautiefe:	65 mm	- Mit vollflächiger Dichtung an der Gehäuserückseite für rückseitige Leitungseinführung und Putzausgleich
Höhe des P-Touch-Bandes für das Beschriftungsfeld:	12 mm	- Mit Wago 2-Leiter Verbindungsklemme für Verdrahtung
		- Mit 2 Einrastplätzen für Wago 2-Leiter Verbindungsklemmen im Gehäuseboden
		- Mit N-Klemme
		- Mit Steckklemme

Bezeichnung	Farbe	Glanzgrad	Werkstoff	Schaltart/Variante	VPE	Best.-Nr.
W.1						
Taster Wechsler BF beleuchtet AP W.1	Grau	Matt	Thermoplast	Wechsel	10	WNC027



WNC021



Einsatz - Taster • Einzeltaster • Mit Kontrollleuchte

Schaltstrom:	10 A	- Für Schraubbefestigung
Nennspannung:	250 V	- Mit blauer 230-V-LED-Einheit
		- Für Beleuchtung und Kontrollschaltung
		- Mit vollflächiger Dichtung an der Gehäuserückseite für rückseitige Leitungseinführung und Putzausgleich
		- Mit Wago 2-Leiter Verbindungsklemme für Verdrahtung
		- Mit 2 Einrastplätzen für Wago 2-Leiter Verbindungsklemmen im Gehäuseboden
		- Mit N-Klemme
		- Mit Steckklemme

Bezeichnung	Farbe	Glanzgrad	Werkstoff	Schaltart/Variante	VPE	Best.-Nr.
W.1						
Taster Wechsler beleuchtet AP W.1 gr	Grau	Matt	Thermoplast	Wechsel	10	WNC021
Taster Wechsler beleuchtet AP W.1 pw	Polarweiß	Matt	Thermoplast	Wechsel	1	WNC021B

Wippschalter • Mit N-Klemme/Mit Steckklemme • Mit Aufdruck „0 - 1“

Nennspannung:250 V- Für Schraubbefestigung

Frequenz:50-60 Hz

Verwendbar in höheren IP-Klassen:IP55 mit geschlossener Abdeckung

Nennstrom:10 A

Anschluss-/Steckertyp:Steckklemme

Mit vergoldeten Kontakten:Nein

Höhe des P-Touch-Bandes für das Beschriftungsfeld:0 mm



WNC008



Bezeichnung	Schaltstrom	VPE	Best.-Nr.
W.1			
Ausschalter 2pol Druck 0 u 1 AP W.1 gr	10 A	10	WNC008
Ausschalter 2pol Druck 0 u 1 AP W.1 pw	10 A	1	WNC008B



WNC009



Zeitschaltuhr

Nennspannung:	250 - 250 V	- Für Schraubbefestigung
Schaltstrom:	10 A	
Nennstrom:	10 A	
Einbautiefe:	65 mm	
Montageart:	Schraubbefestigung	
IP-Klasse (Ingress Protection):	IP55	

Bezeichnung	VPE	Best.-Nr.
W.1		
Mech Z-Uhr Drehkn. 15min AP Geh. W.1 gr	1	WNC009
Mech Z-Uhr Drehkn. 15min AP Geh. W.1 pw	1	WNC009B


Jalousieschalter/-taster • Schalter 2-polig • Ungleiche Schließung

Werkstoff:	Thermoplast	- Mit Schraubklemmen
Nennspannung:	240 V	- Mit Wago 2-Leiter Verbindungsklemme für Verdrahtung
Schaltstrom:	10 A	- Mit 2 Einrastplätzen für Wago 2-Leiter Verbindungsklemmen im Gehäuseboden
Betriebstemperatur:	-15 - 30 °C	

Bezeichnung	Farbe	Glanzgrad	VPE	Best.-Nr.
W.1				
Schlüssel-Schalter AP Aufdruck 1 W.1 pw	Polarweiß	Matt	1	WNC035B



WNC035B




Jalousieschalter/-taster • Schalter 2-polig • Ungleiche Schließung • Abnehmbarer Schlüssel

Werkstoff:	Thermoplast	- Mit Schraubklemmen
Nennspannung:	240 V	- Mit Wago 2-Leiter Verbindungsklemme für Verdrahtung
Schaltstrom:	10 A	- Mit 2 Einrastplätzen für Wago 2-Leiter Verbindungsklemmen im Gehäuseboden
Betriebstemperatur:	-15 - 30 °C	

Bezeichnung	Farbe	Glanzgrad	VPE	Best.-Nr.
W.1				
Schlüssel-Schalter AP Aufdruck 1 W.1 gr	Grau	Matt	1	WNC035



WNC035





WNC302

IP55

Jalousieschalter/-taster • Taster 1-polig • Ohne Schloss

Werkstoff:
Nennspannung:
Schaltstrom:
Betriebstemperatur:

Thermoplast
250 V
10 A
-25 - 35 °C

- Mit mechanischer und elektrischer Verriegelung als Sperre gegen beidseitiges Eintasten
- Mit Steckklemme
- Mit Wago 2-Leiter Verbindungsklemme für Verdrahtung
- Mit 2 Einrastplätzen für Wago 2-Leiter Verbindungsklemmen im Gehäuseboden

Bezeichnung	Farbe	Glanzgrad	VPE	Best.-Nr.
W.1				
Jal.-Ser.Tast. AP m. Aufdr. Pf., W.1, gr.	Grau	Matt	10	WNC302



WNC300



IP55

Jalousieschalter/-taster • Schalter 1-polig • Ohne Schloss

Werkstoff:
Nennspannung:
Schaltstrom:
Betriebstemperatur:

Thermoplast
250 V
10 A
-25 - 35 °C

- Mit mechanischer und elektrischer Verriegelung als Sperre gegen beidseitiges Einschalten
- Mit Steckklemme
- Mit Wago 2-Leiter Verbindungsklemme für Verdrahtung
- Mit 2 Einrastplätzen für Wago 2-Leiter Verbindungsklemmen im Gehäuseboden

Bezeichnung	Farbe	Glanzgrad	VPE	Best.-Nr.
W.1				
Jalousie-Serienschalter Pfeile AP W.1 gr	Grau	Matt	1	WNC300
Jalousie-Serienschalter Pfeile AP W.1 pw	Polarweiß	Matt	1	WNC300B


Jalousieschalter/-taster • Schalter 1-polig • Ungleiche Schließung • Abnehmbarer Schlüssel

Werkstoff:	Thermoplast	- 1-polig
Nennspannung:	240 V	- Mit Schraubklemmen
Schaltstrom:	10 A	- Mit Wago 2-Leiter Verbindungsklemme für Verdrahtung
Betriebstemperatur:	-15 - 30 °C	- Mit 2 Einrastplätzen für Wago 2-Leiter Verbindungsklemmen im Gehäuseboden
		- Getrennte Eingangsklemmen für Auf und AB
		- Mit Tastrastfunktion



Bezeichnung	Farbe	Glanzgrad	VPE	Best.-Nr.
W.1				
Schlüssel-Schalter AP Aufdr 1-0-2 W.1 gr	Grau	Matt	1	WNC036

WNC036




Jalousieschalter/-taster • Schalter 1-polig • Ungleiche Schließung • Abnehmbarer Schlüssel

Werkstoff:	Thermoplast	- 1-polig
Schaltstrom:	10 A	- Mit Schraubklemmen
Betriebstemperatur:	-15 - 30 °C	- Mit Wago 2-Leiter Verbindungsklemme für Verdrahtung
		- Mit 2 Einrastplätzen für Wago 2-Leiter Verbindungsklemmen im Gehäuseboden
		- Getrennte Eingangsklemmen für Auf und AB
		- Mit Tastrastfunktion



Bezeichnung	Farbe	Glanzgrad	VPE	Best.-Nr.
W.1				
Schlüssel-Scha 3 Pos 0 1 u 2 W.1 pw	Polarweiß	Matt	1	WNA037B

WNA037B





WNC226



Datenanschlussdose/-module • Anzahl der Anschlüsse 1 • 6 A (IEC) • Mit 45° Schrägauslass

- | | | |
|--|---------------|--|
| Übertragungsbandbreite: | 500 - 500 MHz | - Geeignet für PoE+ |
| Nennspannung: | 250 V | - Für Schraubbefestigung |
| Höhe des P-Touch-Bandes für das Beschriftungsfeld: | 12 mm | - Ohne Spreizkrallen |
| | | - Cat.6 |
| | | - Mit selbstschließender Staubschutzkappe vor der Buchse |
| | | - Mit Schneidklemmen |

Bezeichnung	VPE	Best.-Nr.
W.1		
UAE Std. 8pol geschirmt Kat.6 AP W.1 gr	1	WNC226
UAE Std. 8pol geschirmt Kat.6 AP W.1 pw	1	WNC226B

Schalter-/Steckdosenkombination

Höhe des P-Touch-Bandes für das Beschriftungsfeld: 0 mm

Bezeichnung	VPE	Best.-Nr.
Serienschalter/Steckd KD AD W.1 gr	5	WNC081
Serienschalter/Steckd KD AP W.1 pw	1	WNC081B



WNC081



IP55

Schalter-/Steckdosenkombination • Mit erhöhtem Berührungsschutz

Höhe des P-Touch-Bandes für das Beschriftungsfeld: 0 mm

Bezeichnung	VPE	Best.-Nr.
Serienschalt/Steckd KD ERHBS AP W.1 gr	5	WNC083
Serienschalt/Steckd KD ERHBS AP W.1 pw	1	WNC083B



WNC083



IP55

Schalter-/Steckdosenkombination

Höhe des P-Touch-Bandes für das Beschriftungsfeld: 0 mm

Bezeichnung	VPE	Best.-Nr.
Wechselschalter/Steckd KD AP W.1 gr	5	WNC080
Wechselschalter/Steckd KD AP W.1 pw	1	WNC080B



WNC080



IP55

Schalter-/Steckdosenkombination • Mit erhöhtem Berührungsschutz

Höhe des P-Touch-Bandes für das Beschriftungsfeld: 0 mm


Bezeichnung	VPE	Best.-Nr.
Wechselschal/Steckd KD ERHBS AP W.1 pgr	5	WNC082
Wechselschal/Steckd KD ERHBS AP W.1 pw	1	WNC082B



WNC082



IP55




WNA696

Rahmen • Grau • Matt • Für Beleuchtung und Kontrollschaltung

Werkstoff: Thermoplast
Verwendbar in höheren IP-Klassen: IP55 mit geschlossener Abdeckung - Mit Schraubendreher

Bezeichnung	Anzahl der Einsätze	Einbau-/Anschlussort	VPE	Best.-Nr.
W.1				
Rahmen 1fach weiß bel.bar 12-24V AP W.1	1	Senkrecht	1	WNA696
Rahmen 1fach senk blau bel.b 230V AP W.1	1	Senkrecht	1	WNA697
Rahmen 1fach blau bel.bar 12-24V AP W.1	1	Senkrecht	1	WNA698
Rahmen 2fach weiß bel.bar 230V AP W.1	2	Senkrecht	1	WNA699
Rahmen 2fach blau bel.bar 230V AP W.1	2	Senkrecht	1	WNA712



WNA695

Rahmen • Lichtgrau • Matt • Für Beleuchtung und Kontrollschaltung

Werkstoff: Thermoplast
Verwendbar in höheren IP-Klassen: IP55 mit geschlossener Abdeckung - Mit Klemm-/Schraubbefestigung
- Mit Schraubendreher

Bezeichnung	Anzahl der Einsätze	Einbau-/Anschlussort	VPE	Best.-Nr.
W.1				
Rahmen 1fach senk weiß bel.b 230V AP W.1	1	Senkrecht	1	WNA695



WNA900

Haube/Linse für Schaltkreiskontrollgerät

Bezeichnung	VPE	Best.-Nr.
Linse m Druck Sym Licht W.1 10er-Set	1	WNA900
Linse m Druck Sym Klingel W.1 10er-Set	1	WNA901
Linse m Druck Sym Schlüssel W.1 10er-Set	1	WNA903



WNA450

Adapter- / Zwischenring

Werkstoff: Kunststoff

Bezeichnung	Farbe	Glanzgrad	VPE	Best.-Nr.
W.1				
Adapter-Einsa mit KD f Gerät 45x45mm W.1	Grau	Matt	1	WNA450



WUZ690

Beleuchtungseinsatz

Nennstrom: 0 A
Stromaufnahme: 0,40 mA

Bezeichnung	Farbe	VPE	Best.-Nr.
LED-Aggregat 230V für Schal/Tast W.1 bla	Blau	10	WUZ690
LED-Aggregat 230V für Schal/Tast W.1 rot	Rot	10	WUZ691

Leitungseinführung

Bezeichnung	Farbe	VPE	Best.-Nr.
Kombinations-Verbinder W.1 grau	Grau	10	WNA694



WNA694

IP55

Leitungseinführung

Bezeichnung	Farbe	VPE	Best.-Nr.
Leitungseinführung für 2 Leitungen W1 gr	Grau	10	WNA690
Leitungseinführung für 2 Leitungen W1 pw	Weiß	10	WNA690B
Rohr- und Leitungseinführung W.1 grau	Grau	10	WNA691
Rohr- und Leitungseinführung W.1 pw	Weiß	10	WNA691B
Leitungseinführung M20x1, 5 W.1 grau	Grau	10	WNA693



WNA690

IP55

Leitungseinführung • Leitungseinführungstyp Verschraubungsschieber

Bezeichnung	Farbe	VPE	Best.-Nr.
Leitungseinführung M20x1, 5 m ÜwMu W.1	Grau	10	WNA701



WNA701

Leitungseinführung • Leitungseinführungstyp Verschraubungsschieber doppelt

Bezeichnung	Farbe	Zugehörige Serien	VPE	Best.-Nr.
Rohreinführung 2fach M20X1, 5 W.1	Grau	W.1	10	WNA700



WNA700



Zubehör • Montageschablone

Betriebstemperatur:

-15 - 30 °C

- Ohne Aufdruck
- Für Schraubbefestigung

Bezeichnung	VPE	Best.-Nr.
W.1		
Abdeckstopfen f Schraublöcher Geh AP W.1	5	WNA689

WNA689

IP55

Blindverschluss

Verwendbar in höheren IP-Klassen: IP55 mit geschlossener Abdeckung

Bezeichnung	Farbe	Glanzgrad	Oberfläche	Werkstoff	VPE	Best.-Nr.
W.1						
Blindverschluss AP W.1 grau	Grau	Matt	Unbehandelt	Thermoplast	10	WNC157
Blindverschluss AP W.1 polarweiß	Polarweiß	Matt	Unbehandelt	Thermoplast	1	WNC157B



WNC157



IP55

Kabelausgang für Installationsschalterprogramme

Produktfarbe	Glanzgrad	VPE	Best.-Nr.
Grau	Seidenmatt	1	WNC155
Weiß	Seidenmatt	1	WNC155B



WNC155



IP55



WNT942

Wippe • Mit Aufdruck Symbol Pfeile

Werkstoff: Kunststoff
Verwendbar in höheren IP-Klassen: IP55 mit geschlossener Abdeckung
Zusammenstellung: Basiselement mit Wippe

Farbe	Glanzgrad	Oberfläche	VPE	Best.-Nr.
W.1				
Grau	Matt	Unbehandelt	10	WNT942
Polarweiß	Matt	Unbehandelt	10	WNT942B

IP55



WNT902B

Wippe

Werkstoff: Kunststoff - Für Beleuchtung und Kontrollschaltung
Verwendbar in höheren IP-Klassen: IP55 mit geschlossener Abdeckung
Zusammenstellung: Basiselement mit Wippe

Farbe	Glanzgrad	Oberfläche	VPE	Best.-Nr.
W.1				
Polarweiß	Matt	Unbehandelt	10	WNT902B

IP55



WNT964

Wippe • Mit Aufdruck „0 - 1“

Werkstoff: Kunststoff
Verwendbar in höheren IP-Klassen: IP55 mit geschlossener Abdeckung
Zusammenstellung: Basiselement mit Wippe

Farbe	Glanzgrad	Oberfläche	VPE	Best.-Nr.
W.1				
Grau	Matt	Unbehandelt	10	WNT964
Polarweiß	Matt	Unbehandelt	10	WNT964B

IP55



WNT982

Wippe • Mit aufgedrucktem Pfeilsymbol

Werkstoff: Kunststoff
Verwendbar in höheren IP-Klassen: IP55 mit geschlossener Abdeckung
Zusammenstellung: Basiselement mit Wippe

Farbe	Glanzgrad	Oberfläche	VPE	Best.-Nr.
W.1				
Grau	Matt	Unbehandelt	10	WNT982
Polarweiß	Matt	Unbehandelt	10	WNT982B

IP55

Wippe • Mit Aufdruck Symbol Pfeile

Werkstoff: Kunststoff
Verwendbar in höheren IP-Klassen: IP55 mit geschlossener Abdeckung
Zusammenstellung: Basiselement mit Wippe

Farbe	Glanzgrad	Oberfläche	VPE	Best.-Nr.
W.1				
Grau	Matt	Unbehandelt	10	WNT974
Polarweiß	Matt	Unbehandelt	10	WNT974B



WNT974

IP55

Wippe

Werkstoff: Kunststoff
Verwendbar in höheren IP-Klassen: IP55 mit geschlossener Abdeckung
Zusammenstellung: Basiselement mit Wippe

Farbe	Glanzgrad	Oberfläche	VPE	Best.-Nr.
W.1				
Grau	Matt	Unbehandelt	10	WNT944
Polarweiß	Matt	Unbehandelt	10	WNT944B



WNT944

IP55

Wippe • Kontrollfenster/Lichtauslass

Werkstoff: Kunststoff - Für Beleuchtung und Kontrollschaltung
Verwendbar in höheren IP-Klassen: IP55 mit geschlossener Abdeckung
Zusammenstellung: Basiselement mit Wippe

Farbe	Glanzgrad	Oberfläche	VPE	Best.-Nr.
W.1				
Grau	Matt	Unbehandelt	10	WNT954
Polarweiß	Matt	Unbehandelt	10	WNT954B



WNT954



IP55

Wippe • Für Wippschalter/Für Wipptaster beleuchtet/Für Wechsel-/Kreuzschalter • Textfield

Werkstoff: Kunststoff
Verwendbar in höheren IP-Klassen: IP55 mit geschlossener Abdeckung
Zusammenstellung: Basiselement mit Wippe

Farbe	Glanzgrad	Oberfläche	VPE	Best.-Nr.
W.1				
Grau	Matt	Unbehandelt	10	WNT922
Polarweiß	Matt	Unbehandelt	10	WNT922B



WNT922



IP55



WNT932

IP55

Wippe • Für Wippschalter/Für Wipptaster beleuchtet/Für Wechsel-/Kreuzschalter • Mit Aufdruck „0 - 1“

Werkstoff: Kunststoff
Verwendbar in höheren IP-Klassen: IP55 mit geschlossener Abdeckung
Zusammenstellung: Basiselement mit Wippe

Farbe	Glanzgrad	Oberfläche	VPE	Best.-Nr.
W.1				
Grau	Matt	Unbehandelt	10	WNT932
Polarweiß	Matt	Unbehandelt	10	WNT932B



WNT902

IP55

Wippe • Für Wippschalter/Für Wipptaster beleuchtet/Für Wechsel-/Kreuzschalter

Werkstoff: Kunststoff
Verwendbar in höheren IP-Klassen: IP55 mit geschlossener Abdeckung
Zusammenstellung: Basiselement mit Wippe

Farbe	Glanzgrad	Oberfläche	VPE	Best.-Nr.
W.1				
Grau	Matt	Unbehandelt	10	WNT902



WNT912



IP55

Wippe • Für Wippschalter/Für Wipptaster beleuchtet/Für Wechsel-/Kreuzschalter • Kontrollfenster/Lichtauslass

Werkstoff: Kunststoff - Für Beleuchtung und Kontrollschaltung
Verwendbar in höheren IP-Klassen: IP55 mit geschlossener Abdeckung
Zusammenstellung: Basiselement mit Wippe

Farbe	Glanzgrad	Oberfläche	VPE	Best.-Nr.
W.1				
Grau	Matt	Unbehandelt	10	WNT912
Polarweiß	Matt	Unbehandelt	10	WNT912B



WNT331

Tastsensor • Bussystem KNX • Anzahl der Betätigungspunkte 1

Betriebstemperatur: -40 - 30 °C
Busankopplung inklusive: Nein
Einbautiefe: 22 mm
Stromaufnahme Bus Datentransfer: 10 mA
Anschluss-/Steckertyp: Steckklemme

- Funktion zum manuellen Unterbrechen bereits ausgelöster Automatikfunktionen
- Montage in Gehäuse AP oder UP

Farbe	Werkstoff	VPE	Best.-Nr.
W.1			
Grau	Duroplast	1	WNT331



Tastsensor • Bussystem KNX • Anzahl der Betätigungspunkte 2

Betriebstemperatur:	-40 - 30 °C	- Funktion zum manuellen Unterbrechen bereits ausgelöster
Busankopplung inklusive:	Nein	Automatikfunktionen
Einbautiefe:	22 mm	- Montage in Gehäuse AP oder UP
Stromaufnahme Bus Datentransfer:	10 mA	
Anschluss-/Steckertyp:	Steckklemme	

Farbe	Werkstoff	VPE	Best.-Nr.
W.1			
Grau	Duroplast	1	WNT302
Grau	Duroplast	1	WNT332




WNT302




Tastsensor • Bussystem KNX • Anzahl der Betätigungspunkte 4

Betriebstemperatur:	-40 - 30 °C	- Funktion zum manuellen Unterbrechen bereits ausgelöster
Busankopplung inklusive:	Nein	Automatikfunktionen
Einbautiefe:	22 mm	- Montage in Gehäuse AP oder UP
Stromaufnahme Bus Datentransfer:	10 mA	
Anschluss-/Steckertyp:	Steckklemme	

Farbe	Werkstoff	VPE	Best.-Nr.
W.1			
Grau	Duroplast	1	WNT304



WNT304





WNA140



Steckdose • SCHUKO • Mit Steckklemme • Selbstschließender Klappdeckel, kann in Endposition arretiert werden

Nennspannung: 250 V
Frequenz: 50 - 60 Hz
Nennstrom: 16 A
Einbautiefe: 22 mm
Anschlussart: Steckanschluss
Verwendbar in höheren IP-Klassen: IP55 mit geschlossener Abdeckung
Höhe des P-Touch-Bandes für das Beschriftungsfeld: 0 mm

Farbe	Glanzgrad	Werkstoff	Aufdruck	VPE	Best.-Nr.
W.1					
Grau	Matt	Thermoplast	Ohne Aufdruck	10	WNA140
Polarweiß	Matt	Thermoplast	Ohne Aufdruck	1	WNA140B



WNA160



Steckdose • SCHUKO • Mit erhöhtem Berührungsschutz • Mit Steckklemme • Selbstschließender Klappdeckel, kann in Endposition arretiert werden

Nennspannung: 250 V
Frequenz: 50 - 60 Hz
Nennstrom: 16 A
Einbautiefe: 22 mm
Anschlussart: Steckanschluss
Verwendbar in höheren IP-Klassen: IP55 mit geschlossener Abdeckung

Farbe	Glanzgrad	Werkstoff	Aufdruck	VPE	Best.-Nr.
W.1					
Grau	Matt	Thermoplast	Ohne Aufdruck	10	WNA160
Polarweiß	Matt	Thermoplast	Ohne Aufdruck	1	WNA160B

Steckdose • Schutzkontaktstift • Mit erhöhtem Berührungsschutz • Mit Steckklemme • Selbst-schließender Klappdeckel, kann in Endposition arretiert werden

Nennspannung: 250 V
 Frequenz: 50 - 60 Hz
 Nennstrom: 16 A
 Einbautiefe: 22 mm
 Anschlussart: Steckanschluss
 Verwendbar in höheren IP-Klassen: IP55 mit geschlossener Abdeckung



WNA100

Farbe	Glanzgrad	Werkstoff	Aufdruck	VPE	Best.-Nr.
W.1					
Grau	Matt	Thermoplast	Ohne Aufdruck	10	WNA100
Polarweiß	Matt	Thermoplast	Ohne Aufdruck	1	WNA100B



IP55



WNA011

IP55

Wippschalter • Mit Steckklemme • Ohne Aufdruck

Nennspannung: 250 V - Für Schraubbefestigung
 Frequenz: 50-60 Hz - Ohne Beleuchtung (nicht beleuchtbar)
 Verwendbar in höheren IP-Klassen: IP55 mit geschlossener Abdeckung
 Nennstrom: 10 A
 Anschluss-/Steckertyp: Steckklemme
 Mit vergoldeten Kontakten: Nein
 Höhe des P-Touch-Bandes für das Beschriftungsfeld: 0 mm

Bezeichnung	Schaltstrom	VPE	Best.-Nr.
W.1			
Wechselschalter-Einsatz mit Wippe W.1 gr	10 A	10	WNA011



WNA010

IP55

Wippschalter • Mit Steckklemme • Ohne Aufdruck

Nennspannung: 250 V - Für Schraubbefestigung
 Frequenz: 50 - 60 Hz
 Nennstrom: 10 A
 Anschluss-/Steckertyp: Drehriegel

Bezeichnung	Schaltstrom	VPE	Best.-Nr.
W.1			
Kreuzschalter-Einsatz mit Wippe W.1 grau	10 A	1	WNA010
Kreuzschalter-Einsatz mit Wippe W.1 pw	10 A	1	WNA010B



WNA006



IP55

Wippschalter • Mit Kontrollleuchte • Mit N-Klemme/Mit Steckklemme • Ohne Aufdruck • Mit Beleuchtung

Nennspannung: 250 V - Für Schraubbefestigung
 Frequenz: 50 - 60 Hz - Mit blauer 230-V-LED-Einheit
 Verwendbar in höheren IP-Klassen: IP55 mit geschlossener Abdeckung - Für Beleuchtung
 Nennstrom: 10 A
 Anschluss-/Steckertyp: Drehriegel
 Mit vergoldeten Kontakten: Nein
 Höhe des P-Touch-Bandes für das Beschriftungsfeld: 12 mm

Bezeichnung	Schaltstrom	VPE	Best.-Nr.
W.1			
Wechselschalter-Eins Wippe bel.BF W.1 gr	10 A	1	WNA006
Wechselschalter-Eins Wippe bel.BF W.1 pw	10 A	1	WNA006B



WNA002

IP55

Wippschalter • Mit Kontrollleuchte • Mit N-Klemme/Mit Steckklemme • Ohne Aufdruck • Mit Beleuchtung

Nennspannung: 250 V - Für Schraubbefestigung
 Frequenz: 50 - 60 Hz
 Verwendbar in höheren IP-Klassen: IP55 mit geschlossener Abdeckung
 Nennstrom: 10 A
 Anschluss-/Steckertyp: Drehriegel
 Mit vergoldeten Kontakten: Nein

Bezeichnung	Schaltstrom	VPE	Best.-Nr.
W.1			
Wechselschalter-Eins Wippe bel. W.1 gr	10 A	10	WNA002
Wechselschalter-Eins Wippe bel. W.1 pw	10 A	1	WNA002B
Kontroll-Wechselschalter m Wippe W.1 gr	10 A	10	WNA003
Kontroll-Wechselschalter m Wippe W.1 pw	10 A	1	WNA003B

Wippschalter • Mit Steckklemme • Ohne Aufdruck

Nennspannung: 250 V - Für Schraubbefestigung
 Frequenz: 50-60 Hz
 Verwendbar in höheren IP-Klassen: IP55 mit geschlossener Abdeckung
 Nennstrom: 10 A
 Anschluss-/Steckertyp: Steckklemme
 Mit vergoldeten Kontakten: Nein
 Höhe des P-Touch-Bandes für das Beschriftungsfeld: 0 mm



WNA042

Bezeichnung	Schaltstrom	VPE	Best.-Nr.
W.1			
Serienschalter-Einsatz m Wippe 2f W.1 gr	10 A	10	WNA042
Serienschalter-Einsatz m Wippe 2f W.1 pw	10 A	1	WNA042B



IP55

Wippschalter • Mit Steckklemme • Ohne Aufdruck

Nennspannung: 250 V - Mit Montageadapter
 Frequenz: 50 - 60 Hz - Ohne Beleuchtung (nicht beleuchtbar)
 Verwendbar in höheren IP-Klassen: IP55 mit geschlossener Abdeckung
 Nennstrom: 10 A
 Anschluss-/Steckertyp: Drehriegel
 Mit vergoldeten Kontakten: Nein



WNA040

Bezeichnung	Schaltstrom	VPE	Best.-Nr.
W.1			
Doppel-Wechselschalttereins. m Wi. W.1 gr	10 A	10	WNA040
Doppel-Wechselschalttereins. m Wi. W.1 pw	10 A	1	WNA040B



IP55

Einsatz - Taster • Serientaster

Schaltstrom: 10 A - Für Schraubbefestigung
 Nennspannung: 250 V - Mit Steckklemme
 Einbautiefe: 65 mm



WNA047

Bezeichnung	Farbe	Glanzgrad	Werkstoff	Schaltart/Variante	VPE	Best.-Nr.
W.1						
Serientaster-Einsatz Wippe 2f 2S W.1	Grau	Matt	Thermoplast	Wechsel	10	WNA047



IP55

Einsatz - Taster • Einzeltaster

Schaltstrom: 10 A - Ohne Aufdruck
 Nennspannung: 250 V - Für Schraubbefestigung
 Einbautiefe: 12 mm - Mit Steckklemme




WNA020

Bezeichnung	Farbe	Glanzgrad	Werkstoff	Schaltart/Variante	VPE	Best.-Nr.
W.1						
Taster-Einsatz m Wippe Schließer W.1 gr	Grau	Matt	Thermoplast	Wechsel	10	WNA020
Taster-Einsatz m Wippe Schließer W.1 pw	Polarweiß	Matt	Thermoplast	Wechsel	1	WNA020B
Taster-Einsatz m Wippe Wechsler W.1 grau	Grau	Matt	Thermoplast	Wechsel	10	WNA022
Taster-Einsatz m Wippe Wechsler W.1 pw	Polarweiß	Matt	Thermoplast	Wechsel	1	WNA022B



IP55



Einsatz - Taster • Einzeltaster • Mit Beschriftungsfeld

Schaltstrom:	10 A	- Für Schraubbefestigung
Nennspannung:	250 V	- Mit blauer 230-V-LED-Einheit
Einbautiefe:	65 mm	- Wago 3-Leiter Verbindungsklemme für Verdrahtung einrastbar
Höhe des P-Touch-Bandes für das Beschriftungsfeld:	12 mm	- Mit N-Klemme
		- Mit Steckklemme

Bezeichnung	Farbe	Glanzgrad	Werkstoff	Schaltart/Variante	VPE	Best.-Nr.
W.1						
Taster-Einsatz Wip BF 1S W.1	Grau	Matt	Thermoplast	Wechsel	10	WNA026



WNA021



Einsatz - Taster • Einzeltaster • Mit Kontrollleuchte

Schaltstrom:	10 A	- Ohne Aufdruck
Nennspannung:	250 V	- Für Schraubbefestigung
Einbautiefe:	12 mm	- Mit blauer 230-V-LED-Einheit
		- Für Beleuchtung und Kontrollschaltung
		- Mit N-Klemme
		- Mit Steckklemme

Bezeichnung	Farbe	Glanzgrad	Werkstoff	Schaltart/Variante	VPE	Best.-Nr.
W.1						
Taster-Einsatz m Wippe bel Wechsl W.1 gr	Grau	Matt	Thermoplast	Wechsel	1	WNA021
Taster-Einsatz m Wippe bel Wechsl W.1 pw	Polarweiß	Matt	Thermoplast	Wechsel	1	WNA021B

Wippschalter • Mit N-Klemme/Mit Steckklemme • Mit Aufdruck „0 - 1“

Nennspannung: 250 V - Für Schraubbefestigung
 Frequenz: 50 - 60 Hz
 Verwendbar in höheren IP-Klassen: IP55 mit geschlossener Abdeckung
 Nennstrom: 10 A
 Anschluss-/Steckertyp: Drehriegel
 Mit vergoldeten Kontakten: Nein



WNA008



IP55

Bezeichnung	Schaltstrom	VPE	Best.-Nr.
W.1			
Ausschalter-Einsatz 2pol m Wippe W.1 gr	10 A	10	WNA008
Ausschalter-Einsatz 2pol m Wippe W.1 pw	10 A	1	WNA008B



WNA009



Zeitschaltuhr

Nennspannung:	250 - 250 V	- Mit Montageadapter
Schaltstrom:	10 A	
Nennstrom:	10 A	
Einbautiefe:	35 mm	
Montageart:	Schraubbefestigung	
IP-Klasse (Ingress Protection):	IP55	

Bezeichnung	VPE	Best.-Nr.
W.1		
Mech. Z-Uhr Drehkn. 15min Einsatz W.1 gr	1	WNA009
Mech. Z-Uhr Drehkn. 15min Einsatz W.1 pw	1	WNA009B

LED-Signallicht / Drucktaster

Nennspannung: 230 V

Bezeichnung	Farbe	Werkstoff	VPE	Best.-Nr.
W.1				
LED-Signallicht-Einsatz rot/grün W.1 gra	Grau	Thermoplast	1	WNA601
LED-Signallicht-Einsatz blau W.1 grau	Grau	Thermoplast	1	WNA602
LED-Signallicht-Einsatz weiß W.1 grau	Grau	Thermoplast	1	WNA603




WNA601



Beschriftungsfeld

Bezeichnung	Farbe	Werkstoff	VPE	Best.-Nr.
A.1 A.8 C.1 C.8 W.1				
Folie LED-Signaleinsatz Herren A.x/C.x	Natur	Kunststoff	1	WAA4091
Folie LED-Signaleinsatz Damen A.x/C.x	Natur	Kunststoff	1	WAA4092
Folie LED-Signaleinsatz Rollstuhl A.x/C.x	Natur	Kunststoff	1	WAA4093



WAA4091

Beschriftungsfeld • Mit Aufdruck Symbol für z. B. Bitte nicht stören / Zimmer reinigen


Bezeichnung	Farbe	Werkstoff	VPE	Best.-Nr.
A.1 A.8 C.1 C.8 W.1				
Folie LED 2 Symbole Rot/Grün A.x/C.x	Natur	Kunststoff	1	WAA4094



WAA4094

Beschriftungsfeld • Mit Aufdruck Symbol für z. B. Warten / Eintreten

Bezeichnung	Farbe	Werkstoff	VPE	Best.-Nr.
A.1 A.8 C.1 C.8 W.1				
Folie LED 2 Symb. WARTEN/BETRETEN A.x/C.x	Natur	Kunststoff	1	WAA4095



WAA4095



WNA045

IP55

Einsatz - Taster • Einzeltaster • Mit Kontrollleuchte

Schaltstrom:	10 A	- Ohne Aufdruck
Nennspannung:	250 V	- Für Schraubbefestigung
Einbautiefe:	12 mm	- Mit Steckklemme

Bezeichnung	Farbe	Glanzgrad	Werkstoff	Schaltart/Variante	VPE	Best.-Nr.
W.1						
Wippe 2fach bel. Ö/S IP55 W.1 grau	Grau	Matt	Thermoplast	Wechsel	1	WNA045
Wippe 2fach bel. Ö/S IP55 W.1 weiß	Polarweiß	Matt	Thermoplast	Wechsel	1	WNA045B



WNA300



IP55

Jalousieschalter/-taster • Schalter 1-polig • Ohne Schloss • Abnehmbarer Schlüssel

Werkstoff:	Thermoplast	- Mit mechanischer und elektrischer Verriegelung als Sperre
Nennspannung:	250 V	gegen beidseitiges Einschalten
Schaltstrom:	10 A	- Mit Steckklemme
Betriebstemperatur:	-25 - 35 °C	

Bezeichnung	Farbe	Glanzgrad	VPE	Best.-Nr.
W.1				
Jalousie-Serienschalter 2f Pfeile W.1 gr	Grau	Matt	10	WNA300
Jalousie-Serienschalter 2f Pfeile W.1 pw	Polarweiß	Matt	1	WNA300B

Adapter für Befehlsgeräte

Einbaudurchmesser: 25 mm
Farbe: Grau

Bezeichnung	VPE	Best.-Nr.
Abdeckung m. Stecköffnung Ø22,5mm W.1 gr	1	WNA038



WNA038

IP55

Einsatz für Kommunikationstechnik • Anschluss-/Steckertyp Lautsprecheranschluss • Anzahl der Anschlüsse 2 • Mit Tragplatte

Nennspannung: 250 V - Mit Geradeauslass
Frequenz: 50-60 Hz
Leiterquerschnitt: 2,50 - 2,50 mm²
Einbautiefe: 22 mm

Bezeichnung	Farbe	Glanzgrad	Werkstoff	VPE	Best.-Nr.
W.1					
Lautsprecherdosen-Einsatz 1F W.1 grau	Grau	Matt	Thermoplast	1	WNA625
Lautsprecherdosen-Einsatz 1F W.1 pw	Polarweiß	Matt	Thermoplast	1	WNA625B



WNA625

IP55

Einsatz für Kommunikationstechnik • Anschluss-/Steckertyp Lautsprecheranschluss • Anzahl der Anschlüsse 4 • Mit Tragplatte

Nennspannung: 250 V - Mit Geradeauslass
Frequenz: 50-60 Hz
Leiterquerschnitt: 2,50 - 2,50 mm²
Einbautiefe: 22 mm

Bezeichnung	Farbe	Glanzgrad	Werkstoff	VPE	Best.-Nr.
W.1					
Lautsprecherdosen-Einsatz 2F W.1 grau	Grau	Matt	Thermoplast	1	WNA626
Lautsprecherdosen-Einsatz 2F W.1 pw	Polarweiß	Matt	Thermoplast	1	WNA626B



WNA626

IP55

Datenanschlussdose/-module • Anzahl der Anschlüsse 1 • Cat6 • Mit Geradeauslass

Übertragungsbandbreite: 500 - 500 MHz - Geeignet für PoE+
Nennspannung: 250 V - Für Schraubbefestigung
Höhe des P-Touch-Bandes für das Beschriftungsfeld: 12 mm - Cat.6
- Mit selbstschließender Staubschutzkappe vor der Buchse
- Mit Schneidklemmen

Bezeichnung	VPE	Best.-Nr.
W.1		
UAE Std.n-Einsatz 8p geschi Kat.6 W.1 gr	1	WNA226
UAE Std.n-Einsatz 8p geschi Kat.6 W.1 pw	1	WNA226B



WNA226





WNA227



Datenanschlussdose/-module • Anzahl der Anschlüsse 2 • Cat6 • Mit Geradeauslass

Übertragungsbandbreite:	500 - 500 MHz	- Geeignet für PoE+
Nennspannung:	250 V	- Ohne Spreizkrallen
Einbautiefe:	22 mm	- Mit selbstschließender Staubschutzkappe je Buchse
Höhe des P-Touch-Bandes für das Beschriftungsfeld:	12 mm	- Mit Schneidklemmen

Bezeichnung	VPE	Best.-Nr.
W.1		
UAE Std.n-Eins 8/8p geschi Kat.6 W.1 gr	1	WNA227
UAE Std.n-Eins 8/8p geschi Kat.6 W.1 pw	1	WNA227B



WNA253

Antennensteckdose • Anschluss-/Steckertyp Enddose • Anzahl der Ausgänge 2

Anschlussdämpfung bei 860 MHz:	5 dB	- Mit Schraubklemmen
Breitbandtechnologie:	4 - 862 MHz	

Bezeichnung	Montage auf	VPE	Best.-Nr.
W.1			
Antennendosen-Einsatz 2Loch Ezd W.1 grau	Unterputz Aufputz	1	WNA253
Antennendosen-Einsatz 2Loch Ezd W.1 pw	Unterputz Aufputz	1	WNA253B

IP55



WNA257

Antennensteckdose • Anschluss-/Steckertyp Enddose • Anzahl der Ausgänge 3

Anschlussdämpfung bei 860 MHz:	5 dB	- Mit Schraubklemmen
Breitbandtechnologie:	4 - 2400 MHz	

Bezeichnung	Montage auf	VPE	Best.-Nr.
W.1			
Antennendosen-Einsatz 3Loch SAT W.1 grau	Unterputz Aufputz	1	WNA257
Antennendosen-Einsatz 3Loch SAT W.1 pw	Unterputz Aufputz	1	WNA257B

IP55



WNA254

Antennensteckdose • Anschluss-/Steckertyp Durchgangsdose • Anzahl der Ausgänge 2

Anschlussdämpfung bei 860 MHz:	10 dB	- Mit Schraubklemmen
Breitbandtechnologie:	4 - 862 MHz	

Bezeichnung	Montage auf	VPE	Best.-Nr.
W.1			
Antennendosen-Einsatz 2Loch Dgd W.1 grau	Unterputz Aufputz	1	WNA254
Antennendosen-Einsatz 2Loch Dgd W.1 pw	Unterputz Aufputz	1	WNA254B

IP55

Not-Aus-Taster, Kompletgerät

Nennspannung: 250 - 250 V
Schaltstrom: 10 A

Bezeichnung	Farbe	VPE	Best.-Nr.
NOT-AUS-Taster-Einsat m Schloß En W.1 gr	Grau	1	WNA032
NOT-AUS-Taster-Einsatz W.1 grau	Grau	1	WNA033



WNA032

IP55



WNA157



IP55

Blindverschluss

Verwendbar in höheren IP-Klassen: IP55 mit geschlossener Abdeckung

Bezeichnung	Farbe	Glanzgrad	Oberfläche	Werkstoff	VPE	Best.-Nr.
W.1						
Blindverschluss-Einsatz W.1 grau	Grau	Seidenmatt	Unbehandelt	Polypropylen (PP)	1	WNA157
Blindverschluss-Einsatz W.1 polarweiß	Reinweiß	Seidenmatt	Unbehandelt	Polypropylen (PP)	1	WNA157B



WNA155



IP55

Kabelausgang für Installationsschalterprogramme

Produktfarbe	Glanzgrad	VPE	Best.-Nr.
Grau	Seidenmatt	1	WNA155
Weiß	Seidenmatt	1	WNA155B



WNA450

Adapter- / Zwischenring

Werkstoff: Kunststoff

Bezeichnung	Farbe	Glanzgrad	VPE	Best.-Nr.
W.1				
Adapter-Einsa mit KD f Gerät 45x45mm W.1	Grau	Matt	1	WNA450



WUZ690

Beleuchtungseinsatz

Nennstrom: 0 A
Stromaufnahme: 0,40 mA

Bezeichnung	Farbe	VPE	Best.-Nr.
LED-Aggregat 230V für Schal/Tast W.1 bla	Blau	10	WUZ690
LED-Aggregat 230V für Schal/Tast W.1 rot	Rot	10	WUZ691

Aufputzgehäuse/-rahmen • Anzahl Einheiten 1

Werkstoff: Thermoplast
Tiefe: 56 mm
Verwendbar in höheren IP-Klassen: IP55 mit geschlossener Abdeckung

Bezeichnung	Breite	Höhe	Farbe	Glanzgrad	VPE	Best.-Nr.
Gehäuseunterteil 1f waag Rahm LEF W.1 gr	76 mm	76 mm	Grau	Matt	10	WNA671
Gehäuseunterteil 1f waag Rahm LEF W.1 pw	76 mm	76 mm	Polarweiß	Matt	10	WNA681B



WNA671

IP55

Aufputzgehäuse/-rahmen • Anzahl Einheiten 2

Werkstoff: Thermoplast
Tiefe: 56 mm
Verwendbar in höheren IP-Klassen: IP55 mit geschlossener Abdeckung

Bezeichnung	Breite	Höhe	Farbe	Glanzgrad	VPE	Best.-Nr.
Geh.unt.teil 2f waag Rahm LEF W.1 gr	147 mm	76 mm	Grau	Matt	5	WNA672
Gehäuseunterteil 2f.senk Rahm LEF W.1 gr	76 mm	147 mm	Grau	Matt	5	WNA676
Gehäuseunterteil 2f waag Rahm LEF W.1 pw	147 mm	76 mm	Polarweiß	Matt	5	WNA682B
Gehäuseunterteil 2f waa Rahm 4LEF W.1 gr	147 mm	76 mm	Grau	Matt	5	WNA685
Gehäuse-UT 2f waag m Rahm 4LeF AP W.1 pw	147 mm	76 mm	Polarweiß	Matt	5	WNA685B
Gehäuseunterteil 2f senk Rahm LEF W.1 pw	76 mm	147 mm	Polarweiß	Matt	5	WNA686B



WNA672

IP55

Aufputzgehäuse/-rahmen • Anzahl Einheiten 3

Werkstoff: Thermoplast
Tiefe: 56 mm
Einbau-/Anschlussort: Waagrecht
Verwendbar in höheren IP-Klassen: IP55 mit geschlossener Abdeckung

Bezeichnung	Breite	Höhe	Farbe	Glanzgrad	VPE	Best.-Nr.
Gehäuseunterteil 3f waag Rahm LEF W.1 gr	218 mm	76 mm	Grau	Matt	1	WNA683
Gehäuseunterteil 3f waag Rahm LEF W.1 pw	218 mm	76 mm	Polarweiß	Matt	1	WNA683B



WNA683

IP55

Zubehör • Montageschablone

Betriebstemperatur: -15 - 30 °C
Abmessungen: 44.90 x 44.40 mm
- Ohne Aufdruck
- Für Schraubbefestigung


Bezeichnung	VPE	Best.-Nr.
W.1		
Bohrschablone 1 bis 3fach W.1	1	WNA692



WNA692



WDE4466

**Schlüsselschalter • Mit Schraubklemmen • Schaltungsart Schalter 2-polig**

Nennspannung:	250 V	- Für Schraubbefestigung
Frequenz:	50 - 60 Hz	- Ohne Beleuchtung (nicht beleuchtbar)
Verwendbar in höheren IP-Klassen:	IP44 in Kombination mit Dichtungsset	- 2-polig Aus
Nennstrom:	16 A	
Anschluss-/Steckertyp:	Schraubanschluss	

Bezeichnung	Schaltstrom	VPE	Best.-Nr.
Schlüsselschalter AP für Profil-Halbzy.	16 A	1	WDE4466



WDE4448

**Einsatz - Taster • Einzeltaster**

Schaltstrom:	5 A	- Mit Aufdruck
Nennspannung:	250 V	- Für Schraubbefestigung
Einbautiefe:	32 mm	- Mit Schraubklemmen

Bezeichnung	Farbe	Werkstoff	Schaltart/Variante	VPE	Best.-Nr.
Schlüsseltaster AP für Profil-Halbzy.	Grau	Metall Kunststoff	Schließer	1	WDE4448



WDE4447

**Jalousieschalter/-taster • Taster 1-polig**

Werkstoff:	Metall Kunststoff	- 1-polig
Nennspannung:	250 V	- Mit 0-Stellung
Schaltstrom:	5 A	- Mit Schraubklemmen
Betriebstemperatur:	-5 - +35 °C	

Bezeichnung	Farbe	Glanzgrad	VPE	Best.-Nr.
Jalousie-Schlüsseltaster AP DIN- Profil	Lichtgrau	Matt	1	WDE4447



WDE4462

**Jalousieschalter/-taster • Schalter 2-polig**

Werkstoff:	Metall Kunststoff	- Mit 0-Stellung
Nennspannung:	250 V	- Mit Schraubklemmen
Schaltstrom:	5 A	- Mit Tastrastfunktion
Betriebstemperatur:	-5 - +35 °C	

Bezeichnung	Farbe	Glanzgrad	VPE	Best.-Nr.
Jalousie-Schlüsselschalter AP für Profil	Lichtgrau	Matt	1	WDE4462

Einsatz für Schließsystem • Zylinderschloss

Bezeichnung	VPE	Best.-Nr.
Profil-Halbzylinder Zubehör Schlüssel	1	WDA7171
Profil-Halbzylinder Zubehör für Schlüs	1	WDA7172



WDA7171

Anhang

	Seite
Alphanumerischer Anhang	331
Unternehmen	342
Nachhaltigkeit	344
Design	346
Digitale Services and Tools	348
Kontakt	352

	Seite		Seite		Seite
2					
2909	69	WAD6202BM	133	WAD6502BM	133
T		WAD6202TA	135	WAD6502TA	135
		WAD6202WG	130	WAD6502WG	130
		WAD6202WM	131	WAD6502WM	131
TG308	249	WAD6203AT	134	WAD6503AT	134
TRM702A	249	WAD6203BG	132	WAD6503BG	132
TYB708D	249	WAD6203BM	133	WAD6503BM	133
TYBS702A	249	WAD6203TA	135	WAD6503TA	135
TYBS704A	249	WAD6203WG	130	WAD6503WG	130
TYBS794A	249	WAD6203WM	131	WAD6503WM	131
W		WAD6300AT	134	WAD7100AT	164
WAA1101	36	WAD6300BG	132	WAD7100BG	162
WAA1102	52	WAD6300BM	133	WAD7100BM	162
WAA1103	52	WAD6300RG	136	WAD7100RG	166
WAA2321W	70	WAD6300TA	135	WAD7100TA	165
WAA2530M	74	WAD6300WG	130	WAD7100WG	160
WAA4091	70	WAD6300WM	131	WAD7100WM	160
WAA4092	70	WAD6302AT	134	WAD7120AT	164
WAA4093	70	WAD6302BG	132	WAD7120BG	162
WAA4094	70	WAD6302BM	133	WAD7120BM	163
WAA4095	70	WAD6302TA	135	WAD7120TA	165
WAA5151WG	77	WAD6302WG	130	WAD7120WG	160
WAA8100	74	WAD6302WM	131	WAD7120WM	161
WAC1010	66	WAD6303AT	134	WAD7200AT	164
WAC1020	66	WAD6303BG	132	WAD7200BG	162
WAC1061	82	WAD6303BM	133	WAD7200BM	162
WAC1062	83	WAD6303TA	135	WAD7200RG	166
WAC2010	67	WAD6303WG	130	WAD7200TA	165
WAC2020	67	WAD6303WM	131	WAD7200WG	160
WAD6100AT	134	WAD6400AT	134	WAD7200WM	160
WAD6100BG	132	WAD6400BG	132	WAD7300AT	164
WAD6100BM	133	WAD6400BM	133	WAD7300BG	162
WAD6100RG	136	WAD6400RG	136	WAD7300BM	162
WAD6100TA	135	WAD6400TA	135	WAD7300RG	166
WAD6100WG	130	WAD6400WG	130	WAD7300TA	165
WAD6100WM	131	WAD6400WM	131	WAD7300WG	160
WAD6101AT	134	WAD6402AT	134	WAD7300WM	160
WAD6101BG	132	WAD6402BG	132	WAD7400AT	164
WAD6101BM	133	WAD6402BM	133	WAD7400BG	162
WAD6101TA	135	WAD6402TA	135	WAD7400BM	162
WAD6101WG	130	WAD6402WG	130	WAD7400RG	166
WAD6101WM	131	WAD6402WM	131	WAD7400TA	165
WAD6120AT	134	WAD6403AT	134	WAD7400WG	160
WAD6120BG	132	WAD6403BG	132	WAD7400WM	160
WAD6120BM	133	WAD6403BM	133	WAD7500AT	164
WAD6120TA	135	WAD6403TA	135	WAD7500BG	162
WAD6120WG	130	WAD6403WG	130	WAD7500BM	162
WAD6120WM	131	WAD6403WM	131	WAD7500RG	166
WAD6200AT	134	WAD6500AT	134	WAD7500TA	165
WAD6200BG	132	WAD6500BG	132	WAD7500WG	160
WAD6200BM	133	WAD6500BM	133	WAD7500WM	160
WAD6200RG	136	WAD6500RG	136	WAD8100AL	149
WAD6200TA	135	WAD6500TA	135	WAD8100AT	146
WAD6200WG	130	WAD6500WG	130	WAD8100BG	144
WAD6200WM	131	WAD6500WM	131	WAD8100BM	145
WAD6202AT	134	WAD6502AT	134	WAD8100ES	152
WAD6202BG	132	WAD6502BG	132	WAD8100GBG	151

	Seite		Seite		Seite
WAD8100GWM	150	WAD8203WG	142	WAD8400ESV	152
WAD8100TA	147	WAD8203WM	143	WAD8400GBG	151
WAD8100WG	142	WAD8210AT	154	WAD8400GWM	150
WAD8100WM	143	WAD8210BG	154	WAD8400RG	148
WAD8101AT	146	WAD8210BM	154	WAD8400TA	147
WAD8101BG	144	WAD8210TA	154	WAD8400WG	142
WAD8101BM	145	WAD8210WG	154	WAD8400WM	143
WAD8101TA	147	WAD8210WM	154	WAD8402AT	146
WAD8101WG	142	WAD8211AT	154	WAD8402BG	144
WAD8101WM	143	WAD8211BG	154	WAD8402BM	145
WAD8110AT	153	WAD8211BM	154	WAD8402TA	147
WAD8110BG	153	WAD8211TA	154	WAD8402WG	142
WAD8110BM	153	WAD8211WG	154	WAD8402WM	143
WAD8110TA	153	WAD8211WM	154	WAD8403AT	146
WAD8110WG	153	WAD8300ALH	149	WAD8403BG	144
WAD8110WM	153	WAD8300ALV	149	WAD8403BM	145
WAD8111AT	153	WAD8300AT	146	WAD8403TA	147
WAD8111BG	153	WAD8300BG	144	WAD8403WG	142
WAD8111BM	153	WAD8300BM	145	WAD8403WM	143
WAD8111TA	153	WAD8300ESH	152	WAD8500ALH	149
WAD8111WG	153	WAD8300ESV	152	WAD8500ALV	149
WAD8111WM	153	WAD8300GBG	151	WAD8500AT	146
WAD8120AL	149	WAD8300GWM	150	WAD8500BG	144
WAD8120AT	146	WAD8300RG	148	WAD8500BM	145
WAD8120BG	144	WAD8300TA	147	WAD8500ESH	152
WAD8120BM	145	WAD8300WG	142	WAD8500ESV	152
WAD8120ES	152	WAD8300WM	143	WAD8500GBG	151
WAD8120GBG	151	WAD8302AT	146	WAD8500GWM	150
WAD8120GWM	150	WAD8302BG	144	WAD8500RG	148
WAD8120TA	147	WAD8302BM	145	WAD8500TA	147
WAD8120WG	142	WAD8302TA	147	WAD8500WG	142
WAD8120WM	143	WAD8302WG	142	WAD8500WM	143
WAD8200ALH	149	WAD8302WM	143	WAD8502AT	146
WAD8200ALV	149	WAD8303AT	146	WAD8502BG	144
WAD8200AT	146	WAD8303BG	144	WAD8502BM	145
WAD8200BG	144	WAD8303BM	145	WAD8502TA	147
WAD8200BM	145	WAD8303TA	147	WAD8502WG	142
WAD8200ESH	152	WAD8303WG	142	WAD8502WM	143
WAD8200ESV	152	WAD8303WM	143	WAD8503AT	146
WAD8200GBG	151	WAD8310AT	155	WAD8503BG	144
WAD8200GWM	150	WAD8310BG	155	WAD8503BM	145
WAD8200RG	148	WAD8310BM	155	WAD8503TA	147
WAD8200TA	147	WAD8310TA	155	WAD8503WG	142
WAD8200WG	142	WAD8310WG	155	WAD8503WM	143
WAD8200WM	143	WAD8310WM	155	WAD9100AL	179
WAD8202AT	146	WAD8311AT	155	WAD9100AT	176
WAD8202BG	144	WAD8311BG	155	WAD9100BG	174
WAD8202BM	145	WAD8311BM	155	WAD9100BM	174
WAD8202RG	148	WAD8311TA	155	WAD9100ES	182
WAD8202TA	147	WAD8311WG	155	WAD9100GBG	181
WAD8202WG	142	WAD8311WM	155	WAD9100GWM	180
WAD8202WM	143	WAD8400ALH	149	WAD9100RG	178
WAD8203AT	146	WAD8400ALV	149	WAD9100TA	177
WAD8203BG	144	WAD8400AT	146	WAD9100WG	172
WAD8203BM	145	WAD8400BG	144	WAD9100WM	172
WAD8203RG	148	WAD8400BM	145	WAD9120AL	179
WAD8203TA	147	WAD8400ESH	152	WAD9120AT	176

	Seite		Seite		Seite
WAD9120BG	174	WAD9500TA	177	WAF1160AT	105
WAD9120BM	175	WAD9500WG	172	WAF1160BG	105
WAD9120ES	182	WAD9500WM	172	WAF1160BM	105
WAD9120GBG	181	WAE1011WG	77	WAF1160TA	105
WAD9120GWM	180	WAE1012WG	77	WAF1160WG	105
WAD9120TA	177	WAE1013WG	78	WAF1160WM	105
WAD9120WG	172	WAE1014WG	78	WAF1161AT	105
WAD9120WM	173	WAE1017WG	77	WAF1161BG	105
WAD9200ALH	179	WAE1018WG	78	WAF1161BM	105
WAD9200ALV	179	WAE5181AT	71	WAF1161TA	105
WAD9200AT	176	WAE5181BG	71	WAF1161WG	105
WAD9200BG	174	WAE5181BM	71	WAF1161WM	105
WAD9200BM	174	WAE5181TA	71	WAF1168AT	108
WAD9200ESH	182	WAE5181WG	71	WAF1168BG	108
WAD9200ESV	182	WAE5181WM	71	WAF1168BM	108
WAD9200GBG	181	WAF1001AT	73	WAF1168TA	108
WAD9200GWM	180	WAF1001BG	73	WAF1168WG	108
WAD9200RG	178	WAF1001BM	73	WAF1168WM	108
WAD9200TA	177	WAF1001TA	73	WAF1169AT	109
WAD9200WG	172	WAF1001WG	73	WAF1169BG	109
WAD9200WM	172	WAF1001WM	73	WAF1169BM	109
WAD9300ALH	179	WAF1020AT	76	WAF1169TA	109
WAD9300ALV	179	WAF1020BG	76	WAF1169WG	109
WAD9300AT	176	WAF1020BM	76	WAF1169WM	109
WAD9300BG	174	WAF1020TA	76	WAF1171AT	110
WAD9300BM	174	WAF1020WG	76	WAF1171BG	110
WAD9300ESH	182	WAF1020WM	76	WAF1171BM	110
WAD9300ESV	182	WAF1048AT	62	WAF1171TA	110
WAD9300GBG	181	WAF1048BG	62	WAF1171WG	110
WAD9300GWM	180	WAF1048BM	62	WAF1171WM	110
WAD9300RG	178	WAF1048TA	62	WAF1172AT	110
WAD9300TA	177	WAF1048WG	62	WAF1172BG	110
WAD9300WG	172	WAF1048WM	62	WAF1172BM	110
WAD9300WM	172	WAF1104AT	48	WAF1172TA	110
WAD9400ALH	179	WAF1104BG	48	WAF1172WG	110
WAD9400ALV	179	WAF1104BM	48	WAF1172WM	110
WAD9400AT	176	WAF1104TA	48	WAF1176AT	113
WAD9400BG	174	WAF1104WG	48	WAF1176BG	113
WAD9400BM	174	WAF1104WM	48	WAF1176BM	113
WAD9400ESH	182	WAF1106AT	112	WAF1176TA	113
WAD9400ESV	182	WAF1106BG	112	WAF1176WG	113
WAD9400GBG	181	WAF1106BM	112	WAF1176WM	113
WAD9400GWM	180	WAF1106TA	112	WAF1177AT	115
WAD9400RG	178	WAF1106WG	112	WAF1177BG	115
WAD9400TA	177	WAF1106WM	112	WAF1177BM	115
WAD9400WG	172	WAF1107AT	101	WAF1177TA	115
WAD9400WM	172	WAF1107BG	101	WAF1177WG	115
WAD9500ALH	179	WAF1107BM	101	WAF1177WM	115
WAD9500ALV	179	WAF1107TA	101	WAF1189AT	109
WAD9500AT	176	WAF1107WG	101	WAF1189BG	109
WAD9500BG	174	WAF1107WM	101	WAF1189BM	109
WAD9500BM	174	WAF1108AT	102	WAF1189TA	109
WAD9500ESH	182	WAF1108BG	102	WAF1189WG	109
WAD9500ESV	182	WAF1108BM	102	WAF1189WM	109
WAD9500GBG	181	WAF1108TA	102	WAF1311AT	89
WAD9500GWM	180	WAF1108WG	102	WAF1311BG	89
WAD9500RG	178	WAF1108WM	102	WAF1311BM	89

	Seite		Seite		Seite
WAF1311TA	89	WAF1511AT	47	WAF3554AT	72
WAF1311WG	89	WAF1511BG	47	WAF3554BG	72
WAF1311WM	89	WAF1511BM	47	WAF3554BM	72
WAF1312AT	63	WAF1511TA	47	WAF3554TA	72
WAF1312BG	63	WAF1511WG	47	WAF3554WG	72
WAF1312BM	63	WAF1511WM	47	WAF3554WM	72
WAF1312TA	63	WAF2087WG	77	WAF4379AT	114
WAF1312WG	63	WAF2087WM	77	WAF4379BG	114
WAF1312WM	63	WAF2105AT	99	WAF4379BM	114
WAF1313AT	65	WAF2105BG	99	WAF4379TA	114
WAF1313BG	65	WAF2105BM	99	WAF4379WG	114
WAF1313BM	65	WAF2105TA	99	WAF4379WM	114
WAF1313TA	65	WAF2105WG	99	WAF4380AT	114
WAF1313WG	65	WAF2105WM	99	WAF4380BG	114
WAF1313WM	65	WAF2108AT	102	WAF4380BM	114
WAF1314AT	65	WAF2108BG	102	WAF4380TA	114
WAF1314BG	65	WAF2108BM	102	WAF4380WG	114
WAF1314BM	65	WAF2108TA	102	WAF4380WM	114
WAF1314TA	65	WAF2108WG	102	WAF4381AT	115
WAF1314WG	65	WAF2108WM	102	WAF4381BG	115
WAF1314WM	65	WAF2162AT	107	WAF4381BM	115
WAF1315AT	97	WAF2162BG	107	WAF4381TA	115
WAF1315BG	97	WAF2162BM	107	WAF4381WG	115
WAF1315BM	97	WAF2162TA	107	WAF4381WM	115
WAF1315TA	97	WAF2162WG	107	WAF4400AT	73
WAF1315WG	97	WAF2162WM	107	WAF4400BG	73
WAF1315WM	97	WAF2163AT	106	WAF4400BM	73
WAF1316AT	97	WAF2163BG	106	WAF4400TA	73
WAF1316BG	97	WAF2163BM	106	WAF4400WG	73
WAF1316BM	97	WAF2163TA	106	WAF4400WM	73
WAF1316TA	97	WAF2163WG	106	WAF6084WG	78
WAF1316WG	97	WAF2163WM	106	WAF6582WG	70
WAF1316WM	97	WAF2164AT	106	WAF6583WG	70
WAF1317AT	85	WAF2164BG	106	WAF6584WG	70
WAF1317BG	85	WAF2164BM	106	WAF7073AT	111
WAF1317BM	85	WAF2164TA	106	WAF7073BG	111
WAF1317TA	85	WAF2164WG	106	WAF7073BM	111
WAF1317WG	85	WAF2164WM	106	WAF7073TA	111
WAF1317WM	85	WAF2165AT	106	WAF7073WG	111
WAF1319AT	91	WAF2165BG	106	WAF7073WM	111
WAF1319BG	91	WAF2165BM	106	WAF7074AT	111
WAF1319BM	91	WAF2165RG	106	WAF7074BG	111
WAF1319TA	91	WAF2165TA	106	WAF7074BM	111
WAF1319WG	91	WAF2165WG	106	WAF7074TA	111
WAF1319WM	91	WAF2165WM	106	WAF7074WG	111
WAF1320AT	92	WAF2166WG	107	WAF7074WM	111
WAF1320BG	92	WAF2166WM	107	WAF7091AT	110
WAF1320BM	92	WAF2167WG	106	WAF7091BG	110
WAF1320TA	92	WAF2167WM	106	WAF7091BM	110
WAF1320WG	92	WAF2170AT	109	WAF7091TA	110
WAF1320WM	92	WAF2170BG	109	WAF7091WG	110
WAF1321AT	92	WAF2170BM	109	WAF7091WM	110
WAF1321BG	92	WAF2170TA	109	WAK1011	118
WAF1321BM	92	WAF2170WG	109	WAK1014	118
WAF1321TA	92	WAF2170WM	109	WAK1016	118
WAF1321WG	92	WAF2190WG	107	WAK1018	118
WAF1321WM	92	WAF2190WM	107	WAK5010BM	125

	Seite		Seite		Seite
WAK5010WM	125	WAK7148BG	123	WAN6010TA	116
WAK7011AT	120	WAK7148BM	123	WAN6010WG	116
WAK7011BG	120	WAK7148WG	123	WAN6010WM	116
WAK7011BM	120	WAK7148WM	123	WAN6011AT	116
WAK7011TA	120	WAK7154BG	121	WAN6011BG	116
WAK7011WG	120	WAK7154BM	121	WAN6011BM	116
WAK7011WM	120	WAK7154WG	121	WAN6011TA	116
WAK7014AT	121	WAK7154WM	121	WAN6011WG	116
WAK7014BG	121	WAK7156BG	122	WAN6011WM	116
WAK7014BM	121	WAK7156BM	122	WAN6110AT	117
WAK7014TA	121	WAK7156WG	122	WAN6110BG	117
WAK7014WG	121	WAK7156WM	122	WAN6110BM	117
WAK7014WM	121	WAK7158BG	124	WAN6110TA	117
WAK7016AT	123	WAK7158BM	124	WAN6110WG	117
WAK7016BG	123	WAK7158WG	124	WAN6110WM	117
WAK7016BM	123	WAK7158WM	124	WAN6111AT	117
WAK7016TA	123	WAK7211AT	120	WAN6111BG	117
WAK7016WG	123	WAK7211BG	120	WAN6111BM	117
WAK7016WM	123	WAK7211BM	120	WAN6111TA	117
WAK7018AT	124	WAK7211TA	120	WAN6111WG	117
WAK7018BG	124	WAK7211WG	120	WAN6111WM	117
WAK7018BM	124	WAK7211WM	120	WAN6211AT	117
WAK7018TA	124	WAK7214AT	120	WAN6211BG	117
WAK7018WG	124	WAK7214BG	120	WAN6211BM	117
WAK7018WM	124	WAK7214BM	120	WAN6211TA	117
WAK7124BG	121	WAK7214TA	120	WAN6211WG	117
WAK7124BM	121	WAK7214WG	120	WAN6211WM	117
WAK7124WG	121	WAK7214WM	120	WAN7010AT	67
WAK7124WM	121	WAK7216AT	122	WAN7010BG	67
WAK7126BG	123	WAK7216BG	122	WAN7010BM	67
WAK7126BM	123	WAK7216BM	122	WAN7010TA	67
WAK7126WG	123	WAK7216TA	122	WAN7010WG	67
WAK7126WM	123	WAK7216WG	122	WAN7010WM	67
WAK7128BG	124	WAK7216WM	122	WAN7011AT	67
WAK7128BM	124	WAK7218AT	123	WAN7011BG	67
WAK7128WG	124	WAK7218BG	123	WAN7011BM	67
WAK7128WM	124	WAK7218BM	123	WAN7011TA	67
WAK7134BG	121	WAK7218TA	123	WAN7011WG	67
WAK7134BM	121	WAK7218WG	123	WAN7011WM	67
WAK7134WG	121	WAK7218WM	123	WAN7020AT	68
WAK7134WM	121	WAN1061	82	WAN7020BG	68
WAK7136BG	122	WAN1062	83	WAN7020BM	68
WAK7136BM	122	WAN5010AT	95	WAN7020TA	68
WAK7136WG	122	WAN5010BG	95	WAN7020WG	68
WAK7136WM	122	WAN5010BM	95	WAN7020WM	68
WAK7138BG	124	WAN5010TA	95	WAN7021AT	67
WAK7138BM	124	WAN5010WG	95	WAN7021BG	67
WAK7138WG	124	WAN5010WM	95	WAN7021BM	67
WAK7138WM	124	WAN5011AT	95	WAN7021TA	67
WAK7144BG	120	WAN5011BG	95	WAN7021WG	67
WAK7144BM	120	WAN5011BM	95	WAN7021WM	67
WAK7144WG	120	WAN5011TA	95	WAN7030AT	83
WAK7144WM	120	WAN5011WG	95	WAN7030BG	83
WAK7146BG	122	WAN5011WM	95	WAN7030BM	83
WAK7146BM	122	WAN6010AT	116	WAN7030TA	83
WAK7146WG	122	WAN6010BG	116	WAN7030WG	83
WAK7146WM	122	WAN6010BM	116	WAN7030WM	83

	Seite		Seite		Seite
WAN7040AT	84	WAS1110TA	34	WAS1213WG	35
WAN7040BG	84	WAS1110WG	34	WAS1213WM	35
WAN7040BM	84	WAS1110WM	34	WAS1214AT	36
WAN7040TA	84	WAS1112AT	34	WAS1214BG	36
WAN7040WG	84	WAS1112BG	34	WAS1214BM	36
WAN7040WM	84	WAS1112BM	34	WAS1214TA	36
WAN7050AT	93	WAS1112TA	34	WAS1214WG	36
WAN7050BG	93	WAS1112WG	34	WAS1214WM	36
WAN7050BM	93	WAS1112WM	34	WAS1219WG	80
WAN7050TA	93	WAS1115AT	37	WAS1219WM	80
WAN7050WG	93	WAS1115BG	37	WAS1220AT	38
WAN7050WM	93	WAS1115BM	37	WAS1220BG	38
WAN7051AT	94	WAS1115TA	37	WAS1220BM	38
WAN7051BG	94	WAS1115WG	37	WAS1220TA	38
WAN7051BM	94	WAS1115WM	37	WAS1220WG	38
WAN7051TA	94	WAS1120AT	38	WAS1220WM	38
WAN7051WG	94	WAS1120BG	38	WAS1221AT	38
WAN7051WM	94	WAS1120BM	38	WAS1221BG	38
WAN7060AT	69	WAS1120TA	38	WAS1221BM	38
WAN7060BG	69	WAS1120WG	38	WAS1221TA	38
WAN7060BM	69	WAS1120WM	38	WAS1221WG	38
WAN7060TA	69	WAS1121AT	38	WAS1221WM	38
WAN7060WG	69	WAS1121BG	38	WAS1233AP	32
WAN7060WM	69	WAS1121BM	38	WAS1234RG	33
WAN7070AT	76	WAS1121TA	38	WAS1261AT	31
WAN7070BG	76	WAS1121WG	38	WAS1261BG	31
WAN7070BM	76	WAS1121WM	38	WAS1261BM	31
WAN7070TA	76	WAS1131GR	32	WAS1261TA	31
WAN7070WG	76	WAS1132AP	32	WAS1261WG	31
WAN7070WM	76	WAS1133AP	32	WAS1261WM	31
WAS1100AP	32	WAS1136GR	33	WAS1300AT	26
WAS1100AT	26	WAS1139AP	33	WAS1300BG	26
WAS1100BG	26	WAS1140AP	33	WAS1300BM	26
WAS1100BM	26	WAS1200AP	32	WAS1300TA	26
WAS1100GR	32	WAS1200AT	26	WAS1300WG	26
WAS1100RG	32	WAS1200BG	26	WAS1300WM	26
WAS1100TA	26	WAS1200BM	26	WAS1312AT	34
WAS1100WG	26	WAS1200RG	32	WAS1312BG	34
WAS1100WM	26	WAS1200TA	26	WAS1312BM	34
WAS1101AP	33	WAS1200WG	26	WAS1312TA	34
WAS1101AT	28	WAS1200WM	26	WAS1312WG	34
WAS1101BG	28	WAS1201AT	28	WAS1312WM	34
WAS1101BM	28	WAS1201BG	28	WAS1400AT	27
WAS1101GR	33	WAS1201BM	28	WAS1400BG	27
WAS1101RG	33	WAS1201TA	28	WAS1400BM	27
WAS1101TA	28	WAS1201WG	28	WAS1400TA	27
WAS1101WG	28	WAS1201WM	28	WAS1400WG	27
WAS1101WM	28	WAS1212AT	35	WAS1400WM	27
WAS1105AT	27	WAS1212BG	35	WAS1401AT	28
WAS1105BG	27	WAS1212BM	35	WAS1401BG	28
WAS1105BM	27	WAS1212TA	35	WAS1401BM	28
WAS1105TA	27	WAS1212WG	35	WAS1401TA	28
WAS1105WG	27	WAS1212WM	35	WAS1401WG	28
WAS1105WM	27	WAS1213AT	35	WAS1401WM	28
WAS1110AT	34	WAS1213BG	35	WAS1402AT	29
WAS1110BG	34	WAS1213BM	35	WAS1402BG	29
WAS1110BM	34	WAS1213TA	35	WAS1402BM	29

	Seite		Seite		Seite
WAS1402TA	29	WAS1863BG	41	WAS5200WM	44
WAS1402WG	29	WAS1863BM	41	WAS6000BG	46
WAS1402WM	29	WAS1863GR	41	WAS6000WG	46
WAS1412AT	35	WAS1863RG	41	WAS6100BG	46
WAS1412BG	35	WAS1863TA	41	WAS6100WG	46
WAS1412BM	35	WAS1863WG	41	WAS6200AT	45
WAS1412TA	35	WAS1863WM	41	WAS6200BG	45
WAS1412WG	35	WAS2123AT	39	WAS6200BM	45
WAS1412WM	35	WAS2123BG	39	WAS6200TA	45
WAS1415AT	37	WAS2123BM	39	WAS6200WG	45
WAS1415BG	37	WAS2123TA	39	WAS6200WM	45
WAS1415BM	37	WAS2123WG	39	WAS7700AT	45
WAS1415TA	37	WAS2123WM	39	WAS7700BG	45
WAS1415WG	37	WAS2175AT	39	WAS7700BM	45
WAS1415WM	37	WAS2175BG	39	WAS7700TA	45
WAS1435RG	33	WAS2175BM	39	WAS7700WG	45
WAS1437GR	33	WAS2175TA	39	WAS7700WM	45
WAS1439AP	33	WAS2175WG	39	WAW1000AT	50
WAS1441AP	33	WAS2175WM	39	WAW1000BG	50
WAS1462AT	27	WAS2177AT	39	WAW1000BM	50
WAS1462BG	27	WAS2177BG	39	WAW1000TA	50
WAS1462BM	27	WAS2177BM	39	WAW1000WG	50
WAS1462TA	27	WAS2177TA	39	WAW1000WM	50
WAS1462WG	27	WAS2177WG	39	WAW1002AT	86
WAS1462WM	27	WAS2177WM	39	WAW1002BG	86
WAS1500AT	41	WAS2275AT	40	WAW1002BM	86
WAS1500BG	41	WAS2275BG	40	WAW1002TA	86
WAS1500BM	41	WAS2275BM	40	WAW1002WG	86
WAS1500TA	41	WAS2275TA	40	WAW1002WM	86
WAS1500WG	41	WAS2275WG	40	WAW1007WG	51
WAS1500WM	41	WAS2275WM	40	WAW1011AT	54
WAS1600AT	41	WAS2277AT	40	WAW1011BG	54
WAS1600BG	41	WAS2277BG	40	WAW1011BM	54
WAS1600BM	41	WAS2277BM	40	WAW1011TA	54
WAS1600TA	41	WAS2277TA	40	WAW1011WG	54
WAS1600WG	41	WAS2277WG	40	WAW1011WM	54
WAS1600WM	41	WAS2277WM	40	WAW1012AT	56
WAS1615AT	43	WAS4055AT	30	WAW1012BG	56
WAS1615BG	43	WAS4055BG	30	WAW1012BM	56
WAS1615BM	43	WAS4055BM	30	WAW1012TA	56
WAS1615TA	43	WAS4055TA	30	WAW1012WG	56
WAS1615WG	43	WAS4055WG	30	WAW1012WM	56
WAS1615WM	43	WAS4055WM	30	WAW1013AT	55
WAS1812AT	43	WAS4154	47	WAW1013BG	55
WAS1812BG	43	WAS4155BM	48	WAW1013BM	55
WAS1812BM	43	WAS4155WM	48	WAW1013TA	55
WAS1812TA	43	WAS5100AT	44	WAW1013WG	55
WAS1812WG	43	WAS5100BG	44	WAW1013WM	55
WAS1812WM	43	WAS5100BM	44	WAW1014AT	60
WAS1862AT	42	WAS5100TA	44	WAW1014BG	60
WAS1862BG	42	WAS5100WG	44	WAW1014BM	60
WAS1862BM	42	WAS5100WM	44	WAW1014RG	60
WAS1862TA	42	WAS5200AT	44	WAW1014TA	60
WAS1862WG	42	WAS5200BG	44	WAW1014WG	60
WAS1862WM	42	WAS5200BM	44	WAW1014WM	60
WAS1863AP	41	WAS5200TA	44	WAW1018WG	61
WAS1863AT	41	WAS5200WG	44	WAW1031AT	51

	Seite		Seite		Seite
WAW1031BG	51	WAW2000TA	59	WDE3037	49
WAW1031BM	51	WAW2000WG	59	WDE3966	62
WAW1031TA	51	WAW2000WM	59	WDE4412	279
WAW1031WG	51	WAW2001AT	86	WDE4416	279
WAW1031WM	51	WAW2001BG	86	WDE4447	326
WAW1032AT	56	WAW2001BM	86	WDE4448	326
WAW1032BG	56	WAW2001TA	86	WDE4449	279
WAW1032BM	56	WAW2001WG	86	WDE4450	279
WAW1032TA	56	WAW2001WM	86	WDE4462	326
WAW1032WG	56	WAW2002AT	87	WDE4466	326
WAW1032WM	56	WAW2002BG	87	WDE5031	50
WAW1034AT	61	WAW2002BM	87	WDE5035	58
WAW1034BG	61	WAW2002TA	87	WDE5036	50
WAW1034BM	61	WAW2002WG	87	WDE5051	76
WAW1034TA	61	WAW2002WM	87	WDE5101	71
WAW1034WG	61	WAW2031AT	59	WDE34343	58
WAW1034WM	61	WAW2031BG	59	WDE35003	57
WAW1035RG	96	WAW2031BM	59	WDE36003	49
WAW1037WG	52	WAW2031TA	59	WDE55003	58
WAW1038WG	61	WAW2031WG	59	WDE56003	50
WAW1091WG	80	WAW2031WM	59	WDE284401	31
WAW1092WG	81	WAW2037WG	59	WDE303116	49
WAW1093WG	81	WDA1075ANM	280	WDE303212	60
WAW1096WG	81	WDA1076ANM	280	WDE303303	60
WAW1100AT	50	WDA1101	220	WDE303501	57
WAW1100BG	50	WDA1102	220	WDE303516	57
WAW1100BM	50	WDA1527G	71	WDE303520	86
WAW1100TA	50	WDA1527R	71	WDE303601	49
WAW1100WG	50	WDA1527T	71	WDE303616	49
WAW1100WM	50	WDA2097WG	31	WDE303701	49
WAW1131AT	51	WDA2127P	72	WDE303716	49
WAW1131BG	51	WDA2535W	201	WDE303808	57
WAW1131BM	51	WDA2536W	201	WDE382120	88
WAW1131TA	51	WDA2727B	72	WDE382210	88
WAW1131WG	51	WDA2727G	72	WDE382610	63
WAW1131WM	51	WDA2727R	72	WDE383110	88
WAW1133AT	55	WDA2727W	72	WDE383120	88
WAW1133BG	55	WDA2727Y	72	WDE383210	88
WAW1133BM	55	WDA3400	75	WDE383620	63
WAW1133TA	55	WDA3481	36	WDE383803	199
WAW1133WG	55	WDA3600	74	WDE384103	85
WAW1133WM	55	WDA4527G	71	WDE384203	85
WAW1231AT	51	WDA4527R	71	WDE384603	200
WAW1231BG	51	WDA4527T	71	WDE385103	91
WAW1231BM	51	WDA4527Y	71	WDE385203	91
WAW1231TA	51	WDA7171	64	WDE385620	63
WAW1231WG	51	WDA7172	64	WDE386103	97
WAW1231WM	51	WDA9091	119	WDE386113	97
WAW1233AT	55	WDE1600W	74	WDE387503	198
WAW1233BG	55	WDE1675W	74	WDE387603	198
WAW1233BM	55	WDE1680W	74	WDE387703	198
WAW1233TA	55	WDE1687W	74	WDE389303	198
WAW1233WG	55	WDE2040	65	WDE395619	62
WAW1233WM	55	WDE2041	65	WDE503101	50
WAW2000AT	59	WDE3032	60	WDE503203	50
WAW2000BG	59	WDE3035	57	WDE503404	57
WAW2000BM	59	WDE3036	49	WDE503501	58

	Seite		Seite		Seite
WDE503503	58	WDN2010	66	WLF4400WG	213
WDE503511	58	WDN2020	66	WLF6651BG	216
WDE503520	86	WDN2030	66	WLF6651WG	216
WDE503601	193	WDN2040	93	WLF6652BG	216
WDE503808	58	WDN2061	68	WLF6652WG	216
WDE505101	76	WDN9011	68	WLF6653BG	216
WDE505102	76	WDN9021	202	WLF6653WG	216
WDE505103	76	WDN9031	205	WLN5026BG	204
WDE505201	76	WDW5000CH	201	WLN5026WG	204
WDE505601	76	WL4011BG	202	WLN5029BG	204
WDE510110	71	WL4011WG	202	WLN5029WG	204
WDE613036	49	WL4041BG	202	WLN5030BG	204
WDE615031	50	WL4041WG	202	WLN5030WG	204
WDE30350116	57	WLA6600	203	WLN5034BG	204
WDE30355016	57	WLD9100AB	243	WLN5034WG	204
WDE30360116	49	WLD9100AW	243	WLN5046BG	205
WDE30365016	49	WLD9100BG	242	WLN5046WG	205
WDE30370116	49	WLD9100GB	245	WLN8010BG	218
WDE38112145	203	WLD9100GW	245	WLN8010WG	218
WDE38112189	203	WLD9100STB	244	WLS1100BG	187
WDE50380801	57	WLD9100STW	244	WLS1100WG	187
WDE50380802	57	WLD9100WG	242	WLS1200BG	187
WDF4000WG	98	WLD9200AB	243	WLS1200WG	187
WDF4011WG	98	WLD9200AW	243	WLS1211BG	188
WDF4104	98	WLD9200BG	242	WLS1211WG	188
WDF4400	73	WLD9200GB	245	WLS1300BG	187
WDF4411	73	WLD9200GW	245	WLS1300WG	187
WDF4592	108	WLD9200STB	244	WLS1463BG	186
WDF4593	108	WLD9200STW	244	WLS1463WG	186
WDF4611R	103	WLD9200WG	242	WLS1600BG	189
WDF4612W	103	WLD9300AB	243	WLS1600WG	189
WDF4614G	103	WLD9300AW	243	WLS1800BG	190
WDF4617S	103	WLD9300BG	242	WLS1800WG	190
WDF4711R	104	WLD9300GB	245	WLS1811BG	191
WDF4712W	104	WLD9300GW	245	WLS1811WG	191
WDF4714G	104	WLD9300STB	244	WLS1863BG	189
WDF4715N	104	WLD9300STW	244	WLS1863WG	189
WDF4716P	104	WLD9300WG	242	WLW1000BG	193
WDF4717S	103	WLE7261BG	203	WLW1000WG	193
WDF4800AT1	112	WLE7261WG	203	WLW1014BG	197
WDF4800AT2	112	WLF1001BG	219	WLW1014WG	197
WDF4800PW1	112	WLF1001WG	219	WLW1331BG	194
WDF4800PW2	112	WLF1007BG	209	WLW1331WG	194
WDF5600	79	WLF1007WG	209	WLW1332BG	193
WDF5611	79	WLF1008BG	210	WLW1332WG	193
WDF5612	78	WLF1008WG	210	WLW2001BG	195
WDF41073	100	WLF1054BG	217	WLW2001WG	195
WDF41076	100	WLF1054WG	217	WLW2002BG	195
WDF41083	100	WLF1068BG	212	WLW2002WG	195
WDF45921	108	WLF1068WG	212	WLW2010BG	195
WDF45922	108	WLF4000BG	206	WLW2010WG	195
WDF45923	108	WLF4000WG	206	WLW2300BG	196
WDF48001	112	WLF4379BG	215	WLW2300WG	196
WDF410766	100	WLF4379WG	215	WNA001B	267
WDF410862	101	WLF4380BG	215	WNA002	268
WDF410863	101	WLF4380WG	215	WNA002B	268
WDF410866	101	WLF4400BG	213	WNA003	268

	Seite		Seite		Seite
WNA003B	268	WNA408B	278	WNC021	296
WNA006	267	WNA450	277	WNC021B	296
WNA006B	267	WNA601	272	WNC027	296
WNA008	270	WNA602	272	WNC035	299
WNA008B	270	WNA603	272	WNC035B	299
WNA009	271	WNA625	321	WNC036	301
WNA009B	271	WNA625B	321	WNC042	295
WNA010	267	WNA626	321	WNC042B	295
WNA010B	267	WNA626B	321	WNC044	295
WNA011	267	WNA671	325	WNC044B	295
WNA020	269	WNA672	325	WNC080	303
WNA020B	269	WNA676	325	WNC080B	303
WNA021	269	WNA681B	325	WNC081	303
WNA021B	269	WNA682B	325	WNC081B	303
WNA022	269	WNA683	325	WNC082	303
WNA022B	269	WNA683B	325	WNC082B	303
WNA026	269	WNA685	325	WNC083	303
WNA032	276	WNA685B	325	WNC083B	303
WNA033	276	WNA686B	325	WNC100B	287
WNA037B	301	WNA689	306	WNC100E	287
WNA038	274	WNA690	305	WNC100EC	287
WNA040	268	WNA690B	305	WNC100J	287
WNA040B	268	WNA691	305	WNC100R	287
WNA042	268	WNA691B	305	WNC100V	287
WNA042B	268	WNA692	325	WNC108	287
WNA045	273	WNA693	305	WNC108B	287
WNA045B	273	WNA694	305	WNC109	287
WNA047	268	WNA695	304	WNC122	292
WNA100	266	WNA696	304	WNC122B	292
WNA100B	266	WNA697	304	WNC123	292
WNA140	265	WNA698	304	WNC123B	292
WNA140B	265	WNA699	304	WNC126	292
WNA155	277	WNA700	305	WNC126B	292
WNA155B	277	WNA701	305	WNC140	284
WNA157	277	WNA712	304	WNC140B	284
WNA157B	277	WNA900	304	WNC142	288
WNA160	265	WNA901	304	WNC142B	288
WNA160B	265	WNA903	304	WNC143	288
WNA226	274	WNC001B	293	WNC143B	288
WNA226B	274	WNC002	294	WNC144	288
WNA227	274	WNC003	295	WNC144B	288
WNA227B	274	WNC003B	293	WNC145	289
WNA253	274	WNC006	293	WNC145B	289
WNA253B	274	WNC006B	294	WNC147	290
WNA254	275	WNC008	297	WNC147B	290
WNA254B	275	WNC008B	297	WNC155	307
WNA257	275	WNC009	298	WNC155B	307
WNA257B	275	WNC009B	298	WNC157	307
WNA300	273	WNC010	293	WNC157B	307
WNA300B	273	WNC010B	293	WNC160	284
WNA401	278	WNC011	293	WNC160B	284
WNA401B	278	WNC015	294	WNC162	288
WNA402	278	WNC015B	294	WNC162B	288
WNA402B	278	WNC016	294	WNC166	285
WNA403	278	WNC016B	294	WNC166B	285
WNA403B	278	WNC020	295	WNC167	285
WNA408	278	WNC020B	295	WNC167B	285

	Seite		Seite		Seite
WNC172	291	WTD3100BG	227	WTF4107BG	209
WNC172B	291	WTD3100PBG	226	WTF4107WG	209
WNC174	291	WTD3100PWG	226	WTF4108BG	210
WNC174B	291	WTD3100WG	227	WTF4108WG	210
WNC175	291	WTD3110BG	229	WTF4394BG	214
WNC175B	291	WTD3110WG	229	WTF4394PW	214
WNC176	291	WTD3191BG	227	WTF4400BG	213
WNC180	284	WTD3191WG	228	WTF4400WG	213
WNC180B	284	WTD3200BG	227	WTF4592BG	211
WNC181	284	WTD3200WG	227	WTF4592PW	211
WNC181B	284	WTD3300BG	227	WTF4593BG	212
WNC182	289	WTD3300WG	227	WTF4593PW	212
WNC182B	289	WTD3371BG	227	WTF5285BG	217
WNC190	286	WTD3371WG	228	WTF5285R	217
WNC191	286	WTD3372BG	227	WTF5285T	217
WNC192	286	WTD3372WG	228	WTF5285WG	217
WNC193	286	WTD7100GT	199	WTF5285WG1	217
WNC195	286	WTD7100GT2	199	WTF5285WG2	217
WNC226	302	WTD7100GWG	198	WTF6585R	217
WNC226B	302	WTD7171GT	236	WTF6585W	217
WNC300	300	WTD7171GT2	199	WTN4011BG	202
WNC300B	300	WTD7172GT	236	WTN4011WG	202
WNC302	300	WTD7172GT2	236	WTN4041BG	202
WNT302	311	WTD7172GWG	237	WTN4041WG	202
WNT304	311	WTD7173GT2	236	WTS1100BG	186
WNT331	310	WTD7173GWG	236	WTS1100WG	186
WNT332	311	WTD7180GT	236	WTS1200BG	186
WNT902	310	WTD7180GT2	236	WTS1200WG	186
WNT902B	308	WTD7180GWG	236	WTS1300BG	186
WNT912	310	WTD7200GT	236	WTS1300WG	186
WNT912B	310	WTD7200GT2	236	WTS1600BG	189
WNT922	309	WTD7200GWG	236	WTS1600WG	189
WNT922B	309	WTD7671GT	199	WTS1800BG	189
WNT932	310	WTD7671GWG	198	WTS1800WG	189
WNT932B	310	WTD7672GT	199	WTS4155BM	192
WNT942	308	WTD7672GWG	199	WTS4155WM	192
WNT942B	308	WTD7672GWG2	199	WTW1000BG	200
WNT944	309	WTD9131AB	201	WTW1000PBG	200
WNT944B	309	WTD9131AW	201	WTW1000WBG	200
WNT954	309	WTD9131BG	200	WTW1000WG	200
WNT954B	309	WTD9131GB	200	WTW3000BA	201
WNT964	308	WTD9131GW	200	WUZ690	277
WNT964B	308	WTD9131PW	200	WUZ691	277
WNT974	309	WTD9131STB	201	WWA1100	36
WNT974B	309	WTD9131STW	201	WWA8300BR	263
WNT982	308	WTE5182BG	216	WWA8300PW	263
WNT982B	308	WTE5182WG	216	WWA8300WP	263
WTA1700BG	229	WTE6161BG	203	WWD1100BR	264
WTA1700WG	229	WTE6161WG	203	WWD1100PW	264
WTA6100RG	220	WTE7261BG	203	WWD1100WP	264
WTA6200BG	230	WTE7261WG	203	WWD1200BR	264
WTA6200WG	230	WTF1001BG	219	WWD1200PW	264
WTA6300BG	230	WTF1001BG1	219	WWD1200WP	264
WTA6300WG	230	WTF1001PW1	219	WWD1300BR	264
WTA6400BG	230	WTF1001WG	219	WWD1300PW	264
WTA6400WG	230	WTF4000BG	192	WWD1300WP	264
WTA6400WP	230	WTF4000WG	192	WWF1054PW	263

	Seite		Seite
WWFI054WP	263	WZD6200GT	248
WWFI311BR	260	WZD6400GT	248
WWFI311PW	260	WZD6600GT	248
WWFI311WP	260	WZD6800GT	248
WWFI312BR	260	WZD7100GW	248
WWFI312PW	260	WZD7200GW	248
WWFI312WP	260	WZD7400GW	248
WWG1111BR	254	WZE5100CH	248
WWG1111PW	254	WZE5100GO	248
WWG1111WP	254	WZE5100STN	248
WWS1111BR	254		
WWS1111PW	254		
WWS1111WP	254		
WWS1114PW	254		
WWS1114WP	254		
WWS1115BR	255		
WWS1115PW	255		
WWS1115WP	255		
WWS1211BR	254		
WWS1211PW	254		
WWS1211WP	254		
WWW1000BR	256		
WWW1000PW	256		
WWW1000WP	256		
WWW1007PW	256		
WWW1007WP	256		
WWW1014BR	259		
WWW1014PW	259		
WWW1014WP	259		
WWW1051RG	262		
WWW1100BR	256		
WWW1100PW	256		
WWW1100WP	256		
WWW1314PW	259		
WWW1314WP	259		
WWW1317PW	261		
WWW1336BR	256		
WWW1336PW	256		
WWW1336WP	256		
WWW1339BR	257		
WWW1339PW	257		
WWW1339WP	257		
WWW2000BR	258		
WWW2000PW	258		
WWW2000WP	258		
WWW2001BR	258		
WWW2001PW	258		
WWW2001WP	258		
WWW2007BR	258		
WWW2007PW	258		
WWW2007WP	258		
WZA1300	250		
WZA1348	250		
WZA9091	249		
WZA9092	249		
WZA9093	249		
WZD6100GT	248		

Wir schaffen bessere Gebäude für eine bessere Zukunft

Wir bei Hager sind überzeugt: Bessere Gebäude ermöglichen eine bessere Zukunft. Gemeinsam mit unseren Partnern setzen wir diese Ambitionen in die Realität um. Denn jedes Projekt – unabhängig von seiner Größe – bietet die Chance, das Leben von Menschen durch intelligente Elektrifizierung angenehmer und nachhaltiger zu gestalten. Mit zukunftssicheren Lösungen und unserer Expertise tragen wir dazu bei Gebäude besser zu machen. Für ein besseres Leben und eine bessere Zukunft.

Unser Unternehmen

ist ein führender Anbieter von Lösungen und Dienstleistungen für Elektroinstallationen in Wohn-, Gewerbe- und Industriegebäuden. Hager beschäftigt 13.000 Mitarbeiter und erwirtschaftete im Jahr 2024 einen Umsatz von 3,0 Mrd. Euro. Unsere Komponenten und Lösungen werden an 23 Standorten weltweit produziert und an Kunden in mehr als 100 Ländern vertrieben.

:hager

advizeo
by Hager

eficia
by Hager

ENERGY STORAGE
E3 DC

B BOCCHIOTTI

B IBOCO

Pmflex

Unsere Produkte und Lösungen

Seit mehr als sieben Jahrzehnten unterstützen wir Elektrohandwerker und Großhändler mit Komponenten, die sicher, einfach zu installieren und langlebig sind. Damit schaffen wir die Grundlage, auf die Sie sich heute und in Zukunft verlassen können. Wir unterstützen Elektrohandwerker dabei, Gebäude jeden Tag ein Stück besser zu machen.

Unser umfassendes Angebot entwickelt sich mit der Elektrifizierung von Haushalten und kleinen Unternehmen weiter – rund um Elektrofahrzeuge, Wärmepumpen und Solarmodule - von Energieverteilungssystemen über Energiespeicher, Leitungsführung bis zu Schaltersysteme oder vernetzter Gebäudeautomation, wir optimieren unsere Lösungen kontinuierlich - für das einfachste, smarteste und nachhaltigste Ergebnis.

Mit unseren modularen, integrierten Systemen, der Integration von KNX Secure und Matter sowie unserem Fokus auf Nachhaltigkeit unterstützen wir unsere Kunden dabei, die Anforderungen von morgen zu erfüllen und die Energiewende zu gestalten.

Projekte

Komplexere Gebäude bedeuten größere Herausforderungen. Und sie bieten ebenso die Chance bessere Gebäude zu schaffen.

Gemeinsam mit Elektroplanern und Architekten entwickeln wir intelligente Energieverteilungssysteme für Wohn-, Gewerbegebäude und kritische Infrastrukturen – mit Lösungen, die den Eigentümern und Betreibern höchste Effizienz, Sicherheit und Zukunftsfähigkeit bieten.

Jedes Projekt, das wir realisieren, vereint innovative Produkte mit fundiertem Know-how und enger Zusammenarbeit. Das Ergebnis sind Lösungen, die Gebäude energieeffizienter, nachhaltiger und zukunftssicher machen. Als Partner begleiten wir Projekte von der Planung und Projektierung bis zur Inbetriebnahme und liefern maßgeschneiderte Haupt- und Unterverteilungssysteme bis 6300 A. Diese lassen sich nahtlos zu einer Komplettlösung mit Ladeinfrastruktur für Elektrofahrzeuge, Energiespeichern und intelligentem Energiemanagement integrieren – für vollständig skalierbare Effizienz.

Mit den sich wandelnden Anforderungen an Projekte entwickeln wir auch unser Angebot kontinuierlich weiter. Wir verbessern kontinuierlich unser Lösungsangebot unsere digitalen Tools und unser

Partnernetzwerk. Damit stellen wir sicher, dass jede Lösung die elektrische Infrastruktur von Gebäuden stärkt und diese intelligenter, zuverlässiger und besser für die Zukunft macht.

Energy management

Intelligentes Energiemanagement ist ein zentraler Erfolgsfaktor für das Gelingen der Energiewende. Mit einem Portfolio aus Speicherlösungen, Ladeinfrastruktur für Elektrofahrzeuge und Services tragen wir dazu bei, dass Energie in Gebäuden optimal gesteuert wird - von der Erzeugung über die Speicherung und Verteilung.

Das Ergebnis sind eine höhere Resilienz, geringere Kosten und eine messbare Reduzierung der CO₂-Emissionen. Als führender Anbieter auf dem europäischen Markt unterscheiden wir uns durch integrierte, skalierbare Lösungen, die Produkte und Services zu einem nahtlosen Angebot kombinieren. Indem wir unsere bestehende Roadmap konsequent umsetzen und uns gleichzeitig gezielt in neue Bereiche weiterentwickeln, geben wir unseren Partnern die Tools und die Sicherheit, um den Anforderungen von heute ebenso gerecht zu werden wie den Herausforderungen von morgen.

Von Wohnhäusern bis zu kritischer Infrastruktur

Wir liefern Lösungen für alle Arten von Gebäuden: von Einfamilienhäusern und Gewerbeimmobilien über Mehrfamilienhäuser bis hin zu großen Industriegebäuden und kritischen Infrastrukturen. Überall dort, wo Energie fließen soll, schaffen wir die nötige Infrastruktur, die Sicherheit, Effizienz und Nachhaltigkeit gewährleistet. Wir machen Ihre Gebäude fit für die Zukunft.

Grand Terra, Vietnam

Der 14.847m² große, LEED-Gold-zertifizierte Komplex der Klasse A in Hanoi ist von den Reisterrassen Vietnams inspiriert und verbindet Tradition mit Moderne. Für dieses Projekt lieferte Hager fortschrittliche und nachhaltige Elektrolösungen, die Nachhaltigkeit, Sicherheit und Eleganz nahtlos miteinander verbinden.

Für ein besseres Morgen

Unser Weg in eine nachhaltigere Zukunft

Sabine Busse, CEO Hager Group

“Wir glauben an die Elektrifizierung. Gebäude sind der Schlüssel für eine erfolgreiche Umsetzung der Energiewende, und wir sind ein Teil davon. Unsere Produkte, Dienstleistungen und Lösungen sind zuverlässig, intelligent und einfach zu integrieren. Zusätzlich helfen sie bei einer nachhaltigen Senkung der Emissionen. Neben unserem bewährten Portfolio für die Elektrifizierung von Gebäuden erschließen wir nun weitere Geschäftsfelder mit unseren digitalen Angeboten im Bereich Energiemanagement. Denn bei beiden sehen wir weiterhin großes Potenzial.”

Ethik

Zuverlässigkeit und Verantwortung als Kern jeder Partnerschaft

Durch die Wahrung von Menschenrechten, die Gewährleistung fairer Arbeitsbedingungen und die Förderung ethischen Verhaltens schaffen wir Vertrauen und Transparenz gegenüber allen Interessenvertretern. Verbrauchersicherheit und Datenintegrität stehen an erster Stelle, damit unsere Produkte den höchsten Standards an Zuverlässigkeit entsprechen. Ein verlässliches Beschwerdeverfahren, das internen und externen Partnern zur Verfügung steht, untermauert unser Engagement



Nachhaltigkeit ist ein gemeinsamer Weg. Es ist ein Weg, der jede Phase unserer Wertschöpfungskette prägt, von der Beschaffung bis zum Ende der Lebensdauer unserer Produkte. Bei Hager haben wir uns dazu verpflichtet, diesen Weg gemeinsam mit unseren Partnern, Kunden und Interessengruppen zu gehen. Bei jedem Schritt achten wir auf Menschen und Umwelt. Wir haben unsere Vision von einer nachhaltigen Zukunft durch Zusammenarbeit in den Mittelpunkt unserer Nachhaltigkeitsstrategie "E3" gestellt, welche sich auf Ethik (Ethics), Mitarbeiter (Employees) und Umwelt (Environment) fokussiert.



Mitarbeitende

Die Weiterentwicklung und Expertise unserer Teams schaffen echten Mehrwert für Sie

Bei Hager gestalten unsere Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter die elektrische Welt von morgen. Um diese Vision zu verwirklichen, haben wir eine Kultur der Zusammenarbeit und des kontinuierlichen Lernens entwickelt. In dieser Kultur treiben wir Innovationen voran, steigern die Kundenzufriedenheit und schaffen einen bedeutenden Mehrwert für alle Beteiligten. Durch die Zusammenarbeit mit unseren Partnern und Kunden nutzen wir unser gemeinsames Potenzial, erzielen beeindruckende Ergebnisse und arbeiten ständig daran, bessere Gebäude und eine bessere Zukunft zu schaffen.



Umwelt

Eine Partnerschaft mit Hager bedeutet, gemeinsam echte Veränderungen zu bewirken:

wir verringern unseren eigenen CO₂-Fußabdruck kontinuierlich und ermöglichen Ihnen gleichzeitig, Ihren CO₂-Fußabdruck durch intelligentes Energiemanagement und innovative Lösungen zu reduzieren. So beschleunigen wir den Übergang zu emissionsarmen Gebäuden und umweltverträglicher Mobilität. Erfahren Sie, wie unser dreiteiliger Ansatz diese Ambitionen in greifbare Ergebnisse für Ihr Unternehmen, Ihre Partner und Ihre Umgebung umsetzt.

Wir gehen mit gutem Beispiel voran und verpflichten uns zu wissenschaftlich fundierten Zielen, um unsere eigenen Betriebsabläufe zu dekarbonisieren. Bis 2030 wollen wir die Treibhausgasemissionen um 50 % (Scope 1 und 2) sowie um 25 % (Scope 3) reduzieren. Im Jahr 2024 haben wir eine Reduzierung um 20 % in den Bereichen Scope 1 und 2 sowie Fortschritte im Scope 3 erzielt – ein greifbarer Beleg für unseren Fortschritt auf dem Weg zu mehr Nachhaltigkeit.

Wir nutzen unsere selbst entwickelten Energiemanagementlösungen, um den Energieverbrauch zu optimieren und die Emissionen in unseren Einrichtungen zu reduzieren. Im Jahr 2024 hat Hager seine Führungsposition durch die Übernahme von advizeo weiter ausgebaut. Advizeo ist ein führender Anbieter von Gebäudemanagementdienstleistungen und Monitoring-Software.

Hager verstärkt Ihre Wirkung:

Mit unseren Energiemanagementlösungen können Sie Gebäudeemissionen reduzieren, die Effizienz verbessern und messbare Fortschritte in Ihrer Energiewende erzielen.



Unsere
aktuellen
Nachhaltigkeits-
bewertungen



Entdecken Sie
unsere aktuellen
Nachhaltigkeits-
bericht

Mitglied von:



United Nations
Global Compact



Sorgfältig gestaltet

**Wir sind nah an unseren Kunden.
Dies zeigt sich in unserem Design.**

Zu leistungsstarken Premiümlösungen gehört ein gutes Design. Dies ist Teil unserer Mission. Zum Design gehört für uns, dass sich die Produktfamilien in diesem Katalog harmonisch zusammenfügen. Diese Passgenauigkeit ist einer der Gründe, warum viele unsere Marke schätzen. Wir hoffen, dass Sie ihr ebenso vertrauen wie wir.



Mitglieder des Design Studio Teams,
Obernai, Frankreich

Und das soll unser Design für Sie leisten

Benutzerfreundlichkeit steht bei uns an höchster Stelle: In jeder Situation soll jedes unser Geräte und jedes System leicht zu verstehen und einfach zu bedienen sein. Darüber hinaus wollen wir unsere Kunden begeistern. Deshalb bringen unsere neuen Produkte komfortable, unterhaltsame Funktionen mit. Lassen Sie sich von cleveren Ideen überraschen, die für Sie und für die Endkunden einen echten Unterschied machen.

Es geht auch um die Gesamtkohärenz. Unsere gesamte Produktfamilie sollte für Sie logisch und stimmig sein. Sie soll es Ihnen ermöglichen, Gewohnheiten zu etablieren und Schnelligkeit zu gewinnen. Sie soll dazu beitragen, Vertrautheit und Vertrauen aufzubauen. Die Arbeit mit unseren Lösungen sollte sich anfühlen, als kämen Sie nach Hause. Schönes Design hat natürlich auch mit Stil, Formgenauigkeit und mit Oberflächen zu tun. Wir glauben, dass die ausgeklügelten technischen Lösungen von Hager ein sorgfältiges Design bis ins kleinste Detail verdienen. Ansprechendes und wiedererkennbares Design führt zu hochwertigen Elektroinstallationen, die moderne Häuser und Gebäude attraktiver machen. Wir wissen, wie wir Ihre Kunden mit zeitgemäßem und doch zeitlosem Design faszinieren können. Und wir wissen auch, wie wir ganz elegant unsichtbar werden können, wenn es nötig ist.

Nachhaltigkeit gehört zu unserem Werteverständnis. Gewissermaßen drückt Ökodesign Fürsorge aus – Fürsorge für den Planeten und folglich für uns alle. Wir wissen, dass wir auch in diesem Bereich eine wichtige Rolle spielen müssen. Deshalb arbeiten wir stets daran, nicht nur die besten technischen Lösungen, sondern auch die besten Lösungen mit Blick auf eine nachhaltige Zukunft zu bieten.



Produkttest mit Nutzern

Exzellentes digitales und physisches Design

Die digitale Welt entwickelt sich schnell weiter. Dies bietet uns unendlich viele Möglichkeiten, die schon seit vielen Jahren in unsere Designphilosophie einfließen. Wir gestalten unsere digitalen Tools mit größter Sorgfalt – genau wie alle unsere Produkte zeichnen sie sich durch Benutzerfreundlichkeit aus. Wir wollen, dass auch unsere digitalen Tools leicht verständlich sind und ihre Anwendung eine gewisse Faszination auslöst – bei Ihnen und den Endkunden. Erst kürzlich haben wir ein neues, digitales Designsystem entwickelt, das wir nach und nach im Markt einführen werden, so dass es irgendwann fest zu Ihrer täglichen Arbeit gehören wird. Unsere Designer möchten, dass Sie unsere digitalen Tools als freundlich und angenehm, aber auch als stilvoll und leistungsstark empfinden. Sie sollen es Ihnen ermöglichen, außergewöhnliche Aufgaben zu bewältigen – und das in einer Welt, in der sich die Elektrotechnik rasant weiterentwickelt.

Sicher und einfach

Gemeinsam mit Ihnen gestalten wie die elektrische Welt. Dabei muss diese Welt für Sie und für die Endanwender jederzeit absolut sicher bleiben. Dies erfordert robuste und zuverlässige Lösungen von höchster Qualität und wir arbeiten daran, Ihre Erwartungen noch zu übertreffen. Schon in der Produktentwicklung haben wir Sicherheit, Komfort und Umweltschutz gleichermaßen im Blick.

Die technische Leistung steigt unaufhaltsam. Bei dieser Entwicklung dürfen wir nicht vergessen, dass es immer auch darum geht, die einfachsten Lösungen zu finden. Sie wissen es selbst: Es ist wesentlich leichter, sich komplizierte Dinge auszudenken, als einfache zu entwerfen. Für unsere Entwickler ist es daher sehr herausfordernd, für Sie und Ihre Kunden eine hohe Leistung leicht und einfach zu verpacken. Doch genau darauf kommt es uns an.

Unser sorgfältig und umfassend konzipiertes Angebot soll für Sie durchgehend „Sicher und einfach“ sein. Das ist unser Motto, bei dem wir keine Kompromisse eingehen. Wir denken über ausgefeilte und innovative Lösungen nach, die auf den besten Technologien basieren und nur ein Ziel haben: Unsere Kunden zufrieden zu stellen. Und das sind Sie.





Digitale Services und Tools

Damit jeder Schritt Ihrer Projekte einfacher wird

Von Inspiration und Konfiguration bis hin zu
Produktinformationen und Dokumentation:
Unsere digitalen Tools helfen Ihnen, Zeit
zu sparen, Entscheidungen zu treffen und
Projekte schneller vorzubereiten.

[hager.de](https://www.hager.de)

Design-Assistent Style Hub Von Stilinspiration zu konfigurierbaren Lösungen




Entdecken Sie Design-Trends, Farbkombinationen und Vorschläge für unser neues Schalterprogramm.

Visualisieren Sie Schalter und Steckdosen in verschiedenen Formen, Materialien und Farben - passend zu den Erwartungen Ihrer Kunden.

Mit dem Style Hub kann bereits in der Inspirationsphase das Schalter-Design konkret visualisiert werden. KI-Vorschläge erleichtern und beschleunigen die Auswahl, die via Design-ID gespeichert wird.

hager.de/style

Tools, die Ihren Arbeitsalltag leichter machen



Bestellassistent

Wählen Sie Design, Funktion und Farbe Ihrer Schalter und Steckdosen.

Der Konfigurator erstellt automatisch eine vollständige Stückliste mit Artikelnummern, um Angebotserstellung und Bestellung zu beschleunigen.

Eingebaut in den Bestellassistenten hilft das Übersetzungstool beim schnellen Finden der sich ändernden Referenzen der überführten Berker Serien und Schalteinsätze.

hager.de/schalter-bestellhilfe


Online Produktkatalog

Ihre tägliche Referenz

Durchsuchen Sie unser gesamtes Sortiment mit detaillierten technischen Informationen, Visualisierungen und wichtigen Dokumenten.

Übersichtlich und klar strukturiert – der Online-Katalog unterstützt Sie dabei, für jedes Projekt die passenden Produkte auszuwählen.

hager.de/katalog





Download Center

Alle Dokumente an einem Ort

Finden Sie Handbücher, Anleitungen, Schaltpläne und technische Dokumentationen auf einer zentralen Plattform. Laden Sie die passenden Unterlagen in Sekundenschnelle herunter, um Installationen vorzubereiten, Fragen zu beantworten und Ihre Kunden optimal zu unterstützen.

hager.de/dc



BIM-Objekte von Hager

Das neue Schalter Plugin


Das neue Hager BIM Schalterplugin für Revit erleichtert die Planung im BIM-Prozess maßgeblich. Schnelle und einfache Konfiguration des Schalters ermöglichen das direkte Einsetzen in ihrem digitalen Gebäudeplan.

hager.de/bim

Hager Ready Ihr digitaler Assistent


In Hager Ready kann die Design-ID aus dem Style Hub übernommen werden. Perfekt für die technische Elektroinstallationsplanung sowie die Erstellung von Beschriftung und Dokumentation.

hager.de/hagerready



Wir sind für Sie da: 10x in ganz Deutschland.

Unsere spezialisierte
Vertriebsorganisation unterstützt
Sie mit 10 Technischen Service
Centern in ganz Deutschland
und einer flächendeckenden
Außendienst-Mannschaft.



Region Mitte

Technisches Service Center Saarbrücken

Zum Gunterstal
66440 Blieskastel
Telefon 06842 9452900
saarbruecken@hager.com

Technisches Service Center Frankfurt

Edmund-Rumpler-Straße 3
Gateway Gardens
60549 Frankfurt am Main
Telefon 069 838315900
frankfurt@hager.com

Region West

Technisches Service Center Köln

Robert-Bosch-Straße 10 a
50769 Köln
Telefon 0221 5978800
koeln@hager.com

Technisches Service Center Dortmund

Revierstraße 3
44379 Dortmund
Telefon 0231 90258800
dortmund@hager.com

Region Nordost

Technisches Service Center Hamburg

Neumühlen 11
22763 Hamburg
Telefon 040 67051300
hamburg@hager.com

Technisches Service Center Berlin

Anton-Wilhelm-Amo-Straße 17
10117 Berlin
Telefon 030 236072200
berlin@hager.com

Technisches Service Center Leipzig

Zeppelinstraße 2
04509 Wiedemar
Telefon 034207 400000
leipzig@hager.com

Region Süd

Technisches Service Center München

Emmy-Noether-Straße 2
85221 Dachau
Telefon 08131 2927000
muenchen@hager.com

Technisches Service Center Bamberg

Laubanger 21
96052 Bamberg
Telefon 0951 9651300
bamberg@hager.com

Region Südwest

Technisches Service Center Stuttgart

Eichwiesenring 1/1
70567 Stuttgart
Telefon 0711 28073700
stuttgart@hager.com

Hager Vertriebsgesellschaft mbH & Co. KG
Zum Gunterstal
66440 Blieskastel

[hager.de](https://www.hager.de)