



LF3004509011



## Matarkanal LF 30x45mm, PVC, Svart

### Tekniska egenskaper

#### Dimensioner

|           |                             |
|-----------|-----------------------------|
| Höjd      | 30 mm                       |
| Bredd     | 45 mm                       |
| Längd     | 2000 mm                     |
| Inre area | 1010 - 1010 mm <sup>2</sup> |

#### Kapacitet

|                                                         |   |
|---------------------------------------------------------|---|
| Max. Antal kablar (Ø11mm, 50 % fyllnad, utan apparater) | 5 |
|---------------------------------------------------------|---|

#### Material

|            |                       |
|------------|-----------------------|
| Material   | Polyvinylklorid (PVC) |
| Behandling | Obehandlad            |
| RAL-kod    | 9011                  |
| Färg       | Grafitsvart           |

#### Säkerhet

|                     |      |
|---------------------|------|
| Slagtålighet IK     | IK07 |
| Kapslingsklass (IP) | IP30 |

#### Standarder

|                                                      |     |
|------------------------------------------------------|-----|
| Lämplig för funktionell integritet enligt DIN4102-12 | Nej |
|------------------------------------------------------|-----|

#### Användningsförhållanden

|                  |            |
|------------------|------------|
| Driftstemperatur | -5 - 60 °C |
|------------------|------------|

#### Anslutning

|       |                            |
|-------|----------------------------|
| Skarv | Förutrustad med kopplingar |
|-------|----------------------------|

#### Utrustning

|                               |       |
|-------------------------------|-------|
| Antal partitioner             | 0     |
| Antal fack                    | 1 - 1 |
| Antal anslutbara mellanväggar | 0     |
| Kabelhållare medföljer        | Nej   |
| Med skyddsfilm                | Ja    |

#### Hållbarhet

|                       |    |
|-----------------------|----|
| REACH-SVHC fri        | Ja |
| RoHS-överensstämmelse | Ja |