



VZ262N

**Nadgradni ram, Volta, sa vratima, 2 reda, nehrđajući čelik**

**Tehničke karakteristike**

**Kompatibilnost**

Prikladno za tip ormara

Ugradno/PŽ  
Montaža u šuplji zid

**Dimenzije**

|        |           |
|--------|-----------|
| Visina | 505,50 mm |
| Širina | 348 mm    |
| Dubina | 36 mm     |

**Poklopac, vrata**

|                            |    |
|----------------------------|----|
| Vrata/poklopac je proziran | Ne |
| Broj vrata ormara          | 1  |
| Broj brava                 | 0  |

**Materijali**

|           |                  |
|-----------|------------------|
| RAL kod   | 7010<br>7016     |
| Boja      | Nehrdajući čelik |
| Materijal | Nehrdajući čelik |
| Obrada    | Neobrađeno       |

**Arhitektura**

|                      |        |
|----------------------|--------|
| Položaj vrata ormara | Lijevo |
|----------------------|--------|

**Sigurnost**

|                               |               |
|-------------------------------|---------------|
| Ingress Protection (IP) klasa | IP30          |
| Vrsta zaključavanja           | Uklopna brava |

**Oprema**

|             |   |
|-------------|---|
| Broj redova | 2 |
|-------------|---|

**Povezivost**

|               |                 |
|---------------|-----------------|
| Vrsta montaže | Montaža vijcima |
|---------------|-----------------|

**Instalacija, montaža**

|                                         |    |
|-----------------------------------------|----|
| Pogodno za korištenje na otvorenom/vani | Ne |
|-----------------------------------------|----|

**Održivost**

|                   |    |
|-------------------|----|
| Usklađeno sa RoHS | Da |
|-------------------|----|