



BSR02MTS

## ΚΑΛΥΜΜΑ ΜΕ ΚΥΛΙΝΔΡΙΚΗ ΕΞΟΔΟ ΚΑΛΩΔΙΩΝ IP67 SILVER

### Τεχνικά χαρακτηριστικά

#### Αρχιτεκτονική

|                              |     |
|------------------------------|-----|
| Με πλαίσιο προστασίας χαλιού | Ναι |
| Με άνοιγμα                   | Όχι |

#### Διαστάσεις

|                       |        |
|-----------------------|--------|
| Ενσωματωμένο βάθος    | 86 mm  |
| Διάμετρος τοποθέτησης | 122 mm |
| Εξωτερική διάμετρος   | 150 mm |

#### Ρύθμιση

|                                                   |     |
|---------------------------------------------------|-----|
| Μέγεθος εγκατάστασης (ενδοδαπέδιες εγκαταστάσεις) | R02 |
|---------------------------------------------------|-----|

#### Εγκατάσταση, τοποθέτηση

|                                                 |     |
|-------------------------------------------------|-----|
| Κατάλληλο για χωνευτή τοποθέτηση στο δάπεδο     | Ναι |
| Κατάλληλο για εγκατάσταση από σκυρόδεμα         | Ναι |
| Κατάλληλο για εξωτερική χρήση                   | Όχι |
| Κατάλληλο για εγκατάσταση σε υπερυψωμένο δάπεδο | Ναι |
| Κατάλληλο για υγρό καθαρίσμα                    | Ναι |

#### Οδηγίες

|                   |                |
|-------------------|----------------|
| Συντήρηση δαπέδου | υγρό καθαρίσμα |
|-------------------|----------------|

#### Υλικά

|       |             |
|-------|-------------|
| Υλικό | Ψευδάργυρος |
|-------|-------------|

#### Συνθήκες χρήσης

|                                                                 |       |
|-----------------------------------------------------------------|-------|
| Κάθετο φορτίο που εφαρμόζεται σε μεγάλη επιφάνεια (βαρύ φορτίο) | 15 kN |
|-----------------------------------------------------------------|-------|

#### Κάλυμμα, πόρτα

|               |             |
|---------------|-------------|
| Υλικό κάλυψης | Ψευδάργυρος |
|---------------|-------------|

#### Συνθήκες χρήσης

|                                                  |      |
|--------------------------------------------------|------|
| Κάθετο φορτίο που εφαρμόζεται σε μικρή επιφάνεια | 3 kN |
|--------------------------------------------------|------|

#### Κάλυμμα, πόρτα

|                |         |
|----------------|---------|
| Τύπος καπακιού | Σωλήνας |
|----------------|---------|

#### Λειτουργίες

|                                              |     |
|----------------------------------------------|-----|
| Κατάλληλο για κανάλι υποδαπέδιας τοποθέτησης | Ναι |
|----------------------------------------------|-----|

#### Κείμενο

|                 |                               |
|-----------------|-------------------------------|
| Έξοδος καλωδίου | Με έξοδο καλωδίου στο κάλυμμα |
|-----------------|-------------------------------|

#### Υλικά

|       |       |
|-------|-------|
| Χρώμα | Ασημί |
|-------|-------|

#### Σύνδεση

|                                      |   |
|--------------------------------------|---|
| Αριθμός εξαρτημάτων εισόδου καλωδίων | 3 |
| Αριθμός υποδοχών SCHUKO              | 0 |

#### Εξοπλισμός

|                        |   |
|------------------------|---|
| Αριθμός κουτιών εξόδου | 0 |
|------------------------|---|

#### Ασφάλεια

|                                                  |      |
|--------------------------------------------------|------|
| Κατηγορία προστασίας (IP)                        | IP20 |
| Αντοχή σε κρούση IK                              | IK10 |
| Κατηγορία προστασίας σε αχρησιμοποίητη κατάσταση | IP66 |

#### Βιωσιμότητα

|                               |     |
|-------------------------------|-----|
| Σύμφωνο με REACH - Χωρίς SVHC | Ναι |
|-------------------------------|-----|

Εικονογραφήσεις | Σχέδια

