
Karta katalogowa
HTS163E



HTS163E

MCB SLS Wyłącznik nadprądowy selektywny 1P, E, 63 A, szyny Cu 40-12x5/10mm

Właściwości techniczne

Architektura	
Charakterystyka wyzwalania	E
Układ biegunów	1P
Liczba biegunów	1
Prąd elektryczny	
Prąd znamionowy	63 A
Instalacja, montaż	
Sposób montażu	System szyn
Napięcie	
Napięcie znamionowe izolacji Ui	690 V
Napięcie znamionowe łączeniowe Ue (AC)	230 - 400 V
Prąd elektryczny	
Min./maks. wartość progowa sterowania termicznego AC	1,05 - 1,2 A
Znamionowa moc przełączania Icn	25 kA
Pojemność	
Liczba modułów	1,50
Rodzaj połączenia	
Przekrój poprzeczny przewodu elastycznego	1 - 16 mm^2
Przekrój poprzeczny przewodu sztywnego	1 - 25 mm^2
Wymiary	
Wysokość	158 mm
Szerokość	27 mm
Głębokość	116 mm
Szerokość/grubość szyny zbiorczej	12 - 12 mm
Moc	
Straty mocy na biegun dla prądu znamionowego	9 W
Całkowite straty mocy dla prądu znamionowego	9 W
Częstotliwość	
Częstotliwość	50 - 60 Hz
Warunki użytkowania	
Zakres temperatur pracy	-25 - 55 °C
Temperatura przechowywania/transportu	-25 - 80 °C
Bezpieczeństwo	
Klasa ochrony przed wnikaniem (IP)	IP20
Sprzęt	
Quickconnect	Tak
Zrównoważony rozwój	
Zgodność z RoHS	Tak

Ilustracje | Rysunki

