



HW1N316FB

**Offener Leistungsschalter 1600A 3P 42kA HW1 Festeinbau für TU: Sentinel**

**Technische Eigenschaften**

**Elektrischer Strom**

Nennstrom	1600 A
Ausschaltvermögen Grenzkurzschlussstrom I <sub>cu</sub> bei 400V AC IEC 60947-2	42 kA
Ausschaltvermögen Betriebskurzschlussstrom I <sub>cs</sub> bei 230V AC nach IEC 60947-2	42 kA
Ausschaltvermögen Betriebskurzschlussstrom I <sub>cs</sub> bei 400V AC nach IEC 60947-2	42 kA

**Ausdauer**

Gerätelebensdauer, elektrische Schaltspiele	8000
Gerätelebensdauer, mechanische Schaltspiele	30000

**Spannung**

Isolationsspannung U <sub>i</sub>	1000 V
Stoßspannungsfestigkeit U <sub>imp</sub>	12000 V
Versorgungsspannungsart	AC

**Widerstand**

Innenwiderstand	25 μΩ
-----------------	-------

**Architektur**

Polanzahl	3
Gerätebauform	Festeinbau

**Auslösung**

Reaktionszeit beim Schließen	45 ms
------------------------------	-------

**Nachhaltigkeit**

REACH-SVHC frei	Ja
-----------------	----