



SBN425

**Interrupteur modulaire 4 pôles 25A**

**Caractéristiques techniques**

**Architecture**

Nombre de pôles	4
Type de pôles	4P

**Courant électrique**

Courant assigné nominal	25 A
Courant assigné d'emploi en AC21 en catégorie A	25 A
Courant assigné d'emploi en AC21 en catégorie B	25 A
Courant assigné d'emploi en AC22 en catégorie A	25 A
Courant assigné d'emploi en AC22 en catégorie B	25 A
Pouvoir de fermeture en court-circuit Icm sous 415V AC selon IEC 60947-3	0,52 kA
Courant assigné admissible Icw 1s IEC60947	0,37 kA
Courant de court-circuit conditionnel Inc avec fusible suivant IEC/EN60669-2-4	3000A/80A gG parallel 32A gG

**Installation, montage**

Couple de serrage	1,80 - 1,80 Nm
-------------------	----------------

**Tension**

Tension assignée d'emploi Ue	400 - 400 V
Type de tension d'alimentation	AC
Tension assignée d'isolement	440 V

**Installation, montage**

Type de raccordement bas pour produits modulaires	Borne à vis
---------------------------------------------------	-------------

**Tension**

Tension assignée de tenue aux chocs	4000 V
-------------------------------------	--------

**Capacité**

Nombre de modules	2
-------------------	---

**Sécurité**

Classe de protection (IP)	IP20
---------------------------	------

**Fréquence**

Fréquence	50 - 60 Hz
-----------	------------

**Dimensions**

Hauteur	83 mm
Largeur	35 mm
Profondeur	68 mm
Dimensions	83 x 35 mm

**Equipement**

Nombre de contacts NO	4
Nombre de contacts NC	0

**Conditions d'utilisation**

Température de service	-20 - 70 °C
Température de stockage/transport	-40 - 80 °C

**Raccordement**

Section de raccordement en câble souple	1.5 - 10 mm <sup>2</sup>
Section de raccordement en câble rigide	1.5 - 16 mm <sup>2</sup>

**Endurance**

Endurance mécanique nombre de manœuvres	200000
Endurance électrique à charge nominale en AC21 en nombre de cycles	25000
Endurance électrique à charge nominale en AC22 en nombre de cycles	25000

---

**Puissance**

Puissance dissipée totale sous IN	3,60 W
Puissance dissipée par pôle à In	0,90 W

**Connectivité**

Alignement des bornes basses pour appareils modulaires	Borne décalée
Alignement des bornes hautes pour appareils modulaires	Borne décalée

**Durabilité**

REACH-sans SVHC	Oui
Conforme à la directive RoHS	Oui