



HW2W412FS

**Offener Lasttrennschalter 1250A 4P HW2 Festeinbau**

**Technische Eigenschaften**

**Elektrischer Strom**

Nennstrom	1250 A
-----------	--------

**Architektur**

Polanzahl	4
-----------	---

Gerätebauform	Festeinbau
---------------	------------

**Spannung**

Isolationsspannung Ui	1000 V
-----------------------	--------

Stossspannungsfestigkeit	12000 V
--------------------------	---------

**Elektrischer Strom**

Kurzzeitstromfestigkeit Ausschaltvermögen Icw t=1 S bei 220 - 240 V AC IEC60947 - 3	66 kA
---	-------

Kurzzeitstromfestigkeit Ausschaltvermögen Icw t=1 S bei 380 - 415 V AC IEC60947 - 3	66 kA
---	-------

**Frequenz**

Frequenz	50 - 60 Hz
----------	------------

**Einsatzbedingungen**

Betriebstemperatur	-25 - 70 °C
--------------------	-------------

**Nachhaltigkeit**

REACH-konform	Ja
---------------	----

RoHS-konform	Ja
--------------	----