



MWN332A

Disjoncteur 3P 3kA C-32A 3M

Caractéristiques techniques

Courant électrique

| | |
|---|------|
| Courant assigné nominal | 32 A |
| Pouvoir de coupure assigné lcn sous 230 V AC selon IEC60898-1 | 3 kA |
| Pouvoir de coupure ultime lcu sous 230 V AC selon IEC60947-2 | 3 kA |
| Pouvoir de coupure ultime lcu sous 400 V AC selon IEC60947-2 | 3 kA |

Architecture

| | |
|---------------|----|
| Type de pôles | 3P |
| Courbe | C |

Capacité

| | |
|-------------------|---|
| Nombre de modules | 3 |
|-------------------|---|

Principaux attributs électriques

| | |
|---|------|
| Pouvoir de coupure assigné lcn sous AC selon IEC60898-1 | 3 kA |
|---|------|

Installation, montage

| | |
|---|----------------|
| Couple de serrage nominal bornes supérieure | 2,80 - 2,80 Nm |
| Couple de serrage nominal borne basse | 2,80 - 2,80 Nm |

Tension

| | |
|--|-------------|
| Tension assignée d'emploi Ue | 400 - 400 V |
| Type de tension d'alimentation | AC |
| Tension nominale d'isolement Ui | 500 V |
| Tension assignée de tenue aux chocs Uimp | 4000 V |

Fréquence

| | |
|-----------|------------|
| Fréquence | 50 - 60 Hz |
|-----------|------------|

Raccordement

| | |
|---|------------------------|
| Section de raccordement des bornes amont et aval à vis, en câble rigide | 1 - 35 mm ² |
| Section de raccordement des bornes amont et aval à vis, en câble souple | 1 - 25 mm ² |
| Section de raccordement des bornes amont à vis, en câble souple | 1 - 25 mm ² |
| Section de raccordement des bornes amont à vis, en câble rigide | 1 - 35 mm ² |

Installation, montage

| | |
|--|-----------------|
| Couple de serrage | 2,80 - 2,80 Nm |
| Type de raccordement bas pour produits modulaires | Borne biconnect |
| Type de raccordement haut pour produits modulaires | Borne à vis |
| Position de montage du produit 360° | Oui |

Sécurité

| | |
|-------------------------|------|
| Indice de protection IP | IP20 |
|-------------------------|------|

Conditions d'utilisation

| | |
|--|--------------|
| Degré de pollution suivant IEC60664 / IEC60947-2 | 2 |
| Classe de limitation d'énergie I ² t | 3 |
| Protection contre l'humidité de l'air | Tous climats |
| Température de service | -25 - +70 °C |

Puissance

| | |
|-----------------------------------|------|
| Puissance dissipée totale sous IN | 13 W |
|-----------------------------------|------|

Connectivité

| | |
|--|---------------|
| Type de connection / prise | Borne à vis |
| Alignment des bornes hautes pour produits modulaires | Borne alignée |
| Alignment des bornes basses pour produits modulaires | Borne alignée |

Fiche technique du produit

MWN332A

Dimensions

| | |
|------------|----------|
| Hauteur | 83 mm |
| Largeur | 52,50 mm |
| Profondeur | 70 mm |

Durabilité

| | |
|------------------------------|-----|
| Conforme à la directive RoHS | Oui |
|------------------------------|-----|