



HNW630NR

Автоматичний вимикач h3+, P630, In=630A, 3п, 40kA, Energy

Технічні характеристики

Електричний струм

Номінальний струм	630 A
-------------------	-------

Архітектура

Кількість полюсів	3
-------------------	---

Електричний струм

Номінальна здатність до остаточного вимкнення короткого замикання Icu за 400 В AC IEC 60947-2	40 kA
Номінальна здатність до остаточного вимкнення короткого замикання Icu за 240 В AC IEC 60947-2	70 kA
Номінальна здатність до остаточного вимкнення короткого замикання Icu за 415 В AC IEC 60947-2	40 kA
Номінальна гранична відключаюча здатність короткого замикання Ics при 690 В згідно NF 60947-2	7 kA
Номінальна ємність вимикання для експлуатаційних умов Ics за 220 В AC згідно з IEC 60947-2	70 kA
Номінальна ємність вимикання для експлуатаційних умов Ics за 230 В AC згідно з IEC 60947-2	70 kA
Номінальна ємність вимикання для експлуатаційних умов Ics за 240 В AC згідно з IEC 60947-2	70 kA
Номінальна ємність вимикання для експлуатаційних умов Ics за 380 В AC згідно з IEC 60947-2	40 kA
Номінальна ємність вимикання для експлуатаційних умов Ics за 400 В AC згідно з IEC 60947-2	40 kA
Номінальна ємність вимикання для експлуатаційних умов Ics за 415 В AC згідно з IEC 60947-2	40 kA
Номінальна ємність вимикання для експлуатаційних умов Ics за 690 В AC згідно з IEC 60947-2	7 kA
Номінальний струм за 10°C згідно з IEC 60947	630 A
Номінальний струм за 15°C згідно з IEC 60947	630 A
Номінальний струм за 20°C згідно з IEC 60947	630 A
Номінальний струм за 25°C згідно з IEC 60947	630 A
Номінальний струм за 30°C згідно з IEC 60947	630 A
Номінальний струм за 35°C згідно з IEC 60947	630 A
Номінальний струм за 40°C згідно з IEC 60947	630 A
Номінальний струм за 45°C згідно з IEC 60947	630 A
Номінальний струм за 50°C згідно з IEC 60947	630 A
Номінальний струм за 55°C згідно з IEC 60947	630 A
Номінальний струм за 60°C згідно з IEC 60947	623 A
Номінальний струм за 65°C згідно з IEC 60947	560 A
Номінальний струм за 70°C згідно з IEC 60947	497 A

Частота

Частота	50 - 60 Hz
---------	------------

Напруга

Номінальна імпульсна витримувана напруга Uimp	8000 V
Номінальна напруга ізоляції Ui	800 V
Номінальна робоча напруга змінного струму	220 - 690 V

Потужність

Загальна розсіювана потужність під номінальним струмом	119 W
--	-------

Безпека

Клас захисту від проникнення (IP)	IP4X
-----------------------------------	------

Встановлення, монтаж

Номінальний момент затягування	18 - 18 Nm
--------------------------------	------------

Розміри

Висота	260 mm
Ширина	140 mm
Глибина	150 mm

Налаштування

Діапазон регулювання затримки відключення короткого замикання	341,25 - 6300,0 A
---	-------------------

Електричний захист

Захист від перевантажень на тривалий час (ltd): затримка (tr)	0,5 s 1,5 s 2,5 s 5 s 7,5 s 9 s 10 s 12 s 14 s 16 s
---	--

Захист на короткий час (std): струм (lsd)	1,5 2 2,5 3 3,5 4 4,5 5 5,5 6 6,5 7 7,5 8 8,5 9 9,5 10
---	---

Короткочасний захист (std): затримка (tsd)	50 ms 100 ms 200 ms 300 ms 400 ms
--	---

Миттєвий захист (li): коефіцієнт налаштування шкали	3 3,5 4 4,5 5 5,5 6 6,5 7 7,5 8 8,5 9 9,5 10 10,5 11
---	--

Sustainability

Відповідність RoHS	Yes
--------------------	-----