




HCD631H

Роз'єднувач h400-h630, In=630A, 4п

Технічні характеристики

Електричний струм

Номінальний струм	630 A
-------------------	-------

Архітектура

Кількість полюсів	4
-------------------	---

Під'єднання

Поперечний переріз жорсткого провідника	35 - 240 mm ²
Поперечний переріз гнучкого провідника	35 - 240 mm ²

Напруга

Номінальна напруга ізоляції U _i	800 V
Номінальна імпульсна витримувана напруга U _{imp}	8000 V

Спрацьовування

Час відгуку під час відкриття	10 ms
-------------------------------	-------

Частота

Частота	50 - 60 Hz
---------	------------

Потужність

Розсіювана потужність з розрахунку на кожний полюс	50 W
Загальна розсіювана потужність під номінальним струмом	150 W
Номінальна робоча потужність за 400 В AC AC1	414000 W

Умови використання

Робоча температура	-25 - 70 °C
--------------------	-------------

Безпека

Клас захисту від проникнення (IP)	IP4X
-----------------------------------	------