



HW2S420DE

Luftbrytare (ACB) HW2 100kA 2000A 4P utdragbar, för sentinel Energy TU

Tekniska egenskaper

Elektrisk ström

|                                                                     |        |
|---------------------------------------------------------------------|--------|
| Märkström                                                           | 2000 A |
| Yttersta märkkortslutningbrytförmåga Icu under 400 V AC IEC 60947-2 | 100 kA |
| Driftbrytförmåga Ics under 230 V AC enligt IEC 60947-2              | 85 kA  |
| Driftbrytförmåga Ics under 400 V AC enligt IEC 60947-2              | 85 kA  |

Uthållighet

|                                   |       |
|-----------------------------------|-------|
| Mekanisk livslängd (omkopplingar) | 25000 |
|-----------------------------------|-------|

Utrustning

|                               |   |
|-------------------------------|---|
| Antal växlande hjälpkontakter | 4 |
|-------------------------------|---|

Spänning

|                                    |         |
|------------------------------------|---------|
| Nominell isolationsspänning Ui     | 1000 V  |
| Nominell impulsskyddsspänning Uimp | 12000 V |
| Matarspänning                      | AC      |

Resistans

|                |                |
|----------------|----------------|
| Inre resistans | 16 $\mu\Omega$ |
|----------------|----------------|

Arkitektur

|                           |                      |
|---------------------------|----------------------|
| Antal poler               | 4                    |
| Enhetens konstruktionstyp | Utdragbar            |
| Antal poler               | 4P4D N:0/50/100/200% |

Utlösning

|                           |       |
|---------------------------|-------|
| Reaktionstid vid slutning | 50 ms |
|---------------------------|-------|

Ström

|                                            |          |
|--------------------------------------------|----------|
| Total effektförlust vid nominell märkström | 222,20 W |
|--------------------------------------------|----------|

Hållbarhet

|                       |    |
|-----------------------|----|
| REACH-SVHC fri        | Ja |
| RoHS-överensstämmelse | Ja |