




SPK700

Svodič přepětí pro pro vedení společných TV antén, 2,5 kA, 20 VDC, 5xF konektor

Technické vlastnosti

Instalace, montáž

Montáž	Lišta DIN
Jmenovitý utahovací moment	1 - 1 Nm

Normy

Třída požadavků IEC 61643	C1 C2 C3 D1 B2
---------------------------	----------------------------

Napětí

Provozní napětí AC	14 - 18 V
Trvalé provozní napětí U_c podle IEC 61643-1	20 V
Úroveň napěťové ochrany U_p podle IEC 61643-1	0,50 kV

Elektrický proud

Jmenovitý vybíjecí proud I_n 8 – 20 μs C2 IEC 61643	2,50 kA
Maximální vybití (I_{max}) L-N(PEN)/ N-PE	2,5 kA

Rozměry

Výška	31,50 mm
Šířka	144,90 mm
Hloubka	71,50 mm

Podmínky použití

Provozní teplota	-25 - 55 °C
------------------	-------------

Vybavení

Se vzdáleným signalizačním kontaktem	Ne
--------------------------------------	----

Udržitelnost

V souladu s nařízením REACH	Ano
V souladu se směrnicí RoHS	Ano