



EH210



IP20



## Zegar analogowy dobowy bez rezerwy chodu 230V 1P 16A

### Właściwości techniczne

#### Sprzęt

|                |   |
|----------------|---|
| Liczba kanałów | 1 |
|----------------|---|

#### Częstotliwość

|               |            |
|---------------|------------|
| Częstotliwość | 50 - 60 Hz |
|---------------|------------|

#### Moc

|                                 |               |
|---------------------------------|---------------|
| Pobór mocy podczas pracy        | 0,50 VA       |
| Lampa żarowa 230 V i halogenowa | 1000 W        |
| Żarówka                         | 1000 - 1000 W |

#### Funkcje

|                            |   |
|----------------------------|---|
| Liczba kanałów funkcyjnych | 1 |
|----------------------------|---|

#### Rodzaj połączenia

|                                           |                       |
|-------------------------------------------|-----------------------|
| Liczba styków                             | 1                     |
| Przekrój poprzeczny przewodu elastycznego | 1 - 4 mm <sup>2</sup> |
| Przekrój poprzeczny przewodu sztywnego    | 1 - 4 mm <sup>2</sup> |

#### Warunki użytkowania

|                         |             |
|-------------------------|-------------|
| Zakres temperatur pracy | -10 - 55 °C |
|-------------------------|-------------|

#### Pojemność

|                |   |
|----------------|---|
| Liczba modułów | 2 |
|----------------|---|

#### Wymiary

|           |       |
|-----------|-------|
| Wysokość  | 90 mm |
| Szerokość | 36 mm |
| Głębokość | 58 mm |

#### Dodatkowe informacje

|                 |                                                           |
|-----------------|-----------------------------------------------------------|
| Rodzaj łącznika | Zestyk zmienny, wykorzystywany jako zwierny lub rozwierny |
| Montaż          | Do montażu na szynie DIN                                  |

#### Prąd elektryczny

|                         |     |
|-------------------------|-----|
| Maks. moc (cos phi 0,6) | 3 A |
|-------------------------|-----|

#### Wytrzymałość

|                                                                           |       |
|---------------------------------------------------------------------------|-------|
| Trwałość elektryczna przy obciążeniu nominalnym w cyklach roboczych (AC1) | 50000 |
|---------------------------------------------------------------------------|-------|

#### Dodatkowe informacje

|                |                       |
|----------------|-----------------------|
| Typ połączenia | Z zaciskami śrubowymi |
|----------------|-----------------------|

#### Moc

|                                    |     |
|------------------------------------|-----|
| Strata mocy przy pełnym obciążeniu | 1 W |
|------------------------------------|-----|

#### Ustawienia

|                |                           |
|----------------|---------------------------|
| Cykle programu | Cykl programu: 24 godziny |
|----------------|---------------------------|

#### Zrównoważony rozwój

|                 |     |
|-----------------|-----|
| Zgodność z RoHS | Tak |
|-----------------|-----|