




SPK806

Overspanningsbeveiliging voor bus- en video-overdrachtsystemen

Technische eigenschappen

Installatie, montage

Gemonteerd op	DIN-rail
---------------	----------

Normen

Vereistenklasse IEC 61643	C1 C2 C3 D1
---------------------------	----------------------

Spanning

Nominale spanning U_e	0 - 12 V
Continue bedrijfsspanning U_c volgens IEC 61643-1	15 V
Spanningsbeschermingsniveau omhoog volgens IEC 61643-1	0,08 kV

Stroom / temperatuur

Nominale ontladstroom I_n 8 - 20 μ s C2 IEC 61643	5 kA
Max. ontlading (I_{max}) L-N(PEN)/N-PE	10 kA

Afmetingen

Hoogte	105,80 mm
Breedte	6,20 mm
Diepte	83,5 mm

Gebruiksvoorwaarden

Bedrijfstemperatuur	-40 - 85 °C
---------------------	-------------

Samenstelling

Met meldcontact	Ja
-----------------	----

Aansluiting

Aansluitdoorsnede in-/uitgang met schroefaansluiting met soepele aders	0,2 - 2,5 mm ²
Aansluitdoorsnede in-/uitgang met schroeven, voor massieve aders	0,2 - 4,0 mm ²

Duurzaamheid

RoHS conform	Ja
--------------	----