



MBS110



**Jistič 1 pól. 10A, char.B, 6 kA, bezšroubové svorky**

**Technické vlastnosti**

**Elektrický proud**

Jmenovitý proud	10 A
Jmenovitá zkratová vypínací schopnost I <sub>cn</sub> při 230V AC podle IEC 60898-1	6 kA
Jmenovitý proud při -15 °C	12,74 A
Jmenovitý proud při -10 °C	12,47 A
Jmenovitý proud při -5 °C	12,19 A
Jmenovitý proud při 0 °C	11,90 A
Jmenovitý proud při 5 °C	11,60 A
Jmenovitý proud při 10 °C	11,30 A
Jmenovitý proud při 15 °C	10,99 A
Jmenovitý proud při 20 °C	10,67 A
Jmenovitý proud při 25 °C	10,34 A
Jmenovitý proud při 30 °C	10 A
Jmenovitý proud při 35 °C	9,65 A
Jmenovitý proud při 40 °C	9,28 A
Jmenovitý proud při 45 °C	8,90 A
Jmenovitý proud při 50 °C	8,50 A
Jmenovitý proud při 55 °C	8,08 A
Jmenovitý proud při 60 °C	7,64 A
Jmenovitý proud při 65 °C	7,18 A
Jmenovitý proud při 70 °C	6,68 A

**Architektura**

Typ pólu	1P
Vypínací charakteristika	B

**Kapacita**

Počet modulů	1
--------------	---

**Hlavní elektrické atributy**

Jmenovitá zkratová vypínací schopnost I <sub>cn</sub> AC podle IEC 60898-1	6 kA
--	------

**Instalace, montáž**

Jmenovitý utahovací moment horní svorky	2,80 - 2,80 Nm
Jmenovitý utahovací moment spodní svorky	2,80 - 2,80 Nm

**Napětí**

Provozní napětí AC	230 - 400 V
Typ napájecího napětí	AC
Jmenovité izolační napětí	500 V
Jmenovité impulzní výdržné napětí U <sub>imp</sub>	4000 V

**Frekvence**

Frekvence	50 - 60 Hz
-----------	------------

**Připojení**

Připojovací průřez vstupu a výstupu se šrouby, u plného vodiče	1 - 35 mm <sup>2</sup>
Průřez vstupu a výstupu se šrouby, pro flexibilní vodiče	1 - 25 mm <sup>2</sup>
Průřez vstupu se šrouby, pro flexibilní vodiče	1 - 25 mm <sup>2</sup>
Průřez vstupu se šrouby, pro plné vodiče	1 - 35 mm <sup>2</sup>
Průřez flexibilního vodiče	1 - 25 mm <sup>2</sup>
Průřez výstupní quickconnect svorky, pro flexibilní vodič	1,5 - 4,0 mm <sup>2</sup>
Průřez plného vodiče	1 - 35 mm <sup>2</sup>
Průřez výstupní quickconnect svorky, pro plný vodič	1,5 - 4,0 mm <sup>2</sup>

**Instalace, montáž**

Jmenovitý utahovací moment	2,80 - 2,80 Nm
Typ dolního připojení modulárních zařízení	Biconnect

#### Instalace, montáž

Typ horního připojení modulárních zařízení	Šroubová svorka
Možnost montáže v úhlu 360°	Ano

#### Bezpečnost

Stupeň krytí IP	IP20
-----------------	------

#### Podmínky použití

Stupeň znečištění podle IEC 60664/IEC 60947-2	2
Třída omezení energie I <sup>2</sup> t	3
Ochrana před vzdušnou vlhkostí	Pro všechny klimatické podmínky
Provozní teplota	-25 - 70 °C

#### Výkon

Celkový ztrátový výkon při jmenovitém proudu	2,75 W
--	--------

#### Konektivita

Typ připojení	quickconnect
Zarovnání horního připojení pro modulární zařízení	Zarovnaná svorka
Zarovnání dolního připojení pro modulární zařízení	Zarovnaná svorka

#### Rozměry

Výška	83,40 mm
Šířka	17,50 mm
Hloubka	70 mm

#### Udržitelnost

V souladu se směrnicí RoHS	Ano
----------------------------	-----

#### Ilustrace a výkresy

