




MBS113



### Jistič 1 pól. 13A, char.B, 6 kA, bezšroubové svorky

#### Technické vlastnosti

##### Elektrický proud

|                                                                         |      |
|-------------------------------------------------------------------------|------|
| Jmenovitý proud                                                         | 13 A |
| Jmenovitá zkratová vypínací schopnost Icn při 230V AC podle IEC 60898-1 | 6 kA |

##### Architektura

|                          |    |
|--------------------------|----|
| Typ pólu                 | 1P |
| Vypínací charakteristika | B  |

##### Kapacita

|              |   |
|--------------|---|
| Počet modulů | 1 |
|--------------|---|

##### Hlavní elektrické atributy

|                                                                |      |
|----------------------------------------------------------------|------|
| Jmenovitá zkratová vypínací schopnost Icn AC podle IEC 60898-1 | 6 kA |
|----------------------------------------------------------------|------|

##### Instalace, montáž

|                                          |                |
|------------------------------------------|----------------|
| Jmenovitý utahovací moment horní svorky  | 2,80 - 2,80 Nm |
| Jmenovitý utahovací moment spodní svorky | 2,80 - 2,80 Nm |

##### Napětí

|                                        |             |
|----------------------------------------|-------------|
| Provozní napětí AC                     | 230 - 400 V |
| Typ napájecího napětí                  | AC          |
| Jmenovité izolační napětí              | 500 V       |
| Jmenovité impulzní výdržné napětí Uimp | 4000 V      |

##### Frekvence

|           |            |
|-----------|------------|
| Frekvence | 50 - 60 Hz |
|-----------|------------|

##### Připojení

|                                                                |                           |
|----------------------------------------------------------------|---------------------------|
| Připojovací průřez vstupu a výstupu se šrouby, u plného vodiče | 1 - 35 mm <sup>2</sup>    |
| Průřez vstupu a výstupu se šrouby, pro flexibilní vodiče       | 1 - 25 mm <sup>2</sup>    |
| Průřez vstupu se šrouby, pro flexibilní vodiče                 | 1 - 25 mm <sup>2</sup>    |
| Průřez vstupu se šrouby, pro plné vodiče                       | 1 - 35 mm <sup>2</sup>    |
| Průřez flexibilního vodiče                                     | 1 - 25 mm <sup>2</sup>    |
| Průřez výstupní quickconnect svorky, pro flexibilní vodič      | 1,5 - 4,0 mm <sup>2</sup> |
| Průřez plného vodiče                                           | 1 - 35 mm <sup>2</sup>    |
| Průřez výstupní quickconnect svorky, pro plný vodič            | 1,5 - 4,0 mm <sup>2</sup> |

##### Instalace, montáž

|                                            |                 |
|--------------------------------------------|-----------------|
| Jmenovitý utahovací moment                 | 2,80 - 2,80 Nm  |
| Typ dolního připojení modulárních zařízení | Biconnect       |
| Typ horního připojení modulárních zařízení | Šroubová svorka |
| Možnost montáže v úhlu 360°                | Ano             |

##### Bezpečnost

|                 |      |
|-----------------|------|
| Stupeň krytí IP | IP20 |
|-----------------|------|

##### Podmínky použití

|                                               |                                 |
|-----------------------------------------------|---------------------------------|
| Stupeň znečištění podle IEC 60664/IEC 60947-2 | 2                               |
| Třída omezení energie I <sup>2</sup> t        | 3                               |
| Ochrana před vzdušnou vlhkostí                | Pro všechny klimatické podmínky |
| Provozní teplota                              | -25 - 70 °C                     |

##### Výkon

|                                              |       |
|----------------------------------------------|-------|
| Celkový ztrátový výkon při jmenovitém proudu | 2,3 W |
|----------------------------------------------|-------|

##### Konektivita

|                                                    |                  |
|----------------------------------------------------|------------------|
| Typ připojení                                      | quickconnect     |
| Zarovnání horního připojení pro modulární zařízení | Zarovnaná svorka |
| Zarovnání dolního připojení pro modulární zařízení | Zarovnaná svorka |

**Rozměry**

|         |          |
|---------|----------|
| Výška   | 83,40 mm |
| Šířka   | 17,50 mm |
| Hloubka | 70 mm    |

**Udržitelnost**

|                            |     |
|----------------------------|-----|
| V souladu se směrnicí RoHS | Ano |
|----------------------------|-----|

**Ilustrace a výkresy**

