



TXA114



Alimentation Bus 1x30V TBTS + 1x24V

Caractéristiques techniques

Capacité

Nombre de modules

4

Connectivité

Avec système bus radio-KNX

Non

Tension

Tension de service

230 - 230 V

Tension de sortie

28 - 32 V

Raccordement

Section de raccordement en câble souple

0.75 - 2.5 mm²

Section de raccordement en câble rigide

0.75 - 2.5 mm²

Conditions d'utilisation

Température de service

-5 - 45 °C

Fréquence

Fréquence

50 - 60 Hz

Textes

Fusible

Avec protection électronique contre les courts-circuits et les surcharges

Raccordement

Le conducteur de protection doit être raccordé

Type de raccordement

Avec bornes enfichables QuickConnect

Alimentation électrique

Tension d'alimentation

230 V AC

Dimensions

Largeur en modules

4

Durabilité

REACH-sans SVHC

Oui

Conforme à la directive RoHS

Oui